

TK510I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- technologie tepelného čerpadla – nízké hodnoty spotřeby, šetrné sušení
- šetříte čas při třízení; DryCare 40 je ideální na prádlo prané na 40 °C**
- DryProtect zajišťuje efektivní výkon po celou dobu životnosti sušičky***
- funkce HygieneDry odstraní až 99,99 % bakterií* a 99,9 % virů****

* Během vývojové fáze řady sušiček T1/T2 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5000 sušicích cyklech (= 5 sušicích cyklů týdně po dobu 50 týdnů v roce) v různých programech. Na trvanlivost konečných výrobků se nevztahuje žádná záruka. Více na: miele.com/20years

** Nevhodné pro prádlo z vlny a hedvábí.

*** Patent na filtrační systém EP 2 455 537

**** Testováno s ohledem na bakterie *Bacillus subtilis* a *Saccharomyces cerevisiae* na stupeň sušení HygieneDry při polovičním naplnění. Popis metody najdete pod následujícím odkazem: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>



EAN: 4002517029044 / Číslo materiálu: 13100480 / Číslo starého materiálu: 12K510I1CZ

Všeobecné údaje	
Označení modelu	TK510I WP
Číslo materiálu výrobce	13100480
Číslo EAN	4002517029044
Marketingová třída	Platinum
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vlevo
Konstrukce	
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Design dvířek	Prosklená dvířka, platinová šedá / růžové zlato
Barva otočného voliče	Platinová šedá / akcenty v barvě Rose Gold
Provedení ovládacího panelu	Šikmé
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos ²	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
HygieneDry	•
Šetrná péče o prádlo	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	Ne
Osvětlení bubnu	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
Přidat programy	•
MobileStart	•
RemoteUpdate	•
Účinnost	
Třída opravitelnosti (A–E)	A
DryProtect	•
Bezúdržbový výměník tepla	•

TK510I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517029044 / Číslo materiálu: 13100480 / Číslo starého materiálu: 12K510I1CZ

Motor DuraLife	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A – G)	B
Třída účinnosti kondenzace (A – D)	A
Účinnost kondenzace v %	95
Vážená spotřeba el. energie na 100 mycích šarží v programu ECO Normal v kWh	91
Emise hluku přenášeného vzduchem ve standardním programu „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW	61
Třída emisí hluku přenášeného vzduchem (A – D)	B
Doba trvání programu „ECO Normal“ v min	194
Programy sušení	
Bavlna	•
ECO	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Konečná úprava vlny	•
Expres	•
Impregnace	•
Ložní prádlo	•
Teplý vzduch/DryFresh	•
Košile/halenky	•
Extra funkce odstředování	
Ochrana proti pomačkání	•
Bzučák	•
DryCare 40	•
Kvalita	
Nabírací žebra	•
Bezpečnost	
PIN kód	•
Indikace „Vyprázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 621
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	621
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1092
Hmotnost v kg	54
Napětí ve V	220 - 240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,80
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3

TK510I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum




EAN: 4002517029044 / Číslo materiálu: 13100480 / Číslo starého materiálu: 12K510I1CZ

Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	0,45
Výměna svítidel	Servis
Dodávané příslušenství	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•


TK510I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | DryProtect | HygieneDry | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

