

TK717I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- technologie tepelného čerpadla – nízké hodnoty spotřeby, šetrné sušení
- s QuickPowerDry usušíte své prádlo za pouhých 49 minut**
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- s WoolDry můžete své vlněné textilie sušit šetrně přímo v přístroji

* Během vývojové fáze řady sušiček T1/T2 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5000 sušících cyklech (= 5 sušících cyklů týdně po dobu 50 týdnů v roce) v různých programech. Na trvanlivost konečných výrobků se nevztahuje žádná záruka. Více na: miele.com/20years

** Délka programu se může lišit podle naplnění. Čas byl měřen pro 4 kg prádla nenáročného na péči s 30 % zbytkovou vlhkostí.



EAN: 4002517027675 / Číslo materiálu: 13100920 / Číslo starého materiálu: 12K717I1CZ

Všeobecné údaje	
Označení modelu	TK717I WP
Číslo materiálu výrobce	13100920
Číslo EAN	4002517027675
Marketingová třída	Platinum
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Možnost podsunutí	•
Závěs dvířek	vlevo
Konstrukce	
Sušička s tepelným čerpadlem	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Design dvířek	Prosklená dvířka, platinová šedá / růžové zlato
Barva otočného voliče	Platinová šedá / akcenty v barvě Rose Gold
Provedení ovládacího panelu	Šikmé
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor bílý, 2řádkový
Výsledek sušení	
Na stupeň přesné sušení PerfectDry	•
Systém vůně FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Inteligentní reverzace bubnu	•
HygieneDry	•
Šetrná péče o prádlo	
SilenceDrum	•
Hmotnost náplně v kg	9
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Wash2Dry	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	Ne
Osvětlení bubnu	LED
Zásobník na kondenzát	•
Integrovaný odvod kondenzátu	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
Přidat programy	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Příjem notificačních zpráv	•

TK717I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517027675 / Číslo materiálu: 13100920 / Číslo starého materiálu: 12K717I1CZ

Integrace do chytré domácnosti Smart Home

•

Účinnost

Třída opravitelnosti (A–E)

A

Odhad spotřeby

•

DryProtect

•

Bezúdržbový výměník tepla

•

Motor DuraLife

•

Účinnost

Třída energetické účinnosti (A – G)

B

Třída účinnosti kondenzace (A – D)

A

Účinnost kondenzace v %

95

Vážená spotřeba el. energie na 100 mycích šarží v programu ECO Normal v kWh

91

Emise hluku přenášeného vzduchem ve standardním programu „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW

61

Třída emisí hluku přenášeného vzduchem (A – D)

B

Doba trvání programu „ECO Normal“ v min

194

Programy sušení

Automatika

•

Bavlna

•

ECO

•

Snadno ošetřovatelné

•

Jemné prádlo

•

Konečná úprava vlny

•

Vlna

•

Expres

•

Jeans

•

Outdoor

•

Impregnace

•

Sportovní prádlo

•

Studený vzduch

•

Teplý vzduch

•

Program „Koš“

•

Vyhlažování

•

Ložní prádlo

•

Košile/halenky

•

QuickPowerDry

•

QuickHygiene

•

PowerFresh

•

Peří/příkrývky

•

DryFresh

•

Extra funkce odstředování

Ochrana proti pomačkání

•

Šetrný plus

•

Bzučák

•

Quick

•

SingleDry

•

DryCare 40

•

Programy AddLoad

•

TK717I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




EAN: 4002517027675 / Číslo materiálu: 13100920 / Číslo starého materiálu: 12K717I1CZ

Předžehlení	•
Kvalita	
Nabírací žebra	•
Bezpečnost	
PIN kód	•
Indikace „Vypřázdnit zásobník“	•
Indikace „Vyčistit filtr“	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 644
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	644
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm	1115
Hmotnost v kg	56
Napětí ve V	220 - 240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	1,45
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Hermeticky uzavřeno	•
Typ chladiva	R290
Množství chladiva v kg	0,14
Potenciál globálního oteplování chladiva v CO ₂ e	3
Potenciál globálního oteplování přístroje v CO ₂ e	0,45
Výměna světlidel	Servis
Dodávané příslušenství	
Flakón s vůní	•
Voucher na druhý flakón s vůní	•


TK717I WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm