

## TS740H WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo\*
- technologie tepelného čerpadla – nízké hodnoty spotřeby, šetrné sušení
- Úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- šetříte čas při třídění; DryCare 40 je ideální na prádlo prané na 40 °C\*\*
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení

\* Během vývojové fáze řady sušiček T1/T2 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5000 sušicích cyklech (= 5 sušicích cyklů týdně po dobu 50 týdnů v roce) v různých programech. Na trvanlivost konečných výrobků se nevztahuje žádná záruka. Více na: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Nevhodné pro prádlo z vlny a hedvábí.



EAN: 4002517028818 / Číslo materiálu: 13100960 /  
Číslo starého materiálu: 12S740H1CZ

| Všeobecné údaje                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Označení modelu                       | TS740H WP                                        |
| Číslo materiálu výrobce               | 13100960                                         |
| Číslo EAN                             | 4002517028818                                    |
| Marketingová třída                    | Platinum                                         |
| Provedení                             |                                                  |
| Možnost věžového uspořádání           | •                                                |
| Side-by-side                          | •                                                |
| Možnost posunutí                      | •                                                |
| Závěs dvířek                          | vlevo                                            |
| Konstrukce                            |                                                  |
| Sušička s tepelným čerpadlem          | •                                                |
| Design                                |                                                  |
| Barva přístroje                       | Lotosově bílá                                    |
| Design dvířek                         | Prosklená dvířka, stříbrně bílá / grafitově šedá |
| Barva otočného voliče                 | Stříbrně bílá / grafitově šedé akcenty           |
| Provedení ovládacího panelu           | Přímo                                            |
| Způsob ovládání                       | Otočný volič                                     |
| Displej                               | ComfortSensor bílý, 2řádkový                     |
| Výsledek sušení                       |                                                  |
| Na stupeň přesné sušení PerfectDry    | •                                                |
| Systém vůně FragranceDos <sup>2</sup> | •                                                |
| Inteligentní reverzace bubnu          | •                                                |
| HygieneDry                            | •                                                |
| Šetrná péče o prádlo                  |                                                  |
| SilenceDrum                           | •                                                |
| Hmotnost náplně v kg                  | 9                                                |
| Komfort při obsluze                   |                                                  |
| Propojení s Miele@home                | •                                                |
| Wash2Dry                              | •                                                |
| Předvolba startu až 24 hodin          | •                                                |
| Indikace zbývajících času             | •                                                |
| Zobrazení denního času                | •                                                |
| Indikace průběhu programu             | Ne                                               |
| Osvětlení bubnu                       | LED                                              |
| Zásobník na kondenzát                 | •                                                |
| Integrovaný odvod kondenzátu          | •                                                |
| AddLoad                               | •                                                |
| Smart Extras                          |                                                  |
| Wash2Dry                              | •                                                |
| Přidat programy                       | •                                                |
| MobileStart                           | •                                                |
| AI Diagnostics                        | •                                                |
| RemoteUpdate                          | •                                                |
| Příjem notifikačních zpráv            | •                                                |

TS740H WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517028818 / Číslo materiálu: 13100960 /

Číslo starého materiálu: 12S740H1CZ

Integrace do chytré domácnosti Smart Home

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Účinnost</b>                                                                       |     |
| Třída opravitelnosti (A–E)                                                            | A   |
| Odhad spotřeby                                                                        | •   |
| DryProtect                                                                            | •   |
| Bezúdržbový výměník tepla                                                             | •   |
| Motor DuraLife                                                                        | •   |
| <b>Účinnost</b>                                                                       |     |
| Třída energetické účinnosti (A – G)                                                   | A   |
| Třída účinnosti kondenzace (A – D)                                                    | A   |
| Účinnost kondenzace v %                                                               | 95  |
| Vážená spotřeba el. energie na 100 mycích šarží v programu ECO Normal v kWh           | 79  |
| Emise hluku přenášeného vzduchem ve standardním programu „ECO Normal“ v dB(A) re 1 pW | 60  |
| Třída emisí hluku přenášeného vzduchem (A – D)                                        | A   |
| Doba trvání programu „ECO Normal“ v min                                               | 230 |
| <b>Programy sušení</b>                                                                |     |
| Automatika                                                                            | •   |
| Bavlna                                                                                | •   |
| ECO                                                                                   | •   |
| Snadno ošetřovatelné                                                                  | •   |
| Jemné prádlo                                                                          | •   |
| Konečná úprava vlny                                                                   | •   |
| Expres                                                                                | •   |
| Jeans                                                                                 | •   |
| Outdoor                                                                               | •   |
| Impregnace                                                                            | •   |
| Sportovní prádlo                                                                      | •   |
| Studený vzduch                                                                        | •   |
| Teplý vzduch                                                                          | •   |
| Program „Koš“                                                                         | •   |
| Vyhlazování                                                                           | •   |
| Ložní prádlo                                                                          | •   |
| Košile/halenky                                                                        | •   |
| PowerFresh                                                                            | •   |
| Peří/přikrývky                                                                        | •   |
| DryFresh                                                                              | •   |
| <b>Extra funkce odstředování</b>                                                      |     |
| Ochrana proti pomačkání                                                               | •   |
| Šetrný plus                                                                           | •   |
| Bzučák                                                                                | •   |
| SingleDry                                                                             | •   |
| DryCare 40                                                                            | •   |
| Programy AddLoad                                                                      | •   |
| Úspora energie                                                                        | •   |
| Předžehlení                                                                           | •   |
| <b>Kvalita</b>                                                                        |     |
| Nabírací žebra                                                                        | •   |

TS740H WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517028818 / Číslo materiálu: 13100960 /

Číslo starého materiálu: 12S740H1CZ

## Bezpečnost

PIN kód

•

Indikace „Vyprázdnit zásobník“

•

Indikace „Vyčistit filtr“

•

Optické rozhraní

•

## Technické údaje

Rozměry (v x š x h) v mm

850 x 596 x 621

Rozměry v mm (šířka)

596

Rozměry v mm (výška)

850

Rozměry v mm (hloubka)

621

Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v mm

1092

Hmotnost v kg

55

Napětí ve V

220 - 240

Jištění v A

10

Frekvence v Hz

50

Celkový příkon v kW

0,80

Délka elektrického přívodního kabelu v m

2,0

Hermeticky uzavřeno

•

Typ chladiva

R290

Množství chladiva v kg

0,14

Potenciál globálního oteplování chladiva v CO<sub>2</sub> e

3

Potenciál globálního oteplování přístroje v CO<sub>2</sub> e

0,45

Výměna světel

Servis

## Dodávané příslušenství

Flakón s vůní

•

Voucher na druhý flakón s vůní

•

TS740H WP

Sušička s tepelným čerpadlem T2

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum

