

DAG 2950

Integrovaný skleněný panel odsavače par

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



- Individuální design kuchyně – úplná integrace o šířce 862 mm 862 mm
- Snadné ovládání pomocí dotykových tlačítek na snadno přístupném skleněném panelu
- Intuitivní ovládání osvětlení pomocí funkce Tap2Light
- Na obou stranách odsavače par můžete uložit 10 kg knih, koření a dalších věcí
- DynamicWhite – sladění barevné teploty s ostatními zdroji světla



EAN: 4002517043040 / Číslo materiálu: 13118940 /

Číslo starého materiálu: 28G2950BD

Všeobecné údaje	
Označení modelu	DAG 2950
Číslo materiálu výrobce	13118940
Číslo EAN	4002517043040
Marketingová třída	Silver
Provedení	
Integrovaný skleněný panel odsavače par	•
Provedení a design	
Barva	Obsidian černá
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUU 150, DUU 151
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 11-P
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotyková tlačítka	•
Obsluha	Ovládání Touch-on-glass
Intenzivní stupně	1
Doba doběhu 10 min.	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	54,4
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	2
Osvětlení	
Počet x W	1 x 7,1 W
Intenzita osvětlení v lx	275 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
DynamicWhite	2,70 - 6,00
Tap2Light	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	240
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	325
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m ³ /h) podle EN 61591	435
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m ³ /h) podle EN 61591	720
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	48,0

DAG 2950

Integrovaný skleněný panel odsavače par

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Číslo materiálu: 13118940 /

Číslo starého materiálu: 28G2950BD

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	58,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	210
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	320
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m ³ /h) podle EN 61591	445
Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 1 (m ³ /h) podle EN 61591	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	70,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	77,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	56,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	63,0
Bezpečnost	
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Rozměry těla odsavače (š x v x h) v mm	862 x 338 x 310
Celková výška odsavače v odvodu a v externím provedení v mm	338
Celková výška odsavače par v cirkulačním provozu v mm	338
Celková výška odsavače při odvodu a externím provedení v mm, minimum	338
Celková výška odsavače při odvodu a externím provedení v mm, maximum	338
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	338
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	338
Šířka těla odsavače v mm	862
Výška těla odsavače v mm	338
Hmotnost netto v kg	14,3
Hloubka těla odsavače v mm	310
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450

DAG 2950

Integrovaný skleněný panel odsavače par

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light



EAN: 4002517043040 / Číslo materiálu: 13118940 /

Číslo starého materiálu: 28G2950BD

Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami 650
(celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm

Celkový příkon v kW 0,27

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Počet fází 1

Frekvence v Hz 50

Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Průměr odtahového hrdla v mm 150

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka •

DAG 2950

Integrovaný skleněný panel odsavače par

862 mm | 720 m³/h | 61.0 dB(a) | Touch | DynamicWhite | Tap2Light

