

DGC 7250 CulinArt

Комби бу пеші

желісі, TasteControl бар бұмен тағам әзірлеу, пісіру, қуыру үшін.



- Датчикті басқару құралдары бар анық мәтіндік дисплей – DirectSensor S
- Тамаша нәтижелер – MonoSteam технологиясы
- Әсіресе, жеңіл қамыр мен жақсы қызарған шелпек нандар – Бу мен конвекция
- Тамақты қатты пісіріп жібермейді – TasteControl
- Тазалау оңай – PerfectClean жабыны
- -

EAN: 4002516610571 / Material number: 12097520 /
Old Material Number: 22725022RU

General information	
Модель идентификаторы	DGC 7250 CulinArt
Өндірушінің материал нөмірі	12097520
EAN нөмірі	4002516610571
Маркетинг санаты	Gold
Құрылыс түрі және дизайны	
Түсі	Көмір қара
VitroLine	•
Appliance type and design	
Комби бу пеші	•
Ыңғайлы мүмкіндіктері	
TasteControl	•
Жылдам қыздыру	•
Сыртқы бу генерациясы	•
Жұмыс режимдері	
Конвекция плюс	•
Әдеттегі қыздыру	•
Бұмен пісіру	•
Moisture plus	•
Қарқынды пісіру	•
Автоматты түрде қуыру	•
Желдеткіш тор	•
Гриль	•
Грильдің жұмыс режимдері	•
Төменгі қыздыру	•
Eπίту	•
Автоматты бағдарламалар	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Дисплей	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Мөлшеріне қарамастан тағам әзірлеу	•
Күндізгі дисплей уақыты	•
Кері есеп таймері	•
Пісіру ұзақтығының бағдарламаланатын басталуы	•
Пісіру ұзақтығының бағдарламаланатын аяқталуы	•
Бағдарламаланатын пісіру ұзақтығы	•
Нақты температура дисплейі	•
Мақсатты температура дисплейі	•
Қажетті температураға жеткендегі дыбыстық сигнал	•
Ұсынылған температура	•
Жеке параметрлер	•
Тиімділік	
Автоматты қалдық жылуды пайдалану	•

DGC 7250 CulinArt

Комби бу пеші

желісі, TasteControl бар бұмен тағам әзірлеу, пісіру, қуыру үшін.



EAN: 4002516610571 / Material number: 12097520 /

Old Material Number: 22725022RU

Тазалау және күтім жасау	
PerfectClean жабыны және катализаторлық артқы төсемі бар эмальданған пеш бөлімі	•
Сыртқы бу генерациясы	•
Конденсатты азайтуға арналған еден жылытқышы	•
Техникалық қызмет көрсету бағдарламалары	•
Жібіту бағдарламасы	•
Пеш бөлігін кептіру бағдарламасы	•
Алынбалы тот баспайтын болаттан жасалған бүйірлік сөрелер	•
Автоматты қақпан тазалау	•
CleanGlass есігі	•
Бү техн./сүмен қамтамсыз ету	
MonoSteam	•
Бү генераторының қуаты, кВт	2,20
Тұщы су ыдысының көлемі, л	1,0
Суда сурет салуға арналған сору түтігі	•
Қауіпсіздік	
Құрылғыны салқындату жүйесі және құрылғының алдыңғы жағы салқын	•
Қауіпсіз өшіру	•
Жүйелік құлып	•
Сенсор құлпы	•
Техникалық деректер	
Сөре деңгейлерінің N°	5
Құрылғының өлшемдері (Т x Б x Д), мм	595 x 596 x 568
Нөмірленген сөре деңгейлері	•
Есіктің топсасы	Төменгі жағы
Пештің жарығы	1 галогенді прожектор
Пеш режимінің минималды температурасы, °C	30
Пеш режимінің максималды температурасы, °C	250
Бұмен пісіру режимінің минималды температурасы, °C	70
Бұмен пісіру режимінің максималды температурасы, °C	100
Кіріктірілген қуыстың минималды ені, мм	560
Кіріктірілген қуыстың максималды ені, мм	568
Кіріктірілген қуыстың минималды биіктігі, мм	590
Кіріктірілген қуыстың максималды биіктігі, мм	595
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	550
Салмақ, кг	42,0
Жалпы номиналды жүктеме, кВт	3,50
Кернеу, В	220 - 240
Жиілік, Гц	50
Сақтандырғыш номиналы, А	16
Фазалар саны	1
Тығыны бар желілік кабелі	•
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
PerfectClean HBB 71 бар пісіруге арналған таба	1
PerfectClean HUBB 71 бар әмбебап қаңылтыр таба	1



DGC 7250 CulinArt
Комби бұ пеші
желісі, TasteControl бар бұмен тағам әзірлеу, пісіру, қуыру үшін.



EAN: 4002516610571 / Material number: 12097520 /
Old Material Number: 22725022RU

PerfectClean HBBR 71 бар пісіру және қуыру торы	1
FlexiClip бағыттауыштары HFC 70-C (жұп)	1
Алынбалы бүйірлік бағыттауыштар (жұп)	1
Тесілген тот баспайтын болаттан жасалған пісіруге арналған ыдыстар	1
Қатты тот баспайтын болаттан жасалған пісіруге арналған ыдыстар	1
Индукциялық конфорка панельдеріне арналған HUB 5001-M Гурмэ пісіру табасына ваучер	1
Қақтан тазарту таблеткалары	2

Қолжетімді дисплей тілдері


MultiLingua қолжетімді дисплей тілдері

???, ??, ?
???, deutsch, dansk,
english, suomi, français,
ελληνικά, italiano, ???,
????, hrvatski, bahasa
malaysia, nederlands, norsk,
polski, português, română,
русский, svenska, srpski,
slovenčina, slovenščina,
español, čeština, türkçe,
українська, magyar


DGC 7250 CulinArt

Комби бу пеші


желісі, TasteControl бар бұмен тағам әзірлеу, пісіру, қуыру үшін.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



H7000 handle, glass, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing