

KFMC 3844 R MasterCool тоңазытқыш-мұздатқышы



- -
- -
- -
- -
- -

EAN: 4002516914471 / Material number: 12866610 / Old Material Number: 38384400D

General information	
Model identifier	KFMC 3844 R
Manufacturer material number	12866610
EAN number	4002516914471
Маркетинг санаты	Diamond
Құрылғының санаты	
Тоңазытқыш-мұздатқышы	•
Құрылыс түрі	
Кіріктірілген құрылғы	•
Біріктірілген құрылғы	•
Есіктің топсасы	оң
Түрлендірмелі есік топсасы	•
Қатар қосылған	•
Дизайн	
Жарықтандыру	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Пайдаланушының жайлылығы	
Miele@home арқылы байланыс орнату	•
Cameras in the refrigerator	3
Балғындық жүйесі	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean жүйесі	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Желілік су қосылымы бар IceMaker саны	1
Желілік су қосылымы бар IceMaker	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean жүйесі	•
MaxLoad топсасы	•
Smart Extras	
Push хабарландырулары	•
Суыту бойынша кеңестер	•
Суыту режимдері	•
IceMaker	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Smart Home біріктірілуі	•
Басқару жүйесі	
Жұмыс тұжырымдамасы	M Touch Pro
Дәл реттеу	Тоңазытқыш пен мұздатқыштың температурасы
Тоңазытқыш және мұздатқыш аймақтарының температурасын тәуелсіз реттеу	•
SuperCool&AirClean	•

KFMC 3844 R MasterCool тоңазытқыш-мұздатқышы



EAN: 4002516914471 / Material number: 12866610 / Old Material Number: 38384400D

SuperFreeze	•
Температура аймағының N°	3
Шаббат режимі	•
Демалыс режимі	•
Есо режимі	•
QuickIce	•
Тоңазытқыш/Тоңазытқыш бөлімі	
Биіктігін реттеуге болатын, толық ені шыңдалған шыны сөрелер	1
Биіктігін реттеуге болатын, жарты ені шыңдалған шыны сөрелер	2
VeggieBoxes саны	1
Жеміс пен көкөніске арналған тартпалар N°	2
Банкаларға арналған есік сөрелері	2
Бөтелкелерге арналған есік сөресі	1
Мұздатқыш/Мұздатқыш бөлімі	
Мұздатқыш себеттер саны	3
оның ішінде телескопиялық бағыттауыштарда	2
Тиімділік	
Энергия тиімділігі класы (A–G)	D
Жыл сайынғы энергия тұтыну, кВт/сағ	280,00
24 сағ энергия тұтыну, кВт/сағ	0,76
Қауіпсіздік	
Төгіліп қалудан қорғайтын шыны сөрелер	•
Акустикалық есік дабылы	•
Акустикалық температура дабылы	•
Техникалық деректер	
Кіріктірілген қуыс ені, мм, мин	914
Кіріктірілген қуыс ені, мм, макс	914
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, мин	2134
Кіріктірілген қуыс биіктігі, мм, макс	2134
Кіріктірілген қуыс тереңдігі, мм	635
Құрылғының ені, мм	895
Құрылғының биіктігі, мм	2123
Құрылғының тереңдігі, мм	608
Салмақ, кг	229,0
Есік топсасының технологиясы	Бекітілген есік
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы — тоңазытқыш, кг	47
Есіктің алдыңғы бөлігінің максималды салмағы — мұздатқыш, кг	14
Климат класы	SN-T
Тоңазытқыш бөлімі, л	382
соның ішінде PerfectFresh аймағы, л	60
4 жұлдызды мұздатқыш бөлігі, л	197
Жалпы пайдалы сыйымдылық, л	579
Ақаулық болған жағдайда сақтау уақыты, сағ	19
Мұздатқыштың сыйымдылығы, кг/24 сағ	14,00
Акустикалық ауа шуының шығарылу класы (A–D)	C

KFMC 3844 R

MasterCool тоңазытқыш-мұздатқышы

-



EAN: 4002516914471 / Material number: 12866610 / Old Material Number: 38384400D


Дыбыс шығарындылары, дБ(A) re 1 pW	39
Токты тұтыну (мА)	3000
Кернеу, В	220 - 240
Сақтандырғыш номиналы, А	10
Фазалар саны	1
Жиілік, Гц	50 - 60
Қуат сымның ұзындығы, м	3,0
Шамдарды ауыстыру	Қызмет көрсету
Керек-жарақтар кіреді	
Longlife AirClean filter сүзгісі	•
Су сүзгісі	•
Мұз қасығы	•

Қолжетімді дисплей тілдері


MultiLingua қолжетімді дисплей тілдері

????? ,
 български, ??, ???
 ?, deutsch, dansk, english,
 english (AU), english (CA),
 english (GB), english (US),
 eesti, suomi, français,
 français (CA), français (FR),
 ελληνικά, italiano, ???,
 Қазақ, ???, hrvatski,
 latviesu, lietuviu, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


KFMC 3844 R MasterCool тоңазытқыш-мұздатқышы




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge
clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-
view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view