

**Miele**

# Einbau-Kältegeräte und Weinschränke

Ausgabe Juni 2021

**Miele. Immer Besser.**



# Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt und die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

## Modellvielfalt



Kühlschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Gefrierschränke



Weinschränke

## Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung



SensorTouch Bedienung



TouchControl Bedienung



TouchControl Bedienung (nur für Weingeräte)

# Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

## Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Kühlschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

140er Nische	
FNS 35402 i	K 7433 E, K 7434 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7474 D
178er Nische	
FNS 37405 i , FNS 37492 iE	K 7733 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F
FNS 37405 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Gerät links	Gerät rechts
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28463 D ed/cs



# Umweltbewusst sparen

## Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition - seit mehr als 120 Jahren. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Deshalb legen wir als Premium-Haushaltsgerätehersteller unseren Fokus kontinuierlich auf die Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Kältegeräten.

### **Sparsam und umweltgerecht kühlen und gefrieren**

In den Kältegeräten der Marke Miele werden ausschließlich hochwertigste Komponenten verwendet, die durch ein optimales Zusammenspiel zu einem niedrigen Energieverbrauch beitragen. Hierzu zählen nicht nur energiesparende Kompressoren und langlebige LEDs, sondern auch Features wie NoFrost, die durch eine intelligente Steuerung Hand in Hand gehen.

### **Nachhaltigkeit**

Seit nunmehr über 10 Jahren forschen wir bei Miele an komplexen Frischesystemen, die die Lebensmittel unserer Kunden länger haltbar machen, so zu deutlich größerem Komfort und Flexibilität beitragen, aber im Besonderen der Lebensmittelverschwendung maßgeblich Einhalt gebieten. Über 70 Prozent aller Miele Kühlgeräte sind mit einem Frischesystem ausgestattet und bieten dem Kunden somit den besten Weg seine Lebensmittel zu schützen und frisch zu halten.





Welches Frischesystem wünschen Sie?  
Purer Genuss und natürlicher Geschmack

#### **PerfectFresh Active**

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich - Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

#### **PerfectFresh Pro**

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitniveaus an der Schublade.

#### **DailyFresh**

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig.

Welches Gefriersystem wünschen Sie?  
Lange Lagerzeit mit viel Komfort

#### **NoFrost**

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen - für immer.

#### **ComfortFrost**

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefriereteil viel seltener abtauen. Dank des Rundum-Verdampfers baut sich Eis im Innenraum deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

#### **DuplexCool**

Zwei separat regelbare Kältekreisläufe für das Kühl- und das Gefriereteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch werden Lebensmittel im Kühlteil nicht ausgetrocknet und Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse nicht auf die Lebensmittel im Gefriereteil übertragen. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights\* der Miele Einbau-Kältegeräte

### PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



### PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5x länger.



### Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



### FlexiTray

Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.



### Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



### CleanSteel Rückwand

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.

\* modellabhängig

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kältegeräte auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## ComfortSize

Backbleche oder andere große Gegenstände können oberhalb der Frischezone platziert werden.



## Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



## Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.



## IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



## Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.






## Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür.

# Einbau-Kühlschränke (untergebaut)




82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31222 Ui	K 31242 UiF	K 31252 Ui
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	-/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	Auszugswagen/-
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	-	-
Beleuchtung Frischesystem	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool	-	-	-
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kühlerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/1	3/-/1	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	-/-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	F/B	F/B	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114,61/0,315	176,30/0,482	113,52/0,312
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/-	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	137/0/0	105/0/15	132/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/-	10/3,6	0/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh	●/-	●/-	●/-
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.083,-</b>	<b>1.241,-</b>	<b>1.420,-</b>

# Einbau-Kühlschränke



88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7113 F	K 7113 D	K 7114 E
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	-	-
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/-	-/-	-/●
ComfortClean	-	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-	-/-/-	-/-/-
<b>Kühlergerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	4/-/-	3/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	F/B	D/B	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	117,17/0,321	74,83/0,205	144,18/0,395
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	-	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 880 x 550	560 x 880 x 550	560 x 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	144/-/0	144/-/0	109/-/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	37
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/-	0/-	10/3,8
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/-/-	●/-/-	●/-/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>599,-</b>	<b>704,-</b>	<b>704,-</b>

# Einbau-Kühlschränke


102,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7233 E	K 7234 E
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/●
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlergät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand	–	–
FlexiTray	–	–
ComfortSize	●	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	96,70/0,265	147,10/0,402
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/0	131/–/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/–/–	●/–/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.083,–</b>	<b>1.083,–</b>

# Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7313 F	K 7314 F	K 7343 D
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	●
Frischesystem	–	–	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/●	●/–
ComfortClean	–	–	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–	●/●/●
<b>Kühlergerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/–/–	4/–/–	3/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	–/2
Trockene Rückwand	–	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	–	–	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	F/B	F/C	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	122,64/0,336	178,85/0,490	113,80/0,312
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	–	–	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	●/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 1.225 x 550	560 x 1.225 x 550	560–570 x 1.220–1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/–	19/–	19/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/–/0	180/–/15	190/67/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	37	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	10/3,0	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/–/–	●/–/●	●/–/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>831,–</b>	<b>831,–</b>	<b>1.241,–</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7344 D	K 7373 B
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/●/-	rechts/●/-
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	●/●
Feinverstellung Innentür	-	●
DynaCool/ComfortFrost	●/●	●/-
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	●/●
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlergät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	2/-/-	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	-	-
ComfortSize	●	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	B/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147,80/0,405	72,20/0,197
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	158/67/16	191/67/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/-/●	●/●/-
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.241,-</b>	<b>2.031,-</b>

# Einbau-Kühlschränke

140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7433 E	K 7434 E	K 7443 D
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool/ComfortFrost	●/–	–/●	●/–
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlergerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	6/–/–	5/–/–	4/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/2
Trockene Rückwand	–	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	●	●	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	E/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	105,50/0,290	152,20/0,416	114,20/0,312
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/–	–/–	–/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/0	202/–/16	223/67/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/–/–	●/–/●	●/–/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.262,–</b>	<b>1.262,–</b>	<b>1.515,–</b>




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7444 D	K 7474 D
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	●/●
Feinverstellung Innentür	–	●
DynaCool/ComfortFrost	●/●	●/●
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	●/●
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlergät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/–/–	3/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	–	–
ComfortSize	●	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	145,30/0,397	145,30/0,397
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/16	192/67/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/–/●	●/●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.515,–</b>	<b>1.936,–</b>

# Einbau-Kühlschränke

178,5cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7733 E	K 7734 F	K 7743 E
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	●/-	●/●	●/-
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	-/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	7/-/-	5/-/-	5/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/3
Trockene Rückwand	-	-	Kunststoff
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	●	●	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	F/C	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114,30/0,312	213,50/0,586	155,80/0,427
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/-/0	259/-/27	294/98/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37	37
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	14/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/-/-	●/-/●	●/-/-
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.315,-</b>	<b>1.315,-</b>	<b>1.631,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7744 E	K 7732 E	K 7773 D
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–	●/●
Feinverstellung Innentür	–	–	●
DynaCool/ComfortFrost	●/●	●/–	●/–
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	●/●
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	●	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgert/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/–/–	6/–/–	6/4/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	–	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/2	–/3
Trockene Rückwand	Kunststoff	–	CleanSteel
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	●	–	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	2	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	1/3	2/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A - D)	E/B	E/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	204,40/0,558	114,30/0,312	124,80/0,342
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	309/–/0	296/98/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	–/–	–/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/–/●	●/–/–	●/●/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.631,–</b>	<b>1.683,–</b>	<b>2.315,–</b>

# Einbau-Kühlschränke


178,5cm Nischenhöhe



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 7774 D</b>
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	●/●
Feinverstellung Innentür	●
DynaCool/ComfortFrost	●/●
ComfortClean	●
SoftClose/SelfClose	●/●
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	●
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
<b>Kühlergät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3
Trockene Rückwand	CleanSteel
FlexiTray	–
ComfortSize	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163,50/0,449
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	250/98/27
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>2.315,–</b>

# Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum

178,5cm Nischenhöhe



\* voraussichtlich lieferbar ab Juli 2021

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 F*	K 7741 F*
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/●	●/●
ComfortClean	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	●/–
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	●	●
Anzahl Temperaturzonen	3	4
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgüter/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/–/–	2/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2
Trockene Rückwand	–	Kunststoff
FlexiTray	–	–
ComfortSize	●	●
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	F/C	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	190,20/0,520	220,50/0,605
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16	250/70/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	●/–/●	●/–/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.578,–</b>	<b>2.294,–</b>


# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



\* voraussichtlich lieferbar ab Juli 2021

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7714 F*	KFN 7734 F*	KF 7731 E*
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	–	●	●
Frischesystem	–	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	●/–
DuplexCool/DynaCool	●/●	●/●	●/●
ComfortClean	–	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/ Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	–/–	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/–/–	5/–/–	5/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	–/1	–/1
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/3
ComfortSize	–	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/Geräuschkategorie (A-D)	3	3	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)	F/C	F/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	276,67/0,758	283,60/0,777	198,60/0,545
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	–/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 1.750 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/15	18/12	–/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	187/–/67	183/–/70	212/–/54
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	35	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0	9/4,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/●/●/–	–/●/●/–	–/●/●/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.262,–</b>	<b>1.367,–</b>	<b>1.515,–</b>



\* voraussichtlich lieferbar ab Juli 2021

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 D*	KF 7742 D*	KFN 7744 E*
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	–/–	–/–	–/–
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	●/–	–/●
DuplexCool/DynaCool	●/●	●/●	●/●
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlergerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/–/–	3/–/–	2/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand	–	Kunststoff	Kunststoff
FlexiTray	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen	3	2	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	181,40/0,495	181,80/0,498	258,80/0,569
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/70	201/71/54	174/71/70
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/●/●/–	–/●/●/–	–/●/●/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.578,–</b>	<b>1.841,–</b>	<b>1.946,–</b>

# Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



\* voraussichtlich lieferbar ab Juli 2021

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 D*	KF 7772 B*	KFN 7795 D*
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●	rechts/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	●/–	●/–	●/●
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	●	●	●
Feinverstellung Innentür	●	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	●/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	●/–	–/●
DuplexCool/DynaCool	●/●	●/●	●/●
ComfortClean	●	●	●
SoftClose/SelfClose	●/●	●/●	●/●
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●/●	●/●	●/●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/2/–	4/2/–	2/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray	–	–	●
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/2	1/1
ComfortSize	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen	3	2	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	B/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206,60/0,567	115,70/0,317	207,70/0,569
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/70	202/71/54	175/71/71
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	–/●/●/●	–/●/●/●	–/●/●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>2.420,–</b>	<b>2.525,–</b>	<b>2.757,–</b>

# Einbau-Gefrierschränke

72 cm und 82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 30402 i	F 31202 Ui
<b>Geräteklasse</b>		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	-	-
<b>Bedienkomfort</b>		
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/-/●	-/●/-
SoftClose/Drop and Lock	●/-	-/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	E/C	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	183/0,501	168/0,460
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	●	-
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	-
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	600 x 820 – 880 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/14	-/20
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	65	95
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/11,0	24/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	-/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.420,-</b>	<b>1.241,-</b>

# Einbau-Gefrierschränke


88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 32202 i	FN 32402 i
<b>Geräteklasse</b>		
Gefrierschrank/-truhe	●	●
<b>Bauform</b>		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	-	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	-/●/●	●/-/●
SoftClose/Drop and Lock	-/-	●/-
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	PicTronic	TouchControl
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	4 Stk./-	4 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	E/B	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	192/0,526
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	-	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	-/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/16	-/16
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	100	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	22/12,0	15/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.083,-</b>	<b>1.525,-</b>

# Einbau-Gefrierschränke


140 cm und 178 cm Nischenhöhe




Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 35402 i	FNS 37405 i	FNS 37492 iE
<b>Geräteklasse</b>			
Gefrierschrank/-truhe	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●	links/●/●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	●/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
SoftClose/Drop and Lock	●/-	●/-	●/-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperFrost	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	-	-	-
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	6 Stk./-	8 Stk./-	9 Stk./-
Anzahl entnehmbarer,metallischer Gitterkörbe in Tür	-	-	-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	F/C	E/C	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	272/0,745	239/0,654	298/0,816
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home	●	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/21	-/26	-/26
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	159	217	217
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	37	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/14,0	14/18,0	14/18,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.999,-</b>	<b>2.157,-</b>	<b>2.609,-</b>

# Stand-Kühl-Gefrier-Kombinationen

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29283 D edt/cs	KFN 29283 D bb
<b>Geräteklasse</b>		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Blackboard edition
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
<b>Bedienkomfort</b>		
Frischesystem	PerfectFresh	PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/-/-	●/-/-
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	3/-	3/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	228/0,624
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierenteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 675	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	247/101/104	247/101/104
Weintemperierzonen	-	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	-/●/●/●	-/●/●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.831,-</b>	<b>1.988,-</b>



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 29683 D obsw	KFN 29683 D brws
<b>Geräteklasse</b>		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/●	rechts/●
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahloptik	Edelstahloptik
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas	Brillantweiß Glas
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight/LED	FlexiLight/LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/●	●/●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	-/-	-/-
Anzahl Frischeschubladen	2	2
CompactCase	-	-
Abstellborde durchgängig/halb	2/-	2/-
Innentürabsteller für Flaschen	1	1
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	3 Stk./-	3 Stk./-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	228/0,624
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 2.010 x 685	600 x 2.010 x 685
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	247/101/104	247/101/104
Weintemperierzonen	-	-
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	24/16,0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.400	220 - 240/10/1.400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus	●/●/●/●	●/●/●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>2.788,-</b>	<b>2.788,-</b>

# Side-by-side-Geräte



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E	KS 28463 D ed/cs
<b>Geräteklasse</b>		
Kühl-Gefrierkombination/Kühlschrank	●/–	–/●
<b>Bauform</b>		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	rechts/●/●
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Gehäusefarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	FlexiLight
<b>Bedienkomfort</b>		
Frischesystem	–	PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	–/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	●/●/–	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar	–/●/●	●/–/–
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/–/–	●/●/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	–/–	4/2
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	●
Anzahl Gemüseschubladen/davon auf Rollen	–/–	–/–
Anzahl Frischeschubladen	–	3
CompactCase	–	–
Abstellborde durchgängig/halb	–/–	–
Innentürabsteller für Flaschen	–	2
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Rollen	5 Stk./–	–/–
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	D/C	C/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	187/0,512	107/0,293
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>		
Miele@home/WiFiConn@ct	●/●	●/●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/–
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemaße in mm (B x H x T)	600 x 1.850 x 675	600 x 1.850 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	0/0/133	373/137/0
Weintemperierzonen	156	–
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	0/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.200
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Butterdose/Eierablage/Kälteakkus	–/–/●	●/●/–
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>4.399,–</b>	<b>2.473,–</b>





16°



OK



Miele

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights\* der Miele Weinschränke

### **Exklusiv bei Miele** SommelierSet

Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: mit dem einzigartigen SommelierSet exklusiv von Miele. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



### Temperaturzonen

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.

### **Exklusiv bei Miele** FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



### **Exklusiv bei Miele** FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.



### Flaschenpräsentier „Selector“

Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.



### NoteBoard

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

# Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



## Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.



## Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



## Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



## Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



## Geruchsfilter

Active AirClean Filter:

Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



## SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



## Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



## Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür




## Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

# Weinschränke

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
<b>Gerätekategorie</b>			
Weinschrank	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Standgerät	-	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-	-/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/●	rechts/●/●
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	-	-	-
Frontfarbe	Glastür/Griff	Glastür	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
DynaCool/SoftClose	●/-	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	4	4
Material der Holzroste	-	-	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	-	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-	-
SommelierSet	-	-	●
Flaschenpräsentier	-	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	-	-	-
Türöffnungshilfe	-	Push2open	-
Silence System	-	-	-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/C	G/B	G/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	142/0,389	146/0,400	135/0,369
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home	-	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	-	XKS 3130 W	XKS 3130 W
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577	597 x 818 x 575
Klimaklasse	N	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	94	94	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	34 Flaschen	34 Flaschen	46 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	35	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800	220 - 240/10/1.500	220 - 240/10/1.000
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>	<b>2.325,-</b>	<b>3.136,-</b>	<b>3.136,-</b>

# Weinschränke

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 i	KWT 6422 iG
<b>Geräteklasse</b>			
Weinschrank	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Standgerät	-	-	-
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/-/-	rechts/●/●	rechts/●/●
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	-	-	-
Frontfarbe	Glastür	-	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	-	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	-	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	-	-
SommelierSet	-	-	-
Flaschenpräsentier	-	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	-	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	-	Push2open
Silence System	-	●	●
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	150/0,411	151/0,413
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home	●	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 WXKV 3000 KF	XKS 3130 W	XKS 3130 W
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	-/●	-/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	559 - 568 x 450-452 x 550	560 - 570 x 874 - 890 x 550	560 - 570 x 874 - 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 455 x 559	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN
Weintemperierzonen in l	47	97	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	30 Flaschen	33 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/500	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>			
CleanSteel	<b>2.483,-</b>	-	-
Graphitgrau	<b>2.588,-</b>	-	<b>3.199,-</b>
Obsidianschwarz	<b>2.588,-</b>	<b>2.925,-</b>	<b>3.199,-</b>




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iS	KWT 6722 iGS	KWT 6834 SGS
<b>Geräteklasse</b>			
Weinschrank	●	●	●
<b>Bauform</b>			
Standgerät	-	-	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/-
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	-	-	Edelstahl
Frontfarbe	-	-	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	-	●
Anzahl der Holzroste	8	8	13
Material der Holzroste	Buche	Buche	-
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8	10
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	-	-	-
SommelierSet	●	●	●
Flaschenpräsentier	-	-	●
3D-Bodenpräsentierrost	●	●	-
Türöffnungshilfe	-	Push2open	-
Silence System	●	●	-
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	176/0,482	178/0,487	206/0,564
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home	●	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKM 3100 W
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/●	-/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	560 - 570 x 1.772 - 1.788 x 550	-
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 1.770 x 553	557 x 1.769 x 560	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST	SN	SN-ST
Weintemperierzonen in l	254	271	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen	83 Flaschen	178 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000	220 - 240/10/1.000
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt</b>			
Obsidianschwarz	<b>4.494,-</b>	<b>4.704,-</b>	<b>5.367,-</b>

# Zubehör für Kältegeräte und Weinschränke



## Active AirClean Filter

Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Dies gilt auch für die geruchsfreie Lagerung von Weinen. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.




## FlexiTray

Sorgen Sie für beste Ordnung in Ihrem Miele Kältegerät mit dem komfortablen Glasboden FlexiTray. Dieser ist drehbar und lässt sich ganz einfach um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten schwenken. So müssen Sie nichts mehr zur Seite räumen, um an die hinten stehenden Lebensmittel zu gelangen. Diese werden ganz einfach nach vorne gedreht, ohne dass Platz im Innenraum verloren geht.

# Kühlschränke optimal nutzen

## Zubehör für Kühlschränke




### Flaschenablage KFR 7000

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für ausgewählte Miele Kühlgeräte K 7000
  - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z. B. von Wein
  - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
  - Aus verchromten Metall

KFR 7000  
M.-Nr. 11.775.120

62,90 EUR\*



### Flaschenablage KFR 20060 PF / KFR 20060

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für Standgeräte der Baureihe K 20.000
  - Für bis zu 5 Flaschen
  - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
  - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
  - Aus verchromten Metall

KFR 20060 PF für Geräte mit PerfectFresh  
M.-Nr. 10.363.580 51,- EUR\*

KFR 20060 für Geräte ohne PerfectFresh  
M.-Nr. 10.363.600 51,- EUR\*



### Kommunikationsstick XKS 3100 W

- Für Kältegeräte 20.000er zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie
- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10569090

104,- EUR\*



### Flexitray KFT7000

für eine komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden.

- Um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten drehbar
- FlexiTray besteht aus Glas und hochwertigem Kunststoff
- Glasteile sind spülmaschinene geeignet
- Auf allen Ebenen einsetzbar
- Beste Ordnung und Übersicht - ganz ohne Kraftaufwand

M.-Nr. 11.775.130

209,90 EUR\*



### Sortierbox PerfectFresh KSB70

für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln.

- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
- Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
- - Lässt sich im PerfectFresh-Fach seitlich verschieben
- Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
- Geeignet für die PerfectFresh Active und Pro Schublade K 7000

M.-Nr. 11.779.620

20,90 EUR\*



### Kommunikationsstick XKS 3130 W

- Für Gefriergeräte K 30.000 zur Übertragung der Gerätedaten mittels WLAN Technologie
- Ermöglicht die Vernetzungsfähigkeit der Geräte

M.-Nr. 10810750

104,- EUR\*



### Nachrüstset für Active AirClean-Filter KKF-FF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für Kältegeräte K 20.000 und K 30.000
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 7.236.290

69,- EUR\*



### Geruchsfiler Active AirClean KKF-RF

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Inhalt: 2 Geruchsfiler
- Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse (M.-Nr. 7.236.290)
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

M.-Nr. 7.236.280

56,- EUR\*

### Active AirClean Starter Set KKF-FS (ohne Abb.)

gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.

- Für Kältegeräte K 7000
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

M.-Nr. 11.882.380

57,90 EUR\*



DynaCool



Erleben Sie die Faszination Miele  
in den Miele Experience Centern.



#### Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

#### Unsere Showrooms:

Miele Experience Center  
Mielestraße 10  
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center  
Vorarlberger Allee 31  
1230 Wien

#### Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800\*

E-mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
[www.miele.at](http://www.miele.at)



#### Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

#### Produktinformation und Werkskundendienst

**050 800 800\***

[info@miele.at](mailto:info@miele.at)

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

#### Informationen & Miele Online Shop

[www.miele.at](http://www.miele.at)

#### Newsletter abonnieren

[www.miele.at/newsletter](http://www.miele.at/newsletter)

#### Werkskundendienst

[www.miele.at/service](http://www.miele.at/service)

\* Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,  
Gebühren aus anderen Netzen betrieberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.