

Miele

Gläser Teller und Besteck
In 17 Minuten alles sauber

Superschnell supersauberes Geschirr:
Die neue ProfiLine Generation mit nur 17 Minuten Spülzeit.

Miele Professional. Immer Besser.



Perfekte Ergebnisse

in kürzester Zeit

Leistung für Profis. Komfort wie im Haushalt.

Unsere Welt dreht sich immer schneller – und macht eine Ressource zunehmend wertvoller: Zeit. Unser Kalender ist voll, der Alltag durchgetaktet, unser Anspruch enorm. Für Stillstand haben wir keine Zeit.

Die neuen ProfiLine Spülmaschinen wurden für die hohen Anforderungen im Gewerbeinsatz entwickelt – und verbinden Technologien neuester Miele Professional Geräte mit dem Komfort und Design unserer Premium-Haushaltsmodelle: Eine intuitive Bedienung, intelligente Features und acht Programme mit kurzen Laufzeiten sorgen dafür, dass Ihnen vorbildlich sauberes Geschirr in kürzester Zeit wieder zur Verfügung steht.

Miele ProfiLine verschafft Ihnen beim Spülen einen Vorsprung –
und vor allem eines:

Zeit.



ProfiLineHighlights

sekundenschnellerfasst



17 Minuten Laufzeit

für eine schnellere Verfügbarkeit Ihres Geschirrs und aufgeräumte Küchen.



Langlebige Komponenten

für 12.500 Programmabläufe und bis zu 5 Spülzyklen pro Tag.



Flexible Körbe

für ein großes Geschirraufkommen und eine einfache Beladung.



Intuitives Interface

für eine komfortable Bedienung und höchste Anwendersicherheit.



Einstellbare Nachspültemperaturen

für eine viruswirksame Reinigung und höchste Hygienestandards.

BürosSchulenZuhause

Geschirrsodortgriffbereit

***Büros & Agenturen –
Anspruchsvolle
Mehrpersonenhaushalte***

Im hektischen Alltag bleibt keine Zeit, stundenlang auf die Spülmaschine zu warten.

Mit ProfiLine ist das Geschirr in wenigen Minuten griffbereit: Die neuen Spülmaschinen sind auf gewerbliche Dauerbelastungen ausgelegt und bieten den Bedienkomfort hochklassiger Haushaltsgeräte. Damit markiert ProfiLine den perfekten Einstieg in die professionelle Geschirrpflege – für jedes Umfeld mit hohem Geschirraufkommen und wenig Zeit.

Komfortable Funktionen

In Windeseile alles weggespült

17 Minuten Laufzeit

Mit eindrucksvoll kurzen Laufzeiten von nur 17 Minuten spülen ProfiLine Maschinen 3x schneller als Haushaltsgeschirrspüler. So steht Ihnen sauberes Geschirr blitzschnell wieder zur Verfügung – und Ihr Küchenumfeld bleibt aufgeräumt.

Vorbildliche Hygiene

Spezielle Intensiv- und Hygieneprogramme erreichen Temperaturen von $>70\text{ }^{\circ}\text{C}$ – zudem lassen sich Nachspültemperaturen für eine hygienische Reinigungswirkung erhöhen.



12.500 Programmabläufe

ProfiLine Spülmaschinen werden unter Laborbedingungen auf eine Lebensdauer von 12.500 nutzungstypischen Programmabläufen getestet und sind für bis zu 5 Spülzyklen pro Tag konstruiert.

Robuste Materialien

Stark beanspruchte Komponenten bestehen aus robusten, langlebigen Materialien, die streng getestet wurden und auf gewerbliche Dauerbelastungen ausgelegt sind.

Glatte Oberflächen

Die Oberfläche des Bedienelements bietet keine Ritzen oder andere Angriffspunkte, in denen sich Schmutz festsetzen kann. Alle Flächen lassen sich mühelos abwischen und tragen zu einer verbesserten Hygiene bei.

Einfacher Anschluss

Plug&Play: ProfiLine Maschinen werden anschlussfertig mit Kabel und Stecker ausgeliefert. Einfach aufstellen, ans Wasser anschließen, einstecken und einschalten.

Intuitive Bedienung


Alle Programme lassen sich intuitiv mit Sensortasten steuern. Sprechende Symbole und wichtige Inhalte in Klartext beschleunigen die Programmwahl und beugen Fehlbedienungen vor.

Knock2open

Raffiniert: ProfiLine Spülmaschinen integrieren sich nahtlos in grifflose Küchen – und öffnen sich nach zweimaligem Klopfen an die Gerätefront automatisch.

Flexible Korbgestaltung

Verstellbare Elemente und rutschfeste Materialien ermöglichen eine flexible Platzierung und bieten Geschirr- und Besteckteilen sicheren Halt für beste Reinigungsergebnisse.



3D-MultiFlex-Schublade

Dank absenkbarer Mittel- und Seitenteile können Sie jetzt auch kleine Geschirrtteile wie Espressotassen in der Besteckschublade platzieren.

FlexCare-Gläserhalter

In den ausklappbaren Gläserhaltern können auch langstielige Weingläser dank weichen Silikonpolstern schonend platziert werden.

Teilbare Spikereihe für mehr Schüsseln

Im Oberkorb kann jeder zweite Spike umgeklappt werden, sodass mehr Unterteller und Schüsseln optimal gereinigt werden können.

NEU: Spülmaschine PFD 102 i/103 SCi XXL/104 SCVi XXL

verfügbar ab Juli 2021

ProfiLine



Abbildung zeigt PFD 102 i




Abbildung zeigt PFD 103 SCi XXL



Abbildung zeigt PFD 104 SCVi XX

PFD 102 i/103 SCi XXL/104 SCVi XXL*

- Integrierfähige Modelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmäßig mit Korbausstattung und 3D-MultiFlex-Schublade*
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung

* PFD 103 SCi XXL und PFD 104 SCVi XXL verfügen über eine Besteckschublade

Spülmaschine	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL
integrierfähiges Gerät	•	•	•
Schalterblenden			
CleanSteel	•	•	•
gerade/geneigt	- / •	- / •	vollintegriert
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm	17 min	17 min	17 min
Komfort			
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	• / •	• / •	• / •
Miele@home	•	•	•
AutoClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
EcoFeedback	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•
Knock2open	-	-	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine flex möglich	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Ergebnisqualität			
Perfect GlassCare	•	•	•
Frischwasserspüler	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G) / Geräuschklasse (A-D)	E / C	E / C	E / C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0 / 0,930	12,0 / 0,950	12,0 / 0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
Warmwasseranschluss	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D MultiFlex Schublade	3D MultiFlex Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare Gläserhalter /Flex Care-Tassenauflage	2/2	4/2	4/2
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Türverriegelungsoption	•	•	•
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,1/3N AC 400V 50 Hz/16	7,1/3N AC 400V 50 Hz/16	7,1/3N AC 400V 50 Hz/16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	2,1/1NAC 230V 50 Hz/10-16	2,1/1NAC 230V 50 Hz/10-16	2,1/1NAC 230V 50 Hz/10-16
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in mm	1500/1500/1700	1500/1500/1700	1500/1500/1700
min-max Türfrontgewicht in kg	4-11	4-11	5-12
Maße / Gewichte			
Außenmaße H/B/T [mm]	805/598/570	845/598/570	845/598/570
Breite der Einbaunische [mm]	600	600	600
Gewicht, netto [kg]	58	58	56
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.	3.779,-	4.279,-	4.349,-

Erleben Sie die Faszination Miele
in den Miele Experience Centern.



Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg

Unsere Showrooms:

Miele Experience Center
Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center
Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800*

E-mail: info@miele.at

www.miele.at



Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Produktinformation und Werkkundendienst

050 800 800*

info@miele.at

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Informationen & Miele Online Shop

www.miele.at

Newsletter abonnieren

www.miele.at/newsletter

Werkkundendienst

www.miele.at/service

* Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,
Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.