

**Miele**

**GROSS IN DER REINIGUNG.  
KLEIN UND WENDIG  
IM EINSATZ.**

DER NEUE BEUTELLOSE BOOST CX1.  
DAS IST QUALITÄT, DIE IHRER ZEIT VORAUS IST.

**STARK.  
KONPAKT.  
AGIL.**



# STARK. KOMPAKT. AGIL.

Mit dem kleinsten beutellosen Staubsauger Boost CX1 von Miele profitieren Sie nicht nur von höchster Reinigungsleistung, sondern auch von einem kompakten Design. Der Staubsauger ist extrem handlich und lässt sich ganz komfortabel manövrieren. Dank seiner schmalen Abmessungen sorgt er auch in engen Wohnsituationen für einwandfreie Hygiene und Sauberkeit. Egal ob Parkett, Laminat oder Teppich – der Boost CX1 erbringt auf jedem Untergrund Höchstleistungen. Ein hocheffizientes Filterungssystem sorgt für maximale Hygiene.



reddot winner 2021





### **Vortex-Technologie**

Starke Reinigungsleistung: Ein Luftstrom von über 100 km/h sorgt für perfekte Aufnahme von Grob- und Feinstaub. Zusammen mit der effizienten Bodendüse, der optimalen Luftführung und dem innovativen Motor erzielt der Boost CX1 eine extrem hohe Luftleistung, die Staub keine Chance lässt.

### **Compact Design**

Klein und kraftvoll: Dank des kompakten Designs lässt er sich auch in engen Wohnsituationen einfach manövrieren.

### **TrackDrive**

Sicher und spurhaltig: Dank der seitlich angeordneten Räder bleibt er immer in der Spur und ist dabei besonders wendig.

# PRODUKT-HIGHLIGHTS



## **Mehrstufiges Filtersystem**

Die herausragende Filterwirkung des Boost CX1 beruht auf einem mehrstufigen Filtersystem. Für die Filterung feinsten Partikel ist der Boost CX1 je nach Modell mit dem Hygiene AirClean Filter für normale Ansprüche oder dem HEPA AirClean Filter für höchste hygienische Ansprüche ausgestattet. Der HEPA AirClean Filter ist mit einem Staubrückhaltevermögen von >99,95%\* ideal für Hausstauballergiker geeignet.



### Beutellos - einfach zu entleeren

Der Staubbehälter lässt sich einfach am Entnahmegriff aus dem Gerät nach oben herausnehmen. Mit einem Klick auf die Entleerungstaste öffnet sich der Behälter und der Staub fällt nach unten in den Abfalleimer.



### Höchste Miele Qualität

Kein Alltag kann so hart sein wie der Miele Produkttest: Bevor Miele Staubsauger in die Serienproduktion gehen, müssen sie in unserem Prüflabor wahren Dauerstress überstehen.



### Parksystem für Saugpausen

Praktisch: Bodendüse und Saugrohr können bei Bedarf seitlich am Gerät geparkt werden.



### Vollwertiges Zubehör

Der Boost CX1 verfügt serienmäßig über drei hochwertige Zubehörteile: Polsterdüse, Fugendüse und Saugpinself. Angebracht am VarioClip sind sie jederzeit griffbereit.




### Mehrstufiger Drehregler

Die elektronische Saugkraftregulierung erfolgt über einen mehrstufigen Drehregler. Grafische Symbole für verschiedene Einsatzbereiche erleichtern Ihnen die Wahl der optimalen Leistungsstufe.



# DER NEUE BEUTTELLOSE BOOST CX1

## PRODUKTÜBERSICHT



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Boost CX1 PowerLine	Boost CX1 Parquet PowerLine	Boost CX1 Cat & Dog PowerLine
<b>Bauform</b>			
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•	•	•
Produkttyp	SNRF0	SNCF0	SNCF0
Gerätefarbe	Graphitgrau	Lotosweiß	Obsidianschwarz
<b>Bedienkomfort</b>			
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler
Schalter für Elektrobürste im Handgriff	-	-	-
Steckkontakt für Elektrobürste	-	-	-
Ergonomischer Handgriff	•	•	•
Comfort-Handgriff	-	-	-
Comfort-Handgriff mit int. Steuerung	-	-	-
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	-	-	-
Silence-System	-	-	-
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•	•
Park-System zum Abstellen	einseitig	einseitig	einseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	-	-	-
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Nennleistungsaufnahme in Watt	890 Watt	890 Watt	890 Watt
<b>Mobilität</b>			
Fußbodenschonende Lenkrollen mit Stahlachse	-	-	-
TrackDrive	•	•	•
4-Punkt-Lenkung	-	-	-
Aktionsradius in m	10	10	10
<b>Filtersystem</b>			
Staubboxvolumen in l	1,0l	1,0l	1,0l
AirClean Filter	SF-HY 60	-	-
HEPA AirClean Filter	-	SF-HA 60	SF-HA 60
<b>Technische Daten</b>			
Gewicht	5860g	5860g	5860g
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Saugpinsel	•	•	•
Polsterdüse	•	•	•
Fugendüse	•	•	•
Turbobürste STB 305-3	-	-	•
Parkett Bürste SBB 300-3	-	•	-
<b>Unverbindlich empfohlene Kassabholpreise in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>269,-</b>	<b>319,-</b>	<b>359,-</b>

Entdecken Sie die Welt von Miele  
in den Miele Experience Centern



#### Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

#### Unsere Showrooms:

Miele Experience Center  
Mielestraße 10  
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center  
Vorarlberger Allee 31  
1230 Wien

#### Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800\*  
E-mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
[www.miele.at](http://www.miele.at)



#### Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

#### Produktinformation und Werkskundendienst

**050 800 800\***  
[info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

#### Informationen & Miele Online Shop

[www.miele.at](http://www.miele.at)

#### Newsletter abonnieren

[www.miele.at/newsletter](http://www.miele.at/newsletter)

#### Werkskundendienst

[www.miele.at/service](http://www.miele.at/service)

\* Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,  
Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um unverbindlich empfohlene Kassaausholpreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.