


**Miele**



# REINIGUNG MIT NEUEN AUGEN SEHEN.

DER NEUE MIELE SCOUT RX3.  
SAUGSTARK, PRÄZISE, INTUITIV.





REINIGUNG MIT  
NEUEN AUGEN SEHEN.






Egal wo Sie sind – der neue Saugroboter Miele Scout RX3 reinigt Ihr Zuhause zuverlässig. Dank seiner starken Reinigungsleistung, der systematischen und präzisen Navigation, sowie der intuitiven App-Steuerung ist er perfekt ausgerüstet um Ihr Zuhause perfekt zu reinigen. Mit der neuen Live-View in HD<sup>1</sup> über die Scout App können Sie die Reinigung jetzt aus einer völlig neuen Perspektive erleben.

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig





# STARKE REINIGUNGSLEISTUNG



## Quattro Cleaning Power

Mit größter Sorgfalt verfolgt der Scout RX3 sein Ziel, jeden Zentimeter sorgfältig zu reinigen. Mit seinen extrem dichten ausgeschwenkten Seitenbürsten säubert er Randbereiche und Ecken problemlos.

Im Vergleich zur vorherigen Modellreihe konnte die Leistung um 25% gesteigert werden. Auch grobe Verschmutzungen haben keine Chance. Eine Bürstenwalze nimmt den Grobschmutz auf, der von den Seitenarmen unter das Gerät gekehrt wird. Verbliebener Feinschmutz wird mittels eines starken Luftstroms von der hinteren Saugöffnung gründlich aufgenommen. Eine besonders hohe Drehzahl des bürstenlosen Gebläses ermöglicht die starke Leistung des Scout RX3.

## Carpet Boost

Als Ergänzung zum Quattro Cleaning System verfügt der Scout RX3 über einen Carpet Boost. Reinigungsfahrten auf Teppichböden werden erkannt und die Saugleistung erhöht. Somit wird eine erstklassige Staubaufnahme auch auf Teppich erzielt.



### **Systematische Navigation**

Miele bringt Saugkraft und Reinigungsleistung auf höchst präzisen Kurs und setzt in Sachen Effizienz und Gründlichkeit Maßstäbe im Markt. Durch die einzigartige Kombination aus Kameras, Sensoren, Elektronik und Software navigiert der Scout RX3 systematisch durch die Räume.





# SYSTEMATISCHE UND PRÄZISE NAVIGATION

## 3D Smart Navigation

Der Scout RX3 sieht sogar in 3D. Die Weiterentwicklung der smarten Navigation ermöglicht dem Saugroboter eine höchst präzise dreidimensionale Raumerkennung über ein Stereokamerasystem. Dadurch ermittelt das Gerät Distanzen zu möglichen Hindernissen und navigiert optimal um Möbel und Gegenstände herum. Selbst in komplexen Raumstrukturen bewegt sich der Scout RX3 völlig unbeirrt und reinigt lückenlos.



## Furniture Protection

Durch die zwei Frontkameras des Scout RX3 können die Entfernungen zu Gegenständen in der Umgebung kontinuierlich gemessen werden. Zusammen mit der Furniture Protection Technology, bestehend aus 7 Infrarot-Sensoren im Frontbereich, werden Möbel erkannt und umkurvt. Drei weitere Infrarot-Sensoren unter dem Gerät vermeiden zuverlässig Abstürze von Treppen.

# INTUITIVE APP-STEUERUNG

Der Scout RX3 kann bequem mit einem Smartphone oder Tablet von Zuhause und unterwegs bedient werden. Die Miele Scout App<sup>1</sup> bietet alle wichtigen Informationen und Bedienungsmöglichkeiten auf einen Blick.

## **Status Display**


Alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Wählen Sie zwischen verschiedenen Reinigungs-Modi und programmieren Sie bis zu 7 individuelle Timer.

## **Home Mapping**

Ermöglicht es Ihnen jederzeit zu verfolgen, an welcher Stelle sich der Scout RX3 gerade befindet und welche Bereiche bereits gereinigt wurden.

## **Home Vision HD<sup>2</sup>**

Live-Bildübertragung in HD von Ihrem Scout RX3 an ein mobiles Endgerät. Zusammen mit der Echtzeitsteuerung können Sie jederzeit und überall nachsehen, ob in den eigenen vier Wänden alles in Ordnung ist.







<sup>1</sup> verfügbar für ein mobiles Endgerät  
(Mindestanforderung Android 6.0+  
und iOS 11.0+)

<sup>2</sup> Ausstattung modellabhängig








# DER NEUE SCOUT RX3

## PRODUKTÜBERSICHT



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Scout RX3 Runner	Scout RX3 Home Vision HD
<b>Bauform</b>		
Saugroboter	•	•
Produkttyp	SPQL0	SPQL0
Gerätefarbe	Bronze/Pearlfinish	Roségold/Pearlfinish
<b>Reinigung</b>		
Reinigungssystem	Quattro Cleaning Power	Quattro Cleaning Power
<b>Navigation</b>		
Navigationssystem	3D Smart Navigation	3D Smart Navigation
Furniture Protection Technology	•	•
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	120	120
Laufzeit in Min.	120	120
Befahrbare Teppichhöhe in mm	17	17
<b>Bedienkomfort</b>		
Reinigungsprogramme	4	4
Auto-Mode	•	•
Spot-Mode	•	•
Turbo-Mode	•	•
Silent-Mode	•	•
Manuelle Reinigung	•	•
Timerprogrammierung	täglich individuell	täglich individuell
3 in 1 - Funktion	–	–
<b>App</b>		
Home Mapping	•	•
Home Vision	–	•
<b>Filtersystem</b>		
Abluftfilter	AirClean Plus Filter	AirClean Plus Filter
Staubboxvolumen in l	0,4	0,4
<b>Technische Daten</b>		
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	5200	5200
Lautstärke in dB	71	71
Durchmesser in mm	354	354
Höhe in mm	85	85
Gewicht in kg	3,2	3,2
Ladezeit in Min.	237	237
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Filter	AirClean Plus Filter	AirClean Plus Filter
Fernbedienung	•	•
Ladestation	•	•
Adapter	•	•
Reinigungsbürste	integriert	integriert
Bereichsabgrenzung	Magnetband	Magnetband
Seitenbürsten	•	•
<b>Unverbindlich empfohlene Kassa- abholpreise in EUR inkl. MwSt.</b>	<b>679,–</b>	<b>729,–</b>



## Entdecken Sie die Welt von Miele in den Miele Experience Centern



### Zentrale:

Miele Gesellschaft m. b. H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg

### Unsere Showrooms:

Miele Experience Center  
Mielestraße 10  
5071 Wals bei Salzburg

Miele Experience Center  
Vorarlberger Allee 31  
1230 Wien

### Öffnungszeiten:

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

Telefon: 050 800 800\*  
E-mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
[www.miele.at](http://www.miele.at)



### Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

### Produktinformation und Werkskundendienst

**050 800 800\***

[info@miele.at](mailto:info@miele.at)

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

### Informationen & Miele Online Shop

**[www.miele.at](http://www.miele.at)**

### Newsletter abonnieren

**[www.miele.at/newsletter](http://www.miele.at/newsletter)**

### Werkskundendienst

**[www.miele.at/service](http://www.miele.at/service)**

\* Österreichweit aus dem A1-Festnetz zum Ortstarif,  
Gebühren aus anderen Netzen betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um  
unverbindlich empfohlene Kassaausholpreise in EURO  
inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere  
infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kosten-  
änderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.