

**Miele**

# Freistehende Küchengeräte

Ausgabe April 2023

**Miele. Immer Besser.**



# Stand- und Unterbau-Geschirrspüler



# Welches Gerät möchten Sie?

## Die Bauformen der Miele Geschirrspüler

Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.



### Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können.



### Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden.



### Integrierbare Geschirrspüler\*

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



### Vollintegrierbare Geschirrspüler\*

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



### Grifflose Geschirrspüler\*

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



### Hocheinbau Geschirrspüler\*

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.



**Miele**

PowerDisk  
All in 1

## AutoDos

**Exklusiv  
bei Miele**

**Überlegenes  
Reinigungssystem**

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk<sup>1)</sup>. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum

optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge<sup>2)</sup>, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat.

1) Patent: EP2850990, US9962062  
2) Im Programm ECO 50 °C

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Geschirrspüler



**Exklusiv bei Miele** **3D-MultiFlex-Schublade<sup>1)</sup>**  
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirrtteile passend.



**Exklusiv bei Miele** **FlexLine Korbgestaltung**  
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.



**Exklusiv bei Miele** **Miele@home**  
Machen Sie Ihr Leben Smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



**QuickPowerWash**  
Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



**EcoPower-Technologie**  
Spart Wasser und Energie: Effiziente Ressourcenschonung durch clever gestalteten Wasserzufluss.

\* Ausstattungsmerkmale modellabhängig  
1) Patent: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

# Stand-Geschirrspüler, 45 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCU SL Active	G 5740 SCU SL
<b>Design</b>		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
<b>Komfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	—	—
Automatische Dosierung mit PowerDisk	—	—
AutoStart-Funktion	—	—
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display
MultiLingua	—	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,1/0,70	7,9/0,55
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	70	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45	0,21
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	—/—	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	—	●
SensorDry	—	●
Brilliant GlassCare	●	●
<b>Spülprogramme</b>		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/—/●	●/—/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	—/—/—	—/—/●
ExtraLeise	—	41 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/—/—	●/●/—
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
<b>Korbgestaltung</b>		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	MultiFlex-Schublade 45
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	—/1	1/1
Anzahl Maßgedecke	9	9
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/—	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	2,0–8,0	2,0–8,0
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß

# Stand-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5310*	G 5310 SC*	G 7020 SC*
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
Automatische Dosierung mit PowerDisk	—	—	—
AutoStart-Funktion	—	—	—
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
MultiLingua	—	—	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,74	8,4/0,64
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	74	74	64
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,52	0,40
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	—/●	—/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	—	—	●
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/—/●	●/—/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	—/—/—	—/—/—	—/—/●
ExtraLeise	—	—	41 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/—/—	●/—/—	●/●/—
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ComfortPlus
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	—/2	—/2	—/1
Anzahl Maßgedecke	13	13	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/—	●/—	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0–10,0–9,0–19,0	3,0–10,0–9,0–19,0	3,0–10,0–10,0–20,0
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß

# Stand-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7200 SC	G 7110 SC AutoDos*	G 7410 SC AutoDos
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	●	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	—	●	●
AutoStart-Funktion	—	—	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
MultiLingua	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	A	B	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54	8,4/0,64	8,4/0,54
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54	64	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29	0,40	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	—/—/●	—/—/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/—	●/●/—	●/●/●
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	2/1	2/2	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0–10,0–8,0–18,0	3,0–10,0–8,0–18,0	3,0–12,0–9,0–18,0
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß
Gehäuse/Front	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl

# Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCU SL Active	G 5740 SCU SL
<b>Design</b>		
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
<b>Komfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	—	—
Automatische Dosierung mit PowerDisk	—	—
AutoStart-Funktion	—	—
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Display
MultiLingua	—	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,1/0,70	7,9/0,55
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	70	55
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45	0,21
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	—/—	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●
<b>Ergebnisqualität</b>		
Frischwasserspüler	●	●
AutoOpen-Trocknung	—	●
SensorDry	—	●
Brilliant GlassCare	●	●
<b>Spülprogramme</b>		
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/—/●	●/—/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	—/—/—	—/—/●
ExtraLeise	—	41 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/—/—	●/●/—
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●
<b>Korbgestaltung</b>		
Besteckunterbringung	Besteckschublade	MultiFlex-Schublade 45
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	—/1	1/1
Anzahl Maßgedecke	9	9
<b>Sicherheit</b>		
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/—	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg (über Kundendienst nachrüstbar auf)	2,0–8,0	2,0–8,0
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß
Gehäuse/Front	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl

# Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5310 U	G 5310 SCU	G 7020 SCU*
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
Automatische Dosierung mit PowerDisk	—	—	—
AutoStart-Funktion	—	—	—
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	44	44	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
MultiLingua	—	—	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,9/0,74	8,9/0,73	8,9/0,74
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	74	73	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52	0,51	0,52
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	—/●	—/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	—	—	●
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/—/●	●/—/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	—/—/—	—/—/—	—/—/●
ExtraLeise	—	—	41 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/—/—	●/—/—	●/●/—
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ComfortPlus
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	—/1	—/1	—/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/—	●/—	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0–10,0–9,0–19,0	3,0–10,0–9,0–19,0	3,0–10,0–10,0–20,0
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß
Gehäuse/Front	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl

# Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm breit

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht.

\*\* Im Programm Extra Leise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7200 SCU	G 7110 SCU AutoDos*	G 7410 SCU AutoDos
<b>Design</b>			
Blendenausführung/Bedienungsart	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/ Programmähltaste	Gerade Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
<b>Komfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	●	●
Automatische Dosierung mit PowerDisk	—	●	●
AutoStart-Funktion	—	—	●
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24 h	●/●	●/●	●/●
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
MultiLingua	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A-G)	A	B	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	8,4/0,54	8,4/0,64	8,4/0,54
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	54	64	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,29	0,40	0,29
EcoFeedback/EcoPower-Technologie	●/●	●/●	●/●
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	●/●	●/●	●/●
<b>Ergebnisqualität</b>			
Frischwasserspüler	●	●	●
AutoOpen-Trocknung	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
<b>Spülprogramme</b>			
ECO/Automatic/Intensiv	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60°/Fein	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hygiene/SolarSpar/Gerätepflege	—/—/●	—/—/●	●/●/●
ExtraLeise	40 dB(A)	40 dB(A)	40 dB(A)
<b>Spüloptionen</b>			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/—	●/●/—	●/●/●
extra sauber/extra trocken	●/●	●/●	●/●
<b>Korbgestaltung</b>			
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ComfortPlus	ComfortPlus	ExtraComfort
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflege	2/1	2/2	2/1
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
<b>Sicherheit</b>			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	●/●	●/●	●/●
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	●/—	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10	2,0/230/1,50/10
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
Min-Max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	3,0–10,0–8,0–18,0	3,0–10,0–8,0–18,0	3,0–12,0–9,0–18,0
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß	Brillantweiß/Brillantweiß
Gehäuse/Front	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl	Edelstahl/Edelstahl

# Miele Stand-Kältegeräte

## Nutzerfreundliche Bedienkonzepte

Jedes Kühl- und Gefriergerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.



FreshTouch Bedienung



SensorTouch Bedienung



EasyControl Bedienung

## Praktische Öffnungskonzepte der Stand-Kältegeräte



### SideOpen

Die Seitenwand der Tür bietet je nach Modell eine kurze oder lange Griffmulde. Das grifflose, geradlinige Design fügt sich perfekt in verschiedene Küchenumfelder ein.



### EasyOpen-Hebelgriff

Der elegante aufgesetzte Griff verfügt über eine Öffnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.



### Click2open

Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Außendesign.

# Perfekte Integration ins Küchenumfeld

## Das Design der Stand-Kühlgeräte



### Glasfront

Für Küchen mit höchstem Anspruch bietet Miele freistehende Kältegeräte mit Glasfronten in Graphitgrau und Brillantweiß – perfekt abgestimmt auf die Einbaugeräte der Generation 7000.



### Blackboard edition

Die Tafel-Front aus Glas kann mit konventioneller Kreide oder Flüssigkreidestiften beschrieben werden.



### Blacksteel

Mit der Oberflächenqualität von Blacksteel setzt Miele mit dunklem Edelstahl einen modernen, technischen Akzent in Ihrer Küche.



### Edelstahl CleanSteel

Gerätefronten in Edelstahl CleanSteel zeichnen sich durch ihre hochwertige Optik und ihre besonders einfache Pflege aus.



### Edelstahllook

Die lackierte Oberfläche fügt sich besonders gut in Küchenumfelder mit matten Metalldetails ein.



### Weiß

Weiß lackierte Kältegeräte sind der Klassiker für moderne wie traditionelle Küchenumfelder und passen besonders in helle Umgebungen.

## Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 120 Jahren. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Deshalb legen wir als Premium-Hausgerätehersteller unseren Fokus kontinuierlich auf die Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Kältegeräten.

### Sparsam und umweltgerecht kühlen und gefrieren

In den Kältegeräten der Marke Miele werden ausschließlich hochwertigste Komponenten verwendet, die durch ein optimales Zusammenspiel zu einem niedrigen Energieverbrauch beitragen. Hierzu zählen nicht nur energiesparende Kompressoren und langlebige LEDs, sondern auch Features wie NoFrost, die durch eine intelligente Steuerung Hand in Hand gehen.

### Noch mehr Nachhaltigkeit beim Kühlen

Seit nunmehr über 10 Jahren forschen wir bei Miele an komplexen Frischesystemen, die die Lebensmittel unserer Kunden länger haltbar machen, so zu deutlich größerem Komfort und Flexibilität beitragen, aber im Besonderen der Lebensmittelverschwendung maßgeblich Einhalt gebieten. Über 70 Prozent aller Miele Kühlgeräte sind mit einem Frischesystem ausgestattet und bieten dem Kunden somit den besten Weg, seine Lebensmittel zu schützen und frisch zu halten.





△ Pull

⊕⊕ Push

# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

## Die Produkt-Highlights\* der Miele Stand-Kältegeräte

### PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserebel in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



### Freeze&Cool\*

Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie das Gefrierfach als Kühlteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



### Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität



### FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



### Exklusiv bei Miele Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.




### DynaCool

Gleichmäßige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.

# Kühlgeräte

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 12010 S-2	K 12012 S-3	K 12023 S-3
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe	Glühlampe	Glühlampe
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	—	—	—
Frischesystem	—	—	—
ComfortClean/DynaCool	●/—	●/—	●/—
SelfClose	—	—	—
SoftClose/Drop and Lock	—	—	—
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	Drehregler	Drehregler	Drehregler
Kühlteil abschaltbar	—	—	—
SuperKühlen	—	—	—
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	4/—	2/—	4/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	—	—	—
Anzahl Gemüseschubladen	1 Stk.	1 Stk.	2 Stk.
Abstellborde/Aufbewahrungsfach	1/●	1/●	1/●
Innentürabsteller für Flaschen	1	1	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	F/C	F/C	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	184/0,504	92/0,252
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	—	—	—
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	—/—	—/—	—/—
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	—/—	—/—	—/—
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	55,4 x 85 x 62,3	55,4 x 85 x 62,3	60,1 x 85 x 62,8
Griff	Horizontale Griffleiste	Horizontale Griffleiste	Horizontale Griffleiste
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4* -Gefrierzone in l	149/0/—	117/0/17	145/0/—
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	37	39	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/2,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	—/●/—	—/●/●	—/●/—
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

# Kühlgeräte


## Produktübersicht



<b>Typ-/Verkaufsbezeichnung</b>	<b>K 12024 S-3</b>
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	Glühlampe
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	—
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	—
Frischesystem	—
ComfortClean/DynaCool	●/—
SelfClose	—
SoftClose/Drop and Lock	—
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	Drehregler
Kühlteil abschaltbar	—
SuperKühlen	—
Anzahl Temperaturzonen	2
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar	2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	—
Anzahl Gemüseschubladen	2 Stk.
Abstellborde/Aufbewahrungsfach	1/●
Innentürabsteller für Flaschen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149/0,408
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	—
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	—/—
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	—/—
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in cm (B x H x T)	60,1 x 85 x 62,8
Griff	Horizontale Griffleiste
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	126/0/18
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	—/●/●
<b>Farben</b>	
Gehäuse/Front	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 12011 S-2*	F 12016 S-2*	F 12020 S-3*
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	—	—	—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	—	—	—
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	—/●/●	—/●/●	—/●/●
SoftClose	●	—	—
Türöffnungshilfe	Horizontale Griffleiste	Horizontale Griffleiste	Horizontale Griffleiste
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen	3 Stk.	4 Stk.	4 Stk.
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	E/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	170/0,465	171/0,468	137/0,375
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/—	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	—/—	—/●	—/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	—/●	—/●	—/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	55,3 x 85,1 x 62,4	55,3 x 85,1 x 62,4	60,2 x 85,1 x 62,8
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	98	103	103
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	39	37
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	26/11,0	23/11,0	23/11,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●	—/●
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



		38 dB			38 dB			36 dB
		NoFrost			NoFrost			NoFrost

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* voraussichtlich verfügbar ab Ende April 2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4312 E*	FN 4322 E*	FN 4322 D**
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	—	—	—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●	●/—/●
SoftClose	—	—	—
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	4/—/1	5/—/1	5/—/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	E/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	170/0,466	220,6/0,605	176,0/0,480
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 125 x 67,5	60 x 145 x 67,5	60 x 145 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	161	200	200
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1 pW	38	38	36
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	15/15	16/16	16/16
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●	—/●
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



	38 dB	NoFrost		38 dB	NoFrost		38 dB	NoFrost


\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* Aktionsmodell, voraussichtlich verfügbar ab Ende April 2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4342 E*	FN 4372 E*	FN 4372 D**
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>			
Beleuchtung Gefrierzone	—	—	—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●	●/—/●
SoftClose	—	—	—
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	6/—/1	7/—/1	7/—/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	E/C	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	234/0,641	247,8/0,679	198,0/0,540
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 165 x 67,5	60 x 185 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	239	278	278
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1 pW	38	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/17	18/18	18/18
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kälteakku/Eiswürfelschale	—/●	—/●	—/●
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	weiß/weiß silber/Edelstahllook	weiß/weiß silber/Edelstahllook	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4742 E*	FN 4772 E*
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	—	—
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●
SoftClose	●	●
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	6/—/1	7/—/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	234,0/0,641	247,8/0,679
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 165 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	239	278
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/17	16/18
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht




		34 dB			35 dB
	NoFrost		NoFrost		NoFrost
	LED		SoftClose		LED
			SoftClose		

<sup>1)</sup> lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4842 D <sup>1)</sup>	FN 4872 D <sup>1)</sup>
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●
SoftClose	●	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	6/—/1	7/—/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	187,40/0,512	198,3/0,542
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 165 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	239	278
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/17	16/18
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4844 C	FN 4874 C
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●
SoftClose	●	●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	6/—/1	7/—/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149,7/0,411	158,6/0,435
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 165 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	239	278
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/17	16/18
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht




	38 dB	NoFrost	LED		38 dB	NoFrost	LED

<sup>1)</sup> lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 27273 ws <sup>1)</sup>	FN 27474 ws <sup>1)</sup>
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	XKS 3100 W
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●
SoftClose/Drop and Lock/Silence System	—/—/●	—/—/●
Türöffnungshilfe	Click2open	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	7/—/—	7/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	263/0,580	210/0,575
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	70 x 175 x 76	70 x 175 x 76
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	320	320
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/24	20/24
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/●	●/●
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß

# Gefriergeräte

## Produktübersicht



\* voraussichtlich verfügbar ab Mitte Mai 2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4748 D*	FN 4778 D*
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
<b>Design</b>		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●
SoftClose/Silence System	●/—	●/—
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus	●/●	●/●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/auf Auszug/XXL-Box	6/—/—	7/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	208,1/0,560	221,8/0,600
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	70 x 165,5 x 76	70 x 185,5 x 76
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	312	363
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	38
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	18/17	19/19
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	weiß/weiß	weiß/weiß

# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht



	39 dB			39 dB			42 dB	

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 4052 E Active*	KD 4072 E Active*	KDN 4074 E Active*
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—	rechts/●/—
XL Innenraum	●	●	●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/—	LED/—	LED/—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	—
Freeze&Cool	—	—	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/—/●/—	●/—/●/—	—/—/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean/VarioRoom	—/—/—/●	—/—/—/●	—/—/—/●
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Kühlteil abschaltbar	—	—	—
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	—	—	—
SuperKühlen/SuperFrost	—/●	—/●	—/●
Anzahl Temperaturzonen/Gradgenaue Temperaturregelung	2/Kühlteil	2/Kühlteil	2/Gefrierteil
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	—/—/—/—	—/—/—/—	—/—/—/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	4/—/—	4/—/—	4/—/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	—
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	—/1	—/1	1/—
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	—/—	—/—	—/—
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/3
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL-Box	3/—/1	3/—/1	3/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	E/C	E/D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228/0,624	233/0,637	239/0,656
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	—/—	—/—	—/—
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/—	●/—	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	—/—	—/—	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 176 x 65	60 x 186 x 65	60 x 186 x 66
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	195/—/94	214/—/94	216/—/89
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	39	42
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/4,5	17/4,5	12/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/900	220–240/10/900	220–240/10/1500
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage (Anz./Eiswürfelschale/Kälteakkus/Sortierbox PerfectFresh)	—/●/—/—	—/●/—/—	—/●/—/—
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	silber/Edelstahllook	weiß/weiß silber/Edelstahllook	weiß/weiß silber/Edelstahllook

# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht



		39 dB			36 dB			35 dB

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* voraussichtlich lieferbar ab Ende April (Edelstahllook)/Ende Juni 2023 (Weiß)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4374 ED*	KFN 4375 DD	KFN 4375 CD**
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig XL Innenraum	rechts/●/— ●	rechts/●/— ●	rechts/●/— ●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/—	LED/—	LED/—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	—	—
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	—/●/—/●	●/●/—/●	●/●/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean/VarioRoom	—/—/—/●	—/—/●/●	—/—/●/●
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	—	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen/Gradgenaue Temperaturregelung	2/Kühl- & Gefrierteil	2/Kühl- & Gefrierteil	2/Kühl- & Gefrierteil
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	—/—/—/●	●/●/●/—	●/●/●/—
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	4/—/—	4/—/—	4/—/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	—	—
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	—/2	—/1	—/1
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	—/—	—/—	—/—
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL-Box	3/—/—	3/—/—	3/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	D/C	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	238/0,653	202,6/0,575	161/0,440
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	—/—	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 186 x 66	60 x 185 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	237/—/89	227/—/103	227/—/103
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	36	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	13/10,0	20/10,0	20/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1500	220–240/10/1400	220–240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage (Anz.)/Eiswürfelschale/Kälteakkus/Sortierbox PerfectFresh	12/●/—/—	12/●/—/—	12/●/—/—
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	weiß/weiß silber/Edelstahllook	weiß/weiß silber/Edelstahllook	weiß/weiß silber/Edelstahllook

# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht



		36 dB			35 dB

\* Aktionsmodell, lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\* voraussichtlich lieferbar ab Ende April 2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4395 DD*	KFN 4395 CD**
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/—	LED/—
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	—	—
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/—/●	●/●/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean/VarioRoom	—/—/●/●	—/—/●/●
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen/Gradgenaue Temperaturregelung	2/Kühl- & Gefrierteil	2/Kühl- & Gefrierteil
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/—	●/●/●/—
<b>Kühlgerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	5/—/—	5/—/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall	—	—
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	—/1	—/1
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	—/—	—/—
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL-Box	3/—/—	3/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	D/C	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	202,6/0,556	162,0/0,440
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 201 x 67,5	60 x 201 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4* -Gefrierzone in l	268/—/103	268/—/103
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0	20/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	120–240/10/1400	120–240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage (Anz.)/Eiswürfelschale/Kälteakkus/Sortierbox PerfectFresh	12/●/—/—	12/●/—/—
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	weiß/weiß silber/Edelstahllook	weiß/weiß silber/Edelstahllook

# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht




<sup>1)</sup> lieferbar solange der Vorrat reicht

\*\*\* voraussichtlich lieferbar ab Mitte April 2023 bzw. Ende Juni 2023 (KFN 4797 CD)

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4797 DD <sup>1)</sup>	KFN 4797 CD <sup>***</sup>	KFN 4795 DD <sup>1)</sup>
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—	rechts/●/—
XL Innenraum	●	●	●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/—	LED/—	LED/—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Freeze&Cool	—	—	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/—/●	●/●/—/●	●/●/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean/VarioRoom	●/—/●/●	●/—/●/●	●/—/●/●
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff	Click2open (BB)/ EasyOpen-Hebelgriff (BST)
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen/Gradgenaue Temperaturregelung	3/Kühl- & Gefrierteil	3/Kühl- & Gefrierteil	2/Kühl- & Gefrierteil
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/●/—
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	4/—/1	4/—/1	5/—/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	—/2	—/2	—/1
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	—/weiß	—/weiß	—/—
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/3
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL-Box	3/—/—	3/—/—	3/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A—G)/Geräuschklasse	D/B	C/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	225,57/0,619	180/0,490	202,6/0,556
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 201 x 67,5	60 x 201 x 67,5	60 x 201 x 67,5 (BB-68,2)
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/99/103	259/99/103	270/—/103
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0	20/10,0	20/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1400	220–240/10/1400	220–240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage (Anz.)/Eiswürfelschale/Kälteakku/Sortierbox PerfectFresh	12/●/—/—	12/●/—/—	12/●/—/—
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	silber/Edelstahl CleanSteel	silber/Edelstahl CleanSteel	schwarz/BlackSteel silber/BlackBoard

# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht




<sup>1)</sup> lieferbar solange der Vorrat reicht

<sup>\*\*</sup> voraussichtlich lieferbar ab Ende April 2023

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4795 CD**	KFN 4777 CD <sup>1)</sup>
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/—
XL Innenraum	●	●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/—	LED/—
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Freeze&Cool	—	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/—/●	●/●/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean/VarioRoom	●/—/●/●	●/—/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open (BB)/ EasyOpen-Hebelgriff (BST)	EasyOpen-Hebelgriff
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen/Gradgenaue Temperaturregelung	2/Kühl- & Gefrierteil	3/Kühl- & Gefrierteil
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/●/●/—	●/●/●/—
<b>Kühlerät/-zone</b>		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	5/—/1	4/—/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	—/1	—/1
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	—/—	—/weiß
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL-Box	3/—/—	3/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162,0/0,460	170,1/0,465
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 201 x 67,5 (BB-68,2)	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	270/—/103	218/53/103
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0	20/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1400	220–240/10/1400
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Eierablage (Anz.)/Eiswürfelschale/Kälteakkus/Sortierbox PerfectFresh	12/●/—/—	12/●/—/—
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	schwarz/BlackSteel silber/BlackBoard	silber/Edelstahl CleanSteel

# Kühl-Gefrierkombination

## Produktübersicht



<sup>1)</sup> lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4797 AD	KFN 4898 AD	KFN 16947 D ed/cs <sup>1)</sup>
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig XL Innenraum	rechts/●/— ●	rechts/●/— ●	rechts/●/— ●
<b>Design</b>			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/—	FlexiLight 2.0/LED	SpotLight/—
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	—
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active	PerfectFresh
Freeze & Cool	—	●	—
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/—/●	●/●/—/●	●/●/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean/VarioRoom	●/—/●/●	●/●/●/●	●/—/●/●
Türöffnungshilfe	EasyOpen Hebelgriff	Click2open	EasyOpen Hebelgriff
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch	TouchControl
Kühlteil abschaltbar	●	●	●
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	●	●	●
SuperKühlen/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Anzahl Temperaturzonen/gradgenaue Temperaturregel	3/Kühl- & Gefrierteil	3/Kühl- & Gefrierteil	3/Kühl- & Gefrierteil
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/—/●
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/—/1	4/2/1	3/—/—
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	—
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	—/2	—/2	—/2
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	●/weiß	●/CleanSteel	—/—
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen/davon aus Auszügen/davon XXL	3/—/—	3/—/—	3/—/—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	A/B	A/B	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,318	116/0,318	269/0,737
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>			
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 201 x 67,5	60 x 201 x 67,5	75 x 202 x 63
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	258/99/103	305/105/123
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	40
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10,0	20/10,0	24/14
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.500
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Eierablage/Eiswürfelschale/Kälteakkus/sortierbar	12/●/—/—	12/●/—/●	●/●/●/—
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	silber/Edelstahl CleanSteel	silber/Brillantweiß Glas silber/Graphitgrau Glas	Edelstahloptik/Edelstahl CleanSteel

# Side-by-Side-Geräte

## Produktübersicht



<b>A</b> <b>A</b> <b>G</b>	<b>D</b>		37 dB	<b>A</b> <b>A</b> <b>G</b>	<b>E</b>		38 dB	<b>A</b> <b>A</b> <b>G</b>	<b>D</b>		35 dB


<sup>1)</sup> lieferbar solange der Vorrat reicht

<sup>2)</sup> nicht mit K 4000 Side-by-Side Modellen kombinierbar

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 28462 E <sup>1)</sup>	KS 4383 ED	KS 4887 DD
Bauform	Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank	Kühlschrank
Standgerät	●		
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●**	rechts/●/●	rechts/●/●
XL Innenraum	●	●	●
<b>Design</b>			
Beleuchtung	LED	LED	FlexiLight 2.0
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	●	—	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3100 W	—	—
Frischesystem	—	DailyFresh	PerfectFresh Active
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/—/●	—/●/—/—	—/●/—/—
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/—	—/—	—/—
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	●/—/—	—/—/●	●/●/●
Türöffnungshilfe	Click2open	SideOpen	Click2open
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost	—/●	●/—	●/—
Anzahl Temperaturzonen	3	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	●/—/—/—	●/●/●/—	●/●/●/—
<b>Kühlgerät/-zone</b>			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/FlexiBoard	—/—/—	7/—/—	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	—	—	●
Anzahl Frischeschubladen	—	2	3
Feinverstellung Innentür/trockene Rückwand	—/—	—/—	●/CleanSteel
Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	—/—	2/3	2/2
<b>Gefriergerät/-zone</b>			
Anzahl Gefrierschubladen	5	—	—
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	D/C	E/C	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	187/0,512	122,6/0,337	134,3/0,367
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●/●	●/—	●/—
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/—	●/—
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/—	●/—
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemaße in cm (B x H x T)	60 x 185 x 67,5	60 x 185 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	—/—/133	399/—/—	387/141/—
Weintemperierzonen	156	—	—
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	24/16,0	—	—
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	38	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.400	220–240/10/1.200	220–240/10/1.200
<b>Farben</b>			
Gehäuse/Front	Edelstahl CleanSteel	silber/Edelstahllook	silber/Edelstahl CleanSteel

# Side-by-Side-Geräte

## Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 4382 E	FNS 4882 D
Bauform	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●
<b>Design</b>		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	—	LED
<b>Bedienkomfort</b>		
Vernetzung mit Miele@home	—	●
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom	●/—/●	●/—/●
SoftClose/SelfClose/ComfortClean	—/—/—	●/—/—
Türöffnungshilfe	SideOpen	Click2open
<b>Steuerung</b>		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
<b>Gefriergerät/-zone</b>		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL-Box	7/—/1	7/—/1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	E/C	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	247,8/0,679	198,3/0,542
<b>Sicherheit</b>		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
<b>Technische Daten</b>		
Abmessungen in cm (B x H x T)	60 x 185 x 67,5	60 x 185 x 67,5
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	278	278
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	35
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	18/18	16/18
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1300	220–240/10/1300
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	—/●	—/●
<b>Farben</b>		
Gehäuse/Front	silber/Edelstahllook	silber/Edelstahl CleanSteel

# Genuss mit Stil

Die Miele Stand- und Unterbau-Weinschränke



# Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights\* der Miele Stand- und Unterbau-Weinschränke



**Exklusiv bei Miele** **SommelierSet**  
Erklären Sie Ihren Weinschrank zum individuellen Genießergebiet: Mit dem einzigartigen SommelierSet. Bereiten Sie edle Weine professionell aufs Dekantieren vor. Genießen Sie Champagner und Weißwein aus gekühlten Gläsern. Temperieren Sie Weinflaschen auch nach Anbruch immer perfekt. Und haben Sie Ihr komplettes Handwerkszeug immer griffbereit.



**Temperaturzonen**  
Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.



**FlexiFrame Plus**  
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum Flaschen lagern.



**FlexiFrame**  
Nur ein Handgriff: Einzelne Stege analog der Flaschenform versetzen.



**Flaschenpräsentier „Selector“**  
Stilvolle Präsentation: Die Flaschen erscheinen leicht erhöht im gedämpften Licht des Weinschranks.



**NoteBoard**  
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren, magnetischen Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.

# Stand- und Unterbau-Weinschränke

## Produktübersicht



<b>A</b> <b>A</b> <b>G</b>			<b>A</b> <b>A</b> <b>G</b>			<b>A</b> <b>A</b> <b>G</b>		
	38 dB	2-Zone		35 dB	2-Zone		37 dB	1-Zone

\*Das Sommelier-Set enthält zwei Dekantierroste, damit sich das Weinsediment absenken kann, einen Glashalter für vier Gläser, eine ConvinoBox zum Temperieren von bereits geöffneten Flaschen und eine Zubehörbox.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6321 UG	KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
<b>Bauform</b>			
Standgerät	—	—	—
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/—	●/●/—	—/●/—
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—	rechts/●/●	rechts/●/●
<b>Design</b>			
Gehäusefarbe	—	—	—
Frontfarbe	Glastür/Griff	Glastür	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
<b>Bedienkomfort</b>			
Vernetzung mit Miele@home	—	●	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	—	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/—	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	4	4
Material der Holzroste	—	—	—
Anzahl Holzroste FlexiFrame	—	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	—	—	—
SommelierSet*	—	—	●
Flaschenpräsentier	—	—	—
3D-Bodenpräsentierrost	—	—	—
Türöffnungshilfe	—	Push2open	—
Silence System	—	—	—
<b>Steuerung</b>			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	G/C	G/B	G/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	142/0,389	146/0,400	135/0,369
<b>Sicherheit</b>			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	—/—	—/—	—/—
<b>Technische Daten</b>			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 580	600 x 820 – 870 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	597 x 819 x 575	597 x 822 x 577	597 x 818 x 575
Klimaklasse	N	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	94	94	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	38 Flaschen	34 Flaschen	46 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38	35	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/800	220–240/10/1.500	220–240/10/1.000



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6834 SGS
<b>Bauform</b>	
Standgerät	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	—/—/—
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/—
<b>Design</b>	
Gehäusefarbe	Edelstahl
Frontfarbe	Getönte Glastür/Griffleiste
Art der Beleuchtung	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	●
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKM 3100 W
DynaCool/SoftClose	●/●
Active AirClean Filter	●
Anzahl der Holzroste	13
Material der Holzroste	—
Anzahl Holzroste FlexiFrame	10
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	—
SommelierSet	●
Flaschenpräsentier	●
3D-Bodenpräsentierrost	—
Türöffnungshilfe	—
Silence System	—
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A–G)/Geräuschklasse	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	206/0,564
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
<b>Technische Daten</b>	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	—
Gerätemaße in mm (B x H x T)	700 x 1.920 x 746
Klimaklasse	SN-ST
Weintemperierzonen in l	503
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	178 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.000





Erleben Sie die Faszination Miele  
in den Miele Experience Centern.



## Miele Experience Center Showrooms | Verkauf | Beratung | Events

 Mielestraße 10  
5071 Wals bei Salzburg

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Vorarlberger Allee 31  
1230 Wien

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Am Eisernen Tor 2  
8010 Graz

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr  
Sa 9.00–18.00 Uhr

## Zentrale

Miele Gesellschaft m. b. H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals bei Salzburg  
Telefon: 050 800 800\*  
E-Mail: [info@miele.at](mailto:info@miele.at)  
[www.miele.at](http://www.miele.at)



## Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

## Produktinformation und Werkskundendienst

**050 800 800\***

[info@miele.at](mailto:info@miele.at)

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

## Informationen & Miele Online Shop

[www.miele.at](http://www.miele.at)

## Newsletter abonnieren

[www.miele.at/newsletter](http://www.miele.at/newsletter)

## Werkskundendienst

[www.miele.at/service](http://www.miele.at/service)