

Miele

Staubsauger Programmübersicht

Ausgabe April 2023

Miele. Immer Besser.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Bodenstaubsauger mit Staubbeutel

Exklusiv bei Miele **Comfort-Handgriff**

Mit Hebelwirkung: Durch die bewegliche Schlauchbefestigung lässt sich die Bodendüse einfach manövrieren.



Praktisches Verriegelungssystem

Da löst sich nichts: Bodendüse, Saugrohr und Handgriff rasten hörbar fest ineinander.



Silence System plus

Angenehm: Mit besonderer Schalldämmung des Motors.



Comfort-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion

Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.



Exklusiv bei Miele **Compact-System**

Richtig platzsparend: Bodendüse und Handgriff können an beiden Seiten des Staubsaugers geparkt werden.



Exklusiv bei Miele **DynamicDrive-Lenkrollen¹⁾**


Schont die Böden: Gummierete Reifen und Lenkrollen mit Stoßdämpfern sorgen für ein besonders ruhiges Fahrerlebnis.

* modellabhängig


¹⁾ Patent: EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

Bodenstaubsauger mit Beutel

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Complete C3 Flex	Complete C3 Allergy	Complete C3 Silence	Complete C3 Parquet XL
Bauform				
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•	•	•	•
Motorvariante	PowerLine	PowerLine	EcoLine	PowerLine
Produkttyp	SGDF5	SGFF5	SGSK5	SGSF5
Gerätefarbe	Currygelb	Lotosweiß	Lotosweiß	Obsidianschwarz
Bedienkomfort				
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-	Fußtasten +/-	Fußtasten +/-	Fußtasten +/-
Ergonomischer Handgriff	•	•	•	•
XXL-Handgriff	-	-	-	-
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	-	-	-	-
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	-	•	-	-
Silence-System	•	•	Silence System Plus	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•	•	•
Park-System mit automatischer Abschaltung	-	-	-	-
Park-System zum Abstellen	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Nennleistungsaufnahme in W	890	890	550	890
Mobilität				
Fußbodenschonende Lenkrollen	•	•	•	•
Dynamic Drive	-	-	•	•
3-Punkt-Lenkung	•	•	-	-
Aktionsradius in m	12	12	12	12
Filtersystem				
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN	HyClean GN	HyClean GN	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5	4,5	4,5	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•	•	•	•
Abluftfilter	AirClean Filter	HEPA AirClean Filter	Silence AirClean Filter	AirClean Plus Filter
Abluftfilterwechsel-Anzeige	-	-	-	-
Motorschutzfilter	•	•	•	•
Sicherheit				
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•	•	•	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör				
Dreitelliges Zubehör	integriert	integriert	integriert	integriert
Polsterdüse	•	•	•	•
Fugendüse	•	•	•	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	•	-	-	-
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•	•	•
Universalbürste	-	-	-	-
Bodendüse	SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD365-3
Parkebbürste	-	-	-	SBB 400-3 Parquet Twister XL
Turbobürste	-	-	-	-
Handturbobürste	-	-	-	-




Typ-/Verkaufsbezeichnung	Complete C3 Starlight	Complete C3 Cat & Dog Flex	Complete C3 Special Flex	Complete C3 Comfort XL
Bauform				
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•	•	•	•
Motorvariante	EcoLine Silence	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Produkttyp	SGSG3	SGEF5	SGFF5	SGMF5
Gerätefarbe	Marineblau	Mangorot	Obsidianschwarz	Marineblau
Bedienkomfort				
Elektronische Saugkraftregulierung	Fußtasten +/-	Fußtasten +/-	Fußtasten +/-	Funk-Handgriffsteuerung
Ergonomischer Handgriff	•	•	•	•
XXL-Handgriff	-	-	-	-
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	-	-	-	•
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	•	-	-	-
Silence-System	Silence System Plus	•	•	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•	•	•
Park-System mit automatischer Abschaltung	-	-	-	•
Park-System zum Abstellen	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Nennleistungsaufnahme in W	700	890	890	890
Mobilität				
Fußbodenschonende Lenkrollen	•	•	•	•
Dynamic Drive	•	-	•	•
3-Punkt-Lenkung	•	•	•	•
Aktionsradius in m	12	12	12	12
Filtersystem				
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN	HyClean GN	HyClean GN	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5	4,5	4,5	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•	•	•	•
Abluftfilter	HEPA AirClean Filter	Active AirClean Filter	HEPA AirClean Filter	HEPA AirClean Filter
Abluftfilterwechsel-Anzeige	-	-	-	•
Motorschutzfilter	•	•	•	•
Sicherheit				
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•	•	•	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör				
Dreitelliges Zubehör	integriert	integriert	integriert	integriert
Polsterdüse	extra breite XXL SPD20	•	•	•
Fugendüse	•	•	-	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	-	•	•	-
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•	•	•
Universalbürste	-	-	SUB 20	-
Bodendüse	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 365-3
Parquetbürste	-	-	SBB 300-3 Parquet Twister	SBB 400-3 Parquet Twister XL
Turbobürste	-	STB 305-3	-	-
Handturbobürste	-	-	STB 101	-





Bodenstaubsauger mit Beutel

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	Complete C2 Flex	Complete C2 Hardfloor
Bauform		
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•	•
Motorvariante	PowerLine	PowerLine
Produkttyp	SFAF5	SFRF5
Gerätefarbe	Obsidianschwarz	Techblau
Bedienkomfort		
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler	6-stufiger Drehregler
Ergonomischer Handgriff	•	•
XXL-Handgriff	–	–
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	–	–
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	–	–
Silence-System	•	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•
Park-System mit automatischer Abschaltung	–	–
Park-System zum Abstellen	beidseitig	beidseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Nennleistungsaufnahme in W	890	890
Mobilität		
Fußbodenschonende Lenkrollen	•	•
Dynamic Drive	–	–
3-Punkt-Lenkung	•	•
Aktionsradius in m	10	10
Filtersystem		
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•	•
Abluftfilter	AirClean Filter	AirClean Plus Filter
Abluftfilterwechsel-Anzeige	–	–
Motorschutzfilter	•	•
Sicherheit		
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•	•
Rundum-Möbelschutzleiste	•	•
Mitgeliefertes Zubehör		
Dreitelliges Zubehör	integriert	integriert
Polsterdüse	•	•
Fugendüse	–	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	•	–
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•
Universalbürste	–	–
Bodendüse	SBD 355-3	SBD 355-3
Parkebürste	–	SBB 235-3 Hartbodenbürste
Turbobürste	–	–
Handturbobürste	–	–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Compact C2 Flex	Compact C2 Silence	Compact C2 Parquet XL	Compact C2 Cat & Dog
Bauform				
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•	•	•	•
Motorvariante	PowerLine	EcoLine	PowerLine	PowerLine
Produkttyp	SDRF5	SDRK5	SDRF5	SDBF5
Gerätefarbe	Petrol	Lotosweiß	Obsidianschwarz	Mangorot
Bedienkomfort				
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler	6-stufiger Drehregler	6-stufiger Drehregler	6-stufiger Drehregler
Ergonomischer Handgriff	•	•	•	•
XXL-Handgriff	•	•	•	•
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	–	–	–	–
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	–	–	–	–
Silence-System	•	Silence System Plus	•	•
Saugrohr	Comfort Compact Teleskoprohr	Comfort Compact Teleskoprohr	Comfort Compact Teleskoprohr	Comfort Compact Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•	•	•
Park-System mit automatischer Abschaltung	–	–	–	–
Park-System zum Abstellen	beidseitig Compact	beidseitig Compact	beidseitig Compact	beidseitig Compact
Comfort-Kabelaufwicklung	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Nennleistungsaufnahme in W	890	550	890	890
Mobilität				
Fußbodenschonende Lenkrollen	•	•	•	•
Dynamic Drive	–	–	–	–
3-Punkt-Lenkung	•	•	•	•
Aktionsradius in m	11	11	11	11
Filtersystem				
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean FJM	HyClean FJM	HyClean FJM	HyClean FJM
Staubbeutelvolumen in l	3,5	3,5	3,5	3,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•	•	•	•
Abluftfilter	AirClean Plus Filter	Silence AirClean Filter	AirClean Plus Filter	Active AirClean Filter
Abluftfilterwechsel-Anzeige	–	–	–	–
Motorschutzfilter	•	•	•	•
Sicherheit				
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•	•	•	•
Rundum-Möbelschutzleiste	–	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör				
Dreitelliges Zubehör	am VarioClip	am VarioClip	am VarioClip	am VarioClip
Polsterdüse	•	•	•	•
Fugendüse	•	•	•	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	•	–	–	–
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•	•	•
Universalbürste	–	–	–	–
Bodendüse	SBD 355-3	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 355-3	SBD 365-3
Parquetbürste	–	–	SBB 400-3 Parquet Twister XL	–
Turbobürste	–	–	–	STB 305-3
Handturbobürste	–	–	–	–

Bodenstaubsauger mit Beutel

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Classic C1	Classic C1 Parquet XL
Bauform		
Bodenstaubsauger mit Staubbeutel	•	•
Motorvariante	PowerLine	PowerLine
Produkttyp	SBAF5	SBAF5
Gerätefarbe	Mangorot	Graphitgrau
Bedienkomfort		
Elektronische Saugkraftregulierung	6-stufiger Drehregler	6-stufiger Drehregler
Ergonomischer Handgriff	–	•
XXL-Handgriff	•	•
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	–	–
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	–	–
Silence-System	–	–
Saugrohr	Comfort Compact Teleskoprohr	Comfort Compact Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•
Park-System mit automatischer Abschaltung	–	–
Park-System zum Abstellen	einseitig	einseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Nennleistungsaufnahme in W	800	800
Mobilität		
Fußbodenschonende Lenkrollen	•	•
Dynamic Drive	–	–
3-Punkt-Lenkung	•	•
Aktionsradius in m	9	9
Filtersystem		
Staubsaugerbeuteltyp	HyClean GN	HyClean GN
Staubbeutelvolumen in l	4,5	4,5
Staubbeutelwechsel-Anzeige	•	•
Abluftfilter	AirClean Filter	AirClean Filter
Abluftfilterwechsel-Anzeige	–	–
Motorschutzfilter	•	•
Sicherheit		
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•	•
Rundum-Möbelschutzleiste	–	–
Mitgeliefertes Zubehör		
Dreitelliges Zubehör	am VarioClip	am VarioClip
Polsterdüse	•	•
Fugendüse	•	•
Fugendüse extralang, flexibel SFD 20	–	–
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•
Universalbürste	–	–
Bodendüse	SBD 355-3	SBD 355-3
Parquetbürste	–	SBB 400-3 Parquet Twister XL
Turbobürste	–	–
Handturbobürste	–	–



**KONSUMENT
TESTSIEGER**
K2300402
Miele
Complete C3 Starlight EcoLine
BODENSTAUBSAUGER MIT BEUTEL 3/2023



max.

min.

Miele

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel

Vortex-Technologie

Unsere beutellosen Bodenstaubsauger saugen dank Vortex-Technologie mit besonders starker Reinigungsleistung: Ein Luftstrom von über 100 km/h sorgt für perfekte Aufnahme von Grob- und Feinstaub.



CompactDesign

Klein und kraftvoll: Dank des kompakten Designs lässt sich der Boost CX1 auch in engen Wohnsituationen einfach manövrieren.

TrackDrive

Sicher und spurhaltig: Dank der seitlich angeordneten Räder bleibt der Boost CX1 immer in der Spur und eckt nicht an.



Exklusiv bei Miele **Hygienische Entleerung**
Innovative Staubseparierung: Getrennte Entleerung von Grob- und Feinstaub ohne Staub aufzuwirbeln.



ComfortClean
Der Blizzard CX1 bringt jederzeit kraftvolle Reinigungsleistung: Der Gore® CleanStream® Feinstaubfilter reinigt sich von selbst.




Exklusiv bei Miele **Vollwertiges Zubehör**
Integriert oder am Clip: Die Bodenstaubsauger verfügen über eine Polsterdüse, eine Fugendüse und einen Saugpinself.

* modellabhängig


Bodenstaubsauger ohne Beutel

Produktübersicht



* ab Sommer 2023 erreichbar

Typ-/Verkaufsbezeichnung	Boost CX1	Boost CX1 Allergy*	Boost CX1 Parquet	Boost CX1 Cat & Dog
Bauform				
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•	•	•	•
Motorvariante	PowerLine	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Produkttyp	SNRF0	SNCF0	SNCF0	SNCF0
Gerätefarbe	Graphitgrau	Kaschmirgrau	Lotosweiß	Obsidianschwarz
Bedienkomfort				
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler
Ergonomischer Handgriff	•	•	•	•
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	-	-	-	-
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	-	-	-	-
Silence-System	-	-	-	-
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	-	-	-	-
Park-System zum Abstellen	einseitig	einseitig	einseitig	einseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	-	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Nennleistungsaufnahme in W	890	890	890	890
Mobilität				
Fußbodenschonende Lenkrollen	-	-	-	-
Dynamic Drive	-	-	-	-
TrackDrive	•	•	•	•
Aktionsradius in m	10	10	10	10
Filtersystem				
ComfortClean	-	-	-	-
Vortex-Technologie	•	•	•	•
Abluftfilter	Hygiene AirClean Filter	HEPA AirClean Filter	HEPA AirClean Filter	HEPA AirClean Filter
Staubbehältervolumen in l	1,0	1,0	1,0	1,0
Sicherheit				
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	-	-	-	-
Mitgeliefertes Zubehör				
Dreiteiliges Zubehör	am VarioClip	am VarioClip	am VarioClip	am VarioClip
Polsterdüse	•	•	•	•
Polsterdüse XXL extra breit SPD 20	-	•	-	-
Fugendüse	•	•	•	•
Bodendüse	SBD 365-3	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 365-3	SBD 365-3
Parkettbürste	-	-	SBB 300-3 Parquet Twister	-
Turbobürste	-	-	-	STB 305-3



Typ-/Verkaufsbezeichnung	Blizzard CX1 Red	Blizzard CX1 Parquet	Blizzard CX1 Cat & Dog	Blizzard CX1 Comfort XL
Bauform				
Bodenstaubsauger ohne Staubbeutel	•	•	•	•
Motorvariante	PowerLine	PowerLine	PowerLine	PowerLine
Produkttyp	SKRF5	SKCF5	SKCF5	SKMF5
Gerätefarbe	Mangorot	Techblau	Mangorot	Lotosweiß
Bedienkomfort				
Elektronische Saugkraftregulierung	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler	4-stufiger Drehregler	Handgriffbedienung
Ergonomischer Handgriff	•	•	•	•
Comfort-Handgriff mit integrierter Steuerung	-	-	-	•
Eco Comfort-Handgriff mit integriertem Saugpinsel	-	•	•	-
Silence-System	•	•	•	•
Saugrohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr	Comfort Teleskoprohr
Park-System für Saugpausen	•	•	•	•
Park-System zum Abstellen	einseitig	einseitig	einseitig	einseitig
Comfort-Kabelaufwicklung	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Nennleistungsaufnahme in W	890	890	890	890
Mobilität				
Fußbodenschonende Lenkrollen	•	•	•	•
Dynamic Drive	-	•	-	•
TrackDrive	-	-	-	-
4-Punkt-Lenkung	•	-	•	•
Aktionsradius in m	11	11	11	11
Filtersystem				
ComfortClean	•	•	•	•
Vortex-Technologie	•	•	•	•
Abluftfilter	Hygiene Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	2,0	2,0	2,0	2,0
Sicherheit				
Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff	•	•	•	•
Mitgeliefertes Zubehör				
Dreitelliges Zubehör	integriert	integriert	integriert	integriert
Polsterdüse	•	•	•	•
Fugendüse	•	•	•	•
Bodendüse	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus	SBD 660-3 EcoTeQ Plus
Parkettbürste	-	SBB 300-3 Parquet Twister	-	SBB 400-3 Parquet Twister XL
Turbobürste	-	-	STB 305-3	-



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Akku Staubsauger

Exklusiv bei Miele Patentiertes 3in1 Design¹⁾

Das Aufbaukonzept des Triflex passt sich Ihren Bedürfnissen und Wünschen optimal an. Dadurch genießen Sie höchste Flexibilität beim Saugen. Sie möchten großflächige Räume wie Wohn- oder Schlafzimmer von Staub befreien? Dann bringen Sie die leistungsstarke PowerUnit unten an Ihrem Gerät an. Befestigen Sie die PowerUnit im oberen Bereich Ihres Geräts, können Sie auch unter flachen Möbeln oder an der Zimmerdecke problemlos saugen. Die PowerUnit ist auch solo, vollkommen unabhängig vom Gerät, sofort einsatzbereit: Perfekt geeignet für schnelles Absaugen von Möbeln oder Autositzen, denn Dank des patentierten 3in1¹⁾ Konzeptes Ihres Miele Staubsaugers Triflex HX1 und HX2 genießen Sie noch mehr Freiheiten beim Saugen.



Reichweiten Modus

Universell einsetzbar: Dank der oben angebrachten PowerUnit genießen Sie maximale Flexibilität beim Saugen.



Komfort Modus

Komfortable Handhabung: Genießen Sie absolute Leichtigkeit dank des geringen Gewichts.



Kompakt Modus

Praktisch und schnell: Die PowerUnit solo ist von jetzt auf gleich einsatzbereit.



Flexibles Ladekonzept

Ganz individuell: Das Ladekonzept ist genauso flexibel wie Ihr Miele Staubsauger.



Akku-Ladeschale*

Volle Leistung: Die Laufzeit Ihres Staubsaugers wird verdoppelt.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: DE 102016105475 B4

Akku-Staubsauger

Produktübersicht



3 in 1 Design	XXL	60 min.	3 in 1 Design	XXL	60 min.	3 in 1 Design	XXL	60 min.	3 in 1 Design	XXL BrilliantLight	60 min.
Hygiene Lifetime Filter			Hygiene Lifetime Filter			HEPA Lifetime Filter			HEPA Lifetime Filter	Compact Electro brush	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	Triflex HX1 Facelift	Triflex HX1 Facelift	Triflex HX2	Triflex HX2 Cat & Dog
Bauform				
Akkustaubsauger	•	•	•	•
Gerätefarbe	Lotosweiß	Obsidianschwarz	Lotosweiß	Obsidianschwarz
Reinigung				
Vortex-Technologie	•	•	•	•
Bedienkomfort				
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler	3-stufiger Schieberegler	3-stufiger Schieberegler	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•	•	•	•
3 in 1 - Funktion	•	•	•	•
Intelligente Bodenbelagserkennung	•	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Nennleistungsaufnahme in W	170	170	272	272
Filtersystem				
Feinstaubfilter mit ComfortClean	•	•	•	•
Abluftfilter	Hygiene Lifetime Filter	Hygiene Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5	0,5	0,5	0,5
Technische Daten				
Akkutyp	Varta Li-Ion	Varta Li-Ion	Varta Li-Ion	Varta Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500	2500	2500	2500
Gewicht in kg	3,6	3,6	3,6	3,6
Volt	25,2	25,2	25,2	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	60	60	60	60
Flächenleistung in m ²	125	125	125	125
Ladezeit in Min.	240	240	240	240
Mitgeliefertes Zubehör				
Fugendüse	•	•	•	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•	•	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•	•	•	•
Elektrobürste Electro Compact SEB 23	-	-	-	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430	•	•	•	-
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	-	-	-	•
HardFloor Care Tool	-	-	-	-
Carpet Care Tool	-	-	•	•
Akku-Ladeschale	-	-	-	-
Wandhalterung	•	•	•	•
Zubehörhalter	an Wandhalterung	an Wandhalterung	an Wandhalterung	an Wandhalterung
Netzteil	•	•	•	•
Zusatzakku	-	-	-	-



3 in 1 Design	XXL	2 x 60 min.	3 in 1 Design	XXL BrilliantLight	2 x 60 min.	3 in 1 Design	XXL BrilliantLight	Non-Stop 120 min.
HEPA Lifetime Filter			HEPA Lifetime Filter		Compact Electro brush	HEPA Lifetime Filter	Battery and charger	

Typ-/Verkaufsbezeichnung	Triflex HX2 Sprinter	Triflex HX2 Runner	Triflex HX2 Pro
Bauform			
Akkustaubsauger	•	•	•
Gerätefarbe	Kaschmirgrau	Obsidianschwarz	Infinitygrau Pearl Finish
Reinigung			
Vortex-Technologie	•	•	•
Bedienkomfort			
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler	3-stufiger Schieberegler	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•	•	•
3 in 1 - Funktion	•	•	•
Intelligente Bodenbelagserkennung	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Nennleistungsaufnahme in W	272	272	272
Filtersystem			
Feinstaubfilter mit ComfortClean	•	•	•
Abluftfilter	HEPA Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter	HEPA Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5	0,5	0,5
Technische Daten			
Akkutyp	Varta Li-Ion	Varta Li-Ion	Varta Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500	2500	2500
Gewicht in kg	3,6	3,6	3,6
Volt	25,2	25,2	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	2 x 60	2 x 60	120
Flächenleistung in m ²	250	250	250
Ladezeit in Min.	240	240	240
Mitgeliefertes Zubehör			
Fugendüse	•	•	•
Saugpinsel Kunststoffborsten	•	•	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•	•	•
Elektrobürste Electro Compact SEB 23	–	•	–
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430	•	–	–
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight	–	•	•
HardFloor Care Tool	–	–	•
Carpet Care Tool	•	•	•
Akku-Ladeschale	–	–	•
Wandhalterung	•	•	•
Zubehörhalter	an Wandhalterung	an Wandhalterung	an Wandhalterung
Netzteil	•	•	•
Zusatzakku	•	•	•



Saugroboter

Produktübersicht



* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht!

Typ-/Verkaufsbezeichnung	Scout RX3*	Scout RX3 Runner	Scout RX3 Home Vision HD
Bauform			
Saugroboter	•	•	•
Produkttyp	SPQL0	SPQL0	SPQL0
Gerätefarbe	Obsidianschwarz	Bronze/Pearlfinish	Roségold (PF)
Reinigung			
Reinigungssystem	Quattro Cleaning Power	Quattro Cleaning Power	Quattro Cleaning Power
Navigation			
Navigationssystem	3D Smart Navigation	3D Smart Navigation	3D Smart Navigation
Furniture Protection Technology	•	•	•
Flächenleistung in m ²	65	120	120
Laufzeit in Min.	60	170	170
Ladezeit in Min.	180	240	240
Befahrbare Teppichhöhe in mm	17	17	17
Bedienkomfort			
Reinigungsprogramme	4	4	4
Auto-Mode	•	•	•
Spot-Mode	•	•	•
Turbo-Mode	•	•	•
Silent-Mode	•	•	•
Manuelle Reinigung	•	•	•
Timerprogrammierung	täglich individuell	täglich individuell	täglich individuell
App			
Home Mapping	•	•	•
Home Vision - Live Bild Übertragung	-	-	•
Filtersystem			
Abluftfilter	AirClean Plus Filter	AirClean Plus Filter	AirClean Plus Filter
Staubboxvolumen in l	0,4	0,4	0,4
Technische Daten			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2600	5200	5200
Lautstärke in dB	71,0	71,0	71,0
Breite in mm	354	354	354
Höhe in mm	85	85	85
Gewicht in kg	3,2	3,2	3,2
Mitgeliefertes Zubehör			
Filter	AirClean Plus Filter	AirClean Plus Filter	AirClean Plus Filter
Fernbedienung	•	•	•
Ladestation	•	•	•
Adapter	•	•	•
Reinigungsbürste	integriert	integriert	integriert
Bereichsabgrenzung	Magnetband	Magnetband	Magnetband
Seitenbürsten	2	2	2





Erleben Sie die Faszination Miele
in den Miele Experience Centern.



Miele Experience Center Showrooms | Verkauf | Beratung | Events

 Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg
Mo–Fr 9.00 –18.00 Uhr
Sa 9.00 –13.00 Uhr

 Vorarlberger Allee 31
1230 Wien
Mo–Fr 9.00 –18.00 Uhr
Sa 9.00 –13.00 Uhr

 Am Eisernen Tor 2
8010 Graz
Mo–Fr 9.00 –18.00 Uhr
Sa 9.00 –18.00 Uhr

Zentrale

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800*
E-mail: info@miele.at
www.miele.at



Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Produktinformation und Werkskundendienst

050 800 800*
info@miele.at
Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Informationen &
Miele Online Shop
www.miele.at

Newsletter abonnieren
www.miele.at/newsletter

Werkskundendienst
www.miele.at/service