

Miele

Original Miele Zubehör,
Pflege- und Reinigungsprodukte

Ausgabe November 2022

Miele. Immer Besser.



Zubehör für Waschmaschinen und Trockner

Das perfekte Wäschepflagesystem



Einfach perfekt waschen. Mit den Produkten von Miele.

Die eigens auf die Miele Waschmaschinen abgestimmten Rezepturen stehen für perfekte Waschergebnisse. Ausgehend von der Wassermenge und den Temperaturen der Miele Wasch- und Pflegeprogramme wurden zudem die effizientesten Dosierempfehlungen zur Erzielung perfekter Ergebnisse bemessen und erfolgreich getestet.

So schöpfen Sie bei äußerst sparsamer Dosierung die Leistung Ihrer Miele Waschmaschine immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt.

**Das optimale Zusammenspiel von
Waschmittel und Waschmaschine:
Perfekte Sauberkeit bei minimaler
Dosierung.**



Nordic Swan Label Das Nachhaltigkeitssiegel für unsere Produkte

Für Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Das Nordic Swan Label ist an strenge Umweltauflagen geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Unsere UltraPhase Sensitive und UltraColor Sensitive Waschmittel konnten diese in vollem Umfang erfüllen.

Universal- & Spezialwaschmittel



UltraColor Flüssigwaschmittel* 1,5 l

- Für bunte und schwarze Wäsche
- Optimal auch bei niedrigen Temperaturen ab 20 °C
 - Für ca. 27 Waschgänge
 - Borfrei

Mat.-Nr. 11.979.400 € 12,90
1 Waschlading = € 0,48



UltraColor Refresh Elixier Flüssigwaschmittel* 1,5 l

- Limited Edition für bunte und weiße Wäsche
- zur Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen
 - für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
 - Für ca. 27 Waschgänge

Mat.-Nr. 12.138.040 € 12,90
1 Waschlading = € 0,48



UltraColor FloralBoost Flüssigwaschmittel* 1,5 l

- Limited Edition für bunte Wäsche
- 7+1 Enzyme für ultimative Sauberkeit
 - Tiefenreinigung von Schweißflecken und Körpergerüchen
 - ColorProtect für langanhaltende Farbtintensität
 - Für ca. 27 Waschgänge

Mat.-Nr. 12.277.350 € 12,90
1 Waschlading = € 0,48



Ohne Duft- und Farbstoffe



UltraColor Sensitive Flüssigwaschmittel* 1,5 l

- Für bunte Wäsche – besonders hautverträglich
- Ohne Duft- und Farbstoffe
 - Hohe Umweltverträglichkeit
 - Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
 - Für ca. 50 Waschgänge

Mat.-Nr. 11.987.300 € 15,90
1 Waschlading = € 0,32



UltraDark Spezialwaschmittel* 1,5 l

- Für dunkle und schwarze Textilien
- Spezielle Farbschutzformel
 - Anti-Pilling-Effekt: Schützt Ihre Kleidung vor dem Vergrauen
 - Exzellente Fleckenentfernung
 - Für ca. 60 Waschgänge

Mat.-Nr. 11.986.740 € 15,50
1 Waschlading = € 0,26



WoolCare Feinwaschmittel* 1,5 l

- Für Wolle, Seide und alles Feine
- Besonders schonend für empfindliche Textilien
 - Mit Pflegekomplex und Faserschutzkomponente gegen Verfilzen
 - Reinigt bereits ab 20 °C
 - Für ca. 37 Waschgänge
 - Mikroplastikfrei

Mat.-Nr. 11.979.220 € 15,50
1 Waschlading = € 0,42



UltraWhite Pulverwaschmittel* 2,7 kg

- Für weiße Textilien und farbechte Buntwäsche
- Optimale Fleckenentfernung ab 20 °C
 - Für 42 ca. Waschgänge

Mat.-Nr. 10.199.770 € 21,90
1 Waschlading = € 0,52



UltraColor + UltraWhite Vorratset*

- 3 Flaschen UltraColor (1,5 l)
- 1 Packung UltraWhite (1,1 kg)
- Hoherergergiebig: Für ca. 100 Waschgänge

Mat.-Nr. 12.158.280 € 48,60



UltraSoft Weichspüler* 1,5 l

- Besonders geeignet für Textilien aus Frottee
- Macht die Wäsche kuschelweich und verleiht ihr einen natürlich frischen Duft
 - Verhindert elektrostatische Aufladung
 - Für ca. 50 Waschgänge

Mat.-Nr. 11.987.080 € 9,95
1 Waschlading = € 0,20

Universal- & Spezialwaschmittel



Daunen Spezialwaschmittel* 250 ml

Für Kissen, Schlafsäcke oder Daunenbekleidung

- Erhält die Elastizität der Daunen
- Daunen bleiben weich und flauschig
- Erhält die Atmungsaktivität der Daunenbekleidung
- Für ca. 13 Waschgänge

Mat.-Nr. 10.225.580

€ 15,50

1 Waschlading = € 1,19



Outdoor Spezialwaschmittel* 250 ml

Für Outdoor- und Funktionsbekleidung

- Schont die Farben
- Mit Wollwachs als Pflege für die Membrane
- Neutralisiert Gerüche
- Für ca. 13 Waschgänge

Mat.-Nr. 10.226.080

€ 15,50

1 Waschlading = € 1,19



ImpraProtect Spezialwasch-/Imprägniermittel* 250 ml

Für Sport- und Regenschutzbekleidung

- Imprägnierung gegen Nässe, Wind und Schmutz
- Langanhaltende Wirkung
- Erhält die Atmungsaktivität der Textilien
- Für ca. 5 Waschgänge

Mat.-Nr. 11.873.090

€ 19,90

1 Waschlading = € 3,98



Sport Spezialwaschmittel* 1,5 l

Für atmungsaktive Sportbekleidung und Fleece

- Neutralisiert unangenehme Gerüche
- Schont die Farben und erhält die Form – auch für Fleece
- Für ca. 30 Waschgänge

Mat.-Nr. 12.112.000

€ 15,50

1 Waschlading = € 0,52

Miele Caps

für Waschmaschinen W1 mit CapDosing

Exklusiv bei Miele **Komfortable Kapseln**

Spezielle Anwendungen für Ihre Wäsche können Sie ganz bequem mit Miele Portionskapseln lösen. Sie werden einfach in das Weichspülerfach eingesetzt. Das Gerät dosiert den Inhalt zum optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess – ganz automatisch. Gleichzeitig lassen sich die Miele Caps auch an einer praktischen Lasche öffnen. So können sie auch in anderen Waschmaschinenmodellen angewendet werden. Der Inhalt wird einfach in den Einspülkasten gefüllt.



Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele Cap-Becher besteht zu 100% aus Altplastik.



Caps Collection Kennenlernpaket 6er-Pack

- Je 1 Cap der Sorten WoolCare, DownCare, Sport, Booster, Aqua und CottonRepair

Mat.-Nr. 12.014.130 € 7,90



Caps CottonRepair 3er-Pack

- Einmalanwendung zur Auffrischung aufgerauter Baumwoll-Textilien
- Erneuert Textilien sichtbar mit nur einer Wäsche
- Neuer Glanz für Ihre Lieblingsstücke

Mat.-Nr. 11.485.810 € 16,50



Caps Impraprotect 3er-Pack

- Wirksame Imprägnierung – schützt vor Nässe, Wind, Schmutz
- Erhält die Atmungsaktivität

Mat.-Nr. 11.648.250 € 16,50



Caps Sport 6er-Pack

- Reinigt und pflegt farbschonend atmungsaktive Sportbekleidung
- Neutralisiert Gerüche und erhält die Formstabilität

Mat.-Nr. 12.014.080 € 7,90



Caps Outdoor 6er-Pack

- Für hochwertige Outdoor- und Funktionsbekleidung
- Besonders membranschonend
- Schaumstark für sanfte Reinigung

Mat.-Nr. 12.014.110 € 7,90



Caps SilkCare 6er-Pack

- Für Seide
- Spezieller Pflegekomplex aus Seidenproteinen

Mat.-Nr. 11.485.770 € 7,90



Caps DownCare 6er-Pack

- Für Kissen, Schlafsäcke und hochwertige Daunenbekleidung
- Erhält die Elastizität und Atmungsaktivität der Daunen

Mat.-Nr. 12.014.020 € 7,90



Caps Booster 6er-Pack

- Gegen hartnäckige Flecken auch bei niedriger Temperatur
- Für weiße und bunte Wäsche geeignet

Mat.-Nr. 11.648.370 € 7,90



Caps WoolCare 9er-Pack

- Für Wolle und Feines
- Pflegt und schützt die Farben
- Faserschutz-Komponente gegen Verfilzen

Mat.-Nr. 11.485.710 € 7,90



Caps UltraDark 9er-Pack

- Spezielle Farbschutzformel für dunkle und schwarze Textilien
- Schützt die Kleidung vor dem Vergrauen

Mat.-Nr. 11.910.940 € 7,90



Caps Aqua 9er-Pack

- Weichspüler für kuschelweiche Wäsche – ideal für Frottee
- Pure Reinheit, frischer Duft und porentiefe Sauberkeit

Mat.-Nr. 11.486.030 € 6,90



Caps Nature 9er-Pack

- Weichspüler für kuschelweiche Wäsche – ideal für Frottee
- Blumige Aromen und natürliche Ausgewogenheit

Mat.-Nr. 11.486.060 € 6,90



Caps Cocoon 9er-Pack

- Weichspüler für kuschelweiche Wäsche – ideal für Frottee
- Für Momente voller Ruhe und Geborgenheit

Mat.-Nr. 11.486.080 € 6,90

Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.

UltraPhase 1 und UltraPhase 2

für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos

Exklusiv bei Miele TwinDos®

Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck. Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.

UltraPhase 1:



7 Enzyme für ultimative Sauberkeit



ColorProtect für lang anhaltende Farbtintensität



Jetzt mit dem frischen Miele Aqua Duft

UltraPhase 2:



Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung



WhiteBooster für strahlend weiße Wäsche



OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät



Miele UltraPhase 1 & 2 1,4 l

2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weißes

- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochoberflächig – Für 37 (UltraPhase 1) bzw. 50 (UltraPhase 2) Waschladungen
- Mit dem frischen Miele Aqua Duft.

UltraPhase 1 € 15,50
Mat.-Nr. 11.891.630 (1 Waschladung = € 0,42)

UltraPhase 2 € 15,50
Mat.-Nr. 11.891.830 (1 Waschladung = € 0,31)



UltraPhase 1 & 2 Vorratsset

Halbjahresvorrat

- Bestehend aus 3 x UltraPhase 1 und 3 x UltraPhase 2

Mat.-Nr. 11.912.490 € 91,90



Miele UltraPhase 1 & 2 Refresh Elixir 1,4 l

Limited Edition gegen schlechte Gerüche

- UltraPhase 1: Freshplex™ zur Neutralisierung von Gerüchen. 7 Enzyme für ultimative Sauberkeit. Color Protect für lang anhaltende Farbintensität.
- UltraPhase 2: Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung. OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät. White-Booster für strahlend weiße Wäsche.
- Hohergiebig – Für 37 (UltraPhase 1) bzw. 50 (UltraPhase 2) Waschladungen

UltraPhase 1 Refresh Elixir € 15,50
Mat.-Nr. 12.080.810 (1 Waschladung = € 0,42)

UltraPhase 2 Refresh Elixir € 15,50
Mat.-Nr. 11.615.030 (1 Waschladung = € 0,31)



Miele UltraPhase 1 & 2 FloralBoost 1,4 l

Limited Edition mit 7+1 Enzyme für ultimative Sauberkeit

- Ultraphase 1: neue Enzym-Innovation zur Tiefenreinigung von Schweißflecken und Körpergerüchen, ColorProtect für langanhaltende Farbintensität.
- UltraPhase 2: Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung.
- Hohergiebig: Für 37 (Ultraphase 1) bzw. 50 (Ultraphase 2) Waschladungen

UltraPhase 1 FloralBoost € 15,50
Mat.-Nr. 12.280.210 (1 Waschladung = € 0,42)

UltraPhase 2 FloralBoost € 15,50
Mat.-Nr. 12.187.310 (1 Waschladung = € 0,31)



Ohne Duft-
und Farbstoffe

Miele UltraPhase 1 & 2 Sensitive 1,4 l

2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weißes

- Ohne Duft- und Farbstoffe – besonders hautverträglich
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hohergiebig – Für 36 (UltraPhase 1 Sensitive) bzw. 63 (UltraPhase 2 Sensitive) Waschladungen

UltraPhase 1 Sensitive € 16,50
Mat.-Nr. 11.682.270 (1 Waschladung = € 0,46)

UltraPhase 2 Sensitive € 16,50
Mat.-Nr. 11.682.380 (1 Waschladung = € 0,26)



UltraPhase 1 & 2 Refresh Elixir Vorratsset

Halbjahresvorrat

- Bestehend aus 3 x UltraPhase 1 und 3 x UltraPhase 2

Mat.-Nr. 12.275.880 € 91,90



Miele UltraPhase 1 & 2 FloralBoost Vorratsset

Halbjahresvorrat

- Bestehend aus 3 x UltraPhase 1 und 3 x UltraPhase 2

Mat.-Nr. 12.282.430 € 91,90



UltraPhase 1 & 2 Sensitive Vorratsset

Halbjahresvorrat

- Bestehend aus 3 x UltraPhase1 und 2 x UltraPhase2

Mat.-Nr. 11.682.580 € 80,90

Duftflakons für Wäschetrockner



Exklusiv bei Miele Sinnliches Finish für Ihre Wäsche

Der Duftflakon wird einfach in das leicht zugängliche Flusensieb eingesetzt und gibt seinen dezenten Duft gleichmäßig an Ihre Wäsche ab. Durch Drehen des Flakons bestimmen Sie die Duftintensität. Für ein unnachahmliches Frischeerlebnis bei jedem Trockengang! Ein Flakon reicht für ca. 50 Trockengänge!

Mit FragranceDos² umhüllen Sie während des Trocknens Ihre Wäsche mit Ihrem Lieblingsduft. So entnehmen Sie Ihre Wäsche dem Trockner nicht nur besonders flauschig, sondern auch angenehm duftend – ganz ohne Weichspüler. Wählen Sie dazu einfach Ihre Favoriten aus unserer großen Auswahl verschiedener Duftvarianten.

Genießen Sie das sinnliche Erlebnis duftender Wäsche – genauso, wie Sie es möchten.

Miele Fragrances – für ein frisches, langanhaltendes Dufterlebnis

- Herrlich duftende Wäsche – ganz ohne Weichspüler
- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Individuell jederzeit regulierbare Duftintensität
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos



Miele Fragrances 12,5 ml

Für 50 Trocknergänge¹⁾

DryFresh – mit FreshPlex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche	Mat.-Nr. 12.026.910	€ 14,50
Aqua – belebend wie eine frische Meeresbrise	Mat.-Nr. 12.020.900	€ 14,50
Cocoon – der Wohlfühl-duft nach purer frischer Wäsche	Mat.-Nr. 12.023.450	€ 14,50
Nature – aromatischer Blütenduft im Morgentau	Mat.-Nr. 10.234.440	€ 14,50
Orient – geheimnisvolle Düfte des Orients	Mat.-Nr. 12.022.200	€ 14,50
Rose – zarter, raffinierter Duft frisch gepflückter Mai-Rosen	Mat.-Nr. 12.022.170	€ 14,50
White Flower – sensitive, ohne allergieauslösende Inhaltsstoffe	Mat.-Nr. 11.047.270	€ 14,50

1 Trockengang = € 0,29



Duftflakon DryFresh

Nicht jedes Kleidungsstück, das nur kurz getragen wurde, muss gleich in die Wäsche. Mit DryFresh können Sie Ihre Kleidung ganz einfach auffrischen. Schlechte Gerüche werden so im Handumdrehen neutralisiert.



Set 3 x Miele Fragrances 3er-Set

Für 150 Trocknergänge¹⁾

DryFresh – mit FreshPlex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche	Mat.-Nr. 12.026.040	€ 39,90
Aqua – belebend wie eine frische Meeresbrise	Mat.-Nr. 12.021.590	€ 39,90
Cocoon – der Wohlfühl-duft nach purer frischer Wäsche	Mat.-Nr. 12.023.720	€ 39,90
Nature – aromatischer Blütenduft im Morgentau	Mat.-Nr. 11.614.620	€ 39,90
Selection – je 1 der beliebtesten Miele Düfte (Aqua, Cocoon, Nature)	Mat.-Nr. 12.033.100	€ 39,90

1 Trockengang = € 0,29

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Waschmaschinen / Wäschetrockner



Nachfüllbehälter 1 und 2

Für die Dosierung von marktüblichen Waschmitteln in TwinDos Waschmaschinen

- Durchsichtiger Behälter mit 1,5 l Fassungsvermögen
- Speziell für Miele Waschmaschinen entwickelt
- Einsetzbar in: W1 Modelle mit TwinDos

Mat.-Nr. 10.223.070 – Behälter 1 € 34,00
Mat.-Nr. 10.223.120 – Behälter 2 € 34,00



Einsatz für Flüssigwaschmittel EFW 100

Für eine optimale Dosierung beim Waschen mit Vorwäsche oder Startvorwahl

- Für Waschmaschinen W1 und Wäschetrockner WT1 ab Januar 2020
- Auch bei Maschinen mit TwinDos ideal für Spezialwaschmittel
- Zum Einsatz ins Hauptwäschefach


Mat.-Nr. 11.221.580 € 20,90



Trocknerkorb TK 111 Einsetzbar in T 9000, T 8000, T 7000

Zur Trocknung von Textilien und Gegenständen, die zur besseren Schonung nicht bewegt werden sollten, z. B. synthetische Sportschuhe, Kinderstiefel, Kuscheltiere.

Mat.-Nr. 6.407.550 € 79,00



Trocknerkorb TRK 555 Einsetzbar in allen Trocknern T1

Zur Trocknung von Textilien und Gegenständen, die zur besseren Schonung nicht bewegt werden sollten, z. B. synthetische Sportschuhe, Kinderstiefel, Kuscheltiere.

Mat.-Nr. 9.614.800 € 79,00



IntenseClean* 200 g für eine Anwendung

Für hygienische Sauberkeit in Waschmaschinen und Geschirrspülern

- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung
- Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
- 1–3 mal pro Jahr verwenden

Mat.-Nr. 10.717.290 € 13,90
1 kg = € 69,50



Entkalker Pulver 250 g für eine Anwendung

Befreit Waschmaschine und Geschirrspüler von gefährlichen Kalkablagerungen

- Mild und schonend dank natürlicher Zitronensäure
- Schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile
- Sichert optimale Maschinenleistung
- Je nach Bedarf 1–3 mal pro Jahr verwenden

Mat.-Nr. 10.130.980 € 14,95
1 kg = € 59,80



Wasserenthärter-Tabs 60 Tabs

Der sichere Doppelschutz für Wäsche und Waschmaschine gegen Kalk

- Reduzierte Waschmitteldosierung bei hartem Wasser
- Weniger Waschmittelmrückstände in den Textilien
- Weniger Chemie im Abwasser dank reduzierter Waschmitteldosierung
- Einfach zu dosieren – 1 Tab pro Waschladung

Mat.-Nr. 10.128.700 € 30,90
1 kg = € 0,52



TwinDos Care* Kartusche

Reinigungsmittel für das TwinDos-Dosierungssystem

- Zur präventiven Anwendung vor einer längeren Benutzungspause (> 2 Monate) des TwinDos-Systems
- Für ca. 5 Reinigungsgänge

Mat.-Nr. 11.171.420 € 13,90
1 kg = € 9,93

Dampfbügelssystem



Steamer für FashionMaster ST 30

Der Steamer macht das Glätten hängender Textilien wie z. B. Kleider und Sakkos leichter. Es ist mit einem Bürstenaufsatz ausgestattet und unterstützt so das Aufrichten der Fasern.

Mat.-Nr. 10.569.390 € 233,00



Bügeltuch Waves/Sunshine/Moonshine

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung – aus 100% feingewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- In den Farben grau-braun mit weißen Wellenlinien, einfarbig hellgelb oder einfarbig weiß erhältlich.

Mat.-Nr. 7.459.620 Waves € 82,90
Mat.-Nr. 7.453.800 Sunshine € 82,90
Mat.-Nr. 7.459.640 Moonshine € 82,90



Entkalkungstabletten* 6 Stück

Zum regelmäßigen Entkalken von Kaffeefullautomaten und FashionMaster

- Hergestellt auf Zitronensäurebasis
- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung

Mat.-Nr. 11.201.150 € 19,95
1 Stück = € 3,33

Zubehör für den Geschirrspüler

Für glasklare Reinigungsergebnisse



Einfach perfekt spülen. Mit den Produkten von Miele.

Die Spülprogramme der verschiedenen Gerätehersteller unterscheiden sich heutzutage deutlich. Daher kann nicht jedes handelsübliche Spülmittel in jedem Geschirrspüler gleich gute Ergebnisse erzielen.

Deshalb gibt es von Miele spezielle Spülmittel für Miele Geschirrspüler. Diese wurden von Miele-eigenen Laboren in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten entwickelt und getestet. Alle Rezepturen sind perfekt auf Miele Geschirrspüler und seine speziellen Spülprogramme abgestimmt.

Sie beinhalten nur jene chemischen Inhaltsstoffe, die unverzichtbar sind. So sind z. B. die Miele Tabs gänzlich phosphatfrei.

Mit Miele Spül- und Reinigungsmitteln schöpfen Sie die Leistung Ihres Miele Geschirrspülers immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt!

Miele Spülmittel



UltraTabs HyClean 30 Stück

- Entfernen 99,9% aller Pilze, Viren und Bakterien
- Mit mehreren Funktionen, wie z.B. Salz, Klarspüler, Glasschutz und QuickPowerWash
- Phosphatfrei – schon die Umwelt
- Verpackt in wasserlöslicher Folie
- Für 30 Spülgänge

Mat.-Nr. 11.347.510

€ 13,90
1 Stück = € 0,46



Reiniger Pulver* Phosphatfrei 1,4 kg

- Mit integrierter Dosierhilfe
- Phosphatfrei – schon die Umwelt
- Mit Aktivsauerstoff und Superenzymen
- Entfernt Schmutz und Verfärbungen bereits bei niedrigen Temperaturen
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Für ca. 95 Spülgänge

Mat.-Nr. 10.528.380

€ 21,90
1 Spülgang = € 0,23



Regeneriersalz 1,5 kg

- Verhindert Kalkablagerungen im Geschirrspüler und am Spülgut

Mat.-Nr. 10.248.660

€ 4,50
1 kg = € 3,00



UltraTabs All in 1* 60 Stück

- Mit mehreren Funktionen, wie z.B. Salz, Klarspüler, Glasschutz und QuickPowerWash
- Phosphatfrei – schon die Umwelt
- Verpackt in wasserlöslicher Folie
- Niedrigtemperatur-Formel
- Maschinenpflege-Zusatz
- Für 60 Spülgänge

Mat.-Nr. 11.295.790

€ 19,90
1 Stück = € 0,33



Reiniger Pulver* Phosphatfrei Nachfüllbeutel 1 kg

- Für ca. 70 Spülgänge

Mat.-Nr. 10.528.500

€ 12,90
1 Spülgang = € 0,18



Regeneriersalz Vorratspackung 4,5 kg

- 6 praktische Dosierbeutel

Mat.-Nr. 10.248.700

€ 11,90
1 kg = € 2,64



UltraTabs All in 1 Eco 60 Stück

- Mit mehreren Funktionen wie z.B. Salz, Klarspüler, Glasschutz und QuickPowerWash
- Nachhaltige und umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Ohne BTA (Silberschutz)
- Verpackt in wasserlöslicher Folie
- Für 60 Spülgänge

Mat.-Nr. 11.884.150

€ 19,90
1 Stück = € 0,33



Klarspüler 500 ml

- Strahlender Glanz für Ihre Gläser
- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion

Mat.-Nr. 11.772.220

€ 8,10
1 l = € 16,20



PowerDisk

für Geschirrspüler G7000 mit AutoDos



Exklusiv bei Miele Überlegenes Reinigungssystem

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Geschirrspüler und Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Die innovative Dosiertechnik hält mittels PowerDisk Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit.

Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik.



Nordic Swan Label – das Nachhaltigkeitsiegel für unsere Produkte

Das Nordic Swan Label ist an strenge Umweltauflagen geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Unsere Spülmittel PowerDisk Eco und UltraTabs All in 1 Eco können diese in vollem Umfang erfüllen. Zum besseren Schutz der Gewässer enthalten sie kein Benzotriazol (Silberschutz).



Recyclingfähig – Prüfsiegel des Institutes cyclos-HTP



PowerDisk All in 1 1 Stück á 400 g

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion.

- Miele-exklusives Pulver-Granulat
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Automatische Dosierung für je ca. 1 Monat (20 Spülgänge)¹⁾.

Mat.-Nr. 11.841.490

€ 10,90

1 Spülgang = € 0,55



PowerDisk All in 1 ECO 1 Stück á 400 g

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion.

- Miele-exklusives Pulver-Granulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Automatische Dosierung für je ca. 1 Monat (20 Spülgänge)¹⁾
- Nachhaltige und umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar
- Ohne BTA

Mat.-Nr. 11.869.030

€ 10,90

1 Spülgang = € 0,55



PowerDisk All in 1 Vorratset 6 Stück

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratset zum Vorteilspreis.

Mat.-Nr. 11.841.350

€ 59,90

1 Spülgang = € 0,50



PowerDisk All in 1 ECO Vorratset 6 Stück

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratset zum Vorteilspreis.

- Nachhaltige und umweltfreundliche Formulierung

Mat.-Nr. 11.868.800

€ 59,90

1 Spülgang = € 0,50

Reinigungsmittel und Zubehör für den Geschirrspüler



DishClean 160 g für eine Anwendung

Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen in Geschirrspülern

- Erhalt der Elastizität und Dichtigkeit von Türdichtungen
- 4–5 mal pro Jahr angewandt, erhält es den Geschirrspüler in einem optimalen Zustand

Mat.-Nr. 11.905.490

€ 15,90
1 kg = € 99,38



IntenseClean* 200 g für eine Anwendung

Für hygienische Sauberkeit in Waschmaschinen und Geschirrspülern

- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
- Effektive Grundreinigung
- Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
- 1–3 mal pro Jahr verwenden

Mat.-Nr. 10.717.290

€ 13,90
1 kg = € 69,50



Entkalker* 250 g Pulver für eine Anwendung

Befreit Waschmaschine und Geschirrspüler von gefährlichen Kalkablagerungen

- Mild und schonend dank natürlicher Zitronensäure
- Schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile
- Sichert optimale Maschinenleistung
- Je nach Bedarf 1–3 mal pro Jahr verwenden

Mat.-Nr. 10.130.980

€ 14,95
1 kg = € 59,80

Einsätze für den Unterkorb



Freshener 1 Stk. (4 ml)

Für einen angenehmen Duft im Geschirrspüler

- Neutralisiert unangenehme Gerüche – dank Wirkstoffkombination
- Frischer und angenehmer Duft von Limette und grünem Tee
- Einfach und bequem am Geschirrkorb anzubringen
- Sehr ergiebig – für ca. 60 Spülgänge

Mat.-Nr. 10.118.510

€ 6,90
1 Spülgang = € 0,12



Besteckkorb GBU 5000

Für die zusätzliche Platzierung von Besteck und sperrigen Teilen wie z. B. Kuchenheber oder Schneebesen

- Zum Einsatz im Unterkorb bei Geschirrspülern der Baureihen G 4xxx, G 5xxx, G 6xxx und G 7000

Mat.-Nr. 9.614.020

€ 62,00



Kleiner Besteckkorb GBU

Für die zusätzliche Platzierung von Besteck und sperrigen Teilen wie z. B. Kuchenheber oder Schneebesen

- Zum Einsatz im Unterkorb bei Geschirrspülern der Generation G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten

Mat.-Nr. 5.563.020

€ 36,00



Flaschenhalter GFU

Flaschenhalter für Flaschen, Vasen etc.

- Vertikal einsetzbar im Unterkorb
- Für G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten

Mat.-Nr. 7.149.690

€ 34,00



Gläserbügel GGU 5000

Spezieller Einsatz für langstielige Gläser

- Für einen sicheren Stand feiner Gläser
- Zum Einsatz im Unterkorb bei Geschirrspülern der Baureihen G 4xxx, G 5xxx, G 6xxx und G 7000

Mat.-Nr. 7.823.180

€ 32,00



Multifunktionskorb GMFO

Einsatz für den Oberkorb mit eigenen Plätzen für Babyflaschen

- Durch die engmaschige Gestaltung für die Aufnahme von Kleinteilen geeignet
- Mit zusätzlichen Aufnahmerippen für Teller
- Garantiert optimale Spülergebnisse

Mat.-Nr. 6.225.570

€ 88,00

Zubehör für Kühlgeräte

Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Original Miele Zubehöre wurden speziell für Miele Geräte entwickelt.

Durch die Verwendung von Original Miele Zubehör im Zusammenspiel mit Ihrem Miele Gerät erzielen Sie zuverlässig perfekte Ergebnisse.



Sortierbox KSB 40

Für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln in Miele Kühlgeräten K4000

- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
- Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
- Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet

Mat.-Nr. 12.030.740

€ 28,00



Sortierbox PerfectFresh KSB 70

Für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln für Miele Kühlgeräte K7000.

- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
- Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
- Lässt sich im PerfectFresh-Fach seitlich verschieben
- Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
- Geeignet für die PerfectFresh Active und Pro Schublade K 7000

Mat.-Nr. 11.779.620

€ 28,00

Zubehör Kühlgeräte



Active AirClean-Filter mit Halterung KKF-FF

Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung

- Für Kältegeräte K 20.000 und K 30.000
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7.236.280)

Mat.-Nr. 7.236.290

€ 83,00



Active AirClean-Filter ohne Halterung KKF-RF

Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung

- Inhalt: 2 Geruchsfilter
- Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse (M.-Nr. 7.236.290)
- Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate

Mat.-Nr. 7.236.280

€ 64,00



Starter-Set für Active AirClean Filter KKF-FS

Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung

- Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
- Enthält Aufsteckleiste, Gehäuse und 2 Active AirClean Filter
- Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen (M.-Nr. 7236280)
- Empfohlener Austausch: ca. alle 6 Monate
- Nachrüstbar für Kühlgeräte der Generation K7000

Mat.-Nr. 11.882.380

€ 69,00



Active Airclean Geruchsfilter KKF-KWT

Für ein geruchsneutrales Klima im Weinschrank

- Für Weinunterbauschränke KWT 63xx
- Für Einbau-Weinschrank KWT 6112 iG

Mat.-Nr. 9.945.070

€ 30,00



Active Airclean Geruchsfilter KKF-KWNS

Für ein geruchsneutrales Klima im Weinschrank

- Für den Weinschrank KWNS 28462 E

Mat.-Nr. 10.806.820

€ 60,00




Flexitray KFT 7000

Für eine komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden

- Um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten drehbar
- Flexitray besteht aus Glas und hochwertigem Kunststoff
- Glasteile sind spülmaschineneeignet
- Auf allen Ebenen einsetzbar
- Beste Ordnung und Übersicht – ganz ohne Kraftaufwand

Mat.-Nr. 11.775.130

€ 243,00



Flaschenablage KFR 20060 / KFR 20060 PF

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung

- Für Geräte K20.000 mit XL Innenraum
- Für bis zu 5 Flaschen
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z.B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromtem Metall

KFR 20060 PF für Geräte mit PerfectFresh
Mat.-Nr. 10.363.580

€ 62,00

KFR 20060 für Geräte ohne PerfectFresh
Mat.-Nr. 10.363.600

€ 62,00




Flaschenablage KFR 4000

Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung

- Für Standgeräte der Baureihe K 4.000
- Für bis zu 5 Flaschen
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
- Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
- Aus verchromtem Metall

Mat.-Nr. 12.030.560

€ 74,00



Flaschenablage KFR 7000

Für eine sichere und platzsparende Flaschenlagerung

- Geeignet für ausgewählte Miele Kühlgeräte K7000
- Für bis zu 5 Flaschen
- Für eine waagerechte und ruhige Lagerung z.B. von Wein
- Variabel auf verschiedenen Einschubebenen einsetzbar
- Aus verchromtem Metall

KFR 7000
Mat.-Nr. 11.775.120

€ 74,00

Zubehör für Kaffeefullautomaten

Miele Black Edition

Miele Black Edition – selektiert und handgeröstet für Miele

Die Bohnen für die exklusiven Miele Kaffeemischungen werden in den besten Kaffeeanbaugebieten von Hand gepflückt. Die Röstung erfolgt bei niedrigen Temperaturen mit dem schonenden Trommelröstverfahren. Alle vier Sorten sind mit dem Fairtrade- und dem europäischen Bio-Siegel zertifiziert.



Miele Black Edition One For All

Optimal für die Zubereitung von Espresso, Café Crema sowie Kaffeespezialitäten mit Milch

- 100% Arabica
- Weich, samtig, cremig, dezente Säure
- 4x 250 g

Mat.-Nr. 11.029.990

€ 36,90
1 kg = € 36,90



Miele Black Edition Espresso

Optimal für die Zubereitung von Espresso

- 80% Arabica, 20% Robusta
- Weich, schokoladig, würzig
- 4x 250 g

Mat.-Nr. 11.029.490

€ 36,90
1 kg = € 36,90



Miele Black Edition Café Crema

Optimal für die Zubereitung von Café Crema

- 100% Arabica
- Dezente blumige Fruchtigkeit
- 4x 250 g

Mat.-Nr. 11.028.700

€ 36,90
1 kg = € 36,90



Miele Black Edition Decaf

Der Allrounder ohne Koffein: Optimal für die Zubereitung von Espresso, Café Crema sowie Kaffeespezialitäten mit Milch

- 100% Arabica
- Als Espresso: Voller Körper, sehr intensiv
- 4x 250 g

Mat.-Nr. 11.029.810

€ 36,90
1 kg = € 36,90



Zubehör für Kaffeefullautomaten



Cappuccinatore CVC

- Für perfekt cremigen Milchschaum
- Für Miele Kaffeefullautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 6431
 - Zerlegbar, kann im Geschirrspüler gereinigt werden

Mat.-Nr. 7.029.740

€ 120,00



Milchbehälter aus Glas MB-CVA 7000

- Für perfekt cremigen Milchschaum
- Der Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000
 - Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
 - Füllvolumen 0,7 l

Mat.-Nr. 11.234.120

€ 126,00



Milchbehälter aus Glas MB-CM-G

- Kaffeespezialitäten mit Milch, wann immer Sie mögen
- Für alle Miele Stand-Kaffeefullautomaten CM
 - Füllvolumen 0,7l
 - Einfache Reinigung im Geschirrspüler

Mat.-Nr. 11.574.240

€ 74,00



Isolierkanne 1,0 l CJ 1

- Für alle Miele CM Stand- bzw. CVA Einbau-Kaffeefullautomaten
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
 - Doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahl-Isolierkörper
 - Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeefullautomaten in die Kanne
 - Einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel
 - Komfortabler Aroma-Schiebedeckel

Mat.-Nr. 10.694.310

€ 129,00



Entkalkungstabletten¹⁾ 6 Stück

- Zum regelmäßigen Entkalken von Kaffeefullautomaten und FashionMaster
- Hergestellt auf Zitronensäurebasis.
 - Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung

Mat.-Nr. 11.201.150

€ 19,95
1 Stück = € 3,33



Silikon-Fett 6 g

- Zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung der Kupplungsdichtungen am Wasserbehälter.

Mat.-Nr. 5.132.001

€ 13,90
1 kg = € 2316,67



Reinigungstabletten²⁾ 10 Stück

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
 - Abgestimmte Formulierung – spezielle Miele Rezeptur

Mat.-Nr. 11.201.230

€ 21,90
1 Stück = € 2,19



Reiniger für Milchleitungen¹⁾ 100 Stück

- Für hygienisch saubere Milchleitungen in den Kaffeefullautomaten
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
 - Einfache Dosierung dank vorportionierter Sticks
 - Entfernt restlos Milcheiweiß und -fette
 - Abgestimmte Formulierung – spezielle Miele Rezeptur

Mat.-Nr. 11.201.280

€ 42,90
1 Stück = € 0,43



AutoCleaner

- Zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeefullautomaten.
- Entfernt kraftvoll Rückstände aus der Brüheinheit
 - Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
 - Ganz ohne manuellen Aufwand
 - Für den Lebensmittelbereich geeignet
 - Die Kartuschen halten ca. 1 Jahr

Mat.-Nr. 10.971.420

€ 75,90



Entkalkungskartusche CM 7 1 Stück

- Für eine gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Ganz ohne manuellen Aufwand
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung ohne Chemierückstände
 - Die Kartusche hält ca. 1 Jahr

Mat.-Nr. 11.202.450

€ 74,90

Zubehör für Dampfgarer

Dampfgarbehälter und Deckel



Die von Miele angebotenen Dampfgarbehälter können in allen Miele Dampfgarern¹⁾ eingesetzt werden. Die extra großen Behälter für die Miele Dampfbacköfen (DGC) bzw. für Miele Dampfgarer mit Mikrowelle (DGM) ermöglichen ein maximales Ausschöpfen des großen Garraums dieser Geräte.

Ungelochte Garbehälter eignen sich zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds sowie für die Zubereitung von Quellgerichten wie z. B. Nudeln und Reis in Wasser. Ungelochte Garbehälter mit größerem Volumen eignen sich hervorragend zum Zubereiten von Suppen, Eintöpfen und Aufläufen.

Gelochte Garbehälter eignen sich hervorragend zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce oder Fonds gegart werden. Auch zum Auftauen sind gelochte Garbehälter ideal. Alle Miele Dampfgarbehälter sind Profi-Zubehör aus 0,6 mm dickem, Oberflächen behandeltem Edelstahl und aus europäischer Produktion.

1) In Miele Druckdampfgarern sind nur Behälter mit den Außenmaßen 325 x 176 mm einsetzbar.

Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle

Geeignet für DG 7000 und DGM 6000/7000



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 40 L

Für die Zubereitung von Suppen sowie Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 10.168.200

€ 34,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 80 L

Für die Zubereitung von Suppen sowie Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 10.168.230

€ 44,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 120 L

Für die Zubereitung von Suppen sowie Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,5 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 11.323.320

€ 55,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 100 - 40 L

Für die Zubereitung von Suppen sowie Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 10.170.290

€ 49,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 50 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 10.168.190

€ 49,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 100 - 40 L

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
- Außenmaße: B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 10.170.300

€ 63,00



Garbehälter-Deckel DGD 50

- Für Dampfgarbehälter mit einem Außenmaß von B x T: 375 x 197
- Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!

Mat.-Nr. 11.323.340

€ 39,00



Tiefe Glasschale HGS 100

- Für die Zubereitung von Aufläufen, Gratins und Kuchen
- Zum Einsatz in Backöfen und Mikrowellen

Mat.-Nr. 11.514.090

€ 83,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 16

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 0,77 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm

Mat.-Nr. 8.109.060

€ 26,00

Zubehör für Stand-Dampfgarer und Druckdampfgarer

Mit Rost auch in Dampfbacköfen und Dampfgarern mit Mikrowelle verwendbar



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 2

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm

Mat.-Nr. 5.001.390

€ 42,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 7

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm

Mat.-Nr. 8.019.361

€ 54,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 9

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm

Mat.-Nr. 8.015.103

€ 67,00



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 3

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

Mat.-Nr. 5.001.400

€ 54,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 1

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm

Mat.-Nr. 5.001.370

€ 43,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 8

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

Mat.-Nr. 8.227.240

€ 54,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 4

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

Mat.-Nr. 5.379.570

€ 67,00



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/3

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 176 mm
- Aus Edelstahl
- Für die Garbehälter DGG 2, DGG 7 und DGG 9

Mat.-Nr. 8.109.071

€ 28,00



Edelstahl-Deckel mit Griff DGD 1/2

Für Dampfgarbehälter

- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
- Aus Edelstahl
- Für den Dampfgarbehälter DGG 3

Mat.-Nr. 7.623.900

€ 39,00

Zubehör für Dampfgarer und Dampfbacköfen



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 20

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

Mat.-Nr. 8.246.340

€ 42,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 20

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

Mat.-Nr. 8.285.410

€ 57,00



Dampfgarbehälter gelocht DGGL 12

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

Mat.-Nr. 8.249.430

€ 85,00



Schneidbrett mit Dampfger-Behälter DGSB 1

Das Holz-Schneidbrett aus Buchenholz hergestellt, bietet eine standhafte und sichere Unterlage für jegliche Art von Schneidarbeiten.

Unter dem Schneidbrett befinden sich eine Auffangschale sowie der Garbehälter DGGL 8, in den das Schneidgut fällt.

Mat.-Nr. 7.690.220

€ 225,00




Servierform für Dampfgerbehälter DGSE 1

Zum Servieren von heißen Speisen

- Für Miele Dampfgerbehälter DGG 16, 14, 2 sowie DGGL 1 und 5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Auch als ofenfesteste Form (bis zu 230°C)
- Zum Niedrigtemperaturgaren in den Miele Gourmet-Wärmeschubladen geeignet
- Aus feinem Porzellan von Villeroy & Boch
- Maße: B x T: 375 x 210 mm

Mat.-Nr. 9.438.520

€ 178,00



Aufnahmegitter für kleine Garbehälter DGA

Für alle Miele Dampfbacköfen (DGC) und Dampfgarer der Gen7000 mit einem XL-Garraum.

Aus verchromtem Edelstahl

Mat.-Nr. 8.249.560

€ 49,00



Terrinen- und Parfaitform halbrund TPFH 10

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

Mat.-Nr. 96.110.094

€ 54,00



Terrinen- und Parfaitform eckig TPFH

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm

Mat.-Nr. 96.110.175

€ 54,00

Pflegemittel für Dampfbacköfen



Entkalkungstabletten¹⁾ 6 Stück

Zum regelmäßigen Entkalken von drucklosen Dampfgarern sowie Herden und Backöfen mit Klimagaren

- Hergestellt auf Zitronensäurebasis
- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung

Mat.-Nr. 11.201.150

€ 19,95
1 Stück = € 3,33



DGClean 250 ml

Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backöfen

- Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung auch an senkrechten Oberflächen
- Lebensmittelsicher und ohne störende Geruchsbildung

Mat.-Nr. 10.172.710

€ 21,90
1 l = € 87,60



HydroCleaner 4 x 125 ml für je eine Anwendung

Für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.

- Set aus 4 Flaschen
- 4 Mal pro Jahr anwenden

Mat.-Nr. 12.105.690

€ 51,90
1 l = € 103,80



System-Reiniger und -Entkalker für Druckdampfgarer¹⁾ 1 l

Für die Entkalkung des Druckdampfgarers

- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
- Effektive und materialschonende Entkalkung
- Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung

Mat.-Nr. 10.265.450

€ 39,90




Silikon-Fett 6 g

Zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung der Kupplungsdichtungen am Wasserbehälter.

Mat.-Nr. 5.132.001

€ 13,90
1 kg = € 2316,67

Kochbücher



„Fleisch aus dem Kombi-Dampfgarer“³⁾ Kuttinig-Urbanz, Pinteritsch

Fleischgerichte aus dem Dampfbackofen sind ein kulinarisches Erlebnis, denn schonend gegartes Fleisch bedeutet: voller Geschmack! Modernes Kochen ist auch effizientes Kochen – ein Braten, mehrere Ideen. Die alltagstauglichen Rezepte in diesem Buch zeigen, wie einfach Gerichte rund um Rind, Kalb, Schwein, Geflügel, Wild und Lamm sein können.

Mat.-Nr. 96.113.050

€ 25,00



„Das Dampfgar-Kochbuch“³⁾ Ulli Goschler

Praktisch jede neue Küche ist mit einem Dampfgeräat ausgestattet. Doch was genau kann man im Dampfgeräat zubereiten? Weit mehr, als man denkt, zeigt Ulli Goschler in ihrem Kochbuch. Sie bereitet ganze Menüs im Dampfgeräat zu und zeigt den vielfältigen Einsatzbereich des Gerätes.

Mat.-Nr. 96.111.705

€ 14,95



„Dampfgeräat vegetarisch“ Kuttinig-Urbanz, Pinteritsch

Der Trend zur vegetarischen Küche bedeutet keineswegs, auf den vollen Genuss verzichten zu müssen: So finden sich in diesem Buch köstliche Basis-Rezepte, aber auch solche für Liebhaber der mediterranen Küche. Für Innovative: Sushi und Maki zum Selbermachen ebenso wie Vegetarisches für unterwegs. Burger, Suppen oder Eingelegtes im Glas! Die Gerichte sind leicht umsetzbar und machen Lust auf die neue Art zu kochen.

Mat.-Nr. 96.112.448

€ 19,99



„Einfach Brot backen“³⁾ Margit Asböck

Brot backen erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Warum? Es ist kostengünstig und man weiß, was im Teig enthalten ist. Damit das Brot backen zu Hause professionell gelingt, bietet die Haushaltstechnologie einerseits Dampfbacköfen, andererseits „Klimagären“ als Technik des Backofens. M. Asböck zeigt mit zahlreichen erprobten Rezepten, wie einfach Brot backen zu Hause sein kann.

Mat.-Nr. 96.112.726

€ 19,99



„100 Klassiker aus dem Dampfgeräat“ Isabella Schremmer

Traditionelle Rezepte erfreuen sich wieder großer Beliebtheit. Die Zutaten sind überall erhältlich, saisonal austauschbar und schmecken der ganzen Familie. Dass die klassischen Gerichte nicht mehr so deftig ausfallen und ganz einfach zuzubereiten sind, zeigt dieses neue Dampfgeräat-Kochbuch.

Mat.-Nr. 96.112.893

€ 22,90




„Süßes aus dem Dampfgeräat“ Margit Asböck

Ob Knödel, Nockerl, Aufläufe oder Soufflés: Süße Hauptspeisen sind ein ganz besonderer Gourmetschmaus. Dank der modernen Dampfgeräat können diese Klassiker besonders schnell und unkompliziert auf den Tisch gezaubert werden.

Mat.-Nr. 96.112.959

€ 18,90



„Dampf“ Ulrike Zika, Alexander Höss-Knakal

Gemüse, Hülsenfrüchte und Getreidevielfalt laufen zur kulinarischen Höchstform auf. Tierisches wird nachhaltig und zeitgemäß interpretiert und süße Rezepte werden kredenzt, die Sie in keinem herkömmlichen Backofen so hinbekommen.

Mat.-Nr. 96.003.200

€ 29,90



„Hausmannskost aus dem Dampfgeräat“ Ulrike Zika, Alexander Höss-Knakal

Von herzhaft bis süß: 60 bewährte Lieblingsrezepte neu entdeckt und im Dampfgeräat zubereitet. Die oft als „ungesund und altmodisch“ abgestempelten Klassiker der Hausmannskost erfahren in diesem Kochbuch ein raffiniertes Revival – und sind dabei auch noch besonders bekömmlich. Endlich wieder Comfort Food, wie wir es schon bei Oma gerne gegessen haben.

Mat.-Nr. 96.112.490

€ 29,90

Zubehör Herde, Backöfen und Kochfelder

Für perfekte Ergebnisse



Damit Sie mit Ihren Miele Küchengeräten immer zuverlässig perfekte Ergebnisse erzielen, bieten wir Ihnen ein umfassendes Sortiment an Original Miele Zubehör. Diese wurden speziell für Miele Küchengeräte entwickelt. So können Sie Ihre Geräte Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen und Anwendungssituationen anpassen und alle Funktionen Ihres Miele Gerätes voll ausschöpfen.



PerfectClean Veredelung

Bleche, Back- und Bratroste verfügen über diese patentierte, extrem schnittfeste Oberflächenveredelung mit einzigartigen Antihaft-Eigenschaften. Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit etwas Spülmittellauge und einem weichen Schwamm mühelos beseitigen.



PyroFit

Aufnahmegitter, Back- und Bratroste sowie FlexiClip Vollauszüge mit PyroFit Veredelung werden bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können Zubehöre mit dieser Veredelung problemlos im Garraum verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.

Zubehör für Herde / Backöfen

Zubehör für Herde / Backöfen H 2000 / H 6000 / H 7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie Dampfbacköfen DGC XL/XXL



Backblech HBB 71 anthrazit

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen und vieles mehr

- Das beschichtete Backblech verhindert das Anhaften von Speisen und garantiert eine perfekte Reinigung.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.519.820

€ 98,00



Backblech HUBB 71 anthrazit

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen und vieles mehr

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen.
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.519.840

€ 118,00



Gelochtes Backblech HBBL 71

Zum Backen von knusprigem Gebäck sowie zur Zubereitung von krossen Pizzen und Pommes frites.

- Die feine Lochung garantiert gleichmäßige Bräunung. Optimal in Kombination mit Klimagaren.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.520.620

€ 110,00




Grill- und Bratblech HGBB 71 anthrazit

Grill- und Bratblech passt exakt auf das Universalblech HUBB 71.

- Gut für schmackhafte Saucen und krosse Pizzen.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.520.630

€ 118,00



Back- und Bratrost HBBR 71/72

PerfectClean-Back- und Bratrost als Stellfläche für Backformen und Bräter.

- Zum Grillen einfach auf das HUBB 71 legen.

HBBR 71 PerfectClean Mat.-Nr. 9.524.950 € 98,00

HBBR 72 PyroFit Mat.-Nr. 9.520.640 € 110,00



FlexiClips-Vollauszug HFC 70/71/72

Vollauszug für eine Ebene.

- Damit gleiten Backblech, Fettpfanne oder Rost auf Wunsch einzeln aus dem Garraum.

HFC 70

Mat.-Nr. 9.520.650 € 170,00

HFC 71 PerfectClean Mat.-Nr. 9.520.660 € 206,00

HFC 72 PyroFit Mat.-Nr. 9.520.670 € 225,00

Zubehör für Herde / Backöfen H 2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer¹⁾



Backblech HBB 51 anthrazit

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen und vieles mehr

- Das beschichtete Backblech verhindert das Anhaften von Speisen und garantiert eine perfekte Reinigung.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.519.690

€ 98,00




Universalblech anthrazit HUBB 51

Ideal zum Backen von z. B. dicken, schwer belegten Blechkuchen.

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen.
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.519.720

€ 110,00



Back- und Bratrost HBBR 52

Als Stellfläche für Backformen und Bräter.

- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen.
- Mit PyroFit Veredelung für eine bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse

Mat.-Nr. 10.581.350

€ 98,00

Zubehör für Herde / Backöfen

Zubehör für Herde/Backöfen H 2000 mit 56 l Garraum



Back- und Bratrost HBBR 50

Als Stellfläche für Backformen und Bräter.
 • Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen.

Mat.-Nr. 9.519.790

€ 83,00



FlexiClips-Vollauszug HFC 50

Vollauszug für eine Ebene. Damit gleiten Backblech, Fettpfanne oder Rost auf Wunsch einzeln aus dem Garraum.

Mat.-Nr. 9.170.810

€ 156,00



FlexiClips-Vollauszug HFC 70-C

Vollauszug für eine Ebene. Damit gleiten Backblech, Fettpfanne oder Rost auf Wunsch einzeln aus dem Garraum.

Mat.-Nr. 10.581.490

€ 156,00

Zubehör für H 7890



Universalblech HUBB 91

Ideal zum Backen von z. B. dicken, schwer belegten Blechkuchen.

- Als Auffangschale für Bratensaft/Fett beim Braten und Grillen. Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.520.680

€ 242,00



Grill- und Bratblech HGBB 91

Passt exakt auf das Universalblech HUBB 91.

- Gut für schmackhafte Saucen und Pizzen.
- Mit PerfectClean Beschichtung

Mat.-Nr. 9.520.690

€ 299,00



FlexiClips-Vollauszug HFC 92

Vollauszug für eine Ebene. Damit gleiten Backblech, Fettpfanne oder Rost auf Wunsch einzeln aus dem Garraum.

- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse.

Mat.-Nr. 9.520.710

€ 266,00

Universelles Zubehör für alle Herde/Backöfen



Runde Backform

Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes

- Kein Anhaften, besonders schnittfest dank PerfectClean
- Kein Backpapier oder Einfetten erforderlich
- 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost
- Mit PerfectClean Beschichtung

HBF 27-1 ungelocht

Mat.-Nr. 9.520.720

€ 70,00

HBFP 27-1 gelocht

Mat.-Nr. 10.116.800

€ 74,00



Entnahmegriff HEG

Entnahmegriff für das Herausnehmen von Blechen und Rosten

- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt

Mat.-Nr. 3.985.271

€ 26,00



Back- und Pizzastein HBS 70

Für Ergebnisse wie aus dem Steinofen

- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen und pikantem Gebäck
- Ideal zum Blindbacken auch von sehr flüssigen Teigen
- Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontakthitze
- Besonders leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung – inklusive Holzschieber
- Nicht zum Einsatz in Backöfen mit Mikrowelle, in Dampfbacköfen oder im Dialoggarer geeignet.

Mat.-Nr. 11.901.190

€ 236,00

Zubehör für Herde / Backöfen / Kochfelder

Bräter für Geräte H 2000/H 6000/H 7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie DGC 7000 und auf Kochfeldern



Gourmet-Bräter HUB 5000-M

Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit Qualitäts-Antihafversiegelung.
Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Maximale Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Nicht geeignet für Induktions- und Gaskochfelder

Mat.-Nr. 10.314.250

€ 229,00



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

Induktionsfähiger Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit Qualitäts-Antihafversiegelung.
Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Maximale Befüllung ca. 5 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Für alle Kochfelder außer Gas

Mat.-Nr. 10.314.270

€ 319,00



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-XL

Induktionsfähiger Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit Qualitäts-Antihafversiegelung.
Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Maximale Befüllung ca. 8 kg
- Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Für alle Kochfelder außer Gas

Mat.-Nr. 10.314.310

€ 369,00

Bräter für Geräte H 2000 mit 56 l Garraum, für H 7000 BM (auf dem Rost) sowie für Dialoggarer.



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-22

Induktionsfähiger Gourmet-Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit hochwertiger Antihafversiegelung.
Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Maximale Befüllung ca. 5 kg.
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
- Für alle Kochfelder außer Gas

Mat.-Nr. 10.314.280

€ 319,00



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-35

Induktionsfähiger Bräter aus Alu-Kokillenguss, handgegossen, mit Qualitäts-Antihafversiegelung.
Zum Braten, Schmoren und Gratinieren

- Maximale Befüllung ca. 8 kg.
- Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
- Für alle Kochfelder außer Gas

Mat.-Nr. 10.314.300

€ 369,00



Gourmet-Deckel Edelstahl HBD 60-22

Für die Miele Bräter HUB 62-22 5000 M und 5001 M

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht bei der Nutzung von M Chef verwenden
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten

Mat.-Nr. 5.136.950

€ 138,00



Gourmet-Deckel Edelstahl HBD 60-35

Für die Miele Bräter HUB 61-35 und HUB 5000 XL

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht bei der Nutzung von M Chef verwenden
- Nicht geeignet für Einbau-Kompaktbacköfen
- Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten

Mat.-Nr. 5.136.960

€ 153,00

Zubehör für Kochfelder



Fiskars „All Steel“ Starter Set (4-teilig) KMTS 5704-2

Edelstahl-Kochgeschirr mit matter Bürstung exklusiv für Miele.

- 5-lagiger Bodenaufbau der Töpfe für minimale Geräuschentwicklung
- Perfekt abgestimmt auf Miele Induktionskochfelder
- Sichere und ergonomisch gestaltete Edelstahlgriffe
- Messskala im Inneren erleichtert das Kochen
- Bratpfanne mit hardtec superior+™ Antihaf-Oberfläche
- Inhalt: 1 Bratpfanne, 1 Stieltopf (1,5 l), 2 Kasserollen (2,5 l/4 l)

Mat.-Nr. 11.945.190

€ 389,00



Fiskars „All Steel“ Bratpfanne (28 cm) KMBP 2800-2

Aus Edelstahl für dauerhafte Leistung auch bei

- hohen Temperaturen
- Hardtec superior+™ - die 4-lagige Antihaf-Oberfläche
- Gleichmäßiges und effizientes Erhitzen auf allen Kochfeldtypen
- Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem Edelstahl
- Sichere und ergonomisch gestaltete Edelstahlgriffe
- PFOA- und PFOS-frei

Mat.-Nr. 11.945.200

€ 120,00



Fiskars „All Steel“ Induktions-Kochtöpfe

Aus Edelstahl für dauerhafte Leistung auch bei

- hohen Temperaturen
- Hardtec superior+™ - die 4-lagige Antihaf-Oberfläche
- Gleichmäßiges und effizientes Erhitzen auf allen Kochfeldtypen
- Hergestellt aus langlebigem, hochwertigem Edelstahl
- Sichere und ergonomisch gestaltete Edelstahlgriffe
- PFOA- und PFOS-frei

KMKT 2040-2 (4 l, 20 cm)

Mat.-Nr. 11.945.210

€ 138,00

KMKT 1825-2 (2,5 l, 18 cm)

Mat.-Nr. 11.945.220

€ 110,00

KMKT 2460-2 (6 l, 24 cm)*

Mat.-Nr. 11.945.230

€ 185,00



Wokpfanne CSWP 1450

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst

- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Unbeschichtet für ein traditionelles Arbeiten am Wok

Mat.-Nr. 7.189.720

€ 496,00



Wokpfanne CSWP 1400

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst

- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Mit hochwertiger Beschichtung mit Control-Induc Technik

Mat.-Nr. 7.132.780

€ 559,00



Gourmet-Teppan-Yaki KMTY

Ermöglicht ein einmaliges Kocherlebnis auf Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Kochfeldern

- Für die Zubereitung von gesunden und leichten Gerichten, z.B. asiatischen Köstlichkeiten
- Gleichmäßiges Braten dank hochwertiger Mehrschicht-Edelstahlplatte
- Fester Stand dank Silikon-Füßen

Mat.-Nr. 11.555.900

€ 339,00



Gourmet-Grillplatte GGRP


Ermöglicht ein einmaliges Grillerlebnis auf Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Kochfeldern

- Aus handgegossenem Alu-Kokillenguss
- Hochwertige Antihaf-Beschichtung
- Grillmarkierungen dank wellenförmiger Oberfläche

Mat.-Nr. 10.009.310

€ 289,00

Zubehör für KMDA




Active AirClean Filter DKF 35-P

Für den Umluftbetrieb bei KMDA 7272 und KMDA 7473.

- Der plissierte Aktivkohlefilter filtert im Umluftbetrieb zuverlässig alle Kochgerüche.
- Tausch abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6. Monaten

Mat.-Nr. 12.041.230

€ 105,00



Sensitive AirClean Filter DKF 35-S

Für den Umluftbetrieb bei KMDA 7272 und KMDA 7473.

- Der plissierte Aktivkohlefilter ist mit einem zusätzlichen Vlies ausgestattet, welches die Feinstaubbelastung durch Partikel der Größe 0,3 bis 2,5 μm zu mehr als 50% in der Luft reduziert.
- Tausch abhängig vom Kochverhalten nach ca. 6 Monaten

Mat.-Nr. 12.187.430

€ 119,00



Abdeckgitter Schwarz DAAG 100

Nachkaufbares Abdeckgitter für KMDA 7272 und KMDA 7473.

Mat.-Nr. 12.228.470

€ 99,00



Abdeckgitter Edelstahl DAAG 200

Nachkaufbares Abdeckgitter für KMDA 7272 und KMDA 7473.

Mat.-Nr. 12.228.500

€ 99,00



Pflegeprodukte für Herde/Kochfelder



Backofenreiniger OvenClean¹⁾ 500 ml

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung auch von senkrechten Flächen dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 min. bis max. 1 Stunde ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet
- Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

Mat.-Nr. 10.162.230

€ 15,90
1 l = € 31,80



Glaskeramik- und Edelstahlreiniger 250 ml

- Strahlender Glanz ohne Kratzer auf Glaskeramik und Edelstahloberflächen
- Beseitigt Fettschmutz, Eingebanntes sowie Kalkflecken gründlich
- Schonende Reinigung dank feinkristalliner Formulierung

Hinweis: Nicht für PerfectClean- oder CleanSteel-Oberflächen!

Mat.-Nr. 10.173.220

€ 14,90
1 l = € 59,60



Allzweck-Mikrofaser-tuch UltraClean 1 Stück

- Hohe Reinigungsleistung dank sehr feiner, gewebter Mikrofaser
- Extrem robust und strapazierfähig
- Trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungsmittel einsetzbar

Mat.-Nr. 7.006.550

€ 9,90



Mikrofaser-tuch MicroCloth HyClean 1 Stück

- Antibakterielles Mehrzwecktuch
- Duftige Frische – auch im nassen Zustand
- Extrem robust und strapazierfähig
- Trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungsmittel einsetzbar

Mat.-Nr. 11.325.970

€ 10,90



MicroCloth Kit 3 Stück

Für beste Pflege von allen Miele Geräte-Oberflächen bestehend aus 1 Universal-, 1 Glas- und 1 Hochglanztuch

- Extrem reißfest und strapazierfähig
- Hohe Reinigungsleistung dank sehr fein gewebten Microfasern
- Trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungsmittel anwendbar

Mat.-Nr. 10.159.570

€ 18,90



Mikrofaser-tuch Duo-Clean 1 Stück

Für starke Verschmutzungen bzw. eingebraunnte Ablagerungen auf Ceranfeldern, in Backrohren und auf Pfannen

- Mit der praktischen „Rubbelseite“ und „Microfaserseite“
- Reinigt schonend und schlierenfrei!

Mat.-Nr. 96.107.196

€ 13,90



Reinigungsschaber für Glaskeramik-kochflächen 1 Stück

- Zur schonenden Reinigung von Glaskeramik-Kochflächen
- Entfernt mühelos angebrannte Verkrustungen.

Mat.-Nr. 1.065.471

€ 12,90



Ersatzklingen für Reinigungsschaber 10 Stück

Nur mit dem Reinigungsschaber von Miele verwenden.

Mat.-Nr. 4.380.630

€ 16,40
1 Stück = € 1,64

Zubehör für Vakuumierschubladen



Vakuumierbeutel klein VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90°C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm

Mat.-Nr. 10.380.620

€ 40,90
1 Stück = € 0,82



Vakuumierbeutel groß VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90°C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 240 x 350 mm

Mat.-Nr. 10.380.630

€ 46,90
1 Stück = € 0,94

Zubehör für Dunstabzugshauben

Geruchsfilter mit Aktivkohle für den Umluftbetrieb



Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb

Umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern in unterschiedlichen Filterlagen die Fett- und Geruchspartikel heraus. Die gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeleitet.

Die Geruchsfilter in den Umlufthauben müssen als Einmalfilter regelmäßig gewechselt werden. Die aufleuchtende Kontroll-

lampe Ihrer Miele Dunstabzugshaube zeigt an, wann der Wechsel fällig ist. Einige Geruchsfilter bieten wir auch als regenerierbare „Longlife AirClean Geruchsfilter“ an. Diese können Sie ganz einfach halbjährlich im Backofen regenerieren. Sie haben eine Lebensdauer von 3 Jahren und sind damit im Vergleich zu Einmalfiltern – bei Einhaltung der angezeigten Wechselintervalle – günstiger.




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 7-1

Für Dunstabzugshauben DA 146/DA 156/DA 150

- Maße BxTxH: 23x23x4 cm
- Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 4.965.503

€ 92,00




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 9-P

Für Dunstabzugshauben DA 249-4

- Maße BxTxH: 25,3x24,8x2 cm
- Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 11.762.570

€ 98,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 11-P

Für Dunstabzugshauben DA 59xx W und DA 7198 W

- Maße BxTxH: 21,5x26,3x2 cm
- Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.762.530

€ 98,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 12-P

Für umluftfähige Dunstabzugshauben, außer DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx

- Maße BxTxH: 24,2x28,7x2 cm
- Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.762.580

€ 98,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 13-P

Für DA 3xxx, außer für DA 35xx und DA 36xx

- Maße BxTxH: 11,5x47,7x3 cm
- Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.762.540

€ 98,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 14-1

Für Dunstabzugshaube DA 186, DA 1867

- Maße BxTxH: 20,1x20,1x3 cm
- Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 6.532.971

€ 122,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 15-P

Für DA 20x0/21x0/22x0/ 2450/25xx

- Maße BxTxH: 21,5x26,3x2 cm
- Inhalt: 2 Filter DKF 11-P

Mat.-Nr. 11.762.550

€ 149,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 16-P

Für DA 709x W oder als Vorratssack für DKF 12-1
• Maße B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Inhalt: 2 Stück DKF 12-P

Mat.-Nr. 11.762.660

€ 149,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 17-P

Für DA 700x D oder als Vorratssack für DKF 12-P
oder DKF 16-P
• Maße B x T x H: 24,2 x 28,7 x 2 cm
• Inhalt: 4 Filter DKF 12-P

Mat.-Nr. 11.762.670

€ 248,00




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 18-P

Für Dunstabzugshauben DA 1200/1260
• Maße B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
• Inhalt: 1 Filter und 1 Klebefolie*

Mat.-Nr. 11.762.600

€ 98,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 19-P

Für DA 23x0/266x/269x/ 35xx/36xx
• Maße B x T x H: 15 x 24,2 x 2 cm
• Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 11.762.560

€ 98,00




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 20-P

Für Umluftbox DUU 2900 oder als Vorratssack für
DKF 18-P
• Maße B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
• Inhalt: 2 Filter DKF 18-P (ohne Klebefolie)

Mat.-Nr. 11.762.610

€ 149,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 21-P

Für Dunstabzugshauben DA 670x oder als Vorrats-
pack für DKF 18-P
• Maße B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
• Inhalt: 4 Filter DKF 18-P

Mat.-Nr. 11.762.630

€ 248,00




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 25-P

Für Dunstabzugshauben DA 60x6 W/DA 64x8 W/
DA 679x W und DA 699x W
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.762.650

€ 103,00




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 30-P

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40
• Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 11.662.790

€ 149,00*




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKFS 31-P Set

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520, DAS
2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720, DAS 4920,
DAS 4630, DAS 4930
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-P plus Rahmen

Mat.-Nr. 11.793.530

€ 98,00*




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520, DAS
2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720, DAS 4920,
DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS
8630, DAS 8930
• Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 11.793.450

€ 92,00*



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 12.041.550

€ 105,00



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKFS 36-P Umluft-Set

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920
• **Set für die Inbetriebnahme**
• Inhalt: 1 Filter DKF 36-P, Umlenkweiche und
Befestigungsmaterial

Mat.-Nr. 12.061.460

€ 219,00

*Muss wegen der Klebefolie einmal erworben werden, danach kann auf die Vorratssacks DKF 20-1 bzw. DKF 21-1 zurückgegriffen werden.

Zubehör für Dunstabzugshauben

Regenerierbare Geruchsfilter für Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb

Regenerierbare Geruchsfilter für den Umluftbetrieb

- Mit Aktivkohle – zur Vermeidung von unangenehmen Kochgerüchen
- Halbjährlich ganz einfach im Backofen zu regenerieren
- Lebensdauer 3 Jahre
- Bei Einhaltung der Wechselintervalle günstiger als Einmalfilter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 11-R

Für Miele Umlufthaube DA 59xx W und DA 7198 W
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 10.787.630

€ 269,00




Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 12-R

Für alle Miele Umlufthauben außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 10.271.450

€ 269,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 21-R

Für Miele Umlufthauben DA 670x D
• Inhalt: 4 Filter

Mat.-Nr. 10.271.460

€ 539,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 25-R

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/DA 64x8 W/DA 679x W und DA 699x W
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 10.271.470

€ 269,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 26-R

Für Miele Umlufthauben DA 7006 D und DA 7096 W
• Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 10.271.480

€ 409,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 27-R

Für Miele Umlufthauben DA 7078 D
• Inhalt: 6 Filter

Mat.-Nr. 11.160.970

€ 409,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 28-R

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.347.530

€ 279,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 29-R

Für Miele Umlufthauben DA 9090 W
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.295.570

€ 269,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 30-R

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40
• Inhalt: 2 Filter

Mat.-Nr. 11.662.830

€ 409,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000 R

Für Miele Umluftbox DUU 1000/1000-1/1000-2
• Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 10.427.040

€ 269,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKFS 31-R Set

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-R **plus** Rahmen

Mat.-Nr. 11.793.540

€ 489,00



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-R **ohne** Rahmen

Mat.-Nr. 11.793.470

€ 468,00

Zubehör für Dunstabzugshauben



Genießen Sie mit AmbientFragrance dezente Düfte, je nach Vorliebe und Geschmack

Einatmen und wohlfühlen: Ihre Umlufthaube vermindert nicht nur Küchengerüche, sondern sorgt jetzt auch für frischen Duft. Unabhängig vom Kochprozess erleben Sie so ein perfektes Dufferlebnis. Je nach Vorliebe können Sie zwischen verschiedenen Duftrichtungen wählen. Der Duftflakon wird von oben in die Haube eingesetzt und lässt sich einfach austauschen. Die Beduftszeiten und Intervalle können Sie individuell per Miele@mobile App einstellen.

Duftflakons für die Aura 4.0 Ambient



Duftflakon Dunstabzugshaube Aura MintyFields

Für die Dunstabzugshaube Aura 4.0 zur Beduftung im Küchenumfeld

- Duftet nach Pfefferminze
- Mit FRESHPLEX™-Technologie zur Neutralisierung von schlechten Küchengerüchen
- Für ca. 150 Stunden frischen Duft

Mat.-Nr. 11.385.870

€ 21,90



Duftflakon Dunstabzugshaube Aura FrenchBakery

Für die Dunstabzugshaube Aura 4.0 zur Beduftung im Küchenumfeld

- Verströmt den Duft von frischem Brot und Gebäck
- Mit FRESHPLEX™-Technologie zur Neutralisierung von schlechten Küchengerüchen
- Für ca. 150 Stunden frischen Duft

Mat.-Nr. 11.385.860

€ 21,90



Duftflakon Dunstabzugshaube Aura SummerGarden

Für die Dunstabzugshaube Aura 4.0 zur Beduftung im Küchenumfeld

- Blumig-fruchtiger Duft
- Hypoallergen
- Für ca. 150 Stunden frischen Duft

Mat.-Nr. 11.385.640

€ 21,90

Entfeuchtungsfilter



Entfeuchtungsfilter DAEF 28


Für Miele Umlufthauben DA 7378 D

- Mit Aktivkohle – absorbiert Feuchtigkeit während des Kochprozesses
- Nicht regenerierbar
- Lebensdauer 3 Jahre
- Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.348.050

€ 229,00

Geruchsfilter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 29

Für Miele Umlufthaube DA 9090 W

- Maße BxTxH: 31,7x18,2x4,5 cm
- Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 11.292.130

€ 103,00



Feinstaubfilter DKF 29-S

Für Miele Umlufthauben DA 909x W/9298 W

- Sensitiv AirClean Filter
- Inhalt: 1 Filter

Mat.-Nr. 12.069.710

€ 119,00

Zubehör für Staubsauger

Perfekte Hygiene – Tag für Tag



Warum Sie nur Original Miele Staubbeutel verwenden sollten

Nur die Original Miele HyClean Staubbeutel passen perfekt in Ihren Miele Staubsauger, so dass der aufgesaugte Staub sicher ins Innere des Beutels geleitet wird. Den passenden Staubbeutel können Sie an der farblich abgestimmten Halteplatte erkennen.

HyClean Staubbeutel

99,99%
Filtration

HyClean Pure

Filtration

Das AirClean-Filterssystem, bestehend aus HyClean Staubsaugerbeutel und 2 Filtern, gewährleistet maximales Stabrückhaltevermögen und sicheren Staubeinschluss.

>99,9%
Filtration

HyClean 3D Efficiency



EcoEfficiency

Höchste Effizienz auch beim Staubsaugen auf niedriger Leistungsstufe.



Long Lasting Performance

Besonders lange Nutzungsdauer des Staubsaugerbeutels durch 3D Technologie.



HyClose

Automatischer Beutelverschluss für die hygienische Entsorgung ohne Staubkontakt.

Neue Staubbeutel HyClean Pure

- Verbesserter Filtrationsgrad von >99,99%* bei Verwendung eines einfachen AirCleanFilters und Motorschutzfilters im AirCleanSystem.
- Verbessertes Vliesmaterial für reinere Abluft
- Strömungsrichter im Staubbeutel zur optimierten Staubaufnahme
- Halteplatte aus >95% recyceltem Kunststoff

Original Miele Staubbeutel

S 8000 - S 8999 S8
 S 5000 - S 5999 S5
 S 2000 - S 2999 S2
 S 800 - S 858
 S 600 - S 650

S 400i - S 456i

Complete C3
 Complete C2
 Classic C1



NEU

Staubbeutel HyClean Pure GN

Der aufgesaugte Staub bleibt sicher eingeschlossen

- Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter

Mat.-Nr. 12.281.680 € 15,50



Staubbeutel XL-Pack HyClean 3D Efficiency GN

8 Staubbeutel HyClean GN Vorratspack

- Inhalt: 8 Staubbeutel, 2 Motorschutzfilter, 2 Abluftfilter

Mat.-Nr. 10.455.000 € 30,90



Staubbeutel XXL-Pack HyClean 3D Efficiency GN

16 Staubbeutel HyClean GN zum Vorteilspreis

- Inhalt: 16 Staubbeutel, 4 Motorschutzfilter, 4 Abluftfilter

Mat.-Nr. 10.408.410 € 54,90

S 6000 - S 6999 S6
 S 4000 - S 4999 S4
 S 700 - S 799
 S 500 - S 578
 S 300i - S 399
 S 290 - S 299
 S 241 S 256i

Compact C2
 Compact C1
 Complete C1



NEU

Staubbeutel HyClean Pure FJM

Der aufgesaugte Staub bleibt sicher eingeschlossen

- Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter

Mat.-Nr. 12.281.690 € 15,50



Staubbeutel XL-Pack HyClean 3D Efficiency FJM

8 Staubbeutel HyClean FJM Vorratspack

- Inhalt: 8 Staubbeutel, 2 Motorschutzfilter, 2 Abluftfilter

Mat.-Nr. 10.455.090 € 30,90



Staubbeutel XXL-Pack HyClean 3D Efficiency FJM

16 Staubbeutel HyClean FJM zum Vorteilspreis

- Inhalt: 16 Staubbeutel, 4 Motorschutzfilter, 4 Abluftfilter

Mat.-Nr. 10.408.420 € 54,90

S 7000 - S 7999 S7

Dynamic U1



Staubbeutel HyClean 3D Efficiency U

- Inhalt: 4 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter

Mat.-Nr. 10.123.250 € 16,50

S 140 - S 166 S1
 S 190 - S 198

Swing H1



Staubbeutel HyClean KK

- Inhalt: 5 Staubbeutel, 1 Motorschutzfilter, 1 Abluftfilter

Mat.-Nr. 10.123.260 € 16,50

Staubfilter für Staubsauger



AirClean-Filter SF SAC 20/30

Effektive Filterwirkung für alltägliche Ansprüche. Geeignet für S 227 – S 858, S 200, S 400, S 600, S 800, S 2xxx, S 4xxx, S 5xxx, S 6xxx, S 8xxx, Classic C1, Compact C2, Complete C1 – C3, Dynamic U1.
Inhalt: 3 Stück

Mat.-Nr. 3.944.711

€ 14,20



Active AirClean-Filter SF-AA 30

Durch die Aktivkohle in der Filterklasse absorbiert der Filter störende Gerüche: ideal für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Ein TimeStrip zeigt den idealen Zeitpunkt des Filterwechsels an. Geeignet für S 300 i – S 800, S 2xxx, Classic C1, Complete C1, Dynamic U1

Mat.-Nr. 9.616.080

€ 25,90



Active AirClean-Filter SF-AA 50

Durch die Aktivkohle in der Filterklasse absorbiert der Filter störende Gerüche: ideal für Haustierbesitzer und Raucherhaushalte. Ein TimeStrip zeigt den idealen Zeitpunkt des Filterwechsels an. Geeignet für S 4xxx, S 5xxx, S 6xxx, S 8xxx, Compact C2, Complete C2 – C3

Mat.-Nr. 9.616.110

€ 25,90



AirCleanPlus-Filter SF-AP 50

Schließt den Staub sicher ein und sorgt für eine besonders saubere Raumluft. Geeignet für S 4xxx, S 5xxx, S 6xxx, S 8XXX, Compact C2, Complete C2 – C3.

Mat.-Nr. 10.107.860

€ 22,90



HEPA AirClean-Filter SF-HA 30

Ideal für Hausstauballergiker, $\geq 99,95\%$ Staubrückhaltevermögen. Ein TimeStrip zeigt den idealen Zeitpunkt des Filterwechsels an. Geeignet für S 300 i – S 858 i, S 2xxx, Classic C1, Complete C1, Dynamic U1

Mat.-Nr. 9.616.270

€ 42,90



HEPA AirClean-Filter SF-HA 50

Ideal für Hausstauballergiker, $\geq 99,95\%$ Staubrückhaltevermögen. Geeignet für S 4xxx, S 5xxx, S 6xxx, S 8xxx, Compact C2, Complete C2 – C3

Mat.-Nr. 9.616.280

€ 42,90



Silence AirClean-Filter SF-SA 50

Zur Reduzierung von Luft- und Motorengeräuschen. Ein TimeStrip zeigt den idealen Zeitpunkt des Filterwechsels an. Geeignet für Complete C1 – C3 und Compact C1 – C2.

Mat.-Nr. 10.781.510

€ 22,90



Feinstaubfilter CX-FSF

Filtert kleinste Staubpartikel, bestehend aus plissierten Material sowie einer waschbaren Schaumstoffmatte. Geeignet für alle Boost CX1 Modelle.

Mat.-Nr. 11.639.250

€ 45,90



Hygiene AirClean Filter SF-HY 60

Schließt Staub zuverlässig ein und sorgt für eine besonders hygienische Raumluft. Geeignet für alle Boost CX1 Modelle.

Mat.-Nr. 11.639.240

€ 25,90



HEPA AirClean-Filter SF-HA 60

Ideal für Hausstauballergiker, hält über 99,95% aller Viren, Bakterien und Partikel zurück. Timestrip® zeigt den idealen Zeitpunkt des Filterwechsels an. Geeignet für alle Boost CX1 Modelle.

Mat.-Nr. 11.639.210

€ 37,90

Bürsten und Aufsätze für Bodenstaubsauger



Fugendüse 300 mm SFD 10

Für die Reinigung tiefer Spalten und Fugen. Aus 100% postconsumer Rezyklat.

Mat.-Nr. 11.607.350

€ 15,00



Fugendüse 560 mm SFD 20

Mit der extra langen Fugendüse können insbesondere schmale Zwischenräume bei z. B. Autositzen, Schrankwänden usw. gereinigt werden. Die Fugendüse ist zudem noch flexibel.

Mat.-Nr. 7.252.100

€ 21,90



Lamellen-/Heizkörperbürste SHB 30

Die Heizkörperbürste ist ein praktischer Helfer bei der Reinigung schwer zu erreichender Stellen (z. B. Lüftungsschlitze, Klimaanlage oder Heizkörper). Die Heizkörperbürste kann mit allen Miele Fugendüsen kombiniert werden.

Mat.-Nr. 9.660.490

€ 21,90



Matratzendüse SMD 10

Zum Saugen von Spalten zwischen Bettrahmen und Matratze, Sofakissen oder andere enge Zwischenräume. Passt direkt auf alle Handgriffe der Miele Bodenstaubsauger und Triflex.

Mat.-Nr. 7.252.280

€ 19,40



Breite Polsterdüse SPD 20

Zum einfachen, schnellen und gründlichen Reinigen von Polstermöbeln. Passt direkt auf alle Handgriffe der Miele Bodenstaubsauger und Triflex. Aus 100% postconsumer Rezyklat.

Mat.-Nr. 11.483.910

€ 25,00



Universalbürste SUB 20

Bücherzeilen, Flachheizkörper, Zierleisten – die Miele Universalbürste entstaubt einfach alles bequem und zuverlässig. Aus 100% postconsumer Rezyklat.

Mat.-Nr. 11.607.330

€ 32,60



Saugpinsel SSP 10

Für alle Bodenstaubsauger und Triflex. Mit flexiblem Drehgelenk zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen dank Naturhaarborsten. Aus 100% postconsumer Rezyklat.

Mat.-Nr. 11.607.230

€ 18,40



Turbo Mini STB 101

Zum schnellen Entfernen von Haaren und Fäden dank leistungsstarker Bürstenwalze (16 cm breiter Saugmund). Für alle Bodenstaubsauger, variabel am Handgriff oder Saugrohr anzubringen.

Mat.-Nr. 7.252.850

€ 71,00



Ergonomischer Handgriff mit LED-Leuchte SGC20

Zur praktischen Ausleuchtung der zu reinigenden Flächen.

- Knopfdruck genügt: LED zur kräftigen Ausleuchtung dunkler Nischen
- Ergonomisch geformt für eine kinderleichte Handhabung
- Ganz einfach nachrüstbar und flexibel in der Verwendung

Mat.-Nr. 9.385.930

€ 71,00



Leichtlaufbodendüse Classic SBD 285-2

S 500 – S 800

Mat.-Nr. 7.253.820

€ 85,00



AllTeQ SBD 365-3

Leichtlaufbodendüse zum Saugen aller Bodenbeläge. Extrem leichtläufig, auch auf Teppichen. Für alle Miele Bodenstaubsauger mit hoher Wattzahl.

Mat.-Nr. 11.805.640

€ 85,00



AllTeQ Eco SBD 365-3

Besonders kraftvoll bei Geräten mit niedriger Wattzahl. Umstellbarer Borstenkranz und schwenkbare Saugmundkanten für die optimale Anpassung an den Bodenbelag. Doppelgelenk und gummierte Laufrollen für besonders angenehmes Saugen.

Mat.-Nr. 11.607.410

€ 85,00

Bürsten und Aufsätze für Bodenstaubsauger



Bodenbürste Parquet SBB 300-3 Parquet Twister

Für die schonende Reinigung von sensiblen Hartböden. Einzigartige Flexibilität durch innovatives Dreh-/Kippgelenk. Für S 2xxx/S 4xxx/S 5xxx/S 6xxx/S 8xxx, Classic C1, Compact C2, Complete C2 – C3, Blizzard.

Mat.-Nr. 7.155.710

€ 64,90



Bodenbürste Parquet SBB 400-3 Parquet Twister XL

Für die schonende Reinigung von sensiblen Hartböden. Mit einer Breite von 41 cm reinigt sie weitläufige Bodenflächen bis zu 20 % schneller. Für S 2xxx/S 4xxx/S 5xxx/S 6xxx/S 8xxx, Classic C1, Compact C2, Complete C2 – C3, Blizzard.

Mat.-Nr. 7.101.160

€ 75,90



TurboTeQ STB 305-3

Schnelle und gründliche Reinigung kurzfloriger Teppiche. Entfernt Haare und Fäden auch auf Teppichen. Für S 2xxx/S 4xxx/S 5xxx/S 6xxx/S 8xxx, Classic C1, Compact C2, Complete C1–C3, Swing, Blizzard.

Mat.-Nr. 10.455.360

€ 99,90



Bodenbürste Electro Premium SEB236

Besonders breit zur schnellen und tiefenwirksamen Reinigung aller Teppichhöhen.

- Motorantrieb für gleichmäßiges Saugbürsten aller Florhöhen
- Fünfstufige Höhenverstellung zur Anpassung an jede Teppichhöhe
- Integrierte Beleuchtung – kein Staubkorn bleibt unentdeckt

Mat.-Nr. 7.243.060

€ 247,00

Zubehör für Akkusauger Triflex HX1 und HX 2



Feinstaubfilter HX FSF

Für den kabellosen Handstaubsauger Triflex HX1

- Zum Erhalt der Saugleistung
- Plissiertes Material hält feinste Staubpartikel zurück
- Austausch alle 3–4 Jahre empfohlen

Mat.-Nr. 11.385.020

€ 45,00



Electro Comfort Handbürste HX SEB 23

Für den kabellosen Handstaubsauger Triflex HX1

- Kompakte Handbürste – flexibel und vielseitig
- Zum Einsatz auf Polstern und Autositzen
- Kompatibel mit Triflex HX1 als PowerUnit Solo
- 16 cm Breite – besonders handliche Form

Mat.-Nr. 11.384.950

€ 105,00



Li-Ion Akku HX LA

Für den kabellosen Handstaubsauger Triflex HX1, HX1 Facelift und HX2

- Powered by Varta
- Ermöglicht eine verlängerte Laufzeit des Triflex um bis zu 60 Minuten
- Besonders leistungsstark dank sieben Hochleistungszellen
- Einfacher und schneller Austausch des Akkus
- Gewicht: 540 gr

Mat.-Nr. 11.384.710

€ 151,00



Ladeschale HX LS

Für den kabellosen Handstaubsauger Triflex

- Optimale Ergänzung zu einem Zweitakku
- Ermöglicht zeitgleiche Ladung eines weiteren Akkus
- Verbindet höchsten Komfort mit langer Saugleistung
- Komfortables und geräteunabhängiges Laden des Li-Ion Akkus

Mat.-Nr. 11.384.900

€ 105,00



Zubehörhalterung HX-AH

Vereinfacht die Nutzung von Zubehör während des Staubsaugens.

- Wird am Saugrohr des Triflex angeklipst
- Praktisch aufbewahrt und immer griffbereit
- Es können bis zu zwei Zubehöre aufgesteckt werden
- Kompatibel mit allen Triflex Akkustaubsaugern

Mat.-Nr. 11.724.560

€ 17,50



Feinstaubfilter HX FSF 2

Für den kabellosen Handstaubsauger Triflex HX1 Facelift und HX2

- Zum Erhalt der Saugleistung
- Plissiertes Material hält feinste Staubpartikel zurück
- Vorabreinigung des Filters mittels ComfortClean Funktion
- Austausch alle 3 Jahre empfohlen

Mat.-Nr. 11.945.240

€ 45,00



Hardfloor Care Tool HX HC

Hartboden-Soft-Walze geeignet für alle Haushalte mit einem hohen Anteil an Hartböden.

- Die weichgewebte Nylonwalze ist besonders schonend für Hartböden
- Es werden feinste Staubpartikel aufgenommen
- Reduzierte Geräuschwerte
- Kann ganz einfach gegen die Bürstenwalze ausgetauscht werden
- **Kompatibel nur mit Triflex HX1 Facelift und HX2**

Mat.-Nr. 11724550

€ 46,00

Zubehör für Saugroboter RX2 und RX3

Für eine bequeme Staubaufnahme



Zuverlässige Staubaufnahme ein Geräteleben lang

Erhalten Sie die Reinigungsleistung Ihres Saugroboters mit dem Original Miele Zubehör.

Der regelmäßige Austausch von Filtern und Bürsten gewährleistet die konstante Saugkraft und Reinigungsleistung Ihres Saugroboters sowie sicheren Staubeinchluss. Der Wechsel der Zuberhörteile funktioniert ganz einfach, so dass der Saugroboter sofort wieder einsatzbereit ist.



Magnetband

Als praktische Hilfe und zur individuellen Anpassung an Ihre Einrichtung grenzt das Magnetband bei Bedarf bestimmte Bereiche ab.

Dies können zum Beispiel Teppiche, Räume oder Gegenstände sein, die der Saugroboter nicht reinigen bzw. aufsaugen soll.

Zubehör für Saugroboter RX2 und RX3

Für eine bequeme Staubaufnahme



Magnetband RX-MB

Grenzt Bereiche ab, die vom Saugroboter nicht gereinigt werden sollen

- Für eine vorübergehende oder dauerhafte Abgrenzung
- Zum Beispiel zur Abgrenzung von Räumen oder Teppichen
- Inhalt: 4 x 1 Meter Magnetband, Klebestreifen
- Geeignet für den Saugroboter RX2 und RX3

Mat.-Nr. 10.802.450

€ 28,20




Teppich-Seitenbürsten RX2/RX3-SB6

Für eine gründliche Reinigung von Randbereichen und Ecken

- Besonders geeignet für Teppichböden
- Mit hochwertigen, robusten Kunstfaserborsten
- Inhalt: 2 x 6-armige Bürsten (links und rechts)
- Zum Erhalt der Saugleistung jährlicher Wechsel empfohlen

Mat.-Nr. 10.592.090

€ 21,90



Universal-Seitenbürsten RX2/RX3-SB20

Für eine gründliche Reinigung von Randbereichen und Ecken

- Besonders geeignet für Hartböden und kurzflorige Teppiche
- Mit hochwertigen, robusten Kunstfaserborsten
- Inhalt: 2 Bürsten (links und rechts)
- Zum Erhalt der Saugleistung jährlicher Wechsel empfohlen

Mat.-Nr. 11.724.180

€ 21,90



Bürstenwalze RX2-BW

Beseitigt durch Rotation selbst hartnäckigen Schmutz

- Mit hochwertigen, robusten Kunstfaserborsten
- Für die Nutzung auf Hartböden und Kurzflorteppichen
- Inhalt: 1 Bürstenwalze
- Zum Erhalt der Saugleistung jährlicher Wechsel empfohlen
- Geeignet für den Saugroboter RX2

Mat.-Nr. 10.592.110

€ 30,50



Bürstenwalze RX3-BW

Beseitigt durch Rotation selbst hartnäckigen Schmutz

- Mit hochwertigen, robusten Kunstfaserborsten
- Für die Nutzung auf Hartböden und Kurzflorteppichen
- Inhalt: 1 Bürstenwalze
- Zum Erhalt der Saugleistung jährlicher Wechsel empfohlen
- Geeignet für den Saugroboter RX3

Mat.-Nr. 11.724.200

€ 30,50



Dichtlippen-Set RX2/RX3-DL

Für eine effektive und zuverlässige Staubaufnahme

- Einfacher und unkomplizierter Einbau in den Saugroboter RX2 und RX3
- Für die Nutzung auf Hartböden und Kurzflorteppichen
- Inhalt: 2 Dichtlippen
- Zum Erhalt der Saugleistung jährlicher Wechsel empfohlen

Mat.-Nr. 10.592.100

€ 29,30



AirClean Plus Filter RX2/RX3-AP

Für einen sicheren Staubabschluss und saubere Raumluft

- Filtration von Staubpartikeln aus der eingesaugten Luft
- Motorschutz zum Erhalt der Reinigungsleistung
- Inhalt: 1 Filter, 1 Vorfilter
- Zum Erhalt der Saugleistung Wechsel alle 6 Monate empfohlen

Mat.-Nr. 10.592.080

€ 21,90




Scout RX2 Accessories Pack RX2-A

Praktisches Set für den empfohlenen Jahresbedarf eines Scout RX3. Das Set zum Vorteilspreis beinhaltet:

- 2 AirClean Plus Filter
- 1 Paar 20-armige Seitenbürsten
- 1 Dichtlippen-Set
- 1 Bürstenwalze

Mat.-Nr. 10.808.470

€ 105,00



Scout RX3 Accessories Pack RX3-A

Praktisches Set für den empfohlenen Jahresbedarf eines Scout RX3. Das Set zum Vorteilspreis beinhaltet:

- 2 AirClean Plus Filter
- 1 Paar 20-armige Seitenbürsten
- 1 Dichtlippen-Set
- 1 Bürstenwalze

Mat.-Nr. 11.793.930

€ 105,00

Erleben Sie die Faszination Miele
in den Miele Experience Centern.



Miele Experience Center Showrooms | Verkauf | Beratung | Events

 Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Vorarlberger Allee 31
1230 Wien

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–13.00 Uhr

 Am Eisernen Tor 2
8010 Graz

Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr
Sa 9.00–18.00 Uhr

Zentrale

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800*
E-Mail: info@miele.at
www.miele.at



Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Produktinformation und Werkskundendienst

050 800 800*

info@miele.at

Mo–Fr 8.00–17.00 Uhr

Informationen & Miele Online Shop

www.miele.at

Newsletter abonnieren

www.miele.at/newsletter

Werkskundendienst

www.miele.at/service