

Informatie over kritieke stoffen

- 1 Oven/Dialog oven
- 2 Vaatwassers
- 3 Koffiemachines
- 4 Kookplaten/combiset
- 5 Stoomoven
- 6 Gourmet-warmhoudlade
- 7 Afzuigkappen
- 8 Koel- en vriesapparaten
- 9 Stofzuigers
- 10 Wasmachines, drogers, was-droogcombinaties
- 11 Professioneel spoelen
- 12 Professioneel wassen, drogen, strijken
- 13 Professionele accessoires

1 Oven/Dialog oven

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| Alle fornuizen | Regelaar/temperatuurregelaar | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | 6850923 6850913 | | | | | | | |
| | 7512511 10471890 | | | | | | | |
| | 10471900 10471910 | | | | | | | |
| | 10471920 10471960 | | | | | | | |
| | 10471970 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Alle Dialog ovens | Bedieningselement | | | | | | | |
| | 4311530 6986500 | | | | | | | |
| | 10418350 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H6100BM | | | | | | | | |
| H6200BM | | | | | | | | |
| H6300BM | | | | | | | | |
| H6400BM | | | | | | | | |
| H6401BM / BMX | | | | | | | | |
| H6500BM | | | | | | | | |
| H6560BP | | | | | | | | |
| H6600BM / BP | | | | | | | | |
| H6550-55B /BP | | | | | | | | |
| H6600B / BP | | | | | | | | |
| H6760BP | | | | | | | | |
| H6800-1BM | | | | | | | | |
| H6800BM / BMX / BP / BPX | | | | | | | | |
| H6860BP / BPX | | | | | | | | |
| H6890BP | | | | | | | | |
| HR1622 / -1 | | | | | | | | |
| HR1924 / -1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| HR1936 / -1 | | | | | | | | | | | | |
| HR1956 / -1 | | | | | | | | | | | | |
| H2160B / E | Temperatuurregelaar model 7512511 | Terfenyl, gehydrogeneerd (CAS-nr. 61788-32-7; EC-nr. 262-967-7) | Regelaar 6850923 6850913 | Boorzuur (CAS-nr. 10043-35-3; EC-nr. 233- 139-2) | | | | | | | | |
| H2161-1B / E | | | | | | | | | | | | |
| H2162E | Schakelklok 7883943, 7883944, 7883945, 9966010, 9966011, 10549010, 10490970, 7884423, 7884424, 7884425, 7884426, 10328510, 10565490, 10565491, 10978980, 10978981, 10978982, 7883963, 7883964, 7883965, 9966020, 10549030, 7884483, 7884484, 7884485, 7884486, 10565480, 10565481, 10328520, 10978990, 10978991, 10978992, 10328470, 10978950, 10978951, 10978952, 10328480, 10978970, 10978971, 10978972, | | | | | | | | | | | |
| H2164-1E | | | | | | | | | | | | |
| H2166E | | | | | | | | | | | | |
| H2251-55B / E | | | | | | | | | | | | |
| H2250-55E | | | | | | | | | | | | |
| H2260B / E | | | | | | | | | | | | |
| H2261B | | | | | | | | | | | | |
| H2261-1B / E | | | | | | | | | | | | |
| H2262B / E | | | | | | | | | | | | |
| H2264-1E | | | | | | | | | | | | |
| H6290B | | | | | | | | | | | | |
| H2255-55B / E / P | | | | | | | Behuizing schakelklok | Perfluorobutaansulfonzu ur (PFBS) en zouten | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| H2266B / E / P / I | | | 7997891 | daarvan (CAS-nr. 29420-49-3; EC-nr. 249-616-3) | | | | |
| H2267B / E / I / P | | | | | | | | |
| H2268B / E / P | | | | | | | | |
| H2561B / P | | | | | | | | |
| H2601B | | | | | | | | |
| H2601-1B | | | | | | | | |
| H2651-1-55B | | | | | | | | |
| H2661B / P | | | | | | | | |
| H2661-1B / P | | | | | | | | |
| H2666B / P | | | | | | | | |
| H2265B / E / I / P / C | | | Behuizing schakelklok 7997891 | Perfluorobutaansulfonzuur (PFBS) en zouten daarvan (CAS-nr. 29420-49-3; EC-nr. 249-616-3) | | | | |
| H2265-1B / E / I / P / C | | | | | | | | |
| H2265-1-55B / E / P | | | | | | | | |
| H2265-1-60B / E / P | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H2265-60B / E / P | | | | | | | | |
| H2266-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2267-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2268-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2269-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2566BP | | | | | | | | |
| H2567B / P / E | | | | | | | | |
| H2651-55B | | | | | | | | |
| H2661-1B | | | | | | | | |
| H2661-1-60B / P | | | | | | | | |
| H2661-60B / P | | | | | | | | |
| H2663B / P | | | | | | | | |
| H2666-60BP | | | | | | | | |
| H2750BP | | | | | | | | |
| H2751BP | | | | | | | | |
| H2752BP | | | | | | | | |
| H2760B / P | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H2765BP | | | | | | | | |
| H2840B (C) | | | | | | | | |
| H2850B (C) / P | | | | | | | | |
| H2860B (C) / BP | | | | | | | | |
| H2860-55B / P | | | | | | | | |
| H2860-60B / P | | | | | | | | |

2 Vaatwassers

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|---|---|---|---|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| HG05 / -W | Afvoerpomp 11142121 besturings- /schakelelektronica ELPW 56XX | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | Kijkglas 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621 | Perfluorobutaansulfonzuur (PFBS) en zouten daarvan (CAS-nr. 29420- 49-3; EC-nr. 249-616-3) | | | | |
| HG06 | | | Lichtgeleider 9666660, 9272950, 10125461 | | | | | |
| HG07 / -W | | | | | | | | |

3 Koffiemachines

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|---|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| CM5 | Slang 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | Montageplaat 7922270 | | | | | | | |
| | Aandrijving 10777700, 9230683 | | | | | | | |
| | Maalwerk 9820391 | | | | | | | |
| | Klep 9209533, 9209533, 10769583, 10769584 | | | | | | | |
| | TB 10777730 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Netkabel 7911341, 10769860 | | | | | | | | |
| CM6 | Slang 9630560 | | | | | | | | |
| | Aandrijving 9820602, 11682260 | | | | | | | | |
| | Maalwerk 9820391 | | | | | | | | |
| | Klep 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692, 10826693, 11682490 | | | | | | | | |
| | TB 9820490, 10746420, 10700721 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Netkabel 10769860 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| CM7 | Slang 10278710, 6726620, 10876130 | | | | | | | |
| | Aandrijving 10278560 | | | | | | | |
| | Maalwerk 10279791 | | | | | | | |
| | Klep 10826673, 10826670, 10826680, 10826673 | | | | | | | |
| | Portionering 10503941 | | | | | | | |
| | TB 10729900 | | | | | | | |
| | Netkabel 10878010 | | | | | | | |
| | CVA2000 | Slang 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9417540 | | | | | | | | |
| | TB 6802770, 6802780 | | | | | | | | |
| | Klep 6114234, 6059806 | | | | | | | | |
| | Netkabel 6060170 | | | | | | | | |
| CVA3000 | Slang 6059740, 6059760, 6453650, 6453660, 7947060, 9417540 | | | | | | | | |
| | TB 6802770, 6802780 | | | | | | | | |
| | Klep 6114234, 6059806 | | | | | | | | |
| | Netkabel 6060170 | | | | | | | | |
| CVA4000 | Slang 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Aandrijving 9817963 | | | | | | | | |
| | Netkabel 9633750 | | | | | | | | |
| CVA5000 | Slang 7270680, 6453660, 6727492, 7270690, 7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301 | | | | | | | | |
| | Klep 7270834, 7270835, 7270834 | | | | | | | | |
| | Aandrijving 9817963 | | | | | | | | |
| | Netkabel 9633750 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| CVA6000 | Slang 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, 7270990, 9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301 | | | | | | | |
| | Klep 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834 | | | | | | | |
| | Aandrijving 9817973 | | | | | | | |
| | TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130 | | | | | | | |
| | Netkabel 9633750 | | | | | | | |
| CVA7000 | Slang 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130 | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Klep 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671 | | | | | | | |
| | Portionering 10503941 | | | | | | | |
| | Netkabel 11019980 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4 Kookplaten/combiset

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | |
|----------------------------|---|---|---------------------------------|---|---|---|--------------|------|--|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | |
| KM520 | Verwarmingselement 4771000, 4771020, 8038961, 4771010 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | Regelaar 8230650, 8239000 | Boorzuur (CAS-nr. 10043-35-3; EC-nr. 233-139-2) | Strengen silicon 8241000, 8240990 | 4,4'-isopropylidenediphenol | | | |
| KM523 | | | | | | (bisfenol A; BPA) (CAS-nr. 80-05-7; EC-nr. 201-245-8) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Regelaar 8230650, 8038765 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| KM2011 | Inspuiter 8119120, 8119140, 8119220 | | | | | | | | |
| KM2033 | | | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| KM2014 | Messing profiel 8015150, 8214290 | | | | | | | |
| KM2034 | | | | | | | | |
| KM2052 | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| KM2054 | | | | | | | | |
| KM3034-1 | | | | | | | | |
| KM3054-1 | | | | | | | | |
| KM2354 | Messing profiel 8015150, 8214290 | | | | Strengen silicon 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| KM2355 | | | | | | | | |
| KM2356-1 | Inspuiter 30091450, 8119160, 8119220 | | | | | | | |
| KM2357-1 | | | | | | | | |
| | Branderkraan 8126190, 8126201, 8286740, 8286750, 10920300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| KM2010 | Messing profiel 8214290 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| KM2012 | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| KM2032 | | | | | | | | |
| KM2356 | Inspuiter 8119160, 8119220 | | | | Strengen silicon 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| KM2357 | | | | | | | | |
| | Branderkraan 8286810 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| KM2312 | Messing profiel 8214290 | | | | Strengen silicon 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| KM2334 | Inspuiter 8122760 | | | | | | | |
| KM2335 | Branderkraan 8123820, 8123830, 8123840 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Lipje 8281181 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| KM3010 | Messing profiel 8214290 | | | | Strengen silicon 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| KM3014 | Branderkraan 8287280, 8287290, 8287380, 10920710, 10920750 | | | | | | | |
| KM3034-1 | | | | | | | | |
| KM3054-1 | Lipje 8281181 | | | | | | | |
| | Restwarmte- indicatie 8287150, 8287160 | | | | | | | |
| | Bedieningspaneel scherm 10907480, 10907650 | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| KM5618 | Verwarmingseleme nt 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, | | | | | | | |
| KM5822 | | | | | | | | |
| KM6520 | | | | | | | | |
| KM6521 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| KM6522 | 8137570, 8224280, 8224200 | | | | | | | |
| KM6523 | | | | | | | | |
| KM6527 | | | | | | | | |
| KM6540 | | | | | | | | |
| KM6542 | | | | | | | | |
| KM6543 | | | | | | | | |
| KM6564 | | | | | | | | |
| KM6565 | | | | | | | | |
| KM5604 | Verwarmingselement 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, | | | | | | | |
| KM6002 | | | | | | | | |
| KM6003 | | | | | | | | |
| KM6012 | | | | | | | | |
| KM6013 | | | | | | | | |
| KM6017 | | | | | | | | |
| KM6023 | | | | | | | | |
| KM6024 | | | | | | | | |
| KM6031 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| KM6002 | Verwarmingselement 8239920 | | | | Strengen silicon 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| KM6003 | | | | | | | | |
| KM6012 | | | | | | | | |
| KM6013 | | | | | | | | |
| KM6017 | | | | | | | | |
| KM6023 | | | | | | | | |
| KM6024 | Verwarmingselement 8236720 | | | | | | | |
| KM6031 | Verwarmingselement 8239930 | | | | | | | |
| KM6387 | Voedingselement 8249260 | | | | | | | |
| | Elektronica 8130731 | | | | | | | |
| KM6367-1 | | | | | Bedieningseenheid 8122981 | Loodtitaniumzirconiumoxide (CAS-nr. 12626-81-2; EC-nr. 235-727-4) | | |
| KM6387 | | | | | | | | |
| | | | | | Elektronica 8130731 | | | |
| | | | | | | | | |
| KM6629 | Bedieningspaneel | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| KM7563 | 8128326 | | | | | | | |
| KM7564 | | | | | | | | |
| KM7574 | | | | | | | | |
| KM7575 | | | | | | | | |
| KM7594 | | | | | | | | |
| KM7679 | | | | | | | | |
| KM7464 | Inductiespoel | | | | | | | |
| KM7563 | 8122370, 8122390 | | | | | | | |
| KM7575 | | | | | | | | |
| KM7629 | | | | | | | | |
| KM7684 | | | | | | | | |
| KM7689 | | | | | | | | |
| KM7699 | | | | | | | | |
| KM7899 | | | | | | | | |
| KM6367-1 | Inductiespoel | | | | | | | |
| KM6839 | 8122390 | | | | | | | |
| KM7005 | Bedieningseenheid | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|
| KM7164 | 8122981 | | | | | | | |
| KM7174 | | | | | | | | |
| KM7465 | | | | | | | | |
| KM7564 | | | | | | | | |
| KM7594 | | | | | | | | |
| KM7515 | Inductiespoel 10938520 | | | | Elektronica 8130731, 8135501, 10589270 | Loodtitaniumzirconiumoxi de (CAS-nr. 12626-81-2; EC-nr. 235-727-4) | | |
| KM7999 | | | | | | | | |
| KMDA7774 | Elektronica 8135501 | | | | | | | |
| | Inductiespoel 8122370 | | | | | | | |
| KMDA7633 | Bedieningspaneel 8128326 | | | | Strengen silicon 8241000, 8241020 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| KMDA7634 | | | | | | | | |
| KMDA7774 | Inductiespoel 8122370 | | | | | | | |
| CS7101-1FL | Messing profiel | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--|---|---|--|--|
| CS1011-1 | 8019607 | | | | | | | |
| CS1021-1 | | | | | | | | |
| CS1012-2 | Messing profiel 8214290 | | | | | | | |
| | Inspuiter 3091450 | | | | | | | |
| | Branderkraan 8126190 | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| CS1112 CS1112-1 | Verwarmingselement 4771020, 8038961, 8240680, | | Regelaar 8230650, 8239000, 8239040 | Boorzuur (CAS-nr. 10043-35-3; EC-nr. 233-139-2) | Strengen silicon 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'-isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS-nr. 80-05-7; EC-nr. 201-245-8) | | |
| CS1122 | | | | | | | | |
| CS1122-1 | Regelaar 8239000, 8239040 | | | | | | | |
| CS1134 | | | | | | | | |
| CS1212-1 CS1221-1 | | | | | Elektronica 8279912, 8279922, 8284001 | Loodtitaniumzirconiumoxide (CAS-nr. 12626-81-2; EC-nr. 235-727-4) | | |
| CS1222 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--|--|--|---|--|---------------|--|
| CS1234-1 | | | | | | | | |
| CS7101-1 | Messing profiel 8214290 | | | | Strengen silicon 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| | Branderkraan 8126201 | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| CS7102-1 | Messing profiel 8214290 | | | | Strengen silicon 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| | Inspuiter 3091450, 8119220 | | | | | | | |
| | Branderkraan 8286740, 8286750 | | | | | | | |
| | Dichtring 11323670 | | | | | | | |
| CS7612 | Bedieningspaneel 8135422, 8128326 | | | | Strengen silicon 8241000 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS- nr. 80-05-7; EC-nr. 201- 245-8) | | |
| CS7632 | | | | | | | | |
| CS7641 | | | | | | | Inductiespoel | |



| | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 8122390, 10620990 | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

5 Stoomoven

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---|---|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| DG6001 | | | | | Strengen silicon 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS-nr. 80-05-7; EC-nr. 201-245-8) | | |
| DG6010 | | | | | | | | |
| DG6019 | | | | | | | | |
| DGM6301 | | | | | | | | |
| DGM6401 | | | | | | | | |
| DGD7035 | Messing profiel 8019607 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 233-139-2) | Temperatuurbegrenzer 8222310 | Boorzuur (CAS-nr. 10043-35-3; EC-nr. 233-139-2) | Strengen silicon 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS-nr. 80-05-7; EC-nr. 201-245-8) | | |
| | Temperatuurbegrenzer 8222310 | | | | | | | |
| DGD7635 | Messing plaat 8017702 | | | | | | | |
| | Messing profiel 8019607 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Temperatuurbegrenzer 8222310 | | | | | | | |
| DGM7340 | Aandrijving 6873531 | | | | | | | |
| DGM7440 | | | | | | | | |
| DGM7640 | | | | | | | | |
| DGM7645 | | | | | | | | |
| DGM7840 | | | | | | | | |
| DGM7845 | | | | | | | | |
| DGC7440X | Deurslot 10778710 | | | | | | | |
| DGC7460X | Afvoerklep 10722090 | | | | | | | |
| DGC7840X | | | | | | | | |
| DGC7845X | | | | | | | | |
| DGC7860X | | | | | | | | |
| DGC7865X | | | | | | | | |
| DGC7340 | | Afvoerklep 10722090 | | | | | | |
| DGC7440 | | | | | | | | |
| DGC7460 | | | | | | | | |
| DGC7540 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DGC7541 | | | | | | | | |
| DGC7640 | | | | | | | | |
| DGC7645 | | | | | | | | |
| DGC7660 | | | | | | | | |
| DGC7665 | | | | | | | | |
| DGC7840 | | | | | | | | |
| DGC7845 | | | | | | | | |
| DGC7860 | | | | | | | | |
| DGC7865 | | | | | | | | |

6 Gourmet-warmhoudlade

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|--------------|---------------------------|------------------|---|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| ESW6114 | | | Strengen silicon | 4,4'-isopropylidenediphenol (bisfenol A; BPA) (CAS-nr. 80-05-7; EC-nr. 201-245-8) | | | | |
| ESW6214 | | 8241000, 8241020, 8240990 | | | | | | |
| ESW6229X | | | | | | | | |

7 Afzuigkappen

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|---------------------------------|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| DA met toetsbediening | Kunststof behuizing 11079150 | Perfluorobutaansulfonzuur (PFBS) en zouten daarvan (CAS-nr. 29420-49-3; EC-nr. 249-616-3) | | | | | | |

8 Koel- en vriesapparaten

| Apparaten goedkeurings type | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|-----------------------------|--|---|--------------|------|-------------------|-------------------------------------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| K 9000 | Temperatuurvoeler 7902671, 7891431 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | | | | |
| K 10000 | Temperatuurvoeler 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230 | | | | | | | |
| | Aansluiting 9975510 | | | | | | | |
| K 20000 | Bedieningseenheid | | | | Bedieningseenheid | Loodtitaniumzirconiumoxide (CAS-nr. | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|
| | 10450670, 11107680 | | | | 10450670, 11107680 | 12626-81-2; EC-nr. 235-727-4) | | |
| K 30000 | Bedieningseen heid 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430 | | | | | | | |
| | Elektronica 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, 10021760, 10021820, 10022010, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630 | | | | | | | |
| | Aansluiting 9975510, 10035710 | | | | | | | |
| K 70000 | Aansluiting 11816280 | | | | | | | |
| KD 10000 | Aansluiting 9320180, 9975500 | | | | | | | |
| KD 20000 | Sensor 4559020 | | | | | | | |
| KDN 10000 | Temperatuurv oeler 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, 7732240, 10035650 | | | | | | | |
| KF 10000 | Temperatuurv | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|
| | oeler 7317021, 7316951 | | | | | | |
| KF 30000 | Bedieningseenheid 10741940, 10741980 | | | | | | |
| | Elektronica 10782000, 10741810 | | | | | | |
| KFN 10000 | Temperatuurvoeler 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230 | Temperatuurvoeler 10786560 | Octamethylcyclotetrasiloxaan D4 (CAS-nr. 556-67-2; EC-nr. 209-136-7) | Bedieningseenheid 10788330 | Loodtitaniumzirconiumoxide (CAS-nr. 12626-81-2; EC-nr. 235-727-4) | | |
| | | | | | | | |
| | Elektronica 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640 | Dichting | Dodecamethylcyclohexasiloxaan D6 (CAS-nr. 540-97-6; EC-nr. 208-762-8) | | | | |
| | Bedieningseenheid 10788330 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|----------|---|--|--|--|--|
| KFN 20000 | Elektronica 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950 | | Dichting | Dodecamethylcyclohexas iloxaan D6 (CAS-nr. 540- 97-6; EC-nr. 208-762-8) | | | | |
| | | | | | | | | |
| KFN 30000 | Bedieningseen heid 9558910, 9881600, 10794800 | | | | | | | |
| | Elektronica 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600 | | | | | | | |
| KFNS 20000 | Elektronica 11457430 | | | | | | | |
| KFNS 30000 | Elektronica 10022190, 10022200, 10741820 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KS 20000 | Elektronica 11457640 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|---|--|--|--|--|
| KS 30000 | Elektronica 10021990, 10021830 | | | | | | | |
| KT 10000 | Aansluiting 10035710 | | | | | | | |
| KTN 10000 | Temperatuurvoeler 7317021, 7376841, 7732240 | | | | | | | |
| | Elektronica 7735670 | | | | | | | |
| KWNS 20000 | Elektronica 11457430 | | | | | | | |
| KWT 60000 | Temperatuurvoeler 7376841 | | Bedieningseenheid 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, 10262781, 9732772 | Perfluorobutaansulfonzuur (PFBS) en zouten daarvan (CAS-nr. 29420-49-3; EC-nr. 249-616-3) | | | | |
| KWT 70000 | | | | | | | | |
| KWTN 10000 | Temperatuurvoeler 7902671 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|----------|--|--|----------------------------|---|--|
| F 9000 | Temperatuurvoeler 7891431 | | | | | | | |
| F 10000 | Aansluiting 9975510, 10035710 | | | | | | | |
| F 30000 | Elektronica 10922410 | | | | | | | |
| FN 10000 | Elektronica 7877822 | | Dichting | Dodecamethylcyclohexaanoxaan D6 (CAS-nr. 540-97-6; EC-nr. 208-762-8) | | | | |
| | Aansluiting 9320180, 9975490, 9975500, 9975510 | | | | | | | |
| FN 20000 | Bedieningseenheid 10450100 | | | | | Bedieningseenheid 10450100 | Loodtitaniumzirconiumoxide (CAS-nr. 12626-81-2; EC-nr. 235-727-4) | |
| | Elektronica 11457630 | | | | | | | |
| FN 30000 | Elektronica 9860260, 10741850, 10741870 | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| FNS 30000 | Elektronica 9860260, 10741850, 10741870 | | | | | | | |

9 Stofzuigers

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|--|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| Triflex HS19 | Rotor 11381180 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | Spacer 01125060 | | | | | | | |
| | Afstandschijf 05396692, 09421280 | | | | | | | |
| | Adapter 09167901 | | | | | | | |

10 Wasmachines, drogers, was-droogcombinaties

| Apparaten goedkeuring stype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|--|-------------------------------------|---|------------------|---|-------------------------------|--|--|---|
| (zie typeplaatje) | Materiaal nr. | | Materiaal nr. | | Materiaal nr. | | Materiaal nr. | |
| Wasmachine HW 20, | Elektronica 9985525, 10760110 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | Slang 9058973 | Decamethylcyclopentasiloxaan D5 (CAS-nr. 541-02-6; EC-nr. 208-764-9) | Slang 9058973, 10097750 | Dodecamethylcyclohexasiloxaan D6 (CAS-nr. 540-97-6; EC-nr. 208-762-8) |
| HW 20-W | | | | | | | | |
| Was-droogcombinatie HWT 03 | Elektronica 10760111 | | Slang 9058973 | Octamethylcyclotetra siloxaan D4 (CAS-nr. 556-67-2; EC-nr. 209-136-7) | O-ring 7896570, 7811170 | | O-ring 7896570, 7811170, 10359670 | |
| Professionele wasmachines (Kleine Geweldenaa rs) GW 06 | Elektronica 10760112 | | | | | Dichting 9348392, 9348382 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------|--|--|--|--|--|
| Droger HT1 9, HT20, HT25, HT28, HT28-W | Elektronic a 10760113 , 10760114 | | Slang 9058973 | Octamethylcyclotetra siloxaan D4 (CAS-nr. 556-67-2; EC-nr. 209-136-7) | | | | |
| HT30 | , 11223520 | | | | | | | |
| | , 11223521 , 11223522 , 11349040 | | | | | | | |
| Professionel e drogers (Kleine Geweldenaa rs) GT09, GT10 | Elektronic a 11349041 , 11379650 | | | | | | | |

11 Professioneel spoelen

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|--|--|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| ProfiLine | Afvoerpomp 11142121, 5634684 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | | | | |
| | Stekker 11261710 | | | | | | | |
| | Deur 10425740 | | | | | | | |
| | Transformator 10426840 | | | | | | | |
| | Stekkerhuis 05908530 | | | | | | | |
| Endoscoop reinigings- en desinfectieapparaat | Afvoerpomp 11142121, 5634684 | | | | | | | |
| Professionele spoelmachine PG | Circulatiepomp 11499690, 11306191, 10514540 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Serieklem 05914090 | | | | | | | |
| Reinigings- en desinfectieapparaat | Circulatiepomp 11499690, 11306191, 10514540 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Reinigings- en desinfectieapparaat voor grote ruimtes | | | | | | | | |

12 Professioneel wassen, drogen, strijken

| Apparaten goedkeuringstype | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof | Componenten | Stof |
|----------------------------|---|---|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| (zie typeplaatje) | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | | Materiaalnr. | |
| PW102 | Besturings- /schakelektronica 10327800, 10073700, 7985733 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | | | | | | |
| PW001 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PT001 - 006 | Besturings- /schakelektronica 7113356, 6482409, 7273368 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PM001 | Besturings- /schakelektronica 11004733, 10279303, 7646802 | | | | | | | |
| PM002 | | | | | | | | |
| HB001 | | | | | | | | |

13 Professionele accessoires

| Componenten | Stof | Stof | Stof | Stof | Stof | Stof | Stof | Stof |
|---|---|--|---|--|------|------|------|------|
| Materiaalnr. | | | | | | | | |
| Hefmechanisme set BL1 11511890, 11532870, 11717460 | Lood (CAS-nr. 7439-92-1; EC-nr. 231-100-4) | Dodecamethylcyclohexa siloxaan D6 (CAS-nr. 540-97-6; EC- nr. 208-762-0) | Loodmonoxide (CAS-nr. 1317-36-8; EC-nr. 215-267-0) | | | | | |
| Besturingseenheid 11717450, 11534970, 11534980 | | | | | | | | |
| Sensor 4559020 | | | | Tris(4-nonylfenyl, vertakt) fosfiet, tris(nonylfenyl) fosfiet (CAS-nr. 26523-78-4; EC-nr. 247-759-6) | | | | |

Doordat Miele alle Europese voorschriften voor beperking van stoffen naleeft, wordt gegarandeerd dat onze producten in overeenstemming met hun beoogde doel en correct worden behandeld en dat er geen risico's ontstaan voor het milieu of de gezondheid wanneer de producten worden gebruikt of verwijderd.