

Miele

Lave-vaisselle

2026

Miele. Immer Besser.



Notre exigence

Immer Besser.

Bienvenue chez Miele

Lorsque nos arrière-grands-pères ont fondé la société Miele en 1899, ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès de leur entreprise. Pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : faire moins cher ou mieux que les autres. Emprunter les deux voies en même temps relève de l'impossible. Les créateurs de Miele ont opté pour **"Immer Besser"** (Toujours mieux).

Les **innombrables distinctions et récompenses obtenues lors de tests**, mais surtout les **millions de clientes et clients satisfaits** dans le monde entier, attestent de la capacité de Miele à répondre encore aujourd'hui à cette exigence élevée.

Depuis plus de 125 ans, Miele est considérée comme l'incarnation d'une **qualité** et d'une **ingénierie** de premier ordre.

Sans oublier qu'acheter Miele, c'est également agir durablement. En effet, nous produisons en préservant systématiquement les ressources. **Les appareils proposés se distinguent par leur grande longévité** et leur exemplarité en termes de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lessive. Nous sommes également synonymes **d'estime partenariale** envers notre personnel, nos partenaires de distribution, notre clientèle finale, nos fournisseurs et notre voisinage.

En tant qu'associés directeurs de la quatrième génération, nous veillons à ce que tout cela reste ainsi.

Cordialement vôtres,

Markus Miele

et

Reinhard Zinkann



Dr Markus Miele et Dr Reinhard Zinkann





Sommaire

Introduction

Bienvenue chez Miele	3
Qualité —made by Miele	6
Mise en réseau des appareils ménagers avec Miele@home	8
Nos services pour vous	12
Responsabilité écologique	14
Dosage automatique AutoDos	16
Les différents modèles	18
Confort maximal et design harmonieux	20
Dimensions dans différentes normes	22
Concepts de bandeaux	24

Avantages produit

Les points forts des lave-vaisselle	28
Autres avantages produits	30
Conception des paniers	32
Programmes de lavage	40
Tests de qualité	42
Traitement en douceur	44

Produits

Catégories marketing	46
Aperçu de tous les pictogrammes	48
Aperçu de produits	50

Lave-vaisselle ProfiLine

Conception des paniers	60
Les points forts des lave-vaisselle	61
Aperçu de tous les pictogrammes	62
Aperçu ProfiLine	63

Glossaire	64
Miele CareCollection	66
Détails des niches et des socles	72

Un amour qui dure toute la vie.

Miele un jour, Miele toujours

Vos appareils ne doivent pas seulement fonctionner, ils doivent aussi être attrayants, et ce tout au long de la vie. Les appareils Miele sont conçus pour durer et allient sans peine esthétique et fonctionnalité. Ils sont conçus pour plaire — encore et encore.



Les lave-vaisselle Miele

N'hésitez plus à utiliser vos plus beaux verres tous les jours.



Les lave-vaisselle Miele sont équipés d'une technologie assurant un entretien impeccable et des résultats de lavage parfaits. Découvrez AutoDos pour un dosage automatique et précis du produit de lavage. Faites l'expérience de la flexibilité lors du chargement avec des paniers facilement réglables. Faites des économies tout en respectant l'environnement et profitez d'une brillance sans traces et d'une qualité Miele durable à chaque lavage.



Ne vous souciez plus jamais d'avoir à faire la vaisselle. Des paniers réglables pour un chargement flexible, des économies qui préservent l'environnement, des résultats brillants et une qualité Miele durable – la technologie la plus moderne permet d'obtenir un nettoyage parfait.



Découvrez AutoDos, le premier système de dosage automatique au monde pour les produits de lavage avec PowerDisk¹. D'excellents résultats de nettoyage et des économies potentielles avec la quantité parfaite de produit de lavage pour une vaisselle éclatante de propreté – à chaque fois.



Grâce à la fonction pratique AutoOpen, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme. Un ventilateur évacue rapidement l'air humide de la cuve. Vous pouvez ainsi réutiliser immédiatement la vaisselle nettoyée. Votre plan de travail reste protégé de l'humidité grâce à un système spécial de circulation d'air qui évacue efficacement l'humidité.



Suivez votre consommation d'énergie et d'eau grâce à notre nouvel aperçu de la consommation. Analysez les modèles de consommation de vos programmes. Obtenez des conseils pour faire la vaisselle de manière écologique et découvrez comment utiliser votre appareil avec un maximum d'efficacité.

1) Brevet PowerDisk DE102013104391, EP2798995





Miele@home

Mise en réseau des appareils électroménagers avec Miele@home¹

Les points forts des produits de Miele@home

Interconnexion intelligente : avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils électroménagers intelligents de Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple grâce à l'application Miele, à un haut-parleur intelligent ou à l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.



Application Miele¹

Votre compagnon idéal : avec l'application Miele, vous pouvez commander vos appareils électroménagers Miele à distance — que vous soyez chez vous ou en déplacement. Vous souhaitez par ex. suivre la cuisson dans le four ou savoir si le programme de lavage est terminé ? L'app vous fournit les informations dont vous avez besoin et vous permet d'intervenir rapidement et commodément. De plus, l'app offre des services et des informations supplémentaires sur vos appareils Miele, par ex. le BaristaAssistant ou des recettes. Téléchargez l'app dès maintenant !



SmartSpeaker²

Mettez vos appareils électroménagers Miele intelligents en réseau avec des systèmes d'assistance vocale numériques. Avec Amazon Alexa ou Google Home, vous pouvez démarrer confortablement des programmes, réaliser des réglages ou effectuer des demandes d'état. Vous avez les mains pleines ? Alors, ouvrez facilement la porte du four des appareils ArtLine ou la porte de votre réfrigérateur par commande vocale. De plus en plus de systèmes offrent, en plus, des écrans avec affichage visuel, pour encore plus de confort au quotidien.



Intégration Smart Home

Smart Home simplifie le quotidien et assure un confort domestique personnalisé. Les volets roulants, le chauffage et les appareils électroménagers communiquent entre eux et sont de plus en plus souvent pilotés par une app ou un haut-parleur intelligent. De nombreux appareils Miele peuvent également être connectés en réseau. Vous pouvez les intégrer rapidement et aisément dans votre application Smart Home partenaire grâce à l'interface pratique Miele Cloud. Vous profitez ainsi de l'efficacité et de la commodité d'une mise en réseau domestique globale.

Mise en réseau des appareils électroménagers avec Miele@home¹

Les points forts de l'application Miele¹



Dashboard

Toujours à jour : vous voyez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le Dashboard.

MobileControl

Avec MobileControl, vous pouvez gérer vos appareils avec l'app – où que vous soyez.

RemoteUpdate

Les mises à jour logicielles disponibles sont installées sur demande – sans intervention d'un technicien SAV.

In-App-Shop

Commander rapidement et facilement des produits d'entretien et des accessoires via l'app.

Consumption Dashboard

La présentation transparente de la consommation d'énergie et d'eau permet de réduire les coûts et d'économiser des ressources.



Découvrez toutes les possibilités de l'application Miele !
www.miele.ch/mieleathome



Téléchargez l'application Miele maintenant !



1) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Il est nécessaire que vous acceptiez les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

2) La commande vocale utilise les services de Google LLC et Amazon Alexa, et repose sur leur disponibilité. Les fonctionnalités peuvent varier selon le pays. Google, Google Home et Google Nest Mini sont des marques de Google LLC. Pour Google Nest Mini, une connexion Wi-Fi, une connexion Internet, une prise de courant à proximité, un compte Google et un terminal compatible sont nécessaires. Vous trouverez les exigences minimales pour le système d'exploitation sur g.co/home/req. Compatible avec Alexa. Amazon Alexa ainsi que toutes les marques associées sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses entreprises affiliées.

Nos prestations de services pour vous

Présentations d'appareils, conseils, service, shop en ligne Miele

Studios de cuisine Miele dans toute la Suisse

Choisir ses appareils n'est pas chose facile, qu'il s'agisse d'aménager une nouvelle cuisine ou d'effectuer une rénovation. Outre vos habitudes culinaires actuelles et la manière dont vous souhaitez cuisiner à l'avenir, les possibilités offertes par votre cuisine jouent aussi un rôle important. Nos formatrices et formateurs expérimentés vous aident à choisir les appareils et combinaisons les mieux adaptés à vos besoins. Tout en préparant différents plats délicieux, ils vous expliquent comment employer au quotidien les fours à vapeur, fours, etc.

Inscription et informations : www.miele.ch/cooking-events



Miele Experience Center à Crissier et à Spreitenbach

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre Experience Center de Crissier ou de Spreitenbach pour vous aider dans le choix de vos appareils. Sur plus de 700 m², nous vous y présentons l'univers exclusif de Miele : appareils de cuisine, lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin, ainsi que toute la gamme d'appareils d'entretien du linge et d'aspirateurs. Découvrez, au cours d'un rendez-vous de conseil personnalisé, tous les points forts des appareils et laissez-vous convaincre par la qualité de la finition et des matériaux utilisés.

Horaires d'ouverture de l'Experience Center
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 16 h

Inscription et informations :
www.miele.ch/conseil


Le service Miele en Suisse

De jour comme de nuit, les jours ouvrables ou fériés, vous pouvez demander directement la visite d'un technicien du service après-vente pour une réparation. Vous saisissez votre demande en précisant la date et l'heure désirées sur www.miele-eservice.ch. Le technicien le plus proche est immédiatement informé et se rend sur place très rapidement. Les techniciens SAV Miele sont répartis sur l'ensemble du territoire suisse et joignables à tout moment. Où que vous habitez, vous payez toujours le même forfait de déplacement.

www.miele-eservice.ch ou
par téléphone 0848 848 048

Dans le shop en ligne Miele

Les accessoires spéciaux sont disponibles sur miele.ch





Nous assumons notre responsabilité environnementale

La base de notre philosophie d'entreprise

La responsabilité envers l'environnement constitue une tradition chez Miele ! Fidèles à notre devise "Immer Besser", nous développons pour vous depuis de nombreuses années des appareils électroménagers qui préservent notre environnement et nos ressources. Cela commence dès la sélection des matériaux, se poursuit avec une production efficace et se termine — après une longue durée de vie des appareils — par un recyclage respectueux de l'environnement.

Efficacité énergétique maximale

Grâce à notre programme ECO, nos lave-vaisselle sont particulièrement économiques. Beaucoup de nos modèles atteignent la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée. Cela correspond à une valeur de consommation de seulement 0,54 kWh en programme ECO — pour plus d'économies des coûts et des ressources.

Économie d'eau innovante

L'eau est une ressource essentielle. Il est donc d'autant plus important de la traiter avec attention. Les lave-vaisselle Miele nettoient exclusivement avec de l'eau renouvelée — et ce dès 6 litres de consommation d'eau en programme Automatic. Cela est possible grâce à la technologie intelligente EcoPower. Miele a ainsi réduit sa consommation d'eau de 85 % au cours des 30 dernières années.

Consommation d'électricité réduite

Chaque lave-vaisselle Miele dispose en outre d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C, qui permet de réduire encore la consommation d'électricité. Pour tous les programmes, cela correspond à une économie moyenne* de jusqu'à 35 % d'énergie.

Ainsi, les lave-vaisselle Miele ne sont pas seulement particulièrement performants, ils sont aussi respectueux de l'environnement — et ce, avec les meilleurs résultats de lavage habituels !

GAGNANT



Prix allemand du
développement durable
2024

Eau chaude

Tous les lave-vaisselle Miele disposent également d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C. Il permet de réduire la consommation d'électricité du programme Fragile jusqu'à 35 % et sa durée de 10 %. Avec le programme ECO, la consommation d'énergie du lave-vaisselle diminue jusqu'à 0,29 kWh.

* moyenne des différents programmes, en comparaison avec le raccordement à l'eau froide



Nos appareils, une efficacité énergétique maximale – Team A

La durabilité sans compromis

Pour Miele, il va de soi que les économies d'énergie ne dépendent pas du prix, mais constituent un critère de référence pour tous nos produits. Nous misons sur des solutions durables qui préservent les ressources tout en minimisant vos coûts énergétiques – sans aucun compromis. Nos appareils atteignent la meilleure classe A et vous garantissent d'excellentes performances dans le plus grand respect de l'environnement.

Pour nous, l'efficacité énergétique ne commence pas par le prix, mais par la responsabilité envers notre environnement. Chez Miele, la durabilité est un standard qui se retrouve dans chaque appareil, pour un avenir meilleur, sans concessions.

Une nouvelle dimension de lave-vaisselle

Dosage automatique avec PowerDisk intégré

Dosage parfait — aucun surdosage

Pour obtenir des résultats de lavage parfaits tout en préservant l'environnement

Miele PowerDisk et
PowerDisk Eco —

composés à 100 % de plastique recyclé

Excellents résultats de lavage —

grâce à un granulat en poudre développé en exclusivité

Efficace contre les virus —

les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus²



Avec les lave-vaisselle Miele AutoDos, découvrez la catégorie haut de gamme : pour un gain de temps maximal et des résultats de lavage exceptionnels !

AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré. Le granulat en poudre qu'il contient a été adapté spécialement au lave-vaisselle et au dosage automatique. Il se dissout rapidement et produit ainsi des résultats parfaits, pour que votre vaisselle soit toujours éclatante de propreté à chaque lavage.

Grâce au PowerDisk, le granulat en poudre est dosé automatiquement — selon le programme, toujours au meilleur moment. Vous n'avez plus rien à faire et pouvez consacrer votre temps à d'autres occupations. Même un surdosage est impossible, ce qui permet d'économiser de précieuses ressources. Un PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage en moyenne¹. Profitez de votre liberté grâce à Miele AutoDos !

Granulat en poudre exclusif

Développé spécialement pour les lave-vaisselle Miele et des résultats de lavage parfaits

Le granulat en poudre spécialement développé pour nos lave-vaisselle assure, en combinaison avec AutoDos, un dosage optimal et garantissent ainsi un résultat de nettoyage et de séchage parfait. Il est respectueux de l'environnement, préserve les ressources et évite un surdosage ; seule la quantité nécessaire est utilisée. Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



Récompense pour des résultats d'hygiène parfaits en association avec le système Miele AutoDos.

Détails relatifs aux critères de test sur www.miele.com/g7000-c



Confortable et pratique

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient du granulat en poudre pour 20 cycles de lavage¹ en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté.



Interconnexion intelligente

Avec Miele@home³, vous exploitez pleinement le potentiel de vos appareils Miele et rendez votre quotidien encore plus intelligent. Le lave-vaisselle peut être mis en réseau de manière sûre et confortable, ce qui rend son utilisation encore plus simple et pratique. Vous profitez d'un confort inédit. Que vous activiez votre appareil à partir de l'app ou que vous commandiez simplement du produit de lavage et des accessoires, vous seul décidez.

Liberté à tous égards

Les lave-vaisselle de génération G7000 offrent une liberté de commande maximale. Vous pouvez utiliser le dosage automatique AutoDos avec PowerDisk intégré ou procéder à un dosage classique en plaçant une tablette ou de la poudre dans le compartiment de dosage. Vous restez libre de choisir le détergent que vous préférez à tout moment.

1) Pour env. 20 cycles de lavage en programme ECO

2) Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives en ce qui concerne l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) dans les programmes testés Hygiène et Intensif, tous utilisant les PowerDisk/les tablettes UltraTabs. Détails relatifs aux critères de test à l'adresse www.miele.com/g7000-c

3) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Il est nécessaire que vous acceptiez les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.



Miele vous propose différents types de lave-vaisselle pour votre cuisine.

Quel type d'appareil souhaitez-vous ?

Les différents modèles de lave-vaisselle Miele



Lave-vaisselle entièrement intégrables

Toute la façade de l'appareil est revêtue du décor frontal de votre cuisine ou de la façade CleanSteel Inox antirace de Miele. Ainsi, votre appareil s'intègre parfaitement au design de votre cuisine.



Lave-vaisselle intégrables

La façade de l'appareil peut être habillée du décor frontal de la cuisine, pour un design parfaitement homogène. Autrement, il est également possible d'installer un habillage frontal CleanSteel Inox antirace.



Lave-vaisselle à pose libre

Des appareils autonomes à pose libre et recouverts d'un panneau d'habillage résistant, utilisable comme plan de travail. Cet appareil n'étant pas encastré, vous pouvez facilement l'emporter lors d'un déménagement pour l'installer dans votre nouvelle cuisine.

Encastrément en hauteur

Charger l'appareil sans se pencher : tous les lave-vaisselle encastrables de Miele peuvent être positionnés en hauteur pour une utilisation ergonomique.

Pour un confort maximal et un design harmonieux

Diverses possibilités de montage des lave-vaisselle Miele



Miele FrontFit

Les lave-vaisselle encastrables de Miele peuvent être installés sans aucun problème à une hauteur ergonomique. Avec la technologie FrontFit, Miele propose des modèles spécifiques permettant de réduire au minimum l'écart avec le socle ou avec les façades adjacentes. Résultat : une jointure impeccable. Le système de glissement mécanique intelligent permet une utilisation particulièrement confortable.



Aspect harmonieux : la nouvelle technologie FrontFit de Miele assure un design parfait quel que soit le type d'encastrement.



Lave-vaisselle sans poignée avec Knock2open

Il suffit de frapper deux fois sur la porte du lave-vaisselle pour qu'elle s'ouvre d'elle-même — sans poignée.



Conception de cuisine sans socle

Un aspect plus harmonieux : grâce à FrontFit, les lave-vaisselle Miele peuvent même être combinés avec des conceptions de cuisine quasi sans socle.

La diversité des lave-vaisselle Miele

Les dimensions dans différentes normes

Les lave-vaisselle Miele sont disponibles en différentes hauteurs et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours la solution idéale pour votre cuisine !



Lave-vaisselle XXL norme Euro

(hauteur : 85 cm, largeur : 60 cm)

Les lave-vaisselle encastrables sous plan, intégrables et entièrement intégrables de Miele sont également disponibles en version XXL. Ils conviennent pour des cuisines à partir d'une hauteur d'encastrement de 85 cm. Idéal pour les cuisines neuves avec un plan de travail assez élevé. Les lave-vaisselle XXL offrent 25 % de volume de chargement en plus dans le panier supérieur pour davantage de flexibilité et de meilleures possibilités de rangement, par ex. pour les verres à pied, les grandes tasses à café et les pièces mesurant jusqu'à 23 cm de diamètre.



Lave-vaisselle standard norme Euro

(hauteur : 81 cm, largeur : 60 cm)

Pour les niches standard présentes dans la plupart des ménages, à partir d'une hauteur de 81 cm sous plan de travail.



Lave-vaisselle extra-minces

(hauteur : 81 cm, largeur : 45 cm)

Nos lave-vaisselle de 45 cm de large n'ont rien à envier à leurs grands frères : tiroir à couverts, faible consommation d'énergie et aménagement des paniers très confortable sont également disponibles chez Miele pour les lave-vaisselle minces d'une largeur de 45 cm. Idéaux pour les petits ménages disposant de peu de place, mais qui ne veulent pas se priver du confort d'un lave-vaisselle Miele. .



Lave-vaisselle XXL norme Suisse

(hauteur : 85 cm, largeur : 55 cm)

Pour les niches de norme Suisse, à partir de 84,5 cm sous plan de travail.

Quel type de commande préférez-vous ?

Les concepts de bandeaux des lave-vaisselle Miele norme Euro

En ce qui concerne les concepts de bandeaux, notre lave-vaisselle place toujours un élément au premier plan : vous. L'utilisation est conviviale à tous les niveaux et vous êtes guidé de manière logique et intuitive à travers toutes les étapes.



Lave-vaisselle intégrables norme Euro

Différents concepts de commande et couleurs de bandeau peuvent être choisis. Ainsi, le lave-vaisselle Miele trouve sa place dans tous les types de cuisines.



M Touch S

Commande tactile : avec M Touch, naviguez à travers le menu en balayant l'écran, comme sur un smartphone. L'écran légèrement incliné permet également une lecture aisée de l'affichage. De plus, le bandeau avec écran est très facile à nettoyer.

Affichage en texte clair sur une ligne

Pour le choix des programmes à l'aide des touches sensibles, une vaste gamme de programmes à sélectionner directement vous est clairement proposée sur le bandeau de commande. Les noms des programmes et d'autres contenus sont affichés sur l'écran TFT en texte clair.



Affichage en texte clair sur une ligne


Le style moderne, associant le noir obsidienne à l'inox haut de gamme, apporte une touche particulière et trouve parfaitement sa place dans votre cuisine (selon le modèle, aussi disponible en blanc brillant sur toute la surface).

Affichage à sept segments et à trois positions


Les programmes et les options de lavage sont sélectionnés facilement en appuyant sur une touche. L'affichage a lieu sur l'écran à sept segments.



Couleurs de bandeau pour lave-vaisselle intégrés



Inox CleanSteel



Blanc brillant



Noir obsidienne



Lave-vaisselle entièrement intégrables norme Euro

Les lave-vaisselle entièrement intégrables de Miele s'adaptent parfaitement à votre cuisine, et le bandeau de commande étroit et clair ne se manifeste que lorsqu'il est nécessaire.



M Touch Vi

Notre nouvel écran M Touch Vi vous offre un maximum de confort : sur le grand écran TFT facilement lisible, vous choisissez les programmes et les options par contact et balayage du doigt ; impossible de faire plus simple.



Affichage en texte clair sur une ligne

L'écran TFT en texte clair sur une ligne permet une lecture confortable des indications. Le bandeau de commande est disponible, selon le modèle, avec le logo Miele rétroéclairé. Vous choisissez ou modifiez les programmes et options de lavage en appuyant directement sur les symboles sur le bandeau : simple et rapide. Il est possible de commander confortablement une multitude de programmes par sélection directe.



Affichage à sept segments et à trois positions


Un design classique, une utilisation simple et claire. Le choix de programme est effectué à partir des touches de sélection ; le temps restant s'affiche à l'écran par l'intermédiaire de l'affichage à sept segments.

Quel type de commande préférez-vous ?

Concepts de bandeau des nouveaux lave-vaisselle Miele de la norme Suisse 55 cm



Couleurs de bandeau pour lave-vaisselle intégrés



Inox
CleanSteel Inox



Blanc brillant



Noir obsidienne

Les lave-vaisselle Miele de la norme Suisse 55 cm se caractérisent aussi par leur grande facilité d'utilisation.

Lave-vaisselle intégrables norme Suisse

Affichage en texte clair sur une ligne

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche et affichés sur l'affichage en texte clair sur une ligne. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



Affichage à sept segments et à trois positions

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur une touche. L'affichage a lieu sur l'écran à sept segments. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



Lave-vaisselle entièrement intégrables norme Suisse



Affichage en texte clair sur une ligne

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés en appuyant sur une touche et affichés sur l'affichage en texte clair sur une ligne.

Affichage à sept segments et à trois positions

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur une touche. L'affichage a lieu sur l'écran à sept segments.





AutoDos

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des lave-vaisselle Miele

**Exclusive
to Miele**

Un système de nettoyage intelligent

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk¹ intégré. Le lave-vaisselle et le granulat en poudre exclusif forment ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient au moment optimal. En toute liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage², sans remplissage. Il dose ainsi une quantité idéale de granulat en poudre, à chaque fois. Cela permet de préserver l'environnement et le porte-monnaie.



Efficacité énergétique

La durabilité est au programme – la plupart des lave-vaisselle Miele atteignent la classe d'efficacité énergétique A, la plus élevée.



Faibles émissions sonores

Grâce au pack Silence de Miele, nos lave-vaisselle donnent d'excellents résultats et fonctionnent presque sans bruit.



**Exclusive
to Miele**

QuickPowerWash

Programme court : les meilleurs résultats de lavage pour la vaisselle normalement sale en 58 minutes.



Hygiène testée

L'hygiène pure : tous les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus³.



Miele@home

Facilitez-vous la vie : avec Miele@home⁴, interconnectez vos appareils électroménagers intelligemment, pour plus de possibilités.

* Équipement selon le modèle

1) Brevet PowerDisk DE102013104391, EP2798995

2) En programme ECO

3) Selon la certification de l'Institute for Integrative Hygiene and Virology relative à l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (p. ex. le coronavirus, le virus de la grippe ou les norovirus) dans les programmes testés Hygiène et Intensif, tous avec l'utilisation de PowerDisk/UltraTabs. Vous trouverez des détails sur les critères de test sur le site www.miele.com/g7000-c.

4) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Il est nécessaire que vous acceptiez les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Quelles caractéristiques de confort souhaitez-vous ?

Les points forts* des lave-vaisselle Miele



Exclusive to Miele **Tiroir MultiFlex 3D¹**
Rangement simple : des possibilités de réglage sophistiquées permettent de ranger facilement les petits objets.



Exclusive to Miele **BrilliantLight²**
L'éclairage LED à l'intérieur assure une visibilité parfaite lors du chargement ou du déchargement, même dans des pièces sombres.



Exclusive to Miele **Écran M Touch Vi**
Le grand écran et le défilement par balayage latéral assurent une commande rapide et facile.



Aménagement des paniers FlexLine
De la flexibilité pour plus de confort : le rangement optimal et facile permet d'obtenir les meilleurs résultats de lavage.



Exclusive to Miele **Séchage AutoOpen**
Séchage parfait de la vaisselle : grâce à la technologie AutoOpen sophistiquée dans des appareils sélectionnés.



Exclusive to Miele **AutoClose**
Un léger contact suffit : grâce à AutoClose, la porte motorisée se referme toute seule.



Exclusive to Miele **Knock2open³**
Astucieux : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans les cuisines sans poignées – et s'ouvre automatiquement lorsqu'on frappe sur sa façade.



Extra silencieux
Tellement silencieux : avec des émissions sonores minimales de 37 dB(A), le programme est pratiquement inaudible.



SensorDry
L'adaptation intelligente du programme de lavage économise de l'énergie et du temps lors du séchage.



ComfortClose

Pratique : la porte du lave-vaisselle s'ouvre et se ferme très facilement, et reste dans la position désirée.



Brilliant GlassCare⁴

Délicats et précieux : Brilliant GlassCare prend soin de vos verres.



Raccordement à l'eau chaude

Jusqu'à 35 % d'économie d'électricité⁵ : chaque lave-vaisselle Miele dispose d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C.



Couverts standard

Beaucoup d'espace pour la vaisselle : jusqu'à 14 couverts standard.



Technologie EcoPower

Économie d'eau et d'énergie : une arrivée d'eau bien pensée qui préserve efficacement les ressources.



Demi-charge

Il n'est plus nécessaire de charger complètement l'appareil : le détecteur de charge automatique adapte la consommation d'eau et d'électricité.



Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d'une consommation d'eau de six litres

Une consommation d'eau minimale en programme automatique, pour obtenir des résultats parfaits tout en préservant les ressources.



EcoStart/SmartStart*

Avec la fonction EcoStart ou SmartStart, le démarrage du programme se fait automatiquement lorsque l'électricité est particulièrement bon marché.



Programme SolarEco

Imbattable : consommation d'électricité minimale de 0,06 kWh par cycle de lavage avec l'énergie solaire thermique, la pompe à chaleur ou le chauffage gaz/mazout.

* Équipement selon le modèle


1) Brevet tiroir MultiFlex 3D DE 102015120882, EP 3409182, EP 3649912

2) Brevet BrilliantLight EP 2233061, EP 2540208

3) Brevet Knock2open EP 2428153, US 875824, US 9267319

4) En programme Fragile

5) Moyenne des différents programmes, en comparaison avec le raccordement à l'eau froide



Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers des lave-vaisselle Génération 7000 Miele*



Exclusive to Miele **Tiroir MultiFlex 3D**
Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés. Il est également possible d'y placer de petits objets, tels que des tasses à espresso.



Exclusive to Miele **Supports pour verres FlexCare**
Stabilité et parfaite protection des verres : des coussinets en silicone intégrés et une structure à picots assurent une stabilité optimale.



Exclusive to Miele **Support pour tasses FlexCare**
Éléments en silicone protecteurs et structure à picots pour une stabilité parfaite.



XL-Assist
Parfait pour les gros éléments : avec XL-Assist, vous pouvez positionner des casseroles et des saladiers en optimisant l'espace.



MultiClip
Pratique pour les petites choses : avec le MultiClip, vous pouvez fixer facilement les coupelles, boîtes ou couvercles de petite taille dans le panier.



Exclusive to Miele **StrawClean**
Propreté irréprochable : les pailles réutilisables sont nettoyées en profondeur et parfaitement maintenues.



FlexCare Glass & Bottle
Flexibilité maximale : les bouteilles et les verres trouvent une place sûre dans le panier inférieur pour un nettoyage optimal.



Rangée de pointes rabattable en deux parties
Séchage et positionnement parfaits des saladiers.



Poignées de panier ergonomiques
Simplifie le quotidien : les poignées des paniers facilitent le chargement et le déchargement.

Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, norme Euro 60 cm

Conception des paniers “MaxiComfort”

Tiroir MultiFlex 3D


- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :


- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée complète de pointes rabattable en deux parties
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large avec acier inoxydable, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes rabattables
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur
- 10 Support FlexCare Glass & Bottle réglable en hauteur (pour 2 bouteilles)
- 11 StrawClean
- 12 Deux MultiClips
- 13 XL-Assist



Conception des paniers “ExtraComfort”



Tiroir MultiFlex 3D

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement


Panier supérieur :

- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée complète de pointes rabattable en deux parties
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large avec acier inoxydable, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes (rabattables à droite, fixes à gauche)
- 9 Support FlexCare Glass & Bottle réglable en hauteur (pour 2 bouteilles)
- 10 Deux MultiClips
- 11 XL-Assist

Conception des paniers "Comfort"



Tiroir MultiFlex 3D*

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :

- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes fixe
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots
- 6 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes (rabattables à droite, fixes à gauche)

* Équipements selon le modèle

Quel type de panier répond à vos besoin ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, norme Suisse 55 cm

Conception des paniers "ExtraComfort 55"

Tiroir MultiFlex 3D


- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche fixe

Panier supérieur :


- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangées de pointes
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large avec inox, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes rabattables
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur
- 10 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur avec MultiClip
- 11 Support à bouteilles rabattable



Conception des paniers "Comfort 55"



Tiroir MultiFlex 3D

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche fixe

Panier supérieur :

- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangées de pointes
- 5 Supports pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :


- 7 Zone MultiComfort
- 8 Une rangée de pointes rabattables et une rangée de pointes fixes
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur



Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers* des lave-vaisselle Miele, 45 cm

Conception des paniers "MaxiComfort 45"



Tiroir MultiFlex 45

- 1 avec pointes rabattables pour les ustensiles de grande taille

Panier supérieur :

- 2 Réglable en hauteur
- 3 Rangée de pointes rabattable en deux parties
- 4 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 5 Poignée large avec inox, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Deux rangées de pointes rabattables
- 8 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur avec MultiClip

Conception des paniers "ExtraComfort 45"

Tiroir MultiFlex 45


- 1 avec pointes pour les ustensiles de grande taille

Panier supérieur :


- 2 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur
- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Deux rangées de pointes rabattables
- 8 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur



Conception des paniers "Comfort 45"



Tiroir à couverts d'origine Miele

- 1 avec pointes pour ustensiles de grande taille

Panier supérieur :

- 2 Poignées ergonomiques sur les paniers supérieur et inférieur
- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots

Panier inférieur :

- 6 Zone MultiComfort
- 7 Deux rangées de pointes

Adaptés à chaque situation

Les programmes de lavage des lave-vaisselle Miele*

Les options des lave-vaisselle Miele¹

AutoDos : le granulât en poudre est dosé automatiquement en fonction du programme choisi, en quantité nécessaire et au moment qui convient.

IntenseZone : cette option renforce la puissance de lavage dans le panier inférieur et s'active à volonté.

Quick ou Express : en sélectionnant ces options, vous raccourcissez la durée des programmes. Ainsi, en sélectionnant l'option Quick, le programme PowerWash 60 °C devient le programme QuickPowerWash.

Extra propre : la puissance de lavage renforcée peut être activée si besoin.

Séchage + : une phase de séchage prolongée et une température de rinçage plus élevée assurent un séchage parfait, même des pièces difficiles à sécher, comme celles en plastique.

BottleClean : sur mesure pour les bouteilles et les récipients hauts. Nettoyage optimal en cas d'utilisation de l'option FlexCare Glass & Bottle.

Points forts actuels des programmes de lavage sélectionnés




Automatic 45–60 °C

Pour de la vaisselle peu fragile : par ex. différentes pièces présentant des restes d'aliments courants.



ECO

Vraiment économe : ce programme économe en eau et en énergie est idéal pour diverses pièces de vaisselle.



PowerWash 60 °C

Les meilleurs résultats de lavage et de séchage en 90 minutes pour de la vaisselle normalement sale.



ComfortWash 45 °C

Le programme lave parfaitement la vaisselle légèrement sale et les verres sensibles aux températures élevées.



Intensif 75 °C


Efficacité maximale : casseroles, poêles, etc. sont parfaitement lavés.

Autres programmes pour applications spéciales



Hygiène 75 °C

L'utilisation d'une température plus élevée permet de nettoyer des biberons, par exemple, de manière hygiénique. Certifié par la Hochschule Rhein-Waal.²



Féculents 75 °C

Pour les mets riches en amidon : ce programme élimine totalement les résidus de pâtes, de riz et de pommes de terre grâce à des températures plus élevées.



Exclusive to Miele

Programme SolarEco

Imbattable : la faible consommation d'électricité de 0,07 kWh par cycle de lavage avec une installation solaire thermique, une pompe à chaleur ou un chauffage au gaz/mazout.



QuickPowerWash

Des résultats de lavage et de séchage parfaits en 58 minutes pour de la vaisselle normalement sale.



Volumineux 65 °C

Pour les objets volumineux : les pièces encombrantes sont ainsi parfaitement lavées dans le panier inférieur.



Extra silencieux 50 °C

À peine audible : pour différentes pièces de vaisselle présentant des résidus d'aliments légèrement secs.



Verres à bière 45 °C

Présentation parfaite : ce programme lave les verres à bière et garantit une parfaite couronne de mousse.



Entretien de l'appareil 75 °C

Programme d'entretien : lance un nettoyage efficace et en profondeur du lave-vaisselle et prévient les odeurs.




Rinçage du sel

Pratique pour le nettoyage : après le remplissage du réservoir de sel, la cuve est nettoyée des résidus de sel.



Fragile 45 °C

En douceur et avec ménagement : le programme idéal pour la vaisselle et les verres sensibles aux températures élevées.



ComfortWash+ 55 °C

Performances de nettoyage élevées : avec ComfortWash+, même les salissures tenaces sont éliminées en profondeur.

* Équipements selon le modèle

1) L'option de lavage peut influencer sur la consommation d'eau et d'électricité ou la durée du programme

2) Critères de test sur www.miele.com/g7000-c

La qualité supérieure de Miele pour une longue durée de vie

Les tests exhaustifs de qualité des lave-vaisselle Miele





Qualité testée

Miele accorde la plus grande importance à la qualité. C'est pourquoi la fabrication et les matériaux utilisés doivent satisfaire à des exigences particulières.

Test de performance

Dans le cadre d'un test de performance, aussi bien les résultats de lavage et de séchage que les valeurs acoustiques et de consommation de chaque programme sont comparés aux standards de qualité élevés requis par Miele.

Test du panier

Pour obtenir des conditions d'essai aussi réalistes que possible, on place des charges différentes dans les paniers : jusqu'à 3 kg dans le tiroir à couverts, jusqu'à 10 kg dans le panier supérieur et jusqu'à 20 kg dans le panier inférieur. Avec des charges définies, les paniers sont ensuite entrés et sortis automatiquement de l'appareil 100'000 fois de suite.

Test de durabilité de la porte

Une longue durée de vie implique que la porte du lave-vaisselle sera fortement sollicitée. Un test en continu permet de simuler une telle sollicitation : un dispositif spécial ouvre et ferme automatiquement la porte du lave-vaisselle jusqu'à 100'000 fois.

Soin optimal des verres précieux

Traitement en douceur de la vaisselle et des verres
par les lave-vaisselle Miele

Riedel recommande les lave-vaisselle Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ?
Avec Miele, c'est facile ! Car grâce à une combinaison unique
d'équipements* spécialement conçus, Miele est devenu
le spécialiste du lavage en douceur des verres :

- **Tiroir à couverts MultiFlex 3D¹ :**
positionnement délicat de vos verres à pied dans le panier supérieur
- **Aménagement des paniers Miele FlexLine :**
positionnement stable de vos verres à vin
- **Séchage AutoOpen breveté² :**
séchage doux, résultat brillant, polissage ultérieur superflu
- **Programme Fragile  :**
un entretien des verres totalement maîtrisé
- **Produits de lavage Miele :**
des produits parfaitement adaptés, avec une formule spéciale pour
la protection du verre

Le résultat : des verres étincelants de propreté ; tout polissage
ultérieur est superflu. Aucune trace ni tache d'eau, aucun bris de
verre. Même après de nombreux lavages, vos verres précieux sont
aussi beaux qu'au premier jour.

Même les verres les plus fragiles peuvent être lavés sans hésitation
dans un lave-vaisselle Miele. Riedel Glas, concepteur et fabricant
de verres à vin, le confirme. Pour le lavage de ses verres (soufflés
à la bouche ou en machine), Maximilian Riedel recommande
expressément les lave-vaisselle Miele :



Produits d'entretien Miele



”

En tant que fabricant de verres haut
de gamme, il est essentiel à mes yeux
que nos verres puissent être lavés
parfaitement et en douceur.

Avec Miele, l'entretien des verres est
un jeu d'enfants et le
résultat est tout simplement
incomparable.

Maximilian Riedel

* Équipements selon le modèle

1) Brevet Tiroir MultiFlex 3D DE 102015120882, EP 3409182, EP 3649912

2) Brevet Séchage AutoOpen DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587



Quelle catégorie marketing vous convient ?

Lave-vaisselle

Tous les appareils Miele partagent le même ADN : qualité, clarté enthousiasmante, durabilité et innovation bien pensée. Quels que soient vos besoins et ceux de votre foyer, nous nous engageons à vous offrir la meilleure solution.

Catégorie marketing

Diamond

Des innovations pionnières combinées aux meilleurs matériaux. Pour toutes les personnes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour leur maison.

**Classe d'efficacité énergétique**

A

Émissions sonores

41 dB(A)

AutoDos

◆

Aménagement des paniers

Paniers MaxiComfort

Knock2Open

◆¹

BrilliantLight

◆

Séchage AutoOpen

◆

Catégorie marketing

Platinum

Une qualité supérieure associée à un design élégant et à des innovations bien pensées pour une vie plus agréable chez soi.

**Classe d'efficacité énergétique**

A / A -10 %

Émissions sonores

41–42 dB(A)

AutoDos

◆

Aménagement des paniers

Paniers MaxiComfort /
Paniers ExtraComfort¹

Knock2Open

◆¹

BrilliantLight

◆¹

Séchage AutoOpen

◆

Catégorie marketing

Silver

L'authentique qualité Miele et des fonctionnalités avancées réunies pour vous offrir tout ce qui facilite la vie à la maison.



Classe d'efficacité énergétique

A

Émissions sonores

43–45 dB(A)

AutoDos

–

Aménagement des paniers

Paniers Comfort /
Paniers ExtraComfort¹

Knock2Open

–

BrilliantLight

–

Séchage AutoOpen

♦

1) équipement selon le modèle

Vous trouverez la liste complète des équipements pour chaque modèle dans les tableaux des produits.



Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les pictogrammes des lave-vaisselle



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Consommation d'eau

Les lave-vaisselle les plus économes affichent une consommation à partir de 6 l en programme Automatic.



MultiLingua

Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



Émissions sonores

Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 37 dB(A) en programme Extra silencieux.



Lavage des couverts

Le tiroir MultiFlex 3D breveté¹ offre un confort parfait pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.



Peut être fixé sur les rangées de pointes à l'avant du panier inférieur.



QuickPowerWash

Meilleure performance de lavage A en moins d'une heure en combinaison avec les tablettes Miele ou le PowerDisk®.



AutoDos

Dosage automatique de détergent pour des résultats de nettoyage optimaux et un confort maximal.



BrilliantLight

4 LED haute puissance éclairent parfaitement l'espace intérieur.



Concept de bandeau

Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile.




Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile totalement intégré.

** au programme Extra Silencieux

1) Brevet Tiroir MultiFlex 3D DE 102015120882, EP 3409182, EP 3649912

Norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle intégrable



* plus économe que la valeur seuil (0,543 kWh) de la classe d'efficacité énergétique A


** au programme Extra Silencieux

*** PowerWash 60 °C + Quick

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27935-60 SCi XXL AutoDos	G 27715-60 SCi XXL AutoDos	G 27608-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	–	G 17710-60 SCi AutoDos	G 17601-60 SCi AutoDos
Catégorie marketing	Diamond	Platinum	Platinum
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Commande Touch	Bandeau incliné/Softkeys	Bandeau droit/Softkeys
Affichage à l'écran	M Touch S	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/●	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41	41	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran	Écran	Écran
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B	A -10%*/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54	54	49
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54	8,4/0,54	8,2/0,48
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29	0,29	0,31
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Extra Silencieux	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	●	–
Options de lavage			
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●	●/●/●	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	ExtraComfort
Nombre de couverts standard	14	14	14
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/●	●/–	●/–
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix			
Inox CleanSteel	–	–	●
Blanc brillant	–	–	●
Noir obsidienne	●	●	–

Norme Euro 60 cm

Lave-vaisselle à pose libre et intégrable




** au programme Extra Silencieux

*** PowerWash 60 °C + Quick

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	–	G 25817-60 i XXL Active Plus
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	–	G 15811-60 i Active Plus
Catégorie marketing	Platinum	Silver
Design	Lave-vaisselle à pose libre	G 17600-60 SC AutoDos
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Softkeys	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	●	–
Confort		
Dosage automatique avec PowerDisk	●	–
Fonction AutoStart	●	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	43
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54	53
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54	8,2/0,53
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	–
SensorDry	●	–
Brilliant GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●	●/–/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●/●	–/–/–
Extra Silencieux	37 dB(A)	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	–	–
Options de lavage		
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●	●/–/–
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●	–/●/●
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Paniers à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort	Comfort
Nombre de couverts standard	14	13
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–	●/–
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	–	●
Blanc brillant	●	●
Noir obsidienne	–	●

Norme Euro 60 cm


Lave-vaisselle entièrement intégrable



** au programme Extra Silencieux

*** PowerWash 60 °C + Quick

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27985-60 SCVi XXL AutoDos*	G 27795-60 SCVi XXL AutoDos	G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17980-60 SCVi AutoDos*	G 17790-60 SCVi AutoDos	G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit
Catégorie marketing	Diamond	Platinum	Platinum
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Commande Touch	Entièrement intégré/Softkeys	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	M Touch Vi	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●	●/●	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41	41	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54	54	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54	8,4/0,54	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29	0,29	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Extra Silencieux	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	●	●
Options de lavage			
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●	●/●/●	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14	14	14
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	–/–	–/–	–/–
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10



* plus économique que la valeur seuil (0,543 kWh) de la classe d'efficacité énergétique A

** au programme Extra Silencieux

*** PowerWash 60 °C + Quick

Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27658-60 SCVi XXL AutoDos	G 25856-60 Vi XXL Active Plus
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17651-60 SCVi AutoDos	G 15851-60 Vi Active Plus
Catégorie marketing	Platinum	Silver
Design		
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	●	–
Confort		
Dosage automatique avec PowerDisk	●	–
Fonction AutoStart	●	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	43
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	Acoustique
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A -10 %*/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	49	53
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,2/0,48	8,2/0,53
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,31	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	–
SensorDry	●	–
Brilliant GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●	●/–/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●	–/–/–
Extra Silencieux	37 dB(A)	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	–	–
Options de lavage		
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●	●/–/–
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●	–/●/●
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort	Comfort
Nombre de couverts standard	14	13
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	–/–	–/–
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10

Norme Suisse 55 cm

Lave-vaisselle intégrable




AG A	≥ 6 l	MultiLingua	AG A	≥ 6 l	
38 dB**	3D MultiFlex	QuickPower Wash	44 dB	3D MultiFlex	QuickPower Wash
	BrilliantLight				

** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3825-55 SCi	G 3725-55 SCi
Catégorie marketing	Platinum	Silver
Design		
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	●	–
Confort		
Dosage automatique avec PowerDisk	–	–
Fonction AutoStart	●	●
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Display	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	●
SensorDry	●	●
Brilliant GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	–/–/–
Extra Silencieux	38 dB(A)	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	●	–
Options de lavage		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/–	●/●/–/–
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55	Comfort 55
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/2	2/2
Nombre de couverts standard	12	12
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–	●/–
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	●	●
Blanc brillant	●	●
Noir obsidienne	●	●

Norme Suisse 55 cm

Lave-vaisselle entièrement intégrable



** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3885-55 SCVi	G 3785-55 SCVi
Catégorie marketing	Platinum	Silver
Design		
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	●	–
Confort		
Dosage automatique avec PowerDisk	–	–
Fonction AutoStart	●	–
Knock2open/BrilliantLight	–/●	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	acoustique
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	A/B	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	–/–
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●
Qualité des résultats		
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●
Séchage AutoOpen	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	●
SensorDry	●	●
Brilliant GlassCare	●	●
Programmes de lavage		
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●	●/–/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	–/–/–
Extra Silencieux	38 dB(A)	–
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●	–
Options de lavage		
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–	●/–/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/–	●/●/–/–
Aménagement des paniers		
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55	Comfort 55
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/2	2/2
Nombre de couverts standard	12	12
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/–
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–	●/–
Caractéristiques techniques		
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10
Design du bandeau au choix		
Inox CleanSteel	●	●
Blanc brillant	–	–
Noir obsidienne	–	–

Lave-vaisselle 45 cm

Lave-vaisselle intégrable





** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15740-45 S Ci SL
Catégorie marketing	Gold
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	–
Fonction AutoStart	–
Knock2open/BrilliantLight	–/–
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	55
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,55
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,31
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
Système actif de séchage par condensation	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60° C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	–/–/●
Extra Silencieux	41 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculeux)	–
Options de lavage	
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/–
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/–
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45
Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare	1/1
Nombre de couverts standard	9
Fonctions domotiques	
Miele@home	–
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/–
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	–

Lave-vaisselle 45 cm

Lave-vaisselle entièrement intégrable



** Au programme Extra Silencieux

Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15990-45 SCVi SL	G 15790-45 SCVi SL	G 15590-45 SCVi SL Active
Catégorie marketing	Platinum	Gold	Silver
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne	1 ligne en texte clair	Affichage à 7 segments à 3 positions
MultiLingua	●	●	—
Confort			
Dosage automatique avec PowerDisk	—	—	—
Fonction AutoStart	—	—	—
Knock2open/BrilliantLight	—/●	—/—	—/—
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	43	44	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	B/B	C/B	E/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	47	55	70
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0	6,0	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,47	7,9/0,55	8,1/0,70
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,23	0,31	0,46
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	—/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	—
Système actif de séchage par condensation	●	●	●
SensorDry	●	●	—
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/automatique/intensif	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60° C/Fragile	●/●/●	●/●/●	●/—/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●	—/—/●	—/—/—
Extra Silencieux	40 dB(A)	41 dB(A)	—
Programmes spéciaux (p. ex. Féculets)	●	—	—
Options de lavage			
Express/IntenseZone/AutoDos	●/●/—	●/●/—	●/—/—
Extra propre/Séchage +/Zone Puissance +/Lavage Economique	●/●/●/—	●/●/●/—	●/●/—/—
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex	Tiroir à couverts MultiFlex	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	MaxiComfort 45	ExtraComfort 45	Comfort 45
Support pour verres FlexCare/support pour tasses FlexCare	2/1	1/1	—/1
Nombre de couverts standard	9	9	9
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	—	—
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/—
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	—/—	—/—	—/—
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10	2,0/230/10	2,0/230/10





Série ProfiLine Miele

Laver comme les pros

Lave-vaisselle ProfiLine pour les ménages privés utilisant beaucoup de vaisselle ou pour un usage professionnel

La série ProfiLine comprend les modèles d'entrée de gamme pour un lavage professionnel de la vaisselle. Elle conjugue programmes courts, excellente performance de lavage et commande conviviale.

Petit-déjeuner, pause de midi, réunion, rendez-vous avec des clients, événement — dans de nombreuses entreprises, les occasions ne manquent pas pour que des montagnes de vaisselle s'empilent dans la cuisine. Les lave-vaisselle ProfiLine offrent une solution adéquate pour les

- bureaux
- cabinets d'avocats
- agences
- salles d'exposition
- locaux d'association
- studios de cuisine

Aperçu des avantages des lave-vaisselle ProfiLine

- Idéal pour les kitchenettes ou les ménages ayant des exigences élevées
- Programme le plus court : 17 minutes
- Possibilités d'installation et d'encastrement flexibles
- Commande conviviale avec affichage en texte clair et dosage automatique de détergent liquide (accessoire en option)
- Utilisation efficace d'eau et d'électricité

Quel type de panier répond à vos besoins ?

La conception des paniers des lave-vaisselle ProfiLine Miele, norme Euro 60 cm

Conception des paniers "MaxiComfort P"

Tiroir MultiFlex 3D


- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :


- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée complète de pointes rabattable en deux parties
- 5 Support pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large avec inox, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes rabattables
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur
- 10 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur avec MultiClip
- 11 Support à bouteilles rabattable



Conception des paniers "ExtraComfort P"



Tiroir MultiFlex 3D

- 1 Partie droite réglable en hauteur
- 2 Partie gauche réglable latéralement

Panier supérieur :

- 3 Réglable en hauteur
- 4 Rangée de pointes rabattable en deux parties (à l'avant)
- 5 Supports pour tasses FlexCare avec structure à picots et éléments en silicone pour les verres à vin
- 6 Poignée large, bordure ergonomique sur les paniers supérieur et inférieur

Panier inférieur :

- 7 Zone MultiComfort
- 8 Deux rangées de pointes (rabattables à droite, fixes à gauche)
- 9 Support pour verres FlexCare réglable en hauteur

Quels sont les équipements essentiels pour vous ?

Les points forts* des lave-vaisselle ProfiLine Miele



Programmes ultrarapides

Vos priorités sont un temps de lavage réduit et des résultats parfaits ? Alors optez pour un lave-vaisselle ProfiLine et profitez de nombreux équipements innovants qui feront briller votre vaisselle jour après jour, en un rien de temps. Les appareils ProfiLine sauront vous convaincre en 17 minutes seulement, le temps d'un programme de lavage.



Raccordement pour pompe de dosage

Les lave-vaisselle ProfiLine sont équipés de série d'un raccordement destiné à une pompe. Cela permet un dosage confortable, mais surtout efficace, du détergent liquide. Tout surdosage ou sous-dosage du produit est ainsi exclu, ce qui préserve à la fois l'environnement et votre portefeuille. (accessoires en option)



**Exclusive
to Miele**

Knock2open¹

Astucieux : le lave-vaisselle s'intègre parfaitement dans les cuisines sans poignées – et s'ouvre automatiquement lorsqu'on frappe sur sa façade.



Miele@home

Facilitez-vous la vie : avec Miele@home², interconnectez vos appareils électroménagers intelligemment, pour plus de possibilités.



Raccordement électrique professionnel

De série : avec raccordement électrique 3N AC 400 V 50 Hz pour un lavage ultrarapide d'une grande quantité de vaisselle.



**Exclusive
to Miele**

Confort de série

L'ouverture automatique de la porte à la fin du programme de lavage permet un séchage parfait, et le remplissage du réservoir à sel situé dans la porte de l'appareil est facile et ergonomique. Deux points forts, parmi tant d'autres, qui vous assurent un confort optimal.

* Équipement selon le modèle

1) Brevet Knock2open EP 2428153, US 875824, US 9267319

2) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG.

Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Il est nécessaire que vous acceptiez les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les pictogrammes des lave-vaisselle ProfiLine



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Nombre d'assiettes

Le nombre maximum d'assiettes par heure est de 225. Des pièces de vaisselle et des couverts peuvent être lavés dans le panier supérieur, en même temps que les assiettes placées dans le panier inférieur.



Programme le plus court

Le programme le plus court dure 17 minutes et nécessite un raccordement à 3N AC 400V 50 Hz et à l'eau chaude.



Température de rinçage final

La température de rinçage maximale sur ce modèle s'élève à 70 °C.



Sécurité conforme à la directive sur les machines

Le lave-vaisselle répond aux exigences de la directive sur les machines 2006/42/CE.

Les appareils utilisés dans un environnement industriel doivent remplir les conditions de la directive sur les machines.



Perfect GlassCare¹

Cette technologie brevetée¹ assure un lavage des verres en douceur.



Séchage AutoOpen²

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage.



Lavage sur 2 niveaux

À la différence des lave-vaisselle à surchauffeur courants dans l'environnement professionnel, un lavage sur deux niveaux est possible.

Lavage des assiettes et couverts dans le panier inférieur et des verres, tasses, soucoupes, coupelles en verre, etc. dans le panier supérieur.



Dosage liquide automatique

Le lave-vaisselle peut être raccordé à un module de dosage externe (accessoire en option) qui dose automatiquement le détergent liquide (tous deux disponibles auprès de Miele).

1) Brevet GlassCare EP1080681B1


2) Brevet AutoOpen EP 2120671B1, DE 102007008950B4

Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

Lava-vaisselle intégrable et
entièrement intégrable



* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	PFD 103-60 Sci XXL ProfiLine	-	PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-	PFD 102-60 i ProfiLine	-
Design			
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys	Bandeau incliné/Softkeys	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●	●	●
Confort			
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	●	●	●
Fonction AutoStart	●	●	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●	-/●	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45	46	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●	●/●	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	optique et acoustique
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C	E/C	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,950	12,0/0,930	12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	95	93	95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6	0,6	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●	●/●	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●	●/●	●/●
Qualité des résultats			
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●	●	●
Séchage AutoOpen	●	●	●
Système actif de séchage par condensation	●	●	●
SensorDry	●	●	●
Brilliant GlassCare	●	●	●
Programmes de lavage			
ECO/Universal	●/●	●/●	●/●
Court/Verres	●/●	●/●	●/●
Intensif/Hygiène	●/●	●/●	●/●
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique	prélavage froid, plastique	prélavage froid, plastique
Options de lavage			
Affichage du temps restant	●	●	●
Température	●	●	●
Séchage additionnel	●	●	●
Aménagement des paniers			
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex	Panier à couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P	ExtraComfort P	MaxiComfort P
Support pour verres FlexCare/Support pour tasses FlexCare	4/1	2/1	4/1
Nombre de couverts standard	14	13	14
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●	●/●	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-	●/-	-/-
Caractéristiques techniques			
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16	7,3/400/16	7,3/400/16
Design du bandeau au choix			
Inox CleanSteel	●	●	-

Informations détaillées utiles

Glossaire des lave-vaisselle Miele*

Tiroir MultiFlex 3D¹

Nous avons amélioré le tiroir à couverts : vous pouvez maintenant y placer de petits objets, par exemple des tasses à espresso. Le tiroir MultiFlex 3D se compose de deux parties latérales et d'une partie centrale abaissée. La partie gauche se déplace vers la droite pour accueillir de grands verres à vin dans le panier supérieur. Dans la partie droite abaissable, vous pouvez placer confortablement de grands couverts et de petits plats.

AutoClose

Le système AutoClose de Miele ferme la porte du lave-vaisselle automatiquement et en douceur. Cela apporte non seulement du confort, mais aussi une touche de magie au quotidien. Un léger contact entre la porte et l'appareil suffit à enclencher le moteur qui commande la fermeture automatique de la porte.

AutoDos

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk² intégré. Le lave-vaisselle et le granulât en poudre exclusif forment ainsi un système parfaitement ajusté — le dosage idéal intervient au moment optimal. Profitez de la liberté : un PowerDisk dure en moyenne 20 cycles de lavage³.

Séchage AutoOpen

À la fin du programme de lavage, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement. Avec l'aide du ventilateur, l'air chaud et humide peut être transporté hors de la cuve et même les pièces exigeantes, comme la vaisselle en plastique, sont parfaitement séchées. Un circuit d'air spécial protège le plan de travail contre l'humidité.

Brilliant GlassCare

Brilliant GlassCare veille à ce que les verres soient lavés en douceur. Le programme Fragile lave à seulement 45 °C. Les verres à vin sont en sécurité sur le support pour verres FlexCare à coussinets en silicone. À la fin du programme de lavage, le lave-vaisselle s'ouvre automatiquement grâce au séchage AutoOpen breveté. Les verres sont secs, sans polissage ultérieur — et sont parfaitement entretenus avec nos produits de lavage formulés pour la protection du verre.

BrilliantLight⁴

La commande de porte allume automatiquement quatre LED puissantes à l'ouverture du lave-vaisselle. Elles éclairent l'intérieur de la cuve d'une lumière brillante. Ainsi, l'intérieur de l'appareil est parfaitement éclairé, ce qui simplifie nettement le chargement et le déchargement des paniers.

ComfortClose

Profitez de l'ouverture et de la fermeture particulièrement aisées de la porte Miele. De plus, la porte se maintient dans n'importe quelle position souhaitée. Pour placer le dernier verre ou la dernière cuillère, il n'est pas obligatoire d'ouvrir complètement la porte. L'ouvrir à moitié suffit généralement pour déposer rapidement le dernier verre dans le panier supérieur.

Technologie EcoPower

En programme ECO, la consommation d'eau est réduite à 8,4 litres. Il faut donc moins d'énergie pour la chauffer — et vous profitez de l'efficacité énergétique de votre lave-vaisselle. Cette économie d'eau est rendue possible par un système d'alimentation intelligent et un nouveau système de filtre très efficace. Une isolation supplémentaire réduit les pertes de chaleur, et donc l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau.

EcoStart/SmartStart*

L'appareil choisit automatiquement le tarif de l'électricité le plus avantageux.

Extra silencieux

Avec des émissions sonores minimales de 37 dB(A) seulement, le programme Extra silencieux de Miele est pratiquement inaudible. Il est idéal pour les cuisines ouvertes et pour laver la nuit.

Efficacité énergétique

De nombreux modèles Miele atteignent la classe maximale d'efficacité énergétique A. Grâce au label énergétique, un coup d'œil suffit pour s'informer sur la rentabilité et l'efficacité du lave-vaisselle. Les appareils Miele conjuguent les meilleurs résultats de lavage et de séchage et une consommation d'eau et d'électricité extrêmement basse.

Aménagement des paniers FlexLine

Les plats et couverts les plus variés trouvent toujours leur place, grâce à des possibilités étonnantes. La poignée élégante permet d'extraire le panier en toute sécurité, confortablement et quel que soit l'angle. Les picots du support pour tasses FlexCare maintiennent ces dernières en place. La rangée de pointes rabattable en deux parties est idéale pour les saladiers. Et les verres à vin précieux ? Le support pour verres FlexCare les préserve grâce à ses coussinets doux en silicone.

Lave-vaisselle à eau renouvelée, à partir d'une consommation d'eau de six litres

Les lave-vaisselle Miele fonctionnent exclusivement avec de l'eau renouvelée et avec le programme Automatic, à partir de 6 l d'eau, ce qui est nettement inférieur à un remplissage d'évier. Miele a ainsi réduit la consommation d'eau de 85 % ces 30 dernières années. Aujourd'hui, la consommation d'électricité a aussi baissé pour atteindre un nouveau record : en programme ECO, les lave-vaisselle Miele ne consomment que 0,54 kWh.

Hygiène testée⁵

Vaisselle propre sans souci : le programme Hygiène ou Intensif associé au PowerDisk ou aux tablettes UltraTabs élimine plus de 99,9 % des virus (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) en toute fiabilité. Ces résultats ont été confirmés par un contrôle de l'Institut d'hygiène et de virologie.*

Les tests menés par la Hochschule Rhein-Waal attestent de la performance de nettoyage exceptionnellement hygiénique des lave-vaisselle de Miele*. Lors du test d'hygiène, AutoDos et PowerDisk éliminent plus de 99,99 % des bactéries (*enterococcus faecium*) avec le programme ECO et QuickPowerWash 65 °C.

Demi-charge

Lavez de petites quantités sans mauvaise conscience : votre lave-vaisselle mesure automatiquement la quantité de vaisselle présente dans la cuve pour presque tous les programmes courants et ajuste exactement la consommation d'eau. Avec la détection automatique de charge, vous n'avez plus besoin d'attendre que le lave-vaisselle soit plein.

Knock2open⁶

Ce n'est pas de la magie, c'est Miele : Knock2open est la solution parfaite pour une cuisine sans poignées et pour créer une expérience magique. Il suffit de frapper deux fois sur la façade du lave-vaisselle entièrement intégrable de Miele pour que la porte s'ouvre automatiquement d'environ 10 cm grâce à un mécanisme sophistiqué. Un confort appréciable, au quotidien.

Miele@home⁷

Interconnexion intelligente : avec notre système innovant Miele@home, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et améliorez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et en toute sécurité. L'utilisation est simple avec l'app Miele, une enceinte connectée ou l'intégration aux solutions Smart Home disponibles. La connexion s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le Cloud Miele.

Écran M Touch Vi

Utilisez votre lave-vaisselle comme votre smartphone : le grand écran couleur TFT affiche les programmes et options de lavage sous forme de symboles accompagnés de texte, comme sur une app. Effectuez une sélection du bout des doigts ou balayez l'écran vers la gauche pour faire défiler les programmes et les options. L'écran TFT est intégré dans un bandeau de commande innovant qui allie confort d'utilisation et design épuré.

QuickPowerWash

Une combinaison imbattable : le programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk, tout particulièrement adaptés à ce programme, permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces produits de lavage, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en deux à trois minutes seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du programme.

SensorDry

La température ambiante dans la cuisine et la charge dans le lave-vaisselle peuvent avoir une influence sur le processus de séchage. Avec le programme Automatique, SensorDry assure un séchage optimal même dans des conditions difficiles.

Programme SolarEco

Le programme de lavage SolarEco est le programme optimal pour les ménages qui disposent d'une installation solaire thermique, d'une pompe à chaleur ou d'un chauffage gaz/mazout, car il utilise exclusivement la température de l'eau entrante déjà préchauffée. Grâce à la gestion intelligente du programme, vous obtenez ainsi une consommation d'électricité incroyablement faible de 0,05 kWh par cycle de lavage.*

Raccordement à l'eau chaude

Chaque lave-vaisselle Miele dispose en outre d'un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60 °C. Cela permet de réduire encore la consommation électrique. Tous les programmes permettent ainsi d'économiser en moyenne jusqu'à 35 % d'énergie.

* Caractéristiques d'équipement selon le modèle

1) Brevet Tiroir MultFlex 3D DE102015120882, EP3409182, EP3649912

2) Brevet PowerDisk DE102013104391, EP2798995

3) En programme ECO

4) Brevet BrilliantLight EP2233061, EP2540208

5) Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives en ce qui concerne l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) dans les programmes testés Hygiène et Intensif, tous utilisant le PowerDisk ou les tablettes UltraTabs. Détails relatifs aux critères de test à l'adresse <https://www.miele.com/g7000-c>.

6) Brevet Séchage AutoOpen DE 102007008950, EP 2120671, US 8671587

7) Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Selon le modèle et les régions, les fonctionnalités peuvent varier. Il est nécessaire que vous acceptiez les conditions générales de vente et les informations sur la protection des données pour les produits et services numériques de Miele dans l'App Miele. Miele se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les offres numériques à tout moment.

Pour les meilleurs résultats de lavage

Détergents pour lave-vaisselle Miele

Un lavage parfait, tout simplement

De nos jours, les programmes de lavage des divers fabricants d'appareils présentent des différences considérables. De ce fait, les détergents courants ne peuvent pas toujours assurer un résultat optimal dans tous les lave-vaisselle.

Miele a donc créé des propres détergents, qui sont spécialement adaptés à ses lave-vaisselle. Ils ont été développés et testés dans les laboratoires Miele, en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont en parfaite harmonie avec les lave-vaisselle Miele et leurs programmes spécifiques.

Avec les détergents Miele, vous bénéficiez toujours des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et vous protégez aussi l'environnement !

Une parfaite interaction entre détergent et lave-vaisselle, pour un éclat resplendissant après chaque lavage.

Riedel recommande Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun problème ! L'alliance unique des fonctionnalités intelligentes de ses appareils et de ses détergents fait de Miele le spécialiste de la protection des verres. Le résultat : des verres étincelants de propreté ; tout polissage ultérieur est superflu. Même après de nombreux lavages, vos précieux verres sont aussi beaux qu'au premier jour. Vous pouvez même laver vos verres ultrafins et précieux dans votre lave-vaisselle Miele sans aucune crainte, avec les détergents de Miele. Riedel Glas, concepteur et fabricant de verres à vin, le confirme. Pour le nettoyage de ses verres (soufflés à la main ou à la machine), Georg Riedel recommande Miele.



Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles



La meilleure façon d'assurer le lavage optimal de la vaisselle



Des résultats impeccables, même en présence de salissures tenaces





Performance de lavage optimale

Une combinaison imbattable : le programme de lavage QuickPowerWash (ou PowerWash combiné avec Quick ou Express) et les tablettes UltraTabs ou les PowerDisk parfaitement adaptés à ce programme permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces produits de lavage, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en deux à trois minutes seulement. Leur efficacité est donc assurée dès le début du programme.



Label Nordic Swan

Le label Nordic Swan est soumis à des exigences environnementales strictes pour le développement durable et la protection environnementale. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement. Les détergents ECO peuvent eux aussi satisfaire pleinement ces exigences. L'utilisation du PowerDisk All in 1 ECO et des tablettes UltraTabs All in 1 ECO permet d'obtenir des résultats de nettoyage efficaces et respectueux de l'environnement, avec la qualité habituelle de Miele.

Innovation AutoDos

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Pour un meilleur développement



durable :

Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre granulat en poudre exclusif sous forme de système parfaitement ajusté. Le granulat en poudre aux composants spécifiques est dosé automatiquement en fonction du programme sélectionné, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient du granulat en poudre pour 20 cycles de lavage¹ en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté. Également avec AutoStart : vous n'avez qu'à programmer une seule fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de maintenir la porte fermée. Cela facilite votre quotidien et vous bénéficiez d'un confort unique.





PowerDisk All in 1 400 g

Détergent pour un nettoyage intelligent dans les lave-vaisselle avec fonction AutoDos.

- Granulat en poudre exclusif Miele
- Avec fonctions produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois environ (20 cycles de lavage¹)
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Détergent écologique pour lave-vaisselle avec fonction AutoDos

- Granulat en poudre exclusif et écologique Miele
- Sans parfums ni colorants
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour un mois environ (20 cycles de lavage¹)
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



PowerDisk All in 1 Pack de 6 pièces

Détergent pour lave-vaisselle avec fonction AutoDos et pack à prix avantageux.



PowerDisk All in 1 ECO Pack de 6 pièces

Détergent écologique pour lave-vaisselle avec fonction AutoDos et pack à prix avantageux.

Détergents pour lave-vaisselle Miele

www.miele.ch



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Excellente performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Résultats de lavage parfaits, même en cas de salissures tenaces
- Pas d'emballage à enlever : se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiene Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever : se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



UltraTabs All in 1 ECO 60 pièces

Des tablettes alliant efficacité et écologie pour une performance de lavage intelligente même à des températures basses inférieures à 50 °C.

- Sans parfum, ni colorant, ni conservateur
- Avec des ingrédients d'origine végétale
- Très facilement biodégradable
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Nordic Swan
- Pas d'emballage à enlever : se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Sans protection de l'argent



Poudre DishPowder 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec une aide au dosage intégrée.

- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Enzymes spéciales – efficaces même à basse température de lavage
- Formule de protection contre la corrosion du verre
- Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



Recharge de poudre DishPowder 1 kg

Pour un nettoyage optimal en dosage individuel.

- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Enzymes spéciales – efficaces même à basse température de lavage
- Formule de protection contre la corrosion du verre
- Très économique – pour env. 70 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.

Entretien des lave-vaisselle Miele

www.miele.ch



RinseAid produit de rinçage 500 ml

Pour des verres étincelants.

- Facilite le séchage de la vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Dosage précis et aisé grâce à un système de fermeture spécial
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique



Sel régénérant 750 g

Pour une performance et un fonctionnement parfaits

- du lave-vaisselle Miele.
- Sel à grains particulièrement gros, idéal pour les lave-vaisselle Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Un lavage parfait, tout simplement ! Avec Miele.



Détartrant 250 g

Élimine les dépôts de calcaire dangereux pour votre lave-vaisselle ou votre lave-linge.

- Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos appareils
- Protège les thermoplongeurs, tambours et autres éléments
- Performance optimale de l'appareil garantie grâce à la formule spéciale Miele
- À utiliser une à trois fois par an selon les besoins
- Un entretien optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



Produit d'entretien DishClean 160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre lave-vaisselle.

- Élimine les odeurs, le calcaire et les petits dépôts
- Préserve l'élasticité et l'étanchéité des joints de porte
- Protection active assurée par une propreté impeccable
- Performance optimale de l'appareil garantie grâce à la formule spéciale Miele
- Un entretien optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



IntenseClean 200 g

Pour une hygiène parfaite de votre lave-vaisselle et de votre lave-linge.

- Élimine les graisses, bactéries et mauvaises odeurs
- Nettoyage efficace en profondeur grâce à la formule spéciale Miele
- Garantit des résultats de lavage et de rinçage parfaits
- À utiliser une à trois fois par an
- Un entretien optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années



Désodorisant 4 ml

Diffuse un parfum agréable dans le lave-vaisselle.

- Neutralise les odeurs désagréables grâce à une combinaison d'agents actifs
- Parfum frais et agréable de citron vert et de thé vert
- Mise en place simple et confortable dans le panier à vaisselle
- Très économique – pour 60 cycles de lavage
- Un entretien optimal pour un fonctionnement fiable pendant de longues années

Détails des niches et des socles

Séries G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL

Variantes d'encastrement sous plan, séries G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL, Largeur 600 mm, enceinte haute

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur du lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								1
180							1	
170						1		
160					1			
150				1				
140			1					2
130		1					2	
120						2		
110					2			
100				2				
90			2					
80		2						
70								
60								
50								
40								
35								

Hauteur SMS

intégrable avec façade adaptée au mobilier

G 2xxxx-60 XXL intégrable

1

habillable avec GDU-60/60-7 (noir)

2

habillable avec GDU-60/65-7 (noir)

- Hauteur SMS
- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- G 2xxxx-60 XXL intégrable
- 1 habillable avec GDU-60/60-7 (noir)
- 2 habillable avec GDU-60/65-7 (noir)

Séries G 1xxxx-60 et PFD 10x-60

Variantes d'encastrement sous plan, séries G 1xxxx-60 et PFD 10x-60, largeur 600 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur du lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	
130						1		
120					1			
110				1				
100			1					2
90		1					2	
80						2		
70					2			
60				2				
50			2					
40		2						
35								

- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- G 1xxxx-60 intégrable
- 1 habillable avec GDU-60/60-7 (noir)
- 2 habillable avec GDU-60/65-7 (noir)
- G 1xxxx-60
- G 2xxxx-60 XXL*
- PFD 10x-60
- PFD 10x-60 XXL*

* Notre recommandation

Habillage frontal en inox et blanc brillant pour les lave-vaisselle intégrables

Habillage frontal ED et BW pour les séries G 2xxxx-60 XXL, G 1xxxx-60, PFD 10x-60 XXL et PFD 10x-60, intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur du lave-vaisselle (en mm)												
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	
220													
210													
200													
190												1/2	
180											1/2	1/2	
170										1/2	1/2		
160									1/2	1/2		3	
150								1/2	1/2		3	3	
140							1/2	1/2		3	3	4	
130						1/2	1/2		3	3	4	4	
120					1/2	1/2		3	3	4	4		
110				1/2	1/2		3	3	4	4			
100			1/2	1/2		3	3	4	4				
90		1/2	1/2		3	3	4	4					
80	1/2	1/2		3	3	4	4						
70	1/2		3	3	4	4							
60		3	3	4	4								
50	3	3	4										
40	3	4											
35	4												

G 1xxxx-60 i
PFD 10x-60 i

G 1xxxx-60 i
G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i
PFD 10x-60 i XXL

G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i XXL

1

avec façade inox
GFV 60/57-7
Hauteur 570 mm

2

avec façade inox
ou blanc brillant
GFV 60/60-7
Hauteur 600 mm

3

avec façade inox
ou blanc brillant
GFV 60/63,5-7
Hauteur 632 mm


4

avec façade inox
ou blanc brillant
GFV 60/65-7
Hauteur 650 mm

- G 1xxxx-60 i
- PFD 10x-60 i
- G 1xxxx-60 i
- G 2xxxx-60 i XXL
- PFD 10x-60 i
- PFD 10x-60 i XXL
- G 2xxxx-60 i XXL
- PFD 10x-60 i XXL
- 1 avec façade inox GFV 60/57-7 Hauteur 570 mm
- 2 avec façade inox ou blanc brillant GFV 60/60-7 Hauteur 600 mm
- 3 avec façade inox ou blanc brillant GFV 60/63,5-7 Hauteur 632 mm
- 4 avec façade inox ou blanc brillant GFV 60/65-7 Hauteur 650 mm


Habillage frontal inox pour les lave-vaisselle entièrement intégrables

Habillage frontal inox pour les séries G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL et G 1xxxx-60, entièrement intégrable




Série G 2xxxx-60 XXL FrontFit

Séries G 2xxxx-60 XXL FrontFit, largeur 600 mm



Série G 1xxxx-60 XXL FrontFit

Série G 1xxxx-60 FrontFit, largeur 600 mm



Détails des niches et des socles

Série G 15xxx-45

Variantes d'encastrement sous plan, série G 15xxx-45,
largeur 450 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur du lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	1
130						1	1	
120					1	1		
110				1	1			
100			1	1				2
90		1	1				2	
80	1	1				2		
70	1				2			
60				2				
50			2					
40	2	2						
35	2							

intégrable avec façade adaptée au mobilier

1 avec façade blanc brillant GFV 45/60-7 hauteur 600 mm

2 avec façade blanc brillant GFV 45/65-7 hauteur 650 mm

Norme Suisse : séries G 38xx-55 et G 37xx-55

Variantes d'encastrement sous plan, séries G 38xx-55 et G 37xx-55,
largeur 550 mm

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur du lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	
130						1		
120					1			
110				1				
100			1					
90		1						
80	1							
70								
60								
50								
40								
35								

Hauteur SMS, HN 860-870/, HS 100-110

intégrable avec façade adaptée au mobilier

1 habillable avec GDU 55-7 (noir, marron), façade inox ou blanc brillant GFV 55/63,5-7 Hauteur 632 mm (sans Vi)



Miele SA

Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

**Le Miele Experience Center est là pour vous**

Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate. Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.