

Miele

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

2026

Miele. Immer Besser.



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgrossväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für **“Immer Besser”** entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele als Inbegriff erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig.

Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr *Reinhard Zinkann*





Die grosse Modellvielfalt für modernes Leben



Inhaltsverzeichnis

Einführung

Hausgerätevernetzung mit Miele@home	6
Unsere Dienstleistungen	10
Bauformen der Kühl-, Gefrier- und Weinschränke	12
Side-by-Side	14
Effizienz und Nachhaltigkeit	16

Geräte

Einbau-Kältegeräte in Euro- und Schweizer-Norm	18
French Door Kühl-Gefrierkombinationen	66
Stand-Kältegeräte	78
MasterCool	118
Weinschränke	142





Miele@home

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart HomeLösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App¹

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick – egal, ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garvorgang im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



Smartspeaker²

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalem Sprachassistentensystem. Mit Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.




Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart HomePartneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹

Die Produkt-Highlights der Miele App¹



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.ch/mieleathome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



¹) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

²) Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem finden Sie unter g.co/home/req. Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

Unsere Dienstleistungen für Sie

Gerätevorführungen, Beratungen, Service, Miele Shop

Miele Kochstudios in der ganzen Schweiz

Sei es bei einem Neu- oder Umbau der Küche – die Geräte-Entscheidung fällt nicht leicht. Dabei spielen nicht nur die heutigen Kochgewohnheiten und zukünftigen Kochwünsche eine Rolle, sondern auch die Möglichkeiten in Ihrer Küche. Unsere erfahrenen Kursleiter/innen unterstützen Sie im Entscheidungsprozess für die richtigen Geräte und Kombinationen. Sie erklären während dem Zubereiten von verschiedenen Köstlichkeiten, wie Sie Dampfgeräte, Backofen usw. im Alltag einsetzen können.

Anmeldung und Infos: www.miele.ch/cooking-events



Miele Experience Center in Spreitenbach und Crissier

Wir freuen uns, Sie in unseren Experience Center in Spreitenbach und Crissier zu begrüßen und Sie in der Geräteauswahl zu unterstützen. Auf über 700 m² präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele: Küchengeräte, Geschirrspüler, Kühl-, Gefrier- und Weinschränke sowie das ganze Wäschepflege- und Staubsauger-Sortiment. Erfahren Sie im persönlichen Beratungstermin alles zu den Highlights der Geräte und überzeugen Sie sich von der haptischen Qualität und hochwertigen Verarbeitung.

Experience Center Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Anmeldung und Infos:
www.miele.ch/beratung




Ihr Miele Service in der Schweiz

Tag und Nacht, an Arbeits- wie auch an Feiertagen können Sie für eine allfällige Reparatur direkt einen Servicetechniker anfordern. Unter www.miele-eservice.ch platzieren Sie Ihren Auftrag zu einem von Ihnen gewünschten Zeitpunkt direkt im System. Der Techniker in Ihrer Nähe wird umgehend informiert und ist innert kurzer Zeit zur Stelle. Die Miele Servicetechniker sind in der ganzen Schweiz stationiert und jederzeit erreichbar. Sie bezahlen deshalb stets die gleiche Wegpauschale – egal, wo Sie wohnen.

www.miele-eservice.ch oder
Telefon 0848 848 048

Im Miele Shop

Das Sonderzubehör ist erhältlich unter miele.ch





Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?

Die Bauformen der Kältegeräte und Weinschränke

Freistehend, integriert oder untergebaut? Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen? Mit Miele haben Sie alle Möglichkeiten. Finden Sie das perfekte Kältegerät – für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie in Ihrer Küche.



Standgeräte

Freistehende Geräte bieten neben dem Design-Aspekt unter anderem den Vorteil, dass das Gerät bei einem Umzug einfach mitgenommen und in der neuen Küchensituation wieder aufgestellt werden kann. Neben einer Vielzahl abwechslungsreicher Oberflächen bieten wir, vom klassischen Weiss bis zu modernen Fronten aus Glas und Edelstahl, eine hochwertige und komfortable Innenausstattung.



red dot winner 2022



Einbaugeräte

Einbaugeräte können mit Ihrer Küchenmöbelfront oder einer Miele Edelstahlfront ausgestattet werden und fügen sich so vollkommen in Ihr Küchendesign ein. Miele Einbau-Kältegeräte bieten eine breite Auswahl unterschiedlicher Nischenhöhen und individueller Innenausstattung in gewohnter Miele Qualität.

Unterbaugeräte

Unterbaugeräte können unter einer Arbeitsplatte installiert werden und bieten auch in kleinen Küchen viel Platz für Ihre Lebensmittel.



MasterCool

Die Kombination aus der perfekten Integration in Ihr Küchenumfeld und maximalem Volumen sind die Einbaugeräte der Baureihe MasterCool. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten erlauben zudem individuelle Gesamtlösungen – mit höchstem Anspruch an Materialien, Design und Qualität.



red dot design award winner 2019



Möchten Sie Ihre Geräte Side-by-Side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Grössenvielfalt, ihre Qualität und ihr Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Kombinieren Sie beispielsweise zwei Weinschränke nebeneinander oder setzen Sie auf die klassische Side-by-Side-Kombination eines Kühl- und Gefrierschranks nebeneinander.

Einbau: Kältegeräte

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, sodass die Geräte individuell angeordnet werden können.

178er Nische (ActiveDoor)	
FNS 7794 D	K 7797 C
178er Nische	
FNS 7774 D, FNS 7740 D	K 7777 B, K 7747 C, K 7737 D
FNS 7774 D	KF 7772 B, KFN 7774 B, KFN 7744 C, KF 7742 C, KFN 7734 B/D
FNS 7740 D	KFN 7795 C, KFN 7785 C, KF 7772 B, KFN 7774 B, KFN 7744 C, KF 7742 C, KFN 7734 B/D
140er Nische	
FNS 7470 D	K 7477 B, K 7447 C

Einbau: Kältegeräte, übereinander

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich übereinander kombinieren. Beim Einbau muss ein Möbelboden zwischen den Geräten installiert werden.

Gerät unten	Gerät oben
88er Nische	
FNS 7140 C	K 7127 D, KWT 6422 iG-1, KWT 6422 i-1

Unterbau: Kältegeräte, nebeneinander

Die nachfolgenden Unterbau-Geräte in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Unterbau 820-880 mm	
FNUS 7040 D	KU 7015 D
Unterbau 860-920 mm	
FNUS 7140 C	KU 7175 D, KU 7135 C

MasterCool

Alle Einbau-Kältegeräte der Baureihe MasterCool können miteinander beliebig nebeneinander angeordnet werden. Allerdings muss zwischen jeweils zwei Geräten das nachkaufbare Zubehör KSK installiert werden.

Einbau-Weinschränke

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG-1	KWT 6422 iG-1
KWT 6422 i-1	KWT 6422 i-1
178er Nische	
KWT 6722 iGS-1	KWT 6722 iGS-1
KWT 6722 iS-1	KWT 6722 iS-1

Unterbau-Weinschränke, nebeneinander

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, sodass die Geräte individuell angeordnet werden können.

Unterbau 820-880 mm	
KWTUS 7074 F	KWTUS 7054 F, KWTUS 7074 F
KWTUS 7054 F	KWTUS 7054 F
KWTUS 7096 E	KWTUS 7096 E
Unterbau 860-920 mm	
KWTUS 7196 E	KWTUS 7196 E

Stand: Kältegeräte, nebeneinander

Die nachfolgenden Standgeräte verfügen über eine Breite von 60 cm und lassen sich nebeneinander kombinieren.

Gerät links	Gerät rechts
KWNS 4784 DE edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
KWTS 4785 F sw	KS 4887 DD edt/cs
FNS 4882 D edt/cs	KS 4887 DD edt/cs
FNS 4782 D bst	KS 4783 DD bst
FNS 4382 D el	KS 4383 DD el



Umweltbewusst sparen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt hat bei Miele Tradition – seit mehr als 125 Jahren. Die Natur ist unsere Lebensgrundlage, die wir schützen wollen. Deshalb legen wir als Premium-Haushaltsgerätehersteller unseren Fokus kontinuierlich auf die Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Kältegeräten.

Sparsam und umweltgerecht kühlen und gefrieren

In den Kältegeräten der Marke Miele werden ausschliesslich hochwertigste Komponenten verwendet, die durch ein optimales Zusammenspiel zu einem niedrigen Energieverbrauch beitragen. Hierzu zählen nicht nur energiesparende Kompressoren und langlebige LEDs, sondern auch Features wie NoFrost, die durch eine intelligente Steuerung Hand in Hand gehen.

Noch mehr Nachhaltigkeit beim Kühlen


Seit nunmehr über 10 Jahren forschen wir bei Miele an komplexen Frischesystemen, die die Lebensmittel unserer Kunden länger haltbar machen, so zu deutlich grösserem Komfort und Flexibilität beitragen, aber im Besonderen der Lebensmittelverschwendung massgeblich Einhalt gebieten. Über 70 Prozent aller Miele Kühlgeräte sind mit einem Frischesystem ausgestattet und bieten dem Kunden somit den besten Weg seine Lebensmittel zu schützen und frisch zu halten.



Klimaklassen sorgen für garantierte Temperaturbereiche

Für den optimalen Betrieb und das Einhalten der Lagertemperaturen eines Kühl- oder Gefriergeräts ist der Standort und somit die Umgebungstemperatur entscheidend. Vier Klimaklassen, welche auch auf Energieetikett und Typenschild ausgewiesen werden, informieren über die Aufstellmöglichkeiten der Geräte in folgenden Umgebungstemperaturen:

- SN = Subnormal +10 °C bis +32 °C
- N = Normal +16 °C bis +32 °C
- ST = Subtropisch +16 °C bis +38 °C
- T = Tropisch +16 °C bis +43 °C



Das EU-Energielabel für Kältegeräte

Mit den Verordnungen bezweckt die EU, den Energieverbrauch innerhalb Europas weiter zu senken und somit zur Schonung der Umwelt beizutragen. Ausserdem dient die Reskalierung einer besseren Übersichtlichkeit und Beurteilung von Produkten für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Die gesetzlichen Anforderungen und die Verschärfung der Energieklassengrenzen führt zu einer neuen Einstufung der Geräte in die Energieeffizienzklassen. Durch den Wegfall der Plus-Klassen für die Energieeffizienz, beispielsweise A+++, und die Neuklassifizierung von A bis G wird eine bessere Vergleichbarkeit der Produkte gewährleistet. Seit dem 01.03.2021 können Sie über den QR-Code, der Sie zur EU-Datenbank (EPREL) führt, weitere Informationen zum Gerät abrufen.





Einbau-Kältegeräte
in Euro- und Schweizer-Norm



Inhaltsverzeichnis

Miele Einbau-Kältegeräte

Modellvielfalt	20
Bedienkonzepte	22
Frischesysteme	24
Gefriersysteme	26

Produktvorteile

Produkt-Highlights	28
Weitere Produktvorteile	30
Marketingklassen	32
Übersicht Symbole	34

Euro-Norm-Modelle

Nischen für Euro-Norm-Modelle	35
Produktübersicht Euro-Norm	36

Schweizer-Norm-Modelle

Nischen für Schweizer-Norm-Modelle	55
Produktübersicht Schweizer-Norm	56
Glossar	62
Übersicht Flaschenablage	64



Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt der Miele Einbau-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

Kältegeräte



Kühlschränke

Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Unsere innovativen und intelligenten Frischesysteme PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro garantieren Ihnen optimalste Frische und besondere Langlebigkeit Ihrer Lebensmittel. Sie erreichen damit bis zu 5 x längere Haltbarkeit im Vergleich zu konventionellen Obst- und Gemüseschubladen, für einen schonenderen Umgang mit Ihren Lebensmittelressourcen. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt "Ihren Miele". Die Einbaugeräte stehen in einer Höhe von 72 cm bis 194 cm zur Verfügung.

Kühl-Gefrierkombinationen

Diese Geräte verfügen sowohl über ein geräumiges Kühlteil als auch über ein Gefrierfach, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrierkombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln – besonders mit PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro – sowie Gefriergut in einem Gerät.

Gefrierschränke

Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefrierfächer lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrierleistung bis -26 °C.

Miele

5°C

-18°C



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Kältegeräte, MasterCool und Weinschränke

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch-Bedienung

Die FreshTouch-Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




SensorTouch-Bedienung

Die SensorTouch-Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touchflächen rechts neben dem Display.




TouchControl-Bedienung

Die TouchControl-Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



EasyControl Bedienung

Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Tippen per Sensortaste angewählt werden. Über die EasyControl Bedienung lässt sich die Temperatur des Kühlteils gradgenau einstellen.



MasterSensor-Bedienung (nur für MasterCool-Geräte)

Die MasterSensor-Bedienung basiert auf einem hochauflösenden TFT-Touchdisplay. Temperatur oder Lichtstimmung können speziell mit nur einem Fingertipp eingestellt werden. Die Hintergrundfarbe des Touchdisplays lässt sich wahlweise in Schwarz oder Weiss anpassen.



TouchControl-Bedienung (nur für Weinschränke)

Die TouchControl-Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



PerfectFresh Active:
Unser bestes Frischesystem
dank aktiver Befeuchtung!



Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro und DailyFresh.



PerfectFresh Active

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie eine bis zu 5 x längere Frische bei Früchten und Gemüse. Funktion und Optik zugleich – ein Eye-catcher, der alle Blicke automatisch auf sich zieht!



PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.



DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Einbaugeräte mit PerfectFresh Active	Einbaugeräte mit PerfectFresh Pro	
Euro-Norm	Euro-Norm	Schweizer-Norm
KFN 7795 C KFN 7774 B KF 7772 B K 7798 C K 7797 C K 7778 B K 7777 B K 7678 D K 7478 C K 7477 B K 7378 B K 7377 B	KFN 7844 C KFN 7744 C KF 7742 C K 7748 C K 7747 C K 7448 C K 7447 C K 7348 C K 7347 C	K 37582-55 iDF-1 K 35582-55 iDF-1

Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell griffbereit.

Mit moderner Gefiertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff – für optimale Ergebnisse und besten Genuss.



NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmässig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schliessen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen – für immer.



ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.



DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für den Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.





NoFrost:
Nie mehr abtauen!



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kältegeräte

XL-Volumen

Built-in XL – so macht Verstauen Spass. Lehnen Sie sich entspannt zurück und geniessen Sie die Vorfreude auf den nächsten Einkauf, denn Ihr Kältegerät bietet reichlich Platz für Ihre Grosseinkäufe. Im Kühlteil stehen Ihnen ganze 29 Liter mehr Volumen zur Verfügung als im bewährten Miele KFN 7744 C mit einer Standardnischenhöhe von 178 cm und einer Breite von 60 cm. Im Vergleich dazu bietet Ihnen Ihr MasterCool Gerät 17 Prozent mehr Kühlraum, und dank des zusätzlichen Glasbodens und des grosszügigen Türabstellers geniessen Sie noch mehr Flexibilität beim Verstauen Ihrer Lebensmittel – vom sensiblen Gemüse über Frischfleisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte bis hin zu den Getränken.



ActiveDoor

Flexibel und komfortabel: Öffnen und schliessen Sie Ihre Gerätetür automatisch per Sprachbefehl oder Klopfen.



PerfectFresh Active

Gutes Klima: Durch aktive Befeuchtung und optimale Temperatur bleiben Lebensmittel bis zu 5 x länger frisch.



Freeze&Cool

Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie den Gefrierenteil als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



**Exclusive
to Miele**

FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefässe und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Einbau-Kältegeräte



FlexiTray

Maximaler Komfort: Der drehbare Glasboden ermöglicht auch bei voller Bestückung eine kinderleichte Entnahme.



PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5 x länger.



DailyFresh

Mehr Frische für Früchte und Gemüse: Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeitsfunktion.



Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.




NoFrost

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis im Innenraum und das Abtauen bleibt Ihnen erspart.



Exclusive to Miele ComfortClean

Einfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.




SoftClose

Leise und wie von selbst: Die Türen schließen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.



IceMaker

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.



Miele@home¹

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Alle Miele Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Marketingklasse

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



Energieeffizienzklasse

C–E

Frischesystem

PerfectFresh Active / DailyFresh¹

Freeze&Cool

◆¹

IceMaker

◆¹

Beleuchtung

FlexiLight 2.0¹

NoFrost

◆

DynaCool

◆¹

Marketingklasse

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Energieeffizienzklasse

B–C

Frischesystem

PerfectFresh Active

Freeze&Cool

–

IceMaker

–

Beleuchtung

FlexiLight 2.0¹

NoFrost

◆¹

DynaCool

◆

Marketingklasse

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



Energieeffizienzklasse

B–E

Frischesystem

PerfectFresh Pro / DailyFresh¹

Freeze&Cool

–

IceMaker

–

Beleuchtung

LED

NoFrost

◆¹

DynaCool

◆

¹) Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Einbau-Kältegeräte auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei A.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



ComfortSize

Backbleche oder andere grosse Gegenstände können oberhalb der Frischezone platziert werden.



Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung – bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung – bis zu 5 x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



Die geräumige Schublade für frisches Obst und Gemüse.



Türöffnungshilfe

Automatisches Öffnen und Schliessen der Gerätetür via Voice oder Klopfsignal.



Freeze&Cool

Temperaturbereich im Gefriereteil stufenweise wählbar zwischen -26°C und 14°C . Kühl- und Gefriereteil sind separat abschaltbar.



Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.



Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0.



Moderne LED-Beleuchtung, seitlich in die Glasplattenhalter integriert.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Türschliessdämpfung

Sanftes Schliessen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür.

Welches Modell passt in welche Nische?

Euro-Norm 60 cm



KFN 7795 C



K 7798 C



K 7797 C



FNS 7794 D

Nischenhöhe	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach	Kühlschrank ohne Gefrierfach	Gefrierschrank
1935-1943 mm (Breite $\geq$ 710 mm) (KFN 79xx)	KFN 7934 D			
1940 - 1950 mm (KFN 78xx)	KFN 7844 C			
1772 – 1788 mm (KF(N)/K/FNS 77xx)	KFN 7795 C KFN 7785 C KF 7772 B KFN 7774 B KFN 7764 C KFN 7744 C KF 7742 C KFN 7734 B KFN 7734 D KF 7731 D K 7731 E	K 7798 C K 7778 B K 7748 C K 7738 D	K 7797 C K 7777 B K 7747 C K 7737 D	FNS 7794 D FNS 7774 D FNS 7740 D
1574 – 1590 mm (K 76xx)		K 7678 D		
1397 – 1413 mm (K/FNS 74xx)		K 7478 C K 7448 C K 7438 D	K 7477 B K 7447 C	FNS 7470 D
1220 – 1236 mm (K 73xx)		K 7378 B K 7348 C K 7328 D K 7326 E	K 7377 B K 7347 C K 7327 D	
874 – 890 mm (K/FNS 71xx)		K 7128 D	K 7127 D	FNS 7140 C
860 – 920 mm Unterbau (KU/FNUS 71xx)			KU 7175 D mit Auszügen KU 7135 C	FNUS 7140 C
820 – 880 mm Unterbau (KU/FNUS 70xx)		KU 7016 D	KU 7030 D mit Auszug KU 7015 D	FNUS 7040 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



75 cm und Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7934 D	KFN 7844 C
Marketingklasse	Gold	Gold
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/links/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/LED	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/DailyFresh ExtraCool	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/-/-	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/-	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1
ComfortSize	●	●
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/-	3/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	233,97/0,56	162,06/0,44
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1935 – 1943 x 712 – 715 x min 550	1940 – 1950 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	20/19	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Gesamtnutzinhalt in l	382	273
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	284/-/98	204/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	13/10	9/6
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1000	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen


Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7795 C	KFN 7785 C	KF 7772 B
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Platinum
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●	●	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/●	–/●	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/●	DailyFresh/●	PerfectFresh Active/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●/●	–/●	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	●/–	–/●	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/●	–/●/–	–/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/2	3/2	5/2
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/1/–	–/1/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	1/–	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	–/●	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	3/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/2	3/2	2/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	C/B	B/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	166,08/0,454	146/0.400	115,71/0,317
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–ST	SN–T	SN–T
Gesamtnutzzinhalt in l	246	255	256
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/71	184/–/71	202/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/4
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–	●/●

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen

Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 B	KFN 7744 C	KF 7742 C
Marketingklasse	Platinum	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	●	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●/●	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/●	–/●/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2	3/0	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	–/●	●/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/2	3/–	2/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	B/A	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	131,77/0,36	165,71/0,454	145,27/0,397
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	245	244	255
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/70	174/71/70	201/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/4
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	29	33	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen


Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 B	KFN 7734 D	KF 7731 D
Marketingklasse	Gold	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/–	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–	–/●/–	–/–/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	5/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/–	3/–	2/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	B/A	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,31	181,41/0,495	159/0,435
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Schlepptür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	–/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	253	253	266
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/–/70	183/–/70	212/–/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/4
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	29	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/●

Einbau-Vorratzzentrum


Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 E
Marketingklasse	Gold
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1
ComfortSize	●
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,416
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-
Technische Daten	
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Gesamtnutzinhalt in l	274
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	162/-/16
Kellerfach in l	96
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●

Einbau-Kühlschränke

Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7798 C	K 7797 C	K 7778 B
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Platinum
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/–/–	rechts/links/–/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	●	●	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–	●/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Active/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●/●	●/●	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/●/–	–/●/–/–	–/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/●	–/●/●	–/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2	4/3	5/2
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/●/●	–/1/1	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	1	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	–/●	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2	3/2
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	–/–	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	C/B	B/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	130,67/0,358	99,65/0,274	104,39/0,28
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1777 – 1793 x 560 – 570 x min 550	1777 – 1793 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	276	296	276
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	250/98/27	296/98/–	250/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	–/–	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/–	●/●




Einbau-Kühlschränke

Euro-Norm 60 cm



NEW




NEW



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 B	K 7748 C	K 7747 C
Marketingklasse	Platinum	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	●	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●/●	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/●/●/–	–/●/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/●	–/●/–	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	7/4	4/0	6/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	●/–	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	–/–	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	B/A	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	79,57/0,21	130,67/0,358	99,65/0,274
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	296	275	294
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/–	248/98/27	294/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	14/2	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	29	33	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/●	●/–

Einbau-Kühlschränke




Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7737 D	K 7678 D
Marketingklasse	Gold	Gold	Platinum
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/–	DailyFresh/–	PerfectFresh Active/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/●/–	–/●/–/–	–/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–	–/●/–	–/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	7/0	5/2
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2	3/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	–/–	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,375	91,62/0,252	154,76/0,424
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1574 – 1590 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	22/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzinhalt in l	286	308	238
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	309/–/–	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	–/–	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/–	●/●

Einbau-Kühlschränke





Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7447 C	K 7438 D	K 7378 B
Marketingklasse	Gold	Gold	Platinum
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	●
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	●/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Pro/–	DailyFresh/–	PerfectFresh Active/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/–/–	–/–/●/–	–/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/–	–/●/–	–/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/0	5/0	3/2
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	–/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	●/–	–/–	–/●
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/2	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	–/–	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	D/B	B/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,25/0,249	121,91/0,334	93,81/0,257
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397 – 1413 x 560 – 570 x min 550	1397 – 1413 x 560 – 570 x min 550	1220 – 1236 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	19/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	223	217	174
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	223/67/–	202/–/16	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	9/2	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33	31
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/●	●/●

Einbau-Kühlschränke




Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7478 C	K 7477 B	K 7448 C
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Gold
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	●	●	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/–	●/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Active/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●/●	●/●	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/●/●/–	–/●/–/–	–/●/●/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/●/●	–/●/●	–/●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2	5/3	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	–/●	●/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	–/–	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	B/A	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116,07/0,317	73/0,200	116,07/0,317
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/–	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1397 – 1413 x 560 – 570 x min 550	1397 – 1413 x 560 – 570 x min 550	1397 – 1413 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzinhalt in l	207	224	206
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	192/67/16	225/67/–	191/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	–/–	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	29	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/–	●/●

Einbau-Kühlschränke




Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7377 B	K 7348 C	K 7347 C
Marketingklasse	Platinum	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination		
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	●	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	●/●	-/●	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-	-/●/●/-	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/●	-/●/-	-/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/2	3/0	4/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●	-/●	●/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	●	●	●
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	B/A	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	72,27/0,197	118,26/0,323	91,62/0,252
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1220 – 1236 x 560 – 570 x min 550	1220 – 1236 x 560 – 570 x min 550	1220 – 1236 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	191	173	189
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/0	158/67/16	190/67/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	9/2	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	29	32	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/●	●/-

Einbau-Kühlschränke



Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D	K 7326 E	K 7327 D
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem/Freeze&Cool	VeggieBox/-	VeggieBox/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-	-/-/●/-	-/-/●/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/nachrüstbar/-	-/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/0	4/0	5/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
ComfortSize	-	-	-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/A	E/B	D/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323	147/0,404	81/0,221
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1221 – 1228 x 560 – 568 x min 550	1221 – 1228 x 560 – 568 x min 550	1221 – 1228 x 560 – 568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Gesamtnutzinhalt in l	187	187	204
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/-/15	172/-/15	204/-/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	11/3	10/3	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	27	35	28
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/●	●/-

Einbau-Kühlschränke



Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D	K 7127 D
Marketingklasse	Silver	Silver
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/●/-	-/●/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0	3/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1
ComfortSize	-	-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-F)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	D/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,316	74/0,203
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	874 – 881 x 560 – 568 x min 550	874 – 881 x 560 – 568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Gesamtnutzinhalt in l	119	136
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/-/15	136/-/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	11/3	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	28
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/●	●/-

Unterbau-Kühlschränke




Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7175 D	KU 7135 C
Marketingklasse	Platinum	Gold
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Auszugswagen/-/●	rechts/links/●/●
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	VeggieBox/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-/-	-/●/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/●/-
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/●	●/-/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/0	2/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	1/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	-/-	2/1
ComfortSize	-	-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-F)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	82,12/0,224	59,90/0,164
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	860 – 920 x 600-604 x 560	860 – 920 x 600-604 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	119	134
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	119/-/-	135/-/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	200 – 240/10/2000	200 – 240/10/2000
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-

Unterbau-Kühlschränke



Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7030 D	KU 7016 D	KU 7015 D
Marketingklasse	Gold	Silver	Silver
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Auszugswagen/-/-	rechts/links/●/●	rechts/links/●/●
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	VeggieBox/-	VeggieBox/-	VeggieBox/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/-	-/-/●/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/-/-	-/-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-/-	●/-/-/-	●/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/-/●	●/-/-	●/-/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/0	2/0	3/0
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	1/-	2/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	-/-	2/1	2/1
ComfortSize	-	-	-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	73,90/0,202	115,34/0,315	74,10/0,202
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (B x H)	820 – 880 x 600-604 x 560	820 – 880 x 600-604 x 560	820 – 880 x 600-604 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/-	10/-	10/-
Klimaklasse	SN-T	N-ST	SN-ST
Gesamtnutzzinhalt in l	124	106	127
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	125/-/-	92/-/14	127/-/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	10/2	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	200 – 240/10/2000	220 – 240/10/2000	220 – 240/10/2000
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-	●/-

Einbau-Gefrierschränke



Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D	FNS 7774 D	FNS 7740 D
Marketingklasse	Diamond	Platinum	Gold
Gerätekategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/rechts/–/●	links/rechts/●/●	links/rechts/●/●
Design	Beleuchtung Gefrierzone	Beleuchtung Gefrierzone	–
Bedienkomfort	Vernetzung mit Miele@home	Vernetzung mit Miele@home	●
	IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–
	NoFrost/VarioRoom	NoFrost/VarioRoom	●/●
	SoftClose	SoftClose	●
Steuerung	Bedienkonzept	Bedienkonzept	SensorTouch
	SuperFrost	SuperFrost	●
	Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/–
Gefriergerät/-zone	Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	–
	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	8/–
	Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	–
	Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B
	Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,520
Sicherheit	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●
	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
	Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	Nischenmasse in mm (H x B x T)	Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550
	Befestigungstechnik	Befestigungstechnik	Festtür
	Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/26
	Klimaklasse	Klimaklasse	SN-T
	4*-Gefrierzone in l	4*-Gefrierzone in l	213
	Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33
	Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/12
	Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör	Kälteakku/Eiswürfelschale	Kälteakku/Eiswürfelschale	–/●

Einbau-Gefrierschränke


Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7470 D	FNS 7140 C
Marketingklasse	Platinum	Gold
Gerätekategorie		
Gefrierschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/rechts/●/●	links/rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
SoftClose	●	●
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/-	●/●/-
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	–	–
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	6/-	4/-
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	–	–
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,17/0,474	122,48/0,334
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1391 – 1413 x 560 – 570 x min 550	874 – 890 x 560 – 570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/21	-/16
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	156	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/12	10/10
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●

Unterbau-Gefrierschränke

Euro-Norm 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7140 C	FNUS 7040 D
Marketingklasse	Gold	Gold
Geräteklasse		
Gefrierschrank	●	●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/–	●/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/rechts/●/●	links/rechts/●/●
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	–	–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●
SoftClose	●	–
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/–/●	●/–/●
Gefriergerät/-zone		
Eis- und Wasserausgabe durch die Tür	–	–
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen	3/–	3/–
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe in Tür	–	–
Anzahl entnehmbarer, metallischer Gitterkörbe	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121,10/0,331	149,70/0,411
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	860 – 920 x 600 – 604 x 560	820 – 880 x 600 – 604 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühltteil/Gefrierteil in kg	–/10	–/10
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	80	74
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/10	12/8
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2000	220 – 240/10/2000
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakku/Eiswürfelschale	–/●	–/●



Welches Modell passt in welche Nische?

Schweizer-Norm 55 cm



KF 37533-55 iD



KF 35532-55 ED



K 37582-55 iDF-1






K 35543-55 EDF

Nischenhöhe	Kühl-/Gefrierkombination integrierbar		Kühl-/Gefrierkombination dekorierbar		Kühlschrank integrierbar		Kühlschrank dekorierbar	
14/6 1778 mm	KF 37533-55 iD KF 37532-55 iD	E E			K 37582-55 iDF-1	E		
13/6 1651 mm	KF 36532-55 iD	E						
12/6 1524 mm	KF 35532-55 iD	E	KF 35532-55 ED	E	K 35582-55 iDF-1 K 35563-55 iDF mit Auszug K 35543-55 iDF	E E E	K 35543-55 EDF	E
10/6 1270 mm					K 34543-55 iF	E	K 34543-55 EF K 34542-55 EF -1	E E
7/6 889 mm					K 32542-55 iF-1	E		
6/6 762 mm							K 31542-55 EF-1	E

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen



Schweizer-Norm 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 37533-55 iD	KF 37532-55 iD	KF 36532-55 iD
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–
Design	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone
Bedienkomfort	PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet
Bedienkomfort	Vernetzung mit Miele@home	Vernetzung mit Miele@home	Vernetzung mit Miele@home
Bedienkomfort	Frischesystem/Freeze&Cool	Frischesystem/Freeze&Cool	Frischesystem/Freeze&Cool
Bedienkomfort	DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost
Bedienkomfort	ComfortClean/Active AirClean Filter	ComfortClean/Active AirClean Filter	ComfortClean/Active AirClean Filter
Bedienkomfort	Silence System/SoftClose/SelfClose	Silence System/SoftClose/SelfClose	Silence System/SoftClose/SelfClose
Steuerung	Bedienkonzept	Bedienkonzept	Bedienkonzept
Steuerung	SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierzone abschaltbar	SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierzone abschaltbar	SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierzone abschaltbar
Steuerung	Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus
Kühlgerät/-zone	Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet
Kühlgerät/-zone	FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase
Kühlgerät/-zone	Flaschenablage aus verchromtem Metall	Flaschenablage aus verchromtem Metall	Flaschenablage aus verchromtem Metall
Kühlgerät/-zone	Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen
Kühlgerät/-zone	Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel
Kühlgerät/-zone	Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	Innentürabsteller für Konserven/Flaschen
Gefriergerät/-zone	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen
Effizienz und Nachhaltigkeit	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)
Effizienz und Nachhaltigkeit	Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh
Sicherheit	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierzone	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierzone	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierzone
Sicherheit	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm
Sicherheit	Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm
Technische Daten	Nischenmasse in mm (H x B)	Nischenmasse in mm (H x B)	Nischenmasse in mm (H x B)
Technische Daten	Befestigungstechnik	Befestigungstechnik	Befestigungstechnik
Technische Daten	Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg	Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg	Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierzone in kg
Technische Daten	Klimaklasse	Klimaklasse	Klimaklasse
Technische Daten	Gesamtnutzzinhalt in l	Gesamtnutzzinhalt in l	Gesamtnutzzinhalt in l
Technische Daten	Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l
Technische Daten	Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h
Technische Daten	Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW
Technische Daten	Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen




Schweizer-Norm 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 35532-55 iD	KF 35532-55 ED
Marketingklasse	Platinum	Platinum
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-●	-/-●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	-/-/●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/links/●/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	SpotLight/-	SpotLight/-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W/XKV 3000 KF	XKS 3130 W / XKV 3000 KF
Frischesystem/Freeze&Cool	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●/-	●/●/●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/-	●/●/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/-	3/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	209,88/0,575	209,88/0,575
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B)	SMS 12/6	SMS 12/6
Befestigungstechnik	Festtür	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	15/15	-/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	237	237
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	163/-/75	163/-/75
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	12/5	12/5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1000	220 - 240/10/1000
Sonderzubehör		
Montageset mit Dekorrahmen schwarz/Dekorblatt schwarz	-/-	●/●
1/6 Lüftungsgitterset weiss oder schwarz	-	●
Einbauvarianten		
1. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz	-	●
2. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz und Dekorblatt schwarz	-	●

Einbau-Kühlschränke




Schweizer-Norm 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 37582-55 iDF-1	K 35582-55 iDF-1	K 35563-55 iDF
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Platinum
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-	rechts/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	SpotLight/-	SpotLight/-	SpotLight/-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	●/-	●/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W/XKV 3000 KF	XKS 3130 W/XKV 3000 KF	XKS 3130 W/XKV 3000 KF
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Pro/-	Gemüseschublade/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/●/-	-/●/●/-	-/●/●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	4/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	●
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/2	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	●/-	●/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	3/1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/B	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	205,86/0,564	185,79/0,509	163,52/0,449
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B)	SMS 14/6	SMS 12/6	SMS 12/6
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	304	256	268
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	275/96/30	235/63/22	247/-/22
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	13/3	12/3	10/3,5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	31
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1000	220 - 240/10/1000	220 - 240/10/1000

Einbau-Kühlschränke




Schweizer-Norm 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 35543-55 iDF	K 35543-55 EDF	K 34543-55 iF
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	-/-/●	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-	rechts/links/●/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	SpotLight/-	SpotLight/-	SpotLight/-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W/XKV 3000 KF	XKS 3130 W / XKV 3000 KF	XKS 3130 W/XKV 3000 KF
Frischesystem/Freeze&Cool	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-	Gemüseschublade/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/●/●/-	-/●/●/-	-/●/●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/●/-	-/-/-	-/●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	5/-	5/-	4/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	●	●	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2	2/2
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/B	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	164,25/0,449	164,25/0,449	158,96/0,435
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-	●/-	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B)	SMS 12/6	SMS 12/16	SMS 10/6
Befestigungstechnik	Festtür	-	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	-/-	15/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Gesamtnutzzinhalt in l	276	276	221
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	255/-/22	255/-/22	200/-/22
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/2,5	10/2,5	10/4
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33	31
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1000	220 - 240/10/1000	220 - 240/10/1000
Sonderzubehör			
Montageset mit Dekorrahmen schwarz/Dekorblatt schwarz	-/-	●/●	-/-
1/6 Lüftungsgitterset weiss oder schwarz	-	●	-
Einbauvarianten			
1. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz	-	●	-
2. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz und Dekorblatt schwarz	-	●	-

Einbau-Kühlschränke


Schweizer-Norm 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 34543-55 EF	K 34542-55 EF-1	K 32542-55 iF-1
Marketingklasse	Platinum	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/–	rechts/links/●/–	rechts/●/–
Design	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort	Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W / XKV 3000 KF	–
Frischesystem/Freeze&Cool	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–	Gemüseschublade/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/●/–	–/–/●/–	–/–/●/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Steuerung	Bedienkonzept	TouchControl	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierfach abschaltbar	●/–/●/–	●/–/●/–	●/–/●/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	●/●/●	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/-zone	Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/–	3/–
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–	2/–
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	2/2	3/1
Gefriergerät/-zone	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,96/0,435	158,41/0,432	149,29/0,408
Sicherheit	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierfach	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	–/–	–/–
Technische Daten	Nischenmasse in mm (H x B)	SMS 10/6	SMS 10/6
Befestigungstechnik	–	–	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierfachteil in kg	–/–	–/–	15/–
Klimaklasse	SN-T	SN	SN-ST
Gesamtnutzzinhalte in l	221	215	142
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	200/–/22	194/–/22	126/–/17
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	10/4	9/2,5	9/3
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	37	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1000	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Sonderzubehör	Montageset mit Dekorrahmen schwarz/Dekorblatt schwarz	●/●	–/–
1/6 Lüftungsgitterset weiss oder schwarz	●	–	–
Einbauvarianten	1. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz	●	–
2. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz und Dekorblatt schwarz	●	●	–

Unterbau-Kühlschrank

Schweizer-Norm 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 31542-55 EF-1
Marketingklasse	Gold
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	●/-/-
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/●/●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem/Freeze&Cool	Gemüseschublade/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/●/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-
Steuerung	
Bedienkonzept	PicTronic
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/●/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	2/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1
Kühlgerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,48/0,413
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Nischenmasse in mm (H x B)	SMS 6/6
Befestigungstechnik	-
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-
Klimaklasse	SN
Gesamtnutzzinhalt in l	103
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	86/-/17
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/800
Sonderzubehör	
Montageset mit Dekorrahmen schwarz/Dekorblatt schwarz	●/●
1/6 Lüftungsgitterset weiss oder schwarz	-
Einbauvarianten	
1. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz	●
2. mit Dekorrahmen weiss oder schwarz und Dekorblatt schwarz	●

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Einbau-Kältegeräte

ActiveDoor

Erleben Sie einzigartigen Komfort mit dem ActiveDoor Feature von Miele. Mit Sprachbefehl oder sanftem Klopfsignal lässt sich die Tür mühelos öffnen und schliessen. Alternativ können Sie wie gewohnt den klassischen Möbelgriff nutzen. Diese Flexibilität macht die Lebensmittel-Einlagerung so einfach wie nie zuvor. Der grosszügige Öffnungswinkel von bis zu 115 Grad sorgt dafür, dass die Gerätefront stets frei von Fingerabdrücken und Rückständen bleibt.

CleanSteel Rückwand

Die CleanSteel Rückwand Ihres Miele Kühlschranks sorgt dafür, dass sich die Kälte im Innenraum optimal und gleichmässig verteilt. Weder Kondensat- noch Eisbildung sind sichtbar.

ComfortClean

Miele ComfortClean Innentürabsteller bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind besonders kratzfest, chemikalienresistent, temperaturbeständig und hochtransparent. Die ComfortClean Innentürabsteller können nach Abnahme der Zierleisten einfach im Geschirrspüler (bis 55 °C) hygienisch gereinigt werden. Somit ist kein manuelles Auswischen der Absteller mehr notwendig.

ComfortSize

Mehr Volumen: Die Miele Kältegeräte mit ComfortSize bieten Ihnen ausreichend Platz zur komfortablen Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der grösseren Tiefe können Sie über dem PerfectFresh Pro- oder PerfectFresh Active-Fach ganz bequem ein Backblech einschieben. So lassen sich auch sperrige Gegenstände problemlos und komfortabel unterbringen.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

DynaCool

Die DynaCool Funktion sorgt für eine gleichmässige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum. Somit spielt es keine Rolle mehr, auf welcher Ebene Sie welche Lebensmittel einlagern, denn für alle herrschen die gleichen Bedingungen. Die bei herkömmlichen Kühlschränken bekannte Schichtung „oben wärmer, unten kälter“ gehört mit DynaCool endgültig der Vergangenheit an.

Feinverstellung Innentür

Egal ob grosse Flaschen oder kleine Konserven – die Absteller in der Innentür Ihres Miele Kühlschranks lassen sich ganz individuell und einfach in der Höhe verstellen. Dadurch finden alle Lebensmittel einen geeigneten Platz.

FlexiBoard

Für hohe Gefässe findet man im Kühlschrank oftmals nur in der Tür einen geeigneten Platz. Dank des geteilten Glasbodens, des Miele FlexiBoard, lassen sich diese Gefässe nun auch im Kühlteil lagern. Schieben Sie den vorderen Teil des FlexiBoard einfach unter den hinteren. Dadurch entsteht im vorderen Bereich Platz für hohe Flaschen oder Milchtüten. Der hintere Teil eignet sich weiterhin als Lagerfläche. So nutzen Sie den verfügbaren Raum optimal.

FlexiLight 2.0

Dank des Miele FlexiLight 2.0 geniessen Sie beste Sicht auf jeden Bereich Ihres Kühlschranks. Die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung sorgt stets für optimale Lichtverhältnisse – und das ganz ohne zu blenden. Die Innenräume werden mit einzigartiger Brillanz gleichmässig ausgeleuchtet. So haben Sie den perfekten Überblick über Ihre Lebensmittel. Miele FlexiLight 2.0 besticht mit einem modernen Design und ist besonders energiesparend.

FlexiTray

Sorgen Sie für beste Ordnung in Ihrem Miele Kältegerät mit dem komfortablen Glasboden FlexiTray. Dieser ist drehbar und lässt sich ganz einfach um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten schwenken. So müssen Sie nichts mehr zur Seite räumen, um an die hinten stehenden Lebensmittel zu gelangen. Diese werden ganz einfach nach vorne gedreht, ohne dass Platz im Innenraum verloren geht.

Freeze&Cool

Sie brauchen mehr Platz zum Kühlen Ihrer Lebensmittel? Dann nutzen Sie das Gefrierteil einfach und komfortabel als Kühlteil. Dadurch schaffen Sie mehr Stauraum, zum Beispiel zum Kühlen von Getränken. Die Temperatur im unteren Teil Ihres Kältegeräts lässt sich stufenweise zwischen –26 °C und +14 °C einstellen. Für maximale Flexibilität sind Kühlteil und Gefrierteil separat abschaltbar.

IceMaker

Mit dem IceMaker produziert Ihre Miele Kühl-Gefrierkombination bis zu 100 frische Eiswürfel am Tag, und das ganz automatisch. Mit festem Anschluss an die Frischwasserleitung werden kontinuierlich Eiswürfel produziert, bis der Vorratsbehälter gefüllt ist.

LED-Beleuchtung

Die indirekte Beleuchtung schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre und unterstreicht die hohe Wertigkeit der Materialien. LED-Leuchten sind wartungsfrei und sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen sind LEDs besonders energiesparend und verfügen über eine deutlich höhere Lebensdauer.

Miele@home*

Mit unserem innovativen System Miele@home¹, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

My Ice

Versorgt Sie ganz bequem mit frischen Eiswürfeln, und das auch ohne festen Wasseranschluss. Bis zu 100 Eiswürfel am Tag können ganz automatisch produziert werden. Dank des integrierten Wassertanks brauchen Sie dafür noch nicht mal einen externen Anschluss an die Wasserleitung. Sie können Ihre Kühl-Gefrierkombination ganz flexibel aufstellen und müssen trotzdem nicht auf den Komfort eines automatischen Eiswürfelbereiters verzichten.

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Die Umluftkühlung verteilt kalte, trockene Luft gleichmässig im Innenraum, sodass sich kein Eis bilden kann. Dadurch vereist auch Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schliessen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen – für immer.

PerfectFresh Active

Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank. Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtigkeitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Auch die Handhabung ist komfortabel: Sie müssen nur den kleinen Wassertank befüllen, den Rest übernimmt Ihr Miele Gerät.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade.

SoftClose

Kühl- und Gefrierschranktüren, die leise und wie von selbst schliessen: mit SoftClose, dem innovativen Schliesssystem von Miele. Die Tür schliesst ab einem Winkel von 30 Grad automatisch. Ausserdem dämpft SoftClose die Tür beim Schliessen – nie wieder klirrende Flaschen in der Innentür.

XL-Volumen

17 % mehr Platz im Vergleich zur Standard-Nische: Mit 29 Litern mehr Volumen im Kühlteil im Vergleich zum Modell KFN 7744 C (Nischenhöhe 178 cm) finden auch Grosseinkäufe reichlich Platz in Ihrem Gerät. Dank des zusätzlichen Glasbodens und des Innentürabstellers geniessen Sie noch mehr Flexibilität beim Verstauen Ihrer Lebensmittel.

* modellabhängig

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche Flaschenablage passt in welches Gerät?

Die variabel einsetzbare Flaschenablage aus verchromtem Metall sorgt für perfekte Lagerung von weiteren Flaschen im Innenraum

	Flaschenablagen						
Modell	KFR 30055 PF Mat.-Nr. 10094070	KFR 30055 Mat.-Nr. 10094090	KFR7000 Mat.-Nr. 11775120	KFR K7x2x Mat.-Nr. 12078410	KFR SMS 9000 Mat.-Nr. 07005220	KFR4000 75 cm Mat.-Nr. 12474470	KFR 4000 Mat.-Nr. 12030560
Einbau Euro-Norm							
KFN 7844 D			1				
KFN 7795 C			♦				
KFN 7785 C			♦				
KF 7772 B			♦				
KFN 7774 B			♦				
KFN 7744 C			1				
KF 7742 C			1				
KFN 7734 B/D			♦				
KF 7731 D			1				
K 7798 C			♦				
K 7797 C			1				
K 7778 B			♦				
K 7777 B			1				
K 7748 C			1				
K 7747 C			1				
K 7738 D			1				
K 7737 D			1				
K 7678 D			♦				
K 7478 C			1				
K 7477 C			1				
K 7448 C			1				
K 7447 C			1				
K 7438 D			1				
K 7378 B			♦				
K 7377 B			1				
K 7348 C			♦				
K 7347 C			1				
K 7328 D / K 7327 D / K 7326 E				♦			
Einbau-Schweizer-Norm	mit PerfectFresh	ohne PerfectFresh					
KF 37533-55 iD		1					
KF 37532-55 iD		♦					
KF 36532-55 iD		1					
KF 35532-55 iD / ED		1					
K 37582-55 iDF-1	1						
K 35582-55 iDF-1	1						
K 35563-55 iDF		♦					
K 35543-55 iDF / EDF		1					
K 34543-55 iF / EF		♦					
K 34542-55 EF-1					♦		
Standgeräte							
KFN 4796 AD/CD edt/cs						1	
KS 4887 DD edt/cs							1
KS 4783 DD bst							1
KS 4383 DD el							♦
K 4373 DD ws							♦
K 4323 DD ws							♦
KFN 4898 A-10D bs							1
KFN 4799 CDE edt/cs							1
KFN 4795 AD edt/cs							1
KFN 4797 CD ws							1
KFN 4397 CD el							♦
KFN 4395 AD ws							♦
KFN 4395 BD el							♦
KFN 4395 CD ws							♦
KFN 4375 BD el							♦
KFN 4375 CD ws							♦

♦ = nachrüstbar 1 = Anzahl serienmässig, weitere nachrüstbar





French Door – Die neue Generation

Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen



Inhaltsverzeichnis

French Door Kühl-Gefrierkombinationen

Modellvielfalt	68
Frischesystem	70
Gefriersystem	71

Produktvorteile

Produkt-Highlights	72
Weitere Produktvorteile	74
Übersicht Symbole	76
Produktübersicht	77



Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen

Finden Sie die richtige Kühl-Gefrierkombination für Ihre Küche. Von Multitalenten mit grosszügigem Fassungsvermögen bis hin zu ultraschlanken Designs und integrierten Eispendern bieten die French Door Kühl-Gefrierkombinationen von Miele höchste Qualität und intelligentes Design.



Das Design-Statement

Wenn Sie auf der Suche nach einer Kühl-Gefrierkombination sind, die in Sachen Stil neue Massstäbe setzt, sind Sie beim KFFD 6867 obsw/matt „Design Statement“ genau richtig. Das Äussere besteht aus obsidianschwarzem, mattem Glas, das einen eleganten, auffälligen Look schafft, der minimalistisch wirkt und ein Gefühl von Luxus vermittelt. Das raffinierte Design setzt sich im schwarz-weissen Innenraum mit einer trockenen BlackSteel-Rückwand, getönten Schubladen und Türfächern sowie passenden Zierleisten fort. Neben diesem eleganten Design profitieren Sie von den Vorteilen der Frischesysteme PerfectFresh Pro und Perfect-Fresh Active, die Lebensmittel bis zu 5 x länger frisch halten. Darüber hinaus bieten ein integrierter IceMaker und ein Wasserspender in der Seitenwand zusätzlichen Komfort, ohne das Design zu stören.



Der Eis- und Getränke-Spezialist

Geniessen Sie jederzeit kühles Wasser und Eis mit unserem KFFD 6765 edt/cs, dem „Spezialisten für Eis und Getränke“. Das polierte Edelstahlgehäuse mit Flügeltüren verfügt ausserdem über eine professionelle externe Eis-/Wasserausgabe. Auf Knopfdruck liefert es gekühltes, gefiltertes Wasser, Eiswürfel oder Crushed Ice und ist perfekt für Gäste oder Erfrischungen im Alltag. Die obere Schublade des Gefrierteils ist eine flexible Freeze&Cool-Zone, ideal für gekühlte Getränke. Der weisse Innenraum mit einer trockenen Rückwand aus Edelstahl sorgt für einen edlen Look.



Der Allrounder

Unser Modell KFFD 6741 edt/cs ist der „Allrounder“, der in nahezu jede Küche passt. Der Innenraum maximiert den nutzbaren Stauraum und verfügt über eine einzigartige Freeze&Cool-Zone. Dabei handelt es sich um einen umwandelbaren Bereich, der je nach Bedarf zwischen Kühlen und Gefrieren umgeschaltet werden kann und sich somit perfekt für eine flexible Lagerung eignet. Dank der geteilten Ablagen im Innenraum lassen sich Ihre Lebensmittel leicht ordnen. Das elegante CleanSteel-Edelstahlgehäuse mit vier grifflosen Flügeltüren vermittelt ein raffiniertes, modernes Gefühl. Die trockene Rückwand sorgt für ein sauberes, aufgeräumtes Aussehen.

Miele French Door – maximale Frische und weniger Gerüche

PerfectFresh Active & Longlife AirClean System



PerfectFresh Active & Longlife AirClean System

Vermeiden Sie Gerüche und verlängern Sie die Frische Ihrer Lebensmittel um bis zu 5 x mit den einzigartigen Frischesystemen von Miele. Die PerfectFresh Active-Technologie sorgt mit einem feinen Nebel für eine aktive und sichtbare Befeuchtung, verhindert Feuchtigkeitsverlust und hält Lebensmittel länger frisch. Automatische Temperaturregler halten das Klima zwischen 0 und +3 °C. PerfectFresh Active hilft, Fleisch, Fisch und Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar zu machen, während Obst und Gemüse bis zu 5 x länger haltbar bleiben. Darüber hinaus ist das Longlife AirClean System strategisch im Luftstrom des Geräts platziert und trägt mit einem im Backofen leicht regenerierbaren Aktivkohlefilter dazu bei, Gerüche und Geruchsübertragung zu reduzieren. Dies gewährleistet eine lang anhaltende Leistung über eine Lebensdauer von drei Jahren.

Miele French Door – flexibler Bedienkomfort

Freeze&Cool – anpassbare Temperaturen für flexible Lagerung



Freeze&Cool

Maximieren Sie Effizienz und Flexibilität mit der Freeze&Cool-Zone von Miele. Dieser umwandelbare Bereich des Gefrierschranks verfügt über eine einstellbare Temperatur von -18 °C bis +5 °C, sodass Sie genau die Temperatur wählen können, die Sie benötigen. So können Sie je nach Bedarf zwischen mehr Platz im Kühlschrank oder mehr Platz im Gefrierschrank wählen. Kühlen Sie Getränke schnell, tauen Sie Lebensmittel sicher auf oder genießen Sie einfach etwas mehr Stauraum. Stellen Sie über das Display die ideale Temperatur für bestimmte Lebensmittel ein. Setzen Sie die Temperatur beispielsweise auf etwa -5 °C, um Glacé sanft aufzutauen, damit sie sich leichter portionieren lässt.



△ Pull

△△△ Push

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹ der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen

PerfectFresh Active

Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank. Alle 90 Min. und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Dadurch bleiben Ihre Lebensmittel bis zu 5 x länger frisch.



PerfectFresh Pro

Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit bleibt Obst und Gemüse bis zu 5 x länger frisch.



DailyFresh

Halten Sie Obst und Gemüse mit geräumigen Schubladen und idealer Luftfeuchtigkeit bis zu 2 x länger frisch.



Longlife AirClean System

Der regenerierbare Filter reduziert Gerüche und ihre Übertragung. Er ist nachhaltig und ressourcenschonend.



Freeze&Cool

Nutzen Sie die Freeze&Cool-Zone als Kühl- oder Gefrierteil und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



IceMaker

Der IceMaker produziert zuverlässig Eiskwürfel – mit Frischwasseranschluss und Filter für gute Wasserqualität.

¹) modellabhängig

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile¹ der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen



Wasserspender

Geniessen Sie jederzeit frisches, gekühltes und gefiltertes Wasser mit dem integrierten Wasserspender.



Eis-/Wasserausgabe

Geniessen Sie erfrischendes, gekühltes Wasser und Eis auf Knopfdruck aus der Eis-/Wasserausgabe.



NoFrost

Verzichten Sie auf lästiges Abtauen dank des Umluftkühlsystems, das die Eisbildung verhindert.



DynaCool

Die kalte Luft wird durch den Ventilator gleichmässig verteilt, sodass überall eine konstante Temperatur herrscht.



Trockene Rückwand

Das Rückwand-Design bleibt trocken und sorgt dafür, dass keine sichtbare Kondensation oder Eisbildung auftritt.



SelfClose

Das praktische Schliesssystem lässt die Schubladen sanft schliessen und bewahrt Ihre Lebensmittel sicher auf.

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile¹ der Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen



DuplexCool

Vermeiden Sie Geruchsübertragung und halten Sie Lebensmittel dank separater Kühlkreisläufe länger frisch.



**Exclusive
to Miele**

ComfortClean

Die hochwertigen Türabsteller lassen sich ganz einfach im Geschirrspüler reinigen.



Gallonenabsteller

Im Türabsteller ist Platz für grosse Behälter. Im Innenraum ist reichlich Raum für sämtliche Lebensmittel.



Miele@home²

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

¹) modellabhängig

²) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele French Door Kühl-Gefrierkombinationen auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei French Door Kühl-Gefrierkombinationen liegt bei D.



Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung – bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung – bis zu 5x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



Longlife AirClean System

Frische Lebensmittel ohne störende Gerüche.



Freeze&Cool

Temperaturbereich im Gefrierteil stufenweise wählbar zwischen -18 °C und +5 °C. Kühlteil und Gefrierteil sind separat abschaltbar.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von Eiswürfeln.



Wasserspender

Integrierter Wasserspender für jederzeit verfügbares, gekühltes und gefiltertes Wasser.



Eis-/Wasserausgabe

Verwöhnt per Knopfdruck mit Eis und gekühltem Wasser auf der Front.

Kühl-Gefrierkombinationen

French Door



* lieferbar ab 3. Quartal 2026

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFFD 6867 swm*	KFFD 6765 edt/cs*	KFFD 6741 edt/cs*
Marketingklasse	Platinum	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	-/-/-	-/-/-	-/-/-
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Blacksteel	Silber	Silber
Frontfarbe	Obsidianschwarz matt	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/LED	LED/LED	LED/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	●/●/-	-/-/-	-/-/-
Seitenwandbeleuchtung/Deckenbeleuchtung	●/●	-/●	-/●
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Longlife AirClean System/Freeze&Cool	●/●	●/●	●/●
DuplexCool/DynaCool/NoFrost	●/●/●	●/●/●	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Wasserspender mit Frischwasseranschluss/Eis-/Wasserspender mit Frischwasseranschluss	●/●/-	-/-/●	-/-/-
ComfortClean/Longlife Active AirClean Filter	●/●	●/●	●/●
Türöffnungshilfe	grifflos (Griffmulde)	grifflos (Griffmulde)	grifflos (Griffmulde)
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/●	-/-/●	-/-/●
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/und zusätzlich unabhängige Temperaturregelung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Temperaturzonen	3	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/QuickIce	●/●/●/-	●/●/●/●	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	0/0/4	0/0/3,5	0/0/4
Frischeschubladen	2	2	2
Innentürabsteller für Konserven	2	2	2
Innentürabsteller für Flaschen	2	1	2
Gefriergerät/-zone			
Gefrierschubladen/Gefrierfächer	3/0	3/0	4/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G) D	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	286,89/0,786	283,61/0,778	269,37/0,737
Geräuschkategorie (A - D) C	C	C	C
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	906 x 1805 x 750	906 x 1805 x 745	906 x 1805 x 745
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4-Sterne-Gefrierzone in l	356/100/231	308/94/230	356/0/220
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	14/5	12/6,2	14/5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	39	39	39
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1700	1700	1700
Spannung in V/Absicherung in A	230/10	230/10	230/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Longlife AirClean Filter/Eischaufel/Wasserfilter/Eiswürfelschale	●/●/●/-	●/-/●/-	●/-/●/-



Stand-Kältegeräte



Inhaltsverzeichnis

Miele Stand-Kältegeräte

Modellvielfalt	80
Grössenvielfalt	82
Aussendesign	84
Öffnungskonzepte	86
Bedienkonzepte	88
Frischesysteme	90
Gefriersysteme	92

Produktvorteile

Produkt-Highlights	94
Weitere Produktvorteile	96

Produkte

Marketingklassen	98
Übersicht Symbole	101
Produktübersicht	102
Glossar	116



Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Miele Geräte begeistern mit speziellen Highlights, um jedes Lebensmittel unter optimalen Bedingungen frisch zu halten, tiefzukühlen oder zu lagern. Sie leisten einen komfortablen Beitrag zum gesunden und modernen Leben.

Kältegeräte



Kühlschränke

Für die effiziente, erstklassig organisierte Frischhaltung Ihrer Lebensmittel. Unsere innovativen und intelligenten Frischesysteme PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro garantieren Ihnen optimalste Frische und besondere Langlebigkeit Ihrer Lebensmittel. Sie erreichen damit bis zu 5 x längere Haltbarkeit im Vergleich zu konventionellen Obst- und Gemüseschubladen, für einen schonenderen Umgang mit Ihren Lebensmittelressourcen. Wählen Sie aus einer beeindruckenden Modellvielfalt "Ihren Miele". Die Standgeräte stehen in einer Höhe von 85 cm bis 185 cm zur Verfügung.



Kühl-Gefrierkombinationen

Diese Geräte verfügen sowohl über ein geräumiges Kühlteil als auch über ein Gefrierteil, die jeweils mit einer separaten Tür zu öffnen sind. Miele Kühl-Gefrierkombinationen vereinen die komfortable, schonende Lagerung von frischen Lebensmitteln – besonders mit PerfectFresh Active und PerfectFresh Pro – sowie Gefriergut in einem Gerät. Modelle mit Freeze&Cool bieten ein hohes Mass an Flexibilität, indem das Gefrierteil wahlweise auch als Kühlteil genutzt werden kann.



Gefrierschränke

Kraftvolle, effiziente Tiefkühlung mit vorbildlicher Organisation und Funktionalität. Miele Gefrierteile lassen sich als Einzelgerät nutzen, aber auch hervorragend mit einem passenden Miele Kühlschrank kombinieren. Das Design fasziniert durch puristischen, zeitlosen Stil. Auch die inneren Werte überzeugen, z. B. die erstklassige Gefrierleistung bis -28 °C.

Mehr Platz mit XL-Innenraum



Welches Format wünschen Sie?

Die Grössenvielfalt der Miele Stand-Kältegeräte

Miele Stand-Kältegeräte sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



85 cm Höhe, 60 cm Breite

Für eingeschränkte Platzverhältnisse sind die Kühl- und Gefrierschränke mit einer Höhe von nur 85 cm perfekt geeignet.



> 90 cm Höhe, 60 cm Breite

Für grosszügigere Platzverhältnisse eignen sich höhere Geräte. Kühlschränke, Gefrierschränke und Kühl-Gefrierkombinationen in unterschiedlichen Höhen und mit vielen Ausstattungsoptionen bieten eine breite Auswahl für Ihre optimale Lebensmittellagerung.



70/75 cm Breite

Mit überbreiten Kältegeräten erreichen Sie das Maximum an Lagerraum. Gefrierschränke in 70 cm Breite und 165 oder 185 cm Höhe sowie auch Kühl-Gefrierkombinationen in 75 cm Breite und 201 cm Höhe verfügen über deutlich mehr Nutzvolumen und bieten darüber hinaus beste Bedingungen für die Lagerung Ihrer Lebensmittel.

Miele Standgeräte bieten durch ihr besonders grosszügiges Raumangebot sehr viel Platz und Komfort für die Einlagerung Ihrer Lebensmittel.



XL-Innenraum

Mehr Platz für sperrige Gegenstände. Durch die grössere nutzbare Tiefe im Kühlteil können Sie speziell grosse und sperrige Gegenstände viel leichter unterbringen und z. B. sogar Backbleche komplett vorbereitet im Kühlschrank zwischenslagern.



XXL-Box

Mehr Volumen für sperriges Gefriergut. Die extra hohe Gefrierschublade bietet spürbar mehr Volumen. Damit gewinnen Sie viel Platz und Flexibilität für die Einlagerung Ihres Gefrierlags.



Die freistehenden Miele Kältegeräte fügen sich perfekt in verschiedenste Küchenumfelder ein. Eine breite Auswahl an hochwertigen Materialien und Farben steht für die perfekte Integration nach Ihren Vorstellungen zur Verfügung.

Graphitgrau

Die Glasfront in Graphitgrau komplettiert Ihre hochwertige Küchenlandschaft als perfekter Matching-Partner. Dabei schmiegt sich die moderne, elegante Oberfläche zeitlos in Ihre Kochlandschaft ein.



reddot winner 2022



Welches Aussendesign wünschen Sie?

Perfekte Integration in Ihr Küchenumfeld



Obsidianschwarz matt/ Blackboard edition

Kältegeräte in Obsidianschwarz matt bieten wie die der Blackboard edition ein besonders hochwertiges Küchenerlebnis. Beide Varianten sind mit einer Glasfront ausgestattet, die perfekt auf die Einbaugeräte Obsidianschwarz matt abgestimmt ist.



Blacksteel

Miele Kältegeräte unterstreichen den Trend zu dem Black-in-Black Design. Mit der Oberflächenqualität wie Miele CleanSteel setzt das dunkle Edelstahl noch einen weiteren Akzent der modernen, technischen Anmutung in Ihrer Küche.



Edelstahl CleanSteel

Gerätefronten in Edelstahl CleanSteel zeichnen sich durch ihre hochwertige Optik und ihre besonders einfache Pflege aus. Durch die spezielle Oberflächenveredelung sind Fingerabdrücke auf CleanSteel nahezu unsichtbar und spezielle Reiniger somit überflüssig.



Edelstahllook

Miele Stand-Kältegeräte in Edelstahl-Look setzen einen eleganten Akzent in Ihrer Küche. Die lackierte Oberfläche fügt sich besonders gut in Küchenumfelder mit matten Metalldetails ein.



Weiss

Weiss lackierte Kältegeräte sind der Klassiker für moderne wie traditionelle Küchenumfelder gleichermaßen. Besonders gut passen sie in helle Umgebungen.



Welchen Griff wünschen Sie?

Die Öffnungskonzepte der Miele Standgeräte

Die Öffnungskonzepte von Miele berücksichtigen individuelle Kundenwünsche hinsichtlich Design und Komfort. Versteckte Griffmulde oder eleganter Griff? – Mit oder ohne Türöffnungshilfe? Sie haben die Wahl!

Click2open

Mit Click2open lässt sich das Gerät besonders leicht und elegant öffnen. Click2open verschwindet unauffällig in der Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das Aussendesign.



EasyOpen-Hebelgriff

Der elegante aufgesetzte Griff verfügt über eine Öffnungshilfe mit Hebelwirkung. Somit lässt sich die Tür besonders leicht öffnen.



EasyHandle

Ein hochwertiger eleganter Griff unterstreicht den Miele Premium-Charakter und bietet ein klassisches Öffnen von vorn.



SideOpen

In der Seitenwand der Tür befindet sich eine Griffmulde. Das grifflose, geradlinige Design fügt sich perfekt in verschiedene Küchenumfelder ein.



FrontOpen

Die Kühl- und Gefrierschränke mit einer Höhe von 85 cm verfügen über eine Gerätefront mit horizontaler Griffmulde. Neben dem hochwertigen Design der grifflosen Gerätefront kann die Griffmulde zudem leicht gereinigt werden.

Miele

5°C

-18°C



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Stand-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch-Bedienung

Die FreshTouch-Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



SensorTouch-Bedienung

Die SensorTouch-Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touchflächen rechts neben dem Display.



TouchControl-Bedienung

Die TouchControl-Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.



EasyControl-Bedienung

Einfache Wahl: Durch einfaches Toggeln per Sensortaste lassen sich die Temperaturen und Extras ganz einfach anwählen.



Beispielabbildung

PerfectFresh Active:
Unser bestes Frischesystem
dank aktiver Befeuchtung!

0°C Zone



Welches Frischesystem wünschen Sie?

Purer Genuss und natürlicher Geschmack

Frische Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Obst und Gemüse auf dem Markt zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen?

Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Lagerung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist. Die Lösung: Die Miele Frischesysteme PerfectFresh Active, PerfectFresh Pro und DailyFresh.



PerfectFresh Active

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie eine bis zu 5 x längere Frische bei Früchten und Gemüse. Funktion und Optik zugleich – ein Eyecatcher, der alle Blicke automatisch auf sich zieht!



PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.



DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Standgeräte PerfectFresh Active	Standgeräte PerfectFresh Pro
KFFD 6867 swm KFN 4898 A-20 D bs KS 4887 DD edt/cs	KFFD 6765 edt/cs KFN 4799 AD swm KFN 4797 CD ws KFN 4397 CD el

NoFrost:
Nie mehr abtauen!



Welches Gefriersystem wünschen Sie?

Lange Lagerzeit mit viel Komfort

Für die langfristige Einlagerung und Vorratshaltung Ihrer Lebensmittel ist Einfrieren die beste Wahl. Damit bleiben Vitalstoffe und Geschmack auch für lange Zeit erhalten und sind bei Bedarf immer schnell griffbereit.

Und mit moderner Gefriertechnik haben Miele Kältegeräte die tiefen Temperaturen zuverlässig und ganz komfortabel im Griff – für optimale Ergebnisse und besten Genuss.



NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmässig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schliessen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen – für immer.



ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.



DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für den Kühl- und Gefrierteil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luftaustausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbedingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Stand-Kältegeräte

PerfectFresh Active

Miele geht neue Wege für Ihre Lebensmittel-Frische! Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wasserdampf in die PerfectFresh Active Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt somit für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank.



Freeze&Cool

Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie den Gefrierfach als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



**Exclusive
to Miele**

FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.



Feinverstellung Innentür

Einfach anpassbar: Durch die individuelle Höhenverstellung in der Innentür lässt sich der Platz optimal nutzen.



Click2open

Öffnen leicht gemacht: Auch grifflose Geräte lassen sich per Hebelwirkung besonders leicht öffnen.



DailyFresh
ExtraCool

fruit
vegetables & fruit

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Stand-Kältegeräte



PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5 x länger.



DailyFresh

Mehr Frische für Früchte und Gemüse: Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit.



NoFrost

Nie mehr Abtauen: Mit der Umluftkühlung bildet sich kein Eis im Innenraum und das Abtauen bleibt Ihnen erspart.



DynaCool

Gleichmässige Temperaturverteilung: Ein Ventilator sorgt für die optimale Zirkulation und Verteilung der Kaltluft.



Exclusive
to Miele

ComfortClean

Einfach sauber: Die hochwertigen Innentürabsteller können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden.



SoftClose

Leise und wie von selbst: Die Türen schliessen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.




MyIce

Flexibel frisches Eis: Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel pro Tag.



CleanSteel Rückwand

Kalt und sauber: Dank der CleanSteel Rückwand verteilt sich die Kälte in Ihrem Miele Kühlschrank besonders gut.



Miele@home¹

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Stand-Kühl-Gefrierkombinationen

Alle Miele Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Marketingklasse

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Energieeffizienzklasse

A

Frischesystem

PerfectFresh Active

Freeze&Cool

◆

Beleuchtung

FlexiLight 2.0

Türöffnungshilfe

Click2open

NoFrost

◆

DynaCool

◆

Marketingklasse

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



Energieeffizienzklasse

A–C

Frischesystem

PerfectFresh Pro / DailyFresh¹

Freeze&Cool

–

Beleuchtung

LED

Türöffnungshilfe

Click2open / EasyOpen-Hebelgriff¹

NoFrost

◆

DynaCool

◆

Marketingklasse

Silver

Echte Miele Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



Energieeffizienzklasse

C—D

Frischesystem

PerfectFresh Pro / DailyFresh¹

Freeze&Cool

—

Beleuchtung

LED

Türöffnungshilfe

SideOpen

NoFrost

◆

DynaCool

◆

¹⁾ Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Stand-Kältegeräte auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Stand-Kältegeräten liegt bei A.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Innenraumformat

Grössere nutzbare Tiefe schafft mehr Raum und Flexibilität auch für sperrige Gegenstände.



Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung – bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung – bis zu 5 x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



Die geräumige Schublade für frisches Obst und Gemüse.



Freeze&Cool

Temperaturbereich im Gefrierteil stufenweise wählbar zwischen -26°C und 14°C .



Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



My Ice

Der automatische IceMaker mit integriertem Wassertank für bis zu 100 Eiswürfel am Tag.



Gefriersystem




Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen, da sich Eis deutlich langsamer bildet.

Side-by-Side-Kombinationen


Gefrierschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 4882 D edt/cs	FNS 4782 D bst	FNS 4382 D el
Marketingklasse	Platinum	Gold	Silver
Gerätekategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Design	Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig
Gehäusefarbe	Silber	Schwarz	Silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Blacksteel	Edelstahllook
Beleuchtung Gefrierzone	LED	-	-
Bedienkomfort	Vernetzung mit Miele@home	Vernetzung mit Miele@home	Vernetzung mit Miele@home
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●	-/●	-/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	●	●	-
Türöffnungshilfe	Click2open	EasyOpen-Hebelgriff	SideOpen
Steuerung	Bedienkonzept	Bedienkonzept	Bedienkonzept
SuperFrost	●	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
Gefriergerät/-zone	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box
Effizienz und Nachhaltigkeit	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	199/0,545	199/0,545	199/0,545
Sicherheit	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
FrostProof	●	●	●
Technische Daten	Gerätemasse in mm (B x H x T)	Gerätemasse in mm (B x H x T)	Gerätemasse in mm (B x H x T)
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	278	278	278
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/18	16/18	16/18
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1300	220 - 240/10/1300	220 - 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör	Kälteakkus/Eiswürfelschale	Kälteakkus/Eiswürfelschale	Kälteakkus/Eiswürfelschale
Side-by-Side Kit	●	●	●

Side-by-Side-Kombinationen




Wein-Gefrierkombination



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWNS 4784 DE edt/cs
Marketingklasse	Platinum
Geräteklasse	
Wein-Gefrierkombination	●
Bauform	
Standgerät	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●
Design	
Gehäusefarbe	Silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED
Beleuchtung Gefrierzone/Icemaker	●/●
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
NoFrost/IceMaker mit Frischwasseranschluss	●/●/●
SoftClose Türschliessdämpfung	●
Türöffnungshilfe	SideOpen
Silence System	●
Anzahl der Flaschenroste	4
Material der Flaschenroste	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	4
SelfClose FlexiFrame	●
NoteBoard	●
Vibrationsarme Lagerung	●
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	3
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	●
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●
ActiveHumidity	●
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	4
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,80/0,520
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	●/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●
Technische Daten	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1854 x 679
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	133
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalte in l	171/303
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	44
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	●
Side-by-Side Kit	●

Side-by-Side-Kombinationen

Kühlschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KS 4887 DD edt/cs	KS 4783 DD bst	KS 4383 DD el
Marketingklasse	Platinum	Gold	Silver
Geräteklasse	Kühlschrank	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Gehäusefarbe	Silber	Schwarz	Silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Blacksteel	Edelstahllook
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem	●/●	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Active/-	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	●/●	-/-	-/-
DynaCool	●	●	●
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/●	●/-	●/-
SoftClose/SelfClose	●/●	●/-	-/-
Türöffnungshilfe	Click2open	EasyOpen-Hebelgriff	SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Anzahl Temperaturzonen	2	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	5/3	6/-	7/-
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/-/-	1/-/-	-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/●	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/2	3/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	D/B	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	134/0,367	98/0,268	98/0,268
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	387/141/-	399/-/-	399/-/-
Gesamtnutzzinhalt in l	386	399	399
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	-/-	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200	220 - 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	●/-	●/-	●/-
Side-by-Side Kit	-	-	-

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen






* unterbietet die Energieeffizienzklasse A um nochmals 20 %

** lieferbar ab 3. Quartal 2026


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4796 AD edt/cs	KFN 4796 CD edt/cs	KFN 4898 A-20 D bs**
Marketingklasse	Gold	Gold	Platinum
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Silber	Silber	BlackSteel
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel	BlackSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-	●/●/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/-	DailyFresh/-	PerfectFresh Active/●
Sortierbox PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-	●/●
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/-/●	●/●/-/●	●/●/-/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-	●/-
SoftClose/SelfClose	●/-	●/-	●/●
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff	Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	4/-	4/-	4/2
Anzahl der Holzroste/FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/1/-/-	-/1/-/-	-/1/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/●
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2	1/2
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschklasse (A-D)	A/B	C/B	A (-20%)*A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh/in 24 h in kWh	118,26/0,323	184,69/0,506	92/0,252
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	747 x 2015 x 675	747 x 2015 x 675	597 x 2015 x 682
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	348/-/138	348/-/138	258/99/103
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/485	-/485	-/362
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10	20/10	20/10
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablagen/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/-/●	●/-/●	●/-/●

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4799 AD swm	KFN 4799 CDE edt/cs	KFN 4795 AD edt/cs
Marketingklasse	Gold	Gold	Gold
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Silber	Silber	Silber
Frontfarbe	Obsidianschwarz matt	Edelstahl CleanSteel	Edelstahl CleanSteel
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/●	–/–/●	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Pro/–	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
SoftClose/SelfClose	●/–	●/–	●/–
Türöffnungshilfe	Click2Open	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	4/–	4/–	5/–
Anzahl der Holzroste/FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/1/–/–	–/1/–/–	–/1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/●	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	3/1	3/1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	A/B	C/B	A/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	162,79/0,446	103,66/0,284
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 682	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	268/–/104	268/–/103
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	–/362	–/371	–/371
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10	20/10	20/10
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/–/●	●/–/–	●/–/●

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4797 CD ws	KFN 4397 CD el
Marketingklasse	Gold	Silver
Geräteklasse		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Weiss	Silber
Frontfarbe	Weiss	Edelstahllook
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	-
Frischesystem/Freeze&Cool	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Pro/-
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
SoftClose/SelfClose	●/-	-/-
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	4/-	4/-
Anzahl der Holzroste/FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/1/-/-	-/-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	●/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	3/1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	180,68/0,495	180,68/0,495
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/99/103	258/99/103
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/360	-/360
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10	20/10
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Kälteakku/Eiswürfelschale	●/-/●	●/-/●

Stand-Kühl- Gefrierkombinationen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4395 AD ws	KFN 4395 BD el	KFN 4395 CD ws
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
XL Innenraum	●	●	●
Design			
Gehäusefarbe	Weiss	Silber	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Edelstahllook	Weiss
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem/IceMaker	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	–
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/–	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	–/–	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–	●/–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/–	●/●/●/–	●/●/●/–
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	5/–	5/–	5/–
Anzahl der Holzroste/FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/–/–/–	–/–/–/–	–/–/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1	3/1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/–/–	3/–/–	3/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	A/B	B/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	103,66/0,284	129,21/0,353	162,06/0,443
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675	597 x 2015 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	268/–/103	268/–/103	268/–/103
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	–/371	–/371	–/371
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10	20/10	20/10
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Kälteakkus/Eiswürfelschale	●/–/●	●/–/●	●/–/●



Stand-Kühl- Gefrierkombinationen



34 dB	XL		35 dB	XL	
LED			LED		



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 4375 BD el	KFN 4375 CD ws
Marketingklasse	Silver	Silver
Geräteklasse		
Kühl-Gefrierkombination	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-
XL Innenraum	●	●
Design		
Gehäusefarbe	Silber	Weiss
Frontfarbe	Edelstahllook	Weiss
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem/IceMaker	-/-/-	-/-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	●/●/●	●/●/●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/-	●/-
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/●/●	●/●/●
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/-	●/●/●/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	4/-	4/-
Anzahl der Holzroste/FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	-/-/-/-	-/-/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	3/1
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	3/-/-	3/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	B/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	127,75/0,350	160,60/0,441
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1855 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	227/-/103	227/-/103
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalt in l	-/330	-/330
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	20/10	20/10
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1400	220 - 240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Kälteakku/Eiswürfelschale	●/-/●	●/-/●

Stand-Kühlschränke






Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 4373 DD ws	K 4323 DD ws
Marketingklasse	Silver	Silver
Geräteklasse	Kühlschrank	Kühlschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Weiss
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DynaCool	●	●
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierzone abschaltbar	●/–/–	●/–/–
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/●/–	●/●/●/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	7/–	6/–
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	–/–/–	–/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	98/0,268	89/0,243
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●/–	●/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Technische Daten		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1855 x 675	597 x 1455 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	399/–/–	298/–/–
Gesamtnutzzinhalt in l	399	298
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–

Stand-Kühlschränke






Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 4002 D ws	K 4003 D ws
Marketingklasse	Silver	Silver
Geräteklasse		
Kühlschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	●	●
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–
Design		
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Weiss
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator/Frischesystem	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
Frischesystem/Freeze&Cool	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Sortierbox PerfectFresh/ Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DynaCool	–	–
ComfortClean/Active AirClean Filter	●/–	●/–
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–
Türöffnungshilfe	FrontOpen	FrontOpen
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	●/–/–	●/–/–
Anzahl Temperaturzonen	2	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/–/–	●/–/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen durchgängig/davon beleuchtet	3/–	4/–
FlexiBoard/FlexiTray/CompactCase	1/–/–	1/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	73,37/0,200
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/–	●/–
Technische Daten		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	600 x 850 x 607	600 x 850 x 607
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	109/–/17	141/–/–
Gesamtnutzzinhalt in l	125	141
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/2	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/800	220 – 240/10/800
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	●/–	●/–

Stand-Gefrierschränke




Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4778 C ws	FN 4748 C ws	FN 4874 C ws
Marketingklasse	Gold	Gold	Platinum
Gerätekategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	●	●	●
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff	EasyOpen-Hebelgriff	Click2open
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	7/–/–	6/–/–	7/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/C	C/C	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	178/0,487	166/0,454	159/0,435
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
FrostProof	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	697 x 1855 x 760	697 x 1655 x 760	597 x 1855 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	363	312	278
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	19/19	18/17	16/18
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	36	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/●	–/●	–/●

Stand-Gefrierschränke






Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4844 C ws	FN 4372 D-1 ws	FN 4342 D ws
Marketingklasse	Platinum	Silver	Silver
Gerätekategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	LED	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	–/●	–/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	●	–	–
Türöffnungshilfe	Click2open	SideOpen	SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/–/–	●/●/–/–	●/●/–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	6/–/1	7/–/1	6/–/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	150/0,411	199/0,545	188/0,515
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
FrostProof	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1655 x 675	597 x 1855 x 675	597 x 1655 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	239	278	239
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	17/17	16/18	16/17
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/●	–/●	–/●

Stand-Gefrierschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4322 C ws	FN 4322 D-1 ws	FN 4312 D ws
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver
Gerätekategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/-	rechts/●/-	rechts/●/-
Design			
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	-	-	-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/●	-/●	-/●
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	-	-	-
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost	●	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/●/-/-	●/●/-/-	●/●/-/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	5/-/1	5/-/1	4/-/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	C/B	D/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	142/0,389	177/0,484	166/0,454
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
FrostProof	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1455 x 675	597 x 1455 x 675	597 x 1255 x 675
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	200	200	161
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	16/16	16/16	15/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	37	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/1300	220 - 240/10/1300	220 - 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/●	-/●	-/●

Stand-Gefrierschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FN 4002 D ws	F 4001 C ws	F 4001 D ws
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver
Gerätekategorie	Gefrierschrank	Gefrierschrank	Gefrierschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–	rechts/●/–	rechts/●/–
Design			
Gehäusefarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Frontfarbe	Weiss	Weiss	Weiss
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	●	●	●
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortFrost/NoFrost	–/●	●/–	●/–
VarioRoom	●	●	●
SoftClose	–	–	–
Türöffnungshilfe	FrontOpen	FrontOpen	FrontOpen
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperFrost	●	●	●
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus/ECO-Modus	●/–/–/–	●/–/–/–	●/–/–/–
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Auszügen/davon XXL Box	4/–/–	4/–/–	4/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	D/C	C/C	D/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147,62/0,405	109,91/0,301	137,48/0,375
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	●/●	●/●	●/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
FrostProof	●	●	●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	600 x 850 x 607	600 x 850 x 607	600 x 850 x 607
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	93	107	107
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9,5/8,5	15/7,5	14/7,5
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	37	36	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1400	220 – 240/10/1300	220 – 240/10/1300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/●	–/●	–/●

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Stand-Kältegeräte*

CleanSteel Rückwand

Die CleanSteel Rückwand Ihres Miele Kühlschranks sorgt dafür, dass sich die Kälte im Innenraum optimal und gleichmässig verteilt. Weder Kondensat- noch Eisbildung sind sichtbar.

Click2open

Miele Stand-Kältegeräte mit Click2open lassen sich besonders leicht und elegant öffnen. Durch die Öffnungshilfe kann der Unterdruck im Kältegerät leichter überwunden und das Gerät somit einfach geöffnet werden. Click2open verschwindet unauffällig in der Tür-Seitenwand und lässt somit mehr Raum für das neue Aussendesign.

ComfortClean

Miele ComfortClean Innentürabsteller bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind besonders kratzfest, chemikalienresistent, temperaturbeständig und hochtransparent. Die ComfortClean Innentürabsteller können nach Abnahme der Zierleisten einfach im Geschirrspüler (bis 55 °C) hygienisch gereinigt werden. Somit ist kein manuelles Auswischen der Absteller mehr notwendig.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. Durch die verstellbare Öffnung an der Schublade kann die Feuchtigkeit besser gehalten werden. Dadurch bleiben Obst und Gemüse spürbar länger frisch und knackig. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

DynaCool

Die DynaCool Funktion sorgt für eine gleichmässige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum. Somit spielt es keine Rolle mehr, auf welcher Ebene Sie welche Lebensmittel einlagern, denn für alle herrschen die gleichen Bedingungen. Die bei herkömmlichen Kühlschränken bekannte Schichtung "oben wärmer, unten kälter" gehört mit DynaCool endgültig der Vergangenheit an.

Feinverstellung Innentür

Egal ob grosse Flaschen oder kleine Konserven – die Absteller in der Innentür Ihres Miele Kühlschranks lassen sich ganz individuell und einfach in der Höhe verstellen. Dadurch finden alle Lebensmittel einen geeigneten Platz.

FlexiBoard

Für hohe Gefässe findet man im Kühlschrank oftmals nur in der Tür einen geeigneten Platz. Dank des geteilten Glasbodens, des Miele FlexiBoard, lassen sich diese Gefässe nun auch im Kühlteil lagern. Schieben Sie den vorderen Teil des FlexiBoard einfach unter den hinteren. Dadurch entsteht im vorderen Bereich Platz für hohe Flaschen oder Milchtüten. Der hintere Teil eignet sich weiterhin als Lagerfläche. So nutzen Sie den verfügbaren Raum optimal.

FlexiLight 2.0

Dank des Miele FlexiLight 2.0 geniessen Sie beste Sicht auf jeden Bereich Ihres Kühlschranks. Die individuell verstellbare LED-Glasbodenbeleuchtung sorgt stets für optimale Lichtverhältnisse – und das ganz ohne zu blenden. Die Innenräume werden mit einzigartiger Brillanz gleichmässig ausgeleuchtet. So haben Sie den perfekten Überblick über Ihre Lebensmittel. Miele FlexiLight 2.0 besticht mit einem modernen Design und ist besonders energiesparend.

Freeze&Cool

Sie brauchen mehr Platz zum Kühlen Ihrer Lebensmittel? Dann nutzen Sie das Gefrierteil einfach und komfortabel als Kühlteil. Dadurch schaffen Sie mehr Stauraum, zum Beispiel zum Kühlen von Getränken. Die Temperatur im unteren Teil Ihres Kältegeräts lässt sich stufenweise zwischen -26 °C und +14 °C einstellen. Für maximale Flexibilität sind Kühlteil und Gefrierteil separat abschaltbar.

FrostProof

Durch FrostProof ist die Nutzung des Geräts sogar bei Umgebungstemperaturen von bis zu -15 °C gewährleistet. Sollte die Temperatur unter +10 °C fallen, ist die Effizienz sichergestellt. Das Gerät kann entsprechend in unbeheizten Räumen, wie zum Beispiel der Garage, genutzt werden.

Miele@home*

Mit unserem innovativen System Miele@home¹, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

My Ice

Versorgt Sie ganz bequem mit frischen Eiskwürfeln, und das auch ohne festen Wasseranschluss. Bis zu 100 Eiskwürfel am Tag können ganz automatisch produziert werden. Dank des integrierten Wassertanks brauchen Sie dafür noch nicht mal einen externen Anschluss an die Wasserleitung. Sie können Ihre Kühl-Gefrierkombination ganz flexibel aufstellen und müssen trotzdem nicht auf den Komfort eines automatischen Eiskwürfelbereiters verzichten.

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Die Umluftkühlung verteilt kalte, trockene Luft gleichmässig im Innenraum, sodass sich kein Eis bilden kann. Dadurch vereist auch Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schliessen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen – für immer.

PerfectFresh Active

Das Frischesystem PerfectFresh Active von Miele sorgt für optimale Lagerbedingungen in Ihrem Kühlschrank. Alle 90 Minuten und mit jedem Türöffnen wird ein feiner Wassernebel in die Schublade gesprüht. Ihre Lebensmittel werden sanft benetzt, und das Luftfeuchtheitsniveau hat immer die optimale Bedingung – unabhängig von der Beladung. Auch die Handhabung ist komfortabel: Sie müssen nur den kleinen Wassertank befüllen, den Rest übernimmt Ihr Miele Gerät.

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank der optimierten Feuchteverstellung an der Schublade. Für den perfekten Überblick ist zudem eine helle LED-Beleuchtung integriert.

SoftClose

Kühl- und Gefrierschranksüren, die leise und wie von selbst schliessen: mit SoftClose, dem innovativen Schliesssystem von Miele. Die Tür schliesst ab einem Winkel von 30 Grad automatisch. Ausserdem dämpft SoftClose die Tür beim Schliessen – nie wieder klirrende Flaschen in der Innentür.

* modellabhängig

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



MasterCool – Geräte in Grossformat



Inhaltsverzeichnis

MasterCool

Modellvielfalt	120
Kühl-Gefrierkombinationen	122
Kühl-, Gefrier- und Weinschränke	130

Produkte

Kombinationen für Ihre Traumküche	135
Übersicht Symbole	136
Produktübersicht	138



Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Modellvielfalt der Miele MasterCool Kältegeräte

Miele MasterCool.

Design und Technik der Spitzenklasse im Grossformat.

Mit der Entwicklung der grossvolumigen MasterCool Einbaugeräte setzt Miele erneut Massstäbe. Hochwertigste Materialien, faszinierende Innovationen und unnachahmlicher Komfort verbinden sich hier zu Kältegeräten der Spitzenklasse. Die anspruchsvolle Innenraumgestaltung überzeugt dank der Kombination aus Edelstahl mit dunklen Zierelementen und dunklem Geräterahmen. Mit MasterCool erleben Sie Eleganz, Genuss und Komfort auf eine völlig neue Art.



Ausgezeichnet im Design: die neuen MasterCool Kühl-Gefrierkombinationen von Miele.

Kältegeräte



Kühl-Gefrierkombinationen

Für höchste Ansprüche: Miele MasterCool verbindet Qualität und Innovation mit einem zeitlosen Design, das von Edelstahl, Zierelementen und dunklem Geräterahmen geprägt ist. Jedes Detail wird mit grösster Sorgfalt und Präzision gefertigt – bis hin zum IceMaker und zum internen Wasserspender. Die robuste Bauweise und die nahtlose Integration der Komponenten sorgen für eine zuverlässige Leistung über eine lange Lebensdauer.



Kühlschränke

Elegant, minimalistisch, edel: Miele MasterCool Kältegeräte fügen sich nahtlos in jede moderne Küche ein und überzeugen durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Unterstrichen werden die anspruchsvolle Gestaltung und Haptik durch einheitliche Farben und den Verzicht auf sichtbare Schrauben oder Schlitze. BrilliantLight sorgt für eine gleichmässige, helle Ausleuchtung des Innenraums – ein sichtbares Plus in Sachen Optik, Handhabung und Übersichtlichkeit.



Gefrierschränke

Herausragende Qualität, elegantes Design und höchste Wertigkeit für anspruchsvolle Kundinnen und Kunden: Die Miele MasterCool Gefrierschränke setzen dank modernster Technologie und erstklassiger Gestaltung neue Massstäbe punkto Luxus und Exklusivität. Die sorgfältige, präzise Fertigung sowie die robuste Bauweise und die nahtlose Integration der Komponenten verbinden Langlebigkeit, Einzigartigkeit und überragende Funktionalität.



Weinschränke

Für hervorragenden Weingenuss ist optimale Lagerung die Voraussetzung. In den Miele Weinschränken bleibt die Qualität aller Jahrgänge langfristig erhalten. Dabei eröffnen die Geräte ein Höchstmass an Flexibilität: Individuelle Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Für eine individuelle Inszenierung der edlen Tropfen kann das Interieur nach persönlichen Wünschen angepasst werden.



MasterCool – die neue Generation
Kühl-Gefrierkombinationen



Inhaltsverzeichnis

MasterCool Kühl-Gefrierkombinationen

MasterCool Frischesystem	124
MasterCool FoodView	125

Produktvorteile

Produkt-Highlights	127
Weitere Produktvorteile	128

Produkte

Kombinationen für Ihre Traumküche	135
Übersicht Symbole	136
Produktübersicht	138

Miele MasterCool Frischesystem

MasterFresh Pro – purer Genuss und natürlicher Geschmack



MasterFresh Pro

FrISChe Lebensmittel sind die Grundlage einer gesunden Ernährung. So knackig und appetitlich, wie Früchte und Gemüse am Marktstand zu kaufen sind, sollten sie möglichst auch verzehrt werden. Aber wer schafft es schon, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Es kommt also neben der Qualität der Lebensmittel beim Einkauf auf die richtige Bevorratung an. Sie entscheidet, wie frisch, schmackhaft und gesund ein Lebensmittel bei der Zubereitung noch ist.

In den Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts herrscht das perfekte Klima für die schonende Lagerung Ihrer Lebensmittel. Dank der innovativen Funktion MasterFresh Pro sind Kühltemperatur und Feuchtigkeit optimal, sodass die Vitamine und die Mineralstoffe lange erhalten bleiben. Beides lässt sich bequem individuell über das M Touch Pro Display einstellen. Fleisch, Fisch und Milchprodukte bleiben dadurch bis zu 3 x länger frisch, Früchte und Gemüse sogar bis zu 5 x.

Miele MasterCool FoodView¹

Dank integrierter Kamera – ein smarter Blick in den Kühlschrank



FoodView¹

Ist Ihnen das auch schon passiert? Für den Abend ist eine Grillparty geplant und auf dem Weg von der Arbeit machen Sie in Gedanken eine Einkaufsliste. Doch dann stehen Sie im Supermarkt und wissen nicht mehr, was noch daheim im Kühlschrank lagert. Wie schön wäre es dann, bequem über das Smartphone nachschauen zu können? Mit Miele ist das kein Problem: Dank integrierter Kameras im Kühlteil machen Sie sich bequem ein Bild davon, was für den Abend noch benötigt wird und was zuhause noch vorrätig ist.

Miele bietet erstmals bis zu vier integrierte Kameras in einem Kühlteil an. Sie befinden sich in der Tür Ihres Kühlteils, unter dem obersten Regal und unter der Decke. Sobald die Türen oder Schubladen geschlossen werden, machen sie Bilder von einzelnen Bereichen des Kühlraums, einschliesslich der Schubladen. Diese Aufnahmen werden an die Miele App übertragen. So sehen Sie jederzeit von überall aus, welche Lebensmittel noch verfügbar sind oder gekauft werden müssen – ganz ohne die Kühlschranktür öffnen zu müssen.

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



Welche Komfortmerkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹ Miele MasterCool Kühl-Gefrierkombinationen

MasterFresh Pro

Die Schubladen Ihres Miele MasterCool Geräts bieten das perfekte Klima für Ihre unterschiedlichen Lebensmittel. Der Temperaturbereich ist automatisch geregelt und sorgt dafür, dass Vitamine und Mineralstoffe bei idealen 0 bis 3 Grad lange erhalten bleiben. Mithilfe der elektronisch geregelten Feuchteverstellung der Schublade bleiben Fleisch, Fisch und Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar, Früchte und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch. Auch leicht verderbliche Lebensmittel sind hier bestens untergebracht. Sie alle sollten unmittelbar nach dem Einkauf sachgerecht in der Schublade Ihres Kühlschranks platziert werden. So bleibt der Salat in Form, das Steak saftig, der Apfel knackig und der Joghurt lecker.



FoodView²

Sehen Sie jederzeit und überall Bilder der Vorräte in der Kühlzone über die Miele App ein. Verschwendung ist passé.




Longlife AirClean System

Der regenerierbare Filter reduziert spürbar störende Gerüche und bewahrt damit die Frische Ihrer Lebensmittel.



IceMaker

Der IceMaker liefert täglich 1,4 kg Eiswürfel – mit Frischwasseranschluss und Filter für gute Wasserqualität.



Push2open

Einzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front.



BrilliantLight Pro

Sanft und angenehm: Hochwertige LED-Lichtstreifen sorgen für optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung.

¹) modellabhängig

²) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche zusätzlichen Komfortmerkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile¹ Miele MasterCool Kühl-Gefrierkombinationen



M Touch Pro

Überzeugend komfortabel: Verschiedenste Einstellungen können bequem per Fingertipp getätigt werden.



Auslaufsichere Glasböden

Der integrierte Überlaufschutz der Glasböden hält Flüssigkeiten sicher zurück.



DailyFresh ExtraCool

In der geräumigen Schublade bleiben Lebensmittel länger frisch.



SmartLight

Definieren Sie, wie stark die Innenbeleuchtung abends gedimmt wird – für eine blendfreie Ausleuchtung.



DynaCool

Freiheit beim Einlagern: Ein Ventilator sorgt für gleichmässige Temperatur im gesamten Kühlteil.



MaxLoad Scharnier

Stark und robust: Die hochbelastbaren Türscharniere sorgen für eine leichtgängige Öffnung der grossen Türen.



NoFrost

Komfortabel: Ein ausgefeiltes NoFrost-System erspart Ihnen das lästige Abtauen und Reinigen des Geräts.



Miele@home²

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

¹) modellabhängig

²) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.



Freezer Soft Freeze Meat/Fish Beverage Fridge
Unlock Favorite



MasterCool – die Kühl-, Gefrier- und Weinschränke



Inhaltsverzeichnis

MasterCool Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Produkt-Highlights	132
Weitere Produktvorteile	134

Produkte

Kombinationen für Ihre Traumküche	135
Übersicht Symbole	136
Produktübersicht	138



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹ Miele MasterCool Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Push2open

Komfortabel und zuverlässig: Ein sanfter Druck auf die Front genügt, und die Tür Ihres Miele MasterCool-Geräts öffnet sich nach nur einer Berührung. Durch diese einzigartige Automatik genießen Sie maximalen Komfort – ziehen Sie die Tür einfach weiter auf und entnehmen Sie Ihre frischen Lebensmittel ganz bequem.

Dank Push2open ist das Design puristisch und zurückhaltend – so integrieren Sie Ihr MasterCool-Gerät flächenbündig in jede grifflose Küche. Sie mögen es lieber klassisch? Push2open lässt sich über das Bedienfeld ganz einfach in Pull2open umwandeln. Dadurch öffnet sich die Tür nicht durch Druck, sondern durch leichtes Ziehen am Griff und fährt ebenfalls automatisch auf.



BrilliantLight

Sanft und angenehm: Hochwertige LED-Leisten sorgen für die optimale Ausleuchtung und eine schöne Lichtstimmung.



MasterFresh

Bis zu 3 x länger frisch: die optimale Lagertemperatur für Früchte, Gemüse, Fisch, Fleisch und Milchprodukte.



IceMaker


Schnell produziert und bevorratet: Der separat schaltbare IceMaker schafft bis zu 150 Eiswürfel am Tag.



**Exclusive
to Miele**

SommelierSet

An alles gedacht: Gläser kühlen, Wein zum Dekantieren vorbereiten und selbst offene Weine perfekt temperieren.



Miele@home²

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

¹) modellabhängig

²) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile¹ Miele MasterCool Kühl-, Gefrier- und Weinschränke



NoFrost

Komfortabel: Ein ausgefeiltes NoFrost-System erspart Ihnen das lästige Abtauen und Reinigen des Geräts.



MasterSensor

Ganz komfortabel: Verschiedenste Einstellungen können bequem per Fingertipp getätigt werden.



**Exclusive
to Miele**

FlexiFrame Holzroste

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch grosse Weinflaschen flexibel lagern zu können.



Active AirClean Filter

Unverfälschtes Aroma: Die Kombination aus Aktivkohle und natürlichem Chitosan verhindert effektiv Gerüche.



DynaCool

Freiheit beim Einlagern: Ein Ventilator sorgt für gleichmässige Temperatur im gesamten Kühlteil.



MaxLoad Scharnier

Stark und robust: Die hochbelastbaren Türscharniere sorgen für leichtgängige Öffnung der grossen Türen.

Kombinationen für Ihre Traumküche

MasterCool

Nischenbreite	Kühl-Gefrierkombinationen	Kühlschränke	Gefrierschränke	Weinschränke
914 mm	KFNC 3844 FD KPMC 3844 L umbandbar KPMC 3844 R umbandbar 	K 2902 Vi RE umbandbar 		
762 mm	KPMC 3834 L umbandbar KPMC 3834 R umbandbar 	K 2802 Vi RE umbandbar 	F 2813 Vi LI umbandbar 	
610 mm				KWT 2672 ViS LI (Sommelier-Set) umbandbar KWT 2612 Vi LI umbandbar 
457 mm			F 2413 Vi LI umbandbar 	

(Nischenhöhe 2134 – 2164 mm)

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für MasterCool auf einen Blick

Kühl-Gefrierkombinationen



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen.



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Gerätetür.



MultiLingua

Im Display können diverse Sprachen eingestellt werden, sodass alle Informationen bestens verstanden werden.



Frischesystem

Professionelle Lagerung – bis zu 5 x längere Frische.



Gefriersystem

Kein lästiges Abtauen und Reinigen des Geräts mehr.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 150 Eiswürfeln am Tag.



Beleuchtung

Die LEDs leuchten jeden Bereich des Geräts komplett und stilvoll aus.



Türschliessdämpfung

Sanftes Schliessen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum.



FoodView

Sehen Sie jederzeit und überall Bilder der Vorräte in der Kühlzone über die Miele App ein.

Kühl- und Gefrierschränke



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis E ausgewiesen.



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Gerätetür.



MultiLingua

Im Display können diverse Sprachen eingestellt werden, sodass alle Informationen bestens verstanden werden.



Frischesystem

Professionelle Lagerung – bis zu 3 x längere Frische.



Gefriersystem

Kein lästiges Abtauen und Reinigen des Geräts mehr.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 150 Eiswürfeln am Tag.



Beleuchtung

Die LEDs leuchten jeden Bereich des Geräts komplett und stilvoll aus.



Türschliessdämpfung

Sanftes Schliessen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum.

Weinschränke



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen.



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Gerätetür.



MultiLingua

Im Display können diverse Sprachen eingestellt werden, sodass alle Informationen bestens verstanden werden.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Ablageroste

Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



Beleuchtung

Die LEDs leuchten jeden Bereich des Geräts komplett und stilvoll aus.




Türschliessdämpfung

Sanftes Schliessen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum.

MasterCool


Kühl-Gefrierkombinationen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFMC 3844 FD	KFMC 3844 R/L	KFMC 3834 R/L
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond
Gerätekategorie	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination	Kühl-Gefrierkombination
Bauform	Einbaugerät integriert	Einbaugerät integriert	Einbaugerät integriert
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	–/–/•	rechts/links/•/•	rechts/links/•/•
Design	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone SmartLight	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone SmartLight	Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone SmartLight
Bedienkomfort	Vernetzung mit Miele@home FoodView Longlife AirClean System	Vernetzung mit Miele@home FoodView Longlife AirClean System	Vernetzung mit Miele@home FoodView Longlife AirClean System
Frischesystem	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
IceMaker mit Frischwasseranschluss	•	•	•
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Türöffnungshilfe/SoftClose	•/•	•/•	•/•
FullAccess/EasyClean/MaxLoad Scharnier	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Steuerung	Bedienkonzept SuperCool&AirClean/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar Anzahl Temperaturzonen/QuickIce Sabbat-Modus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	Bedienkonzept SuperCool&AirClean/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar Anzahl Temperaturzonen/QuickIce Sabbat-Modus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus	Bedienkonzept SuperCool&AirClean/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar Anzahl Temperaturzonen/QuickIce Sabbat-Modus/Party-Modus/Holiday-Modus/Eco-Modus
Kühlgerät/-zone	Höhenverstellbare Abstellflächen ganze/halbe Breite Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	Höhenverstellbare Abstellflächen ganze/halbe Breite Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	Höhenverstellbare Abstellflächen ganze/halbe Breite Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen Innentürabsteller für Konserven/Flaschen
Gefriergerät/-zone	Anzahl der Gefrierkörbe/davon auf Teleskopauszügen	Anzahl der Gefrierkörbe/davon auf Teleskopauszügen	Anzahl der Gefrierkörbe/davon auf Teleskopauszügen
Effizienz und Nachhaltigkeit	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D) Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D) Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D) Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh
Sicherheit	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Auslaufsichere Glasböden	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Auslaufsichere Glasböden	Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm Auslaufsichere Glasböden
Technische Daten	Nischenmasse in mm (B x H) Gewicht in kg Befestigungstechnik Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg Klimaklasse Kühlzone/davon MasterFresh Pro-Zone/4*-Gefrierzone in l Gesamtnutzzinhalt in l Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 13/14 Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	Nischenmasse in mm (B x H) Gewicht in kg Befestigungstechnik Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg Klimaklasse Kühlzone/davon MasterFresh Pro-Zone/4*-Gefrierzone in l Gesamtnutzzinhalt in l Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 13/14 Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	Nischenmasse in mm (B x H) Gewicht in kg Befestigungstechnik Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg Klimaklasse Kühlzone/davon MasterFresh Pro-Zone/4*-Gefrierzone in l Gesamtnutzzinhalt in l Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h 13/14 Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA
Mitgeliefertes Zubehör	•	•	•
Eisschaufel	•	•	•

MasterCool


Kühlschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 2902 Vi	K 2802 Vi
Marketingklasse	Diamond	Diamond
Geräteklasse		
Kühl-/Gefrierkombination/Kühlschrank	-/●	-/●
Gefrierschrank/Weinschrank	-/-	-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●
Design		
Frontfarbe	-	-
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedienkomfort		
Frischesystem	MasterFresh	MasterFresh
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Ice Water Dispenser	-/-	-/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-	-/●/-
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	●/●/●	●/●/●
Türöffnungshilfe/SoftClose Türschliessdämpfung	●/●	●/●
FullAccess/EasyClean/MaxLoad Scharnier	●/●/●	●/●/●
Steuerung		
Bedienkonzept	MasterSensor	MasterSensor
SuperKühlen/SuperFrost/Sabbatmodus	●/-/●	●/-/●
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen	2	2
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/2	1/2
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	-/3	1/3
Anzahl Holzroste FlexiFrame/Material der Holzroste	-/-	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-	-/-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/Anzahl Gefrierschubladen	-/-	-/-
Innentürkörbe klein/gross	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/C	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	181,77/0,498	165,71/0,454
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (B x H)	914 – 918 x 2134 – 2164	762 – 765 x 2134 – 2164
Gewicht in kg	171	156
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	48/-	27/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon MasterFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	579/85/-	467/69/-
Weintemperierzonen/Gesamtnutzhalt in l	-/579	-/467
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	-/-
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	-	-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	40	40
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/3000	220 – 240/10/3000

MasterCool


Gefrierschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	F 2813 Vi links	F 2413 Vi links
Marketingklasse	Diamond	Diamond
Geräteklasse		
Kühl-Gefrierkombination/Kühlschrank	-/-	-/-
Gefrierschrank/Weinschrank	●/-	●/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●
Design		
Frontfarbe	-	-
Beleuchtung Kühlzone	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Ice Water Dispenser	●/-	●/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/-/●	-/-/●
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe/SoftClose Türschliessdämpfung	●/-	●/-
FullAccess/EasyClean/MaxLoad Scharnier	●/●/●	●/●/●
Steuerung		
Bedienkonzept	MasterSensor	MasterSensor
SuperKühlen/SuperFrost/Sabbatmodus	-/●/●	-/●/●
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	-/-	-/-
Anzahl Holzroste FlexiFrame/Material der Holzroste	-/-	-/-
SommelierSet/NoteBoard	-/-	-/-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/Anzahl Gefrierschubladen	2/2	2/2
Innentürkörbe klein/gross	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/D	E/D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	321/0,791	246/0,607
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/-	●/-
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (B x H)	762 – 765 x 2134 – 2164	457 – 460 x 2134 – 2164
Gewicht in kg	156	122
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühltteil/Gefriereteil in kg	-/28	-/59
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon MasterFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/445	-/-/240
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalte in l	-/445	-/240
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/23	10/16
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	-	-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	42	42
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/3000	220 – 240/10/3000

MasterCool

Weinschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 2672 VIS links	KWT 2612 Vi links
Marketingklasse	Diamond	Diamond
Geräteklasse		
Kühl-/Gefrierkombination/Kühlschrank	-/-	-/-
Gefrierschrank/Weinschrank	-/●	-/●
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/●/●	links/●/●
Design		
Frontfarbe	-	-
Beleuchtung Kühlzone	BrilliantLight	BrilliantLight
Bedienkomfort		
Frischesystem	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Ice Water Dispenser	-/-	-/-
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost	-/●/-	-/●/-
SelfClose/SlidingShelf/Active AirClean Filter	-/-/-	-/-/-
Türöffnungshilfe/SoftClose Türschliessdämpfung	●/●	●/●
FullAccess/EasyClean/MaxLoad Scharnier	-/-/●	-/-/●
Steuerung		
Bedienkonzept	MasterSensor	MasterSensor
SuperKühlen/SuperFrost/Sabbatmodus	-/-/●	-/-/●
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	-/-	-/-
Anzahl Holzroste FlexiFrame/Material der Holzroste	9/Buche	13/Buche
SommelierSet/NoteBoard	●/●	-/●
Gefriergerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/Anzahl Gefrierschubladen	-/-	-/-
Innentürkörbe klein/gross	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	G/D	G/D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	155,13/0,425	155,13/0,425
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	●	●
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (B x H)	610 – 613 x 2134 – 2164	610 – 613 x 2134 – 2164
Gewicht in kg	147	151
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	73/-	73/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon MasterFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	-/-/-	-/-/-
Weintemperierzonen/Gesamtnutzzinhalte in l	370/370	370/370
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	-/-
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	91	104
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	42	42
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/3000	220 – 240/10/3000



Weinschränke



Inhaltsverzeichnis

Die Miele Weinschränke

Excellente Lagerbedingungen	144
Bedienkonzepte	146

Produktvorteile

Produkt-Highlights	148
Weitere Produktvorteile	150

Produkte

Marketingklassen	152
Übersicht Symbole	155
Produktübersicht	156

Exzellente Lagerbedingungen für Ihre Lieblingsweine

Die Miele Weinschränke

Weingenuss beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weins. Damit Sie sich lange an seinem guten Geschmack erfreuen können, bedarf es einer optimalen Lagerung zuhause. Miele Weinschränke bieten die ideale Umgebung, um die Qualität Ihrer edelsten Jahrgänge zu schützen und langfristig zu erhalten.

Dabei genießen Sie ein Höchstmass an Flexibilität: Die individuellen Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Mithilfe unserer praktischen Komfortmerkmale können Sie Ihre Weine flexibel inszenieren und das Interieur nach Ihren Wünschen anpassen.

Miele Weinschränke sind in ihrer Ausstattung so individuell wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren. Dank professioneller Features wie dem SommelierSet oder dem PresenterFrame wird Ihr Weinschrank zum echten Design-Highlight.







Miele



Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?


Die Bedienkonzepte der Miele Weinschränke

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jeder Weinschrank verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.


FreshTouch-Bedienung

Die FreshTouch-Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



SensorTouch-Bedienung

Die SensorTouch-Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touchflächen rechts neben dem Display.



TouchControl-Bedienung (für alle Ein- und Unterbaugeräte)

Die TouchControl-Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.






Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exclusive to Miele **SommelierSet**
Mit dem exklusiven Miele SommelierSet erleben Sie Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie. Dieses Set bietet grosszügigen Raum für die Lagerung Ihrer Gläser und Weinflaschen unter optimalen Bedingungen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erlesenem Champagner oder Weisswein – serviert aus perfekt gekühlten Gläsern. Selbst nach dem Anbruch können Sie Ihre Flaschen aufrecht lagern und somit eine optimale Temperierung gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das entnehmbare Tablett mit einer abwaschbaren Silikonauflage, das Ihrer Weinpräsentation eine unvergleichliche Eleganz verleiht. Darüber hinaus findet kleineres Weinequipment in der Zubehörbox einen stilvollen und geordneten Platz. So wird jeder Weinmoment zu einem Höhepunkt der Raffinesse und Gastfreundschaft.



PresenterFrame
Funktional und elegant: Lagern Sie eine Vielzahl besonderer Weine stilvoll und unter optimalen Bedingungen.



Temperaturzonen
Perfekt temperiert: Die individuell regelbaren Temperaturzonen sorgen für den optimalen Weingenuss.



Exclusive to Miele **FlexiFrame**
Flexibel lagern: Mit nur wenigen Handgriffen lassen sich die Stege an die jeweilige Flaschengrösse anpassen.



Exclusive to Miele **FlexiFrame Plus**
Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnumflaschen lagern.




NoteBoard
Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren Leisten befinden sich vorne an den Flaschenrosten.



Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Weinschränke




ActiveHumidity

Optimale Lagerbedingungen: Individuell regulierbare Luftfeuchtigkeit sorgt für eine ideale Weinaufbewahrung.



Glasür mit UV-Schutz

Für unverfälschten Geschmack: Schützen Sie Ihren Wein zuverlässig vor äusseren Einflüssen.



Vibrationsarme Lagerung

Besonders ruhig: Lagern Sie Ihren Wein dank innovativer Komponenten schonend und vibrationsarm.




Türschloss

Sicherer Weingenuss: Mit dem manuellen Türschloss sind Ihre Weine jederzeit sicher aufbewahrt.




SilenceSystem

In Ruhe geniessen: Unser SilenceSystem reduziert störende Geräusche und sorgt für einen leisen Betrieb.



LED-Beleuchtung

Effizient und individuell: Passen Sie die Lichtintensität für eine optimale Beleuchtung Ihrer Weinsammlung an.




SoftClose

Ruhig und sicher: Die Türen schliessen leise, sanft und selbsttätig für eine erschütterungsarme Lagerung.



Push2open

Einzigartig: Das Gerät integriert sich perfekt in grifflose Küchen, die Tür öffnet sich durch Druck auf die Front.



Miele@home¹

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Weinschränke

Alle Miele Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Marketingklasse

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



Energieeffizienzklasse
E–G

SommelierSet
♦¹

PresenterFrame
♦¹

Verschiedene Temperaturzonen
♦¹

NoteBoard
♦¹

Vibrationsarme Lagerung
♦¹

Türöffnungshilfe
Push2open / SideOpen¹

Marketingklasse

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Energieeffizienzklasse
D–F

SommelierSet
–

PresenterFrame
♦¹

Verschiedene Temperaturzonen
♦

NoteBoard
♦

Vibrationsarme Lagerung
♦

Türöffnungshilfe
FrontOpen / SideOpen¹

Marketingklasse

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



Energieeffizienzklasse

D–F

SommelierSet

◆¹

PresenterFrame

–

Verschiedene Temperaturzonen

◆

NoteBoard

◆¹

Vibrationsarme Lagerung

◆

Türöffnungshilfe

FrontOpen / SideOpen¹

¹ Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A – G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei E.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege.



Geruchsfilter

Active AirClean Filter: Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



PresenterFrame

Stilvolle Präsentation besonderer Weine und optimale Lagerung von bereits geöffneten Flaschen.



Beleuchtung

Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür.






Türschliessdämpfung




Sanftes Schliessen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum.

Einbau-Weinschränke

Euro-Norm 60 cm






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iGS-1 sw	KWT 6722 iS-1	KWT 6422 iG-1 gr
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond
Gerätekategorie	Weinschrank		
Bauform	Standgerät		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Türfront	Obsidianschwarz	Teilintegriert	Graphitgrau
Getönte Glastüre	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	8	8	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	–/–	–/–	–/–
SommelierSet	●	●	–
Flaschenpräsenter	–	–	–
3D-Bodenpräsensterrost	●	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	–	Push2open
Silence System/ActiveHumidity	●/–	●/–	●/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165/0,452	162/0,443	143/0,391
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/–	●/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	1772 – 1788 x 560 – 570 x min 550	874 – 890 x 560 – 570 x min 550
Klimaklasse	SN	SN-ST	SN
Weintemperierzonen in l	276	259	105
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	83	80	33
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche mm	408	408	408
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1000	220 – 240/10/1000	220 – 240/10/1000




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6422 iG-1 pb	KWT 6422 iG-1 sw	KWT 6422 i-1
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond
Gerätekategorie	Weinschrank	Weinschrank	Weinschrank
Bauform	Standgerät	Standgerät	Standgerät
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/●	rechts/●/●	rechts/●/●
Design			
Türfront	Pearlbeige	Obsidianschwarz	Teilintegriert
Getönte Glastüre	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	2	2	2
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	2	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	-/-	-/-	-/-
SommelierSet	-	-	-
Flaschenpräsentier	-	-	-
3D-Bodenpräsentierrost	●	●	●
Türöffnungshilfe	Push2open	Push2open	-
Silence System/ActiveHumidity	●/-	●/-	●/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	143/0,391	143/0,391	142/0,389
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/-	●/-	●/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	874 – 890 x 560 – 570 x min 550	874 – 890 x 560 – 570 x min 550	874 – 890 x 560 – 570 x min 550
Klimaklasse	SN	SN	SN-ST
Weintemperierzonen in l	105	105	97
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	33	33	30
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche mm	408	408	408
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1000	220 – 240/10/1000	220 – 240/10/1000

Einbau-Weinschränke

Euro-Norm 60 cm





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG gr	KWT 7112 iG pb	KWT 7112 iG sw
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/–/–	•/–/–	•/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	unten/–/–	unten/–/–
Design			
Türfront	Graphitgrau	Pearlbeige	Obsidianschwarz
Getönte Glastüre	•	•	•
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	XKS 3130 W	XKS 3130 W
DynaCool/SoftClose	•/•	•/•	•/•
Active AirClean Filter	•	•	•
Anzahl der Holzroste	3	3	3
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	–	–
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	2/•	2/•	2/•
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–	–
Türöffnungshilfe	Push2open	Push2open	Push2open
Silence System/ActiveHumidity	•/–	•/–	•/–
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	115,71/0,317	115,71/0,317
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/–	•/–	•/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	450 – 452 x 600 x min 550	450 – 452 x 600 x min 550	450 – 452 x 600 x min 550
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	47	47	47
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	18	18	18
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche mm	310	310	310
Maximale Höhe der quer eingelagerten Weinflaschen mm	437	437	437
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/500	220 – 240/10/500



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG swm	KWTUS 7196 E sw	KWTUS 7096 E sw
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond
Gerätekategorie			
Weinschrank	●	●	●
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/–/–	●/●/–	●/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/–/–	rechts/links/●/●	rechts/links/●/●
Design			
Türfront	Obsidianschwarz matt	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Getönte Glastüre	●	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	XKS 3130 W	●	●
DynaCool/SoftClose	●/●	●/●	●/●
Active AirClean Filter	●	●	●
Anzahl der Holzroste	3	4	4
Material der Holzroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	2/●	–/1	–/1
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–	–
Türöffnungshilfe	Push2open	Push2open	Push2open
Silence System/ActiveHumidity	●/–	–/●	–/●
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	G/B	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	83,20/0,227	83,20/0,227
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	●	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/–	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (H x B x T)	450 – 452 x 600 x min 550	860 – 920 x 600 x 580	820 – 880 x 600 x 580
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	47	104	95
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	18	38	32
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche mm	310	bis zu 429	bis zu 429
Maximale Höhe der quer eingelagerten Weinflaschen mm	437	–	–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1500	220 – 240/10/1500




Einbau-Weinschränke

Euro-Norm 60 cm




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7074 F sw*	KWTUS 7054 F sw*
Marketingklasse	Platinum	Gold
Gerätekategorie		
Weinschrank	●	●
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	●/●/–	●/●/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/links/●/●	rechts/●/●
Design		
Türfront	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Getönte Glastüre	●	●
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	●	●
DynaCool/SoftClose	●/–	●/–
Active AirClean Filter	●	●
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	–/1	–/1
SommelierSet	–	–
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–
Türöffnungshilfe	FrontOpen	FrontOpen
Silence System/ActiveHumidity	–/●	–/●
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2	1
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	F/B	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	104/0,284	106.20/0,290
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	●	●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (H x B x T)	820 – 880 x 600 x 580	820 – 880 x 600 x 580
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	94	110
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	32	44
Maximale Höhe der längs eingelagerten Weinflasche (je nach Holzrost) mm	bis zu 429	bis zu 429
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	36
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1500	220 – 240/10/1500

Stand-Weinschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4999 F sw	KWT 4995 F sw	KWTS 4785 F sw
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Platinum
Gerätekategorie			
Weinschrank	•	•	•
Bauform			
Standgerät	•	•	•
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/•/-	rechts/•/-	rechts/•/•
Design			
Gehäusefarbe	BlackSteel	BlackSteel	Schwarz
Frontfarbe	Obsidianschwarz Glas	Obsidianschwarz Glas	Obsidianschwarz Glas
Beleuchtung Weinzone	stufenlos dimmbare LED	stufenlos dimmbare LED	stufenlos dimmbare LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
SoftClose Türschliessdämpfung	•	•	•
Türöffnungshilfe	SideOpen	SideOpen	SideOpen
Silence System	•	•	•
Anzahl der Flaschenroste	9	11	6
Material der Flaschenroste	Buche	Buche	Buche
Anzahl FlexiFrame Roste	9	11	-
SelfClose FlexiFrame	•	•	-
SommelierSet	•	-	-
NoteBoard	•	•	•
PresenterFrame	-	•	•
Vibrationsarme Lagerung	•	•	•
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	3	3	2
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5	5	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20	20	20
Sabbat-Modus	•	•	•
Kühlgerät/-zone			
Trockene Rückwand	BlackSteel	BlackSteel	BlackSteel
ActiveHumidity	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	F/B	F/B	F/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	144,18/0,394	144,18/0,394	126,66/0,347
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Türschloss	-/•	-/•	-/•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/•	•/•	•/•
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/•	-/•	-/•
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	697 x 2014 x 779	697 x 2014 x 779	597 x 1854 x 694
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	562	562	368
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	146 Flaschen	184 Flaschen	153 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	37
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Active AirClean Filter	•	•	•
Weisser Kreidestift	•	•	•

Stand-Weinschränke



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 4584 E sw
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Weinschrank	●
Bauform	
Standgerät	●
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	–/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/●/–
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Schwarz
Beleuchtung Weinzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	●
SoftClose Türschliessdämpfung	–
Türöffnungshilfe	SideOpen
Silence System	●
Anzahl der Flaschenroste	5
Material der Flaschenroste	Metall
Anzahl FlexiFrame Roste	–
SelfClose FlexiFrame	–
SommelierSet	–
NoteBoard	–
PresenterFrame	–
Vibrationsarme Lagerung	●
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	●
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	Grau
ActiveHumidity	●
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschkategorie (A-D)	E/C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	95,36/0,260
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Türschloss	–/●
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	●/●
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/●
Technische Daten	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	597 x 1884 x 764
Klimaklasse	SN-T
Weintemperierzone in l	434
Platzangebot für die Anzahl von 0,75 l Bordeauxflaschen	229 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	38
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1500
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	●
Weisser Kreidestift	●



Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“. Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.

**Miele Experience Center für Sie**

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit – wir laden Sie herzlich ein. In einem persönlichen Beratungsgespräch in unseren grosszügigen Ausstellungen in Spreitenbach und Crissier präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele. Oder erleben Sie an den schweizweiten Miele Interessentenkursen unsere innovativen Küchengeräte live. Das Miele Experience Center unterstützt Sie in Ihrer Entscheidung! Ausführliche Informationen zum Miele Sortiment finden Sie bequem in den umfassenden Prospekten oder unter www.miele.ch.