

Miele

Neuheiten Oktober 2026

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug,
Glaspaneelhauben und Dampfgarschublade

Miele. Immer Besser.



Kochfelder mit integriertem Dunstabzug



Produkt-Highlights

MattFinish – Stilvoller Blickfang

Unsere Glaskeramik-Kochfelder mit Dunstabzug in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern. Die besondere Oberfläche reduziert Kratzer deutlich und verringert Fingerabdrücke sichtbar für einen besonders sauberen Look.



Kompaktes Format

Die neue 60-cm-Ausführung ermöglicht den Einsatz des Kochfelds mit integriertem Dunstabzug auch in kompakten Küchen – für mehr Gestaltungsfreiheit bei der Küchenplanung.




Maximale Planungsfreiheit

Das TwoInOne Kochfeld mit integriertem Dunstabzug passt sich flexibel an unterschiedlichste Einbausituationen an. Ob Abluft, geführte Umluft oder Plug&Play – die verschiedenen Installationsmöglichkeiten ermöglichen eine einfache Planung und eine optimale Integration in nahezu jede Küche.



Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 60 cm

KMDA 5649 FL*



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 5649 FL*
Marketingklasse	Silver
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Betriebsarten	
Geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	2/Flex-Kochzone/140 – 210 2.300/3.000 (vorne); 2.200/2.600 (hinten)
Leistung in W/Booster in W	
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ 120 – 160
Leistung in W/Booster in W	1.200/1.500
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ 140 – 210
Leistung in W/Booster in W	2.000/2.600
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke)/210 x 380
Leistung in W/Booster in W	3.000/3.600
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity	–/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	48,7
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. Metallfettfilter	1
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	230 – 490 (Umluft) / 230 – 495 (Abluft)
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	55/43 (Umluft) / 48/35 (Abluft)
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/57 (Umluft) / 66/53 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	490 (Umluft) / 635 (Abluft)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/59 (Umluft) / 71/59 (Abluft)
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmeanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	620 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	198
Ausschnittmass in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	600/624 x 500/524
Ausschnittmass in mm aufliegender Einbau (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/400 2-3 N~/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	DKF 37-P
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-U-2 (Umluft), DFKS-A-2 (Abluft)/DAAG 500


Mat.-Nr. 13161480 **Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, inkl. MWST und vRB** CHF 2'990.–

Ausschnittmass
600/624 x 500/524 mm



* voraussichtlich lieferbar ab 11/2026


flächenbündiger Einbau



- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
- 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
- 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm – ≤40 mm

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 60 cm

KMDA 5649 FL MattFinish*




Ausschnittmass
600/624 x 500/524 mm



* voraussichtlich lieferbar ab 11/2026


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 5649 FL MattFinish*
Marketingklasse	Silver
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz/mattschwarz
Betriebsarten	
Geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	2/Flex-Kochzone/140 – 210
Leistung in W/Booster in W	2.300/3.000 (vorne); 2.200/2.600 (hinten)
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ 120 – 160
Leistung in W/Booster in W	1.200/1.500
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ 140 – 210
Leistung in W/Booster in W	2.000/2.600
3. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke)/210 x 380
Leistung in W/Booster in W	3.000/3.600
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Filter-Wechselanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity	-/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	48,7
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. Metallfettfilter	1
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	230 – 490 (Umluft) / 230 – 495 (Abluft)
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	55/43 (Umluft) / 48/35 (Abluft)
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/57 (Umluft) / 66/53 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	490 (Umluft) / 635 (Abluft)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/59 (Umluft) / 71/59 (Abluft)
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	620 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	198
Ausschnittmass in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	600/624 x 500/524
Ausschnittmass in mm aufliegender Einbau (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,4/400 2-3 N~16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	DKF 37-P
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-U-2 (Umluft), DFKS-A-2 (Abluft)/DAAG 500
Mat.-Nr.	13161470
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, inkl. MWST und vRB	CHF 3'190.–

flächenbündiger Einbau



- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
- 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
- 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40 mm


Flachkanal-Sets für KMDA 5649 60 cm



Flachkanal-Set für die geführte Umluft DFKS-U-2¹

Bestehend aus:
 2 x DFK-V
 2 x DFK- BVK 90
 1 x DFK-BH 90
 2 x DFK-R 1000 1 x DFK-L
 1 x DFK-DB
 1 x DUU 1500


M.-Nr. 13094140
 IDM DFKS-U-2
CHF 490.- *



Flachkanal-Set für die geführte Abluft DFKS-A-2¹

Bestehend aus:
 1 x DFK-AK 90
 1 x DFK-BH 90
 2 x DFK-R 1000
 1 x DFK-A
 1 x DFK-DB
 1 x DMK 150-1
 1 x DFK-BVK 90
 1 x DFK-V

M.-Nr. 13094160
 IDM DFKS-A-2
CHF 530.- *





Basis-Set für weitere individuelle Einbausituationen DFKS-2¹

Bestehend aus:
 2 x DFK- BVK 90
 1 x DFK-BH 90
 1 x DFK-R 1000
 1 x DFK-DB
 2x DFK-V

M.-Nr. 13100750
 IDM DFKS-2
CHF 190.- *

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug 80 cm

KMDA 7473-1 FL MattFinish*



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473-1 FL MattFinish*
Marketingklasse	Gold
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz/mattschwarz
Betriebsarten	
Geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/Flexzone einzeln/110 – 210
Leistung in W/Booster in W	2.100/3.000
1. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	links/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung in W/Booster in W	3.000/3.700
2. Kochzone/Kochbereich	
Anzahl/Art/Grösse in mm	rechts/Flex-Bereich (Brücke) 210 x 420
Leistung in W/Booster in W	3.000/3.700
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrössenerkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. Metallfettfilter	1
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)
Schalleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200
Ausschnittmass in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmass in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/400 2-3 N~/16
Mittelgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100
Mat.-Nr.	Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, inkl. MWST und vRB
13183450	CHF 4'290.-


Ausschnittmass
780/804 x 500/524 mm



MattFinish

* voraussichtlich lieferbar ab 11/2026

flächenbündiger Einbau



- 1) vorn
- 2) abnehmbare Auffangwanne
- 3) Reinigungsklappe
- 4) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1600 mm
- 5) Stufenfräsung Naturstein-Arbeitsplatte
- 6) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)
- 7) Dicke der Arbeitsplatte, Abluft- und geführter Umluftbetrieb: ≥10 mm, Plug&Play-Betrieb: ≥10 mm - ≤40 mm

Integrierte Glaspaneelhauben



Produkt-Highlights

Nahtlose Integration

Die Dunstabzugshaube verschwindet nahezu vollständig im Oberschrank und sorgt für ein ruhiges, modernes Küchendesign.



Durchdachter Möbelschutz

Das klappbare Glaspaneel unterstützt die effektive Dampferfassung und schützt die Möbelfront zuverlässig vor Dampf und Fett.



Stauraum optimal genutzt

Die intelligente Konstruktion erhält wertvollen Stauraum im Oberschrank und verbindet Funktionalität mit maximaler Gestaltungsfreiheit.



Integrierte Glaspaneelhaube

DAG 2950-90

Breite
90 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAG 2950-90
Marketingklasse	Silver
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
TouchControl	•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	2/•
Silence Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 10 Min.	–/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/–
PowerManagement	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,0
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 7,1 W/275/2700-6000
LED	•
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	•/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt¹⁾	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	435
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	445
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	340/340
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	862/340/310
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,272/220-240/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	•/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•
Frontdesign	
Obsidianschwarz SW	•
Mat.-Nr.	Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, inkl. MWST und vRB
13118980	CHF 1'290.–




* mit nachkaufbarem Zubehör

1) Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

voraussichtlich lieferbar ab 11/2026



1. Installation ohne Distanzleiste
2. Installation mit Distanzleiste
3. Distanzleiste
4. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, DUU 151. Abluftanschluss Ø 150 mm. Bei den Massen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z.B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

Integrierte Glaspaneelhaube

DAG 2650-60



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAG 2650-60
Marketingklasse	Silver
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/–
Bedienkomfort	
Miele@home ready	–
TouchControl	•
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter/CleanCover	1/•
Silence Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 10 Min.	–/•/•
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•/–
PowerManagement	–
Hausgeräte-Vernetzung	
Con@ctivity	–
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidegrad	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	54,0
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1
Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 4.8 W/200/2700-6000
LED	•
Gebläse	
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	•/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ¹⁾	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	710
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	340/340
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	562/340/310
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,270/220-240/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten	•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	•/–/–
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	•/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•
Frontdesign	
Obsidianschwarz SW	•
Mat.-Nr.	Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, inkl. MWST und vRB
13118970	CHF 1'190.–

Breite
60 cm




* mit nachkaufbarem Zubehör

1) Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

voraussichtlich lieferbar ab 11/2026



1. Installation ohne Distanzleiste
2. Installation mit Distanzleiste
3. Distanzleiste
4. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, DUU 151. Abluftanschluss Ø 150 mm. Bei den Massen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z.B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).

Miele Dampfgarschublade



Produkt-Highlights

Beste Garergebnisse und schnelle Aufheizzeiten

Dank externer Dampferzeugung DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmässig und schnell und sorgt für beste Garergebnisse.

Die hohe Dampfdichte sorgt für eine besonders vitaminschonende Zubereitung und verhindert die Oxydation der Köstlichkeiten.



Vielseitigkeit in einer völlig neuen Dimension

Integration aller relevanten Kochmethoden (Backofen, Mikrowelle und Dampfgarer) in einer Nische durch die Kombination der Dampfgarschublade mit dem Backofen mit Mikrowelle – ideal für kompakte Küchen und kreative Lösungen.



Vielfalt ohne Kompromisse

Die Dampfgarschublade eröffnet unzählige Zubereitungsmöglichkeiten auf begrenztem Raum und für bis zu vier Personen. Gleichzeitiges Dampfgaren und Braten in einer Nische durch zwei separate Garräume.



Dampfgarschublade

DS 8010





Typ-/Verkaufsbezeichnung	DS 8010
Gerätetyp und Design	
Kompaktes Format	•
Paralleles Kochen in einer 60 cm-Nische	•
Designlinie	ArtLine, PureLine, VitroLine
Grifflos	•
Komplette Glasfront	•
Programme	
Dampfgaren	•
Sous-vide	•
Blanchieren	•
Genussvorteile	
Gradgenaue Temperatureinstellung	•
M Sense Programme	•
Individuelle Einstellung des Gargrades	•
Bedienkomfort	
Vernetzbares Gerät	•
Display	DirectSensor
Vollauszug	•
Push2open	•
SoftOpen & SoftClose	•
Touch2open	•
Mengenunabhängiges Dampfgaren	•
Automatische Dampfreduktion mit Warmhalten	•
Signaltöne	Summer
Zeitfunktionen	•
Pflegekomfort	
Garraum	Edelstahl mit Leinenstruktur
Pflegeprogramme	Entkalken, Trocknen
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
Dampftechnologie	DualSteam
Externer Dampferzeuger	•
Dampferzeuger Leistung in kW	2,20
Frischwassertank Volumen in l	0,8
Entnehmbarer Frischwassertank	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	13,8
Maximale Temperatur Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
WLAN in GHz	2,4,5
Bluetooth	•
Vernetzung über NFC	•
Gerätemasse (B x H x T) in mm	595 x 140 x 572
Gesamtanschlusswert in kW	2,20
Spannung in V	230
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Nullleiter	•
Länge Anschlussleitung in m	1,5
Mitgeliefertes Zubehör	
Gelochte Edelstahl-Garbehälter DGGL 50 55	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 55	1
Auffangschale DS 100 18	1

Mat.-Nr.	Farbe	Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis, inkl. MWST und vRB
13081570	Pearlbeige PB	CHF 2'490.–
13081550	Obsidianschwarz SW	CHF 2'490.–



voraussichtlich lieferbar ab 04/2027

Einbau im Hochschrank mit 45er B/BM/DG/DGM/DGC/CVA/M



Stand: Oktober 2026



Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele SA

Sous Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“. Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.

**Miele Experience Center für Sie**

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit – wir laden Sie herzlich ein. In einem persönlichen Beratungsgespräch in unseren grosszügigen Ausstellungen in Spreitenbach und Crissier präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele. Oder erleben Sie an den schweizweiten Miele Interessentenkursen unsere innovativen Küchengeräte live. Das Miele Experience Center unterstützt Sie in Ihrer Entscheidung! Ausführliche Informationen zum Miele Sortiment finden Sie bequem in den umfassenden Prospekten oder unter www.miele.ch.