

Miele

Nouveautés Octobre 2026

Plans de cuisson avec hotte intégrée, hottes avec
panneau en verre et tiroir de cuisson à la vapeur

Miele. Immer Besser.




Plans de cuisson avec hotte aspirante intégrée



Points forts des produits

MattFinish – Un attrape-regard stylé

Nos plans de cuisson en vitrocéramique avec hotte aspirante en noir mat moderne ajoutent des accents marquants et convainquent par leurs nombreux avantages qui enrichissent votre quotidien en cuisine. Leur surface spéciale réduit considérablement les rayures et atténue visiblement les traces de doigts, pour un aspect particulièrement soigné.



Format compact

Le nouveau modèle de 60 cm permet d'utiliser le plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée même dans les cuisines compactes, offrant ainsi une plus grande liberté d'aménagement lors de la conception de la cuisine.



Une liberté de conception maximale


Le plan de cuisson TwoInOne avec hotte aspirante intégrée s'adapte facilement aux configurations d'installation les plus diverses. Évacuation d'air, air recyclé ou système

Plug&Play : les différentes possibilités d'installation permettent une planification simple et une intégration optimale dans quasiment toutes les cuisines.



Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 60 cm

KMDA 5649 FL*




Type/Désignation commerciale	KMDA 5649 FL*
Catégorie marketing	Silver
Conception	
Cadre périphérique inox/à fleur de plan/en saillie sans cadre	-/♦/♦
Orifice d'aspiration à fleur de plan	♦
Modes de fonctionnement	
Air recyclé guidé/air recyclé non guidé (Plug&Play)/évacuation d'air guidée	♦/♦/♦
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Zone de cuisson Flex	
Nombre/type/diamètre en mm	2/Zone Flex/140 – 210 2.300/3.000 (avant) ; 2.200/2.600 (arrière)
Puissance en W/Booster en W	
1. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à gauche/zone PowerFlex	avant droite/Zone de cuisson Vario/120 – 160
Puissance en W/Booster en W	1.200/1.500
2. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à droite/zone PowerFlex	arrière gauche/Zone de cuisson Vario/140 – 210
Puissance en W/Booster en W	2.000/2.600
3. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à gauche/zone PowerFlex	droite/Ponts Flex/210 x 380
Puissance en W/Booster en W	3.000/3.600
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles/couleur de l'affichage	ComfortSelect Plus/jaune
Détection permanente des récipients/maintien au chaud	♦/♦
Fonction Stop&Go/fonction de rappel	♦/♦
Minuterie/arrêt automatique/début de cuisson automatique	♦/♦/♦
Possibilités de réglage individuel (par ex. signal sonore)	♦
Indicateur de saturation/poursuite de fonctionnement 5 ou 15 min.	♦/♦
Mise en réseau des appareils électroménagers	
Miele@home/Fonction automatique Con@ctivity	-/♦
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A++ – E)/classe pour le degré de séparation des graisses	A/B
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an/EcoMotor	48,7
Confort d'entretien	
Intérieur de la hotte facile à nettoyer – CleanCover/protection nettoyage	♦/♦
Filtre à graisses/filtre à charbon actif amovible par le haut	♦/♦
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses métalliques qui conviennent au lave-vaisselle	1
Puissance de ventilation pour le mode recyclage (R) /évacuation d'air (E)	
Minimum et maximum (m³/h) selon EN 61591	230 – 490 (R) / 230 – 495 (E)
Puissance sonore minimale (dB(A) re1pW)/pression sonore minimale (dB(A) re20µPa)	55/43 (R) / 48/35 (E)
Puissance sonore niveau maxi (dB(A) re1pW)/pression sonore maxi (dB(A) re20µPa)	68/57 (R) / 66/53 (E)
Niveau booster (m³/h) selon EN 61591	490 (R) / 635 (E)
Puissance sonore (dB(A) re1pW)/pression sonore (dB(A) re20µPa)	71/59 (R) / 71/59 (E)
Sécurité	
Déclenchement de sécurité/fonction de verrouillage/verrouillage de la mise en marche	♦/♦/♦
Surveillance des anomalies/ventilateur de refroidissement/protection antisurchauffe	♦/♦/♦
Indicateur de chaleur résiduelle/raccordement pour commutateur de fenêtre	♦/♦
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x P)	620 x 520
Hauteur de montage avec coffret d'alimentation en mm	198
Dimensions de la découpe en mm Encastrement à fleur de plan (L x P)	600/624 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm Encastrement en saillie (L x P)	560 – 600 x 490 – 500
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	7,4/400 2-3 N~/16
Accessoires fournis	
Filtre à charbon actif et cordon d'alimentation	DKF 37-P
Adaptateur pour raccordement arrière, recyclage non guidé	♦
Accessoires disponibles en option	
Boîtier de socle en cas d'air recyclé guidé sans filtre à charbon actif	DUU 1500 DFKS-U-2 (R), DFKS-A-2 (E)/DAAG 500
N° mat.	13161480
Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses	CHF 2'990.–

Dimensions de la découpe
600/624 x 500/524 mm




* livraison prévue à partir de novembre 2026

Encastrement à fleur de plan



Plan de cuisson avec
hotte aspirante intégrée, 60 cm

KMDA 5649 FL MattFinish*




Type/Désignation commerciale	KMDA 5649 FL MattFinish*
Catégorie marketing	Silver
Conception	
Cadre périphérique inox/à fleur de plan/en saillie sans cadre	-/♦/♦
Orifice d'aspiration à fleur de plan	♦
Couleur grille de recouvrement et filtre à graisses	noir/noir mat
Modes de fonctionnement	
Air recyclé guidé/air recyclé non guidé (Plug&Play)/évacuation d'air guidée	♦/♦/♦
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Zone de cuisson Flex	
Nombre/type/diamètre en mm	2/Zone Flex/140 – 210
Puissance en W/Booster en W	2.300/3.000 (avant) ; 2.200/2.600 (arrière)
1. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à gauche/zone PowerFlex	avant droite/Zone de cuisson Vario/120 – 160
Puissance en W/Booster en W	1.200/1.500
2. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à droite/zone PowerFlex	arrière gauche/Zone de cuisson Vario/140 – 210
Puissance en W/Booster en W	2.000/2.600
3. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à gauche/zone PowerFlex	droite/Ponts Flex/210 x 380
Puissance en W/Booster en W	3.000/3.600
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles/couleur de l'affichage	ComfortSelect Plus/jaune
Détection permanente des récipients/maintien au chaud	♦/♦
Fonction Stop&Go/fonction de rappel	♦/♦
Minuterie/arrêt automatique/début de cuisson automatique	♦♦/♦
Possibilités de réglage individuel (par ex. signal sonore)	♦
Indicateur de saturation/poursuite de fonctionnement 5 ou 15 min.	♦/♦
Mise en réseau des appareils électroménagers	
Miele@home/Fonction automatique Con@ctivity	-/♦
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A++ – E)/classe pour le degré de séparation des graisses	A/B
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an/EcoMotor	48,7
Confort d'entretien	
Intérieur de la hotte facile à nettoyer – CleanCover/protection nettoyage	♦/♦
Filtre à graisses/filtre à charbon actif amovible par le haut	♦/♦
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses métalliques qui conviennent au lave-vaisselle	1
Puissance de ventilation pour le mode recyclage (R) /évacuation d'air (E)	
Minimum et maximum (m³/h) selon EN 61591	230 – 490 (R) / 230 – 495 (E)
Puissance sonore minimale (dB(A) re1pW)/pression sonore minimale (dB(A) re20µPa)	55/43 (R) / 48/35 (E)
Puissance sonore niveau maxi (dB(A) re1pW)/pression sonore maxi (dB(A) re20µPa)	68/57 (R) / 66/53 (E)
Niveau booster (m³/h) selon EN 61591	490 (R) / 635 (E)
Puissance sonore (dB(A) re1pW)/pression sonore (dB(A) re20µPa)	71/59 (R) / 71/59 (E)
Sécurité	
Déclenchement de sécurité/fonction de verrouillage/verrouillage de la mise en marche	♦/♦/♦
Surveillance des anomalies/ventilateur de refroidissement/protection antisurchauffe	♦/♦/♦
Indicateur de chaleur résiduelle/raccordement pour commutateur de fenêtre	♦/♦
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x P)	620 x 520
Hauteur de montage avec coffret d'alimentation en mm	198
Dimensions de la découpe en mm Encastrement à fleur de plan (L x P)	600/624 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm Encastrement en saillie (L x P)	560 – 600 x 490 – 500
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	7,4/400 2-3 N~16
Accessoires fournis	
Filtre à charbon actif et cordon d'alimentation	DKF 37-P
Adaptateur pour raccordement arrière, recyclage non guidé	♦
Accessoires disponibles en option	
Boîtier de socle en cas d'air recyclé guidé sans filtre à charbon actif	DUU 1500

Dimensions de la découpe
600/624 x 500/524 mm




* livraison prévue à partir de novembre 2026



- 1) Face avant
- 2) Bac collecteur amovible
- 3) Trappe de nettoyage
- 4) Boîtier de raccordement au réseau, câble de raccordement, L = 1600 mm
- 5) Plan de travail en pierre naturelle fraisage étage
- 6) Baguettes en bois 12 mm (non comprises dans la fourniture)
- 7) Épaisseur du plan de travail, mode évacuation d'air et mode circuit guidé : ≥ 10 mm, mode Plug&Play: ≥ 10 mm – ≤ 40 mm

Kits de canaux plats pour KMDA 5649 60 cm



Kit de canal plat pour la circulation d'air guidée DFKS-U-2¹


Composé de :

- 2 x DFK-V
- 2 x DFK- BVK 90
- 1 x DFK-BH 90
- 2 x DFK-R 1000 1 x DFK-L
- 1 x DFK-DB
- 1 x DUU 1500

N° mat. 13094140

IDM DFKS-U-2

CHF 490.- *



Kit de canal plat pour la circulation d'air guidée DFKS-A-2¹


Composé de :

- 1 x DFK-AK 90
- 1 x DFK-BH 90
- 2 x DFK-R 1000
- 1 x DFK-A
- 1 x DFK-DB
- 1 x DMK 150-1
- 1 x DFK-BVK 90
- 1 x DFK-V

N° mat. 13094160

IDM DFKS-A-2

CHF 530.- *



Kit de base pour d'autres configurations d'installation personnalisées DFKS-2¹

Composé de :

- 2 x DFK- BVK 90
- 1 x DFK-BH 90
- 1 x DFK-R 1000
- 1 x DFK-DB
- 2x DFK-V



N° mat. 13100750

IDM DFKS-2

CHF 190.- *

Plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée, 80 cm

KMDA 7473-1 FL MattFinish*



Type/Désignation commerciale	KMDA 7473-1 FL MattFinish*
Catégorie marketing	Gold
Conception	
Cadre périphérique inox/à fleur de plan/en saillie sans cadre	-/♦/♦
Orifice d'aspiration à fleur de plan	♦
Couleur grille de recouvrement et filtre à graisses	noir/noir mat
Modes de fonctionnement	
Air recyclé guidé/air recyclé non guidé (Plug&Play)/évacuation d'air guidée	♦/♦/♦
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Zone de cuisson Flex	
Nombre/type/diamètre en mm	4/Zones Flex individuelles/ 110 – 210
Puissance en W/Booster en W	2.100/3.000
1. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à gauche/zone PowerFlex	gauche/Ponts Flex/210 x 420
Puissance en W/Booster en W	3.000/3.700
2. Zone de cuisson	
Position/type/dimensions en mm à droite/zone PowerFlex	droite/Ponts Flex/210 x 420
Puissance en W/Booster en W	3.000/3.700
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles/couleur de l'affichage	ComfortSelect Plus/jaune
Détection permanente des récipients/maintien au chaud	♦/♦
Fonction Stop&Go/fonction de rappel	♦/♦
Minuterie/arrêt automatique/début de cuisson automatique	♦/♦/♦
Possibilités de réglage individuel (par ex. signal sonore)	♦
Indicateur de saturation/poursuite de fonctionnement 5 ou 15 min.	♦/♦
Mise en réseau des appareils électroménagers	
Miele@home/Fonction automatique Con@ctivity	♦/♦
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A++ – E)/classe pour le degré de séparation des graisses	A+/A
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an/EcoMotor	31,3
Confort d'entretien	
Intérieur de la hotte facile à nettoyer – CleanCover/protection nettoyage	♦/♦
Filtre à graisses/filtre à charbon actif amovible par le haut	♦/♦
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses métalliques qui conviennent au lave-vaisselle	1
Puissance de ventilation pour le mode recyclage (R) /évacuation d'air (E)	
Minimum et maximum (m³/h) selon EN 61591	160-475 (R) / 205-533 (E)
Puissance sonore minimale (dB(A) re1pW)/pression sonore minimale (dB(A) re20µPa)	46/33 (R) / 41/28 (E)
Puissance sonore niveau maxi (dB(A) re1pW)/pression sonore maxi (dB(A) re20µPa)	68/55 (R) / 64/51 (E)
Niveau booster (m³/h) selon EN 61591	510 (R) / 606 (E)
Puissance sonore (dB(A) re1pW)/pression sonore (dB(A) re20µPa)	70/57 (R) / 68/54 (E)
Sécurité	
Déclenchement de sécurité/fonction de verrouillage/verrouillage de la mise en marche	♦/♦/♦
Surveillance des anomalies/ventilateur de refroidissement/protection antisurchauffe	♦/♦/♦
Indicateur de chaleur résiduelle/raccordement pour commutateur de fenêtre	♦/♦
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (L x P)	800 x 520
Hauteur de montage avec coffret d'alimentation en mm	200
Dimensions de la découpe en mm Encastrement à fleur de plan (L x P)	780/804 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm Encastrement en saillie (L x P)	780 x 500
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	7,5/400 2-3 N~/16
Accessoires fournis	
Filtre à charbon actif et cordon d'alimentation	♦
Adaptateur pour raccordement arrière, recyclage non guidé	♦
Accessoires disponibles en option	
Boîtier de socle en cas d'air recyclé guidé sans filtre à charbon actif	DUU 1500
Kit de rallonge Plug&Play pour profondeur d'armoire >60 cm	DVS 150
Filtre Sensitive AirClean avec non-tissé suppl. pour réduire les poussières fines	DFKS 35-S
	DFKS-UR (R), DFKS-AR (E)/DAAG 100

Kit de canal plat/grille de recouvrement avec tiges supports noires

N° mat.

13183450

Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses

CHF 4'290.–


Dimensions de la découpe
780/804 x 500/524 mm



MattFinish

* livraison prévue à partir de novembre 2026

Encastrement à fleur de plan



- 1) Face avant
- 2) Bac collecteur amovible
- 3) Trappe de nettoyage
- 4) Boîtier de raccordement au réseau, câble de raccordement, L = 1600 mm
- 5) Plan de travail en pierre naturelle fraisage étage
- 6) Baguettes en bois 12 mm (non comprises dans la fourniture)
- 7) Epaisseur du plan de travail, mode évacuation d'air et mode circuit guidé : ≥10 mm, mode Plug&Play : ≥10 mm - ≤40 mm

Hottes intégrées avec panneau en verre



Points forts des produits

Intégration parfaite

La hotte aspirante se fond presque entièrement dans l'armoire supérieure, conférant ainsi à la cuisine un style épuré et moderne.



Protection des meubles bien pensée

Le panneau en verre rabattable favorise une captation efficace de la vapeur et protège efficacement la façade de meuble contre la vapeur et la graisse.



Emplacement de rangement optimisé

Cette conception intelligente permet de gagner un emplacement de rangement précieux dans l'armoire supérieure et allie fonctionnalité et liberté d'aménagement maximale.



Hotte intégrée avec panneau en verre

DAG 2950-90

Largeur
90 cm



Désignation du modèle/pour la vente	DAG 2950-90
Catégorie marketing	Silver
Modes de fonctionnement	
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	•/•*/–
Confort d'utilisation	
Miele@home ready	–
TouchControl	•
Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle/CleanCover	2/•
Pack Silence/Arrêt automatique de sécurité/Arrêt différé de 10 min	–/•/•
Indicateur programmable de saturation des filtres à graisse et à charbon actif	•/–
PowerManagement	–
Fonctions domotiques	
Con@ctivity	–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses	A/B
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	54,0
Nombre de niveaux de puissance/Booster	3/1
Éclairage	
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 7,1 W/275/2700-6000
LED	•
Ventilateur	
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	•/–
Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation¹⁾	
Évacuation (non applicable à la variante externe)	
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	435
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	61/47
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	720
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	72/58
Circuit fermé	
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	445
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	70/56
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	600
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	77/63
Caractéristiques techniques	
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	340/340
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	862/340/310
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,272/220-240/10
Indications de montage	
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière	•/–
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Accessoires de série	
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	•/–/–
Accessoires en option	
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	•/•
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150-1	•/•
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Design frontal	
Noir obsidienne SW	•
N° mat.	Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses
13118980	CHF 1'290.–




* avec accessoires en option

1) Normes relatives au débit d'air : EN 61591

Niveau sonore : EN 60704-3

Pression acoustique : EN 60704-2-13

livraison prévue à partir de novembre 2026



1. Installation sans entretoise
2. Installation sans entretoise
3. Entretoise
4. Évacuation d'air, recyclage de l'air avec kit de conversion DUU 150, DUU 151. Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm. Pour les dimensions relatives à la hauteur de l'armoire et aux découpes, il convient de tenir compte des accessoires montés (par exemple, silencieux, kit de conversion pour le recyclage de l'air).

Hotte intégrée avec panneau en verre

DAG 2650-60



Désignation du modèle/pour la vente	DAG 2650-60
Catégorie marketing	Silver
Modes de fonctionnement	
Évacuation/circuit fermé/moteur extérieur	•/•*/–
Confort d'utilisation	
Miele@home ready	–
TouchControl	•
Nombre de filtres à graisses métalliques adaptés au lave-vaisselle/CleanCover	1/•
Pack Silence/Arrêt automatique de sécurité/Arrêt différé de 10 min	–/•/•
Indicateur programmable de saturation des filtres à graisse et à charbon actif	•/–
PowerManagement	–
Fonctions domotiques	
Con@ctivity	–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/ Classe d'efficacité de filtration des graisses	A/B
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	54,0
Nombre de niveaux de puissance/Booster	3/1
Éclairage	
Nombre x watts/Éclairage en Lx/Température de couleur en K	1 x 4.8 W/200/2700-6000
LED	•
Ventilateur	
Moteur à courant alternatif (AC)/moteur à courant continu (DC)	•/–
Débit d'air en cas de diamètre max. du conduit d'évacuation¹⁾	
Évacuation (non applicable à la variante externe)	
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	420
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	60/47
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	710
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	72/58
Circuit fermé	
Niveau 3 : débit d'air (m³/h)	440
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	70/56
Niveau intensif : débit d'air (m³/h)	600
Niveau sonore (dB(A) re1pW)/pression acoustique (dB(A) re20µPa)	77/63
Caractéristiques techniques	
Hauteur tot. hotte à évac. et externe en mm/circuit fermé en mm	340/340
Largeur/hauteur/profondeur du corps de la hotte en mm	562/340/310
Distance min. au-dessus de plans de cuisson en mm	450
Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusible en A	0,270/220-240/10
Indications de montage	
Raccord d'évacuation en haut/à l'arrière	•/–
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Accessoires de série	
Clapet antiretour/répartiteur d'air pour circ. fermé/filtre à charb. actif	•/–/–
Accessoires en option	
Jeu d'adaptation circuit fermé/filtre à charbon actif	•/•
Réducteur de bruit DASD 150/caisson mural DMK 150-1	•/•
Embout de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Design frontal	
Noir obsidienne SW	•
N° mat.	Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses
13118970	CHF 1'190.–

Largeur
60 cm




* avec accessoires en option

1) Normes relatives au débit d'air : EN 61591

Niveau sonore : EN 60704-3

Pression acoustique : EN 60704-2-13

livraison prévue à partir de novembre 2026



1. Installation sans entretoise
2. Installation sans entretoise
3. Entretoise
4. Évacuation d'air, recyclage de l'air avec kit de conversion DUU 150, DUU 151. Raccord d'évacuation d'air Ø 150 mm. Pour les dimensions relatives à la hauteur de l'armoire et aux découpes, il convient de tenir compte des accessoires montés (par exemple, silencieux, kit de conversion pour le recyclage de l'air).

Tiroir de cuisson à la vapeur Miele



Points forts des produits

Résultats de cuisson optimaux et temps de montée en température rapides

Grâce à la production de vapeur externe DualSteam, la vapeur se répartit de manière homogène et rapide, garantissant ainsi d'excellents résultats de cuisson. La forte densité de vapeur permet une cuisson qui préserve particulièrement bien les vitamines et empêche l'oxydation des mets.



Polyvalence dans une toute nouvelle dimension

Intégration de toutes les méthodes de cuisson pertinentes (four, four à micro-ondes et four à vapeur) dans une seule niche grâce à la combinaison du tiroir de cuisson à la vapeur et du four avec micro-ondes — idéal pour les cuisines compactes et les solutions créatives.



Diversité sans compromis

Le tiroir de cuisson à la vapeur offre d'innombrables possibilités de préparation dans un espace réduit et pour jusqu'à quatre personnes. Cuisson à la vapeur et rôtissage simultanés dans une même niche grâce à deux enceintes distinctes.



Tiroir de cuisson à la vapeur

DS 8010





Désignation du modèle/pour la vente		DS 8010
Type d'appareil et design		
Format compact		•
Deux cuissons simultanées dans une niche de 60 cm		•
Ligne de design		ArtLine, PureLine, VitroLine
Sans poignée		•
Façade complètement en verre		•
Programmes		
Cuisson à la vapeur		•
Sous vide		•
Blanchir		•
Goût		
Réglage de température au degré près		•
Programmes M Sense		•
Réglage personnalisé du degré de cuisson		•
Confort d'utilisation		
Appareil interconnectable		•
Écran		DirectSensor
Tiroir entièrement télescopique		•
Push2open		•
SoftOpen et SoftClose		•
Touch2open		•
Cuisson à la vapeur indépendante de la quantité		•
Réduction automatique de la vapeur avec maintien au chaud		•
Signaux sonores		Summer
Fonctions de minuterie		•
Confort d'entretien		
Enceinte de cuisson		inox avec structure tramée
Programmes d'entretien		détartre, sécher
Technologie vapeur et alimentation en eau		
Technologie vapeur DualSteam		DualSteam
Générateur de vapeur externe		•
Puissance du générateur de vapeur en kW		2,20
Volume du réservoir d'eau renouvelée en l		0,8
Réservoir d'eau renouvelée amovible		•
Sécurité		
Façade froide		•
Déclenchement de sécurité		•
Caractéristiques techniques		
Volume de l'enceinte de cuisson en l		13,8
Température maximale de la cuisson à la vapeur en °C		40 – 100
Wi-Fi en GHz		2,4,5
Bluetooth		•
Mise en réseau via NFC		•
Dimensions de l'appareil (l x H x P) en mm		595 x 140 x 572
Puissance totale de raccordement en kW		2,20
Tension en V		230
Fusible en A		16
Nombre de phases		1
Conducteur neutre		•
Longueur du câble d'alimentation en m		1,5
Accessoires fournis		
Récipients de cuisson perforés en inox DGGL 50 55		1
Récipients de cuisson non perforés en inox DGG 50 55		1
Bac collecteur DS 100 18		1
N° mat.	Couleur	Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses
13081570	Pearlbeige PB	CHF 2'490.-
13081550	Noir obsidienne SW	CHF 2'490.-



livraison prévue à partir d'avril 2027

Encastrement dans une armoire haute avec avec des appareils de 45 B/BM/DG/DGM/DGC/CVA/M





Miele SA

Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

**Le Miele Experience Center est là pour vous**

Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate. Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.