

Miele

Waschmaschinen, Trockner, Bügelgeräte

Beratungs- und Planungsunterlagen

Februar 2025

Miele. Immer Besser.



Wäschepflege

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------------|
| Alle Symbole auf einen Blick | 3/W |
| Gerätearten | 7/W |
| Aufstellvarianten | 8/W |
| Bedienkonzepte | 9/W |
| Montagezubehör | 10/W |
| Produktübersicht | |
| Kurzübersicht Waschmaschinen und Trockner | 13/W |
| Waschmaschinen | 14/W |
| Trockner | 27/W |
| Waschtrockner | 36/W |
| Dampfbügelsystem FashionMaster | 40/W |
| Bügelmaschine | 41/W |

Verkaufspreise

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (UVP) in Schweizer Franken (CHF). Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis beinhaltet den vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB).

Einbauskizzen – www.miele.ch/einbauskizzen

Detaillierte Einbauskizzen finden Sie online auf www.miele.ch/einbauskizzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen Frontlader auf einen Blick

Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Gerätes an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1-9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

PowerWash

Zeigt an, ob das Gerät über die Waschtechnologie PowerWash verfügt.



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Wascheleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

CapDosing¹⁾

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von grossen und kleinen Textilien.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktionen das Gerät verfügt.



50 % weniger bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger bügeln – glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

Sonderausstattung

Zeigt an, welche Sonderausstattung das Gerät hat.



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

¹⁾ Patent: EP 2 365 120

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis C angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.



Schontrommel¹⁾ mit 1–9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

EcoDry

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoDry Technologie ausgestattet ist.



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

EcoSpeed

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoSpeed ausgestattet ist.



Bis zu 20 Minuten schneller trocknen – bei bester Energieeffizienz.

FragranceDos²⁾

Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duftflacons vorbereitet ist.



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von grossen und kleinen Textilien nach Programmstart.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.



Weniger bügeln: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

Perfect Dry

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion Perfect Dry verfügt.



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

* sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

¹⁾ Patent: EP 1 293 594

²⁾ Patent: EP 2 431 516

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschtrockner auf einen Blick



Energieeffizienzklasse für durchgängiges Waschen und Trocknen

Für durchgängiges Waschen und Trocknen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.



Energieeffizienzklasse für Waschen

Für Waschen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.



Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die maximale Beladungsmenge für Waschen sowie durchgängiges Waschen und Trocknen.

Schontrommel, 9 kg Waschen und 6 kg Trocknen



Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.

Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.



PowerWash

Zeigt an, ob das Gerät über das PowerWash System verfügt.

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die grosse und kleine Wäsche.



CapDosing¹⁾

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.

Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.



Fleckenoption

Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.

Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.



Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.

50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.



PerfectCare

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion PerfectCare verfügt.

Technologie für punktgenaue Wasch- und Trocknergebnisse.

¹⁾ Patent: EP 2 365 120

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für FashionMaster auf einen Blick

Textilart

Zeigt, für welche Textilart dieses Gerät sich besonders eignet.



Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Oberbekleidung.

Wabensohle¹⁾

Zeigt an, dass das Gerät mit der Wabensohle ausgestattet ist.



Optimale Ergebnisse: Durch den Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv Ihre Wäsche.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dampf

Zeigt die Dampfleistung des Geräts an.



3,5 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.

1-2-Lift-System

Zeigt an, dass das Gerät mit dem 1-2-Lift-System ausgestattet ist.



Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.

SteamJet

Zeigt an, ob das Gerät über einen SteamJet verfügt.



Mit dem handlichen SteamJet können Sie hängende Kleider, Blazer, Gardinen usw. schonend glätten.

¹⁾ Patent: EP 2 233 632

²⁾ Patent: EP 2 169 108

Waschmaschinen, Waschtrockner und Trockner

Gerätearten



Frontlader

Diese Geräte lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau etc.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Trockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



Wärmepumpentrockner

Die besonders sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondens-trockner – verbrauchen aber bis zu 50 % weniger Strom.

Waschmaschinen und Trockner

Aufstellvarianten



Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten. Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können beispielsweise Zubehörteile aufbewahrt, oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



Side-by-Side

Miele Waschmaschinen und Trockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen und Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem in den Trockner laden.



Aufbau mit Sockel

Mit dem Sockel (WTS 510) erhöhen Sie Ihr Gerät um ca. 30 cm – und bringen es so auf eine komfortable Arbeitshöhe. Die Bedienung wird dadurch ergonomisch und noch komfortabler. Gleichzeitig bietet der Sockel Stauraum zum Beispiel für Waschmittel oder einen Wäschesack, so dass Sie schnell alles zur Hand haben – und es ebenso schnell wieder aufgeräumt haben.



Unterschiebbar

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der W1 ChromeEdition mit gerader Blende.




Unterbaubar

Die Miele Geräte der ChromeEdition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82–85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz (z. B. UBS W1/G oder UBS T1/G) ersetzt.

Waschmaschinen, Waschtrockner und Trockner

Individuelle Bedienkonzepte

Mit dem innovativen Touch-Display bei Waschmaschinen und Trocknern kommen Sie schnell zum Ziel: Die Bedienung ist einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display vorgenommen. Das zentrale Display mit weißem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



M Touch

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen.

Das Bedienkonzept der Miele Waschmaschinen und Trockner ist logisch und intuitiv aufgebaut: Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design. So können Sie Waschmaschine und Trockner auch aus verschiedenen Miele Geräteklassen optisch perfekt kombinieren.



ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl der Optionen über Sensortasten.



DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl der Funktionen über Sensortasten.

Montagezubehör

Sockel, Körbe und Unterbausätze




Unterbausockel mit Schublade WTS 510

- Mit integrierter Schublade für Zubehör z. B. Waschmittel oder Duftflacons
- Komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten Stand
 - Kein Verrutschen des Inhaltes dank Antirutschmatte
 - Für Waschmaschinen: W1, W1 Classic und WT1 (ausser WTZH)
 - Für Trockner: T1 und T1 Classic
 - Nicht geeignet für Säulenaufstellung
 - Höhe WTS: 35 cm
 - Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9322300

665.-




Trocknerkorb TRK 555

- Ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere
- Beste Schonung für empfindliche Teile
 - Speziell für Miele Trockner entwickelt
 - Einsetzbar in allen Trocknern T1, T1 Classic

M.-Nr. 9614800

105.-



Unterbausatz UBS W1/G

- Für einen sicheren Unterbau von Waschmaschinen W1
- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) – ersetzt den Gerätedeckel
 - Für Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und W1 Classic mit gerader Blende
 - Für Waschtrockner WT1 mit gerader Blende

M.-Nr. 9709940

85.-



Unterbausatz UBS T1/G


- Für einen sicheren Unterbau von Trocknern T1
- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) – ersetzt den Gerätedeckel
 - Für Trockner der T1 ChromeEdition und T1 Classic mit gerader Blende

M.-Nr. 9710050

85.-

Montagezubehör

Verbindungsätze




Wasch-Trocken-Verbindungsatz WTV 511

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der ChromeEdition T1 und T1 Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser WTZH)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9351780

290.–



Wasch-Trocken-Verbindungsatz WTV 512

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der WhiteEdition T1
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser WTZH)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9351790

290.–



Wasch-Trocken-Verbindungsatz WTV 501

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der ChromeEdition T1 und T1 Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser W 1000 und WTZH)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9256130

90.–



Wasch-Trocken-Verbindungsatz WTV 502

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der WhiteEdition T1
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser W 1000 und WTZH)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 9256140

90.–

Montagezubehör

Verbindungsätze



Wasch-Trocken-Verbindungsatz WTV 412

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Allrounder für Waschmaschinen mit beliebiger Blendeneigung
- Für Trockner der Baureihen T 7000, T 8000 und T Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen
- Höhe WTV: 1,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

M.-Nr. 6667550

79,-

Wasch-Trocken-Verbindungsbausatz WTV 500

Für die einfache Säulenaufstellung.

- Aufnahme und Fixierung der Trocknerfüsse
- Einfachere und sichere Säulenaufstellung
- Für Kombination Frontlader (ausser W4xxx, W6xxx) und Trockner
- Nicht für Waschautomaten mit Comfort-Blende (49 Grad)

M.-Nr. 9612041

42.50

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

| | | Trockner | | | | |
|----------------|---------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | T1 Chrome und Chrome Excellence | T1 White und White Selection | T 8000 | T 4000 Ci | T 7000 |
| Waschmaschinen | W1 Chrome und Chrome Excellence | WTV 511 WTV 501 | WTV 512 WTV 502 WTV 500 | WTV 412 | WTV 412 | WTV 412 WTV 417 ²⁾ |
| | W1 White und White Selection | WTV 511 WTV 501 | WTV 512 WTV 502 | WTV 412 | WTV 412 | WTV 412 |
| | W 3000/ 5000 gerade Blende | WTV 511 WTV 501 | WTV 512 WTV 502 | WTV 412 | WTV 412 | WTV 412 |
| | W 3000/5000 schräge Blende | WTV 511 WTV 500 | WTV 512 WTV 500 | WTV 407 WTV 412 | WTV 412 | WTV 412 |
| | W 2000i | WTV 501 ¹⁾ WTV 511 ¹⁾ WTV 500 | WTV 502 ¹⁾ WTV 512 ¹⁾ WTV 500 | WTV 412 ¹⁾ | WTV 410 WTV 412 ¹⁾ | WTV 412 ¹⁾ |
| | W 1000 | WTV 511 WTV 500 | WTV 512 WTV 500 | WTV 412 | WTV 412 | WTV 412 |

¹⁾ Waschmaschine muss mit Gerätedeckel ergänzt werden

12/W ²⁾ Nur für Waschmaschinen mit schräger Blende

Kurzübersicht Waschmaschinen und Trockner

Wichtigste Highlights und welche Geräte passen zusammen

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | Waschmaschine | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | WWV 900-80 CH Passion | WCR 800-90 CH | WCR 700-70 CH | WCR 800-60 CH | WWR 800-60 CH | WWI 800-60 CH | WWG 700-60 CH Warm-water | WWE 300-80 CH | WSG 900-83 CH | WDD 130 WPS GuideLine |
| Ausstattungscomfort und Design | | | | | | | | | | |
| Beladung in kg | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 | 1'600 | 1'600 | 1'600 | 1'600 | 1'600 | 1'400 | 1'400 | 1'400 | 1'400 |
| Design | White Edition | Chrome Edition | Chrome Edition | Chrome Edition | White Edition | White Edition | White Edition | White Edition | White Edition | Chrome Edition |
| Blendenausführung gerade/geneigt | 5° geneigt | 16° geneigt | 16° geneigt | gerade | 5° geneigt | 5° geneigt | 5° geneigt | 5° geneigt | 5° geneigt | 16° geneigt |
| Display | M Touch | M Touch | M Touch | M Touch | M Touch | ComfortSensor | ComfortSensor | DirectSensor | DirectSensor | DirectSensor |
| Türanschlag/wechselbar* | rechts/• | rechts/- | rechts/- | rechts/- | rechts/• | rechts/- | rechts/• | rechts/• | rechts/• | rechts/- |
| SteamCare/Vorbügeln | •/• | •/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | •/• | •/• | -/- |
| Startvorwahl bis 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A | A | A | A-40 %** | A-20 %** | A |
| Reinigungsleistung | | | | | | | | | | |
| TwinDos/PowerWash | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/- | -/• | •/• | -/- |
| CapDosing/Fleckenoption | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/- | •/- | •/- | •/- |
| Waschprogramme | | | | | | | | | | |
| QuickPowerWash/Express 20 | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | -/• | •/• | •/• | -/• |
| Oberhemden/Seide/Wolle | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/-/• | •/-/• | •/-/• |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | •/•/- | -/-/• | -/-/• | -/-/• | -/-/• |
| Imprägnieren/Federbetten/ECO 40-60 | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/-/• | -/-/• | -/-/• | •/-/• |
| Waschoptionen | | | | | | | | | | |
| AddLoad | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Wasser plus/Extra leise | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | •/- | -/- | •/- |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/-/• | •/-/• | •/•/• |
| SingleWash | • | • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Hausgeräte-Vernetzung | | | | | | | | | | |
| Miele@home | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - |
| Material-Nummer | 11005970 | 11005940 | 11026490 | 11005920 | 11005950 | 11348230 | 11357850 | 12708770 | 12775920 | 11331920 |
| UVP in CHF*** | 3'930.- | 3'380.- | 2'810.- | 2'860.- | 2'860.- | 2'600.- | 2'810.- | 2'290.- | 2'190.- | 2'060.- |


| Typ-/Verkaufsbezeichnung | Trockner | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | TWV 700-80 CH Passion | TCR 700-90 CH | TCR 700-80 CH | TWR 700-80 CH | TWL 700-80 CH | TWH 700-80 CH | TSH 700-83 CH |
| Ausstattungscomfort und Design | | | | | | | |
| Beladung in kg | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Design | White Edition | Chrome Edition | Chrome Edition | White Edition | White Edition | White Edition | White Edition |
| Blendenausführung gerade/geneigt | 5° geneigt | 16° geneigt | gerade | 5° geneigt | 5° geneigt | 5° geneigt | 5° geneigt |
| Display | M Touch | M Touch | M Touch | M Touch | ComfortSensor | DirectSensor | DirectSensor |
| Türanschlag/wechselbar | links/• | links/- | links/- | links/• | links/• | links/• | links/• |
| Schontrommel | • | • | • | • | • | • | • |
| Startvorwahl bis 24 h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/• | •/•/- | •/•/- | •/•/- |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| EcoSpeed | - | - | - | - | • | • | • |
| Trockenergebnis | | | | | | | |
| PerfectDry | • | • | • | • | • | • | • |
| FragranceDos/FragranceDos² | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• | -/• |
| Intelligente Trommelreversierung | • | • | • | • | • | • | • |
| Trockenprogramme | | | | | | | |
| Oberhemden | • | • | • | • | • | • | • |
| SteamFinish/Vorbügeln | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | -/- | -/- |
| Express | • | • | • | • | • | • | • |
| Outdoor/Imprägnieren | •/• | •/• | •/• | •/• | •/• | -/• | -/• |
| Trockenoptionen | | | | | | | |
| AddLoad | • | • | • | • | • | • | • |
| Hausgeräte-Vernetzung | | | | | | | |
| Miele@home | • | • | • | • | • | • | • |
| Material-Nummer | 11851530 | 11851510 | 11851500 | 11851520 | 11851490 | 11851440 | 12709000 |
| UVP in CHF*** | 3'580.- | 3'140.- | 3'140.- | 3'140.- | 2'580.- | 2'190.- | 2'190.- |

* Wechselbar durch Fachspezialisten (gegen Aufpreis)
 ** Sparsamer als der Grenzwert [52] der Energieeffizienzklasse A
 *** Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MWST und vRB


Waschmaschine

WWV 900-80 CH Passion

WhiteEdition



Passender Trockner:
 TWV 700-80 CH Passion
 * Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40-60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WWV 900-80 CH Passion |
|--|-------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Alusilber mit Chromring |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 67 |
| Warmwasseranschluss | ● |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | ●/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | ●/●/– |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | ●/● |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | –/●/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11005970 | 4002516083887 | LW | 3'930.– | 20.02 | 3'617.00 |

Waschmaschine


WCR 800-90 CH



ChromeEdition



Passender Trockner:
TCR 700-90 CH
* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40-60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.




| | |
|--|----------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WCR 800-90 CH |
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | schräg |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | ●/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | ●/●/– |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | ●/● |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | –/●/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'054/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11005940 | 4002516083733 | LW | 3'380.– | 20.02 | 3'108.21 |

Waschmaschine

WWR 800-60 CH

WhiteEdition



| | |
|--|--------------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WWR 800-60 CH |
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Lotosweiss mit Chromring |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | –/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | ●/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | ●/●/– |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | ●/● |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | –/●/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |


| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11005950 | 4002516083870 | LW | 2'860.– | 20.02 | 2'627.18 |

Passender Trockner:
TWR 700-80 CH
* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40–60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.

Waschmaschine

WCR 800-60 CH

ChromeEdition



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WCR 800-60 CH |
|--|---------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | - |
| Blendenausführung | gerade |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | -/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | - |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | ●/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | ●/●/- |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | ●/● |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | -/●/- |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'054/600 |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | -/● |


Passender Trockner:
TCR 700-80 CH
* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40-60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11005920 | 4002516083818 | LW | 2'860.- | 20.02 | 2'627.18 |

Stand: Februar 2025
Miele Wäschepflege

Waschmaschine


WCR 700-70 CH



ChromeEdition



Passender Trockner:
TCR 700-90 CH
* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40-60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.



| | |
|--|----------------------|
| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WCR 700-70 CH |
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | schräg |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | –/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | –/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | ●/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/–/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | ●/●/– |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | ●/– |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | –/●/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'054/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11026490 | 4002516083894 | LW | 2'810.– | 20.02 | 2'580.93 |

Waschmaschine

WWI 800-60 CH


WhiteEdition



Passender Trockner:

TWL 700-80 CH

* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40-60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WWI 800-60 CH |
|--|-------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit Chromring |
| Display | DirectSensor weiss, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | –/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/A |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | ●/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | –/–/● |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | –/●/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | ●/● |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | ●/–/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11348230 | 4002516258223 | LW | 2'600.– | 20.02 | 2'386.66 |

Waschmaschine

WWG 700-60 CH Warmwater

WhiteEdition



Passender Trockner:

TWH 700-80 CH

* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40-60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WWG 700-60 CH Warmwater |
|--|-------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'400 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit Chromring |
| Display | ComfortSensor weiss, 1-zellig |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | – |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/– |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | –/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | –/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/B |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | ● |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | –/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | –/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | –/–/● |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | –/–/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | –/● |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | –/●/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11357850 | 4002516258261 | LW | 2'810.– | 20.02 | 2'580.93 |

Waschmaschine


WWE 300-80 CH



WhiteEdition



Passender Trockner:
TWH 700-80 CH
* 40 % sparsamer als der Grenzwert (52)
der Energieeffizienzklasse A



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WWE 300-80 CH |
|--|-------------------------------|
| Beladung in kg | 8,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'400 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit Chromring |
| Display | DirectSensor weiss, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | – |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/– |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | –/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A-40 %*/B |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 29 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 48 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | –/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeteich/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/–/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | –/–/● |
| Outdoor/Imprägnieren | –/– |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | –/–/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | –/– |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/–/● |
| Wasser plus/Extra leise | –/– |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | ●/–/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/– |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | ●/– |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 12708770 | 4002516863007 | LW | 2'290.– | 20.02 | 2'099.89 |

Waschmaschine

WSG 900-83 CH



WhiteEdition



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WSG 900-83 CH |
|--|----------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'400 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring weiss |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit weissem Ring |
| Display | DirectSensor weiss, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/– |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | –/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit* | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A-20 %**/B |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 40 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 50 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 68 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | –/● |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | ●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/–/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | –/–/● |
| Outdoor/Imprägnieren | –/– |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | –/–/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | –/– |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/–/– |
| Wasser plus/Extra leise | –/– |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | ●/–/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | ●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 400 2N ~ oder 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

Passender Trockner:
TSH 700-83 CH

* Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/Halb-/und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm ECO 40–60, mit einer Wechselspannung von 230 V bei einer Frequenz von 50 Hz.

** 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 12775920 | 4002516882114 | LW | 2'190.– | 20.02 | 2'007.38 |

Waschmaschine

WDD 131 WPS GuideLine

ChromeEdition



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WDD 131 WPS GuideLine |
|--|------------------------------|
| Beladung in kg | 8,0 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'400 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag | rechts |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | schräg |
| Türdesign | Graphitgrau Pearlfinish |
| Display | DirectSensor gelb, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | – |
| PowerWash | – |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/– |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | –/– |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | – |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | –/– |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse | A/B |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 47 |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l | 47 |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW | 70 |
| Warmwasseranschluss | – |
| EcoFeedback/ProfiEco Motor | –/– |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | ●/●/● |
| Wichtigste Waschprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPowerWash/Express 20 | –/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/–/● |
| Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans | –/–/● |
| Outdoor/Imprägnieren | ●/● |
| Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60 | –/–/● |
| Wichtigste Waschoptionen | |
| SingleWash/AllergoWash | –/– |
| Kurz/Einweichen/Vorwäsche | ●/●/● |
| Wasser plus/Extra leise | ●/– |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | – |
| Sicherheit | |
| Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal | –/●/– |
| Kindersicherung/PIN-Code | –/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'054/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | –/– |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/– |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11331920 | 4002516237389 | LW | 2'060.– | 20.02 | 1'887.12 |

Stand: Februar 2025
Miele Wäschepflege

Trockner

TWW 700-80 CH Passion



WhiteEdition



Passende Waschmaschine:
WWV 900-80 CH Passion



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TWW 700-80 CH Passion |
|---|--------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/● |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Silbergrau mit Chromring |
| Display | M Touch |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos/FragranceDos² | –/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 174 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 62 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 220 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/– |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | ●/● |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Favoriten | ● |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/–/● |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851530 | 4002516484974 | LW | 3'580.– | 28.11 | 3'285.74 |

Trockner

TWR 700-80 CH

WhiteEdition



Passende Waschmaschine:
WWR 800-60 CH




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TWR 700-80 CH |
|---|--------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/● |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Lotosweiss mit Chromring |
| Display | M Touch |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos/FragranceDos² | –/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 193 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 62 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 208 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/– |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | ●/● |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Favoriten | – |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851520 | 4002516485247 | LW | 3'140.– | 28.11 | 2'878.71 |

Trockner

TCR 700-90 CH

ChromeEdition



Passende Waschmaschinen:
WCR 800-90 CH/WCR 700-70 CH




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TCR 700-90 CH |
|---|-----------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/– |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | schräg |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos/FragranceDos² | –/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 193 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 62 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 208 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/– |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | ●/● |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Favoriten | – |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'054/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851510 | 4002516477396 | LW | 3'140.– | 28.11 | 2'878.71 |

Trockner

TCR 700-80 CH

ChromeEdition



Passende Waschmaschine:
WCR 800-60 CH




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TCR 700-80 CH |
|---|-----------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschleppbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/- |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | - |
| Blendenausführung | gerade |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos/FragranceDos² | -/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 193 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 62 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 208 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/- |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | ●/● |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Favoriten | - |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | ●/-/- |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'054/600 |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851500 | 4002516477372 | LW | 3'140.- | 28.11 | 2'878.71 |

Trockner


TWL 700-80 CH



WhiteEdition



Passende Waschmaschine:
WWI 800-60 CH




| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TWL 700-80 CH |
|---|-------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/● |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit Chromring |
| Display | ComfortSensor weiss, 1-zeilig |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos/FragranceDos² | –/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 185 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 184 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/● |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | ●/● |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Favoriten | – |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | –/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851490 | 4002516484431 | LW | 2'580.– | 28.11 | 2'360.68 |


Trockner

TEL 700-85 CH

ChromeEdition



Passende Waschmaschine:
WEJ 800-85 CH (verfügbar ab April 2025)



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TEL 700-85 CH |
|--|-------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschierbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/- |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | gerade |
| Türdesign | Chrom |
| Display | ComfortSensor weiss, 1-zeilig |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² | ●/-/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/- |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 185 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 184 |
| EcoFeedback-Funktion | ● |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/● |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/●/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | ●/● |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | ●/●/● |
| Favoriten | - |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | -/-/- |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/-/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code /Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 636 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1054/600 |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 - |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duffflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851470 | 4002516482437 | LW | 2'630.- | 28.11 | 2'406.93 |

Trockner

TWH 700-80 CH

WhiteEdition



Passende Waschmaschinen:
WWE 300-80 CH/
WWG 700-60 CH Warmwater



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TWH 700-80 CH |
|---|-------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschübbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/● |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit Chromring |
| Display | DirectSensor weiss, 7-Segment |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos/FragranceDos² | –/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/– |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/– |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 185 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 184 |
| EcoFeedback-Funktion | – |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/● |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/–/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | –/– |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | –/●/– |
| Favoriten | – |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | –/–/– |
| Knitterschutz/Schonen plus/Summer | ●/–/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Dufflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11851440 | 4002516483700 | LW | 2'190.– | 28.11 | 1'999.90 |

Trockner


TSH 700-83 CH



WhiteEdition



Passende Waschmaschine:
WSG 900-83 CH





| Typ-/Verkaufsbezeichnung | TSH 700-83 CH |
|---|----------------------------------|
| Beladung in kg | 9,0 |
| Bauform | |
| Unterschleubar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/-/● |
| Türanschlag/wechselbar | links/● |
| Bauart | |
| Wärmepumpentrockner | ● |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring weiss |
| Blendenausführung | 5° geneigt |
| Türdesign | Obsidianschwarz mit weissem Ring |
| Display | DirectSensor weiss, 7-Segment |
| Trockenergebnis | |
| Perfect Dry | ● |
| FragranceDos²/FragranceDos² | -/● |
| Intelligente Trommelreversierung | ● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| Integrierte Kondenswasserableitung | ● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/- |
| AddLoad | ● |
| Trommelbeleuchtung/MultiLingua | LED/- |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse | A+++/A |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 186 |
| Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW | 64 |
| Laufzeit im Standardprogramm in min | 184 |
| EcoFeedback-Funktion | - |
| Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor | ●/● |
| EcoDry-Technologie/EcoSpeed | ●/● |
| Wichtigste Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/●/● |
| Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle | ●/-/● |
| SteamFinish/Vorbügeln | -/- |
| Express | ● |
| Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal | -/●/- |
| Favoriten | - |
| Wichtigste Trockenoptionen | |
| Auffrischen/Turbo/Eco | -/-/- |
| Knitterschutz/Schon plus/Summer | ●/-/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Qualität | |
| Softrippen | ● |
| Sicherheit | |
| PIN-Code/Anzeige „Behälter entleeren“/Anzeige „Filter reinigen“ | ●/●/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 643 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'077/- |
| Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Duftflacon/Gutschein | ●/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 12709000 | 4002516867777 | LW | 2'190.- | 28,11 | 1'999,90 |

Waschtrockner

WTW 800-70 CH

ChromeEdition





| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WTW 800-70 CH |
|--|-----------------|
| Beladung in kg beim Waschen/Trocknen | 9,0/6,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/–/– |
| Türanschlag | rechts |
| Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie | |
| PerfectDry/Thermoschleudern | –/● |
| Automatisches Flusen ausspülen | ● |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | – |
| Blendenausführung | schräg |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| MultiLingua | ● |
| Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung | LED/● |
| AddLoad | ● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse Waschen (A-G) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G) | D |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | –/●/● |
| Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPower/Express/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans | ●/●/● |
| Sportwäsche/Sportschuhe | ●/● |
| Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen) | ●/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf) | ●/●/● |
| Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene | ●/●/● |
| Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen | |
| Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus | ●/●/● |
| Single/Kurz/AllergoWash | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code | ●/–/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 714 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'132/– |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | –/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11664890 | 4002516400714 | LW | 3'990.– | 20.02 | 3'672.51 |

Waschtrockner

WTR 800-60 CH

ChromeEdition





| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WTR 800-60 CH |
|--|-----------------|
| Beladung in kg beim Waschen/Trocknen | 8,0/5,0 |
| Bauform | |
| Unterschübbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● |
| Türanschlag | rechts |
| Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie | |
| PerfectDry/Thermoschleudern | -/● |
| Automatisches Flusen ausspülen | ● |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | - |
| Blendenausführung | gerade |
| Türdesign | Chrom |
| Display | M Touch |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | ● |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/● |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/● |
| MultiLingua | ● |
| Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung | LED/- |
| AddLoad | ● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse Waschen (A-G) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G) | D |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | -/●/● |
| Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPower/Express/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans | ●/●/● |
| Sportwäsche/Sportschuhe | ●/● |
| Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen) | ●/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf) | ●/●/● |
| Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene | ●/●/● |
| Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen | |
| Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus | ●/●/● |
| Single/Kurz/AllergoWash | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code | ●/-/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 637 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'055/- |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/● |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | -/● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11664870 | 4002516400646 | LW | 3'460.- | 20.02 | 3'182.22 |

Waschtrockner

WTI 300-60 CH

ChromeEdition



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WTI 300-60 CH |
|--|-------------------------------|
| Beladung in kg beim Waschen/Trocknen | 8,0/5,0 |
| Bauform | |
| Unterschübbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● |
| Türanschlag | rechts |
| Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie | |
| PerfectDry/Thermoschleudern | -/● |
| Automatisches Flusen ausspülen | ● |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'600 |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss/Ring Chrom |
| Blendenausführung | gerade |
| Türdesign | Chrom |
| Display | ComfortSensor weiss, 1-zellig |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | - |
| PowerWash | ● |
| CapDosing/Fleckenoption | ●/- |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | ●/● |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/- |
| MultiLingua | ● |
| Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung | LED/- |
| AddLoad | ● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse Waschen (A-G) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G) | D |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | -/●/● |
| Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPower/Express/ECO 40-60 | ●/●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/●/● |
| Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans | ●/●/● |
| Sportwäsche/Sportschuhe | ●/● |
| Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen) | -/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf) | ●/●/● |
| Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene | -/●/- |
| Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen | |
| Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus | ●/●/● |
| Single/Kurz/AllergoWash | ●/●/● |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code | ●/-/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 637 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'055/- |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | ●/- |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | ●/- |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11664860 | 4002516400073 | LW | 2'920.- | 20.02 | 2'682.68 |

Waschtrockner

WTD 100-60 CH

ChromeEdition



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | WTD 100-60 CH |
|--|-------------------------------|
| Beladung in kg beim Waschen/Trocknen | 8,0/5,0 |
| Bauform | |
| Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig | ●/●/● |
| Türanschlag | rechts |
| Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie | |
| PerfectDry/Thermoschleudern | -/● |
| Automatisches Flusen ausspülen | ● |
| Schleudern | |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1'500 |
| Design | |
| Farbe Drehwahlschalter | Lotosweiss |
| Blendenausführung | gerade |
| Türdesign | Graphitgrau Pearlfinish |
| Display | DirectSensor weiss, 7-Segment |
| Reinigungsleistung | |
| TwinDos | - |
| PowerWash | - |
| CapDosing/Fleckenoption | -/- |
| Wäscheschonung | |
| Schontrommel | ● |
| Bedienkomfort | |
| SteamCare/Vorbügeln | -/- |
| Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige | ●/●/- |
| MultiLingua | - |
| Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung | -/- |
| AddLoad | ● |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse Waschen (A-G) | A |
| Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G) | D |
| Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung | -/●/● |
| Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme | |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche | ●/●/● |
| QuickPower/Express/ECO 40-60 | -/●/● |
| Oberhemden/Seide/Wolle | ●/-/● |
| Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans | -/-/- |
| Sportwäsche/Sportschuhe | -/- |
| Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen) | -/● |
| Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf) | -/-/- |
| Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene | -/-/- |
| Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen | |
| Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus | -/-/- |
| Single/Kurz/AllergoWash | -/●/- |
| Hausgeräte-Vernetzung | |
| Miele@home | ● |
| Sicherheit | |
| Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code | -/-/● |
| Technische Daten | |
| Gerätemasse in mm (B x H x T) | 596 x 850 x 637 |
| Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau) | 1'055/- |
| Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V | 230 ~ |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 3 Caps/UltraPhase 1+2 | -/- |
| Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen | -/- |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11664880 | 4002516400080 | LW | 2'290.- | 20.02 | 2'099.89 |

Dampfbügelssystem FashionMaster

B 43-12 CH

FashionMaster



| Typ-/Verkaufsbezeichnung | B 43-12 CH |
|---|----------------|
| Design | |
| Farbe Bügeleisen | anthrazit/grau |
| Farbe Bügeltischbezug | grau |
| Perfektes Bügelergebnis | |
| Wabensohle | ● |
| Dampfdruck in bar | 3,5 |
| Dampfmenge in g/min | 100 |
| Vertikaldampf | ● |
| Dampf ab Temperaturstufe | 2 P |
| SteamJet | – |
| Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion) | ● |
| 2. Leistungsstufe Gebläse | – |
| AntihaftSohle | ● |
| Zeitsparendes Bügeln | |
| Füllmenge Wassertank in l | 1,25 |
| Wassertank abnehmbar | ● |
| Wassertank permanent nachfüllbar | ● |
| Mehrlagig bügeln | ● |
| Bedienkomfort | |
| All-in-one | ● |
| 1-2-Lift-System | ● |
| Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm | 830 – 1'020 |
| Fussbodenschonende Laufrollen | ● |
| Bügeltisch mit Comfort-Zone | ● |
| Ein-/Abschaltautomatik Gebläse | ● |
| Memory-Funktion Gebläse | ● |
| MultiLingua | ● |
| Automatische Entkalkung | ● |
| Automatisches Spülen | ● |
| Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen | ● |
| Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör | ● |
| Sicherheit | |
| CoolDown Funktion | ● |
| AutoOff Funktion | ● |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in cm (B x H x T) | 47 x 97 x 148 |
| Abmessungen in cm (B x H x T), zusammengeklappt | 47 x 128 x 37 |
| Bügelfläche in mm | 1'200 x 400 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| AntihaftSohle | ● |
| Basic Bügeltischbezug/Premium | ●/– |
| Dampfschlauchhalter | ● |
| Teststreifen für Wasserhärte | ● |
| Entkalkungstabletten | ● |
| Nachkaufbares Zubehör | |
| SteamJet | ● |
| Premium Bügeltischbezug in anthrazit | ● |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| 11977920 | 4002516526483 | LW | 1'990.– | 10.81 | 1'830.89 |

Bügelmaschine

B 990

Bügelmaschine



Flachware

| Typ-/Verkaufsbezeichnung | B 990 |
|---|-------------------|
| Farbe Gerät | Lotosweiss |
| Perfektes Bügelergebnis | |
| Textiltgerechte Temperaturwahl | ● |
| Hoher Anpressdruck (N/cm ²) | 0,35 |
| Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe | ● |
| Wäschegerechter Bügeltisch mit grossem Stapelraum | ● |
| Ablagegestange für knitterfreies Abkühlen | ● |
| Zeitsparendes Bügeln | |
| Breite der Bügelwalze in mm | 830 |
| Variable Walzengeschwindigkeit | ● |
| Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung | – |
| Bedienkomfort | |
| Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich | ● |
| Rundum freies Walzenende | ● |
| Übersichtliches Bedienfeld | ● |
| Komfortabler Klappmechanismus | ● |
| Leichter Transport durch vier Laufrollen | ● |
| Sicherheit | |
| Fingerschutzautomatik | ● |
| Notentriegelung | ● |
| Gute Standsicherheit | ● |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (B x H x T) | 959 x 985 x 380 |
| Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt | 1'055 x 500 x 380 |
| Gesamtanschlusswert in KW | 2,2 |

| Mat.-Nr. | EAN-Nr. | Farbe | UVP inkl. MWST, inkl. vRB | vRB inkl. MWST | UVP exkl. MWST, exkl. vRB |
|----------|---------------|-------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 7222720 | 4002514443669 | LW | 2'320.– | 10.81 | 2'136.16 |