

Miele

Entdecken Sie die neue Generation der Flachpaneelhauben

In 90, 60, oder 55 cm Breite



Nahezu unsichtbar zu optimalem Raumklima

Das neue Flachpaneelhauben-Sortiment begeistert mit Design- und Breitenvarianten, Nachhaltigkeit und Komfort.



NEW

Designvarianten mit hohem Glasanteil

Die Modelle mit transparenter Glasscheibe wirken filigran und besonders leicht. Die niedrige Haubenhöhe unterstreicht die elegante Optik.

NEW

Beste Energieeffizienzklasse

Das neue Sortiment erreicht Top-Energiewerte bis A+++. Der ECO-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 70% Energie.



NEW

Option Obsidianschwarz

Die schwarze Glasfront verleiht der Flachpaneelhaube einen modernen und dezenten Charakter und passt perfekt zu den obsidianschwarzen Miele Küchengeräten.

NEW

Longlife AirClean Filter

Nachhaltig, langlebig und in allen Modellen nachrüstbar: Longlife AirClean Filter lassen sich dank Aktivkohle-Wabenkörper einfach im Backofen regenerieren und während drei Jahren immer wieder einsetzen.

Die Premiümlösung für moderne Wohnküchen

Unsichtbar im Oberschrank eingebaut, ist die Dunst-
abzugshaube nur im Betrieb sichtbar. So bleibt die klare Linie
der Oberbauschränke erhalten.

Komfort

- Hoher Fettabscheidegrad B
- Con@ctivity Automatik-Funktion
- Filterindikator für rechtzeitigen Filterwechsel

Design

- Edelstahl-Flachpaneel mit optisch ansprechender Glasblende
- Unsichtbarer Fettfilter bei eingeschobenem Paneel
- In 90 und 60 cm Breite erhältlich

¹ modellabhängig

* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG.



Bedienung

- SmartControl White Touch-Bedienung
- Doppel-Booster-Funktion für kurzfristige Zusatzleistung
- Dimmbare LED-Ausleuchtung

Nachhaltigkeit

- Beste Energieeffizienzklassen A++¹
- Mit langlebigem Longlife AirClean Filter nachrüstbar

Modelle

- DAS 8930-90 Edelstahl, CHF 1'880.-*
- DAS 8630-60 Edelstahl, CHF 1'740.-*

Vielseitige Möglichkeiten für jedes Ambiente

Ob neutral aus Glas, in modernem Obsidianschwarz
oder klassisch aus Edelstahl – so findet sich für jede Küche
die passende Lösung.

[†] modellabhängig

^{*} Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG.

Abbildung: DAS 4930-90 SW

Bedienung

- SmartControl Touch-Bedienung oder EasySwitch-Tipptasten¹
- Dimmbare LED-Ausleuchtung¹

Komfort

- Bester Fettabscheidegrad A¹
- Con@ctivity Automatik-Funktion
- Filterindikator für rechtzeitigen Filterwechsel

Design

- Drei Farbvarianten
- Bündig im Oberschrank einbaubar
- Unsichtbarer Fettfilter bei eingeschobenem Paneel
- 90, 60 oder 55 cm Breite

Nachhaltigkeit

- Beste Energieeffizienzklasse A+++¹
- Mit langlebigem Longlife AirClean Filter nachrüstbar

Modelle

DAS 4940-90 Glas, CHF 1'380.-*

DAS 4640-60 Glas, CHF 1'230.-*

DAS 4930-90 Obsidianschwarz, CHF 1'230.-*

DAS 4630-60 Obsidianschwarz, CHF 1'090.-*

DAS 4620-60 Edelstahl, CHF 860.-*

DAS 4520-55 Edelstahl, CHF 860.-*

Das Beste zum besten Preis

Die Flachpaneelhauben sorgen zuverlässig für ein optimales Raumklima und bieten zudem Platz für das beliebte Gewürzbord.

Komfort

– Bester Fettabscheidegrad A

* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG.

Abbildung: DAS 2620-60 ED



Design

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Bündig im Oberschrank einbaubar
- Anbringung der Original-Möbelleiste möglich
- Unsichtbarer Fettfilter bei eingeschobenem Paneel
- Ideal für die Schweizer-Norm-Küche

Nachhaltigkeit

- Energieeffizienzklasse A
- Mit langlebigem Longlife AirClean Filter nachrüstbar

Bedienung

- Schnelle Bedienung über EasySwitch-Tipptasten
- Gleichmässige LED-Ausleuchtung

Modelle

- DAS 2620-60 Edelstahl, CHF 640.-*
- DAS 2520-55 Edelstahl, CHF 640.-*
- DAS 2620-60 Edelstahl EXT A, CHF 540.-*

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen

Con@ctivity

Automatikfunktion für Miele Dunstabzughauben

Mit Con@ctivity¹ macht Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert das Flachpaneel selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.

¹ modellabhängig

Abbildung: DAS 4620-60 ED

Weitere Miele Produkt-Highlights

Die Miele Highlights der Flachpaneelhauben garantieren nicht nur ein ideales Raumklima, sondern auch Sauberkeit und Komfort in den eigenen vier Wänden.



Beste Fettabscheideklasse

Beim Kochen und Braten entstehen Kochdünste. Diese sollen vom Fettfilter zurückgehalten werden und nicht in den Raum gelangen. Entscheidend ist dabei der Fettabscheidegrad. Dieser ist auf dem Energielabel ausgewiesen und gibt an, wie viel Prozent der Fettpartikel von den Filtern zurückgehalten werden. Die neuen Flachpaneelhauben punkten mit Topwerten.



Versteckter 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter

Je mehr Lagen ein Filter hat, desto weniger Fettpartikel können ins Innere der Haube gelangen und sich dort festsetzen. Der Kochdunst wird durch das dichte Geflecht geführt und die darin enthaltenen Fettpartikel bleiben in den zahlreichen Schichten hängen. Der Metallfettfilter kann leicht entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.



CleanCover für optimalen Schutz und leichte Reinigung

Statt scharfer Metallkanten und elektrischer Bauteile bestehen die neuen Flachpaneelhauben aus einer geschlossenen, glatten und besonders leicht zu reinigenden Oberfläche. Diese schützt vor Berührung mit Kabeln und Motorteilen. Miele Sorgfalt im Detail – für mehr Komfort und Sicherheit.



Nachlaufsteuerung und Sicherheitsabschaltung¹

Der automatische Gebläsenachlauf sorgt für eine gründliche Absaugung von Dampf und Gerüchen, die sich nach dem Kochen noch in der Raumluft befinden. Dank der Sicherheitsabschaltung sind Sie auf der sicheren Seite: Nach 10 Stunden schaltet sich die Dunstabzugshaube automatisch ab.

Flachpaneelhauben

Breite 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8630-60 ED	DAS 4640-60 GL	DAS 4630-60 SW
Baumform			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort			
EasySwitch/SmartControl	-/●	●/-	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2	●/2	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity 3.0	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettsabscheidegrad	A+/B	A+/B	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27	27	24
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/300/3'500	1 x 3 W/300/3'500	1 x 3 W/330/3'500
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●	-/●	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	52/39	56/42
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	810 (B:)	600	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	64/50	70/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	405	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/48	62/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	685 (B:)	580	695 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	70/57	77/63
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	337/337	343/343	436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	561/15/307	561/6/307	596/32/279
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10	0,083/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR	-	-	-
Edelstahl ED	●	GL	-
Brillantweiss BW	-	-	-
Obsidianschwarz SW	-	-	●
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG in CHF	1'740.-	1'230.-	1'090.-

Flachpaneelhauben

Breite 60 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4620-60 ED	DAS 2620-60 ED	DAS 2620-60 ED EXT A
Bauform			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/●*	-/-/●*
Bedienkomfort			
EasySwitch/SmartControl	●/-	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	-/-	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1	●/1	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●	-/-/-	-/-/-
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity 3.0	●	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabseidegrad	A+++/A	A/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23	42	110
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3 W/330/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500
Gebälse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●	●/-	-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	410	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	61/47	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	600	555	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/53	68/54	-/-
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	415	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	68/54	-/-
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	585	550	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/59	74/61	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	596/32/273	596/32/273	596/32/273
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093/230/10	0,203/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	-/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	●/●	-/-
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	●	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●	-/-	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR	-	-	-
Edelstahl ED	●	●	●
Brillantweiss BW	-	-	-
Obsidianschwarz SW	-	-	-
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG in CHF	860.-	640.-	540.-

* mit nachkaufbarem Zubehör

Flachpaneelhauben

Breite 90 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8930-90 ED	DAS 4940-90 GL	DAS 4930-90 SW
Baumform			
Flachpaneelhaube	●	●	●
Betriebsarten			
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort			
EasySwitch/SmartControl	-/●	●/-	-/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/2	●/2	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●	-/●/●	-/●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Con@ctivity 3.0	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabscheidungsgrad	A++/B	A++/B	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25	25	23
Beleuchtung			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3 W/270/3'500	1 x 3 W/285/3'500	1 x 3 W/300/3'500
Gebläse			
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●	-/●	-/●
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/38	55/41
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	880 (B:)	625	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56	62/48	70/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	425	380
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	61/48
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	610	695 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	70/56	77/63
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	337/337	343/343	436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	861/15/307	861/6/307	896/32/279
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10	0,083/230 /10	0,163/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/-	●/●/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●	-/●	-/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
Frontdesign wahlweise			
Graphitgrau GR	-	-	-
Edelstahl ED	●	GL	-
Brillantweiss BW	-	-	-
Obsidianschwarz SW	-	-	●
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG in CHF	1'880.-	1'380.-	1'230.-

Flachpaneelhauben

Breite 55 cm



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4520-55 ED	DAS 2520-55 ED
Bauform		
Flachpaneelhaube	●	●
Betriebsarten		
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●*/-	●/●*/-
Bedienkomfort		
EasySwitch/SmartControl	●/-	●/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	-/-
CleanCover/Spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	●/1	●/1
Akustikpaket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 od. 15 Min.	-/●/●	-/-/-
Hausgeräte-Vernetzung		
Con@ctivity 3.0	●	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Klasse für Fettabseidegrad	A++/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27	42
Beleuchtung		
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/-	●/-
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3 W/330/3'500	1 x 3,2 W/310/3'500
Gebälse		
Wechselstrommotor (AC-Motor)/Gleichstrommotor (DC-Motor)	-/●	●/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	410
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	61/47
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	585	555
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/53	68/54
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	370	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	68/54
In Intensivstufe: Luftleistung (m³/h)	570	550
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/59	74/61
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Breite/Höhe/Tiefe des Haubenkörpers in mm	546/32/273	546/32/273
Mindestabstand über Kochfeldern in mm	450	450
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/-/-	●/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe/Umlenkweiche für Umluft/Aktivkohlefilter	●/-/-	●/-/-
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	●/●	●/●
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	●	●
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/●	-/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●
Frontdesign wahlweise		
Graphitgrau GR	-	-
Edelstahl ED	●	●
Brillantweiss BW	-	-
Obsidianschwarz SW	-	-
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt. und vRG in CHF	860.-	640.-

Miele

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele S.A.
Sous Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch