

Miele

PREISLISTE

GÜLTIG AB 01.11.2022



Diverse Informationen

Miele Kochstudios

Wir freuen uns, Sie in einem unserer Kochstudios in Ihrer Nähe zu begrüßen. In kleinen Gruppen erleben Sie die Miele Geräte im Einsatz und können sich auch kulinarisch inspirieren lassen.

Mehr Infos und Anmeldung: www.miele.ch/cooking-events

Miele Experience Center

In den Miele Experience Center in Spreitenbach und Crissier erwartet Sie eine exklusive Ausstellung und Beratung auf über 700 m². In einem einzigartigen Ambiente können Sie sich die Miele Produkte von unserem Beratungsteam präsentieren lassen. Gerne reservieren wir einen Termin für Sie.

Mehr Infos: www.miele.ch/beratung

Beratungsanmeldung: Telefon 0848 848 048

Preise

Miele kommuniziert unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Schweizer Franken (CHF).

Modellwechsel und Preisänderungen sind vorbehalten.

Der Händler ist frei in seiner Preisgestaltung.

Umweltgerechte Entsorgung – Recycling

Seit dem 1. Januar 2003 unterstützt die Haushaltgerätebranche eine umweltgerechte Entsorgung. Dieses Konzept wurde zusammen mit der Stiftung Entsorgung Schweiz (SENS) sowie den führenden Organisationen und Firmen der Haushaltgerätebranche erarbeitet. Alle Lieferungen enthalten die folgenden vorgezogenen Recyclinggebühren (vRG):

Haushalts-Klein- und -Grossgeräte ohne Kühl-/Gefriergeräte und Wärmepumpentrockner

Gewichtskategorie (Warendeklarationsgewicht)	Vorgezogene Recyclinggebühr vRG (inkl. 7,7 % MwSt.):	Vorgezogene Recyclinggebühr vRG (exkl. 7,7 % MwSt.):
< 5 kg	–.60	–.56
≥ 5 < 15 kg	2.49	2.31
≥ 15 < 25 kg	5.99	5.56
≥ 25 < 70 kg	10.77	10.–
≥ 70 < 250 kg	19.95	18.52

Kühl-/Gefriergeräte und Wärmepumpentrockner

Gewichtskategorie (Warendeklarationsgewicht)	Vorgezogene Recyclinggebühr vRG (inkl. 7,7 % MwSt.):	Vorgezogene Recyclinggebühr vRG (exkl. 7,7 % MwSt.):
< 25 kg	9.97	9.26
≥ 25 < 100 kg	28.–	26.–
≥ 100 < 250 kg	49.87	46.30
≥ 250 kg	59.84	55.56

Die vRG pro Gerät deckt auch das Recycling des Gerätezubehörs, für welche keine Gebühr erhoben wird.

Einbauskizzen

Diese finden Sie unter www.miele.ch/einbauskizzen

Merci

Wir bedanken uns, dass Sie sich für Miele Geräte und damit für nachhaltige Produkte interessieren.

Miele Geräte werden für eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet.

Ihre Miele AG

Inhaltsverzeichnis

Diverse Informationen	2
Cooking Events für Sie	4
In den Experience Center die Miele Welt erleben	5

Geschirrspülen

Geschirrspüler Euro-Norm	7
Geschirrspüler Euro-Norm, Schweizer-Norm, Zubehör	8
Geschirrspüler Zubehör	9

Kochen Backen Garen

ArtLine	11–12
Dialoggarer, Backöfen	13
Kompakt-Backöfen, Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle, Mikrowellengeräte, Gourmet-Wärmeschubladen, Zubehör	14
Vakuumierschubladen, Zubehör, Herde, Kombinations-Kochfelder, Kochplattensätze	15
Zubehör Backöfen und Herde	16
Dampfgarer, Dampfgarer mit Mikrowelle, Zubehör Griffe	17
Dampfbacköfen	18–19
Steamer, Zubehör	20
Zubehör Dampfbacköfen, Dampfgarer, Dampfgarer mit Mikrowelle	21
Kochfelder (unabhängig von Herd)	22
CombiSets	23
Zubehör Kochfelder und CombiSets	24
TwoInOne und Zubehör	26
SmartLine, Downdraft und Zubehör	27
Dunstabzugshauben: Deckengebläse und Insel-Dunstabzugshauben	28
Wand-Dunstabzugshauben	29
Einbau-Dunstabzugshauben: Flachpaneelhauben, Huttenlüfter	30
Einbau-Dunstabzugshauben: Unterbau- und Klappenhauben	31
Zubehör Dunstabzugshauben	32–34
Kaffeefullautomaten, Zubehör	35

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

Einbau: MasterCool, Wein- und Gefrierschränke Euro-Norm	37
Einbau: Kühl-Gefrierkombinationen und Kühlschränke Euro-Norm	38
Einbau: Kühlschränke Euro-Norm	39
Einbau: Kühl-Gefrierkombinationen und Kühlschränke Schweizer-Norm	40
Stand: Kühl-Gefrierkombinationen, Kühl-, Gefrier- und Weinschränke	41
Stand: Gefrierschränke	42
Zubehör Kühl-, Gefrier- und Weinschränke	43
Zubehör Kühl-, Gefrier- und Weinschränke / Miele@home	44

Waschen Trocknen Bügeln

Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner und Bügelsysteme	46
Kombinationsvorschläge, Wasch-Trocken-Verbindungen, Unterbausockel mit Schublade	47
Zubehör Waschmaschinen, Trockner, Bügelsysteme	48
Zubehör Waschen und Trocknen	49
Kleine Riesen – Waschmaschinen und Trockner für das Mehrfamilienhaus, Zubehör	50

Staubsauger

Bodenstaubsauger, Akku-Staubsauger, Saugroboter, Zubehör	52
Zubehör Bodenstaubsauger und Saugroboter	53–54

Cooking Events für Sie

Für jede Situation der passende Kurs

Je nachdem, ob Sie sich für neue Geräte interessieren, Ihre neu installierten etwas näher kennenlernen möchten oder sich noch intensiver mit Ihren Küchengeräten beschäftigen wollen – im Angebot der Cooking Events finden Sie den passenden Kurs.



Vor dem Kauf: Miele Geräte entdecken

Entdecken Sie die Vielfalt der Miele Küchengeräte und erleben Sie diese im Einsatz. Wir wissen, dass bei einem Neu- oder Umbau der Küche die Wahl nicht einfach ist. Unsere erfahrenen Kursleiter/-innen unterstützen Sie im Entscheidungsprozess für die richtigen Geräte und Kombinationen. Denn wir möchten, dass Sie täglich Freude an Ihren neuen Geräten haben – jahrelang.

Nach dem Kauf: Miele Geräte anwenden

Beim "Anwenden" stehen Ihre neuen Miele Geräte im Zentrum. Am meisten profitieren Sie in diesen Cooking Events, wenn Sie schon das eine oder andere gekocht haben. Während des Zubereitens verschiedener Köstlichkeiten erklären unsere Spezialisten, wie Sie Ihre Geräte im Alltag einsetzen können. Falls Sie sich mit Ihrem neuen Backofen, Dampfgerät oder Combi-Dampfgarer noch intensiver auseinandersetzen möchten, stehen weitere "Anwenden"-Kurse gegen einen Kostenbeitrag zur Auswahl.

Kochkurse by Miele

In diesen Cooking Events steht neben dem gemeinsamen Kochen ein saisonales Thema oder ein Gerät im Mittelpunkt. Unsere Kursleiter/-innen freuen sich auf einen kulinarischen Abend mit Ihnen.

www.miele.ch/cooking-events – Informationen und Anmeldungen

Herzlich willkommen in einem unserer Kochstudios in Ihrer Nähe. Auf unserer Internetseite finden Sie aktuelle Informationen zu allen Kursen: www.miele.ch/cooking-events



In den Experience Center die Miele Welt erleben

Miele Experience Center in Spreitenbach und Crissier

Wir freuen uns, Sie in unseren Experience Center in Spreitenbach und Crissier zu begrüßen. Auf über 700 m² präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele und eine grosse Auswahl an Geräten für die Wäsche- und Bodenpflege sowie die Küche.



Von der Waschmaschine über den Trockner bis zum Dampfbügelsystem

Alles für die perfekte Wäschepflege. Unsere erfahrenen Berater/-innen erläutern die einzigartigen Highlights der Miele Waschmaschinen und Trockner und demonstrieren Ihnen die Unterschiede zwischen den Modellen. Zudem können Sie das Miele Dampfbügelsystem FashionMaster gleich selber ausprobieren.

Staubsauger mit und ohne Beutel oder Saugroboter

Alle Modelle stehen für einen Test bereit. Im Gespräch finden Sie basierend auf Haushaltsgrösse, Bodenbelägen, Haustieren usw. bestimmt das für Sie passende Modell und das optimale Zubehör wie Bodenbürste, Filter etc.

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke, Geschirrspüler und Küchengeräte

Natürlich sind im Miele Experience Center auch alle Küchengeräte ausgestellt – und viele nach der Schweizer- und der Euro-Norm.



Öffnungszeiten Experience Center

Montag bis Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr
Samstag, 9.00 bis 16.00 Uhr

Persönlicher Beratungstermin

Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie – im Experience Center oder auch in einer Telefonberatung. Reservieren Sie sich Ihren persönlichen Beratungstermin unter www.miele.ch/beratung.

Miele

Geschirrspülen



Geschirrspüler Euro-Norm

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Modelle G 2....-60	Integrierbare Geschirrspüler						
	G 27925-60 SCi XXL AutoDos	Obsidianschwarz	11887550	3'900.–	10.77	3'611.17	
	G 27615-60 SCi XXL AutoDos	Obsidianschwarz	11887520	3'175.–	10.77	2'938.–	
	G 27415-60 SCi XXL AutoDos	Edelstahl	11887480	2'865.–	10.77	2'650.17	
	G 27415-60 SCi XXL AutoDos	Brillantweiss	11887450	2'745.–	10.77	2'538.75	
	G 25315-60 i XXL Active Plus	Edelstahl	12149250	2'150.–	10.77	1'986.29	
	G 25315-60 i XXL Active Plus	Brillantweiss	12149220	2'030.–	10.77	1'874.87	
	G 25315-60 i XXL Active Plus	Obsidianschwarz	12149210	2'030.–	10.77	1'874.87	
	G 25315-60 i XXL Active Plus	Havannabraun	12149240	2'030.–	10.77	1'874.87	
	Vollintegrierbare Geschirrspüler						
	G 27975-60 SCVi XXL AutoDos		11887570	4'140.–	10.77	3'834.01	
	G 27695-60 SCVi XXL AutoDos		11887540	3'275.–	10.77	3'030.85	
	G 27465-60 SCVi XXL AutoDos		11887500	2'745.–	10.77	2'538.75	
	G 25355-60 Vi XXL Active Plus		12149270	2'030.–	10.77	1'874.87	
	Modell FrontFit						
	G 27688-60 SCVi AutoDos FrontFit		12217020	3'435.–	10.77	3'179.42	
Modelle G 1....-60	Integrierbare Geschirrspüler						
	G 17610-60 SCi AutoDos	Obsidianschwarz	11887510	3'175.–	10.77	2'938.–	
	G 17410-60 SCi AutoDos	Edelstahl	11887440	2'865.–	10.77	2'650.17	
	G 17410-60 SCi AutoDos	Brillantweiss	11887430	2'745.–	10.77	2'538.75	
	G 15310-60 i Active Plus	Edelstahl	12149190	2'150.–	10.77	1'986.29	
	G 15310-60 i Active Plus	Brillantweiss	12149170	2'030.–	10.77	1'874.87	
	G 15310-60 i Active Plus	Obsidianschwarz	12149160	2'030.–	10.77	1'874.87	
	G 15310-60 i Active Plus	Havannabraun	12149180	2'030.–	10.77	1'874.87	
	Vollintegrierbare Geschirrspüler						
	G 17970-60 SCVi AutoDos		11887560	4'140.–	10.77	3'834.01	
	G 17690-60 SCVi AutoDos		11887530	3'275.–	10.77	3'030.85	
	G 17460-60 SCVi AutoDos		11887490	2'745.–	10.77	2'538.75	
	G 15350-60 Vi Active Plus		12149260	2'030.–	10.77	1'874.87	
	Modell FrontFit						
	G 17683-60 SCVi AutoDos FrontFit		12216980	3'435.–	10.77	3'179.42	

Geschirrspüler Euro-Norm, Schweizer-Norm, Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Modelle G 1....-60	Stand-Geschirrspüler						
	G 17410-60 SC AutoDos	Brillantweiss	11887420	2'800.–	10.77	2'589.81	
Modelle ProfiLine	Integrierbare Geschirrspüler						
	PFD 103-60 SCi XXL	Edelstahl	11605050	5'510.–	10.77	5'106.06	
	PFD 102-60 i	Edelstahl	11605040	5'190.–	10.77	4'808.94	
	Vollintegrierbare Geschirrspüler						
	PFD 104-60 SCVi XXL		11605060	5'510.–	10.77	5'106.06	
	Zubehör						
	DOS-Modul G 80 ProfiLine flex		11393960	730.–	–	677.81	Dosiergerät Flüssigreiniger
	Reiniger flüssig, ProCare Shine 10 MA		10327960	52.80	–	49.03	5 l, mit Dosiermodul DOS G 80
	Reiniger Tabs, ProCare Shine 12 GC		11037820	36.60	–	33.98	80 Stk
	Glanztrockner, ProCare Shine 40		10328030	47.40	–	44.01	5 l
Modelle G 1....-45	Integrierbare Geschirrspüler						
	G 15740-45 SCi SL	Edelstahl	12149310	2'210.–	10.77	2'042.–	
	G 15740-45 SCi SL	Brillantweiss	12149300	2'090.–	10.77	1'930.58	
	Vollintegrierbare Geschirrspüler						
	G 15990-45 SCVi SL		12149330	2'440.–	10.77	2'255.55	
	G 15790-45 SCVi SL		12149320	2'090.–	10.77	1'930.58	
	G 15590-45 SCVi SL Active		12149290	1'780.–	10.77	1'642.74	
	Integrierbare Geschirrspüler						
	G 3825-55 SCi	Edelstahl	11773050	2'735.–	10.77	2'529.46	
	G 3825-55 SCi	Brillantweiss	11773030	2'615.–	10.77	2'418.04	
Modelle G 3...-55	G 3825-55 SCi	Obsidianschwarz	11773040	2'615.–	10.77	2'418.04	
	G 3625-55 SCi	Edelstahl	11773010	2'190.–	10.77	2'023.43	
	G 3625-55 SCi	Brillantweiss	11772970	2'070.–	10.77	1'912.01	
	G 3625-55 SCi	Obsidianschwarz	11772980	2'070.–	10.77	1'912.01	
	G 3625-55 SCi	Havannabraun	11773000	2'070.–	10.77	1'912.01	
	Vollintegrierbare Geschirrspüler						
	G 3885-55 SCVi		11773070	2'615.–	10.77	2'418.04	
	G 3685-55 SCVi		11773060	2'070.–	10.77	1'912.01	
Nachkaufbares Zubehör	CareCollection						
	PowerDisk	1 Stk	11841430	12.60	–	11.70	
	PowerDisk ECO	1 Stk	11868960	12.60	–	11.70	frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
	PowerDisk Set	6 Stk	11841250	67.90	–	63.05	
	PowerDisk ECO Set	6 Stk	11868770	67.90	–	63.05	frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
	UltraTabs All in 1	60 Stk	11259430	24.90	–	23.12	
	UltraTabs All in 1 ECO	60 Stk	11884160	24.90	–	23.12	frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
	UltraTabs HyClean	30 Stk	11347510	14.90	–	13.83	beseitigt 99 % aller Viren und Bakterien
	Reiniger Pulver	1,4 kg	10528360	25.90	–	24.05	
	Reiniger Pulver Nachfüllbeutel	1 kg	10528500	15.90	–	14.76	
	Klarspüler	500 ml	11772100	8.90	–	8.26	
	Regeneriersalz	750 g	91801282	2.–	–	1.86	
	Pflegeprodukte						
	Miele IntenseClean	200 g	10716970	13.90	–	12.91	für Geschirrspüler und Waschmaschinen
	Miele DishClean	160 g	11905490	13.90	–	12.91	für Geschirrspüler
	Miele Duftspender	4 ml	10118510	6.90	–	6.41	
	Entkalker	250 g	10130980	13.90	–	12.91	
	Microfasertuch Allzweck		7006550	15.90	–	14.76	
	Microfasertuch HyClean		11325970	18.90	–	17.55	antibakterielles Allzwecktuch

Geschirrspüler Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Euro-Norm 60 cm					
	Dekorset GDU 60/65-7	Obsidianschwarz	10986570	160.—	148.56	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Dekorset GDU 60/65-7	Havannabraun	10986190	160.—	148.56	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Dekorset GDU 60/60-7	Obsidianschwarz	10986560	160.—	148.56	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Dekorset GDU 60/60-7	Havannabraun	10986150	160.—	148.56	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Edelstahlfront GFV 60/65-7	Edelstahl	10986730	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine
	Geschirrspülerfront GFV 60/65-7	Brillantweiss	10986700	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Edelstahlfront GFV 60/63,5-7	Edelstahl	11186430	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine
	Geschirrspülerfront GFV 60/63,5-7	Brillantweiss	11211080	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Edelstahlfront GFV 60/60-7	Edelstahl	10986720	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine
	Geschirrspülerfront GFV 60/60-7	Brillantweiss	10986690	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Edelstahlfront GFV 60/57-7	Edelstahl	10986710	250.—	232.13	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine
	Edelstahlfront GFVi 702/77	Edelstahl	10986770	405.—	376.04	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine
	Edelstahlfront GFVi 702/72	Edelstahl	10986760	405.—	376.04	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine
	Edelstahlfront GFVi 701/77	Edelstahl	10986750	383.—	355.62	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine (grifflos)
	Edelstahlfront GFVi 701/72	Edelstahl	10986740	383.—	355.62	für Baureihe G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 und PFD ProfilLine (grifflos)
	Montagesatz APFD 101		11714430	59.—	54.78	für den HochschrankEinbau PFD ProfilLine mit zusätzlichem Aufsatzschrank
	Montagesatz APFD 102		11714440	59.—	54.78	für den HochschrankEinbau PFD ProfilLine mit zusätzlicher Einbaugerätenische
	Sockelblende 60 cm	Schwarz	95263290	27.—	25.07	
	Euro-Norm 45 cm					
	Geschirrspülerfront GFV 45/65-7	Brillantweiss	11526940	250.—	232.13	für Baureihe G 15...-45
	Geschirrspülerfront GFV 45/60-7	Brillantweiss	11526930	250.—	232.13	für Baureihe G 15...-45
	Sockelblende 45 cm	Schwarz	95263300	27.—	25.07	
	Schweizer-Norm					
	Edelstahlfront GFV 55/63,5-7	Edelstahl	11573870	250.—	232.13	für Baureihe G 38.. und G 36..
	Geschirrspülerfront GFV 55/63,5-7	Brillantweiss	11573750	250.—	232.13	für Baureihe G 38.. und G 36..
	Dekorset GDU 55/63,5-7	Obsidianschwarz	11854350	160.—	148.56	für Baureihe G 38.. und G 36..
	Dekorset GDU 55/63,5-7	Havannabraun	11854340	160.—	148.56	für Baureihe G 38.. und G 36..
	Sockelblende 55 cm	Schwarz	95263280	17.—	15.78	
	Diverses					
	Zulaufschlauch WPS 4,5 m		10499872	262.—	243.27	mit Waterproof-Sicherheitssystem
	Ablaufschlauch 2,25 m		1545806	74.40	69.08	
	Verlängerung Zu-/Abfluss 1,5 m		6390850	133.—	123.49	
	Korbeinsätze					
	Gläserbügel		7823180	33.—	30.64	für Unterkorb G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Besteckkorb gross		9614020	59.—	54.78	für Unterkorb G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60
	Flaschen-/Vasenhalter		10754890	23.—	21.36	für Unterkorb G 15.../17...-60 und G 25.../27...-60

Miele

Kochen Backen Garen



ArtLine

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Backöfen	Euro-Norm Nischenhöhe 60 cm						
	H 7860-60 BPX	Graphitgrau	11117520	4'900.–	10.77	4'539.68	
	H 7860-60 BPX	Brillantweiss	11117500	4'900.–	10.77	4'539.68	
	H 7860-60 BPX	Obsidianschwarz	11117510	4'900.–	10.77	4'539.68	
	H 7464-60 BPX	Obsidianschwarz	11936430	3'590.–	10.77	3'323.33	
Kompakt- Backöfen	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	H 7840-60 BPX	Graphitgrau	11117420	4'780.–	10.77	4'428.25	
	H 7840-60 BPX	Brillantweiss	11117400	4'780.–	10.77	4'428.25	
	H 7840-60 BPX	Obsidianschwarz	11117410	4'780.–	10.77	4'428.25	
	H 7440-60 BPX	Obsidianschwarz	11936470	3'480.–	10.77	3'221.20	
Kompakt- Backöfen mit Mikrowelle	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	H 7840-60 BMX	Graphitgrau	11117450	4'310.–	10.77	3'991.86	
	H 7840-60 BMX	Brillantweiss	11117430	4'310.–	10.77	3'991.86	
	H 7840-60 BMX	Obsidianschwarz	11117440	4'310.–	10.77	3'991.86	
	H 7440-60 BMX	Obsidianschwarz	11936480	3'480.–	10.77	3'221.20	
Dampfbacköfen (Combi- Dampfgarer)	Euro-Norm Nischenhöhe 60 cm						
	DGC 7865-60 XXLX 230 V	Graphitgrau	11102600	5'900.–	10.77	5'468.18	solange Vorrat
	DGC 7865-60 XXLX 230 V	Brillantweiss	11102560	5'900.–	10.77	5'468.18	solange Vorrat
	DGC 7865-60 XXLX 230 V	Obsidianschwarz	11102590	5'900.–	10.77	5'468.18	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXLX	Graphitgrau	11102280	5'650.–	10.77	5'236.05	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXLX	Brillantweiss	11102270	5'650.–	10.77	5'236.05	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXLX	Obsidianschwarz	10905800	5'650.–	10.77	5'236.05	solange Vorrat
	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	DGC 7845-60 XLX 230 V	Graphitgrau	11102520	5'330.–	10.77	4'938.93	solange Vorrat
	DGC 7845-60 XLX 230 V	Brillantweiss	11102490	5'330.–	10.77	4'938.93	solange Vorrat
Euro-Norm Nischenhöhe 60 cm NEW	DGC 7845-60 XLX 230 V	Obsidianschwarz	11102510	5'330.–	10.77	4'938.93	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XLX	Graphitgrau	11102140	5'080.–	10.77	4'706.81	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XLX	Brillantweiss	11102130	5'080.–	10.77	4'706.81	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XLX	Obsidianschwarz	10917160	5'080.–	10.77	4'706.81	solange Vorrat
	DGC 7440-60 XLX	Obsidianschwarz	11936340	3'630.–	10.77	3'360.47	solange Vorrat
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	Graphitgrau	12100980	5'900.–	10.77	5'468.18	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	Brillantweiss	12100960	5'900.–	10.77	5'468.18	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	Obsidianschwarz	12100970	5'900.–	10.77	5'468.18	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	Graphitgrau	12081650	5'650.–	10.77	5'236.05	lieferbar ab Februar
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	Brillantweiss	12081630	5'650.–	10.77	5'236.05	lieferbar ab Februar
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	Obsidianschwarz	12081640	5'650.–	10.77	5'236.05	lieferbar ab Februar
	DGC 7460-60 XXL HCX Pro	Obsidianschwarz	12081300	4'050.–	10.77	3'750.45	lieferbar ab Februar
	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm NEW						
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	Graphitgrau	12100730	5'330.–	10.77	4'938.93	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	Brillantweiss	12100700	5'330.–	10.77	4'938.93	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	Obsidianschwarz	12100710	5'330.–	10.77	4'938.93	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
	DGC 7840-60 XL HCX Pro	Graphitgrau	12081520	5'080.–	10.77	4'706.81	lieferbar ab Februar
	DGC 7840-60 XL HCX Pro	Brillantweiss	12081500	5'080.–	10.77	4'706.81	lieferbar ab Februar
	DGC 7840-60 XL HCX Pro	Obsidianschwarz	12081510	5'080.–	10.77	4'706.81	lieferbar ab Februar
	DGC 7440-60 XL HCX Pro	Obsidianschwarz	12081250	3'580.–	10.77	3'314.05	lieferbar ab Februar

ArtLine

Modell		Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Kaffee- vollautomaten	Euro-Norm mit Bohnensystem					
	CVA 7845-60 CH	Graphitgrau	11166360	4'930.-	10.77 4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7845-60 CH	Brillantweiss	11166260	4'930.-	10.77 4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7845-60 CH	Obsidianschwarz	11166270	4'930.-	10.77 4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7440-60 CH	Obsidianschwarz	11166220	3'930.-	10.77 3'639.03	
Gourmet- Wärme- schubladen	Euro-Norm					
	ESW 7030	Graphitgrau	11286120	1'500.-	5.99 1'387.20	Einbauhöhe 32 cm
	ESW 7030	Brillantweiss	11286100	1'500.-	5.99 1'387.20	Einbauhöhe 32 cm
	ESW 7030	Obsidianschwarz	11286110	1'500.-	5.99 1'387.20	Einbauhöhe 32 cm
	ESW 7020	Graphitgrau	11101800	1'410.-	5.99 1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7020	Brillantweiss	11101760	1'410.-	5.99 1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7020	Obsidianschwarz	11101770	1'410.-	5.99 1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7010	Graphitgrau	11101750	1'310.-	5.99 1'210.78	Einbauhöhe 14 cm
	ESW 7010	Brillantweiss	11101730	1'310.-	5.99 1'210.78	Einbauhöhe 14 cm
	ESW 7010	Obsidianschwarz	11101740	1'310.-	5.99 1'210.78	Einbauhöhe 14 cm
Vakuumier- schubladen	Euro-Norm					
	EVS 7010	Graphitgrau	11098900	2'790.-	10.77 2'580.53	Einbauhöhe 14 cm
	EVS 7010	Brillantweiss	11098860	2'790.-	10.77 2'580.53	Einbauhöhe 14 cm
	EVS 7010	Obsidianschwarz	11098880	2'790.-	10.77 2'580.53	Einbauhöhe 14 cm

Dialoggarer, Backöfen

Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Dialoggarer						
Euro-Norm						
DO 7860-60	Graphitgrau	11133900	10'870.-	10.77	10'082.85	400 V / 10 A
DO 7860-60	Edelstahl	11133910	10'870.-	10.77	10'082.85	400 V / 10 A
DO 7860-60	Brillantweiss	11133870	10'870.-	10.77	10'082.85	400 V / 10 A
DO 7860-60	Obsidianschwarz	11133890	10'870.-	10.77	10'082.85	400 V / 10 A

Backöfen

90 cm

H 7890-90 BP	Edelstahl	11117530	9'450.-	19.95	8'755.85	
HAL 90 Ausgleichsblende	Obsidianschwarz	11344390	132.-	—	122.56	Ausgleichsblende für Unterbau

Euro-Norm

H 7860-60 BP	Graphitgrau	11117480	4'800.-	10.77	4'446.82	
H 7860-60 BP	Edelstahl	11117490	4'800.-	10.77	4'446.82	
H 7860-60 BP	Brillantweiss	11117460	4'800.-	10.77	4'446.82	
H 7860-60 BP	Obsidianschwarz	11117470	4'800.-	10.77	4'446.82	
H 7660-60 BP	Graphitgrau	11111130	4'080.-	10.77	3'778.30	
H 7660-60 BP	Edelstahl	11111140	4'080.-	10.77	3'778.30	
H 7460-60 BP	Graphitgrau	11111070	3'200.-	10.77	2'961.22	
H 7460-60 BP	Edelstahl	11111080	3'200.-	10.77	2'961.22	
H 7460-60 BP	Brillantweiss	11111050	3'200.-	10.77	2'961.22	
H 7460-60 BP	Obsidianschwarz	11111060	3'200.-	10.77	2'961.22	
H 7264-60 B	Edelstahl	11111040	2'410.-	10.77	2'227.70	
H 7264-60 B	Obsidianschwarz	11593570	2'410.-	10.77	2'227.70	
H 2861-60 BP	NEW Edelstahl	12145970	2'390.-	10.77	2'209.13	lieferbar ab Februar
H 2861-60 BP	NEW Brillantweiss	12145930	2'390.-	10.77	2'209.13	lieferbar ab Februar
H 2861-60 BP	NEW Obsidianschwarz	12145940	2'390.-	10.77	2'209.13	lieferbar ab Februar
H 2861-60 B	NEW Edelstahl	12145960	2'020.-	10.77	1'865.58	lieferbar ab Februar
H 2861-60 B	NEW Brillantweiss	12145910	2'020.-	10.77	1'865.58	lieferbar ab Februar
H 2861-60 B	NEW Obsidianschwarz	12145920	2'020.-	10.77	1'865.58	lieferbar ab Februar
H 2860-60 BP	Edelstahl	11110950	2'390.-	10.77	2'209.13	solange Vorrat
H 2860-60 BP	Brillantweiss	11110930	2'390.-	10.77	2'209.13	solange Vorrat
H 2860-60 BP	Obsidianschwarz	11110940	2'390.-	10.77	2'209.13	solange Vorrat
H 2860-60 B	Edelstahl	11110920	2'020.-	10.77	1'865.58	solange Vorrat
H 2860-60 B	Brillantweiss	11110900	2'020.-	10.77	1'865.58	solange Vorrat
H 2860-60 B	Obsidianschwarz	11110910	2'020.-	10.77	1'865.58	solange Vorrat
H 2265-1-60 BP	Edelstahl	11110890	2'020.-	10.77	1'865.58	
H 2265-1-60 B	Edelstahl	11110880	1'670.-	10.77	1'540.60	

Schweizer-Norm

H 7660-55 BP	Graphitgrau	11119040	4'180.-	10.77	3'871.15	
H 7660-55 BP	Edelstahl	11119020	4'180.-	10.77	3'871.15	
H 7460-55 BP	Edelstahl	11119010	3'300.-	10.77	3'054.07	
H 2861-55 BP	NEW Edelstahl	12146130	2'490.-	10.77	2'301.98	lieferbar ab Februar
H 2861-55 BP	NEW Brillantweiss	12146100	2'490.-	10.77	2'301.98	lieferbar ab Februar
H 2861-55 BP	NEW Obsidianschwarz	12146110	2'490.-	10.77	2'301.98	lieferbar ab Februar
H 2861-55 B	NEW Edelstahl	12146120	2'120.-	10.77	1'958.43	lieferbar ab Februar
H 2861-55 B	NEW Brillantweiss	12146050	2'120.-	10.77	1'958.43	lieferbar ab Februar
H 2861-55 B	NEW Obsidianschwarz	12146080	2'120.-	10.77	1'958.43	lieferbar ab Februar
H 2860-55 BP	Edelstahl	11118970	2'490.-	10.77	2'301.98	solange Vorrat
H 2860-55 BP	Brillantweiss	11118980	2'490.-	10.77	2'301.98	solange Vorrat
H 2860-55 BP	Obsidianschwarz	11119000	2'490.-	10.77	2'301.98	solange Vorrat
H 2860-55 B	Edelstahl	11118930	2'120.-	10.77	1'958.43	solange Vorrat
H 2860-55 B	Brillantweiss	11118950	2'120.-	10.77	1'958.43	solange Vorrat
H 2860-55 B	Obsidianschwarz	11118960	2'120.-	10.77	1'958.43	solange Vorrat
H 2265-1-55 BP	Edelstahl	11118920	2'120.-	10.77	1'958.43	
H 2265-1-55 B	Edelstahl	11118900	1'770.-	10.77	1'633.45	

Kompakt-Backöfen, Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle, Mikrowellengeräte, Gourmet-Wärmeschubladen, Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Kompakt- Backöfen	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	H 7840-60 BP	Graphitgrau	11111170	4'680.–	10.77	4'335.40	
	H 7840-60 BP	Edelstahl	11111180	4'680.–	10.77	4'335.40	
	H 7840-60 BP	Brillantweiss	11111150	4'680.–	10.77	4'335.40	
	H 7840-60 BP	Obsidianschwarz	11111160	4'680.–	10.77	4'335.40	
	H 7640-60 BP	Graphitgrau	11111110	3'940.–	10.77	3'648.31	
	H 7640-60 BP	Edelstahl	11111120	3'940.–	10.77	3'648.31	
	H 7244-60 BP	Graphitgrau	11111020	2'610.–	10.77	2'413.40	
	H 7244-60 BP	Edelstahl	11111030	2'610.–	10.77	2'413.40	
	H 7244-60 BP	Brillantweiss	11111000	2'610.–	10.77	2'413.40	
	H 7244-60 BP	Obsidianschwarz	11111010	2'610.–	10.77	2'413.40	
Kompakt- Backöfen mit Mikrowelle	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	H 7840-60 BM	Graphitgrau	11111210	4'210.–	10.77	3'899.01	
	H 7840-60 BM	Edelstahl	11111220	4'210.–	10.77	3'899.01	
	H 7840-60 BM	Brillantweiss	11111190	4'210.–	10.77	3'899.01	
	H 7840-60 BM	Obsidianschwarz	11111200	4'210.–	10.77	3'899.01	
	H 7640-60 BM	Graphitgrau	11111090	3'880.–	10.77	3'592.60	
	H 7640-60 BM	Edelstahl	11111100	3'880.–	10.77	3'592.60	
	H 7240-60 BM	Graphitgrau	11110980	3'280.–	10.77	3'035.50	
	H 7240-60 BM	Edelstahl	11110990	3'280.–	10.77	3'035.50	
	H 7240-60 BM	Brillantweiss	11110960	3'280.–	10.77	3'035.50	
	H 7240-60 BM	Obsidianschwarz	11110970	3'280.–	10.77	3'035.50	
Mikrowellen- geräte	Euro-Norm						
	M 7244-60 TC	Edelstahl	11111740	2'100.–	10.77	1'939.86	
	M 7244-60 TC	Brillantweiss	11111710	2'100.–	10.77	1'939.86	
	M 7244-60 TC	Obsidianschwarz	11111730	2'100.–	10.77	1'939.86	
	M 2234-60 SC	Brillantweiss	11111590	1'370.–	2.49	1'269.74	
	M 2234-60 SC	Obsidianschwarz	11111600	1'370.–	2.49	1'269.74	
	Schweizer-Norm						
	M 2224-55 SC	Obsidianschwarz	11111580	1'400.–	2.49	1'297.60	
	Standgeräte						
	M 6012 SC	Edelstahl	9524540	840.–	5.99	774.38	
Nachkaufbares Zubehör	Ausgleichsblenden Mikrowellengeräte						
	AB 45-2	Obsidianschwarz	11302960	148.–	–	137.42	für M 2234-60 SC Nische 45 cm
	AB 42-1	Brillantweiss	7027140	137.–	–	127.21	für M 2234-60 SC Nische 42 cm
	AB 42-1	Obsidianschwarz	7027160	137.–	–	127.21	für M 2234-60 SC Nische 42 cm
	AB 38-2	Obsidianschwarz	11302950	109.–	–	101.21	für M 2234-60 SC Nische 38 cm
	AB 36-1	Obsidianschwarz	11302940	109.–	–	101.21	für M 2234-60 SC Nische 36 cm
	HS-55 Hochschrankset		91800985	75.–	–	69.64	für M 2224-55 SC in Hochschrank
Gourmet- Wärme- schubladen	Euro-Norm						
	ESW 7030	Graphitgrau	11286120	1'500.–	5.99	1'387.20	Einbauhöhe 32 cm
	ESW 7030	Brillantweiss	11286100	1'500.–	5.99	1'387.20	Einbauhöhe 32 cm
	ESW 7030	Obsidianschwarz	11286110	1'500.–	5.99	1'387.20	Einbauhöhe 32 cm
	ESW 7020	Graphitgrau	11101800	1'410.–	5.99	1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7020	Edelstahl	11101810	1'410.–	5.99	1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7020	Brillantweiss	11101760	1'410.–	5.99	1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7020	Obsidianschwarz	11101770	1'410.–	5.99	1'303.63	Einbauhöhe 29 cm
	ESW 7010	Graphitgrau	11101750	1'310.–	5.99	1'210.78	Einbauhöhe 14 cm
	ESW 7010	Brillantweiss	11101730	1'310.–	5.99	1'210.78	Einbauhöhe 14 cm
	ESW 7010	Obsidianschwarz	11101740	1'310.–	5.99	1'210.78	Einbauhöhe 14 cm

Vakuumierschubladen, Zubehör, Herde, Kombinations-Kochfelder, Kochplattensätze

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Vakuumier- schubladen	Euro-Norm						
	EVS 7010	Graphitgrau	11098900	2'790.–	10.77	2'580.53	Einbauhöhe 14 cm
	EVS 7010	Brillantweiss	11098860	2'790.–	10.77	2'580.53	Einbauhöhe 14 cm
	EVS 7010	Obsidianschwarz	11098880	2'790.–	10.77	2'580.53	Einbauhöhe 14 cm
Nachkaufbares Zubehör	Vakuumierbeutel						
	Vakuumierbeutel VB 1828		10380620	45.–	–	41.78	Grösse 18 x 28 cm
	Vakuumierbeutel VB 2435		10380630	55.–	–	51.07	Grösse 24 x 35 cm
	Abdeckleiste ESW						
	ESWKL 60	Obsidianschwarz	11179710	64.–	–	59.42	für alle ESW 7000 in Obsidianschwarz
Herde	Euro-Norm						
	H 2265-1-60 EP	Edelstahl	11110860	1'920.–	10.77	1'772.73	
	H 2265-1-60 EP	Brillantweiss	11110830	1'920.–	10.77	1'772.73	
	H 2265-1-60 EP	Obsidianschwarz	11110850	1'920.–	10.77	1'772.73	
	H 2265-1-60 E	Edelstahl	11110820	1'470.–	10.77	1'354.90	
	H 2265-1-60 E	Brillantweiss	11110800	1'470.–	10.77	1'354.90	
	H 2265-1-60 E	Obsidianschwarz	11110810	1'470.–	10.77	1'354.90	
	H 2265-1-60 E	Havannabraun	11110790	1'470.–	10.77	1'354.90	
	H 2265-1-60 E 230 V	Edelstahl	11103710	1'470.–	10.77	1'354.90	nur in Kombination mit KM 6012 230 V
	H 2265-1-60 I 230 V	Edelstahl	11103780	1'470.–	10.77	1'354.90	nur in Kombination mit KM 7005 FR
	Schweizer-Norm						
	H 2265-1-55 EP	Edelstahl	11118880	2'120.–	10.77	1'958.43	
	H 2265-1-55 EP	Brillantweiss	11117590	2'120.–	10.77	1'958.43	
	H 2265-1-55 EP	Obsidianschwarz	11118860	2'120.–	10.77	1'958.43	
	H 2265-1-55 E	Edelstahl	11117580	1'670.–	10.77	1'540.60	
	H 2265-1-55 E	Brillantweiss	11117560	1'670.–	10.77	1'540.60	
	H 2265-1-55 E	Obsidianschwarz	11117570	1'670.–	10.77	1'540.60	
	H 2265-1-55 E	Havannabraun	11117550	1'670.–	10.77	1'540.60	
Kombinations- Kochfelder Induktion für Herde	Edelstahlrahmen						
	KM 7005 FR	560–600 x 490–500	11127300	2'000.–	2.49	1'854.70	nur mit H 2265-1-60 I kombinierbar
Kombinations- Kochfelder Elektro für Herde	Flächenbündig						
	KM 6017	552 x 482	6946390	1'430.–	2.49	1'325.45	
	Edelstahlrahmen						
	KM 6039	770–810 x 490–530	6946450	1'690.–	2.49	1'566.86	überbreiter Rahmen für Austausch
	KM 6021	560–600 x 490–530	6946410	1'290.–	2.49	1'195.46	überbreiter Rahmen für Austausch
	KM 6013	560 x 490	6946380	1'370.–	2.49	1'269.74	
	KM 6012	560 x 490	6946360	1'080.–	2.49	1'000.48	400 V
	KM 6012 230 V	560 x 490	6910440	1'080.–	2.49	1'000.48	230 V, nur mit H 2265-1-60 E 230 V kombinierbar
Kochplattensätze	KP 423-3 CH		2300410	300.–	2.49	276.24	4 Platten, ohne Befestigungsmaterial für Plattenbild 423
	KP 412-3 CH		2300400	300.–	2.49	276.24	4 Platten, ohne Befestigungsmaterial für Plattenbild 412
	KP 303-3 CH		2300390	273.–	2.49	251.17	3 Platten, ohne Befestigungsmaterial für Plattenbild 303
	KP 302-3 CH		2300380	273.–	2.49	251.17	3 Platten, ohne Befestigungsmaterial für Plattenbild 302
	Befest.-Mat. f. Kochplatten		91800044	89.–	–	82.64	

Zubehör Backöfen und Herde

	Modell	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Garraum 76 I und 49 I				
	FlexiClip Einzelauszüge HFC 72 PyroFit	9520670	269.–	249.77	für Backöfen/Herde mit Pyrolyse nachrüstbar
	FlexiClip Einzelauszüge HFC 71 PerfectClean	9520660	219.–	203.34	für Backöfen/Herde mit PerfectClean nachrüstbar
	Universalblech HUBB 71 PerfectClean	9519840	109.–	101.21	B 45,0 cm x T 38,7 cm x H 3,5 cm
	Grill- und Bratblech HGBB 71 PerfectClean	9520630	109.–	101.21	passt in Universalblech HUBB 71
	Back- und Bratrost HBBR 72 PyroFit	9520640	105.–	97.49	für Backöfen mit Pyrolyse
	Back- und Bratrost HBBR 71 PerfectClean	9524950	85.–	78.92	für Backöfen/Herde mit PerfectClean nachrüstbar
	Backblech gelocht HBBL 71 PerfectClean	9520620	98.–	90.99	B 45,0 cm x T 38,7 cm x H 2,2 cm
	Backblech HBB 71 PerfectClean	9519820	92.–	85.42	B 45,0 cm x T 38,7 cm x H 2,2 cm
	Backofen H 7890-90 BP				
	FlexiClip Einzelauszüge HFC 92 PyroFit	9520710	285.–	264.62	
	Universalblech HUBB 91 PerfectClean	9520680	198.–	183.84	B 72,0 x T 39,7 cm
	Grill- und Bratblech HGBB 91 PerfectClean	9520690	198.–	183.84	passt in Universalblech HUBB 91
	Back- und Bratrost HBBR 92 PyroFit	9520700	190.–	176.42	
	Kompaktbackofen mit Mikrowellen				
	Glasschale HGS 100	11514090	85.–	78.92	
	Diverses				
	Gourmet Back- und Pizzastein	11901190	259.–	240.48	für alle Backöfen/Herde sowie DGC und BM
	Heissluftgebläse HSH 4000	9036030	577.–	535.75	Schubladenheizung für Backöfen/Herde in Schweizer-Norm
	Einlegeboden ENB1060	10810730	90.–	83.57	zur Kombination von zwei 45-cm-Wärmegegeräten und/oder Side-by-Side Kombination KWT 6422 iG
	Backblech rund, gelocht HBBF 27-1 PerfectClean	10116800	66.–	61.28	für alle Modelle, z. B. Pizza, Ø 27 cm
	Backblech rund HBF 27-1 PerfectClean	9520720	60.–	55.71	für alle Modelle, z. B. Pizza, Ø 27 cm
	Montagewinkel (Paar) für Einbaugeräte	95274130	60.–	55.71	für mehrere Geräte in einer Nische
	Kombileiste HKL 60 ED CleanSteel	7114780	54.–	50.14	
	Kombileiste HKL 60 schwarz	5165170	54.–	50.14	
	Kombileiste HKL 60 graphitgrau	10410570	54.–	50.14	
	Backofenreiniger	10162230	13.90	12.91	500 ml
	Bräter und Deckel				
	Universalbräter HUB 5001-M (für 76 I Garraum)	10314270	309.–	286.91	Innenabmessungen: B 38,0 x T 22,0 x H 8,6 cm
	Universalbräter HUB 5001-XL (für 76 I Garraum)	10314310	395.–	366.76	Innenabmessungen: B 38,0 x T 35,0 x H 8,6 cm
	Universalbräter HUB 5000-M (für 76 I Garraum)	10314250	245.–	227.48	Innenabmessungen: B 38,0 x T 22,0 x H 8,6 cm
	Universalbräter HUB 62-22 (für 56 I Garraum)	10314280	355.–	329.62	Innenabmessungen: B 38,0 x T 22,7 x H 8,0 cm
	Universalbräter HUB 62-35 (für 56 I Garraum)	10314300	395.–	366.76	Innenabmessungen: B 38,0 x T 35,0 x H 8,0 cm
	Deckel HBD 60-35	5136960	185.–	171.77	für Bräter HUB 5001-XL, HUB 62-35
	Deckel HBD 60-22	5136950	140.–	129.99	für Bräter HUB 5000-M, HUB 5001-M, HUB 62-22
	Katalytische Bleche				
	Katalytisches Deckenblech	10464020	111.–	103.06	H 2265-1, H 2860, H 7264
	Katalytische Seitenwand links	6782652	88.–	81.71	H 2265-1, H 2860, H 7264
	Katalytische Seitenwand rechts	6782582	88.–	81.71	H 2265-1, H 2860, H 7264

Dampfgarer, Dampfgarer mit Mikrowelle, Zubehör Griffe

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Dampfgarer	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	DG 7440-60	Edelstahl	10966740	2'500.–	10.77	2'311.26	
	DG 7240-60	Edelstahl	10966730	1'920.–	10.77	1'772.73	
	DG 7240-60	Obsidianschwarz	11598160	1'920.–	10.77	1'772.73	
	Schweizer-Norm Nischenhöhe 4/6						
	DG 7440-55	Edelstahl	10966750	2'500.–	10.77	2'311.26	
	Standgeräte						
	DG 6010	Obsidianschwarz	9452470	1'350.–	5.99	1'247.92	
Dampfgarer mit Mikrowelle	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	DGM 7840-60	Graphitgrau	11101960	4'980.–	10.77	4'613.96	
	DGM 7840-60	Edelstahl	10936880	4'980.–	10.77	4'613.96	
	DGM 7840-60	Brillantweiss	11101940	4'980.–	10.77	4'613.96	
	DGM 7840-60	Obsidianschwarz	11101950	4'980.–	10.77	4'613.96	
	DGM 7640-60	Graphitgrau	11101930	3'950.–	10.77	3'657.60	
	DGM 7640-60	Edelstahl	10936890	3'950.–	10.77	3'657.60	
	DGM 7440-60	Graphitgrau	11101920	3'050.–	10.77	2'821.94	
	DGM 7440-60	Edelstahl	10936900	3'050.–	10.77	2'821.94	
	DGM 7440-60	Brillantweiss	11101900	3'050.–	10.77	2'821.94	
Nachkaufbares Zubehör	Originalgriffe für alle Modelle Gen7000 und Steamer (exkl. H 7890)						
	Griff DS 7000	Graphitgrau	11345950	327.–	–	303.62	
	Griff DS 7000	Edelstahl	11345890	169.–	–	156.92	
	Griff DS 7000	Brillantweiss	11345940	327.–	–	303.62	
	Griff DS 7000	Obsidianschwarz	11345930	327.–	–	303.62	
	Optionales Griffset mit 3 Griffen						
	Griffset DS 7003	Edelstahl	11345870	290.–	–	269.27	

Dampfbacköfen

Modell		Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Dampfbacköfen Euro-Norm Nischenhöhe 60 cm							
DGC 7865-60 XXL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081680	5'800.-	10.77	5'375.33	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7865-60 XXL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081690	5'800.-	10.77	5'375.33	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7865-60 XXL HC Pro	NEW	Brillantweiss	12081660	5'800.-	10.77	5'375.33	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7865-60 XXL HC Pro	NEW	Obsidianschwarz	12081670	5'800.-	10.77	5'375.33	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7860-60 XXL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081610	5'550.-	10.77	5'143.20	lieferbar ab Februar
DGC 7860-60 XXL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081620	5'550.-	10.77	5'143.20	lieferbar ab Februar
DGC 7860-60 XXL HC Pro	NEW	Brillantweiss	12081590	5'550.-	10.77	5'143.20	lieferbar ab Februar
DGC 7860-60 XXL HC Pro	NEW	Obsidianschwarz	12081600	5'550.-	10.77	5'143.20	lieferbar ab Februar
DGC 7660-60 XXL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081420	4'750.-	10.77	4'400.40	lieferbar ab Februar
DGC 7660-60 XXL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081430	4'750.-	10.77	4'400.40	lieferbar ab Februar
DGC 7460-60 XXL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081280	3'950.-	10.77	3'657.60	lieferbar ab Februar
DGC 7460-60 XXL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081290	3'950.-	10.77	3'657.60	lieferbar ab Februar
DGC 7460-60 XXL HC Pro	NEW	Brillantweiss	12081260	3'950.-	10.77	3'657.60	lieferbar ab Februar
DGC 7460-60 XXL HC Pro	NEW	Obsidianschwarz	12081270	3'950.-	10.77	3'657.60	lieferbar ab Februar
DGC 7450-60 XXL	NEW	Graphitgrau	11790220	3'130.-	10.77	2'896.22	
DGC 7450-60 XXL	NEW	Edelstahl	11790240	3'130.-	10.77	2'896.22	
DGC 7450-60 XXL	NEW	Brillantweiss	11790190	3'130.-	10.77	2'896.22	
DGC 7450-60 XXL	NEW	Obsidianschwarz	11790210	3'130.-	10.77	2'896.22	
DGC 7250-60 XXL	NEW	Edelstahl	12080640	2'730.-	10.77	2'524.82	
DGC 7250-60 XXL	NEW	Obsidianschwarz	12080380	2'730.-	10.77	2'524.82	
Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm							
DGC 7845-60 XL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081570	5'230.-	10.77	4'846.08	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7845-60 XL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081580	5'230.-	10.77	4'846.08	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7845-60 XL HC Pro	NEW	Brillantweiss	12081530	5'230.-	10.77	4'846.08	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7845-60 XL HC Pro	NEW	Obsidianschwarz	12081540	5'230.-	10.77	4'846.08	Festwasseranschluss/lieferbar ab Feb.
DGC 7840-60 XL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081480	4'980.-	10.77	4'613.96	lieferbar ab Februar
DGC 7840-60 XL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081490	4'980.-	10.77	4'613.96	lieferbar ab Februar
DGC 7840-60 XL HC Pro	NEW	Brillantweiss	12081460	4'980.-	10.77	4'613.96	lieferbar ab Februar
DGC 7840-60 XL HC Pro	NEW	Obsidianschwarz	12081470	4'980.-	10.77	4'613.96	lieferbar ab Februar
DGC 7640-60 XL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081390	4'280.-	10.77	3'964.-	lieferbar ab Februar
DGC 7640-60 XL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081400	4'280.-	10.77	3'964.-	lieferbar ab Februar
DGC 7440-60 XL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12081010	3'480.-	10.77	3'221.20	lieferbar ab Februar
DGC 7440-60 XL HC Pro	NEW	Edelstahl	12081030	3'480.-	10.77	3'221.20	lieferbar ab Februar
DGC 7440-60 XL HC Pro	NEW	Brillantweiss	12080960	3'480.-	10.77	3'221.20	lieferbar ab Februar
DGC 7440-60 XL HC Pro	NEW	Obsidianschwarz	12080980	3'480.-	10.77	3'221.20	lieferbar ab Februar
Schweizer-Norm Nischenhöhe 6/6							
DGC 7450-55 XXL	NEW	Edelstahl	11790260	3'230.-	10.77	2'989.07	
DGC 7450-55 XXL	NEW	Obsidianschwarz	11790250	3'230.-	10.77	2'989.07	
DGC 7250-55 XXL	NEW	Edelstahl	12082140	2'830.-	10.77	2'617.67	
DGC 7250-55 XXL	NEW	Obsidianschwarz	12082110	2'830.-	10.77	2'617.67	
Schweizer-Norm Nischenhöhe 4/6							
DGC 7640-55 XL HC Pro	NEW	Graphitgrau	12082210	4'280.-	10.77	3'964.-	lieferbar ab Februar
DGC 7640-55 XL HC Pro	NEW	Edelstahl	12082240	4'280.-	10.77	3'964.-	lieferbar ab Februar
DGC 7440-55 XL HC Pro	NEW	Edelstahl	12082200	3'480.-	10.77	3'221.20	lieferbar ab Februar

Dampfbacköfen

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Dampfbacköfen (Combi- Dampfgarer)	Euro-Norm Nischenhöhe 60 cm						
	DGC 7865-60 XXL	Graphitgrau	11102310	5'800.-	10.77	5'375.33	solange Vorrat
	DGC 7865-60 XXL	Edelstahl	10905810	5'800.-	10.77	5'375.33	solange Vorrat
	DGC 7865-60 XXL	Brillantweiss	11102290	5'800.-	10.77	5'375.33	solange Vorrat
	DGC 7865-60 XXL	Obsidianschwarz	11102300	5'800.-	10.77	5'375.33	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXL	Graphitgrau	11102260	5'550.-	10.77	5'143.20	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXL	Edelstahl	10905790	5'550.-	10.77	5'143.20	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXL	Brillantweiss	11102240	5'550.-	10.77	5'143.20	solange Vorrat
	DGC 7860-60 XXL	Obsidianschwarz	11102250	5'550.-	10.77	5'143.20	solange Vorrat
	DGC 7660-60 XXL	Graphitgrau	11102160	4'750.-	10.77	4'400.40	solange Vorrat
	DGC 7660-60 XXL	Edelstahl	10905770	4'750.-	10.77	4'400.40	solange Vorrat
	DGC 7460-60 XXL	Graphitgrau	11102080	4'050.-	10.77	3'750.45	solange Vorrat
	DGC 7460-60 XXL	Edelstahl	10905750	4'050.-	10.77	3'750.45	solange Vorrat
	DGC 7460-60 XXL	Brillantweiss	11102060	4'050.-	10.77	3'750.45	solange Vorrat
	DGC 7460-60 XXL	Obsidianschwarz	11102070	4'050.-	10.77	3'750.45	solange Vorrat
	Euro-Norm Nischenhöhe 45 cm						
	DGC 7845-60 XL	Graphitgrau	11102230	5'230.-	10.77	4'846.08	solange Vorrat
	DGC 7845-60 XL	Edelstahl	10917180	5'230.-	10.77	4'846.08	solange Vorrat
	DGC 7845-60 XL	Brillantweiss	11102210	5'230.-	10.77	4'846.08	solange Vorrat
	DGC 7845-60 XL	Obsidianschwarz	11102220	5'230.-	10.77	4'846.08	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XL	Graphitgrau	11102190	4'980.-	10.77	4'613.96	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XL	Edelstahl	10917130	4'980.-	10.77	4'613.96	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XL	Brillantweiss	11102170	4'980.-	10.77	4'613.96	solange Vorrat
	DGC 7840-60 XL	Obsidianschwarz	11102180	4'980.-	10.77	4'613.96	solange Vorrat
	DGC 7640-60 XL	Graphitgrau	11102150	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	DGC 7640-60 XL	Edelstahl	10917090	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	DGC 7440-60 XL	Graphitgrau	11102050	3'530.-	10.77	3'267.62	solange Vorrat
	DGC 7440-60 XL	Edelstahl	10917030	3'530.-	10.77	3'267.62	solange Vorrat
	DGC 7440-60 XL	Brillantweiss	11102030	3'530.-	10.77	3'267.62	solange Vorrat
	DGC 7440-60 XL	Obsidianschwarz	11102040	3'530.-	10.77	3'267.62	solange Vorrat
	Schweizer-Norm Nischenhöhe 6/6						
	DGC 7660-55 XXL	Edelstahl	95274210	4'880.-	10.77	4'521.10	solange Vorrat
	DGC 7460-55 XXL	Edelstahl	95274180	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	DGC 7460-55 XXL	Brillantweiss	95274190	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	DGC 7460-55 XXL	Obsidianschwarz	95274200	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	Schweizer-Norm Nischenhöhe 4/6						
	DGC 7640-55 XL	Graphitgrau	11102360	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	DGC 7640-55 XL	Edelstahl	10917100	4'280.-	10.77	3'964.-	solange Vorrat
	DGC 7440-55 XL	Edelstahl	10917200	3'530.-	10.77	3'267.62	solange Vorrat

Steamer, Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Steamer	Euro-Norm mit Lifttüre						
	DGD 7635-60	Edelstahl	10904270	5'530.-	10.77	5'124.63	für Nische 38 cm
	DGD 7635-60	Obsidianschwarz	10904280	5'530.-	10.77	5'124.63	für Nische 38 cm
	Euro-Norm ohne Lifttüre						
	DGD 7035-60	Edelstahl	10904260	5'380.-	10.77	4'985.36	für Nische 38 cm
Nachkauf- bares Zubehör Steamer	Schweizer-Norm ohne Lifttüre						
	DGD 7035-55	Edelstahl	10904250	5'380.-	10.77	4'985.36	für Nische 3/6
	Ausgleichsblenden						
	AB 45-7	Edelstahl	9350640	145.-	—	134.63	für DGD 7035-60 für Nische 45 cm
	AB 45-7L	Obsidianschwarz	9350620	145.-	—	134.63	für DGD 7635-60 für Nische 45 cm
	Warmhalteschalen und Garbehälter						
	Warmhalteschale	Weiss	95263890	75.-	—	69.64	Kunststoff, L 37,4 x B 19,9 x T 10,2 cm
	Servier-/Warmhalteschale	Weiss	9438520	159.-	—	147.63	Porzellan, L 37,4 x B 19,9 x T 10,2 cm
	Garbehälter 0,8 l ungelocht	Edelstahl	95256950	38.-	—	35.28	L 32,5 x B 17,6 x T 2,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 1,4 l ungelocht	Edelstahl	95256990	41.-	—	38.07	L 32,5 x B 17,6 x T 4,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 1,4 l gelocht	Edelstahl	95256920	58.-	—	53.85	L 32,5 x B 17,6 x T 4,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 2,4 l ungelocht	Edelstahl	95256930	50.-	—	46.43	L 32,5 x B 17,6 x T 6,5 cm, GN 1/3
	Garbehälter 2,4 l gelocht	Edelstahl	95256960	69.-	—	64.07	L 32,5 x B 17,6 x T 6,5 cm, GN 1/3
	Garbehälter 3,8 l ungelocht	Edelstahl	95256980	63.-	—	58.50	L 32,5 x B 17,6 x T 10,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 3,8 l gelocht	Edelstahl	95256970	82.-	—	76.14	L 32,5 x B 17,6 x T 10,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 5,5 l ungelocht	Edelstahl	95256900	76.-	—	70.57	L 32,5 x B 17,6 x T 15,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 7,5 l ungelocht	Edelstahl	95256940	94.-	—	87.28	L 32,5 x B 17,6 x T 20,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 1,6 l ungelocht	Edelstahl	95261010	47.-	—	43.64	L 17,6 x B 16,2 x T 10,0 cm, GN 1/6
	Garbehälter 0,9 l ungelocht	Edelstahl	95261000	41.-	—	38.07	L 17,6 x B 10,8 x T 10,0 cm, GN 1/9
	Deckel zu Garbehälter						
	Deckel zu Garbehälter	Edelstahl	95260990	31.-	—	28.78	L 32,5 x B 17,6 cm, GN 1/3
	Deckel zu Garbehälter	Edelstahl	95261020	28.-	—	26.-	L 17,6 x B 16,2 cm, GN 1/6
	Deckel zu Garbehälter	Edelstahl	95261030	24.-	—	22.28	L 17,6 x B 10,8 cm, GN 1/9
	Deckel ohne Griff	Edelstahl	95256060	26.-	—	24.14	L 32,5 x B 17,6 cm, GN 1/3
	Porzellanformen						
	Porzellanform 0,5 l	Weiss	95263470	45.-	—	41.78	L 32,5 x B 17,6 x T 3,0 cm, GN 1/3
	Porzellanform 2,0 l	Weiss	91800734	49.-	—	45.50	L 32,5 x B 17,6 x T 6,5 cm, GN 1/3
	Diverses						
	Terrinenform 0,5 l halbrund	Edelstahl	91800732	95.-	—	88.21	L 29,0 x B 5,0 x T 5,0 cm
	Terrinenform 1,0 l halbrund	Edelstahl	91800733	99.-	—	91.92	L 29,0 x B 7,0 x T 7,0 cm
	Terrinenform 0,3 l dreieckig	Edelstahl	95256860	95.-	—	88.21	L 29,0 x B 6,6 x T 5,5 cm
	Timbale-Förmchen (4 Stk)	Edelstahl	91800971	62.-	—	57.57	0,1 l
	Untersatz zu Garbehälter	Weiss	95256660	52.-	—	48.28	Kunststoff, GN 1/3
	Gastrozange für Garbehälter		91800975	37.-	—	34.35	
	Zwischenboden für Garraum	Edelstahl	8055136	38.-	—	35.28	
	Dichtungsring Garraumdeckel		8341203	51.-	—	47.35	inkl. Sicherheitsventil
	Systemreiniger / Entkalker		91800953	13.90	—	12.91	für Steamer der Marke Miele und Imperial
	HydroCleaner	NEW	12105400	51.-	—	47.35	Reiniger für DGC Pro
	MicroCloth Kit		10159570	29.-	—	26.93	je 1 x Hochglanz-, Glas-, Microfasertuch
	Microfasertuch Allzweck		7006550	15.90	—	14.76	
	Microfasertuch HyClean		11325970	18.90	—	17.55	antibakterielles Allzwecktuch
	DGClean Garraumreiniger	250 ml	10172710	22.-	—	20.43	für Combi-Dampfgarer

Zubehör Dampfbacköfen, Dampfgarer, Dampfgarer mit Mikrowelle

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Warmhalteschalen und Garbehälter					
	Warmhalteschale	Weiss	95263890	75.—	69.64	Kunststoff L 37,4 x B 19,9 x T 10,2 cm
	Servier-/Warmhalteschale	Weiss	9438520	159.—	147.63	Porzellan L 37,4 x B 19,9 x T 10,2 cm
	Garbehälter 3,3 l ungelocht	Edelstahl	95256910	52.—	48.28	L 32,5 x B 35,4 x T 4,0 cm, GN 2/3
	Garbehälter 0,8 l ungelocht	Edelstahl	95256950	38.—	35.28	L 32,5 x B 17,6 x T 2,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 1,7 l ungelocht	Edelstahl	8101330	53.—	49.21	L 32,5 x B 26,5 x T 4,0 cm, GN 1/2
	Garbehälter 1,7 l gelocht	Edelstahl	8227240	74.—	68.71	L 32,5 x B 26,5 x T 4,0 cm, GN 1/2
	Garbehälter 3,8 l ungelocht	Edelstahl	95254920	54.—	50.14	L 32,5 x B 26,5 x T 6,5 cm, GN 1/2
	Garbehälter 3,8 l gelocht	Edelstahl	95254930	72.—	66.85	L 32,5 x B 26,5 x T 6,5 cm, GN 1/2
	Garbehälter 1,4 l ungelocht	Edelstahl	95256990	41.—	38.07	L 32,5 x B 17,6 x T 4,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 1,4 l gelocht	Edelstahl	95256920	58.—	53.85	L 32,5 x B 17,6 x T 4,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 2,4 l ungelocht	Edelstahl	95256930	50.—	46.43	L 32,5 x B 17,6 x T 6,5 cm, GN 1/3
	Garbehälter 2,4 l gelocht	Edelstahl	95256960	69.—	64.07	L 32,5 x B 17,6 x T 6,5 cm, GN 1/3
	Garbehälter 3,8 l ungelocht	Edelstahl	95256980	63.—	58.50	L 32,5 x B 17,6 x T 10,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 3,8 l gelocht	Edelstahl	95256970	82.—	76.14	L 32,5 x B 17,6 x T 10,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 5,5 l ungelocht	Edelstahl	95256900	76.—	70.57	L 32,5 x B 17,6 x T 15,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 7,5 l ungelocht	Edelstahl	95256940	94.—	87.28	L 32,5 x B 17,6 x T 20,0 cm, GN 1/3
	Garbehälter 1,6 l ungelocht	Edelstahl	95261010	47.—	43.64	L 17,6 x B 16,2 x T 10,0 cm, GN 1/6
	Garbehälter 0,9 l ungelocht	Edelstahl	95261000	41.—	38.07	L 17,6 x B 10,8 x T 10,0 cm, GN 1/9
	Deckel zu Garbehälter					
	Deckel zu Garbehälter	Edelstahl	95260990	31.—	28.78	L 32,5 x B 17,6 cm, GN 1/3
	Deckel zu Garbehälter	Edelstahl	95261020	28.—	26.—	L 17,6 x B 16,2 cm, GN 1/6
	Deckel zu Garbehälter	Edelstahl	95261030	24.—	22.28	L 17,6 x B 10,8 cm, GN 1/9
	Deckel ohne Griff	Edelstahl	95256060	26.—	24.14	L 32,5 x B 17,6 cm, GN 1/3
	Deckel ohne Griff	Edelstahl	95256830	31.—	28.78	L 32,5 x B 26,5 cm, GN 1/2
	Porzellanformen					
	Porzellanform 0,5 l	Weiss	95263470	45.—	41.78	L 32,5 x B 17,6 x T 3,0 cm, GN 1/3
	Porzellanform 2,0 l	Weiss	91800734	49.—	45.50	L 32,5 x B 17,6 x T 6,5 cm, GN 1/3
	Diverses / Kochbücher					
	Terrinenform halbrund 0,5 l	Edelstahl	91800732	95.—	88.21	L 29 x B 5 x T 5 cm
	Terrinenform halbrund 1,0 l	Edelstahl	91800733	99.—	91.92	L 29 x B 7 x T 7 cm
	Terrinenform dreieckig 0,3 l	Edelstahl	95256860	95.—	88.21	L 29 x B 6,6 x T 5,5 cm
	Timbale Förmchen (4 Stk)	Edelstahl	91800971	62.—	57.57	0,1 l
	Untersatz zu Garbehälter	Weiss	95256660	52.—	48.28	Kunststoff, GN 1/3
	Gastro-Zange für Garbehälter		91800975	37.—	34.35	
	Kochbuch		9121791	23.—	22.44	"Brot und Brotaufstriche" / Deutsch
	DGClean Garraumreiniger		10172710	22.—	20.43	für Combi-Dampfgarer
	Entkalkungstabletten (6 Stk)		10178330	21.—	19.50	
	Zusätzlich für Combi-Dampfgarer XL/XXL					
	FlexiClip Einzelauszüge HFC71		9520660	219.—	203.34	PerfectClean
	Garbehälter DGGL12	Edelstahl	8249430	79.—	73.35	L 45,0 x B 38,5 x T 4,0 cm / 3,3 l gelocht
	Garbehälter DGG20	Edelstahl	8246340	49.—	45.50	L 45,0 x B 19,0 x T 4,0 cm / 1,8 l ungelocht
	Garbehälter DGGL20	Edelstahl	8285410	65.—	60.35	L 45,0 x B 19,0 x T 4,0 cm / 1,8 l gelocht
	Untersatz zu Garbehälter	Weiss	95269940	58.—	53.85	Kunststoff (für DGG20 und DGGL20)
	Zusätzlich für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle					
	Garbehälter Glas DMGS 100-30	Glas	10168180	69.—	64.07	L 39,4 x B 37,5 x H 3,0 cm
	Garbehälter DGG 100-40	Edelstahl	10170290	55.—	51.07	L 39,4 x B 37,5 x H 4,0 cm / 3,4 l ungelocht
	Garbehälter DGG 50-40	Edelstahl	10168200	51.—	47.35	L 19,7 x B 37,5 x H 4,0 cm / 1,6 l ungelocht
	Garbehälter DGG 50-80	Edelstahl	10168230	55.—	51.07	L 19,7 x B 37,5 x H 8,0 cm / 3,6 l ungelocht
	Garbehälter DGG 50-120	Edelstahl	11323320	56.—	52.—	L 19,7 x B 37,5 x H 12,0 cm / 5,5 l ungelocht
	Garbehälter DGGL 100-40	Edelstahl	10170300	59.—	54.78	L 39,4 x B 37,5 x H 4,0 cm / 3,4 l gelocht
	Garbehälter DGGL 50-40	Edelstahl	10168190	45.—	41.78	L 19,7 x B 37,5 x H 4,0 cm / 1,6 l gelocht
	Deckel zu Garbehälter DGD 50	Edelstahl	11323340	35.—	32.50	L 19,7 x B 37,5

Kochfelder (unabhängig von Herd)

	Modell	Ausschnittmasse (B x T in mm)	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Induktions- kochfelder	Flächenbündig						
	KM 7999 FL FlexControl	940 x 524	11153770	6'600.–	5.99	6'122.57	TempControl
	KM 7899 FL	940 x 524	11512180	4'150.–	5.99	3'847.74	TempControl
	KM 7897-1 FL Diamond NEW	940 x 524	12273770	4'560.–	5.99	4'228.42	lieferbar ab ca. Februar
	KM 7697 FL	940 x 524	11153710	4'240.–	5.99	3'931.30	
	KM 7629 FX	932 x 516	11512090	4'095.–	5.99	3'796.67	TempControl
	KM 7689 FL Panorama	920 x 412	11512130	3'820.–	2.49	3'544.58	TempControl
	KM 7684 FL Panorama	920 x 412	11153330	3'130.–	2.49	2'903.91	
	KM 7879 FL	804 x 524	11512150	3'600.–	2.49	3'340.31	TempControl
	KM 7878-1 FL Diamond NEW	804 x 524	12273760	3'890.–	5.99	3'606.32	lieferbar ab ca. Februar
	KM 7679 FL	804 x 524	11512110	3'370.–	2.49	3'126.75	TempControl
	KM 7678 FL	804 x 524	11153670	3'590.–	5.99	3'327.77	
	KM 7575 FL	804 x 524	11153290	3'200.–	5.99	2'965.66	
	KM 7474 FL	804 x 524	11598750	2'530.–	2.49	2'346.81	
	KM 7515 FX	796 x 516	10938520	3'250.–	2.49	3'015.33	für den Ersatzmarkt / lieferbar bis ca. Mai
	KM 6367-1 NEW	796 x 516	9910830	3'250.–	5.99	3'012.08	für den Ersatzmarkt / lieferbar ab ca. Mai
	KM 7617 FX	756 x 496	11153560	3'400.–	5.99	3'151.36	
	KM 7414 FX Glas	756 x 496	11153130	2'730.–	2.49	2'532.51	R = 11 mm
	KM 7414 FX	756 x 496	11153100	2'730.–	2.49	2'532.51	für den Ersatzmarkt
	KM 7867-1 FL Diamond NEW	624 x 524	12273750	3'190.–	2.49	2'959.62	lieferbar ab ca. Februar
	KM 7667 FL	624 x 524	11153610	2'990.–	2.49	2'773.92	
	KM 7564 FL	624 x 524	11153170	2'220.–	2.49	2'058.97	
	KM 7464 FL	624 x 524	11598740	1'870.–	2.49	1'733.99	
	KM 7404 FX	596 x 496	11153050	2'060.–	2.49	1'910.41	für den Ersatzmarkt
	CS 7612 FL	382 x 524	10684550	1'790.–	2.49	1'659.71	SmartLine
	Edelstahlrahmen						
	KM 7679 FR	750–780 x 490–500	11512100	3'370.–	2.49	3'126.75	TempControl
	KM 7575 FR	780 x 500	11153230	3'200.–	5.99	2'965.66	
	KM 7210 FR	750 x 490	11153020	2'250.–	2.49	2'086.83	
	KM 7564 FR	600 x 500	11153150	2'220.–	2.49	2'058.97	
	KM 7464 FR	560–600 x 490–500	11153140	1'970.–	2.49	1'826.85	
	KM 7201 FR	560 x 490	11153010	1'660.–	2.49	1'539.01	
Elektro- kochfelder	Flächenbündig						
	KM 6564 FL	796 x 516	11257100	2'360.–	2.49	2'188.96	
	KM 6542 FL	756 x 496	10881820	1'960.–	2.49	1'817.56	
	KM 6539 FL	596 x 496	10881880	1'570.–	2.49	1'455.44	
	Edelstahlrahmen						
	KM 6565 FR	916 x 500	10881860	2'730.–	2.49	2'532.51	
	KM 6564 FR	780 x 500	10881840	2'360.–	2.49	2'188.96	
	KM 6542 FR	750 x 490	10881800	1'960.–	2.49	1'817.56	
	KM 6540 FR	600 x 500	10881780	1'710.–	2.49	1'585.43	
	KM 6538 FR	560 x 490	10881870	1'460.–	2.49	1'353.31	

CombiSets

	Modell	Ausschnittmasse (B x T in mm)	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
CombiSets							
SmartLine							
Flächenbündig, auch für aufliegenden Einbau geeignet (s. separate Einbauskizze)							
	KM 7667 FL	624 x 524	11153610	2'990.–	2.49	2'773.92	Vollfläche
	KM 7564 FL	624 x 524	11153170	2'220.–	2.49	2'058.97	2 PowerFlex-Zonen
	KM 7464 FL	624 x 524	11598740	1'870.–	2.49	1'733.99	1 PowerFlex-Zone
	CS 7612 FL	382 x 524	10684550	1'790.–	2.49	1'659.71	1 PowerFlex-Zone
	CS 7641 FL	382 x 524	11323140	3'500.–	2.49	3'247.46	Wok (inkl. Wok-Pfanne beschichtet)
	CS 7632 FL	382 x 524	10684580	4'260.–	2.49	3'953.12	Teppan Yaki
CombiSets							
ProLine, Induktion							
Edelstahlrahmen							
	CS 1234-1 I	560 x 500	7863120	2'700.–	2.49	2'504.65	4 Zonen
	CS 1222 I	364 x 500	10361020	1'940.–	2.49	1'798.99	2 Zonen (davon 1 Koch-/Bräterzone)
	CS 1221-1 I	364 x 500	9047630	1'820.–	2.49	1'687.57	1 Zone
	CS 1212-1 I	272 x 500	9047620	1'750.–	2.49	1'622.57	2 Zonen
CombiSets							
ProLine, Elektro							
Edelstahlrahmen							
	CS 1134 E	560 x 500	7124050	1'920.–	2.49	1'780.42	4 Zonen
	CS 1122 E	364 x 500	7124020	1'580.–	2.49	1'464.73	2 Zonen
	CS 1112 E	272 x 500	7124010	1'300.–	2.49	1'204.75	2 Zonen
CombiSets							
ProLine, Spezielle Module							
Edelstahlrahmen							
	CS 1327 Y	364 x 500	7986910	2'860.–	2.49	2'653.21	Teppan Yaki
	CS 1322 BG	364 x 500	7124130	1'790.–	2.49	1'659.71	Grill
	CS 1411 F	272 x 500	7124150	1'820.–	2.49	1'687.57	Fritteuse

Zubehör Kochfelder und CombiSets

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Wok-Zubehör (für KM 6359, CS 1223-1 I, CS 7641 FL)					
	CSWP 1400	Beschichtet	7132780	529.–	491.18	Wok-Pfanne
	Diverses Zubehör für CombiSet-Module					
	CSAD 1400	Edelstahl	7094150	475.–	441.04	CombiSet-Abdeckung
	CSAD 1300	Edelstahl	7094140	455.–	422.47	CombiSet-Abdeckung
	CSGP 1400		7094120	329.–	305.48	Grillplatte zu CS 1322 BG
	CSZL 7000		10690630	61.–	56.64	Zwischenleiste zur Verbindung mehrerer CombiSets SmartLine Module
	CSZL 1500	Edelstahl	9102880	137.–	127.21	Zwischenleiste inkl. Abdeckleiste zur Verbindung mehrerer CombiSet-Module mit Edelstahlrahmen
	CSZL 500	Edelstahl	9156780	61.–	56.64	Zwischenleiste zur Verbindung mehrerer CombiSet- Module mit Edelstahlrahmen
	Kochgeschirr für Induktionskochfelder und Elektrokochfelder					
	KMTS5704-2		11945190	459.–	426.18	4er Set: Bratpfanne (Ø 28 cm), 3 Kochtöpfe (1,5 l / 2,5 l / 4 l)
	KMBP2800-2		11945200	139.–	129.06	Bratpfanne beschichtet (Ø 28 cm)
	KMKT2460-2		11945230	198.–	183.84	Kochtopf (6 l, Ø 24 cm)
	KMKT2040-2		11945210	159.–	147.63	Kochtopf (4 l, Ø 20 cm)
	KMKT1825-2		11945220	139.–	129.06	Kochtopf (2,5 l, Ø 18 cm)
	Gourmet-Grillplatte		10009310	285.–	264.62	für Induktionskochfelder
	Füßschen Gourmet-Grillplatte	4 Stk	11639680	10.50	9.75	
	Teppan Yaki Platte		11555900	369.–	342.62	für Induktionskochfelder
	Gar-/Speiseglocke	Edelstahl	95266650	145.–	134.63	Ø 29 cm für Teppan Yaki
	Spachtel für Teppan Yaki		95266480	45.–	41.78	Edelstahl
	Diverses					
	Lavasteine		1949790	47.–	43.64	zur Erneuerung von abgenutzten Lavasteinen
	Glaskeramik-/Edelstahlreiniger	250 ml	10173120	13.90	12.91	entfernt Fettschmutz und Eingebrenntes
	SteelCare	250 ml	11023350	21.–	19.50	entfernt zuverlässig Fingerabdrücke
	MicroCloth Kit		10159570	29.–	26.93	je 1 x Hochglanz-, Glas-, Microfasertuch
	Microfasertuch Allzweck		7006550	15.90	14.76	Allzweck Microfasertuch
	Microfasertuch HyClean		11325970	18.90	17.55	antibakterielles Microfasertuch
	Schaber für Glaskeramik		1065471	13.–	12.07	



TwolnOne und Zubehör

Modell	Ausschnittmasse (B x T in mm)	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
TwolnOne Flächenbündiges Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
KMDA 7634 FL	804 x 524	11491380	4'490.–	5.99	4'163.43	
KMDA 7476 FL	804 x 524	11826120	4'490.–	5.99	4'163.43	
¹⁾ für Umluft- oder Abluftbetrieb mitbestellen:						
DFKS-U Set		11250350	750.–	–	696.38	Set bestehend aus: 1x DFK-V, 2x DFK-BV 90, 2x DFK-R 1000, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-L, 1x DFK-DB, 1x DUU 1000-2 (inkl. Aktivkohlefilter DKF 1000-R)
DFKS Set		11306320	210.–	–	194.99	Set bestehend aus: 2x DFK-BV 90, 1x DFK-R 1000, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-DB
DFKS-A Set		11737480	645.–	–	598.89	Set bestehend aus: 1x DFK-A, 1x DFK-AK90, 1x DFK-BV90, 1x DFK-BH90, 1x DFK-R 1000, 1x DFK-DB, 1x DMK 150-1
¹⁾ für Umluftbetrieb Umbausatz mitbestellen:						
DUU 1000-2		11207310	450.–	–	417.83	inkl. Aktivkohlefilter DKF 1000-R
TwolnOne Flächenbündiges Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug						
KMDA 7473 FL-U Silence NEW	804 x 524	12223410	4'090.–	5.99	3'792.02	lieferbar ab Februar
KMDA 7473 FL-A Silence NEW	804 x 524	12223400	4'090.–	5.99	3'792.02	lieferbar ab Februar
KMDA 7272 FL-U Silence NEW	804 x 524	12223390	3'690.–	5.99	3'420.62	lieferbar ab Februar
KMDA 7272 FL-A Silence NEW	804 x 524	12223380	3'690.–	5.99	3'420.62	lieferbar ab Februar
¹⁾ für Umluft- oder Abluftbetrieb mitbestellen (optional):						
DFKS-R		12226740	190.–	–	176.42	Set bestehend aus: 1x DFK-R 1000, 1x DFK-AK 90, 1x DFK-BV 90, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-DB
DFKS-UR		12226890	490.–	–	454.97	Set bestehend aus: 2x DFK-R 1000, 1x DFK-AK 90, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-BV 90, 1x DFK-L, 1x DFK-V, 1x DFK-DB, 1x DUU 1500
DFKS-AR		12226910	530.–	–	492.11	Set bestehend aus: 2x DFK-R 1000, 2x DFK-AK 90, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-A, 1x DFK-DB, 1x DMK 150-1
¹⁾ für Umluftbetrieb Umbausatz mitbestellen (optional):						
DUU 1500		12226730	225.–	–	208.91	für KMDA 7473 und KMDA 7272 Aktivkohlefilter im KMDA enthalten

SmartLine, Downdraft und Zubehör

Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
--------	--------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------------	-------------

SmartLine

Flächenbündiger Tischlüfter kombinierbar mit CombiSets SmartLine, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)

CSDA 7001 FL	124 x 524	11402240	2'670.–	2.49	2'476.80	auch für aufliegenden Einbau geeignet
--------------	-----------	----------	----------------	------	----------	---------------------------------------

Luftführungskanäle bis zum Sockelgebläse sind im Lieferumfang inbegriffen.

¹⁾ für Umluftbetrieb Umbausatz mitbestellen:

DUU 1000-2	11207310	450.–	–	417.83	inkl. Aktivkohlefilter DKF 1000-R
------------	----------	--------------	---	--------	-----------------------------------

Downdraft

Downdraft, versenkbar, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)

DAD 4840 Downdraft	Schwarz	11863140	3'245.–	10.77	3'003.–	916 mm (Kombination mit Panorama)
DAD 4940 Downdraft	Schwarz	11863150	3'245.–	10.77	3'003.–	936 mm (Kombination mit normal tiefem KM)

¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen:

Umbausätze (wahlweise)

DUP 150	11949040	127.–	–	117.92	inkl. Aktivkohlefilter DKF 30-P
DUU 600	11841340	255.–	–	236.77	Sockelbox

Aktivkohlefilter

DKF 30-P	11662790	165.–	–	153.20	enthält 2 Stk
DKF 30-R	Longlife AirClean 11662830	399.–	–	370.47	enthält 2 Stk

Metallfettfilter für Downdraft

DAD 4x40 Downdraft	11587740	65.–	–	60.35	
--------------------	----------	-------------	---	-------	--

Winkelleiste für Downdraft

DWL 80	12185620	66.–	–	61.28	Kochfeld und Haube in einen gemeinsamen Ausschnitt installieren
--------	----------	-------------	---	-------	---

Nachkaufbares Zubehör

TwoInOne und SmartLine

Aktivkohlefilter

DKF 1000-R	10427040	269.–	–	249.77	regenerierbarer Aktivkohlefilter für DUU 1000-2
DKF 35-P	12041230	99.–	–	91.92	für KMDA 7473 und KMDA 7272
DKF 35-S Sensitive	12187430	115.–	–	106.78	für KMDA 7473 und KMDA 7272

Flachkanalsystem

DFK-R 1000	10811340	54.–	–	50.14	Flachkanal 1000 mm
DFK-L	11051270	50.–	–	46.43	Längenausgleich 150 mm
DFK-V	10811360	22.–	–	20.43	VerbindungsStk Flachkanal
DFK-BH 90	10811390	65.–	–	60.35	Bogen horizontal 90°
DFK-BV 90	10811410	50.–	–	46.43	Bogen vertikal 90° 170 mm
DFK-AK 90	11590720	54.–	–	50.14	Adapter eckig-rund 90°
DFK-A	10811430	54.–	–	50.14	Adapter eckig-rund
DFK-BH 45	10811450	54.–	–	50.14	Bogen horizontal 45°
DFK-BH 15	10811460	39.–	–	36.21	Bogen horizontal 15°
DFK-BVK 90	10811470	54.–	–	50.14	Bogen vertikal 90° 150 mm
DFK-DB	10820390	15.–	–	13.93	Dichtband 10 m

Diverses

DVS 150	12167200	50.–	–	46.43	Alu Flexschlauch (Möbeltiefe > 60 cm)
DAAG 100	12228470	95.–	–	88.21	KMDA Abdeckgitter schwarz
DAAG 200	12228500	95.–	–	88.21	KMDA Abdeckgitter Edelstahl
DMK 150-1	11258630	350.–	–	324.98	Mauerkasten

Bei Abluftlösungen sind die Vorschriften des VKF (Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen) zu beachten und die notwendigen Brandabschottungen bauseits einzuplanen.

Dunstabzugshauben: Deckengebläse und Insel-Dunstabzugshauben

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen	
Deckengebläse	Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör ¹⁾)							
	DA 2808 ED	Edelstahl	10842630	3'235.–	5.99	2'998.15	**)	
	DA 2808 ED EXT A	Edelstahl	11392150	3'135.–	5.99	2'905.30		
	DA 2808 BW	Brillantweiss	10751520	3'235.–	5.99	2'998.15		
1) für Umluftbetrieb mitbestellen:								
Umbausatz								
	DUU 2900		9242390	605.–	–	561.75	inkl. Aktivkohlefilter DKF 20-P	
Aktivkohlefilter								
	DKF 20-P		11762610	175.–	–	162.49	enthält 2 Stk	
Insel- Dunstabzugs- hauben	Abluft							
	DA 4248 V D ED Puristic Varia	Edelstahl	10767370	5'310.–	10.77	4'920.36		
	Umluft							
	DA 7378 D Aura 4.0 Ambient ²⁾	Brillantweiss	11409580	6'825.–	5.99	6'331.49	inkl. Longlife AirClean DKF 28-R und HumidityBalance Filter DAEF 28	
	DA 7078 D Aura 3.0 ²⁾	Brillantweiss	11212630	5'215.–	5.99	4'836.59	inkl. Longlife AirClean DKF 27-R	
	DA 6708 D Aura ED	ED / Schwarz	10842900	4'820.–	10.77	4'465.39	inkl. Aktivkohlefilter DKF 21-P	
	DA 6708 D Aura BW	Brillantweiss	10755620	4'820.–	10.77	4'465.39	inkl. Aktivkohlefilter DKF 21-P	
	DA 6708 D Aura SW	Obsidianschwarz	10842880	4'820.–	10.77	4'465.39	inkl. Aktivkohlefilter DKF 21-P	
	Umbausatz für DA 6708 D BW (optional)							
	DUD 6700 UBS	Brillantweiss	10609140	273.–	–	253.48	Umbausatz zur Deckenmontage	
	Duftflacons für DA 7378 D Aura 4.0 Ambient							
	Duftflacon SummerGarden		11385640	29.–	–	26.93		
	Duftflacon FrenchBakery		11385860	29.–	–	26.93		
	Duftflacon MintyFields		11385870	29.–	–	26.93		
	Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör ¹⁾)							
		DA 4208 V D Puristic Varia	Edelstahl	10842820	4'915.–	10.77	4'553.60	
		DA 6698 D ED Puristic	Edelstahl	10842860	4'430.–	10.77	4'103.28	
		DA 6698 D SW Puristic	Obsidianschwarz	10750470	4'430.–	10.77	4'103.28	
		DA 4208 D Puristic Plus	Edelstahl	10842800	3'460.–	10.77	3'202.63	
		PUR 98 D	Edelstahl	10390180	2'710.–	10.77	2'506.25	
1) für Umluftbetrieb mitbestellen:								
Umbausatz								
	DUI 32		9561760	131.–	–	121.63		
Aktivkohlefilter (wahlweise)								
	DKF 12-P		11762580	99.–	–	91.92		
	DKF 12-R	Longlife AirClean	10271450	259.–	–	240.48		

²⁾ Sonderanfertigungen mit Seillängen 100–150 cm auf Anfrage

^{*)} EXT = Ausführung für Abluftbetrieb in Kombination mit externem Gebläse, Lieferfrist 4–5 Wochen (nachkaufbares Zubehör siehe Seite 33)

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Wand-Dunstabzugshauben

Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
DA 6698 W ED Puristic	ED / Schwarz	10842840	3'245.–	10.77	3'003.–	
DA 6698 W SW Puristic	Obsidianschwarz	10750330	3'245.–	10.77	3'003.–	
DA 4298 W Puristic Plus	Edelstahl	10842690	2'340.–	10.77	2'162.70	
DA 5798 W Next Step	Edelstahl / Glas	10842700	2'225.–	5.99	2'060.36	
DA 4288 W Puristic Plus	Edelstahl	10842680	2'190.–	5.99	2'027.87	
PUR 98 W	Edelstahl	10390210	1'540.–	10.77	1'419.90	
PUR 68 W	Edelstahl	10390200	1'320.–	5.99	1'220.07	
DAW 1920 Active	Edelstahl	12167460	1'200.–	5.99	1'108.65	
DAW 1620 Active	Edelstahl	12167440	1'000.–	2.49	926.20	

Wand- Dunstabzugs- hauben

¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen:

Umbausatz

DUW 20		6264790	71.–	–	65.92	
--------	--	---------	-------------	---	-------	--

Aktivkohlefilter (wahlweise)

DKFS 36-P		12061460	189.–	–	175.49	Erstinbetriebnahme-Set inkl. Umbausatz DAW 1x20 Active
DKF 36-P		12041550	99.–	–	91.92	DAW 1x20 Active
DKF 12-P		11762580	99.–	–	91.92	
DKF 12-R	Longlife AirClean	10271450	259.–	–	240.48	

Wand- Dunstabzugs- hauben (kaminlos)

Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
DA 6999 W BW Pearl	Brillantweiss	11328620	3'950.–	10.77	3'657.60	
DA 6798 W SW Shape	Obsidianschwarz	10842720	3'245.–	10.77	3'003.–	
DA 6498 W Pure Grey	Graphitgrau	10800870	2'335.–	10.77	2'158.06	
DA 6498 W Pure Black	Obsidianschwarz	10800860	2'335.–	10.77	2'158.06	
DA 6498 W EXT A Pure Black	Obsidianschwarz	11392280	2'235.–	10.77	2'065.21	**)
DA 6096 W BW White Wing	Brillantweiss	9973670	1'700.–	5.99	1'572.90	
DA 6096 W SW Black Wing	Obsidianschwarz	9973680	1'700.–	5.99	1'572.90	
DA 9298 W Screen Blackboard	Blackboard	11864240	2'380.–	5.99	2'204.28	
DA 9091 W GR Screen	Graphitgrau	11683810	1'690.–	5.99	1'563.61	
DA 9091 W SW Screen	Obsidianschwarz	11683800	1'690.–	5.99	1'563.61	

¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen:

Aktivkohlefilter (wahlweise)

DKF 25-P		11762650	115.–	–	106.78	für DA 6999, DA 6798, DA 6498, DA 6096
DKF 25-R	Longlife AirClean	10271470	265.–	–	246.05	für DA 6999, DA 6798, DA 6498, DA 6096
DKF 29-P		11292130	99.–	–	91.92	für DA 9091, DA 9298
DKF 29-R	Longlife AirClean	11295570	319.–	–	296.19	für DA 9091, DA 9298
DKF 29-S	Sensitive AirClean	12069710	119.–	–	110.49	für DA 9091, DA 9298

Abluftkamin (optional)

DADC 6000 ED	Edelstahl	9947450	232.–	–	215.41	für DA 6798, DA 6498, DA 6096
DADC 6000 GR	Graphitgrau	11900540	232.–	–	215.41	für DA 6798, DA 6498, DA 6096
DADC 6000 SW	Obsidianschwarz	11900270	232.–	–	215.41	für DA 6798, DA 6498, DA 6096
DADC 6000 BW	Brillantweiss	10331460	232.–	–	215.41	für DA 6999 W
DADC 9000	Edelstahl	11279060	205.–	–	190.34	für DA 9091, DA 9298

** EXT = Ausführung für Abluftbetrieb in Kombination mit externem Gebläse, Lieferfrist 4–5 Wochen (nachkaufbares Zubehör siehe Seite 33)

Einbau-Dunstabzugshauben: Flachpaneelhauben, Huttenlüfter

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Flachpaneel- hauben	90 cm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DAS 8930-90	Edelstahl	11863100	1'985.–	5.99	1'837.52	
	DAS 4940-90	Glas	11863040	1'455.–	5.99	1'345.41	
	DAS 4930-90	Obsidianschwarz	11863030	1'300.–	2.49	1'204.75	
	Euro-Norm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DAS 8630-60	Edelstahl	11863080	1'835.–	2.49	1'701.50	
	DAS 4640-60	Glas	11862960	1'300.–	2.49	1'204.75	
	DAS 4630-60	Obsidianschwarz	11862940	1'150.–	2.49	1'065.47	
	DAS 4620-60	Edelstahl	11862920	910.–	2.49	842.63	
	DAS 2620-60	Edelstahl	11862890	675.–	2.49	624.43	
	DAS 2620-60 EXT A	Edelstahl	11862380	575.–	2.49	531.58	**))
	Schweizer-Norm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DAS 4520-55	Edelstahl	11862900	910.–	2.49	842.63	
	DAS 2520-55	Edelstahl	11862880	675.–	2.49	624.43	
	¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen:						
	Umbausätze (wahlweise)						
	DUU 151	Edelstahl	7294230	160.–	–	148.56	Luftaustritt rechteckig
	DUU 150		5696270	91.–	–	84.49	Luftaustritt rund
	Aktivkohlefilter						
	DKFS 31-P		11793530	99.–	–	91.92	Erstinbetriebnahme-Set inkl. Halterung DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30
	DKFS 31-R	Longlife AirClean	11793540	539.–	–	500.46	Erstinbetriebnahme-Set inkl. Halterung DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30
	DKF 31-P		11793450	89.–	–	82.64	Erstausrüstung DAS 4x40 und DAS 8x30 sowie für Wechsel bei allen Flachpaneelhauben
	DKF 31-R	Longlife AirClean	11793470	519.–	–	481.89	Erstausrüstung DAS 4x40 und DAS 8x30 sowie für Wechsel bei allen Flachpaneelhauben
Huttenlüfter	Abluft						
	DA 2628 ED	Edelstahl	10751290	2'780.–	5.99	2'575.68	
	Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DA 2698 ED	Edelstahl	10842620	2'420.–	2.49	2'244.67	
	DA 2698 BW	Brillantweiss	10842610	2'420.–	2.49	2'244.67	
	DA 2668 ED	Edelstahl	10842600	2'010.–	2.49	1'863.99	
	DA 2390 ED	Edelstahl	10547610	1'595.–	2.49	1'478.66	
	DA 2360 ED	Edelstahl	10547600	1'170.–	2.49	1'084.04	
	DA 2578 ED	Edelstahl	10842590	1'045.–	2.49	967.98	
	DA 2558 ED	Edelstahl	10842580	945.–	2.49	875.13	
	DA 2558 ED EXT A	Edelstahl	11392220	845.–	2.49	782.28	**))
	DA 2450 ED	Edelstahl	10547620	700.–	2.49	647.64	
	¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen:						
	Umbausätze (wahlweise)						
	DUU 151	Edelstahl	7294230	160.–	–	148.56	Luftaustritt rechteckig
	DUU 150		5696270	91.–	–	84.49	Luftaustritt rund
	Aktivkohlefilter						
	DKF 15-P		11762550	145.–	–	134.63	enthält 2 Stk, für DA 25xx, DA 24xx
	DKF 19-P		11762560	99.–	–	91.92	enthält 2 Stk, für DA 26xx, DA 23xx

**) EXT = Ausführung für Abluftbetrieb in Kombination mit externem Gebläse, Lieferfrist 4–5 Wochen (nachkaufbares Zubehör siehe Seite 33)

Einbau-Dunstabzugshauben: Unterbau- und Klappenhauben

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Unterbauhauben	100 cm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DA 1200	Edelstahl	10547570	730.–	2.49	675.50	²⁾
	Euro-Norm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DA 1260 ED	Edelstahl	10547590	480.–	2.49	443.37	³⁾
	DA 1260 BW	Brillantweiss	10547580	480.–	2.49	443.37	³⁾
	DA 1260 HB	Havannabraun	10728630	480.–	2.49	443.37	³⁾
	Schweizer-Norm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	DA 1255 ED	Edelstahl	10547660	480.–	2.49	443.37	⁴⁾
	DA 1255 BW	Brillantweiss	10451430	480.–	2.49	443.37	⁴⁾
	DA 1255 HB	Havannabraun	10728620	480.–	2.49	443.37	⁴⁾
	¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen: Aktivkohlefilter						
	DKF 18-P		11762600	99.–	–	91.92	
	²⁾ im Austauschfall mitbestellen: Höhenausgleichsprofil						
	DAB 100		9173720	53.–	–	49.21	Ausgleichsblende 25 mm
	³⁾ im Austauschfall mitbestellen: Höhenausgleichsprofil						
	DAB 60		9173700	41.–	–	38.07	Ausgleichsblende 25 mm
	⁴⁾ im Austauschfall mitbestellen: Höhenausgleichsprofil						
	DAB 55		9173690	41.–	–	38.07	Ausgleichsblende 25 mm
Klappenhauben	Euro-Norm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	EVM 25-60 LW LED	Lichtweiss	95263230	985.–	2.49	912.27	
	EVM 25-60 AZ LED	Anthrazit	95263240	985.–	2.49	912.27	
	Schweizer-Norm, Standard Abluft (Umluft mit nachkaufbarem Zubehör¹⁾)						
	EVM 25-55 LW LED	Lichtweiss	95263210	965.–	2.49	893.70	
	EVM 25-55 AZ LED	Anthrazit	95263220	965.–	2.49	893.70	
	¹⁾ für Umluftbetrieb mitbestellen: Aktivkohlefilter						
	Kohlefiltergehäuse LW	Lichtweiss	95255320	347.–	–	322.19	inkl. Aktivkohlefilter
	Kohlefiltergehäuse AZ	Anthrazit	95255330	347.–	–	322.19	inkl. Aktivkohlefilter

Zubehör Dunstabzugshauben

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Umfluttbetrieb	Umbausätze					
	DUU 2900		9242390	605.–	561.75	inkl. Aktivkohlefilter / für Deckengebläse
	DUD 6700 UBS	Brillantweiss	10609140	273.–	253.48	zur Deckenmontage der DA 6708 D BW
	DUU 151	Edelstahl	7294230	160.–	148.56	Luftaustritt rechteckig / für Flachschrühhauben und Huttenlüfter
	DUI 32		9561760	131.–	121.63	für Insel-Dunstabzugshauben
	DUU 150		5696270	91.–	84.49	Luftaustritt rund / für Flachschrühhauben und Huttenlüfter
	DUW 20		6264790	71.–	65.92	für Wand-Dunstabzugshauben (ausgenommen Kopffreihauben und DAW 1x20 Active)
	DUP 150		11949040	127.–	117.92	inkl. Aktivkohlefilter DKF 30-P / für Downdraft
	DUU 600		11841340	255.–	236.77	Sockelbox / für Downdraft
	Aktivkohlefilter					
	DKFS 36-P		12061460	189.–	175.49	Erstinbetriebnahme-Set inkl. Umbausatz DAW 1x20 Active
	DKF 36-P		12041550	99.–	91.92	DAW 1x20 Active
	DKFS 31-P		11793530	99.–	91.92	Erstinbetriebnahme-Set inkl. Halterung DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30
	DKFS 31-R	Longlife AirClean	11793540	539.–	500.46	Erstinbetriebnahme-Set inkl. Halterung DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30
	DKF 31-P		11793450	89.–	82.64	Erstausrüstung DAS 4x40 und DAS 8x30 sowie für Wechsel bei allen Flachpaneelhauben
	DKF 31-R	Longlife AirClean	11793470	519.–	481.89	Erstausrüstung DAS 4x40 und DAS 8x30 sowie für Wechsel bei allen Flachpaneelhauben
	DKF 30-P		11662790	165.–	153.20	DAD 4x40 Downdraft
	DKF 30-R	Longlife AirClean	11662830	399.–	370.47	DAD 4x40 Downdraft
	DKF 29		11292130	99.–	91.92	DA 9091 W, DA 9298 W
	DKF 29-R	Longlife AirClean	11295570	319.–	296.19	DA 9091 W, DA 9298 W
	DKF 29-S	Sensitive AirClean	12069710	119.–	110.49	DA 9091 W, DA 9298 W
	DKF 28-R	Longlife AirClean	11347530	329.–	305.48	DA 7378 D Aura 4.0
	DAEF 28	HumidityBalance	11348050	259.–	240.48	DA 7378 D Aura 4.0
	DKF 27-R	Longlife AirClean	11160970	399.–	370.47	DA 7078 D Aura 3.0 / Set mit 6 Stk
	DKF 25-P		11762650	115.–	106.78	DA 6999 W, DA 6798 W, DA 6498 W, DA 6096 W
	DKF 25-R	Longlife AirClean	10271470	265.–	246.05	DA 6999 W, DA 6798 W, DA 6498 W, DA 6096 W
	DKF 21-P		11762630	310.–	287.84	DA 6708 D / Set mit 4 Stk DKF 18-P
	DKF 21-R	Longlife AirClean	10271460	529.–	491.18	DA 6708 D / Set enthält 4 Stk
	DKF 20-P		11762610	175.–	162.49	DA 28xx / Set mit 2 Stk DKF 18-P
	DKF 19-P		11762560	99.–	91.92	DA 26xx, DA 23xx / 2 Stk
	DKF 18-P		11762600	99.–	91.92	DA 12xx
	DKF 15-P		11762550	145.–	134.63	DA 25xx, DA 24xx / Set mit 2 Stk DKF 11-P
	DKF 12-P		11762580	99.–	91.92	für Wand- und Insel-Dunstabzugshauben (ausgenommen Kopffreihauben und Inselhauben mit Seilaufhängung sowie DAW 1x20 Active)
	DKF 12-R	Longlife AirClean	10271450	259.–	240.48	für Wand- und Insel-Dunstabzugshauben (ausgenommen Kopffreihauben und Inselhauben mit Seilaufhängung sowie DAW 1x20 Active)
	DKF 16-P		11762660	185.–	171.77	Set mit 2 Stk DKF 12-P
	DKF 17-P		11762670	310.–	287.84	Set mit 4 Stk DKF 12-P
	EVM 25xx		95255340	75.–	69.64	EVM 25xx
	Kohlefiltergehäuse EVM25-xx	Lichtweiss	95255320	347.–	322.19	EVM 25xx LW / inkl. Aktivkohlefilter
	Kohlefiltergehäuse EVM25-xx	Anthrazit	95255330	347.–	322.19	EVM 25xx AZ / inkl. Aktivkohlefilter

Zubehör Dunstabzugshauben

Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Abluftbetrieb					
Externe Gebläse (zur Kombination mit Ablufthauben in Ausführung EXT)					
DDG102		5909230	1'623.–	1'506.96	Schrägdachgebläse, inkl. 5 m Steuerleitung
AWG102	Edelstahl	5680680	1'086.–	1'008.36	Aussenwandgebläse, inkl. 5 m Steuerleitung
ABLG202		6029260	1'052.–	976.79	Abluftgebläse, inkl. 5 m Steuerleitung
Diverses Zubehör					
DDF125/150		4623200	445.–	413.18	Dachdurchführung
DMK 150-1		11258630	350.–	324.98	Mauerkasten
DADC 6000 ED	Edelstahl	9947450	232.–	215.41	Abluftkamin für DA 6798 W, DA 6498 W, 6096 W
DADC 6000 GR	Graphitgrau	11900540	232.–	215.41	Abluftkamin für DA 6798 W, DA 6498 W, 6096 W
DADC 6000 SW	Obsidianschwarz	11900270	232.–	215.41	Abluftkamin für DA 6798 W, DA 6498 W, 6096 W
DADC 6000 BW	Brillantweiss	10331460	232.–	215.41	Abluftkamin für DA 6999 W Pearl
DADC 9000	Edelstahl	11279060	205.–	190.34	Abluftkamin für DA 9091 W Screen, DA 9298 W Screen
DKS125		3915282	181.–	168.06	Kondenswassersperre
DKS150		3915292	153.–	142.06	Kondenswassersperre
DASD150		8269360	155.–	143.92	Schalldämpfer
DRS 150		9591510	27.–	25.07	Reduzierstutzen von 150 auf 125 mm Ø
DRSK 150		11688790	61.–	56.64	Rückstauklappe
LW 125		95254840	39.–	36.21	Rückstauklappe für EVM 25xx
DACI 900	Edelstahl	12140530	690.–	640.70	Insel-Kamine zur Kombination mit PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D
DACI 1290/1360	Edelstahl	12140500	845.–	784.59	
DACI 1590/1660	Edelstahl	12140520	935.–	868.15	
DACW 895	Edelstahl	12140580	243.–	225.63	Wand-Kamine zur Kombination mit PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
DACW 1325/1455	Edelstahl	12140560	330.–	306.41	
DACW 1645/1775	Edelstahl	12140570	385.–	357.47	
DADC 6000/955	Edelstahl	12140590	353.–	327.76	Kamine zur Kombination mit DA 679x W Shape, DA 64x8 W Pure, DA 60x6 W Wing
DADC 6000/1250	Edelstahl	12140600	408.–	378.83	

Zubehör Dunstabzugshauben

	Modell	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Metallfettfilter	für Insel-Dunstabzugshauben				
	DA 7378 D Aura 4.0	8190070	264.–	245.13	
	DA 7078 D Aura 3.0	8169880	185.–	171.77	Fettfilter vorne, 132 x 94 x 105 mm
	DA 7078 D Aura 3.0	8169890	185.–	171.77	Fettfilter hinten, 132 x 94 x 105 mm
	DA 6708 D	8162900	121.–	112.35	468 x 330 x 9 mm
	DA 4248 V D	8269491	139.45	129.48	284 x 315 x 9 mm
	DA 4208 V D, DA 4208 D, DA 6698 D, PUR 98 D	8269481	85.–	78.92	529 x 222,5 x 9 mm
	für Wand-Dunstabzugshauben				
	DA 9091 W Screen, DA 9298 W Screen	8191661	58.–	53.85	
	DA 6999 W	8166110	101.–	93.78	
	DA 6798 W	8266611	101.–	93.78	393 x 278,5 x 9 mm
	DA 6498 W Pure	8169490	84.–	77.99	
	DA 6096 W	8164920	101.–	93.78	567,5 x 298 x 36 mm
	DA 5798 W	8270431	90.–	83.57	319 x 272 x 9 mm
	DA 4298 W, DA 6699 W, PUR 98 W, PUR 68 W	8270321	85.–	78.92	375 x 280,5 x 9 mm
	DA 4288 W	8270341	90.–	83.57	375 x 331,5 x 9 mm
	für sonstige Dunstabzugshauben				
	DAS 4940, DAS 8930	11596940	Preis auf Anfrage		
	DAS 4640, DAS 8630	11575610	Preis auf Anfrage		
	DAS 2620, DAS 4620, DAS 4630, DAS 4930	11551030	Preis auf Anfrage		
	DAS 2520, DAS 4520	11568350	Preis auf Anfrage		
	DA 2808	8165780	74.–	68.71	453 x 342,5 x 9 mm
	DA 2698	8164970	74.–	68.71	246 x 342,5 x 9 mm
	DA 2668	8164960	56.–	52.–	246 x 192,5 x 9 mm
	DA 2628	8164980	61.–	56.64	246 x 222,5 x 9 mm
	DA 2578	8167770	101.–	93.78	
	DA 2558	8167760	128.–	118.85	
	DA 2450	8269691	75.–	69.64	439 x 264,5 x 9 mm
	DA 2390	8167820	128.–	118.85	
	DA 2360	8167810	168.–	155.99	246 x 192,5 x 9 mm
	DA 1260	8278220	65.–	60.35	259 x 352 x 9 mm
	DA 1255	8278210	65.–	60.35	234 x 352 x 9 mm
	DA 1200	8278230	71.–	65.92	305,5 x 352 x 9 mm
	DAD 4x40 Downdraft	11587740	65.–	60.35	
	EVM 25-55, EVM 25-60	95261600	61.–	56.64	90 x 180 mm
Bedienelemente	Diverses				
	DSM 408	11839890	222.–	206.13	Steuermodul für z. B. Elektroklappen
	DSM 400	6213531	194.–	180.13	Steuermodul für z. B. Elektroklappen
Montagematerial	Diverses				
	DABP01	9113440	71.–	65.92	DAS 2520, DAS 2620, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4630 Im Austauschfall
	Anpassungsschiene Rückwand Weiss	95255040	51.–	47.35	EVM 25-55
	Anpassungsschiene Rückwand Weiss	95254850	51.–	47.35	EVM 25-60
	DAHAP55	9113450	47.–	43.64	DAS 2520, DAS 4520 / Im Austausch bei abweichender Schirmhöhe (bis max. 30 mm)
	DAHAP60	9113460	104.–	96.56	DAS 2620, DAS 4620 / Im Austausch bei abweichender Schirmhöhe (bis max. 30 mm)
	DML 2000 Montagesatz	11839970	52.–	48.28	DAS 2x20, DAS 4x20
	DAB 100	9173720	53.–	49.21	Ausgleichsblende zu DA 1200
	DAB 60	9173700	41.–	38.07	Ausgleichsblende zu DA 1260 Im Austausch bei abweichender Schirmhöhe (25 mm)
	DAB 55	9173690	41.–	38.07	Ausgleichsblende zu DA 1255 Im Austausch bei abweichender Schirmhöhe (25 mm)
	DASL 38	12003650	108.–	100.28	Ausgleichsleiste für Austausch DA 35xx / 36xx zu DAS 4x40 / 8x30 in bestehendem Schrank
	DASB 60	11991960	70.–	65.–	Leiste für Spalt-Abdeckung bei DAS 4640 / DAS 8630
	DASB 90	11991990	80.–	74.28	Leiste für Spalt-Abdeckung bei DAS 4940 / DAS 8930

Kaffeevollautomaten, Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Kaffee- vollautomaten	Euro-Norm mit Bohnensystem						
	CVA 7845-60 CH	Graphitgrau	11166360	4'930.–	10.77	4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7845-60 CH	Edelstahl	11166370	4'930.–	10.77	4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7845-60 CH	Brillantweiss	11166260	4'930.–	10.77	4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7845-60 CH	Obsidianschwarz	11166270	4'930.–	10.77	4'567.53	Option Festwasseranschluss
	CVA 7440-60 CH	Graphitgrau	11166240	3'930.–	10.77	3'639.03	
	CVA 7440-60 CH	Edelstahl	11166250	3'930.–	10.77	3'639.03	
	CVA 7440-60 CH	Brillantweiss	11166200	3'930.–	10.77	3'639.03	
	CVA 7440-60 CH	Obsidianschwarz	11166220	3'930.–	10.77	3'639.03	
	Standgeräte mit Bohnensystem						
	CM 7750 CH	Obsidianschwarz	10969310	3'790.–	2.49	3'516.72	
	CM 7550 CH	Brillantweiss	10969270	3'190.–	2.49	2'959.62	
	CM 7550 CH	Obsidianschwarz	10969280	3'190.–	2.49	2'959.62	
	CM 7350 CH	Obsidianschwarz	10969260	2'790.–	2.49	2'588.22	
	CM 6560 CH	Graphitgrau	11636410	1'990.–	2.49	1'845.42	PearlFinish
	CM 6560 CH	Obsidianschwarz	11636420	1'990.–	2.49	1'845.42	PearlFinish
	CM 6360 CH	Bronze	11636370	1'930.–	2.49	1'789.70	PearlFinish
	CM 6360 CH	Obsidianschwarz	11636360	1'930.–	2.49	1'789.70	CleanSteel Metallic
	CM 6160 CH	Obsidianschwarz	11636350	1'730.–	2.49	1'604.–	
	CM 5710 CH	Bronze	11636330	1'330.–	2.49	1'232.60	PearlFinish
	CM 5510 CH	Roségold	11636320	1'330.–	2.49	1'232.60	PearlFinish
	CM 5510 CH	Alusilber	11636310	1'330.–	2.49	1'232.60	Metallic
	CM 5410 CH	Obsidianschwarz	11636300	1'280.–	2.49	1'186.18	
Nachkaufbares Zubehör	Diverses						
	Milchbehälter CVA 7000	Glas	11234120	147.–	–	136.49	für alle CVA 7000-Geräte
	Milchbehälter CM	Glas	11574240	75.–	–	69.64	für alle Stand-Kaffeevollautomaten CM
	Kaffee BlackEdition One for all	4 x 250 g	11029990	39.90	–	38.93	Fairtrade und Bio-zertifiziert
	Kaffee BlackEdition Café Crema	4 x 250 g	11028700	39.90	–	38.93	Fairtrade und Bio-zertifiziert
	Kaffee BlackEdition Espresso	4 x 250 g	11029490	39.90	–	38.93	Fairtrade und Bio-zertifiziert
	Kaffee BlackEdition Decaf	4 x 250 g	11029810	39.90	–	38.93	Fairtrade und Bio-zertifiziert
	AutoCleaner Reinigungskartusche	4 Stk	10971120	75.–	–	69.64	für CVA 7845
	Entkalkungskartusche		10224080	75.–	–	69.64	für CM7 und CVA 7845
	Reinigungstabletten	10 Stk	11201200	23.–	–	21.36	
	Entkalkungstabletten	6 Stk	10178330	21.–	–	19.50	
	Silikonfett	6 g	5132001	11.90	–	11.05	
	Reiniger für Milchleitungen	100 Stk	10180270	55.–	–	51.07	

Miele

Kühl-, Gefrier- und Weinschränke



Einbau: MasterCool, Wein- und Gefrierschränke Euro-Norm

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
MasterCool	KF 2902 Vi	rechts	11530620	12'750.-	49.87	11'792.14	Kühl-Gefrierkombination
	KF 2912 Vi	links	11530630	12'750.-	49.87	11'792.14	Kühl-Gefrierkombination
	KF 2802 Vi	rechts	11530580	12'200.-	49.87	11'281.46	Kühl-Gefrierkombination
	K 2902 Vi	rechts	11530550	11'930.-	49.87	11'030.77	Kühlschrank
	K 2802 Vi	rechts	11530510	11'130.-	49.87	10'287.96	Kühlschrank
	KWT 2672 ViS	links	11530690	13'750.-	49.87	12'720.65	Weinschrank mit SommelierSet
	KWT 2612 Vi	links	11530680	13'210.-	49.87	12'219.25	Weinschrank
Einbau- Weinschränke	Nischenhöhe 1780 mm						
	KWT 6722 iGS	Obsidianschwarz rechts*	95273510	5'580.-	28.-	5'155.06	
	KWT 6722 iS	rechts*	95273530	5'255.-	28.-	4'853.29	
	Nischenhöhe 880 mm						
	KWT 6422 iG	Obsidianschwarz rechts*	10737480	3'880.-	28.-	3'576.60	
	KWT 6422 iG	Graphitgrau rechts*	11687190	3'880.-	28.-	3'576.60	
	KWT 6422 i	rechts*	10792890	3'560.-	28.-	3'279.48	
	Nischenhöhe 450 mm						
	KWT 7112 iG	Edelstahl	11186560	3'130.-	28.-	2'880.22	
	KWT 7112 iG	Obsidianschwarz	11186580	3'130.-	28.-	2'880.22	
	KWT 7112 iG	Graphitgrau	11186570	3'130.-	28.-	2'880.22	
	Unterbau, Nischenhöhe 820-870 mm						
	KWT 6322 UG	rechts	9815580	4'030.-	28.-	3'715.88	
	KWT 6322 UG	links	12088180	4'030.-	28.-	3'715.88	
	KWT 6312 UG	rechts*	9764970	3'680.-	28.-	3'390.90	
Einbau- Gefrierschränke	Nischenhöhe 1780 mm						
	FNS 7794 E	links**	11643230	3'250.-	28.-	2'991.64	
	FNS 7770 E	links**	11643220	2'820.-	28.-	2'592.38	
	Nischenhöhe 1400 mm						
	FNS 7470 D	links**	11643210	2'580.-	28.-	2'369.54	
	Nischenhöhe 880 mm						
	FNS 7140 E	rechts*	11643190	1'895.-	28.-	1'733.52	
	Unterbau, Nischenhöhe 820-880 mm						
	F 31202 Ui	rechts*	12019350	1'630.-	28.-	1'487.46	

*Bandung links möglich. Kostenloser Umbau zusätzlich mit Materialnummer 95265300 bestellen.

**Bandung rechts möglich. Kostenloser Umbau zusätzlich mit Materialnummer 95265300 bestellen.

Einbau: Kühl-Gefrierkombinationen und Kühlschränke Euro-Norm

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Einbau- Kühl-Gefrier- kombinationen	Nischenhöhe 1780 mm						
	KFN 7795 D	rechts*	11642680	4'030.-	28.-	3'715.88	
	KFN 7785 D	rechts*	11642230	3'800.-	28.-	3'502.32	
	KF 7772 B	rechts*	11748900	3'650.-	28.-	3'363.04	
	KFN 7774 D	rechts*	11642670	3'570.-	28.-	3'288.76	
	KFN 7764 D	rechts*	11749070	3'210.-	28.-	2'954.50	
	KFN 7744 E	rechts*	11642660	2'655.-	28.-	2'439.18	
	KF 7742 D	rechts	11748860	2'455.-	28.-	2'253.48	
	KF 7742 D	links	11748880	2'455.-	28.-	2'253.48	
	KFN 7734 D	rechts	11782000	2'360.-	28.-	2'165.27	
	KFN 7734 D	links	11782010	2'360.-	28.-	2'165.27	
	KF 7731 E Schlepptür	rechts	11748830	2'020.-	28.-	1'849.58	
	KF 7731 E Schlepptür	links	11748850	2'020.-	28.-	1'849.58	
Einbau- Kühlschränke	Nischenhöhe 1780 mm						
	K 7793 C	rechts*	11641840	3'535.-	28.-	3'256.27	
	K 7774 D	rechts	11748810	3'395.-	28.-	3'126.27	
	K 7774 D	links	11748820	3'395.-	28.-	3'126.27	
	K 7773 D	rechts	11748790	3'395.-	28.-	3'126.27	
	K 7773 D	links	11748800	3'395.-	28.-	3'126.27	
	K 7764 E	rechts*	11748780	2'915.-	28.-	2'680.59	
	K 7763 E	rechts*	11641410	2'915.-	28.-	2'680.59	
	K 7744 E	rechts	11748760	2'550.-	28.-	2'341.69	
	K 7744 E	links	11748770	2'550.-	28.-	2'341.69	
	K 7743 E	rechts*	11748750	2'550.-	28.-	2'341.69	
	K 7734 F	rechts	11748730	2'030.-	28.-	1'858.87	
	K 7734 F	links	11748740	2'030.-	28.-	1'858.87	
	K 7733 E	rechts*	11641400	2'030.-	28.-	1'858.87	
	K 7731 E	rechts*	12019340	2'795.-	28.-	2'569.17	
	Nischenhöhe 1580 mm						
	K 7674 E	rechts*	11748720	3'070.-	28.-	2'824.51	

*Bandung links möglich. Kostenloser Umbau zusätzlich mit Materialnummer 95265300 bestellen.

Einbau: Kühlschränke Euro-Norm

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Einbau- Kühlschränke	Nischenhöhe 1400 mm						
	K 7474 D	rechts*	11641360	2'825.-	28.-	2'597.03	
	K 7473 D	rechts*	11641350	2'825.-	28.-	2'597.03	
	K 7464 E	rechts*	11641320	2'295.-	28.-	2'104.92	
	K 7444 D	rechts*	11641340	1'985.-	28.-	1'817.08	
	K 7443 D	rechts*	11641330	1'985.-	28.-	1'817.08	
	K 7434 E	rechts*	11641290	1'780.-	28.-	1'626.74	
	Nischenhöhe 1220 mm						
	K 7374 D	rechts*	11641220	2'515.-	28.-	2'309.19	
	K 7373 B	rechts*	11641170	2'685.-	28.-	2'467.04	
	K 7364 D	rechts*	11641100	2'120.-	28.-	1'942.43	
	K 7343 D	rechts*	11641120	1'720.-	28.-	1'571.03	
	K 7314 E	rechts	11782430	1'450.-	28.-	1'320.33	
	K 7314 E	links	11782460	1'450.-	28.-	1'320.33	
	K 7314 F	rechts	11749120	1'280.-	28.-	1'162.49	
	K 7314 F	links	11749140	1'280.-	28.-	1'162.49	
	K 7313 D	rechts*	11749100	1'350.-	28.-	1'227.48	
	Nischenhöhe 880 mm						
	K 7114 E	rechts*	11749090	1'030.-	28.-	930.36	
	K 7113 D	rechts*	11749080	1'030.-	28.-	930.36	
	Unterbau, Nischenhöhe 820–870 mm						
	K 31242 UiF	rechts*	10799660	1'660.-	28.-	1'515.32	
	K 31225 Ui	rechts*	11784900	1'660.-	28.-	1'515.32	

*Bandung links möglich. Kostenloser Umbau zusätzlich mit Materialnummer 95265300 bestellen.

Einbau: Kühl-Gefrierkombinationen und Kühlschränke Schweizer-Norm

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis- exkl. MwSt.	Bemerkungen
Einbau- Kühl-Gefrier- kombinationen	Nischenhöhe 1778 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 14/6, integrierbar						
	KF 37533-55 iD	rechts*	9922640	2'950.-	28.-	2'713.09	
	KF 37532-55 iD	rechts	9961170	2'655.-	28.-	2'439.18	
	KF 37532-55 iD	links	9961200	2'655.-	28.-	2'439.18	
	Nischenhöhe 1651 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 13/6, integrierbar						
	KF 36532-55 iD	rechts	9922580	2'655.-	28.-	2'439.18	
	KF 36532-55 iD	links	9922590	2'655.-	28.-	2'439.18	
	Nischenhöhe 1524 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 12/6, integrierbar						
	KF 35532-55 iD	rechts*	9922500	2'565.-	28.-	2'355.62	
	Nischenhöhe 1524 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 12/6, dekorfähig						
	KF 35532-55 ED	rechts*	9922480	2'505.-	28.-	2'299.91	
Einbau- Kühlschränke	Nischenhöhe 1778 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 14/6, integrierbar						
	K 37582-55 iDF	rechts	9922610	3'150.-	28.-	2'898.79	
	K 37582-55 iDF	links	9922630	3'150.-	28.-	2'898.79	
	Nischenhöhe 1524 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 12/6, integrierbar						
	K 35582-55 iDF	rechts	9922460	2'840.-	28.-	2'610.95	
	K 35582-55 iDF	links	9922470	2'840.-	28.-	2'610.95	
	K 35563-55 iDF mit Auszug	rechts*	9922430	2'660.-	28.-	2'443.82	
	K 35543-55 iDF	rechts	9922350	2'550.-	28.-	2'341.69	
	K 35543-55 iDF	links	9922360	2'550.-	28.-	2'341.69	
	Nischenhöhe 1524 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 12/6, dekorfähig						
	K 35543-55 EDF	rechts*	9922330	2'430.-	28.-	2'230.27	
	Nischenhöhe 1270 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 10/6, integrierbar						
	K 34543-55 iF	rechts	9922310	2'135.-	28.-	1'956.36	
	K 34543-55 iF	links	9922320	2'135.-	28.-	1'956.36	
	Nischenhöhe 1270 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 10/6, dekorfähig						
	K 34543-55 EF	rechts*	9922290	2'135.-	28.-	1'956.36	
	K 34542-55 EF	rechts	9922260	1'955.-	28.-	1'789.23	
	K 34542-55 EF	links	9922280	1'955.-	28.-	1'789.23	
	Nischenhöhe 889 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 7/6, integrierbar						
	K 32542-55 iF	rechts*	9921470	1'650.-	28.-	1'506.03	
	Nischenhöhe 889 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 7/6, dekorfähig						
	K 32542-55 EF	rechts*	9921480	1'585.-	28.-	1'445.68	
	Nischenhöhe 762 mm / Schweizer-Norm Nischenhöhe 6/6, dekorfähig						
	K 31542-55 EF	rechts	9921450	1'425.-	28.-	1'297.12	
	K 31542-55 EF	links	9921460	1'425.-	28.-	1'297.12	

*Bandung links möglich. Kostenloser Umbau zusätzlich mit Materialnummer 95265300 bestellen.

Stand: Kühl-Gefrierkombinationen, Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Stand-Kühl- Gefrier- kombinationen	Side-by-Side Kombinationen Edelstahl						
	KS 4887 DD	Edelstahl, rechts	11949670	2'620.-	28.-	2'406.68	
	FNS 4882 D	Edelstahl, links	11953920	2'350.-	28.-	2'155.99	
	Side-by-Side Kombinationen Blackboard edition						
	KS 4783 ED	Blackboard edition, rechts	11949660	1'780.-	28.-	1'626.74	
	FNS 4782 E	Blackboard edition, links	11953220	1'980.-	28.-	1'812.44	
	Side-by-Side Kombinationen Blacksteel						
	KS 4783 ED	Blacksteel, Hebelgriff rechts	11949590	1'660.-	28.-	1'515.32	
	FNS 4782 E	Blacksteel, Hebelgriff links	11953470	1'860.-	28.-	1'701.02	
	Side-by-Side Kombinationen Edelstahl-Look						
	KS 4383 ED	Edelstahl-Look, rechts	11949430	1'460.-	28.-	1'329.62	
	FNS 4382 E	Edelstahl-Look, links	11953060	1'530.-	28.-	1'394.61	
	60 cm breit						
	KWNS 28462 E	Edelstahl, links	10805200	5'430.-	28.-	5'015.78	solange Vorrat
	KFN 4799 DDE	Edelstahl, Hebelgriff, rechts	11951450	2'410.-	28.-	2'211.70	
	KFN 4795 DD	Blackboard edition, rechts	11951660	2'140.-	28.-	1'961.-	
	KFN 4797 DD	Weiss, Hebelgriff, rechts	11951050	1'890.-	28.-	1'728.87	
	KFN 4395 DD	Edelstahl-Look, rechts	11950230	1'570.-	28.-	1'431.75	
	KFN 4395 DD	Weiss, rechts	11950220	1'500.-	28.-	1'366.76	
	KFN 4374 ED	Weiss, rechts	12056970	1'210.-	28.-	1'097.49	
	KD 4072 E Active	Weiss, rechts	12057140	910.-	28.-	818.94	
Stand-Kühlschränke	K 4373 ED	Weiss, rechts	11949420	1'240.-	28.-	1'125.35	
	K 12024 S-3	Weiss, rechts	10157500	935.-	28.-	842.15	
	K 12023 S-3	Weiss, rechts	9770050	820.-	28.-	735.37	
Stand-Weinschränke	KWT 6834 SGS	Edelstahl / Glas, rechts	95268650	6'995.-	49.87	6'448.59	
	KWT 6833 SG	Edelstahl / Glas, rechts	10409080	6'495.-	49.87	5'984.34	

Stand: Gefrierschränke

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Stand- Gefrierschränke	70 cm breit, 195 cm hoch						
	FN 29474	Weiss, rechts	10591510	2'215.-	49.87	2'010.34	
	FN 29273	Weiss, rechts	10591470	1'920.-	28.-	1'756.73	
	70 cm breit, 175 cm hoch						
	FN 27474	Weiss, rechts	10591490	2'135.-	28.-	1'956.36	
	FN 27273	Weiss, rechts	10591400	1'860.-	28.-	1'701.02	
	60 cm breit, 185 cm hoch						
	FN 4874 C	Weiss, rechts	11953910	2'290.-	28.-	2'100.28	
	FN 4872 D	Weiss, rechts	11953900	2'085.-	28.-	1'909.93	
	FN 4772 E	Weiss, Hebelgriff, rechts	12056920	1'580.-	28.-	1'441.04	
	FN 4372 E	Weiss, rechts	12056730	1'405.-	28.-	1'278.55	
	60 cm breit, 165 cm hoch						
	FN 4844 C	Weiss, rechts	11953890	2'220.-	28.-	2'035.28	
	FN 4842 D	Weiss, rechts	11953880	2'015.-	28.-	1'844.94	
	FN 4742 E	Weiss, Hebelgriff, rechts	12056860	1'510.-	28.-	1'376.04	
	FN 4342 E	Weiss, rechts	12056670	1'330.-	28.-	1'208.91	
	60 cm breit, 145 cm hoch						
	FN 4822 D	Weiss, rechts	11953500	1'945.-	28.-	1'779.94	
	FN 4722 E	Weiss, Hebelgriff, rechts	12056750	1'440.-	28.-	1'311.05	
	FN 4322 E	Weiss, rechts	12056570	1'255.-	28.-	1'139.27	
	60 cm breit, 125 cm hoch						
	FN 4812 D	Weiss, rechts	11953490	1'875.-	28.-	1'714.95	
	FN 4712 E	Weiss, Hebelgriff, rechts	12056740	1'370.-	28.-	1'246.05	
	FN 4312 E	Weiss, rechts	12056560	1'180.-	28.-	1'069.64	
	60 cm breit, 85 cm hoch						
	FN 12021 S	Weiss, rechts	11599170	980.-	28.-	883.94	
	F 12020 S-3	Weiss, rechts	10315490	1'050.-	28.-	948.93	
	F 12020 S-2	Weiss, rechts	12096800	840.-	28.-	753.94	

Zubehör Kühl-, Gefrier- und Weinschränke

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Euro-Norm					
	KEDF 7122	Edelstahl	11486210	395.–	366.76	Front Nischenhöhe 1220 mm
	KEDF 7088	Edelstahl	11486200	360.–	334.26	Front Nischenhöhe 880 mm
	Flaschenablage KFR 30060 PF		9552700	55.–	51.07	für Modelle K30000 mit PerfectFresh (Pro)
	Flaschenablage KFR 30060		9552690	55.–	51.07	für Modelle K30000 ohne PerfectFresh (Pro)
	Flaschenablage KFR 7000		11775120	59.–	54.78	für Modelle K7000 (ohne K7x1x) 464 x 265mm
	Nachrüstset SoftClose KSC30		10744380	65.–	60.35	für Modelle K/KF(N) 7x4x und 7x3x
	Nachrüstset SoftClose KSCB70		11776470	114.–	105.85	für Modelle K 7x1x
	Sortierbox KSB70		11779620	27.–	25.07	für Modelle K7000 mit PerfectFresh
	FlexiTray KFT7000		11775130	215.–	199.63	für Modelle K7000 (ohne K7x1x) 465 x 267mm
	Kohlefilter KKF-KWT		9945070	33.–	30.64	für Einbau-Weinschränke
	Active AirClean Starter-Set KKF-FS		11882380	95.–	88.21	Aufsteckleiste, Gehäuse, 2 Active AirClean Filter
	Active AirClean Filter KKF-RF		7236280	58.–	53.85	2 Aktivkohlenfilter
	Einlegeboden ENB1060		10810730	90.–	83.57	für Side-by-Side Kombination KWT 6422 iG mit zwei 45 cm Wärmegeräten
Nachkaufbares Zubehör	MasterCool II					
	KSK 2001 Side-by-Side Kit		10984120	730.–	677.81	Seitenwandheizung, zwingend bei Einbau von 2 Geräten nebeneinander
	Scharniertasche KHK 2000 rh	rechts	10985010	58.–	53.85	für Türanschlagwechsel von links auf rechts
	Scharniertasche KHK 2000 lh	links	10985020	58.–	53.85	für Türanschlagwechsel von rechts auf links
	Sockelblende KTK 2420	Edelstahl	10984070	68.–	63.14	für KWT 2672 ViS, KWT 2612 Vi
	Sockelblende KTK 2420	Schwarz	11280060	68.–	63.14	für KWT 2672 ViS, KWT 2612 Vi
	Sockelblende KTK 3020	Edelstahl	10984090	79.–	73.35	für KF 2802 Vi, K 2802 Vi
	Sockelblende KTK 3020	Schwarz	11280080	79.–	73.35	für KF 2802 Vi, K 2802 Vi
	Sockelblende KTK 3620	Edelstahl	10984110	90.–	83.57	für KF 2902 Vi, KF 2912 Vi, K 2902 Vi
	Sockelblende KTK 3620	Schwarz	11280090	90.–	83.57	für KF 2902 Vi, KF 2912 Vi, K 2902 Vi
	Schweizer-Norm					
	Flaschenablage KFR 30055 PF		10094070	55.–	51.07	für Modelle mit PerfectFresh Pro
	Flaschenablage KFR 30055		10094090	55.–	51.07	für Modelle ohne PerfectFresh Pro, ohne K 34542-55 EF
	Flaschenablage KFR SMS 9000		7005220	55.–	51.07	für K 34542-55 EF
	KDR db KF 35532-55 ED	Dunkelbraun	10081490	87.–	80.78	Dekorrahmen
	KDB db KF 35532-55 ED	Dunkelbraun	10035150	47.–	43.64	Dekorblatt
	KDR db K 35543-55 EDF	Dunkelbraun	10081480	65.–	60.35	Dekorrahmen
	KDB db K 35543-55 EDF	Dunkelbraun	10035140	37.–	34.35	Dekorblatt
	KDR db K 34543-55 EF	Dunkelbraun	10081470	65.–	60.35	Dekorrahmen
	KDB db K 34543-55 EF	Dunkelbraun	10035130	37.–	34.35	Dekorblatt
	KDR db K 34542-55 EF	Dunkelbraun	10081450	65.–	60.35	Dekorrahmen
	KDB db K 34542-55 EF	Dunkelbraun	10035110	37.–	34.35	Dekorblatt
	KDR db K 32542-55 EF	Dunkelbraun	10081440	65.–	60.35	Dekorrahmen
	KDB db K 32542-55 EF	Dunkelbraun	10035100	26.–	24.14	Dekorblatt
	KDR db K 31542-55 EF	Dunkelbraun	10081410	65.–	60.35	Dekorrahmen
	KDB db K 31542-55 EF	Dunkelbraun	10035080	26.–	24.14	Dekorblatt
	KLG lw	Weiss	10318740	125.–	116.06	1/6 Lüftungsgitter-Set
	KLG db	Dunkelbraun	10318750	125.–	116.06	1/6 Lüftungsgitter-Set
	Set Ki-60 14/6		7091500	1)		14/6 bei Einbau in 60er-Küchen
	Set Ki-60 12/6		5745690	1)		12/6 bei Einbau in 60er-Küchen

¹⁾ kostenlos bei gleichzeitiger Gerätebestellung

Zubehör Kühl-, Gefrier- und Weinschränke / Miele@home

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Standgeräte					
	Flaschenablage KFR 4000		12030560	65.–	60.35	für Modelle K4000
	Sortierbox KSB 40		12030740	27.–	25.07	für Modelle K4000 mit PerfectFresh Active
	Active AirClean-Filter KKF-FS		11882380	95.–	88.21	mit Halterung (K7000/K4000)
	Active AirClean-Filter KKF-RF		7236280	58.–	53.85	nur Filter
	Active AirClean-Filter KKF-KWNS		10806820	62.–	57.57	für KWNS 28462 E, enthält 2 Stk
Zubehör/ Nachrüstsätze Miele@home	Kommunikationsstick XKS 3130 W		10810750	127.–	117.92	für Einbau-Kältegeräte K30000 und Einbau-Weinschränke zur Übertragung der Gerätedaten bei vernetzbaren Geräten via WiFi
	Nachrüstsatz XKV 3000 KF		9788210	47.–	43.64	zum Nachrüsten von Einbau-Kältegeräten Schweizer-Norm und KWT 7112 iG Einbau-Weinschränken Euro-Norm. Hinweis: Zusätzlich wird ein XKS 3130 W benötigt
	Kommunikationsstick XKS 3100 W		10569090	127.–	117.92	für Stand-Kühl- und Gefrierschränke (ohne Weinschränke) zur Übertragung der Gerätedaten bei vernetzbaren Geräten via WiFi
	Kommunikationsmodul XKM 3100 W		10441480	158.–	146.70	für Stand-Weinschränke zur Übertragung der Gerätedaten bei vernetzbaren Geräten via WiFi

Miele

Waschen Trocknen Bügeln



Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner und Bügelsysteme

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Wasch- maschinen	Frontlader W1						
	WWV 900-80 CH Passion	WhiteEdition	11005970	3'930.-	19.95	3'630.51	TwinDos, mit Warmwasseranschluss
	WCR 800-90 CH	ChromeEdition	11005940	3'380.-	19.95	3'119.83	TwinDos
	WCR 800-60 CH g	ChromeEdition	11005920	2'860.-	19.95	2'637.-	TwinDos
	WWR 800-60 CH	WhiteEdition	11005950	2'860.-	19.95	2'637.-	TwinDos
	WCR 700-70 CH s	ChromeEdition	11026490	2'810.-	19.95	2'590.58	TwinDos
	WWG 700-60 CH	WhiteEdition	11357850	2'810.-	19.95	2'590.58	TwinDos, mit Warmwasseranschluss
	WWI 800-60 CH	WhiteEdition	11348230	2'600.-	19.95	2'395.59	TwinDos
	WWI 800-60 CH li	WhiteEdition	95274270	2'600.-	19.95	2'395.59	TwinDos, Türanschlag links
	WWG 300-60 CH	WhiteEdition	11357830	2'270.-	19.95	2'089.19	
	WWG 600-60 CH	WhiteEdition	11357840	2'110.-	19.95	1'940.63	TwinDos
	WDD131 WPS GuideLine	ChromeEdition	11331920	2'060.-	19.95	1'894.20	für Menschen mit Sehbehinderungen
	Toplader						
	WW 600-90 CH		11664940	2'690.-	19.95	2'479.16	
	WW 600-10 CH		11664930	1'930.-	19.95	1'773.49	
Trockner	Wärmepumpentrockner T1						
	TWV 700-80 CH Passion	WhiteEdition	11851530	3'740.-	28.-	3'446.61	
	TCR 700-90 CH	ChromeEdition	11851510	3'280.-	28.-	3'019.50	
	TWR 700-80 CH	WhiteEdition	11851520	3'280.-	28.-	3'019.50	
	TCR 700-80 CH	ChromeEdition	11851500	3'280.-	28.-	3'019.50	
	TWL 700-80 CH	WhiteEdition	11851490	2'710.-	28.-	2'490.25	
	TWH 700-80 CH	WhiteEdition	11851440	2'190.-	28.-	2'007.43	
Waschtrockner	Freistehend						
	WTW 800-70 CH	ChromeEdition	11664890	3'990.-	19.95	3'686.22	TwinDos
	WTR 800-60 CH	ChromeEdition	11664870	3'460.-	19.95	3'194.11	TwinDos
	WTI 300-60 CH	ChromeEdition	11664860	2'920.-	19.95	2'692.71	
	WTD 100-60 CH	ChromeEdition	11664880	2'290.-	19.95	2'107.76	
Bügelssysteme	Dampfbügelssystem FashionMaster						
	B 43-12 CH	Lotosweiss	11977920	1'990.-	10.77	1'837.73	
	Bügelmaschine						
	B 990 CH	Lotosweiss	7222720	2'320.-	10.77	2'144.13	Walzenbreite 83 cm

Kombinationsvorschläge, Wasch-Trocken-Verbindungen, Unterbausockel mit Schublade

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Kombinations- vorschläge	Wasch- und Trockensäule						
	WWV 900-80 CH Passion + TWV 700-80 CH Passion			7'670.–	47.95	7'077.12	passende WTV: 502, 512
	WCR 800-90 CH + TCR 700-90 CH s			6'660.–	47.95	6'139.33	passende WTV: 501, 511
	WCR 800-60 CH g + TCR 700-80 CH			6'140.–	47.95	5'656.50	passende WTV: 501, 511
	WWR 800-60 CH + TWR 700-80 CH			6'140.–	47.95	5'656.50	passende WTV: 502, 512
	WCR 700-70 CH s + TCR 700-90 CH			6'090.–	47.95	5'610.08	passende WTV: 501, 511
	WWI 800-60 CH + TWL 700-80 CH			5'310.–	47.95	4'885.84	passende WTV: 502, 512
	WWG 700-60 CH + TWH 700-80 CH			5'000.–	47.95	4'598.01	passende WTV: 502, 512
	WWG 300-60 CH + TWH 700-80 CH			4'460.–	47.95	4'096.62	passende WTV: 502, 512
	WWG 600-60 CH + TWH 700-80 CH			4'300.–	47.95	3'948.06	passende WTV: 502, 512
Wasch-Trocken- Verbindungs- sätze	WTV 511	mit Schublade	9351780	290.–	–	269.27	Höhe 12 cm, zu T1 ChromeEdition
	WTV 501	ohne Schublade	9256130	90.–	–	83.57	Höhe 2,5 cm, zu T1 ChromeEdition
	WTV 512	mit Schublade	9351790	290.–	–	269.27	Höhe 12 cm, zu T1 WhiteEdition
	WTV 502	ohne Schublade	9256140	90.–	–	83.57	Höhe 2,5 cm, zu T1 WhiteEdition
	WTV 407	mit Auszugstablar	6694490	162.–	–	150.42	Zu W 58-97 CH und T 88-79 CH
	WTV 412	ohne Auszugstablar	6667550	79.–	–	73.35	zu W Special S3 und T Special S WP, W 58-97 CH und T 88-79 WP CH, WKx/WMx und T 8x-xx WP CH
	WTV 500	ohne Auszugstablar	9612041	35.–	–	32.50	zu W 5x-xx CH und TKx, W 5x-xx CH und TMx, W 1x-xx CH und TKx, W 1x-xx CH und TMx, W Special S3 und TKx, W Special S3 und TMx
Unterbausockel mit Schublade	WTS 510		9322300	665.–	–	617.46	mit gedämpftem Anschlag und automatischem Resteinzug; zu allen W1 und T1, Höhe 35 cm
	WTS 410		7324270	555.–	–	515.32	mit gedämpftem Anschlag und automatischem Resteinzug; zu W 5x-xx CH und T 8x-xx WP CH, Höhe 30 cm

Zubehör Waschmaschinen, Trockner, Bügelsysteme

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Waschmaschinen					
	Spezial Laugenpumpe für max. Höhe 1,8 m		9895562	248.00	230.27	für alle Waschmaschinen W1
	Spezial Laugenpumpe für max. Höhe 1,8 m		7134042	248.00	230.27	für W Special S3 CH, W 5x-xx CH und alle MFH-Waschmaschinen
	Wasserzulauf-Filter, Edelstahl 3/4		8245430	56.05	52.04	
	Behälter für Flüssigwaschmittel		6670450	11.50	10.68	für W 2x-xx CH, W 3x-xx CH, W 5x-xx CH, W Supertronic CH
	Behälter für Flüssigwaschmittel		6641240	11.50	10.68	für W Special S3 CH, W 1x-xx CH und W 6x-xx CH
	Unterbau-Bausatz	gerade Blende	9709940	85.00	78.92	für WCR 800-60 CH g
	Unterbau-Bausatz	schräge Blende	5291381	85.00	78.92	für W 5x-xx CH, T 8x-xx CH
	Trockner					
	Trocknerkorb TRK 555		9614800	105.00	97.49	für alle Trockner T1 und PDR
	Trocknerkorb TK 111		6407550	105.00	97.49	für alle Trockner der alten Baureihe und PT 5141 WP CH
	Unterbau-Bausatz	gerade Blende	9710050	85.00	78.92	für TCR 800-60 CH g
	Unterbau-Bausatz	schräge Blende	5291381	85.00	78.92	für W 5x-xx CH, T 8x-xx CH
	Waschmaschinen und Trockner					
	Sockeladapter		91800161	125.00	116.06	zur Verlängerung bestehender Betonsockel
	Verlängerung Zulaufschlauch 1,5 m		5318960	98.00	90.99	
	Verlängerung Ablaufschlauch 1,5 m		6401480	37.00	34.35	
	Gleitschiene		1322830	23.00	21.36	2 Stk bestellen
	Bodenbefestigungsset		95260880	20.00	18.57	
	Spannlaschen		253531	43.50	40.39	zur Befestigung auf Sockel
	Dampfbügelssystem FashionMaster					
	SteamJet		10569390	339.00	314.76	
	Bügeltischbezug Premium		9879260	75.45	70.06	
	Unterlage Bügeltischbezug		9882820	43.00	39.93	
	Bügeltischbezug Basic		10544890	55.00	51.07	
	Entkalkungstabletten	6 Stk	10178330	21.00	19.50	
	Bügelmaschine					
	Bügeltuch "Moonshine"	Weiss	7459640	79.90	74.19	
	Bügeltuch "Sunshine"	Gelb	7453800	79.90	74.19	
	Bügeltuch "Waves"	Beige	7459620	79.90	74.19	

Zubehör Waschen und Trocknen

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exklusive MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	CareCollection für Miele Waschmaschinen W1					
	UltraPhase 1	1,4 l	11887240	17.90	16.62	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	UltraPhase 2	1,4 l	11891790	17.90	16.62	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	UltraPhase 1 Sensitive	1,4 l	11716850	17.90	16.62	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	UltraPhase 2 Sensitive	1,4 l	11716920	17.90	16.62	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	UltraPhase 1 Refresh Elixir	1,4 l	12080810	17.90	16.62	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	UltraPhase 2 Refresh Elixir	1,4 l	11615030	17.90	16.62	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	TwinDos Care Reinigungsmittel	1,4 l	11171420	14.50	13.46	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	Nachfüllbehälter Kartusche 1	1 Stk	10223070	29.00	26.93	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
	Nachfüllbehälter Kartusche 2	1 Stk	10223120	29.00	26.93	für alle Waschmaschinen W1 mit TwinDos
CareCollection für alle Waschmaschinen						
	UltraWhite	2,7 kg	10199770	28.90	26.83	Vollwaschmittel
	UltraColor Flasche	1,5 l	11979340	15.90	14.76	Colorwaschmittel
	UltraColor Sensitive Flasche	1,5 l	11987300	21.90	20.33	Colorwaschmittel besonders hautverträglich
	UltraDark	1,5 l	11986740	21.90	20.33	Colorwaschmittel für dunkle Textilien
	WoolCare	1,5 l	11979160	19.90	18.48	Feinwaschmittel
	Weichspüler	1,5 l	11986970	11.90	11.05	
	Sport	1,5 l	12111930	21.90	20.33	
	Caps Impraprotect	3 Stk	11648250	17.90	16.62	
	Caps CottonRepair	3 Stk	11485810	17.90	16.62	
	Caps Collection	6 Stk	12014130	9.50	8.82	CottonRepair, DownCare, WoolCare, Sport, Booster, Aqua
	Caps Sport	6 Stk	12014050	9.50	8.82	
	Caps Booster	6 Stk	11648330	9.50	8.82	
	Caps DownCare	6 Stk	12014000	9.50	8.82	
	Caps Outdoor	6 Stk	12014110	9.50	8.82	
	Caps SilkCare	6 Stk	11485770	9.50	8.82	
	Caps UltraDark	9 Stk	11910940	9.50	8.82	
	Caps WoolCare	9 Stk	11485710	9.50	8.82	
	Caps Weichspüler Aqua	9 Stk	11486030	7.50	6.96	
	Caps Weichspüler Cocoon	9 Stk	11486080	7.50	6.96	
	Caps Weichspüler Nature	9 Stk	11486060	7.50	6.96	
Spezialwaschmittel für alle Waschmaschinen						
	Imprägnierer	250 ml	11873090	27.00	25.07	
	Daunen	250 ml	10225580	21.00	19.50	
	Sport	250 ml	10225760	21.00	19.50	
	Outdoor	250 ml	10226080	21.00	19.50	
Duftflacons						
	Duftflacon Aqua	12,5 ml	12020900	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
	Duftflacon Cocoon	12,5 ml	12023450	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
	Duftflacon Nature	12,5 ml	10234440	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
	Duftflacon Rose	12,5 ml	12022170	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
	Duftflacon Orient	12,5 ml	12022200	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
	Duftflacon WhiteFlower	12,5 ml	11047270	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
	Duftflacon DryFresh	12,5 ml	12026880	16.90	15.69	für alle Trockner T1, T 88-79 WP CH
Pflegeprodukte für alle Waschmaschinen						
	Wasserenthärter-Tabs	60 Stk	10128700	32.00	29.71	
	IntenseClean	200 g	10716970	13.90	12.91	für Waschmaschinen und Geschirrspüler
	Entkalker	250 g	10130980	13.90	12.91	für Waschmaschinen und Geschirrspüler

Kleine Riesen – Waschmaschinen und Trockner für das Mehrfamilienhaus, Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis**	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Wasch- maschinen	PWM 900-09 CH		11083010	6'300.–	19.95	5'831.06	mit Warmwasseranschluss
	PWM 500-09 CH		11077930	5'800.–	19.95	5'366.81	mit Warmwasseranschluss
	PWM 500-08 CH		11077920	5'450.–	19.95	5'041.83	mit Warmwasseranschluss
	PWM 300-08 CH		11646370	5'300.–	19.95	4'902.56	
Trockner	PDR 900-08 CH		11083080	6'100.–	28.–	5'637.88	
	PDR 500-08 CH		11077940	5'700.–	28.–	5'266.48	
	PDR 300-08 CH		11643620	5'500.–	28.–	5'080.78	
Nachkaufbares Zubehör	Zwischenbausatz für Wasch-Trocken-Säule						
	APCL001		11167420	190.–	–	176.42	
	Sockel						
	APCL005		11318800	555.–	–	515.32	Sockel, Edelstahl, Höhe 30 cm
	Gebührenautomaten und Zubehör						
	MKS 2000		95263730	1'670.–	0.60	1'550.04	Gebührenautomat mit Münzen für zwei Geräte
	MKS 1000		95263720	1'180.–	0.60	1'095.08	Gebührenautomat mit Münzen für ein Gerät
	Jeton für MKS		95266610	2.–	–	1.86	Jeton mit Miele Logo pro Stk
	TMS 220		91800961	1'870.–	0.60	1'735.74	Gebührenautomat mit Touch-System für zwei Geräte
	TMS 110		91800960	1'360.–	0.60	1'262.21	Gebührenautomat mit Touch-System für ein Gerät
	Datenbank-Touch	Grau/Gelb	91800641	105.–	–	97.49	pro Stk
	Total-Touch	Gelb	91800160	35.–	–	32.50	pro Stk (Bestellung schriftlich)
	Lade-Touch	Grün	91800159	35.–	–	32.50	pro Stk (Bestellung schriftlich)
	Benutzer-Touch	Hellgrau	91800158	30.–	–	27.86	pro Stk
	TLS 10		91801100	1'220.–	0.60	1'132.22	Tischladestation für Benutzer-Touch
	appWash Zubehör						
	APCL044 appWash Connector Box		11484630	2'890.–	5.99	2'677.82	
	XCI Adapter		11346010	160.–	–	148.56	Box für Kassiersysteme

Miele

Staubsauger



Bodenstaubsauger, Akku-Staubsauger, Saugroboter, Zubehör

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Bodenstaub- sauger mit Beutel	Baureihe Complete C3						
	Brilliant EcoLine CH	Bronze PearlFinish	10672770	699.–	2.49	646.72	
	Cat&Dog Hardfloor PowerLine CH	Petrol	10672610	549.–	2.49	507.44	
	Parquet Plus PowerLine CH	Mangorot	10672730	549.–	2.49	507.44	
	Baureihe Compact C2						
	Cat&Dog Hardfloor PowerLine CH	Mangorot	10672500	499.–	2.49	461.01	
	Allergy PowerLine CH	Lotosweiss	10672520	449.–	2.49	414.59	
	Parquet PowerLine CH	Marineblau	10672460	449.–	2.49	414.59	
	Excellence EcoLine CH	Petrol	10892690	399.–	2.49	368.16	
	Baureihe Complete C2						
Bodenstaub- sauger ohne Beutel	White EcoLine CH	Lotosweiss	10672590	359.–	2.49	331.02	
	Black PowerLine CH	Obsidianschwarz	10672550	359.–	2.49	331.02	
	Grey PowerLine CH	Graphitgrau	11307260	359.–	2.49	331.02	
	Baureihe Classic C1						
	Space Grey PowerLine CH	Graphitgrau	11327070	239.–	2.49	219.60	
	Sky EcoLine CH	Techblau	10672390	239.–	2.49	219.60	
	Easy Red PowerLine CH	Mangorot	10672370	239.–	2.49	219.60	
	Baureihe Blizzard CX1						
	Cat&Dog PowerLine CH	Graphitgrau	10673320	629.–	2.49	581.72	
	Parquet PowerLine CH	Lotosweiss	10673310	579.–	2.49	535.29	
Akku- Staubsauger	Pearl EcoLine CH	Obsidianschwarz	10673330	529.–	2.49	488.87	
	Racer PowerLine CH	Techblau	10673350	449.–	2.49	414.59	
	Baureihe Boost CX1						
	Cat&Dog PowerLine CH	Obsidianschwarz	11666770	499.–	2.49	461.01	
	Parquet PowerLine CH	Lotosweiss	11666760	459.–	2.49	423.87	
	Boost CX1	Graphitgrau	11666810	379.–	2.49	349.59	
	Baureihe Triflex HX2 / HX1 Facelift						
	Triflex HX2 Performance	Kaschmirgrau	11806020	999.–	2.33	925.42	
	Triflex HX2 Cat&Dog	Obsidianschwarz	11806000	869.–	2.33	804.71	
	Triflex HX1 Facelift	Graphitgrau	11805980	669.–	2.33	619.01	
Saugroboter	Baureihe Scout RX						
	Scout RX3 Home Vision	Roségold	11713550	899.–	2.33	832.57	
Nachkaufbares Zubehör	Triflex HX1/HX2						
	Li-Ion-Akku		11384710	160.–	0.86	147.76	
	Ladeschale		11384900	109.–	–	101.21	
	Li-Ion-Akku inkl. Ladeschale-Set		95270700	256.–	0.86	236.90	
	Electro Compact Handbürste		11384950	109.–	–	101.21	
	HX-FSF Feinstaubfilter		11385020	57.–	–	52.92	kompatibel mit allen Triflex HX1
	HX-FSF-2 Feinstaubfilter		11945240	57.–	–	52.92	kompatibel mit allen Triflex HX1 Facelift/HX2
	HX-HC Hardfloor Care Tool		11724550	55.–	–	51.07	kompatibel mit allen Triflex HX1 Facelift/HX2
	HX-AH Accessory Holder		11724560	18.–	–	16.71	kompatibel mit allen Triflex

Zubehör Bodenstaubsauger und Saugroboter

Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	vRG inkl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Bodenstaubsauger Blizzard CX1	ohne Beutel					kompatibel mit Zubehör CX1
Bodenstaubsauger Boost CX1	ohne Beutel					kompatibel mit Zubehör CX1
Bodenstaubsauger Complete C3	mit Beutel					kompatibel mit Zubehör Baureihe 8000
Bodenstaubsauger Compact C2	mit Beutel					kompatibel mit Zubehör Baureihe 6000
Bodenstaubsauger Complete C2	mit Beutel					kompatibel mit Zubehör Baureihe 5000
Bodenstaubsauger Classic C1	mit Beutel					kompatibel mit Zubehör Baureihe 2000
Nachkaufbares Zubehör						
Turbobürsten						
Turbobürste TurboTeQ STB 305-3		10455360	99.–	–	91.92	Nachfolger von: STB 205-3. Baureihe 100, 700, 2000, 4000–6000, 8000, CX1
Turbobürste Mini STB 101		7252850	65.–	–	60.35	alle Miele Staubsauger
Parkettbürsten						
Parkett Twister XL SBB 400-3	mit Naturhaar	7101160	79.–	–	73.35	Baureihe S760–S774, 2000, 4000–6000, 8000, CX1
Parkett Twister SBB 300-3	mit Naturhaar	7155710	69.–	–	64.07	Baureihe S760–S774, 2000, 4000–6000, 8000, CX1
Hartbodenbürsten						
Hardfloor Twister SBB 300-3		9730770	64.–	–	59.42	Baureihe S760–S774, 2000, 4000–6000, 8000, CX1
Universal-Bodendüsen						
Bodendüse EcoTeQ Plus SBD 660-3		10367800	105.–	–	97.49	EcoLine Modelle, CX1
Bodendüse AllTeQ SBD 365-3 Eco		11607410	86.–	–	79.85	Baureihe 100, 2000, 4000–6000, 8000, CX1 (Geräte unter 1000 W)
Bodendüse AllTeQ SBD 365-3		11805640	86.–	–	79.85	
Praktische Helfer						
Flexible Universalbürste SUB 20		11607330	45.–	–	41.78	alle Miele Bodenstaubsauger
Breite Polsterdüse SPD 20		11483910	29.–	–	26.93	alle Miele Bodenstaubsauger
Saugpinsel SSP 10	mit Naturhaar	11607230	24.–	–	22.28	alle Miele Bodenstaubsauger
Heizkörperbürste SHB 30		9660490	24.–	–	22.28	passend auf jede Miele Fugendüse
Matratzendüse SMD 10		7252280	16.90	–	15.69	alle Miele Bodenstaubsauger
Flexible Schlauchverlängerung SFS 10		7252210	43.80	–	40.67	Baureihe S500–S800, 2000, 4000–6000, 8000 (ohne S658, S858, CX1)
Flexibel biegbare Fugendüse SFD 20		7252100	21.90	–	20.33	alle Miele Bodenstaubsauger
Lange Fugendüse SFD 10		11607350	14.50	–	13.46	alle Miele Bodenstaubsauger
Setkoffer						
Adapter für SCC Plus / MicroSet		5253420	9.–	–	8.36	für Fremdfabrikate

Zubehör Bodenstaubsauger und Saugroboter

	Modell	Design	Material- nummer	Verkaufs- preis*	Preis exkl. MwSt.	Bemerkungen
Nachkaufbares Zubehör	Original Miele Abluftfilter					
	HEPA AirClean Filter SF-HA 30	1 Stk	9616270	55.–	51.07	Classic C1, Complete C1, Baureihe 300 – 800, 200, 7000
	HEPA AirClean Filter SF-HA 50	1 Stk	9616280	55.–	51.07	Complete C2–C3, Compact C1–C2, Baureihe 4000–6000, 8000
	AirClean Plus Filter SF-H 10	1 Stk	7364560	55.–	51.07	Handstaubsauger S140 – S163
	AirClean Plus Filter SF-AP 50	1 Stk	10107860	31.90	29.62	Complete C1–C3, Compact C1–C2, Classic C1, Baureihe 200–800, 2000–8000
	Silence AirClean Filter SF-SA 50	1 Stk	10781510	32.–	29.71	Complete C2–C3, Compact C2, Baureihe 700, 4000–6000, 8000
	Active AirClean Filter SF-AA 30	1 Stk, Kohlenfilter	9616080	32.–	29.71	Complete C2–C3, Compact C1–C2, Baureihe 4000, 5000, 6000, 8000
	Active AirClean Filter SF-AA 50	1 Stk, Kohlenfilter	9616110	32.–	29.71	Complete C1, Classic C1, Baureihe 300–800, 2000, 7000
	AirClean-Filter SF-SAC 20/30	3 Stk	3944711	14.90	13.83	Complete C1, Classic C1, Baureihe 300–800, 2000, 7000
	Filterrahmen für AirClean Filter	1 Stk	5986973	11.30	10.49	Baureihe 4000 – 6000, 8000
	Motorschutzfilter	3 Stk	6713110	8.05	7.47	Baureihe 500–800, 2000, 4000–6000, 8000
	Feinstaubfilter CX FSF	1 Stk	11639250	49.–	45.50	Boost CX1
	Hygiene AirClean Filter SF HY 60	1 Stk	11639240	32.–	29.71	Boost CX1
	HEPA AirClean Filter SF-HA 60	1 Stk	11639210	49.–	45.50	Boost CX1
	Original Miele Staubsaugerbeutel					
HyClean Pure FJM NEW	4 Beutel	12281690	19.90	18.48	Compact C1–C2, Complete C1, Baureihe 200, 300, 500, 700, 4000, 6000	
HyClean Pure GN NEW	4 Beutel	12281680	19.90	18.48	Complete C2–C3, Classic C1, Baureihe 400, 600, 800, 2000, 5000, 8000	
HyClean 3D Efficiency U	4 Beutel	10123250	19.90	18.48	Upright S7	
HyClean KK	5 Beutel	10123260	18.50	17.18	S140 – S194	
XXL-Vorratspack HyClean 3D Efficiency FJM	16 Beutel, 4 AirClean-Filter, 4 Motorschutzfilter	10408420	76.–	70.57	Compact C1–C2, Complete C1, Baureihe 200, 300, 500, 700, 4000, 6000	
XXL-Vorratspack HyClean 3D Efficiency GN	16 Beutel, 4 AirClean-Filter, 4 Motorschutzfilter	10408410	76.–	70.57	Complete C2–C3, Classic C1, Baureihe 400, 600, 800, 2000, 5000, 8000	
Scout RX						
Akku RX2/RX3 YCR-MT12	1 Stk	11779170	135.–	124.55	Scout RX2/RX3 Home Vision	
Akku RX2/RX3 YCR-M05	1 Stk	11779160	110.–	101.34	Scout RX2/RX3	
Accessories Pack RX3-A	1 Stk	11793930	98.–	90.99	Scout RX3, 2 x AirClean Plus Filter, 1 x Dichtlippen-Set, 1 x Seitenbürsten, 1 x Bürstwalze	
Seitenbürsten RX2/RX3-SB20	2 Stk	11724180	32.–	29.71	Scout RX2/RX3, besonders geeignet für Hartböden	
Bürstenwalze RX3-BW	1 Stk	11724200	35.–	32.50	Scout RX3	
Accessories Pack RX2-A		10808470	98.–	90.99	Scout RX2, 2 x AirClean Plus Filter, 1 x Dichtlippen-Set, 1 x Seitenbürsten, 1 x Bürstwalze	
Bürstwalze RX2-BW	1 Stk	10592110	35.–	32.50	Scout RX2	
Dichtlippen-Set RX2-DL		10592100	35.–	32.50	Scout RX2/RX3	
Magnetband RX-MB		10802450	35.–	32.50	Scout RX1/RX2/RX3	
Seitenbürsten RX2-SB	2 Stk	10592090	32.–	29.71	Scout RX2/RX3, besonders geeignet für Teppichböden	
AirClean Plus Filter RX2-AP	1 Stk	10592080	24.–	22.28	Scout RX2/RX3	



Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele S.A.

Sous Rietze 23
1023 Crissier

Tel. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser". Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.

**Miele Experience Center für Sie**

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit – wir laden Sie herzlich ein. In einem persönlichen Beratungsgespräch in unseren grosszügigen Ausstellungen in Spreitenbach und Crissier präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele. Oder erleben Sie an den schweizweiten Miele Interessentenkursen unsere innovativen Küchengeräte live. Das Miele Experience Center unterstützt Sie in Ihrer Entscheidung! Ausführliche Informationen zum Miele Sortiment finden Sie bequem in den umfassenden Prospekten oder unter www.miele.ch.



shop.miele.ch