

Miele

Ein Versprechen, das bleibt.
125 Jahre Qualität.

1899



2024

125
Years

Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgrossväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für “Immer Besser” entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kundinnen und Kunden überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.

“Ein Versprechen das bleibt. 125 Jahre Qualität.”

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig.

Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen besonders langlebige Geräte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Rainerd Zirkmann





Jubiläumsangebote

125-Wochen-Zusatzgarantie, Geschenke oder beides



Jubiläumsangebote vom 1. Januar 2024 bis zum 30. September 2025

Feiern Sie mit uns, den 125. Geburtstag und profitieren Sie von attraktiven Jubiläumsangeboten. So erhalten Sie Geräte mit einer 125-Wochen-Zusatzgarantie, einem zusätzlichen Geschenk oder gar einer Kombination aus beidem. Der entsprechende Gutschein liegt dem Gerät bei.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Jubiläumsangebote und wünschen Ihnen heute schon viel Freude mit Ihrem neuen Miele Gerät.

Miele AG

So rasch und unkompliziert können Sie das Geschenk und/oder die Zusatzgarantie für das Jubiläumsangebot beantragen.

Geschenk

Einlösen des Geschenk-Gutscheins (dem Gerät beiliegend) in 3 Schritten:

1. Aufrufen der Webseite miele.ch/voucher
2. Eingabe des Gutschein-Codes in der Eingabemaske
3. Erledigt! Miele sendet das Geschenk portofrei an die gewünschte Adresse (innerhalb der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein)

Zusatzgarantie – Quick&Easy Aktivierung via Miele App

Das Gerät muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf (ab 1.1.2024) registriert werden – so wird die Zusatzgarantie aktiviert.

Dafür braucht es nur wenige Schritte:

- Die Miele App öffnen (falls noch nicht installiert, den QR-Code im Gutschein für den Download der Miele App scannen)
- Das Gerät gemäss Anweisung registrieren und vernetzen
- Nach erfolgreicher Vernetzung öffnet sich das Pop-up Fenster
- Zusatzgarantie bestätigen und weitere Angaben eingeben
- Zusammenfassung des Garantiestatus (Gerät, Laufzeit usw.) erscheint auf dem Display

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter miele.ch/125years

Geräte in der Trendfarbe Obsidianschwarz matt	6
Backofen	10
Induktionskochfeld, Flachpaneelhaube	12
Geschirrspüler	14
Kältegeräte, Weinschrank	16
Waschmaschine	22
Trockner	24
Staubsauger	26
Jubiläumsmodelle auf einen Blick	28

Einbau-Küchengeräte¹

Neu in der Trendfarbe Obsidianschwarz matt und mit 125-Wochen-Zusatzgarantie



Ob Wärme- oder Kältegeräte, Kaffeevollautomat oder Weinschrank – in der exklusiven Farbe passen sie perfekt in jede Küche, zu hellen wie auch zu dunklen Designs. Die neuen Geräte bieten nicht nur die Miele typischen Highlights, sondern auch die 125-Wochen-Zusatzgarantie.



Backofen mit Selbstreinigungsfunktion Pyrolyse

Neben Backen, Braten und Grillieren, kann der Backofen auch Klimagaren, dabei werden mit Feuchteunterstützung z. B. Brot noch knuspriger, Fleisch noch zarter. Daneben verfügt er über die automatische Selbstreinigungsfunktion Pyrolyse und über die Miele Highlights wie der Kamera im Garraum, TasteControl usw. und rangiert in der Energieeffizienzklasse in A+.

Dampfbackofen DGC Pro mit Selbstreinigungsfunktion HydroClean

Der Dampfbackofen ist ein vollwertiger Backofen und Dampfgarer. Er bietet viele Alltags- und Profifunktionen zum Backen, Braten, Dampfgaren, Sous-vide Garen und auch Combigaren. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und dank der Selbstreinigungsfunktion HydroClean auch äusserst pflegeleicht.



Gourmet-Wärmeschublade oder Vakuumierschublade

Beide Schubladenmodelle lassen sich perfekt mit einem 45 cm hohen Gerät kombinieren. Die Gourmet-Wärmeschublade, die mit Temperaturen zwischen 40 bis 85 °C nicht nur Speisen und Geschirr wärmt, sondern auch zum Niedertemperaturgaren eingesetzt werden kann. In der Vakuumierschublade können Lebensmittel dank drei Leistungsstufen schonend vakuumiert oder für das Sous-Vide Garen vorbereitet werden.



Einbau-Küchengeräte¹

Neu in der Trendfarbe Obsidianschwarz matt und mit 125-Wochen-Zusatzgarantie





Wand-Dunstabzugshaube DAH 4980 W und Induktionskochfeld KM 7576 FL²

Ein Blickfang in jeder Küche ist die vollständig obsidianschwarz matte Dunstabzugshaube. Ausgerüstet mit der Automatikfunktion Con@ctivity reagiert die Dunstabzugshaube selbständig auf das Miele Kochfeld. Sie schaltet sich ein, passt die Saugleistung an und sorgt so stets für ein angenehmes Raumklima. Das Induktionskochfeld überzeugt mit 3 Kochbereichen, mit je 2 PowerFlex-Kochzonen, kürzesten Ankochzeiten dank TwinBooster sowie der komfortablen SmartSelect Bedienung.

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug KMDA 7876²

Sie bilden ein leistungsstarkes unauffälliges Duo mit höchstem Komfort: das exklusive Kochfeld und der leistungsstarke Tischlüfter. Verbunden mit Con@ctivity passt sich die Saugleistung des Dunstabzugs automatisch dem Geschehen auf dem Kochfeld an. Mit 4 grossen Kochzonen inklusive 2 PowerFlex XL-Bereichen integriert sich das Kochfeld mit seiner einzigartigen Glasoberfläche in MattFinish fast unsichtbar ins Küchenumfeld.



Weinschrank KWT 7112 iG

Jetzt sind die Lieblingsweine immer in der Nähe. Sie werden durch die UV-Filter getönte Glasfront optimal geschützt und dank der LED-Lichtleiste perfekt in Szene gesetzt. Auf 3 Flaschenrosten mit versetzbaren Stegen lassen sich bis zu 18 Wein- oder auch Magnumflaschen zwischen 5 und 20 °C lagern.

Backofen, Euro- oder Schweizer-Norm
H 2861 B ohne und H 2861 BP mit Selbstreinigungsfunktion






Energieeffizienzklasse A+ und Restwärmenutzung

Der H 2861 erreicht mit A+ einen Bestwert in der Energieeffizienzklasse, das spart Strom und schon das Portemonnaie. Vor dem Ende der berechneten Garzeit schaltet sich der Backofen aus und vollendet den Garvorgang mit der vorhandenen Restwärme.



PerfectClean¹

Spielerleicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



Pyrolytische Selbstreinigung¹

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Backofen reinigt sich von selbst! Anschliessend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.



Gesunder Genuss mit AirFry²

Perfekte Pommes kommen jetzt aus dem Miele Backofen mit der neuen Betriebsart AirFry. Mit AirFry können nicht nur perfekte Pommes, sondern auch viele weitere Spezialitäten wie z. B. Ofenkartoffeln, Grillgemüse perfekt zubereitet werden.

¹ Ausstattung modellabhängig

² Abbildung exemplarisch zu Erläuterung



Den Backöfen
H 2861-60 BP, H 2861-60 B,
H 2861-55 BP und H 2861-55 B
liegt ein Geschenk-Gutschein bei für:

- Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71
- Grill- und Bratblech HGBB 71

Wert: CHF 207.–



Induktionskochfeld, Flachpaneelhaube

KM 7564, DAS 4930-90 oder DAS 4630-60



Con@ctivity

Smarte Steuerung verbindet sich mit innovativem Komfort. Dank Con@ctivity reagiert die Dunstabzugshaube automatisch auf die Einstellungen am Kochfeld. Beide Geräte, welche auf dieser Seite vorgestellt werden, verfügen über diese Automatikfunktion – natürlich sind sowohl Kochfeld wie auch Flachpaneelhaube einzeln verfügbar.



Die **Zubereitungsmöglichkeiten** auf der Grillplatte sind sehr vielseitig wie z. B. das Rezept **Sauerbraten mit Himmel und Erde – Asian Style** und viele weitere, leckere Rezeptideen in der Miele App.



Flachpaneelhaube DAS 4930-90 und DAS 4630-60

Sie sind in den Breiten 90 cm und 60 cm erhältlich und bieten viele Miele Highlights. Der 10-lagige Metallfettfilter aus Edelstahl lässt sich einfach herausnehmen und im Geschirrspüler reinigen. Sie verfügen über eine wartungsfreie LED-Beleuchtung und einen leisen EcoMotor mit 3 Leistungsstufen. Zudem erzielen sie Bestwerte in der Energieeffizienzklasse wie auch im Fettabscheidegrad mit A+++ , bzw. A.



Induktionskochfeld KM 7564


Mit den Sensortasten der SmartSelection Steuerung kann die Leistung jeder der 4 PowerFlex-Kochzonen direkt eingestellt oder auch zu 2 Kochbereichen zusammenschaltet werden. Für extrem kurze Ankochzeiten sorgt der TwinBooster mit 7,3 kW Leistung.



Zur Flachpaneelhaube DAS 4930-90 oder DAS 4630-60 erhalten Sie einen Geschenk-Gutschein für ein hochwertiges Zubehör für perfekte Raumluft.

Sensitive AirClean-Filter DKF 31-S

Wert: CHF 115.–



Sensitive AirClean-Filter mit Aktivkohle

Unangenehme Kochgerüche, die beim Kochen und Braten entstehen, werden effektiv neutralisiert und gleichzeitig wird durch das Partikelvlies der Feinstaub PM 2,5 um 50 % reduziert (getestet nach ISO 16890). Wird der Filter regelmässig gewechselt, ist immer für ein angenehmes Raumklima gesorgt.



Zum Kochfeld KM 7564 FL oder KM 7564 FR erhalten Sie einen Geschenk-Gutschein für ein hochwertiges Zubehör für perfekte Ergebnisse beim Anbraten.

Gourmet-Grillplatte

Wert: CHF 285.–



Gourmet-Grillplatte

Die Gourmet-Grillplatte ermöglicht ein einmaliges Grillerlebnis auf Miele Induktionskochfeldern. Dank ihrer wellenförmigen Oberfläche verleiht sie dem Grillgut ein Original Grillaroma. Die Gourmet-Grillplatte verfügt über eine hochwertige Antihafbeschichtung für ein problemloses Reinigen im Anschluss an das Grillieren.

Geschirrspüler, Euro- oder Schweizer-Norm
Vollintegrierbar und integrierbar, mit 125-Wochen-Zusatzgarantie¹



Überlegenes Reinigungssystem in Geschirrspülern Euro-Norm

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk². Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge³, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont das Portemonnaie und die Umwelt.



Patentierter AutoOpen-Trocknung⁴

Alles trocken: Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch.

QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.

Ausstattung modellabhängig

1 Ausgewählte Modelle

2 Patent: EP2850990, US9962062

3 Im Programm ECO

4 Patent: EP2120671, DE102007008950.



Ausgewählten Geschirrspülern liegt ein Geschenk-Gutschein für Reinigungs- und Pflegemittel bei.

Bei Euro-Norm Modellen:

- 6 x PowerDisk
- 1 x Regeneriersalz
- 1 x Klarspüler
- 1 x DishClean

Wert: CHF 92.70

Bei Schweizer-Norm Modellen:

- 20 UltraTabs All in 1 (1 Pack)
- 1 x Regeneriersalz
- 1 x Klarspüler
- 1 x DishClean

Wert: CHF 33.65



Einbau-Kältegeräte, Euro- oder Schweizer-Norm
Kühl-Gefrierkombinationen, Kühlschränke, Gefrierschränke mit 125-Wochen-Zusatzgarantie¹





PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmässig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schliessen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen – für immer.



SoftClose

Leise und wie von selbst: Die Türen schliessen leise, zuverlässig und so sanft, dass nichts herausfällt.



Ausgewählten Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen und -Kühlschränken liegt ein Geschenk-Gutschein für einen hochwertigen Geruchsfilter bei.

Starter-Set für Active AirClean-Filter

Wert: CHF 95.– (Euro-Norm)
CHF 89.– (Schweizer-Norm)



Ausstattung modellabhängig
1 Ausgewählte Modelle

Stand-Kältegeräte

Kühl-Gefrierkombination



PerfectFresh Pro

Lange Frische: Bei idealer Temperatur und hoher Luftfeuchte halten Obst und Gemüse bis zu 5 x länger.



NoFrost

Nie mehr Abtauen: mit der Umluftkühlung bildet sich im Innenraum kein Eis mehr und erspart so das Abtauen.

Stand-Kühl-Gefrierkombination KFN 4397 CD el

Im Edelstahllook und mit allen Komfortmerkmalen ausgestattet, kann sich die freistehende Kühl-Gefrierkombination in jeder Küche sehen lassen.



Der Stand-Kühl-Gefrierkombination KFN 4397 CD el liegt ein Geschenk-Gutschein für einen hochwertigen Geruchsfilter bei.

Starter-Set für Active AirClean-Filter

Wert: CHF 95.–



Stand-Weinschrank

Weinschrank, mit 125-Wochen-Zusatzgarantie

125
Years

Stand-Weinschrank KWTS 4785 F sw¹ mit 125-Wochen-Zusatzgarantie

Leise setzt der Weinschrank mit der obsidianschwarzen Glastür und der stufenlos dimmbaren LED-Lichtleiste die Weine perfekt in Szene. Auf 6 Buchen-Flaschenrosten mit abnehmbaren, magnetischen Beschriftungsleisten können bis zu 153 Flaschen vibrationsarm gelagert werden. 2 Temperaturzonen zwischen 2 und 20 °C sorgen dafür, dass Ihre Lieblingsweine jederzeit perfekt temperiert servierbereit sind.



Glastür mit UV-Schutz

Die Glastür mit einem optimalen UV-Schutz sowie UV-freiem LED-Licht im Weinschrank bietet ideale Lagerbedingungen für Ihre Weinsammlung. Natürliches Licht kann die wertvollen Inhaltsstoffe des Weins beeinflussen. Unsere speziell getönten Glasscheiben verhindern diese unerwünschten Reaktionen. Somit können Sie Ihren Wein unter optimalen Lagerbedingungen auch über eine längere Zeit präsentieren – ohne Kompromisse bei Qualität oder Geschmack eingehen zu müssen.



Vibrationsarme Lagerung

Besonders ruhig: Lagern Sie Ihren Wein dank innovativer Komponenten schonend und vibrationsarm.

Waschmaschinen

Ausgewählte Modelle mit 125-Wochen-Zusatzgarantie





Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®² – bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können³.



Dampfsystem SteamCare

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Falten, beseitigt Gerüche und erfrischt Ihre Kleidung im Handumdrehen.

Exclusive to Miele Innovative Waschtechnologie PowerWash

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die grosse und kleine Wäsche.

QuickPowerWash

Sehr gute Reinigungsleistung in nur 49 Minuten¹.



Für perfekte Ergebnisse und höchsten Bedienkomfort bei Waschmaschinen mit TwinDos® erhalten Sie:

4 Kartuschen UltraPhase 1 und 3 Kartuschen UltraPhase 2*

* das entspricht einem Wert von CHF 115.– und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr. Je eine Kartusche UltraPhase 1 und 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins. Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche.



Ausstattung modellabhängig

1 Dies gilt für alle Miele Waschmaschinen, die eine Realisierung der in der Zusammenfassung des Prüfberichts WL 1110/18 dargestellten verfahrens- und maschinentechnischen Parameter ermöglichen.
2 Patent EP 2 784 205
3 Gemäss Prüfung Öko-Institut e.V. vom 06.09.2013 "Einsparpotenziale durch automatische TwinDos-Dosierung bei Waschmaschinen"

Trockner

Ausgewählte Modelle mit 125-Wochen-Zusatzgarantie





EcoDry Technologie

Unsere Trockner mit EcoDry-Technologie ermöglichen das schnelle Trocknen einer vollen Wäscheladung bei minimalem Energieverbrauch. Zusätzlich verhindert unser patentiertes¹ Filtersystem, dass Flusen den Wärmetauscher verstopfen. Durch diese Synergie behalten Miele Trockner ihre Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer und zeichnen sich durch kurze Laufzeiten aus.



DryCare 40

Zeit sparen beim Wäsche sortieren dank praktischer Trockenfunktion²; speziell für 40 °C-Wäsche entwickelt.



Dampfsystem SteamFinish

Textilien mühelos glätten und erfrischen mit Dampf für weniger Bügelaufwand und ein frischeres Ergebnis.



Duftsysteem FragranceDos²

Das automatische Duftsysteem³ von Miele kann jede Wäscheladung ganz nach Wunsch frisch beduften. Je nach Modell können Sie einen oder zwei Düfte einsetzen.



Für angenehm duftende Wäsche finden Sie im

- Trockner mit FragranceDos einen Duftflacon Aqua..
- Trockner mit FragranceDos2 einen Duftflacon Aqua und einen Geschenk-Gutschein für einen weiteren Duft Ihrer Wahl.



Ausstattung modellabhängig


1 Patent: EP 2 455 537
2 Nicht geeignet für Wolle und Seide.
3 Patent: EP 2 431 516

Akku-Staubsauger

Triflex HX2 125 Gala Edition mit 125-Wochen-Zusatzgarantie



Akku-Staubsauger ohne Kabel lassen sich schnell aktivieren. Durch ihre Unabhängigkeit von Steckdosen sind sie maximal flexibel. Dank austauschbarem Akku können selbst grosse Flächen ohne Unterbrechung gereinigt werden.



Digital Efficiency Motor

Dank der Kombination aus Digital Efficiency Motor und Vortex-Technologie erzielt der Triflex HX2 herausragende Reinigungsergebnisse und ist sogar leistungsstärker als ein herkömmlicher Staubsauger¹.



Patentiertes 3in1-Design²

Das Aufbaukonzept des Akku-Staubsaugers passt sich Ihren Bedürfnissen optimal an.



Elektrobürste

Mit der extrabreiten, intelligenten Elektrobürste kann eine grössere Fläche in kürzerer Zeit hygienisch gereinigt werden. Die Drehzahl der Bürste und Saugkraft passt sich automatisch dem Bodenbelag an.



Triflex HX2 125 Gala Edition mit 125-Wochen-Zusatzgarantie

Für aussergewöhnliche Flexibilität und perfekte Reinigungsergebnisse ist das Sondermodell ausgestattet mit:

- 2 VARTA Li-Ion-Akkus für jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit³
- Hygiene Lifetime Filter mit 99,99 %⁴ Staubrückhaltevermögen
- Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430 mit automatischer Bodenbelagserkennung
- Universalbürste HX-UB
- XS Wandhalterung

Zusätzlich sind im Lieferumfang enthalten:

- Fugendüse
- Saugpinsel Kunststoffborsten
- Polsterdüse XXL SPD 20
- Carpet Care Tool

¹ Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC 62885-2.

² Patent: DE 102016105475 B4

³ Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

⁴ IEC 62885-4

Bodenstaubsauger ohne Beutel

Boost CX1 125 Gala Edition mit 125-Wochen-Zusatzgarantie



Mit seinen grossen Rädern ist der kompakte Boost leicht manövrierbar. Der Staubbehälter lässt sich einfach nach oben herausnehmen und mit einem Klick auf die Entleerungstaste öffnet sich die Klappe, der Staub fällt direkt nach unten in den Abfalleimer.

Boost CX1 125 Gala Edition mit 125-Wochen-Zusatzgarantie


Das kaschmirgraue Jubiläumsmodell besticht durch aussergewöhnliche Flexibilität, perfekte Reinigungsergebnisse und bietet zusätzlich:

- Bodendüse Parquet Twister SBB 300-3
- Comfort-Handgriff
- 125-Wochen-Zusatzgarantie



Vortex-Technologie

Die Vortex-Technologie erzeugt eine enorme Strömungsgeschwindigkeit von über 100 km/h. In Kombination mit der besonders dicht konzipierten Bodendüse und der strömungsgünstigen Luftführung erzeugt der beutellose Staubsauger eine erstklassige Reinigungsleistung. Grobschmutz und Feinstaub werden dadurch hervorragend separiert. Der Grobschmutz landet im Staubbehälter, der Feinstaub im separaten Behälter mit Feinstaubfilter.



Mehrstufiges Filtersystem

Gut für die Umwelt: Reinigt so gründlich, dass sogar die Luft sauberer wird.



Comfort Handgriff

Ergonomischer Griff: für flexibles und einfaches Saugen.

Bodenstaubsauger mit Beutel

Complete C3 125 Gala Edition und 125 Edition

125
Years



Die Bodenstaubsauger mit ihrer 3-Punkt-Lenkung und einem Aktionsradius von 12 m sind wendig und überwinden auch Türschwellen. Im HyClean Pure Staubbeutel, der aus mind. 80 % recyceltem Kunststoff besteht, wird der Staub sicher weggeschlossen und kann auch beim Wechsel nicht entweichen.

Complete C3 125 Gala Edition mit 125-Wochen-Zusatzgarantie

Der brombeerrote Parkettspezialist bietet zusätzlich:

- Bodendüse Parquet Twister SBB 300-3
- Extralange flexible Fugendüse
- 125-Wochen-Zusatzgarantie



Complete C3 125 Edition

Der marineblaue Bodenstaubsauger überzeugt durch sein attraktives Preis-Leistungsangebot.



Integriertes Zubehör¹

Jederzeit griffbereit: Die Bodenstaubsauger verfügen über eine Polsterdüse, eine Fugendüse und einen Saugpinsel.



Power Efficiency Motor¹

Der leistungsstarke Motor mit verbessertem Wirkungsgrad des Gebläses sorgt für eine konstant gleichbleibende Staubaufnahme bei geringem Energiebedarf.

Jubiläumsmodelle auf einen Blick

Trendfarbe Obsidianschwarz matt und weitere Küchen-Einbaugeräte

Einbau-Küchengeräte, Designlinie Obsidianschwarz matt

	Design, Farbe	Mat.-Nr.	UVP* in CHF	125-Wochen- Zusatzgarantie	Geschenk im Wert von CHF (Stand 15.4.2024)
Backofen, Euro-Norm H 7860-60 BPX, Pyrolyse, ArtLine	Obsidianschwarz matt	12346500	4'900.00	✓	
H 7840-60 BPX, Pyrolyse, ArtLine	Obsidianschwarz matt	12346450	4'780.00	✓	
Kompakt-Backofen mit Mikrowelle, Euro-Norm H 7840-60 BMX	Obsidianschwarz matt	12346470	4'310.00	✓	
Dampfbackofen, Euro-Norm DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	Obsidianschwarz matt	12305590	5'900.00	✓	
DGC 7860-60 XXL HCX Pro	Obsidianschwarz matt	12346540	5'650.00	✓	
DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	Obsidianschwarz matt	12305570	5'330.00	✓	
DGC 7840-60 XL HCX Pro	Obsidianschwarz matt	12346520	5'080.00	✓	
Induktionskochfeld KM 7576 FL (lieferbar ab November)	MattFinish	12527030	3'400.00	✓	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug KMDA 7876 FL-A	MattFinish	12515060	4'490.00	✓	
KMDA 7876 FL-U	MattFinish	12515070	4'490.00	✓	
Wand-Dunstabzugshaube DAH 4980 W	Obsidianschwarz matt	12534230	2'300.00	✓	
Kaffevollautomat, Euro-Norm CVA 7845-60 CH	Obsidianschwarz matt	12384610	4'930.00	✓	
Gourmet-Wärmeschublade ESW 7020	Obsidianschwarz matt	12346660	1'410.00	✓	
ESW 7010	Obsidianschwarz matt	12346650	1'310.00	✓	
Vakuuimerschublade EVS 7010	Obsidianschwarz matt	12346670	2'790.00	✓	
Weinschrank, Euro-Norm KWT 7112 iG	Obsidianschwarz matt	12204800	3'130.00	✓	

Einbau-Küchengeräte

	Design, Farbe	Mat.-Nr.	UVP* in CHF	125-Wochen- Zusatzgarantie	Geschenk im Wert von CHF (Stand 15.4.2024)
Backofen, Euro-Norm H 2861-60 BP, Pyrolyse	Edelstahl	12145970	2'390.00		<ul style="list-style-type: none"> • Grill und Bratblech PerfectClean • Gourmet Back- und AirFrey-Blech gelocht
H 2861-60 BP, Pyrolyse	Brillantweiss	12145930	2'390.00		
H 2861-60 BP, Pyrolyse	Obsidianschwarz	12145940	2'390.00		
H 2861-60 B	Edelstahl	12145960	2'020.00		
H 2861-60 B	Brillantweiss	12145910	2'020.00		
H 2861-60 B	Obsidianschwarz	12145920	2'020.00		
Backofen, Schweizer-Norm H 2861-55 BP, Pyrolyse	Edelstahl	12146130	2'490.00		
H 2861-55 BP	Brillantweiss	12146100	2'490.00		
H 2861-55 BP	Obsidianschwarz	12146110	2'490.00		
H 2861-55 B	Edelstahl	12146120	2'120.00		
H 2861-55 BP, Pyrolyse	Brillantweiss	12146050	2'120.00		
H 2861-55 BP, Pyrolyse	Obsidianschwarz	12146080	2'120.00		
Induktionskochfeld KM 7564 FR	Edelstahl-Rahmen	11153150	2'220.00		Gourmet-Grillplatte 285.00
KM 7564 FL	flächenbündig	11153170	2'220.00		
Flachpaneelhaube DAS 4930-90	Obsidianschwarz	11863030	1'300.00		Sensitive AirClean-Filter DKF 31-S 115.00
DAS 4630-60	Obsidianschwarz	11862940	1'150.00		

Geschirrspüler

	Design, Farbe	Mat.-Nr.	UVP* in CHF	125-Wochen- Zusatzgarantie	Geschenk im Wert von CHF (Stand 15.4.2024)
Geschirrspüler, Euro-Norm					
G 27935-60 SCi XXL AutoDos	Obsidianschwarz	12420970	3'900.00	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 6x PowerDisk • 1x Regeneriersalz • 1x Klarspüler • 1x DishClean 92.70
G 27715-60 SCi XXL AutoDos	Obsidianschwarz	12420930	3'175.00	✓	
G 27605-60 SCi XXL AutoDos	Edelstahl	12420860	2'785.00		
G 27605-60 SCi XXL AutoDos	Brillantweiss	12420870	2'665.00		
G 27985-60 SCVi XXL AutoDos	vollintegrierbar	12420980	4'140.00	✓	
G 27795-60 SCVi XXL AutoDos	vollintegrierbar	12420950	3'275.00	✓	
G 27655-60 SCVi XXL AutoDos	vollintegrierbar	12420910	2'665.00		
G 27788-60 SCVi XXL AutoDos	vollintegrierbar, Frontfit	12420940	3'435.00	✓	
G 17600-60 SCi AutoDos	Edelstahl	12420660	2'785.00		
G 17710-60 SCi AutoDos	Obsidianschwarz	12420740	3'175.00	✓	
G 17600-60 SCi AutoDos	Brillantweiss	12420640	2'665.00		
G 17980-60 SCVi AutoDos	vollintegrierbar	12420850	4'140.00	✓	
G 17650-60 SCVi AutoDos	vollintegrierbar	12420710	2'665.00		
G 17790-60 SCVi AutoDos	vollintegrierbar	12420840	3'275.00	✓	
G 17783-60 SCVi AutoDos	vollintegrierbar, Frontfit	12420750	3'435.00	✓	
Geschirrspüler, freistehend					
G 17600-60 SC AutoDos	Brillantweiss	12420630	2'720.00		
Geschirrspüler, Schweizer-Norm					
G 3825-55 SCi	Edelstahl	11773050	2'735.00	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 20 UltraTabs All in 1 (1 Pack) • 1x Regeneriersalz • 1x Klarspüler • 1x DishClean 33.65
G 3825-55 SCi	Brillantweiss	11773030	2'615.00	✓	
G 3825-55 SCi	Obsidianschwarz	11773040	2'615.00	✓	
G 3625-55 SCi	Edelstahl	11773010	2'190.00		
G 3625-55 SCi	Brillantweiss	11772970	2'070.00		
G 3625-55 SCi	Obsidianschwarz	11772980	2'070.00		
G 3625-55 SCi	Havannabraun	11773000	2'070.00		
G 3885-55 SCVi	vollintegrierbar	11773070	2'615.00	✓	
G 3685-55 SCVi	vollintegrierbar	11773060	2'070.00		

Kältegeräte

	Design, Nischenhöhe	Mat.-Nr.	UVP* in CHF	125-Wochen- Zusatzgarantie	Geschenk im Wert von CHF (Stand 15.4.2024)	
Einbau-Kühl-Gefrierkombination, Euro-Norm						
KFN 7744 D	rechts, 1780 mm	12468920	2'685.00	✓	Active AirClean-Filter KKF-FS 95.00	
Einbau-Kühlschrank, Euro-Norm						
K 7747 D	links, 1780 mm	12444650	2'600.00	✓		
K 7747 D	rechts, 1780 mm	12444590	2'600.00	✓		
K 7748 D	links, 1780 mm	12444740	2'600.00	✓		
K 7748 D	rechts, 1780 mm	12444720	2'600.00	✓		
K 7348 C	rechts, 1220 mm	12443740	1'750.00	✓		
Einbau-Gefrierschrank, Euro-Norm						
FNS 7740 D	links, 1780 mm	12361980	2'820.00	✓		
Einbau-Kühlschrank, Schweizer-Norm						
K 37582-55 iDF-1	rechts, 1778 mm	12364240	3'200.00	✓	Active AirClean-Filter KKF-FF 89.00	
K 37582-55 iDF-1	links, 1778 mm	12364250	3'200.00	✓		
K 35582-55 iDF-1	rechts, 1524 mm	12364180	2'890.00	✓		
K 35582-55 iDF-1	links, 1524 mm	12364190	2'890.00	✓		
Stand-Kühl-Gefrierkombination						
KFN 4397 CD el	rechts, Edelstahllook	12361930	1'850.00		Active AirClean-Filter KKF-FS 95.00	
Stand-Weinschrank						
KWTS 4785 F sw (lieferbar ab Oktober)	rechts, vollflächige schwarze Glastür	12156880	3'840.00	✓		

Jubiläumsmodelle auf einen Blick

Waschmaschinen, Trockner und Staubsauger

Waschmaschinen und Trockner

	Design	Mat.-Nr.	UVP* in CHF	125-Wochen- Zusatzgarantie	Geschenk im Wert von CHF (Stand 15.4.2024)
Waschmaschine					
WWV 900-80 CH Passion	WhiteEdition	11005970	3'930.00	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 3x Kartusche UltraPhase 1 • 2x Kartusche UltraPhase 2 89.50
WCR 800-90 CH	ChromeEdition	11005940	3'380.00	✓	
WCR 800-60 CH g	ChromeEdition	11005920	2'860.00	✓	
WWR 800-60 CH	WhiteEdition	11005950	2'860.00	✓	
WCR 700-70 CH s	ChromeEdition	11026490	2'810.00	✓	
Trockner					
TWV 700-80 CH Passion	WhiteEdition	11851530	3'580.00	✓	Duftflacon nach Wahl 16.90
TCR 700-90 CH	ChromeEdition	11851510	3'140.00	✓	
TWR 700-80 CH	WhiteEdition	11851520	3'140.00	✓	
TCR 700-80 CH	ChromeEdition	11851500	3'140.00	✓	

Staubsauger

	Design, Farbe	Mat.-Nr.	UVP* in CHF	125-Wochen- Zusatzgarantie	Geschenk im Wert von CHF (Stand 15.4.2024)
Akku-Staubsauger					
Triflex HX2 125 Gala Edition	Obsidianschwarz	12434070	849.–	✓	
Bodenstaubsauger mit Beutel					
Complete C3 125 Gala Edition	Brombeerrot	12457960	459.–	✓	
Complete C3 125 Edition	Marineblau	12457940	419.–		
Bodenstaubsauger ohne Beutel					
Boost CX1 125 Gala Edition	Kaschmirgrau	12458000	449.–	✓	



Geschenk-Gutschein – Einlösung in 3 Schritten

1. Aufrufen der Webseite miele.ch/voucher
2. Eingabe des Gutschein-Codes in der Eingabemaske
3. Erledigt! Miele sendet das Geschenk portofrei an die gewünschte Adresse (innerhalb der Schweiz und Fürstentum Liechtenstein)

Zusatzgarantie – Quick&Easy Aktivierung via Miele App

Das Gerät muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf (ab 1.1.2024) registriert werden – so wird die Zusatzgarantie aktiviert. Dafür braucht es nur wenige Schritte:

- Die Miele App öffnen (falls noch nicht installiert, den QR-Code im Gutschein für den Download der Miele App scannen)
- Das Gerät gemäss Anweisung registrieren und vernetzen
- Nach erfolgreicher Vernetzung öffnet sich das Pop-up Fenster
- Zusatzgarantie bestätigen und weitere Angaben eingeben
- Zusammenfassung des Garantiestatus (Gerät, Laufzeit usw.) erscheint auf dem Display

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter miele.ch/125years

Miele



[miele.ch](https://www.miele.ch)

Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach
Miele SA, Sous-Riette 23, 1023 Crissier