Miele

Waschen Trocknen Bügeln

Miele. Immer Besser.






Inhaltsverzeichnis

Einführung

Villkommen bei Miele	4
Qualität – made by Miele	6
Hausgerätevernetzung	12
Näschepflege mit System	14
Produkttypen	16
Aufstellvarianten	18



Die Designlinien W1 und T1	20	Trockner	54	Bügelmaschine	102
Bedienkonzepte	22	Produktvorteile	62	Produktübersicht	106
Effizienz und Nachhaltigkeit	24	Produktübersicht	70	Zubehör und Pflegeprodukte	108
Waschmaschinen	26	Waschtrockner	74	Kleine Riesen	126
Produktvorteile Waschmaschinen	34	Produktvorteile	78	Produktübersicht	138
Produktübersicht	40	Produktübersicht	86	Kurzübersicht Waschmaschinen	
Toplader	48	FashionMaster	90	und Trockner	142
Produktübersicht	50	Produktübersicht	98		3

UNSER ANSPRUCH

IMMER BESSER

WILLKOMMEN BEI MIELE

Als unsere Urgrossväter das Unternehmen Miele gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es eigentlich nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen - oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für "besser" entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch in den vergangenen 120 Jahren immer wieder aufs Neue überzeugend einlösen konnte, davon zeugen ungezählte Testsiege und Auszeichnungen, vor allem aber viele Millionen zufriedener Kunden überall auf der Welt. Zu verdanken ist dies einer Kontinuität in den Werten und Zielen, wie man sie typischerweise nur in Unternehmen antrifft, die sich seit Generationen in Familienhand befinden.

In diesem Sinne gilt Miele seit 1899 nicht nur als Inbegriff erstklassiger Produktqualität und Ingenieurskunst. Miele steht gleichermassen für Respekt, Fairness und partnerschaftliche Wertschätzung gegenüber seinen Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten, Beschäftigten und Nachbarn.

Wer Miele kauft, handelt zudem umweltbewusst. Dies gewährleisten konsequent ressourcenschonende Produktionsmethoden - und Produkte, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln Massstäbe setzen, was obendrein das Portemonnaie entlastet.

Dass all dies so bleibt, das versprechen wir Ihnen – als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation. lhr

Markens Miele
und Ihr RumiResch Zur Ramm



DR. MARKUS MIELE & DR. REINHARD ZINKANN



Qualität, die ihrer Zeit voraus ist.



Ihre Wünsche bilden die DNA unserer Geräte.

Um dauerhafte Zuverlässigkeit zu erreichen, verbinden wir Innovation mit meisterhafter Handwerkskunst – denn durch diese sorgfältige Liebe zu jedem Detail stellen wir sicher, dass unsere Geräte besonders lange halten und jedes Ihrer Bedürfnisse erfüllen. Deshalb sind unsere Küchengeräte so intuitiv im Design, dass jeder Handgriff mühelos wird. Ob Wäschepflege, Geschirrspülen, Kühlen, Küchengeräte oder Bodenpflege – wir tun alles, um Ihr Erlebnis im Haushalt zu verbessern.



Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit

Stellen Sie sich vor, statt mehrerer Geräte über viele Jahre, nur eines zu nutzen. Eines, mit dem Sie weniger Energie und weniger Wasser verbrauchen. Und nachhaltig Gutes tun.

Performance

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance unserer Produkte bis zu 10'000 Stunden¹). Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Deshalb können Sie sich voll und ganz auf unsere Produkte verlassen.


Handwerkskunst


Seit 1899 sind Ihre Wünsche die Grundlage für unsere Geräte. Jede Innovation bedeutet für uns viel mehr als nur einen Grund zum Feiern. Es ist eine Herausforderung, etwas noch Besseres zu kreieren. Darum fertigen wir unsere Bauteile und giessen das Eisen selbst. Wir bauen sogar die Maschinen, die unsere Maschinen bauen. Wir nennen es: Immer Besser.

¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W 1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5'000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Dies ist keine Zusicherung bez. der Eigenschaften des Endprodukts. Mehr: miele.ch/20Jahre










Miele Waschmaschinen werden auf eine Lebensdauer von 20 Jahren getestet.¹⁾

Wir recyclen Metall von unseren alten Geräten für unsere neuen – für eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Und lagern Ersatzteile für mindestens 15 Jahre – das ist Ihr Recht auf Reparatur bei Miele.





Eine Waschmaschine sollte man nicht hören, sondern nur sehen. Deshalb wird jede Maschine nicht nur auf besondere Langlebigkeit und hygienisch reine, nachhaltige Leistung getestet, sondern auch auf eine besonders ruhige Performance.

30 % unserer Entwicklungszeit entfällt auf die Testphase. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.



¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W 1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5'000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Dies ist keine Zusicherung bez. der Eigenschaften des Endprodukts.
Mehr: miele.ch/20Jahre.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



Sprachassistenz***

Dank des Sprachassistenten Amazon Alexa können Sie Ihre vernetzten Miele Hausgeräte ganz bequem per Sprachsteuerung bedienen. Programmstart, Einstellungen und Statusabfragen lassen sich so komfortabel vornehmen. Zudem haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl verschiedener Services. Aktivieren Sie jetzt den nötigen Miele Skill und starten Sie so die Sprachsteuerung. Und das Beste: Sie haben die Hände frei – für mehr Komfort, Hygiene und Flexibilität.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Sprachbefehl gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So geniessen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Immer alles im Griff: Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern.

RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Kundendiensttechnikers.

ShopConnect

Reinigungsprodukte schnell und bequem über die App nachbestellen.



Entdecken Sie die weiteren Möglichkeiten der Miele App für Ihre vernetzungsfähigen Hausgeräte: www.miele.com



Laden Sie die App jetzt herunter!





^{*} Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Verfügbar für ein mobiles Endgerät (Die Mindestanforderung entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.)

^{***} Die Sprachsteuerung nutzt den Dienst Amazon Alexa und basiert auf dessen Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.



Das gibt es nur von Miele

Perfekte Wäschepflege mit System



Unser Wäschepflege-System berücksichtigt den gesamten Prozess vom Waschen über das Trocknen bis hin zum Bügeln. Sogar die speziellen Reinigungsprodukte von Miele wurden in unseren eigenen Laboren entwickelt und sind ideal auf unsere Geräte abgestimmt.

Die ideale Kombination

Miele Waschmaschinen und Trockner sind perfekt aufeinander zugeschnitten. So finden Sie zu jeder Waschmaschine den hinsichtlich Design und Ausstattung passenden Trockner. Damit bieten wir Ihnen beste Reinigungs- und Pflegeleistung bei optimaler Schonung Ihrer Textilien.



Perfektes Wäschefinish

Erst mit dem Bügeln erhalten viele Textilien ein perfektes Finish und werden durch die mechanische und thermische Behandlung zusätzlich geschützt. Besonders einfach, komfortabel, schnell und effektiv bügeln Sie mit dem Miele Dampfbügelsystem FashionMaster und den Miele Bügelmaschinen.



Einfach perfekte Ergebnisse

Nicht jedes handelsübliche Mittel reinigt in jeder Waschmaschine gleich gut. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten in unseren eigenen Laboren die Miele Reinigungsprodukte entwickelt. Die Rezepturen sind perfekt auf die Miele Waschmaschinen und Trockner abgestimmt. So schöpfen Sie bei minimaler Dosierung die Leistung der Miele Geräte optimal aus und schonen zudem die Umwelt.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Waschmaschinen und Trocknern entscheiden können.

Die Bauformen der Miele Waschmaschinen



Frontlader

Diese Waschmaschinen lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau usw.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



Toplader

Diese kompakten Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Durch die Bedienung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit.



Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Trockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.





Das Miele Trocknersystem



Wärmepumpentrockner

Die besonders sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten das gleiche Mass an Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondenstrockner – verbrauchen aber bis zu 50 % weniger Strom.



Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?

Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.

Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Besonders geeignet für die Säulenbildung sind die Geräte der Designlinie WhiteEdition. Bei den Trocknern aus dieser Designlinie kann der Türanschlag gewechselt werden, so dass sich die Türen beider Geräte in die gleiche Richtung öffnen.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt oder der Wäschekorb zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



Side-by-Side

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen und Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem in den Trockner laden.



Aufbau mit Sockel

Mit dem Sockel (WTS 510) erhöhen Sie Ihr Gerät um ca. 30 cm – und bringen es so auf eine komfortable Arbeitshöhe. Die Bedienung wird dadurch ergonomisch und noch komfortabler. Gleichzeitig bietet der Sockel Stauraum, zum Beispiel für Waschmittel oder einen Wäschesack, so dass Sie schnell alles zur Hand haben – und es ebenso schnell wieder aufgeräumt haben.



Unterschiebbar

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der W1 ChromeEdition mit gerader Blende.



Unterbaubar

Die Miele Geräte der ChromeEdition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82–85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz (z. B. UBS W1/G oder UBS T1/G) ersetzt.





Die beiden Designlinien

ChromeEdition und WhiteEdition

Bei Miele müssen Sie sich nicht zwischen bester Technik und schönstem Design entscheiden. Die Geräteklasse und -ausstattung gibt es jetzt in zwei Designlinien: ChromeEdition und WhiteEdition.



ChromeEdition

Klassisches Gerätedesign, modellabhängig mit Türring verchromt, grafitgrau oder weiss. Zur Auswahl stehen Geräte mit gerader oder ergonomisch abgeschrägter Blende.



WhiteEdition

Frischer Designwind für die Wäschepflege: modellabhängig mit runder Designtür in Weiss, Schwarz oder Alusilber.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Steuerung per Fingertipp M Touch

Mit dem innovativen Touchdisplay bei Waschmaschinen und Trocknern kommen Sie schnell zum Ziel: Die Bedienung ist einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display mit Klartextanzeige vorgenommen. Das zentrale Display mit weissem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



M Touch

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen.



Einstellung des Timers per Bedienwalze



Pulldown-Menü zur Anzeige von Zusatzinformationen und zur Aktivierung weiterer Funktionen





Weitere individuelle Bedienkonzepte

Das Bedienkonzept der Miele Waschmaschinen und Trockner ist logisch und intuitiv aufgebaut: Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design. So können Sie Waschmaschine und Trockner auch aus verschiedenen Miele Geräteklassen optisch perfekt kombinieren.



ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl der Extras über Sensortasten.



DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl der Extras über Sensortasten.

Umweltgerechte Wäschepflege

Effizienz und Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Handeln und die Entwicklung effizienter Produkte gehören bei Miele bereits seit über 120 Jahren zur Tradition. Dank der bewussten Wahl der Materialien zeichnen sich Miele Geräte unter anderem durch ihre lange Lebensdauer und ihre sehr hohe Recyclingfähigkeit aus.

So umweltgerecht kann Trocknen sein

Alle Trockner der neuen Generation T1 sind mit der energieeffizienten Wärmepumpentechnik ausgerüstet und erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A++. Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche noch schneller und in der besten Energieeffizienzklasse A+++. Grund dafür ist eine neue Wärmepumpeneinheit, die auch in Sachen Ressourcenschonung ein grosser Schritt nach vorne ist: Bei vielen Kunststoffteilen kommt ein innovatives Fertigungsverfahren zum Einsatz. Dadurch wird bei der Herstellung bis zu 30 % Material eingespart. Ausserdem werden Rezyklat-Kunststoffe verwendet, die aus dem Recycling gewonnen werden – ein wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll. Zudem sind die meisten Trockner mit dem natürlichen Kältemittel R290 ausgestattet, das vollständig frei von FKW ist und das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.

Noch mehr Nachhaltigkeit beim Waschen

Schon heute erreichen die meisten Miele Waschmaschinen gemäss dem neuen Energielabel die höchste Energieeffizienzklasse A und sind somit besonders ökologisch. Doch unsere Geräte sind nicht nur sparsam auf dem Label: Alle Miele Waschmaschinen verfügen über die intelligente Mengenautomatik. Diese analysiert die aktuelle Beladung und verwendet nur so viel Wasser und Strom wie erforderlich. Mit der EcoFeedback-Funktion erhalten Sie eine genaue Rückmeldung zu Strom- und Wasserverbrauch Ihres Geräts.



Das neue EU-Energielabel für Waschmaschinen und Waschtrockner ab März 2021

Mit den neuen Verordnungen bezweckt die EU, den Energieverbrauch innerhalb Europas weiter zu senken und somit zur Schonung der Umwelt beizutragen. Ausserdem dient die Reskalierung einer besseren Übersichtlichkeit und Beurteilung von Produkten für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Die neuen gesetzlichen Anforderungen und die Verschärfung der Energieklassengrenzen führen zu einer neuen Einstufung der Geräte in die Energieeffizienzklassen.

Durch den Wegfall der Plus-Klassen für die Energieeffizienz, beispielsweise A+++, und die Neuklassifizierung von A bis G wird eine bessere Vergleichbarkeit der Produkte gewährleistet.

Ab dem 01.03.2021 können Sie über den QR-Code, der Sie zur EU-Datenbank (EPREL) führt, weitere Informationen zum Gerät abrufen.





Entdecken Sie die neue Dimension für perfekte Sauberkeit! Die Miele Waschmaschinen W1



Für Menschen mit Sehbehinderungen

Barrierefreie Miele Waschmaschine GuideLine

GuideLine – gemeinsame Entwicklungsleistung von Menschen mit Sehbehinderungen und Miele



Zuhören, Iernen, verstehen: Aus dem direkten Austausch und Praxistests mit sehbehinderten Menschen hat Miele das Konzept für die barrierefreie Bedienung der Waschmaschine Guide-Line entwickelt. GuideLine bietet einen Mix aus akustischen und haptischen Bedienhilfen – und somit ein grosses Stück Eigenständigkeit.

Die Bedienung des Geräts ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse sehbehinderter Menschen abgestimmt und wurde durch den Einsatz akustischer Signale sowie haptischer Elemente vereinfacht.

Auf der Bedienblende und dem Drehwahlschalter befinden sich erhobene Linien und Symbole, die einfach ertastet werden können und sicher durch die Einstellungen führen. Zusätzlich wird jede Eingabe von einem akustischen Signal begleitet. Die Töne unterscheiden sich dabei für die unterschiedlichen Einstellungen, so dass die eigenständige Bedienung einfach möglich ist.

Jeder Waschmaschine liegt ausserdem ein USB-Stick bei, auf dem eine gesprochene Gebrauchsanweisung im DAISY-Format gespeichert ist.





Haptische und akustische Bedienführung



Haptische Unterstützung

Um den Drehwahlschalter befinden sich tastbare Punkte, die für die Waschprogramme stehen. Die Position "Aus" ist durch einen Kreis markiert. Durch Drehen des Schalters wählen Sie ein Programm aus und das Gerät schaltet sich automatisch ein. Eine Erhöhung auf dem Drehknopf zeigt die gewählte Position an.



Führungslinien und Symbole

Wird eine Veränderung der Voreinstellung von Temperatur, Schleuderdrehzahl oder weiterer Extras gewünscht, leitet Sie eine Führungslinie zum Touch-Bedienfeld. Hier können individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Jeder Auswahlbereich unterscheidet sich deutlich durch unterschiedliche haptische Symbole.



Akustische Signale

Jede Programmwahl über den Drehwahlschalter und jede Einstellung über das Touch-Bedienfeld wird durch ein akustisches Signal begleitet. Beim Ein- und Ausschalten des Geräts erklingt eine unverwechselbare Einschalt- oder Abschaltmelodie. Unterschiedliche Töne signalisieren die Einstellung von Temperatur und Drehzahl. Die akustischen Signale sind eine wichtige, verlässliche Orientierungshilfe und geben Sicherheit bei der Programmauswahl.





Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®* – Die Innovation für beste Ergebnisse.



Das Hohenstein Institut untersuchte die Eigenschaften des automatischen 2-Phasen-Dosiersystems in Verbindung mit den Miele Waschmitteln UltraPhase 1 und UltraPhase 2. Die hervorragende Waschwirkung wurde in Bezug auf die Fleckentfernung, den Weissgrad, die Anti-Vergrauung und die Dosiergenauigkeit bestätigt.



Das 2-Phasen-System von Miele wäscht gründlicher und sauberer als herkömmliche Flüssigwaschmittel, die kein Bleichmittel enthalten, weil diese die anderen Inhaltsstoffe zerstören würden.

Durch die getrennte Lagerung und Dosierung von Miele UltraPhase 1 und 2 ist es möglich, im TwinDos®-System Bleichmittel einzusetzen.



Die Wirkstoffe in UltraPhase 1 lösen den Schmutz und entfernen Flecken, wie z. B. Öl und Fett, Proteine und Stärke. Mit Ultra-Phase 2 wird dem Waschprozess das Bleichmittel zum optimalen Zeitpunkt zugeführt und entfernt selbst hartnäckige Flecken, wie z. B. Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder Rotwein. Erleben Sie das Miele Chemie-Labor und die Reinigungsleistung von UltraPhase 1 und UltraPhase 2 auf www.miele.ch (Produkte

- Miele Reinigungsprodukte).



Zum Schutz empfindlicher Haut gibt es unsere UltraPhase 1 und 2 jetzt auch als Sensitive-Waschmittel: Es ist völlig frei von Farb- und Duftstoffen. Damit gönnen Sie Ihrer Haut die Ruhe, die sie verdient, und Allergien sind kein Thema. Und die Wäsche? Optimal gereinigt und bestens gepflegt – auch darauf können Sie sich verlassen.

* Patent: EP 2 784 205





Perfektes Zusammenspiel für mehr Nachhaltigkeit



Sparsam in allen Lebenslagen: Durch das perfekte Zusammenspiel des automatischen Dosiersystems TwinDos® mit der exzellenten Reinigungsleistung von PowerWash waschen Sie maximal effizient. Auch Einzelteile lassen sich sparsam waschen – dank des praktischen Extras SingleWash. Dadurch sparen Sie bei jeder Anwendung bis zu 40 % Waschmittel* sowie bis zu 60 % Energie und Zeit**.

^{*} ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash

^{**} im Programm "Pflegeleicht 40 °C" ggü. Miele Waschmaschinen ohne PowerWash und SingleWash



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Waschmaschinen im Überblick

Exclusive to Miele Automatische Waschmittel-dosierung TwinDos®1)

Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit Ultra-Phase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.



Exclusive to Miele Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die grosse und kleine Wäsche.



Exclusive to Miele

SingleWash

Effiziente Lösung für Einzelteile:

Die Lieblingsbluse so schnell, sparsam und schonend waschen wie nie zuvor.



to Miele CapDosing²⁾ Einfach und nachhaltig: Dank CapDosing dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv immer optimal.



SteamCare³⁾
Maximale Anwendungsvielfalt: Dank
SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



Virus-Hygiene in Gold Hygienisch rein: Dank TwinDos® und PowerWash werden mehr als 99,9 %4) der Viren wie Corona zuverlässig entfernt.

- * modellabhängig
- ** Je eine Kartusche UltraPhase 1 und 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.
- *** Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche
- ¹⁾TwinDos® Patent: EP 2 784 205
- ²⁾ CapDosing Patent: EP 2 365 120
- 3) SteamCare Patent: EP 2 006 432
- 4) Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie InFluenc_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter www.miele.com/wa-c

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile* der Miele Waschmaschinen im Überblick



Exclusive to Miele QuickPowerWash¹⁾
Schnell und gründlich:
Waschwirkung A in nur 49 Minuten.



Exclusive to Miele Streichelsanft: Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



und SingleWash
Sehr effizient: Mit TwinDos® und SingleWash sparen Sie bis zu 40 % Waschmittel²)
und bis zu 60 % Energie und Zeit³).

Effiziente Kombination TwinDos®



Vorbügeln 50 % weniger bügeln – glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.



Fleckenoption
Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird auf die Behandlung von Flecken angepasst.



MultiLinguaMultitalent: Im Display können Sie diverse
Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Energieeffizienz Absolut vorbildlich: Beste Energieeffizienzklasse bei optimalem Waschergebnis und kurzen Laufzeiten.



Mengenautomatik Mengenlehre à la Miele: Weniger Beladung, weniger Wasser- und Stromverbrauch. Ganz automatisch.



EcoFeedbackVerbräuche im Blick

Verbräuche im Blick: Durch diese Funktion haben Sie eine genaue Kontrolle über den Strom- und Wasserverbrauch.



Warmwasser

Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie Warmwasser z. B. per Solarthermie aufbereiten.



Exclusive to Miele

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁴⁾

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10'000 Stunden.⁴⁾



ProfiEco Motor5)

Stark & sparsam: Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter-Antrieb arbeiten verschleissfrei, leise und energiesparend.



Wasserschutzgarantie6)

Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Waterproof-System (WPS)

Doppelt hält besser: Bei Leckagen stoppt ein zweites Magnetventil den Wasserzulauf direkt am Wasserhahn.



WaterControl-System (WCS)

Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinlauf, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



AddLoad

Geniessen Sie maximalen Komfort: Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



Geprüfte Hygiene7)

Geprüft durch Hochschule Rhein-Waal: Mit AllergoWash bis zu 99,99 % Bakterien entfernen.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home8)

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

^{*} modellabhängig 1) Getestet und bestätigt durch die wfk. 2) ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash 3) im Programm Pflegeleicht 40 °C ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash 4) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Waschgängen (= 5 Wäschen pro Woche für 50 Wochen p.a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.ch/20Jahre 5) ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679 5) Siehe auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft. 7) Die Methodenbeschreibung der Hygieneprüfung finden Sie unter www.miele.de 3) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Welche Waschprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme*



Auffrischen/Finish Dampf

Weniger bügeln: Das Finish für trockene oder feuchte, frisch gewaschene Wäsche reduziert den Bügelaufwand um 50 %.



xclusive Automatic Plus

to Miele Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



Baumwolle Hygiene

Gut zu wissen: Ein erhöhter Wasserstand und längere Temperaturhaltezeiten töten Keime und Milben zuverlässig ab.



Daunen/Federbetten

Volles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Federbetten bleiben locker und schön in Form.



Dunkles/Jeans

Kein Ausbleichen: So behalten Textilien lange ihre Farbe ohne unschöne Streifenbildung oder Knitterfalten.



Express 201)

to Miele Schnell aufgefrischt: So sind leicht verschmutzte und kleinere Wäschemengen schnell wieder verfügbar.



Feinwäsche

Schonend und sanft: Synthetische Textilien bleiben mit diesem Spezialprogramm lange schön und perfekt in Form.



Gardinen

Strahlend rein: Die automatische Vorwäsche löst bereits Staub und Schmutz, danach folgt die Intensivwäsche.



Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Kopfkissen Herrlich frisch: Selbst grosse Kopfkissen mit Synthetikfüllung werden wieder wie neu.



Neue Textilien Gepflegt in Form: Neu gekaufte Kleidungsstücke werden sanft gereinigt, Form und Farbe perfekt geschont.



OberhemdenKontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Outdoor Beste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.



Exclusive to Miele

QuickPowerWash²⁾
Schnell und gründlich:
Waschwirkung A in nur 49 Minuten.



Seide Glänzende Pflege: Alle Handwäsche-Textilien ohne Wollanteil werden extrem schonend gewaschen.



Sportschuhe
Für Champions: Mit dem schonenden
Spezialprogramm werden waschbare
Sportschuhe sanft und effektiv gereinigt.



SportwäscheDas Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



Wolle Kein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend gepflegt.

^{*} modellabhängig

¹⁾ Patent: DE 10 2007 037 159

²⁾ Getestet und bestätigt durch die wfk

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Waschmaschinen auf einen Blick

Energieeffizienzklasse

Zeigt die Energieeffizienzklasse des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1-9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dosiersystem

Zeigt an, über welches automatische Dosiersystem das Gerät verfügt.



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.

PowerWash

Zeigt an, ob das Gerät über die Waschtechnologie PowerWash verfügt.



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

CapDosing1)

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von grossen und kleinen Textilien.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktionen das Gerät verfügt.



50 % weniger bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger bügeln – glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

Sonderausstattung

Zeigt an, welche Sonderausstattung das Gerät hat.



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

40

Waschmaschinen













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWV 900-80 CH Passion	WCR 800-90 CH	WWR 800-60 CH
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600	1'600	1'600
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter			
Blendenausführung	5° geneigt	schräg	5° geneigt
Türdesign	Alusilber mit Chromring	Chrom	Lotosweiss mit Chromring
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Reinigungsleistung			
TwinDos	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
PowerWash	•	•	<u> </u>
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/●
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	●/●	●/●	_/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
AddLoad	•	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●	LED/●	LED/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	-/-	-/-	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A	A/A	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	49	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	48	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	67	68	68
Warmwasseranschluss	•		
EcoFeedback/ProfiEco Motor	•/•	●/●	●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/-/●	●/-/●	●/_/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/_	●/●/_	●/●/_
Outdoor/Imprägnieren	•/•	•/•	●/●
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	●/●	●/●	●/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●	●/●	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	•	•	•
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	_/●/_	-/●/ -	_/●/_
Kindersicherung/PIN-Code	•/•	●/●	•/•
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-	1'054/-	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~	400 2N ~ oder 230 ~	400 2N ~ oder 230 ~
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●	●/●	●/●
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/●	-/●	- /●

Waschmaschinen













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WCR 800-60 CH	WCR 700-70 CH	WWI 800-60 CH
Beladung in kg	9,0	_ 9,0	_9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'600	1'600	1'600
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●	●/-/●	●/-/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	_	_	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	gerade	schräg	5° geneigt
Türdesign	Chrom	Chrom	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	M Touch	M Touch	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
Reinigungsleistung			
TwinDos	•	•	•
PowerWash	•	•	•
CapDosing/Fleckenoption	●/●	•/•	●/●
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●	_/ ●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/-
AddLoad	•	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LED/●	_/ ●	_/ •
Comfort-Lift/Fahrrahmen			
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A	A/A	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	49	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	48	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68	68	68
Warmwasseranschluss			_
EcoFeedback/ProfiEco Motor	•/•	•/•	•/•
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/-/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-	•/•/-	
Outdoor/Imprägnieren	•/•	•/•	•/•
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	●/●/●	●/●/●	
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	•/•	•/-	•/•
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	•/•	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	•	•	•
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	-/●/ -	-/●/ -	•/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	•/•		•/•
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/600	1'054/-	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~	400 2N ~ oder 230 ~	400 2N ~ oder 230 ~
Mitgeliefertes Zubehör	100 211 0001 200	100 211 1 0001 200 1	100 214 0001 200 1
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●	●/●	•/•
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen			
Gutsonein vvasoniniittei/Gutsonein Nantusonein	/ 	-/ -	-/ ●













Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWG 700-60 CH Warmwater	WWG 300-60 CH	WWG 600-60 CH
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'400	1'400	1'400
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Design			
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom	Lotosweiss/Ring Chrom	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	ComfortSensor weiss, 1-zeilig	ComfortSensor weiss, 1-zeilig	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
Reinigungsleistung			
TwinDos	•		•
PowerWash	_	•	_
CapDosing/Fleckenoption	●/-	•/-	•/-
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	_/●	-/●	_/●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/-	●/●/-
AddLoad	•	•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	_/●	_/ ●	-/●
Comfort-Lift/Fahrrahmen	_/_	_/_	_/_
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B	A/B	A/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	49	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	48	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68	68	68
Warmwasseranschluss	•	_	_
EcoFeedback/ProfiEco Motor	_/●	-/●	-/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme			
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/-/●	●/_/●	-/-/•
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	_/_/●	_/_/●	_/_/●
Outdoor/Imprägnieren	●/●	•/•	•/•
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	_/_/●	_/_/●	_/_/●
Wichtigste Waschoptionen			
SingleWash/AllergoWash	_/•	●/●	-/●
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	•/•	•/•	●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home		•	•
Sicherheit			
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	_/•/-	•/-/-	•/-/-
Kindersicherung/PIN-Code	●/●	•/•	●/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/–	1'077/-	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	400 2N ~ oder 230 ~	400 2N ~ oder 230 ~	400 2N ~ oder 230 ~
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	•/•	•/-	•/•
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/●	●/-	_/●

Waschmaschinen





Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDD 131 WPS GuideLine
Beladung in kg	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'400
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag	rechts
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Display	DirectSensor gelb, 7-Segmen
Reinigungsleistung	
TwinDos	_
PowerWash	_
CapDosing/Fleckenoption	•/-
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Bedienkomfort	
SteamCare/Vorbügeln	-/-
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-
AddLoad	
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	
Comfort-Lift/Fahrrahmen	
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	47
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	70
Warmwasseranschluss	
EcoFeedback/ProfiEco Motor	_/_
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/●
Wichtigste Waschprogramme	3,5,5
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	
·	
Outdoor/Imprägnieren	
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	_/_/●
Wichtigste Waschoptionen	_/_
SingleWash/AllergoWash	
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	<u>●/●/●</u>
Wasser plus/Extra leise	•/-
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	
Sicherheit	12.1
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal	_/•/-
Kindersicherung/PIN-Code	-/●
Technische Daten	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps/UltraPhase 1+2	/



Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Waschmaschinen

AddLoad

Ob Jeans, Bluse oder nur eine Socke: Dank der Funktion AddLoad geben Sie vergessene Wäsche auch nach Programmstart flexibel hinzu – und das bis kurz vor Programmende. So können Sie Textilien auch nur zum Spülen oder Schleudern ergänzen oder entnehmen. Die Handhabung ist einfach: Drücken Sie die Taste "Start/Wäsche nachlegen" und die Tür wird entriegelt.

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10'000 Stunden.¹⁾ Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®2)

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können. Die Einsparung wird vom Öko-Institut e.V. Freiburg bestätigt.

CapDosing3)

Spezielle Anwendungen für Ihre Wäsche können Sie mit Miele Portionskapseln lösen. Diese bestehen zu 100 % aus recyceltem Plastik und werden in das Weichspülerfach eingesetzt. Dadurch wird Ihr Waschmittel perfekt für einen Waschvorgang dosiert – eine Überoder Unterdosierung ist nicht mehr möglich. Zur Wahl stehen 6 Spezialwaschmittel, 3 Weichspüler, das Imprägniermittel ImpraProtect, der Booster für starke Verschmutzungen und CottonRepair.

EcoFeedback

Miele Waschmaschinen mit EcoFeedback-Funktion geben Ihnen eine genaue Rückmeldung über den aktuellen Strom- und Wasserverbrauch. So haben Sie immer die absolute Kostenkontrolle. Vor dem Programmstart können Sie eine Prognose zum Verbrauch des gewählten Programms abfragen. Nach Programmende werden Ihnen die exakten Verbrauchsdaten angezeigt, die je nach Beladung variieren können.

Effiziente Kombination TwinDos® und SingleWash

Sparsam in allen Lebenslagen: Durch das perfekte Zusammenspiel des automatischen Dosiersystems TwinDos® mit der exzellenten Reinigungsleistung von PowerWash waschen Sie maximal effizient. Auch Einzelteile lassen sich sparsam waschen – dank des praktischen Extras SingleWash. Dadurch sparen Sie bei jeder Anwendung bis zu 40 % Waschmittel⁴⁾ sowie bis zu 60 % Energie und Zeit⁵⁾.

Energieeffizienzklasse

Miele Waschmaschinen sind ökologisch und verwenden nur so viel Wasser und Strom wie erforderlich. Viele Modelle können schon heute in die höchste Energieeffizienzklasse A eingestuft werden.

Fleckenoption

Dank der Fleckenoption wird der Programmablauf auf die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen angepasst. So wird z. B. eine Vorwäsche zugeschaltet und die Hauptwäsche verlängert. Bei der Basisvariante können Sie aus sieben Fleckenarten eine auswählen. Die Topvariante⁽⁶⁾ bietet sogar 23 verschiedene Flecken, von denen sich bis zu drei gleichzeitig anwählen lassen. Ausserdem erhalten Sie nützliche Tipps und Hinweise auf dem Display.

Geprüfte Hygiene

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 % der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm Pflegeleicht 40 °C mit dem Extra AllergoWash sowie – wenn im Modell vorhanden – im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C sicher entfernt. Das hat eine Prüfung der Hochschule Rhein-Waal bestätigt.⁷⁾

Mengenautomatik

Alle Miele Waschmaschinen verfügen über die intelligente Mengenautomatik. Sie analysiert die aktuelle Beladung und verwendet nur so viel Wasser und Strom, wie für ein optimales Reinigungs- und Spülergebnis erforderlich ist.

MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin – selbst, wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

PowerWash

PowerWash bietet Reinigungsleistung auf höchstem Niveau – mit dem Programm QuickPowerWash sogar in nur 49 Minuten. Alle Waschmaschinen mit PowerWash erreichen die höchste Energie effizienzklasse A und erzielen auch bei kleinen Beladungen sparsame Verbrauchswerte. Möglich wird dies durch die Technologie Spin&Spray, die mit sehr niedrigem Wasserstand arbeitet – das spart Aufheizenergie.

ProfiEco Motor8)

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter Antrieb und dazu noch besonders sparsam und leise. Da der Motor elektronisch gesteuert wird, benötigt er keine Kohlebürsten und ist damit verschleissfrei. Für eine effiziente und komfortable Wäschepflege, viele Jahre lang.

QuickPowerWash9)

Waschwirkung A in nur 49 Minuten – kaum zu glauben. Mit QuickPowerWash realisiert Miele hohe Reinigungsleistung in überraschend kurzer Zeit.

Schontrommel

Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel bildet sich ein feiner Wasserfilm zwischen Trommelwand und den Textilien. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont. Durch die verkleinerten und am Rand polierten Durchtrittsöffnungen bleiben Ihre Textilien von Noppen und Fadenziehern verschont. Fremdkörper wie Büroklammern oder BH-Bügel können nicht mehr in die Laugenpumpe gelangen.

SingleWash

Schnell die Lieblingsbluse für heute Abend waschen, aber nichts dazu Passendes im Wäschekorb? Einzelne Stücke zu waschen ist ökologisch nicht vertretbar - wer kennt dieses Dilemma nicht? Die Lösung bei Miele heisst SingleWash. Sie können dieses Extra zu vielen Programmen hinzuwählen. Das Gerät passt Programmlaufzeit, Wasser- und Stromverbrauch optimal auf Beladungen bis zu 1 kg an. Das Waschen einzelner Stücke war noch nie so schnell und sparsam.

SteamCare¹⁰⁾

SteamCare von Miele erleichtert Ihnen die Wäschepflege. Mit dem Programm Auffrischen können Sie Gerüche kurz getragener Textilien zuverlässig entfernen – ohne sie zu waschen. So verleihen Sie Ihrer Kleidung eine angenehme Frische. Bereits gewaschene Textilien lassen sich dank des Programms FinishDampf in der Maschine glätten – das spart bis zu 50 % Bügelaufwand¹¹⁾ und sorgt für mehr Freiheiten.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home12)

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach - ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

Virus-Hygiene in Gold

Sorglose Wäschepflege: Dank der automatischen Dosierung TwinDos mit UltraPhase 1 und UltraPhase 2 in Kombination mit der exzellenten Reinigungswirkung von PowerWash werden mehr als 99,9 % aller möglichen Viren zuverlässig entfernt. Das hat eine Prüfung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen bestätigt. Das Programm Baumwolle Hygiene 60 °C mit dem Extra AllergoWash ist sowohl bei behüllten Corona- oder Influenzaviren als auch bei unbehüllten Viren wirksam.13)

Vorbügeln

Mit dem Extra Vorbügeln können Sie Ihren Bügelaufwand um bis zu 50 % reduzieren. Am Ende des Waschprogramms schliesst sich ein Glättungsvorgang an. Hierbei wird die Wäsche in der feuchtwarmen Trommel bewegt und so geglättet.

Warmwasser

Einige Miele Waschmaschinen verfügen über einen zusätzlichen Anschluss für Warm-, Brunnen- oder Regenwasser. Mit dem Warmwasseranschluss können Sie Energie sparen, wenn das Hauswasser z. B. über Solartechnik erwärmt wird. Alternativ können Sie auch Brunnen- oder Regenwasser nutzen. So sparen Sie wertvolles Trinkwasser. Das schont die Umwelt und Ihr Portemonnaie.

Wasserschutzgarantie¹⁴⁾

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause - und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutzsystem entstehen, sind Sie garantiert abgesichert¹⁵⁾. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

Watercontrol-System (WCS)

Das Watercontrol-System (WCS) kontrolliert mit einem Wasserstandsensor den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Geräts Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser.

Waterproof-System (WPS)

WPS verfügt über ein zweites Magnetventil direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schliesst das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der doppelwandige Zulaufschlauch: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fliesst das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.

- 1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenserie W1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Waschgängen (= 5 Wäschen pro Woche für 50 Wochen p.a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.ch/20Jahre
- 2) TwinDos® Patent: EP 2 784 205
- 3) CapDosing Patent: EP 2 365 120
- 4) ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash
- $^{5)}\,\mathrm{im}$ Programm Pflegeleicht 40 °C ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash
- 6) Alle Modelle mit M Touch.
- $^{7)}$ Die Methodenbeschreibung der Hygieneprüfung finden Sie unter www.miele.ch 8) ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679
- 9) Getestet und bestätigt durch die wfk
- 10) SteamCare Patent: EP 2 006 432
- ¹¹⁾ Bestätigt vom Institut für Landtechnik, Sektion Haushaltstechnik der Universität Bonn.
- 12) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- 13) Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H – ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter www.miele.com/wa-c
- 14) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.
- 15) Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Sie haben nur wenig Platz für eine Waschmaschine?

Miele Toplader



Miele Toplader sind die perfekte Lösung. Denn die kompakten Geräte benötigen nur wenig Stellfläche. Durch die Beladung von oben bleibt Ihnen vor dem Gerät mehr Bewegungsfreiheit. Miele Toplader sind intuitiv und komfortabel zu bedienen. Ihre neue Miele: wie für Sie geschaffen!

Silence und SuperSilence

Häufig werden Toplader-Waschmaschinen aufgrund ihrer praktischen Grösse im Wohnraum untergebracht. Umso wichtiger ist es, dass sie während des gesamten Waschvorgangs leise arbeiten. Daher sind die Miele Toplader-Waschmaschinen mit einem 3-Deckel-Konzept ausgestattet: Ein zusätzlicher Innendeckel nimmt den Schall sowohl beim Waschen als auch beim Schleudern auf. Gleichzeitig verhindert die Bodenwanne, dass Geräusche nach aussen dringen.

Miele Toplader mit SuperSilence arbeiten besonders leise selbst bei hohen Drehzahlen. Denn zusätzlich angebrachte Dämmmatten an Seitenwänden und Deckel sorgen für leise Waschvorgänge. Und auch bei sehr hohen Schleuderdrehzahlen geniessen Sie maximale Ruhe. So können Sie ganz entspannt Ihrer Arbeit nachgehen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile* der Miele Toplader im Überblick



Schontrommel Streichelsanft: Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



Extra leise Angenehm: Ein spezieller Waschrhythmus, "Spülstop" und "ohne Schleudern" sorgen für ein besonders leises Waschen.



Trommelpositionierung

Exclusive to Miele und -arretierung Miele hat den Dreh raus: Nach dem Waschen können Sie sofort auf den Inhalt der Trommel zugreifen.



ComfortLift Einfacher geht's nicht: Mit dem patentierten¹⁾ ComfortLift öffnen Sie die Miele Toplader mit nur einem Handgriff.



Fahrrahmen Grosser Vorteil in kleinen Räumen: Durch den integrierten Fahrrahmen können Sie Miele Toplader leicht bewegen.



Wasserschutzgarantie2) Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutzsystem trägt Miele die Kosten - 20 Jahre.



Waterproof-Metal (WPM) Schutz vor Wasserschäden: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.

^{*} modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 1 619 288

²⁾ siehe auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschmaschinen Toplader auf einen Blick

Energieeffizienzklasse

Zeigt die Energieeffizienzklasse des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.

Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und deren Beladungsmenge an.



Schontrommel mit 1-6 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Fahrrahmen

Zeigt an, ob das Gerät über eine eingebaute Transporthilfe verfügt.



Grosser Vorteil in kleinen Räumen: Durch den integrierten Fahrrahmen können Sie Miele Toplader leicht bewegen.

ComfortLift1)

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion ComfortLift verfügt.



Einfacher geht's nicht: Mit dem patentierten ComfortLift öffnen Sie die Miele Toplader mit nur einem Handgriff.

Geräuschwerte

Zeigt an, wie leise das Gerät ist.

Silence



Miele Toplader-Waschmaschinen passen in jeden Wohnraum und arbeiten absolut geräuscharm.

SuperSilence



Zusätzliche Dämmmatten sorgen auch bei hohen Schleuderdrehzahlen für absolute Ruhe.

Waschmaschinen Toplader









Typ-/Verkaufsbezeichnung	WW 600-90 CH	WW 600-10 CH
Beladung in kg	6,0	6,0
Max. Schleuderdrehzahl	1'350	1'200
Bauform		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	_/_/_	_/_/_
Türanschlag	_	_
Design		
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss/Ring Anthrazit	Lotosweiss
Blendenausführung	Comfort	Comfort
Türdesign	_	_
Display	1-zeilig	_
Reinigungsleistung		
TwinDos		
PowerWash		
CapDosing/Fleckenoption	_/_	_/_
Wäscheschonung		
Schontrommel	•	•
Bedienkomfort		
SteamCare/Vorbügeln	_/_	_/_
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	-/-/-
AddLoad	_	_
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	-/-	-/-
Comfort-Lift/Fahrrahmen	●/●	-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	C/B	C/B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	55	55
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	40	40
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69	70
Warmwasseranschluss	<u> </u>	
EcoFeedback/ProfiEco Motor	_/_	_/_
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/_/●	●/_/●
Wichtigste Waschprogramme		
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	_/_/•	_/_/●
Oberhemden/Seide/Wolle		●/-/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles,Jeans	_/_/●	
Outdoor/Imprägnieren		
Baumwolle Hygiene/Federbetten/ECO 40-60	_/_/●	_/_/●
Wichtigste Waschoptionen		
SingleWash/AllergoWash		_/_
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/ –/●	●/●/●
Wasser plus/Extra leise	●/●	●/-
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	_	_
Sicherheit		
Watercontrol-System/Waterproof-System/Waterproof-Metal		
Kindersicherung/PIN-Code	-/-	_/_
Technische Daten	450 000 551	150 000 05
Gerätemasse in mm (B x H x T)	459 x 900 x 601	459 x 900 x 601
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	_/_	_/_
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~	230 ~
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps/UltraPhase 1+2		
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/-	_/_

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Waschmaschinen Toplader

Comfortl ift1)

Dank Comfort-Lift, einer Miele Erfindung, sind Miele Toplader besonders komfortabel zu bedienen. Ein Handgriff genügt: einfach den Türknopf drücken – und mit dem Gehäusedeckel öffnet sich der Zwischendeckel ganz automatisch.

Extra leise

Die Option "Extra leise" können Sie in vielen Programmen hinzuwählen. Das Gerät wäscht dann in einem besonders geräuscharmen Waschrhythmus und aktiviert die Funktionen "Spülstop" sowie "ohne Schleudern". Ihre Miele Waschmaschine arbeitet dann noch leiser. Dies ist hilfreich, wenn Sie z. B. über Nacht waschen oder das Gerät in der Nähe des Wohnbereichs steht.

Fahrrahmen

Miele Toplader mit einem Fahrrahmen verfügen über ausfahrbare Rollen und lassen sich dadurch leicht bewegen. So können Sie z. B. ein platzsparend untergeschobenes Gerät einfach zum Beladen vorziehen. Oder auch von einem Standort zum anderen bewegen. Diese Mobilität ist besonders in kleinen Räumen wertvoll, wo Stellfläche variabel genutzt wird.

MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin – selbst, wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

Schontrommel

Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel bildet sich ein feiner Wasserfilm zwischen der Trommelwand und den Textilien. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont. Durch die verkleinerten und am Rand polierten Durchtrittsöffnungen bleiben Ihre Textilien von Noppen und Fadenziehern verschont. Fremdkörper wie Büroklammern oder BH-Bügel können nicht mehr in die Laugenpumpe gelangen.

Silence

Häufig werden Toplader-Waschmaschinen aufgrund ihrer praktischen Grösse im Wohnraum untergebracht. Umso wichtiger ist es, dass sie während des gesamten Waschvorgangs leise arbeiten. Daher sind die Miele Toplader-Waschmaschinen mit einem 3-Deckel-Konzept ausgestattet: Ein zusätzlicher Innendeckel nimmt den Schall sowohl beim Waschen als auch beim Schleudern auf. Gleichzeitig verhindert die Bodenwanne, dass Geräusche nach aussen dringen.

SuperSilence

Lassen Sie sich von Ihrer Waschmaschine nicht stören. Miele Toplader mit SuperSilence haben extrem niedrige Geräuschwerte. Zusätzlich angebrachte Dämmmatten an Seitenwänden und Deckel sorgen für leise Waschvorgänge. Und auch bei sehr hohen Schleuderdrehzahlen geniessen Sie maximale Ruhe. So können Sie ganz entspannt Ihrer Arbeit nachgehen.

Trommelpositionierung und -arretierung

Nach dem Programmende wird die Trommel der Miele Toplader stets automatisch mit der Einfüllöffnung nach oben positioniert und arretiert. Somit haben Sie sofort einen bequemen und sicheren Zugriff auf Ihre frisch gewaschenen Textilien.

Wasserschutzgarantie²⁾

Für sämtliche Wasserschutzsysteme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause – und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutzsystem entstehen, sind Sie garantiert abgesichert³⁾. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

Waterproof-Metal

Durch Wasserstandsensor und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der Zulaufschlauch ist zusätzlich mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von aussen geschützt. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Waschtrockner oder Toplader, die oftmals in beengten Aufstellsituationen stehen.

¹⁾ Patent: EP 1 619 288

²⁾ Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft.

³⁾ Die Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.





Flauschig, duftend und nahezu faltenfrei – so geht Trocknen heute! Die Miele Trockner T1



EcoDry Technologie

Sparen, ein Trocknerleben lang

Miele Wärmepumpentrockner setzen weltweit Massstäbe für höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der EcoDry Technologie sparen Sie ein Trocknerleben lang, denn Miele hält Energieverbräuche und Trocknungszeiten über die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts auf niedrigem Niveau.



Die EcoDry-Technologie besteht aus einem perfekt abgestimmten, patentierten¹⁾ Filtersystem und dem wartungsfreien Wärmetauscher. Dieses System stellt sicher, dass sich keine Flusen im Wärmetauscher festsetzen. Bei Systemen ohne EcoDry kann sich der Wärmetauscher mit der Zeit zusetzen und im Laufe der Lebensdauer des Trockners zu stetig steigenden Energieverbräuchen und Trocknungszeiten führen.

EcoDry – Gut für Ihre Wäsche und Ihr Portemonnaie.

Laufzeit Energie



EcoSpeed

Zeit gewinnen und dabei noch die Umwelt schonen





Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schnell und gleichzeitig umweltschonend in der besten Energieeffizienzklasse A+++. Sparsamkeit und kürzere Programmlaufzeiten werden so perfekt kombiniert. Bei voller Beladung können Sie mit EcoSpeed die Trocknungszeit über 20 Minuten reduzieren²).

Zusätzlich zur besten Energieeffizienzklasse A+++ arbeiten die Trockner mit EcoSpeed mit dem natürlichen Kältemittel, das vollständig frei von FKW ist und somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert. So verbindet EcoSpeed kürzere Laufzeiten, beste Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Ihrem Miele Trockner.

¹⁾ Patent: EP 2 107 155

²⁾ Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.





FragranceDos¹⁾

Geniessen Sie harmonische Dufterlebnisse

Sinnliches Finish für Ihre Wäsche

to Miele Mit FragranceDos umhüllen Sie während des Trocknens die Wäsche mit Ihrem Lieblingsduft. So entnehmen Sie Ihre Wäsche dem Trockner nicht nur besonders flauschig, sondern auch angenehm duftend.

Wählen Sie dazu einfach Ihre Favoriten aus unserer grossen Auswahl verschiedener Duftvarianten. Durch einfaches Drehen des Flacons bestimmen Sie die Duftintensität. So können Sie individuell agieren, auch wenn Sie zwischen den Programmen wechseln. Geniessen Sie das sinnliche Erlebnis duftender Wäsche – genauso, wie Sie es möchten.

FragranceDos² 1)

Variation ist schnell möglich, denn es können 2 Düfte parallel im leicht zugänglichen Filter des Trockners eingesetzt werden. Damit kann schnell zwischen 2 Lieblingsdüften gewechselt werden – und so auf die unterschiedlichen (Duft-)Vorlieben innerhalb eines Haushaltes eingegangen werden.

Jetzt neu: Duftflacon DryFresh®

Nicht jedes Kleidungsstück, das nur kurz getragen wurde, muss gleich in die Wäsche. Mit DryFresh® können Sie Ihre Kleidung ganz einfach auffrischen. Schlechte Gerüche werden so im Handumdrehen neutralisiert.



Beim Kauf eines Trockners mit FragranceDos erhalten Sie einen Duftflacon Aqua, bei FragranceDos^{2 1)} einen weiteren Ihrer Wahl gratis dazu.

¹⁾ Patent: EP 2 431 516

Höchste Kondensationseffizienz für Miele Trockner

Weniger Luftfeuchtigkeit schützt Sie und Ihre Räume

Miele Trockner sind eine Effizienzklasse für sich, auch in puncto Feuchtigkeitsabgabe. Dank unserer besonders leistungsfähigen Trocknungstechnologie wird nur extrem wenig Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben. Der grösstmögliche Teil wird als Kondensat sicher in den Kondensationsbehälter geleitet. Deshalb erreichen alle Miele Trockner die höchste Kondensationseffizienzklasse A und sind nochmals 50 % effizienter als hierfür erforderlich. Je besser also die Kondensationseffizienz eines Trockners ist, desto weniger Feuchtigkeit gelangt nach aussen. Diese Klassifizierung finden Sie neben den bekannten Angaben zur Energieeffizienzklasse unten links auf dem EU-Energielabel an Ihrem Miele Gerät.



Besonders dicht für ein gutes Raumklima

Miele Trockner kondensieren die Feuchtigkeit aus der Kleidung während des Trocknungsvorgangs so effizient, dass nur ein Minimum in die Raumluft gelangt. Je geringer die Luftfeuchtigkeit in den Wohn- und Wirtschaftsräumen ist, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schimmel an Wänden oder Decken bildet. So können Sie Ihren Trockner bedenkenlos sogar in fensterlosen Räumen aufstellen oder in Passivhäusern nutzen.



Top-Türdichtsystem verhindert Feuchtigkeitsverlust

Das hervorragende Türdichtsystem der Miele Trockner ist ein wesentliches Qualitätskriterium und die Voraussetzung für ihre dauerhaft hohe Effizienz. Ein spezieller Trommel-Türdichtring mit Kevlar®-Fasern erzielt beste Dichtigkeitswerte. Die Feuchtigkeit kann nicht über die Tür entweichen, sondern verbleibt im Gerät.



Beste Effizienzleistung in kürzester Zeit

Die Miele Trocknungstechnologie stellt die Nutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt. So erzielen Miele Trockner beste Ergebnisse in kürzester Zeit. Dabei geben sie trotzdem 50 %¹⁾ weniger Feuchtigkeit an die Raumluft ab, als es die Kondensationseffizienzklasse A erfordert.





Miele ist besser als Kondensationseffizienzklasse A

Miele Trockner kondensieren die Feuchtigkeit aus der Wäsche etwa 50 $\%^{1)}$ effizienter, als es die Vorgabe für die Klasse A erfordert.

Die Kondensationseffizienz wird durch den Vergleich ermittelt, wie viel Wasser sich vor der Trocknung in den Textilien befand und sich danach im Kondensationsbehälter gesammelt hat. Nachfolgend sehen Sie die gravierenden Unterschiede für einen Trockengang mit 8 kg Beladung:



Kondensationseffizienzklasse B

Während des Trocknungsprozesses gelangen ca. 750 ml²⁾ Feuchtigkeit in die Umgebung. Das entspricht in etwa drei kleinen Wasserflaschen.

Bei häufiger Nutzung werden im Laufe eines Jahres bis zu 150 Liter in den Raum kondensiert.³⁾ Dies entspricht in etwa einer Badewannenfüllung.



Kondensationseffizienzklasse A

In dieser Klasse dürfen nicht mehr als 500 ml²⁾ oder 2 kleine Wasserflaschen an die Umgebung abgegeben werden.



50 % weniger als Kondensationseffizienzklasse A

Bei Miele Trocknern gelangen nur etwa 250 ml²⁾ Wasser in die Umgebung – rund eine kleine Wasserflasche.

¹⁾ Getestet in Miele eigenen Laboren.

²⁾ Basierend auf 8 kg Beladungsmenge und 60 % Anfangs-Restfeuchte.

³⁾ Basierend auf 200 Programmen pro Jahr mit 8 kg Beladung und 60 % Anfangs-Restfeuchte.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Trockner im Überblick

Exclusive to Miele

EcoDry Technologie

Die Miele EcoDry Technologie garantiert Ihnen dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten. Durch das effektive Zusammenspiel des patentierten1) Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, den Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern.

Miele Wärmepumpentrockner arbeiten mit EcoDry konstant ökonomisch - ein Geräteleben lang.




FragranceDos2)

Frische für alle Sinne: Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur besonders flauschig, sondern auch herrlich duftend.



Wartungsfreier Wärmetauscher

Gut geschützt: Ein Filter schützt den Wärmetauscher und macht dessen Reinigung überflüssig.



EcoSpeed

Doppeltes Plus: Dank EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche über 20 Minuten schneller³⁾, bei bester Energieeffizienz.



DryCare 40

Schonende Wäschepflege: Mit DryCare 40 können Sie fast alles trocknen, was bei 40 °C waschbar ist4). Das spart viel Zeit.



SteamFinish

Weniger bügeln, mehr Frische: Schon im Trockner werden Ihre Textilien sichtbar geglättet und aufgefrischt.

^{*} modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2 107 155

²⁾ Patent: EP 2 431 516

³⁾ Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.

⁴⁾ Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile* der Miele Trockner im Überblick



Energieeffizienz

Miele Bestleistung: Dank bester Energieeffizienz erreichen Sie höchste Wirtschaftlichkeit und optimale Ergebnisse.



Wärmepumpentechnologie

Auch für Empfindliches: Trocknen mit niedrigen Prozesstemperaturen ist sparsam und besonders schonend.



SilenceDrum

to Miele Deutlich leiser: Dank der
SilenceDrum werden Klappergeräusche von
z. B. Knöpfen in der Trommel reduziert.



HygieneDry

Besonders hygienisch: Mit der Trockenstufe HygieneDry entfernen Miele Trockner bis zu 99,99 % der Bakterien¹⁾.



PerfectDry

to Miele Immer perfekt getrocknet:
PerfectDry erkennt den Kalkgehalt des
Wassers und stimmt den Trockenprozess
darauf ab.



Schontrommel²⁾

to Miele Weniger Falten, leichtes Bügeln: Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmässiger getrocknet.



Knitterschutz

Praktisch: Die Wäsche wird nach dem Programmende regelmässig aufgelockert und bleibt vor Knitterbildung geschützt.



Komfortabler Flusenfilter³⁾

to Miele Praktisch: Sie können den Filter direkt nach vorne entnehmen und die glatte Oberfläche leicht reinigen.



Integrierte Kondenswasserableitung⁴⁾

Kein Entleeren nötig: Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen.



Beste Kondensationswirkung

Bester Schutz für Raum und Möbel: 50 % weniger Feuchtigkeitsverlust als für Kondensationseffizienz A erforderlich.



Exclusive to Miele

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁵⁾

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10'000 Stunden.⁵⁾



ProfiEco Motor⁶⁾

Stark und sparsam: Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter-Antrieb arbeiten verschleissfrei, leise und energiesparend.



EcoFeedback

to Miele Immer im Blick: Energieverbrauch und Flusenfilter-Zustand werden angezeigt – für dauerhaft niedrigen Verbrauch.



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



AddLoad

Geniessen Sie maximalen Komfort: Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



Wash2Dry7)

Hand in Hand: Ihr Trockner übernimmt automatisch das Programm Ihrer Waschmaschine.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home8)

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



DryFresh®

Schnell aufgefrischt: Dank DryFresh® riecht Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm wie frisch gewaschen.

^{*} modellabhängig ¹⁾ Getestet auf die Bakterien Bacillus subtilis und Saccharomyces cerevisiae in der Trockenstufe HygieneDry mit halber Beladung. ²⁾ Patent: EP 1 293 594 ³⁾ EP: 2 273 005 ⁴⁾ Patent: EP 2 532 779 ⁵⁾ Während der Entwicklungsphase der Trockenserie T1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Trockengängen (= 5 Trockengänge pro Woche für 50 Wochen p.a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.ch/20Jahre ⁶⁾ Patent: EP 2 840 679 ⁷⁾ Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und/oder in der App angemeldet sein. ⁸⁾ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Welche Trockenprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme*



Automatic Plus

Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



Baumwolle Hygiene

Gut zu wissen: Ein spezielles Temperatur-/ Zeitprofil lässt Keimen und Milben keine Chance.



Bettwäsche

Beste Ergebnisse: gleichmässige Trocknung grossflächiger Textilien.



Vorbügeln

Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.



Express

Wenn es schnell gehen muss: So werden auch kleinere Wäschemengen schnell trocken und wieder verfügbar.



Extra leise

Angenehm: Ein spezielles Programm für Baumwollwäsche und Mischgewebe, das besonders leise trocknet.



Feinwäsche

Kümmert sich um Kunststofffasern: Mit diesem Spezialprogramm bleiben synthetische Fasern lange schön und in Form.



Finish Dampf

Wenig Knitter, schnelles Bügeln: Effizientes Vorglätten oder Auffrischen Ihrer Wäsche.



Finish Seide

Kaum Knitterfalten: Seidentextilien werden so sanft angetrocknet, dass die Knitterbildung auf ein Minimum sinkt.



Finish Wolle

Schön flauschig: Empfindliche Wolltextilien werden besonders schonend und werterhaltend behandelt.



Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Jeans

Perfektes Ergebnis: Schützt Ihre Lieblingsjeans vor unschönen, ausgeblichenen Streifen und Knittern.



Kopfkissen

Luftig locker: Selbst grosse Kopfkissen werden wieder schön bauschig – ob Feder-, Daunen- oder Synthetikfüllung.



Oberhemden

Kontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Outdoor

Schonend trocknen ohne Funktionsverlust: Erhält die funktionalen Eigenschaften mehrlagiger Membran-Textilien.



Sportwäsche

Das Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.

* modellabhängig 67



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

Energieeffizienz

Zeigt die Energieeffizienz des Geräts an.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A+++ bis C angezeigt.

Trommelart/Beladungsmenge

Zeigt die Trommelart und die Beladungsmenge der Trommel an.



Schontrommel¹⁾ mit 1-9 kg Beladungsmenge.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

EcoDry

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoDry Technologie ausgestattet ist.



Konstant ökonomisch: Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

EcoSpeed

Zeigt an, ob das Gerät mit EcoSpeed ausgestattet ist.



Bis zu 20 Minuten schneller trocknen – bei bester Energieeffiezienz.

FragranceDos²⁾

Zeigt an, ob das Gerät für die Verwendung von Duftflacons vorbereitet ist.



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

AddLoad

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion AddLoad verfügt.



Flexibles Nachlegen von grossen und kleinen Textilien nach Programmstart.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.



Weniger bügeln: Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

Perfect Dry

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion "Perfect Dry" verfügt.



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

^{*} sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++

¹⁾ Patent: EP 1 293 594

²⁾ Patent: EP 2 431 516

Trockner

* sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++
** enthält natürliches Kältemittel R134a, das vollständig frei von FKW ist und

somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.













Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWV 700-80 CH Passion**	TWR 700-80 CH**	TCR 700-90 CH**
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/_/●	●/_/●	●/_/●
Türanschlag/wechselbar	links/●	links/●	links/-
Bauart			
Wärmepumpentrockner	•	•	•
Design			
Farbe Drehwahlschalter	<u>-</u>	·-	' -
Blendenausführung	5° geneigt	5° geneigt	schräg
Türdesign	Silbergrau mit Chromring	Lotosweiss mit Chromring	Chrom
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/-/●	●/-/●	●/-/●
SteamFinish	•	•	•
Intelligente Trommelreversierung	•	•	•
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	•/•/•	●/●/●
AddLoad	<u> </u>	•	
Trommelbeleuchtung/MultiLingua	LFD/●	LED/●	LFD/●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	174	193	193
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	62	62	62
Laufzeit im Standardprogramm in min	220	208	208
EcoFeedback-Funktion	<u> </u>	•	
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor	- -	•/•	
EcoDry-Technologie/EcoSpeed	•/-	● /−	•/-
Wichtigste Trockenprogramme	1		-,
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle		•/•/•	•/•/•
Dampfglätten/Schonglätten/Vorbügeln	- 		<u> </u>
TurboDry/Express	_/ •		
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	- / -		
Einzelteilemix/Favoriten	•/•		
Wichtigste Trockenoptionen	1	1	
Auffrischen/Turbo/Eco	●/=/●	•/-/-	•/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	•/•/•	•/•/•	<u> </u>
Hausgeräte-Vernetzung	1	-, -, -	-, -, -
Miele@home	•	•	•
Qualität			
Softrippen	•	•	•
Sicherheit			
PIN-Code/Anzeige "Behälter entleeren"/Anzeige "Filter reinigen"	●/●/●	●/●/●	•/•/•
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643	596 x 850 x 636
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'077/-	1'077/-	1'054/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,14	R134a/0,14	R134a/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO ₂ , e	1'430/686	1'430/686	1'430/686
Mitgeliefertes Zubehör	1 -30/000	1 +00/000	1 400/000
Duftflacon/Gutschein	•/•	●/●	•/•
Durthacon/Gutschein	- / -	5 / 5	- / -









* sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++
** enthält natürliches Kältemittel R134a, das vollständig frei von FKW ist und

somit das Treibhauspotenzial auf ein Minimum reduziert.





Typ-/Verkaufsbezeichnung	TCR 700-80 CH**	TWL 700-80 CH**	TWH 700-80 CH**
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●	●/-/●	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/-	links/●	links/●
Bauart			
Wärmepumpentrockner	•	•	•
Design			
Farbe Drehwahlschalter	_	Lotosweiss/Ring Chrom	Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	gerade	5° geneigt	5° geneigt
Türdesign	Chrom	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Display	M Touch	ComfortSensor weiss, 1-zeilig	DirectSensor weiss, 7-Segment
Trockenergebnis			
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/-/●	●/-/●	●/-/●
SteamFinish	•	•	
Intelligente Trommelreversierung	•	•	•
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/_	●/●/_
AddLoad		•	•
Trommelbeleuchtung/MultiLingua		LED/●	LED/-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	193	185	185
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	62	64	64
Laufzeit im Standardprogramm in min	208	184	184
EcoFeedback-Funktion		104	_
Wartungsfreier Wärmetauscher/ProfiEco Motor		<u> </u>	●/●
EcoDry-Technologie/EcoSpeed		•/•	•/•
Wichtigste Trockenprogramme	3 /=	3/3	1
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	0/0/0/0	●/●/●/●	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle		•/•/•	•/-/•
	_ •/•/•	•/-/•	_/_/_
Dampfglätten/Schonglätten/Vorbügeln			·
TurboDry/Express	<u>-/●</u> ●/●/●		
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	_ -/-		<u>-/●/-</u> -/-
Einzelteilemix/Favoriten	_/_	_/_	_/_
Wichtigste Trockenoptionen			
Auffrischen/Turbo/Eco	●/-/-	•/-/-	-/-/-
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	●/●/●	●/●/●	●/_/●
Hausgeräte-Vernetzung	٠,		
Miele@home	•	•	•
Qualität			
Softrippen	•	<u> </u>	•
Sicherheit			
PIN-Code/Anzeige "Behälter entleeren"/Anzeige "Filter reinigen"	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 636	596 x 850 x 643	596 x 850 x 643
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'054/600	1'077/_	1'077/-
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,14	R290/0,14	R290/0,14
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät in CO2, e	1'430/686	3/0	3/0
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflacon/Gutschein	•/•	•/•	●/●

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Trockner

AddLoad

Ob Jeans, Bluse oder nur eine Socke: Dank der Funktion AddLoad geben Sie vergessene Wäsche auch nach Programmstart flexibel hinzu – und das bis kurz vor Programmende. Die Handhabung ist einfach: Drücken Sie die Taste "Start/Wäsche nachlegen" und das Programm hält an.

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet1)

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10'000 Stunden.¹⁾ Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

Beste Kondensationswirkung

Wichtiges Qualitätskriterium für Trockner ist die Dichtigkeit. Je weniger feucht-warme Trocknungsluft aus dem Gerät entweicht, desto höher ist die Kondensationswirkung. Zudem ist ein hoher Feuchteverlust in geschlossenen Räumen sehr unangenehm: Kondensation an den Wänden kann Schimmelbildung hervorrufen und die Bausubstanz gefährden. Miele Trockner erreichen beste Dichtigkeitswerte – und damit die höchste Kondensationseffizienzklasse.

DryCare 40

Dank des neuen Extras DryCare 40 wird die Wäschepflege jetzt noch komfortabler. Nach einem 40 °C-Waschprogramm geben Sie Ihre Kleidung direkt in den Trockner – ohne vorher auszusortieren²). Das erleichtert Ihnen die Arbeit und spart Zeit. DryCare 40 lässt sich als Extra zu verschiedenen Programmen hinzuwählen und ist für Textilien geeignet, die bei 40 °C waschbar sind²).

DryFresh®

Sie möchten Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen? Mit Dry-Fresh® werden unangenehme Gerüche während des Trockenprogramms entfernt – und das ganz ohne Waschen. Grund dafür ist eine längere Lüftungsphase, sodass empfindliche Textilien geschont werden. Für ein optimales Ergebnis nutzen Sie zusätzlich den Duftflacon DryFresh®. Dieser neutralisiert Gerüche und sorgt zugleich für einen angenehmen Duft – ein System, das es nur bei Miele gibt.

EcoDry Technologie

Die Miele EcoDry Technologie garantiert Ihnen dauerhaft niedrige Energieverbräuche und Trocknungszeiten. Durch das effektive Zusammenspiel des patentierten³⁾ Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, den Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern. Miele Wärmepumpentrockner arbeiten mit EcoDry konstant ökonomisch – ein Geräteleben lang.

EcoFeedback

Die EcoFeedback-Funktion hilft Ihnen, möglichst sparsam zu trocknen. Vor dem Start erhalten Sie eine Prognose für den Energieverbrauch des gewählten Programms. Während und nach dem Trocknen wird der tatsächliche Verbrauch angezeigt, der je nach Beladung variieren kann. Auf der Basis konkreter Daten können Sie die Umwelt schonen und Geld sparen. Auch die Filterverschmutzung wird angezeigt. Denn: Ein sauberer Flusenfilter spart Energie!

EcoSpeed

Mit EcoSpeed trocknen Sie Ihre Wäsche besonders schnell und gleichzeitig umweltschonend in der besten Energieeffizienzklasse A+++. Sparsamkeit und kürzere Programmlaufzeiten werden so perfekt kombiniert. Bei voller Beladung können Sie mit EcoSpeed die Trocknungszeit über 20 Minuten reduzieren⁴).

Energieeffizienz

So umweltgerecht kann Trocknen sein: Alle Miele Trockner erreichen mindestens die Energieeffizienzklasse A++. Viele Modelle sind sogar 10 % sparsamer als der Grenzwert (24) für die beste Energieeffizienzklasse A+++. Möglich macht dies ein neues Bodenmodul mit einem optimierten Kältekreislauf. Dadurch trocknen Sie mit Miele nachhaltiger und effizienter als je zuvor.

FragranceDos5)

Miele Duftflacons – verfügbar in verschiedenen Varianten – verleihen Ihrer Wäsche während der Trocknung Ihren ganz persönlichen Lieblingsduft. Miele lässt die Düfte in einem Familienunternehmen in Südfrankreich herstellen, das schon seit 1871 Düfte kreiert. Mit einem patentierten Verfahren sorgen die dortigen Parfümeure für den Erhalt der wertvollen Duftessenzen. Das Ergebnis: angenehm frischer und natürlicher Wäscheduft für bis zu 4 Wochen.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home6)

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

HygieneDry

Hygiene steht bei Miele immer an erster Stelle – auch beim Trocknen. Dank der Trockenstufe HygieneDry werden 99,99 % der Bakterien⁷⁾ beim Trockenvorgang zuverlässig aus Ihrer Wäsche entfernt. Dafür sorgen besonders lange Temperaturhaltezeiten. So können Sie sich rundum sicher fühlen. Bestätigt wurde die Wirksamkeit von der Hochschule Rhein-Waal. HygieneDry ist geeignet für Textilien mit Zwei-Punkt-Textilpflegekennzeichnung.

Integrierte Kondenswasserableitung8)

Alle Miele Wärmepumpentrockner verfügen über eine integrierte Kondenswasserableitung mit Schlauchaufwicklung. Damit können Sie das Kondenswasser direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abpumpen lassen – und sich das Entleeren des Kondenswasserbehälters sparen.

Knitterschutz

Wenn Sie Ihre Textilien nicht direkt nach dem Programmende entnehmen können, sorgt der Knitterschutz dafür, dass die Wäsche in regelmässigen Abständen aufgelockert wird und nicht knittert.

Komfortabler Flusenfilter9)

Mit dem intelligenten Miele Flusenfilter sind Sie lästige Flusen endlich los. Noch dazu ist der Flusenfilter besonders komfortabel: Erscheint die Klartextanzeige "Luftwege reinigen", wird der Miele Flusenfilter einfach nach vorne hin entnommen. Die besonders glatte Sieboberfläche macht die Reinigung angenehm einfach. Flusenfilter und Wäsche bleiben immer konsequent voneinander getrennt – für garantiert flusenfreie Wäsche.

MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin – selbst, wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

PerfectDry

Mit diesem System wird Ihre Wäsche punktgenau getrocknet – auch bei besonders kalkhaltigem Wasser. Das ist bei Geräten ohne PerfectDry keineswegs selbstverständlich, da der Kalkgehalt des Wassers die Restfeuchtemessung – und damit das Trockenergebnis beeinflusst. PerfectDry stimmt die Trocknung präzise auf den aktuellen Kalkgehalt Ihres Wassers ab. So wird der gewünschte Trockengrad immer perfekt erreicht

ProfiEco Motor¹⁰⁾

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter Antrieb und dazu noch besonders sparsam und leise. Da der Motor elektronisch gesteuert wird, benötigt er keine Kohlebürsten und ist damit verschleissfrei. Für eine effiziente und komfortable Wäschepflege, viele Jahre lang.

Schontrommel¹¹⁾

Durch die einzigartige Wabenstruktur wird die Wäsche in der rotierenden Trommel weiter nach oben mitgenommen. Dadurch schwebt die Wäsche länger im warmen Luftstrom und wird gleichmässiger getrocknet. In den Vertiefungen der einzelnen Waben entsteht ein Luftpolster, das die Wäsche sanft auffängt. Ihre Textilien werden so wesentlich schonender behandelt und weisen nach dem Trocknen weniger Knitterfalten auf. Das Bügeln fällt dann umso leichter.

SilenceDrum

Trocknen Sie so leise wie nie zuvor! Die neue SilenceDrum sorgt für deutlich weniger Geräusche beim Trockenvorgang. Dank der speziellen Trommelkonstruktion werden subjektiv wahrgenommene Geräuschspitzen halbiert – insbesondere bei Kleidung mit Knöpfen und Reissverschlüssen. Der Grund dafür sind integrierte Dämmstreifen, die unangenehme Klappergeräusche deutlich minimieren. So können Sie auch in Wohnraumnähe Ihren Trockner bedenkenlos starten.

SteamFinish

SteamFinish von Miele erleichtert Ihnen die Wäschepflege. Mit dem Programm FinishDampf wird zu Beginn des Trocknens feines Wasser in die Schontrommel gesprüht und erwärmt. Der entstehende Dampf glättet Ihre Wäsche sichtbar. Mit dem neuen Extra Power-Fresh frischen Sie Ihre Textilien mit Dampf auf – ohne sie vorher zu waschen. Die optimale Wirkung entsteht durch die Verbindung mit dem DryFresh®-Flacon, der Gerüche neutralisiert.

Wartungsfreier Wärmetauscher

In Miele Wärmepumpentrocknern wird der Wärmetauscher durch ein effektives Filtersystem geschützt und muss nicht gereinigt werden. So ist sichergestellt, dass der Energieverbrauch kontinuierlich niedrig bleibt – das ganze Geräteleben lang.

Wärmepumpentechnologie

Trockner mit Wärmepumpen sind vor allem für ihre hohe Energieeffizienz bekannt. Damit trocknen Sie Ihre Wäsche besonders sparsam. Die niedrigen Temperaturen der Wärmepumpentechnologie schonen aber auch die wertvollen Fasern Ihrer Wäsche. Somit können auch empfindliche Textilien bequem getrocknet werden.

Wash2Dry¹²⁾

Maximaler Bedienkomfort: Dank der neuen Vernetzungsfunktion Wash2Dry sendet Ihre Waschmaschine nach dem Waschvorgang ihre Daten an den Trockner. Dieser nutzt automatisch das passende Programm für Ihre Wäsche. Sie müssen diese nur noch umladen, den Trockner einschalten und Wash2Dry anwählen. So werden Ihre Textilien immer optimal getrocknet – egal ob Jeans oder Oberhemden. Für die Nutzung müssen die Geräte im heimischen WLAN-Netz angemeldet sein.

¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Trockengängen (= 5 Trockengänge pro Woche für 50 Wochen p.a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.ch/20Jahre

²⁾ Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

³⁾ Patent Filtersystem: EP 2 107 155

⁴Im Vergleich zu Miele Trocknern ohne EcoSpeed bei gleicher Beladungsmenge und Energieeffizienzklasse. Getestet im Programm Baumwolle bei voller Beladungsmenge.

⁵⁾ Patent FragranceDos: EP 2 431 516

⁶⁾ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

 $^{^{7)}}$ Getestet auf die Bakterien Staphylococcus aureus und E coli im Programm Baumwolle mit halber Beladung.

⁸⁾ Patent integrierte Kondenswasserableitung: EP 2 532 779

⁹⁾ Patent Flusenfilter: EP 2 273 005

¹⁰⁾ Patent ProfiEco Motor: EP 2 840 679

¹¹⁾ Patent Schontrommel: EP 1 293 594

¹²⁾ Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und/ oder in der App angemeldet sein.



Waschen, Trocknen und Dosieren in einem Gerät. Die Miele Waschtrockner WT1



Die Waschtrockner

Durchgängig waschen und trocknen in einem Gerät

Ein oder besser zwei Geräte?

Waschmaschine plus Trockner oder doch lieber ein Waschtrockner – für beides bietet Miele hochwertige und innovative Geräte. Der Waschtrockner ist eine hervorragende Lösung für kleinere Wäschemengen oder wenn nicht ausreichend Platz besteht, um zwei Geräte aufzustellen. Zudem hat er den unschlagbaren Vorteil, dass Sie kleinere Wäscheposten in einem Durchgang waschen und trocknen können. Das spart Zeit.

In einem Miele Waschtrockner können Sie eine volle Trommel mit Wäsche waschen. Da die Wäsche fürs Trocknen jedoch mehr Platz benötigt, kann nur eine kleinere Menge pro Durchgang getrocknet werden.

Müssen Sie oft grosse Mengen waschen und trocknen, empfehlen wir Ihnen eine Waschmaschine und einen separaten Trockner. Mit zwei getrennten Geräten können Sie parallel waschen und trocknen und werden somit schneller Herr Ihrer Wäscheberge.

Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, wir bieten perfekte Reinigung und ein präzises Trockenergebnis. Oder mit anderen Worten – Wäschepflege made by Miele.

Welcher Waschtrockner passt zu Ihnen?

Mit 5 kg durchgängig waschen und trocknen sind die kompakten Geräte ideal für den Singlehaushalt oder beengte Aufstellsituationen. Sofern der Platz vorhanden ist, empfehlen wir ab 2 Personen die XL-Variante. Für Familien mit sehr viel Wäsche sind 2 separate Geräte die perfekte Wahl, um parallel waschen und trocknen zu können.

Miele Waschtrockner kompakt

Kompakte Technologie, kompakte Abmessungen. Mit seiner Gehäusetiefe von 60 cm kann der Miele Waschtrockner WT1 bis zu 5 kg durchgängig waschen und trocknen. Wird nur gewaschen, schafft das Gerät bis zu 8 kg Wäsche in einem Durchgang. Damit eignet sich das Gerät ideal für kleinere Haushalte mit einem durchschnittlichen Wäscheaufkommen.



Gerade Blende

Der Waschtrockner mit gerader Blende lässt sich perfekt in Ihre vorhandene Küche integrieren. Dazu kann er einfach unter die Arbeitsplatte mit einer Nischenhöhe von mindestens 85 cm geschoben werden. Alternativ lässt sich der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzen. Dann passt der Waschtrockner sogar in eine Nischenhöhe von nur 82 cm.

Miele Waschtrockner XL

Für Haushalte mit höherem Wäscheaufkommen ist die XL-Ausführung die beste Wahl.



Schräge Blende

Dieser grossformatige Waschtrockner mit einer Gehäusetiefe von 67 cm kann bis zu 6 kg durchgängig waschen und trocknen. Wollen Sie nur waschen, fasst das Gerät bis zu 9 kg Wäsche. Die XL-Ausführung ist als freistehendes Gerät konzipiert und verfügt über eine schräge Blende zum bequemen Ablesen des Displays.





PerfectCare-Technologie

Sie lieben Ihre Kleidung? Dank unserer Miele PerfectCare-Technologie wird Ihre Wäsche rundum verwöhnt. Dadurch wird Ihre Kleidung sowohl beim Waschen als auch Trocknen optimal geschont – und Sie haben länger Freude an Ihren Lieblingsteilen.

Die PerfectCare-Technologie ist das perfekte Zusammenspiel von vier cleveren Funktionen, die für optimale Wasch- und Trockenergebnisse sorgen:

Miele Schontrommel

Sorgt für eine behutsame Behandlung Ihrer Lieblingskleidung.

Elektronische Restfeuchteerkennung PerfectDry

Hiermit erreichen Sie punktgenaue Trockenergebnisse und das besonders ökologisch. Je nach Modell bieten Miele Waschtrockner bis zu 5 Trockenstufen. So hat Ihre Wäsche immer den Trockengrad, den Sie wünschen.

Thermoschleudern

Spart Energie und Zeit. Bereits vor dem Trocknen werden Ihre Textilien in einem warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert. Das Ergebnis: Der Wassergehalt sinkt bereits vor dem eigentlichen Trockengang.

Automatisches Flusenausspülen

Ein manuelles Flusenentfernen ist nicht mehr erforderlich – denn das übernimmt Ihr Miele Gerät – automatisch und als separates Programm.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Waschtrockner im Überblick

Exclusive to Miele Automatische Waschmittel-dosierung TwinDos®1)

Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit Ultra-Phase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System.

TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.



xclusive CapDosing²⁾

to Miele Einfach und nachhaltig: Dank CapDosing dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv immer optimal.



PowerWash

to Miele Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die grosse und kleine Wäsche.



Exclusive to MieleSchnell und effizient: Waschen und trocknen Sie Ihr Lieblingsteil je nach Programm in unter einer Stunde.



Virus-Hygiene in Gold

Hygienisch rein: Dank TwinDos® und PowerWash werden mehr als 99,9 %³) der Viren wie Corona zuverlässig entfernt.



SteamCare

Maximale Anwendungsvielfalt: Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.

- * modellabhängig
- ** Je eine Kartusche UltraPhase 1 und 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.
- *** Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche
- 1) TwinDos® Patent: EP 2 784 205
- 2) CapDosing Patent: EP 2 365 120
- 3) Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie InFluenc_H ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60°C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter www.miele.com/wa-c

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile* der Miele Waschtrockner im Überblick



Exclusive to Miele

Absolut schonend: Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur gleitet die Wäsche sanft auf einem feinen Wasserfilm.



Exclusive to Miele

QuickPower
Wäschepflege in kürzester Zeit:
Durch innovative Technologien geniessen
Sie exzellente Wasch- und
Trockenergebnisse.



Fleckenoption
Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.



Exclusive to Miele

Flusen ausspülen
Keine Flusen, keine Farbübertragung: Nach dem Trocknen wird jede
Fluse ausgespült und Verfärbungen
vorgebeugt.



EnergieeffizienzSparsam und schnell: Hohe Energieeffizienzklasse im Waschen und kurze Laufzeiten beim Trocknen.



Thermoschleudern

Der Miele Spartrick: Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.



Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Kein Überladen und Überdosieren: Die Wäsche wird beim Beladen gewogen und die optimale Dosierung empfohlen.



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



PerfectCare-Technologie

Perfekte Pflege: Mit der Miele PerfectCare-Technologie wird Ihre Wäsche rundum verwöhnt und geschont.



ProfiEco Motor²⁾

Stark & sparsam: Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter-Antrieb arbeiten verschleissfrei, leise und energiesparend.



Exclusive

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10'000 Stunden.¹⁾



Wasserschutzgarantie3)

Maximal sicher: Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



Waterproof-Metal (WPM)

Schutz vor Wasserschäden: Intelligente Sensorik und metallumflochtener Schlauch schaffen höchste Sicherheit.



Watercontrol-System (WCS)

Alles im Trockenen: WCS überwacht den Wassereinlauf, erkennt Leckagen sowie Wasser in der Bodenwanne.



AddLoad

Geniessen Sie maximalen Komfort: Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home4)

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



Effiziente Kombination TwinDos® und SingleWash

Sehr effizient: Mit TwinDos® und Single-Wash sparen Sie bis zu 40 % Waschmittel⁵⁾ und bis zu 60 % Energie und Zeit⁶⁾.



Geprüfte Hygiene7)

Geprüft durch Hochschule Rhein-Waal: Mit AllergoWash bis zu 99,99 % Bakterien entfernen.

^{*} modellabhängig ¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Wasch- und 4'000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengängen pro Woche für 50 Wochen p.a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.ch/20Jahre ²⁾ ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679 ³⁾ siehe auch Glossar. Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft. ⁴⁾ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. ⁵⁾ ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash ⁶⁾ im Programm Pflegeleicht 40 °C ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash. ⁷⁾ Die Methodenbeschreibung der Hygieneprüfung finden Sie unter www.miele.ch

Welche Wäschepflegeprogramme sind Ihnen wichtig?

Textilgerechte Spezialprogramme



Auffrischen

Sanft und glatt: Trockene Wäsche wird ideal auf das Bügeln vorbereitet und aufgefrischt.



Automatic

Für gemischte Wäsche: Baumwoll- und pflegeleichte Wäsche können Sie bequem in einer Beladung kombinieren.



Baumwolle Hygiene

Gut zu wissen: Ein erhöhter Wasserstand und längere Temperaturhaltezeiten töten Keime und Milben zuverlässig ab.



Daunen

Volles Volumen: Daunengefüllte Textilien wie Jacken oder Kissen bleiben locker und schön in Form.



Dunkle Wäsche

Intensive Farben: Durch die sanfte Behandlung behalten dunkle Kleidungsstücke lange ihre intensive Farbe.



Express

Schnell aufgefrischt: So sind leicht verschmutzte und kleinere Wäschemengen schnell wieder verfügbar.



Finish Dampf

Weniger Bügeln: Das Finish für feuchte, frisch gewaschene Wäsche reduziert den Bügelaufwand um die Hälfte.



Gardinen

Strahlend rein: Die automatische Vorwäsche löst bereits Staub und Schmutz, danach folgt die Intensivwäsche.



Imprägnieren

Bestmöglicher Effekt: Die thermische Fixierung sorgt für eine optimale wasserabweisende Funktion.



Jeans
Kein Ausbleichen: So behält JeansKleidung lange ihre Farbe ohne unschöne
Streifenbildung oder Knitterfalten.



Kopfkissen Herrlich frisch: Selbst grosse Kopfkissen mit Synthetikfüllung werden wieder wie neu.



OberhemdenKontra Knitterbildung: Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln von Hemdblusen und Oberhemden spürbar.



Outdoor Beste Pflege ohne Funktionsverlust: Hochwertige Outdoor-Textilien behalten ihre Funktionalität bei jedem Wetter.



QuickPowerZeitsparende Pflege: Die Wäsche wird besonders schnell perfekt gewaschen und punktgenau getrocknet.



Seide
Glänzende Pflege: Alle Handwäsche-Textilien ohne Wollanteil werden extrem schonend gewaschen und angetrocknet.



Sportschuhe
Für Champions: Mit dem schonenden
Spezialprogramm werden waschbare
Sportschuhe sanft und effektiv gereinigt.



SportwäscheDas Fitness-Programm: Sportwäsche ist in kürzester Zeit wieder einsatzbereit.



WolleKein Einlaufen, kein Verfilzen: Empfindliche
Wolltextilien werden besonders schonend
und werterhaltend gepflegt.



Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Waschtrockner auf einen Blick

Energieeffizienzklasse für durchgängiges Waschen und Trocknen



Für durchgängiges Waschen und Trocknen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.

Energieeffizienzklasse für Waschen



Für Waschen wird die Energieeffizienzklasse von A bis G angezeigt.


Schontrommel mit Beladungsmenge

Zeigt die maximale Beladungsmenge für Waschen sowie durchgängiges Waschen und Trocknen.



Schontrommel, 9 kg Waschen und 6 kg Trocknen.


Dosiersystem





Bestes Flüssigwaschmittel-System auf Knopfdruck.

PowerWash





Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die grosse und kleine Wäsche.

CapDosing1)

Zeigt an, ob das Gerät über CapDosing verfügt.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

Fleckenoption

Zeigt an, ob das Gerät über die Fleckenoption verfügt.



Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

Glättfunktionen

Zeigt an, über welche Glättfunktion das Gerät verfügt.



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

PerfectCare

Zeigt an, ob das Gerät über die Funktion PerfectCare verfügt.



Technologie für punktgenaue Wasch- und Trockenergebnisse.

¹⁾ Patent: EP 2 365 120

Waschtrockner















Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTW 800-70 CH	WTR 800-60 CH	WTI 300-60 CH
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	9,0/6,0	8,0/5,0	8,0/5,0
Bauform	5,5,5,5	5,3,5,5	1,5,5,5
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/-	●/●/●	●/●/●
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie			
PerfectDry/Thermoschleudern	-/●	- /●	-/●
Automatisches Flusen ausspülen	•	•	•
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1'600	1'600	1'600
Design			
Farbe Drehwahlschalter			Lotosweiss/Ring Chrom
Blendenausführung	schräg	gerade	gerade
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	M Touch	M Touch	ComfortSensor weiss, 1-zeilig
Reinigungsleistung			
TwinDos			_
PowerWash	•	•	•
CapDosing/Fleckenoption	●/●	●/●	●/-
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort	1		- 10
SteamCare/Vorbügeln	- 0/0/0	•/•	•/•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige		●/●/●	●/●/-
MultiLingua	- LED/O	<u>•</u>	•
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung AddLoad			LED/-
Effizienz und Nachhaltigkeit	<u> </u>		
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A	A	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	_ A		
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	_/●/●		_/●/●
Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme	_, 5, 5		=,0,0
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	0/0/0	●/●/●	●/●/●
QuickPower/Express/ECO 40-60	●/●/●	•/•/•	●/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	•/•/•	●/●/●	●/●/●
Sportwäsche/Sportschuhe	•/•	•/•	•/•
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	•/•	•/•	_/•
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	●/●/●	●/●/●	-/●/ -
Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen			
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Single/Kurz/AllergoWash	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	•	•	•
Sicherheit			
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 637	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'132/-	1'055/-	1'055/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps/UltraPhase 1+2	●/●	•/•	●/_
Gutschein Waschmittel/Gutschein Kartuschen	-/●	-/●	●/-





Typ-/Verkaufsbezeichnung Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	WTD 100-60 CH 8,0/5,0
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●
Türanschlag	rechts
Waschtrockner mit PerfectCare-Technologie	
PerfectDry/Thermoschleudern	-/●
Automatisches Flusen ausspülen	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1'500
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiss
Blendenausführung	gerade
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Display	DirectSensor weiss, 7-Segme
Reinigungsleistung	
TwinDos	
PowerWash	
CapDosing/Fleckenoption	_/_
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Bedienkomfort	
SteamCare/Vorbügeln	
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	
MultiLingua	
Trommelbeleuchtung/Beladungsanzeige und Dosierempfehlung AddLoad	
Effizienz und Nachhaltigkeit	·
Energieeffizienzklasse Waschen (A-G)	A
Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A-G)	- // D
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	_/●/●
Wichtigste Wasch- und Trockenprogramme	
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●
QuickPower/Express/ECO 40-60	
Oberhemden/Seide/Wolle	●/-/●
Automatic/Dunkle Wäsche/Jeans	_/_/_
Sportwäsche/Sportschuhe	
Lüften kalt/Lüften warm (nur Trocknen)	_/ ●
Outdoor/Imprägnieren/Auffrischen (Dampf)	-/-/-
Kopfkissen/Daunen/Baumwolle Hygiene	_/_/_
Wichtigste Wasch- und Trockenoptionen	
Einweichen/Vorwäsche/Wasser plus	_/_/_
Single/Kurz/AllergoWash	-/●/ -
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
Sicherheit	
Waterproof-Metal/Kindersicherung/PIN-Code	-/-/●
Technische Daten	
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 637
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'055/-
Spannung/Anschlussmöglichkeiten 50Hz, V	230 ~
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps/UltraPhase 1+2	_/_

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Waschtrockner

AddLoad

Das Waschprogramm Ihres Miele Waschtrockners läuft bereits, aber Sie haben ein Teil vergessen? Kein Problem! Denn dank der Funktion AddLoad können Sie Wäsche bis kurz vor Ende des Waschprozesses hinzufügen. Ganz egal, ob Lieblingsshirt oder Mini-Socke – Ihre Textilien lassen sich ganz komfortabel ergänzen oder entnehmen. Dadurch gestalten Sie Ihren Alltag maximal flexibel.

Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet¹⁾

Während manche Automotoren 3'000 Stunden getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10'000 Stunden.¹⁾ Tag und Nacht. Umfassend und präzise. Um Ihnen herausragende Ergebnisse zu garantieren, Jahr für Jahr.

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®2)

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.

Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Diese intelligente Funktion hilft Ihnen, den Waschtrockner nicht zu überladen und Waschmittel optimal zu dosieren. Das Gerät misst beim Beladen die aktuelle Wäschemenge und zeigt Ihnen an, wie viel Wäsche Sie noch zuladen können. Zusätzlich erhalten Sie im Display eine Empfehlung für die optimale Waschmitteldosierung. So waschen Sie stets umweltfreundlich und mit besten Ergebnissen.

CapDosing3)

Spezielle Anwendungen für Ihre Wäsche können Sie mit Miele Portionskapseln lösen. Diese bestehen zu 100 % aus recyceltem Plastik und werden in das Weichspülerfach eingesetzt. Dadurch wird Ihr Waschmittel perfekt für einen Waschvorgang dosiert – eine Überoder Unterdosierung ist nicht mehr möglich. Zur Wahl stehen 6 Spezialwaschmittel, 3 Weichspüler, das Imprägniermittel ImpraProtect, der Booster für starke Verschmutzungen und CottonRepair.

Effiziente Kombination TwinDos® und SingleWash

Sparsam in allen Lebenslagen: Durch das perfekte Zusammenspiel des automatischen Dosiersystems TwinDos[®] mit der exzellenten Reinigungsleistung von PowerWash waschen Sie maximal effizient. Auch Einzelteile lassen sich sparsam waschen – dank des praktischen Extras SingleWash. Dadurch sparen Sie bei jeder Anwendung bis zu 40 % Waschmittel⁴⁾ sowie bis zu 60 % Energie und Zeit⁵⁾.

Energieeffizienzklasse

Miele Waschtrockner arbeiten energie- und zeitsparend. Beim Waschen erreichen alle Modelle die höchste Energieeffizienz-klasse A. Im Trockenprozess wird die klassische Kodensationstechnologie für kurze Laufzeiten eingesetzt.

Fleckenoption

Dank der Fleckenoption wird der Programmablauf auf die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen angepasst. So wird z. B. eine Vorwäsche zugeschaltet und die Hauptwäsche verlängert. Bei der Basisvariante können Sie aus sieben Fleckenarten eine auswählen. Die Topvariante⁶⁾ bietet sogar 23 verschiedene Flecken, von denen sich bis zu drei gleichzeitig anwählen lassen. Ausserdem erhalten Sie nützliche Tipps und Hinweise auf dem Display.

Flusen ausspülen

Flusen, die nach dem letzten Trocknen im Gerät verblieben sind, werden mit diesem Programm restlos ausgespült. Kondenskanal, Laugenbehälter und Waschtrommel sind nach wenigen Minuten absolut flusenfrei. So werden Textilverfärbungen durch verschleppte Flusen sicher vermieden.

Geprüfte Hygiene

Mit Miele wird Ihre Wäsche nicht nur sauber, sondern auch hygienisch rein: Mehr als 99,99 % der E.coli- sowie S.aureus-Bakterien werden im Programm Pflegeleicht 40 °C mit dem Extra AllergoWash sowie – wenn im Modell vorhanden – im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C sicher entfernt. Das hat eine Prüfung der Hochschule Rhein-Waal bestätigt.⁷⁾

MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin – selbst, wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

PerfectCare-Technologie

Dank des perfekten Zusammenspiels vier innovativer Funktionen geniessen Sie immer optimale Wasch- und Trockenergebnisse. Die Miele Schontrommel sorgt für eine behutsame Behandlung Ihrer Lieblingskleidung. Mit PerfectDry und Thermoschleudern erreichen Sie punktgenaue Trockenergebnisse – und das besonders ökologisch. Und auch ein manuelles Flusenentfernen ist mit PerfectCare nicht mehr erforderlich – denn das übernimmt Ihr Miele Gerät automatisch.

PowerWash

Miele Waschtrockner mit PowerWash erzielen beste Reinigungsergebnisse und arbeiten gleichzeitig extrem sparsam, selbst bei kleinen Waschgänge. Die innovative Waschtechnologie Spin&Spray stellt einen besonders niedrigen Wasserstand sicher, wodurch wesentlich weniger Aufheizenergie benötigt wird.

ProfiEco Motor®)

Der ProfiEco Motor von Miele ist ein leistungsstarker Inverter Antrieb und dazu noch besonders sparsam und leise. Da der Motor elektronisch gesteuert wird, benötigt er keine Kohlebürsten und ist damit verschleissfrei. Für eine effiziente und komfortable Wäschepflege, viele Jahre lang.

QuickPower

Dank der Funktion QuickPower geniessen Sie maximale Freiheit. Denn die innovative Waschtechnologie Spin&Spray sorgt für noch kürzere Programmlaufzeiten. Ihre Wäsche wird kurz angeschleudert und über die Umflutung mit Wasser besprüht. So können Sie in nur 49 Minuten 4 kg Wäsche waschen – und das mit gewohnt exzellenter Wasch- und Spülleistung. Zusammen mit dem Trockenprogramm benötigt Ihr Miele Waschtrockner nicht einmal drei Stunden.

Schontromme

Durch die wabenförmige Oberflächenstruktur der Miele Schontrommel bildet sich ein feiner Wasserfilm zwischen der Trommelwand und den Textilien. Darauf gleitet die Wäsche ganz sanft und wird so optimal geschont. Durch die verkleinerten und am Rand polierten Durchtrittsöffnungen bleiben Ihre Textilien von Noppen und Fadenziehern verschont. Fremdkörper wie Büroklammern oder BH-Bügel können nicht mehr in die Laugenpumpe gelangen.

Single

Spontan Ihr Lieblingsteil waschen und trocknen in unter einer Stunde? Dank des neuen Extras Single ist dies jetzt möglich. Wählen Sie das passende Programm und Ihr Lieblingsteil ist in unter einer Stunde sauber und trocken. So können Sie auch kurz vor einer Verabredung oder einem Meeting Ihre Kleidungsstücke noch in den Miele Waschtrockner geben.

SteamCare

SteamCare von Miele erleichtert Ihnen die Wäschepflege. Mit dem Programm Auffrischen können Sie Gerüche kurz getragener Textilien zuverlässig entfernen – ohne sie zu waschen. So verleihen Sie Ihrer Kleidung eine angenehme Frische. Bereits gewaschene Textilien lassen sich dank des Programms FinishDampf in der Maschine glätten – das spart bis zu 50 % Bügelaufwand⁹⁾ und sorgt für mehr Freiheiten.

Thermoschleudern

Vor dem Trocknen werden die Textilien im warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert. Dadurch wird der Wassergehalt der Wäsche schon vor dem eigentlichen Trocknen reduziert – das spart Zeit und Strom.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home10)

Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Sprachsteuerung oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.

Virus-Hygiene in Gold¹¹⁾

Sorglose Wäschepflege: Dank der automatischen Dosierung TwinDos® mit UltraPhase 1 und UltraPhase 2 in Kombination mit der exzellenten Reinigungswirkung von PowerWash werden mehr als 99,9 % aller möglichen Viren zuverlässig entfernt. Das hat eine Prüfung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen bestätigt. Das Programm Baumwolle Hygiene 60 °C mit dem Extra AllergoWash ist sowohl bei behüllten Corona- oder Influenzaviren als auch bei unbehüllten Viren wirksam.

Wasserschutzgarantie¹²⁾

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause – und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutzsystem entstehen, sind Sie garantiert abgesichert¹³⁾. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für die daraus entstandenen Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation.

Watercontrol-System (WCS)

Das Watercontrol-System (WCS) kontrolliert mit einem Wasserstandsensor den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Geräts Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes

Waterproof-Metal (WPM)

Durch Wasserstandsensor und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Der Zulaufschlauch ist zusätzlich mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von aussen geschützt. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Waschtrockner oder Toplader, die oftmals in beengten Aufstellsituationen stehen.

- ¹⁾ Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle und Kernkomponenten mit 5'000 Wasch- und 4'000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengänge pro Woche für 50 Wochen p.a.) in diversen Programmen getestet. Mehr: miele.ch/20Jahre
- 2) TwinDos® Patent: EP 2 785 205
- 3) CapDosing Patent: EP 2 365 120
- 4) ggü. automatischer Dosierung ohne SingleWash
- ⁵⁾ im Programm Pflegeleicht 40 °C ggü. Geräten ohne PowerWash und SingleWash
- $^{\rm 6)}\!$ Alle Modelle mit M Touch.
- $^{7)}\,\mathrm{Die}\,\mathrm{Methodenbeschreibung}\,\mathrm{der}\,\mathrm{Hygienepr\"{u}fung}\,\mathrm{finden}\,\mathrm{Sie}\,\mathrm{unter}\,\mathrm{www.miele.ch}$
- 8) ProfiEco Motor Patent: EP 2 840 679
- ⁹⁾ Bestätigt vom Institut für Landtechnik, Sektion Haushaltstechnik der Universität Bonn.
- 10) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- ¹¹⁾ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H – ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter www.miele.com/wa-c
- 12) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebestimmungen im Garantieheft.
- $^{\rm 13)}\,{\rm Die}\,{\rm Haftung}$ aus dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



Im Handumdrehen faltenfrei – Ihre Bügelpartner mit Komfort!



Ein neues Zeitalter in der Wäschepflege

Miele Dampfbügelsystem FashionMaster

Miele FashionMaster - Bügelpartner mit viel Komfort

Mit der kompakten Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch wird aus ungeliebter Bügelarbeit eine schwungvolle Tätigkeit mit Spassfaktor.

Das Geheimnis des FashionMaster ist seine intelligente Technik. Unser Credo bei der Entwicklung: optimale Ergebnisse bei minimalem Arbeitsaufwand. Das fängt bereits beim patentierten 1-2-Lift-System¹⁾ an. Damit stellt sich der FashionMaster in Sekundenschnelle fast von ganz alleine auf. Weiter geht es mit der ausserordentlich präzisen und effizienten Dampftechnik, die mit Leichtigkeit für perfekte Glättung sorgt. Das Bügeleisen mit seiner speziellen Wabensohle garantiert optimale Dampfverteilung und damit beste Glättungsergebnisse.

Mit dem leistungsstarken SteamJet lassen sich die Vorteile der Dampferzeugung sehr handlich und vielseitig sogar auf hängende Textilien anwenden. Ein Display informiert Sie stets über den Status des Geräts und zeigt Handlungsempfehlungen an, z. B. wenn der Wassertank nachgefüllt werden sollte. Und nicht zuletzt besticht der FashionMaster durch sein funktionales, formschönes Design. Selbst zusammengeklappt ist er fast zu schön, um in der Nische zu verschwinden. Daher verwundert es nicht, dass diese Miele Innovation von mehreren renommierten Design-Jurys ausgezeichnet wurde.





Tschüss, Bügelstress. Willkommen, FashionMaster!

Bügeln gehört nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen? Das können wir verstehen. Deshalb haben wir ein Bügelsystem entwickelt, mit dem Sie Ihre Textilien in Zukunft leichter, schneller und gleichmässiger glätten können als je zuvor.

Mit dem Miele FashionMaster verliert die ungeliebte Bügelarbeit ihren Schrecken. Schon die Arbeitsvorbereitung spart Zeit und Wege: Der FashionMaster hat mit dem Bügeltisch, dem Bügeleisen und dem Dampferzeuger alles im Gepäck. Mit der Leichtigkeit eines Golf-Trolleys folgt er Ihnen auf zwei fussbodenschonenden Laufrollen mühelos an Ihren Bügelplatz. Auch einzelne Stufen sind für ihn kein Hindernis. Die innovative Technik des FashionMaster hilft Ihnen, selbst höhere Wäscheberge erstaunlich leicht und schnell abzutragen. Von der empfindlichen Seidenbluse bis zum robusten Leinensakko, von schwierigen Paillettenstickereien bis zu bedruckten Stoffen – der FashionMaster entknittert jedes Bügelproblem in Rekordzeit. Ohne Kompromisse, dafür mit viel Vergnügen.







Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster im Überblick

Exclusive to Miele Bügelsohle mit Wabenstruktur¹⁾

In Miele Waschmaschinen und Trocknern sorgt sie schon für einzigartige Wäscheschonung: die patentierte Schontrommel mit Wabenstruktur. Dasselbe Prinzip sorgt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Die einzigartige Wabensohle erzielt beste Bügelergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf schnell und gleichmässig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz leicht und dabei sehr effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



Aktiver Bügeltisch

Beste Bügelergebnisse: Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für optimalen Dampfeinsatz und Position der Kleidung.



Dampf

Mehr als nur heisse Luft: 3,5 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



Exclusive 1-2-Lift-System

to Miele Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.



SteamJet

Schön handlich: Hängende Textilien wie Kleider, Blazer oder Gardinen werden schonend geglättet und aufgefrischt.



FashionMaster Hygiene-Siegel

Hygienisch rein in 5 Sekunden: Bei punktueller Bedampfung entfernen Sie bis zu 99,99 %³⁾ der Viren.

¹⁾ Patent: EP 2 233 632

²⁾ Patent: EP 2 169 108

³⁾ Mit Ausnahme von Hepatitis B mit dem Bügeleisen (Leistungsstufe 3) bei einlagigen Textilien oder SteamJetwenn im Modell vorhanden. Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie – InFluenc_H – ausgezeichnet. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.com/fm-c

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster im Überblick



Antihaft-Sohle

Perfekte Schonung: Pailletten, Bedruckungen, sensible Stoffe schonen und Dunkles ohne Glanzstellen bügeln.



Absaugfunktion

Intensiv und glatt: Textilien werden durch Absaugen stärker mit Dampf durchdrungen, fixiert und perfekt geglättet.



Aufblasfunktion

Schwerelos: Durch das Luftkissen werden Textilien geglättet, aber nicht geplättet.



Mehrlagiges Bügeln

Spart Kraft und Zeit: Mehrlagige Wäsche lässt sich in einem Zug glätten. Wenden? Nicht nötig!




ComfortZone

Bügeln in einem Rutsch: Ohne Umlegen der Schulterpartie bügeln Sie ein komplettes Hemden- oder Blusenvorderteil.



Wassertank

Ausdauernd: Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,25 I – genug für eine volle Stunde Bügelzeit.



Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster lässt sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen.



Display

Immer im Blick: Das Display informiert über den Gerätestatus und erinnert z. B. an das Nachfüllen des Wassers.



Stufenlose Höheneinstellung

Einfach ergonomisch: Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf perfekte Arbeitshöhe. (83 bis 102 cm).



CoolDown-Funktion

Extra Sicherheit: Wird das Bügeleisen nicht genutzt, schaltet es nach 3 Minuten automatisch ab.



AutoOff-Funktion

Keine Sorge: Werden Bügeleisen oder SteamJet eine Viertelstunde nicht genutzt, stellt sich das Gerät komplett ab.



Geführte Erstinbetriebnahme

Einfach starten: Bei Inbetriebnahme führt Sie das Gerät sicher durch das Auswahlmenü für Sprache und Wasserhärte.



Geführtes Entkalken Langlebiger durch ideale Entkalkung: Das Gerät startet auf Knopfdruck nach Einfüllen des Entkalkers automatisch.



Automatisches Spülen

Ungetrübte Bügelfreude: Durch die Spülfunktion wird der Verdampfer von Mineralstoffrückständen befreit.



MultiLingua

Multitalent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für FashionMaster auf einen Blick

Textilart

Zeigt, für welche Textilart dieses Gerät sich besonders eignet.



Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Oberbekleidung.

Wabensohle1)

Zeigt an, dass das Gerät mit der Wabensohle ausgestattet ist.



Optimale Ergebnisse: Durch den Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv Ihre Wäsche.

MultiLingua

Zeigt an, ob die Sprache des Displays angepasst werden kann.



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

Dampf

Zeigt die Dampfleistung des Geräts an.



3,5 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.

1-2-Lift-System

Zeigt an, dass das Gerät mit dem 1-2-Lift-System ausgestattet ist.



Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem²⁾ 1-2-Lift-System.

SteamJet

Zeigt an, ob das Gerät über einen SteamJet verfügt.



Mit dem handlichen SteamJet können Sie hängende Kleider, Blazer, Gardinen usw. schonend glätten.

Dampfbügelsystem FashionMaster





Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 43-12 CH
Design	
Farbe Bügeleisen	anthrazit/grau
Farbe Bügeltischbezug	grau
Perfektes Bügelergebnis	
Wabensohle	•
Dampfdruck in bar	3,5
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	•
Dampf ab Temperaturstufe	2 P
SteamJet	
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	•
Leistungsstufe Gebläse	
AntihaftSohle	•
Zeitsparendes Bügeln	
Füllmenge Wassertank in I	1,25
Wassertank abnehmbar	•
Wassertank permanent nachfüllbar	•
Mehrlagig bügeln	•
Bedienkomfort	
All-in-one	•
1-2-Lift-System	•
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1'020
Fussbodenschonende Laufrollen	•
Bügeltisch mit Comfort-Zone	•
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	•
Memory-Funktion Gebläse	•
MultiLingua	•
Automatische Entkalkung	•
Automatisches Spülen	•
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	•
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	•
Sicherheit	
CoolDown Funktion	<u> </u>
AutoOff Funktion	
Technische Daten	
Abmessungen in cm (B x H x T)	47 x 97 x 148
Abmessungen in cm (B x H x T), zusammengeklappt	47 x 128 x 37
Bügelfläche in mm	1'200 x 400
Mitgeliefertes Zubehör	
AntihaftSohle	•
Basic Bügeltischbezug/Premium	●/-
Dampfschlauchhalter	•
Teststreifen für Wasserhärte	•
Entkalkungstabletten	•
Nachkaufbares Zubehör	
SteamJet	•
Premium Bügeltischbezug in anthrazit	•

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster

Absaugfunktion

Die im Bügeltisch eingebaute Absaugfunktion sorgt für eine gezielte Durchdringung der Kleidung mit Dampf und reduziert die Bildung von Kondenswasser. Ein weiterer Effekt: Die Textilien werden auf dem Bügeltisch fixiert und bleiben während des Bügelvorgangs sicher in Position.

Aktiver Bügeltisch

Der Bügeltisch unterstützt Sie aktiv mit drei intelligenten Funktionen beim Bügeln. Die Aufblasfunktion sorgt für besonders sanftes Glätten, die Absaugfunktion bewirkt einen intensiveren Dampfeinsatz. Über die Dampftaste am Bügeleisen startet die Aufblas- oder Absaugfunktion im Bügeltisch und schaltet sie in Bügelpausen automatisch ab. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung und startet sie beim nächsten Dampfeinsatz erneut.

Antihaft-Sohle

Ob Pailletten, Bedruckungen und Co. oder extrem empfindliche Stoffe – mit dem FashionMaster bewältigen Sie auch diese Herausforderung. Zur Extra-Schonung verwenden Sie die aufsteckbare Antihaft-Sohle, die direkt auf modischen Verzierungen angewendet werden kann. Mit ihrer Teflon-Beschichtung schützt sie dunkle Textilien vor Glanzstellen – und das ohne die Textilien auf links ziehen zu müssen.

Aufbewahrungsfächer

Ist der FashionMaster zusammengeklappt, fällt der Blick nicht auf Kabel, Bügeleisen usw., sondern auf die auffallend elegante Form. Dafür sorgen 2 Zubehörfächer: Bügeleisen und Kabelhalter finden Platz unter der Ablage des Bügeleisens. Das zweite Fach befindet sich im Gerätesockel. Hier sind das Anschlusskabel, die Antihaft-Sohle, der SteamJet und andere Zubehörteile gut aufgehoben.

Aufblasfunktion

Für alles, was geglättet, aber nicht geplättet werden soll, bietet der Bügeltisch des FashionMaster die Aufblasfunktion. Das Gebläse bildet ein Luftkissen zwischen Textil und Bügeltisch, so dass Rüschen, Kaschmirpullover und Co. schwebend in Form gebracht werden. Die gleiche Funktion hilft, das Durchdrücken von Nähten zu vermeiden.

Automatisches Spülen

Mineralstoffrückstände aus dem verdampften Wasser müssen regelmässig aus dem Dampferzeuger gespült werden, um eine konstante Leistungsfähigkeit des Geräts zu gewährleisten. Abhängig von der verbrauchten Wassermenge ermittelt der FashionMaster deshalb automatisch das erforderliche Spülintervall. Wenn es soweit ist, erfolgt das Spülen direkt nach dem Einschalten des Fashion-Master. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Restwasserschublade zu leeren.

AutoOff-Funktion

Werden Bügeleisen oder SteamJet ca. eine Viertelstunde lang nicht benutzt, schaltet sich das komplette Gerät ganz von allein aus. Das "vergessene Bügeleisen" gehört damit der Vergangenheit an.

Bügelsohle mit Wabenstruktur¹⁾

Was sich bei der Miele Schontrommel bereits bewährt hat, sorgt jetzt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Mit der patentierten Wabensohle verteilt sich der Dampf anders als bei herkömmlichen Bügeleisen blitzartig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz sanft und dabei trotzdem effektiv über Ihre Wäsche gleiten.

ComfortZone

Mit den Massen von 120 x 40 cm bietet der Bügeltisch selbst langen Hosenbeinen ausreichend Platz. Die ComfortZone an der Spitze des Bügeltischs ist so gestaltet, dass Sie ein komplettes Blusen- oder Hemdenvorderteil in einem Rutsch bügeln können, ohne dass Sie die Schulterpartien umlegen müssen. Das spart Zeit.

CoolDown-Funktion

SICHERHEIT wird bei Miele grossgeschrieben: Deshalb sorgen Bewegungssensor und Tastenüberwachung dafür, dass sich das Bügeleisen von selbst ausschaltet, wenn es ca. 3 Minuten lang nicht benutzt wird. Durch einfaches Bewegen schaltet es sich automatisch wieder ein.

Dampf

Mit bis zu 3,5 bar Dampfdruck und einer konstanten Dampfmenge von 100 g/min erzielen Sie mit dem FashionMaster Bügelergebnisse in Profiqualität. Der Dampf durchdringt sogar dickste Materialien und verringert damit die Bügelzeit. Ob Sie mit Dampfstössen oder Dauerdampf arbeiten, entscheiden Sie durch die Betätigung der Dampftaste, direkt am Bügeleisen.

Display

Über das Display haben Sie die Geräteeinstellungen immer im Blick. Ausserdem informieren Sie diverse Anzeigen rechtzeitig und zuverlässig darüber, ob z. B. eine Entkalkung erforderlich ist oder der Wassertank nachgefüllt werden muss.

1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe – null Kraftaufwand! Mit dem patentierten²⁾ 1-2-Lift-System ist das komplette Gerät, bestehend aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch, mit einfachsten Schritten aufgebaut. Entriegeln und in die Waagerechte hochgleiten lassen – fast wie von Zauberhand. Der FashionMaster glättet nicht nur Ihre Wäsche, sondern schont auch Ihren Rücken!

Geführte Erstinbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung des FashionMaster führt Sie das Programm ganz einfach durch die wichtigsten Einstellungen. Sie wählen lediglich die Sprache für die Geräteinformation aus und stellen die Wasserhärte ein. Das Gerät ermittelt nun automatisch den optimalen Entkalkungsturnus. So bleibt Ihr FashionMaster bestens gepflegt und erzielt eine lange Lebensdauer.

Geführtes Entkalken

Nachdem Sie vor der ersten Nutzung die Wasserhärte eingestellt haben, bestimmt das Programm automatisch den erforderlichen Entkalkungsturnus und erinnert Sie rechtzeitig daran. Den Entkalkungsprozess starten Sie einfach per Knopfdruck. Das Programm bittet Sie um das Einfüllen eines geeigneten Entkalkers und startet daraufhin selbstständig.

Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster steht auch zusammengeklappt auf eigenen Füssen und kann ganz nach Ihren Wünschen in der Wohnung platziert werden. Mithilfe der fussbodenschonenden Laufrollen lässt er sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen. Dabei stellen Teppichkanten, Türschwellen oder auch einzelne Stufen kein Hindernis dar.

Mehrlagiges Bügeln

Sparen Sie Kraft und Zeit! Mehrlagige und dicke Textilien werden mit dem FashionMaster nämlich nur noch einfach und nicht mehr doppelt behandelt. Die grosse Dampfmenge und der hohe Dampfdruck ermöglichen, dass auch dickere Textilien, wie z. B. Jeans, nur von einer Seite gebügelt werden müssen und trotzdem perfekt geglättet sind.

MultiLingua

Ihr Gerät kann Hinweise und Anzeigen in mehreren Sprachen darstellen, damit Sie alle Informationen verstehen. Wählen Sie im Sprachmenü einfach die gewünschte Sprache. Ein Fähnchen weist Ihnen den Weg. So finden Sie ganz einfach dorthin – selbst, wenn einmal eine Sprache eingestellt ist, die Sie nicht verstehen.

SteamJet

Unschönen Knittern und Falten in Ihrem Blazer, Abendkleid oder in Ihren Gardinen begegnen Sie mit dem SteamJet. Er wiegt nur halb so viel wie das Bügeleisen, verfügt aber über den gleichen Dampfdruck und die gleiche Dampfmenge. Der Bürstenaufsatz richtet die Fasern der Textilien auf und sorgt für den perfekten Abstand zu ihnen. Der SteamJet kann auch genutzt werden, während der FashionMaster platzsparend zusammengeklappt ist.

Stufenlose Höheneinstellung

Ganz bequem und stufenlos bringen Sie den Bügeltisch exakt auf Ihre individuelle Arbeitshöhe. Unterstützt durch eine eingebaute Gasdruckfeder, erreichen Sie eine komfortable Arbeitshöhe von 83 bis 102 cm.

Wassertank

Grössere Wäschemengen bewältigen und zwischendurch mal eben Wasser nachfüllen? Ja, das geht, denn der Wassertank des FashionMaster kann auch während des Bügelns jederzeit und ganz einfach entnommen und mit normalem Leitungswasser befüllt werden. Die benutzerfreundliche, flache Form erlaubt selbst das Nachfüllen unter niedrigen Wasserhähnen. 1,25 I Fassungsvermögen verhelfen Ihnen zu etwa einer Stunde Bügelzeit ohne Unterbrechung.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Miele Bügelmaschinen im Überblick

Miele Bügelmaschinen – die Champions gegen Falten und Knitter

Halten Sie Bügelmaschinen für altmodisch und umständlich? Dann haben Sie wahrscheinlich noch nie mit einer Miele Bügelmaschine gearbeitet. Die Vorteile werden Sie schnell überzeugen. So bequem und schnell haben Sie noch nie gebügelt! Im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln sparen Sie viel Mühe – und bis zu 50 % Zeit. So gewinnen Sie Zeit für die schöneren Dinge des Lebens!



Faszinierend vielseitig

Flexibel für jede Anforderung: Wäsche jeder Art und Grösse lässt sich schnell und unkompliziert glätten.



Hoher Anpressdruck

Mehr Druck, mehr Glätte: Beim Handbügeln müsste man für einen vergleichbaren Druck permanent mit 7 kg Gewicht aufdrücken.



Textilgerechte Temperaturwahl

Schont die Fasern: Temperatur einfach analog zum Pflegeetikett einstellen. So bleiben Ihre Textilien lange schön.



Bügeln im Sitzen

Ergonomisch und entlastend: Ihr Rücken wird geschont, die Bedienung per Fussschaltung hält Ihnen beide Hände frei.

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile der Miele Bügelmaschinen im Überblick



83 cm breite Bügelwalze

Komfortabel und zeitsparend: Grosse Wäschestücke, z. B. Kissenbezüge, in einem Arbeitsgang schnell bügeln.



Variable Walzengeschwindigkeit

Einfach besser bügeln: Wäscheart, Wäschefeuchte und Ihr Arbeitstempo werden optimal berücksichtigt.



Rundum freies Walzenende

Kein Stau, kein Aufwickeln: Auch knifflige Wäschestücke wie Röcke oder Oberhemden lassen sich problemlos bügeln.



Grosser Stapelraum

Grosszügig und luftig: Fängt Ihre Wäsche nach dem Bügeln locker auf – ganz ohne Knitter.



Komfortable Ablagestange

Spart Platz und Zeit: Wäschestücke nach dem Bügeln einfach hier ablegen. Ideal zum Abkühlen und Nachtrocknen.



Fingerschutzautomatik

to Miele Gefahrlose Bedienung: Geraten Finger unter die Fingerschutzleiste, stoppt der Motor und die Bügelwange hebt sich.



Exclusive Notentriegelung

to Miele Perfekter Schutz für Ihre Wäsche: Anpressdruck der Walze per Hand lösen und die Wäsche einfach herausnehmen.



Standsicherheit

Soviel steht fest: Robuste Bauweise und stabiler Fuss sorgen für sicheren Stand.



Platzsparende Aufbewahrung

Passt in kleinste Nischen: Das Gerät braucht nur 0,2 m² Stellfläche. 4 Rollen machen den Transport kinderleicht.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Bügelmaschinen auf einen Blick

Textilart

Zeigt, für welche Textilart sich dieses Gerät besonders eignet.



Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Flachware wie Bett- und Tischwäsche usw.

Bügelmaschine



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 990
Farbe Gerät	Lotosweiss
Perfektes Bügelergebnis	
Textilgerechte Temperaturwahl	•
Hoher Anpressdruck (N/cm²)	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe	•
Wäschegerechter Bügeltisch mit grossem Stapelraum	•
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	•
Zeitsparendes Bügeln	
Breite der Bügelwalze in mm	830
Variable Walzengeschwindigkeit	•
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	_
Bedienkomfort	
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	<u> </u>
Rundum freies Walzenende	•
Übersichtliches Bedienfeld	•
Komfortabler Klappmechanismus	•
Leichter Transport durch vier Laufrollen	•
Sicherheit	
Fingerschutzautomatik	•
Notentriegelung	<u> </u>
Gute Standsicherheit	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	959 x 985 x 380
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	1'055 x 500 x 380
Gesamtanschlusswert in KW	22

Nützliche Informationen im Detail

Das Glossar der Miele Bügelmaschinen

83 cm breite Bügelwalze

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Bügeleisen ist die Bügelfläche fünfmal so gross. Die Walzenbreite von 83 cm ermöglicht ein sehr komfortables Bügeln von grossen Wäschestücken. So lässt sich z. B. ein Kopfkissenbezug in nur einem Arbeitsgang bügeln.

Bügeln im Sitzen

Bügeln ganz ohne Kraftaufwand und im Sitzen. Die Bügelwalze wird über eine leichtgängige Fussschaltung in Bewegung gesetzt, die Bügelwange senkt sich mit hohem Anpressdruck auf das Textil. Die ergonomische Sitzhaltung entlastet Ihren Rücken, und Sie haben beide Hände frei.

Faszinierend vielseitig

Für eine Vielzahl verschiedener Textilien und Wäschestücke bietet Miele Ihnen die angenehmste Lösung, um diese schnell und ohne Kraftaufwand zu glätten. Und die Wege zur Heissmangel können Sie sich dann sparen. Aber nicht nur Bett- und Tischwäsche, sondern auch T-Shirts, Jeans usw. lassen sich mühelos glätten. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig der Einsatz ist.

Fingerschutzautomatik

Gelangen die Fingerspitzen unter die bewegliche Fingerschutzleiste, reagiert der Sicherheitsschalter sofort und stellt den Motor ab. Die Walzenbewegung stoppt, und die Bügelwange fährt zurück. Somit ist ein sicherer Schutz für Ihre Finger gewährleistet.

Grosser Stapelraum

Nach dem Bügeln fällt die Wäsche ganz locker in den grossen Stapelraum – knitterfrei.

Hoher Anpressdruck

Während des Bügelns wird die Bügelwange mit einem Anpressdruck von 0,35 N/cm² an die Bügelwalze gedrückt. Um beim Bügeln von Hand einen vergleichbaren Anpressdruck zu erzeugen, müsste man das Bügeleisen pausenlos mit einem Gewicht von ca. 7 kg auf das Bügelbrett drücken. Für beste Bügelergebnisse mit wenig Aufwand.

Komfortable Ablagestange

Zum knitterfreien Ablegen fertig gebügelter Wäsche dient die ausklappbare Ablagestange. Dort kann die Wäsche abkühlen und ggf. nachtrocknen.

Notentriegelung

Sollte es während des Bügelns zu einem Stromausfall kommen, kann die Bügelwange nicht mehr automatisch – durch Lösen des Fussschalters – abgefahren werden. Damit Sie Ihre Wäsche dennoch sofort entnehmen können, wird durch Betätigen der Notentriegelung der Anpressdruck der Bügelwange manuell aufgehoben. Nun können Sie Ihre Wäsche – in Drehbewegung der Walze – herausziehen. Somit ist der Schutz Ihrer Wäsche gewährleistet.

Platzsparende Aufbewahrung

Nach Gebrauch sorgt ein komfortabler Klappmechanismus für platzsparende Aufbewahrung. Zusammengeklappt benötigt die Bügelmaschine nur 0,2 m² Stellfläche. Dank vier stabiler Laufrollen ist die Bügelmaschine einfach zu transportieren.

Rundum freies Walzenende

Das rundum freie Walzenende erleichtert das Bügeln von kniffligen Wäschestücken wie z. B. Röcken oder Oberhemden.

Standsicherheit

Die robuste Bauweise und der stabile Fuss gewährleisten eine hohe Standsicherheit.

Textilgerechte Temperaturwahl

Die Heizleistung lässt sich gemäss den Pflegekennzeichen in den Textilien einstellen – das schont die Fasern. Die Wärme wird dank der drei Heizkörper optimal über die gesamte Fläche verteilt. Dies garantiert beste Bügelergebnisse.

Variable Walzengeschwindigkeit

Die Drehgeschwindigkeit der Walze lässt sich in fünf Stufen auf die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Anpassung an Wäscheart und Wäschefeuchte. Einstellung des individuellen Arbeitstempos.



Hier finden Sie praktisches Zubehör für Ihre Wäschepflegegeräte und exklusives Waschmittel für Ihre Wäsche.



Zubehör für Wäschepflegegeräte



Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 512 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt oder der Wäschekorb zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



Unterbausockel mit Schublade

Zum ergonomischen Beladen von Waschmaschine und Trockner können die Geräte auf einem eigenen Sockel platziert werden – z. B. WTS 510. Durch eine Sockelhöhe von 30/35 cm können die Textilien ohne lästiges Bücken be- und entladen werden. Zur sicheren Aufstellung wird das Gerät fest mit dem Sockel verbunden. Die integrierte Schublade mit Push-Pull-Öffnung bietet zusätzlichen Stauraum für z. B. Waschmittel oder Duftflacons. Dank der Antirutschmatte kann das Zubehör beim Öffnen und Schliessen nicht verrutschen.

Zubehör für Wäschepflegegeräte



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 511

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der T1 ChromeEdition und T1 Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser WTZH und WTW)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiss



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 512

Mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule

- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Für Trockner der WhiteEdition T1
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser WTZH und WTW)
- Höhe WTV: 12 cm
- Farbe: Lotosweiss



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 501

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der ChromeEdition T1 und T1 Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser W 1000, WTZH und WTW)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiss



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 502

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Für Trockner der T1 WhiteEdition
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen (ausser W 1000, WTZH und WTW)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- Höhe WTV: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiss



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 500

Für die einfache Säulenaufstellung.

- Aufnahme und Fixierung der Trocknerfüsse
- Einfachere und sichere Säulenaufstellung
- Für Kombination Frontlader (ausser W4xxx, W6xxx) und Trockner
- Nicht für Waschautomaten mit Comfort-Blende (49 Grad)



Wasch-Trocken-Verbindungssatz WTV 412

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule

- Allrounder für Waschmaschinen mit beliebiger Blendenneigung
- Für Trockner der Baureihen T 7000, T 8000 und T Classic
- Passt zu allen Baureihen von Miele Waschmaschinen
- Höhe WTV: 1,5 cm
- Farbe: Lotosweiss

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

Trockner T1 Chrome T1 White und T 8000 T 4000 Ci T 7000 und Chrome White Selection **Excellence** W1 Chrome WTV 512 WTV 412 WTV 412 WTV 412 WTV 511 und Chrome WTV 4172) WTV 501 WTV 502 Excellence WTV 500 WTV 511 WTV 512 WTV 412 WTV 412 W1 White WTV 412 und White WTV 501 WTV 502 Selection W 3000/5000 WTV 511 WTV 512 WTV 412 WTV 412 WTV 412 WTV 501 gerade WTV 502 Blende W 3000/5000 WTV 511 WTV 512 WTV 407 WTV 412 WTV 412 schräge WTV 500 WTV 500 WTV 412 Blende W 2000i WTV 5011) WTV 5021) WTV 4121) WTV 410 WTV 4121) WTV 5111) WTV 5121) WTV 4121) WTV 500 WTV 500 WTV 412 WTV 412 W 1000 WTV 511 WTV 512 WTV 412 WTV 500 WTV 500

¹⁾ Waschmaschine muss mit Gerätedeckel ergänzt werden

²⁾ Nur für Waschmaschinen mit schräger Blende



Unterbausockel mit Schublade WTS 510

Mit integrierter Schublade für Zubehör z. B. Waschmittel oder Duftflacons

- Komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten Stand
- Kein Verrutschen des Inhalts dank Antirutschmatte
- Für Waschmaschinen: W1, W1 Classic und WT1 (ausser WTZH und WTW)
- Für Trockner: T1 und T1 Classic
- Nicht geeignet für Säulenaufstellung
- Höhe WTS: 35 cm
- Farbe: Lotosweiss



Unterbausockel mit Schublade WTS 410

Mit integrierter Schublade für Zubehör z. B. Waschmittel oder Duftflacons

- Komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten Stand
- Für Waschmaschinen: W 3000, W 5000 und W Classic
- Für Trockner: T 8000 und T Classic
- Nicht geeignet für Waschtrockner oder Säulenaufstellung
- Höhe WTS: 30 cm
- Farbe: Lotosweiss



Unterbausatz UBS W1/G

Für einen sicheren Unterbau von Waschmaschinen W1

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) ersetzt den Gerätedeckel
- Für Waschmaschinen der W1 ChromeEdition und W1 Classic mit gerader Blende
- Für Waschtrockner WT1 mit gerader Blende



Unterbausatz UBS T1/G

Für einen sicheren Unterbau von Trocknern T1

- Unterbau in niedrige Nischen (ab 82 cm) ersetzt den Gerätedeckel
- Für Trockner der T1 ChromeEdition und T1 Classic mit gerader Blende

Zubehör für Wäschepflegegeräte



Nachfüllbehälter 1 und 2

Für die Dosierung von marktüblichen Waschmitteln in TwinDos® Waschmaschinen

- Durchsichtiger Behälter mit 1,5 l Fassungsvermögen
- Speziell für Miele Waschmaschinen entwickelt
- Einsetzbar in: W1 Modelle mit TwinDos®



Einsatz für Flüssigwaschmittel **EFW 100**

Für eine optimale Dosierung beim Waschen mit Vorwäsche oder Startvorwahl

- Für Waschmaschinen W1 und Waschtrockner WT1 ab Januar 2020
- Auch bei Maschinen mit TwinDos® ideal für Spezialwaschmittel
- Zum Einsatz ins Hauptwäschefach



Trocknerkorb TRK 555

Ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere

- Beste Schonung für empfindliche Teile
- Speziell für Miele Trockner entwickelt
- Einsetzbar in allen Trocknern T1, T1 Classic



Trocknerkorb TK 111

Ideal für Sportschuhe, Kinderstiefel, kleine Wolltextilien oder Kuscheltiere

- Beste Schonung für empfindliche Textilien
- Speziell für Miele Trockner entwickelt
 Einsetzbar in: T Classic, T 7000, T 8000



Filter für Wärmepumpentrockner T1

Ersatz für Kombifilter vor dem Wärmetauscher bei Wärmepumpentrocknern der Baureihe T1.

Zubehör für Bügelgeräte



SteamJet ST 30

Für Miele Dampfbügelsysteme FashionMaster

- Leichtes Glätten von hängenden Textilien, wie z. B. Sakkos
- Feiner Bürstenaufsatz unterstützt das Aufrichten der Fasern



Antihaft-Sohle

Für Miele Dampfbügelsysteme FashionMaster

- Bügeln von besonders empfindlichen Textilien
- Bügeln von dunklen Textilien, ohne Glanzstellen
- Bügeln von Textilien mit Pailletten oder Bedruckungen



Basic Bügeltischbezug

Für Miele Dampfbügelsysteme FashionMaster

- Hochwertiger Bügeltischbezug aus 100 % Baumwolle
- Extrem haltbar und hitzebeständig
- Perfekte Feuchtigkeitsaufnahme
- Bei bis zu 40 °C waschbar
- Farbe: grau



Premium Bügeltischbezug

Für Miele Dampfbügelsysteme FashionMaster

- Hochwertiger Bügeltischbezug aus 100 % Baumwolle
- Extrem haltbar und hitzebeständig
- Perfekte Feuchtigkeitsaufnahme
- Bei bis zu 40 °C waschbar
- Farbe: anthrazit



Unterlage Bügeltischbezug

Für Miele Dampfbügelsysteme FashionMaster

- Polsterung für optimale Bügelergebnisse
- Perfekte Feuchtigkeitsaufnahme
- Material: 100 % Polyesterfaser



Bügeltuch "Waves"

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung aus 100 % fein gewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- Farbe: grau-braun mit weissen Wellenlinien



Bügeltuch "Sunshine"

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung aus 100 % fein gewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- Farbe: einfarbig hellgelb



Bügeltuch "Moonshine"

Für die Walzen der Miele Bügelmaschinen

- Hochwertige Bespannung aus 100 % fein gewebter Baumwolle
- Bei bis zu 60 °C waschbar
- Farbe: einfarbig weiss

Für beste Waschergebnisse

Miele Waschmittel

Einfach perfekt waschen. Mit Waschmitteln von Miele.

Sie benötigen nur drei Waschmittel für Ihre alltägliche Wäsche.

- Für alles Weisse: das Miele UltraWhite.
- Für alles Bunte und Schwarze: das Miele UltraColor.
- Für Wolle, Seide und alles Feine: das Miele WoolCare.

Für spezielles oder sehr hochwertiges Waschgut, das Sie seltener waschen, wie z. B. Daunen oder Textilien mit Membranfunktion, bietet Ihnen Miele einfache, kompakte Lösungen. Für eine gründliche Reinigung bei gleichzeitig schonender Pflege der anspruchsvollen Fasern. Einen umfassenden Überblick über die Miele Spezialwaschmittel finden Sie auf den folgenden Seiten.

Für Miele Waschmaschinen mit automatischer Dosierung bietet Miele ebenso spezielle Lösungen: Miele UltraPhase 1 und Miele UltraPhase 2, ein einzigartiges 2-Komponenten-Waschmittelsystem in Kartuschenform für Buntes und Weisses.

Das optimale Zusammenspiel von Waschmittel und Waschmaschine: perfekte Sauberkeit bei minimaler Dosierung.

Die eigens auf die Miele Waschmaschinen abgestimmten Rezepturen stehen für perfekte Waschergebnisse.

Ausgehend von der Wassermenge und den Temperaturen der Miele Wasch- und Pflegeprogramme wurden zudem die effizientesten Dosierempfehlungen zur Erzielung perfekter Ergebnisse bemessen und erfolgreich getestet.

So schöpfen Sie bei äusserst sparsamer Dosierung die Leistung Ihrer Miele Waschmaschine immer optimal aus. Und schonen zudem die Umwelt.



Miele UltraWhite für strahlend weisse Wäsche.



Miele UltraColor für leuchtende Farben und gegen Verfärbungen.



Miele WoolCare für die schonende Reinigung feiner Textilien.







Schützen Sie sensible Haut

Empfindliche Haut verdient besonderen Schutz – auch, wenn es um die Wäschepflege geht: Unsere Sensitive Waschmittel sind deshalb frei von Farb- und Duftstoffen und Allergien sind kein Thema. So schenken Sie Ihrer sensiblen Haut die Ruhe, die sie braucht. Auf optimale Wäschepflege müssen Sie deshalb nicht verzichten: Die Ergebnisse sind bestens.

Waschmittel für Miele Waschmaschinen











Miele UltraWhite Vollwaschmittel

Für beste Ergebnisse bei weissen Textilien und farbechter Buntwäsche

- Beste Ergebnisse bei 20/30/40/60/95 °C
- Strahlend weiss dank kraftvoller Formel mit Aktivsauerstoff
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochergiebig für 42 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

Miele UltraColor Flüssigwaschmittel

Für bunte und schwarze Textilien

- Beste Waschergebnisse bei 20/30/40/60 °C
- Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochergiebig für 36 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

Miele UltraColor Nachfüllbeutel 1,265 I

Für bunte und schwarze Textilien

- Beste Waschergebnisse bei 20/30/40/60 °C
- Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochergiebig für 23 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.



Miele UltraColor Sensitive Colorwaschmittel

Für bunte Wäsche – besonders hautverträglich

- Ohne Duft- und Farbstoffe
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Mit Farbschutzformel für leuchtende Farben
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochergiebig für 37 Waschgänge









Miele WoolCare Feinwaschmittel

Für Wolle, Seide und alles Feine

- Spezieller Pflegekomplex aus Weizenprotein und Farbschutzformel
- Faserschutz-Komponenten gegen Verfilzen
- Beste Waschergebnisse bei 20/30/40/60 °C
- Hochergiebig für 37 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

Weichspüler

Besonders gut geeignet für alle Textilien aus Frottee

- Für kuschelweiche Wäsche
- Frischer, natürlicher Duft
- Verhindert elektrostatische Aufladung im Wäschetrockner
- Hochergiebig für 50 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.













Miele UltraDark **Spezialwaschmittel**

Für dunkle und schwarze Textilien

- Mit spezieller Farbschutzformel
- Anti-Pilling-Effekt: Schützt Ihre Kleidung vor dem Vergrauen
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochergiebig für 60 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

Daunen Spezialwaschmittel

Ideal für Kissen, Schlafsäcke oder hochwertige Daunenbekleidung

- Erhält die Elastizität der Daunenfedern
- Erhält ebenfalls die Atmungsaktivität der Daunenbekleidung
- Daunen verklumpen nicht und bleiben fluffig
- Hochergiebig für 13 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

Sport **Spezialwaschmittel**

Perfekt für atmungsaktive Sportbekleidung

- Neutralisiert Gerüche dank des eingebauten Geruchsabsorbers
- · Reinigt und pflegt farbschonend atmungsaktive Sportbekleidung
- Erhält die Formstabilität der Textilien auch für Fleece
- Hochergiebig für 13 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.









Outdoor **Spezialwaschmittel**

Perfekt für hochwertige Outdoor- und Funktionsbekleidung

- Besonders membranschonend dank spezieller Tensidkombination
- Schaumstark reinigt Ihre Textilien sanft auf einem Schaumteppich
- Neutralisiert Gerüche dank Geruchsabsorbers
- Hochergiebig für 13 Waschgänge
- Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

Imprägniermittel

Ideal für Sport- und Regenschutzbekleidung

- Wirksame Imprägnierung gegen Nässe, Wind und Schmutz
- Erhält die Atmungsaktivität der Textilien
- Hochergiebig für 4 Anwendungen
 Einfach perfekt waschen. Mit Miele.

UltraPhase 1 und UltraPhase 2

Für Waschmaschinen und Waschtrockner mit TwinDos®

Perfekte Waschergebnisse

Miele hat die Wäschepflege revolutioniert: Das 2-Phasen System von Miele wäscht gründlicher und sauberer als herkömmliche Flüssigwaschmittel, die kein Bleichmittel enthalten, weil diese die anderen Inhaltsstoffe zerstören würden.

Durch die getrennte Lagerung und Dosierung von Miele UltraPhase 1 und 2 ist es möglich, im TwinDos®-System Bleichmittel einzusetzen. Die Wirkstoffe und Enzyme in UltraPhase 1 lösen den Schmutz und entfernen Flecken, wie z. B. Öl und Fett, Proteine und Stärke.

Mit UltraPhase 2 wird dem Waschprozess das Bleichmittel zum optimalen Zeitpunkt zugeführt und entfernt selbst hartnäckige Flecken, wie z. B. Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder Rotwein.

Der grosse Vorteil dieses Dosierprinzips: Erstmals können Sie mit Flüssigwaschmittel nicht nur Buntes, sondern auch Weisses perfekt waschen.

Geprüfte Qualität

Das Hohenstein Institut untersuchte die Eigenschaften des automatischen 2-Phasen-Dosiersystems in Verbindung mit den Miele Waschmitteln UltraPhase 1 und UltraPhase 2. Die hervorragende Waschwirkung wurde in Bezug auf die Fleckentfernung, den Weissgrad, die Anti-Vergrauung und die Dosiergenauigkeit bestätigt.





Exclusive to Miele TwinDos® Bestes FlüssigwaschmittelSystem auf Knopfdruck.

Automatisch dosieren mit TwinDos® ist nicht nur praktisch, sondern garantiert gleichzeitig perfekte Reinheit: Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.



UltraPhase 1 und 2 – das perfekte Team für Ihre Wäsche.

UltraPhase 1:



7 Enzyme für ultimative Sauberkeit



ColorProtect für lang anhaltende Farbintensität



Jetzt mit dem frischen Miele Aqua Duft

UltraPhase 2:



Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung



WhiteBooster für strahlend weisse Wäsche



OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät



Beim Kauf einer Waschmaschine oder eines Waschtrockners mit TwinDos® erhalten Sie 4 Kartuschen UltraPhase 1 und 3 Kartuschen UltraPhase 2 gratis*

 das entspricht einem Wert von über CHF 110.- und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr**.



Miele UltraPhase 1 und 2

2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weisses

- Für leuchtende Farben und strahlend weisse
 Wäsche
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Keine Überdosierung dank automatischer Dosierung
- Hochergiebig für 37 (UltraPhase 1)/ 50 (UltraPhase 2) Waschgänge
- Neu mit dem frischen Miele Aqua Duft.



Miele UltraPhase 1 und 2 Sensitive

2-Komponentenwaschmittel für Buntes und Weisses

- Ohne Duft- und Farbstoffe besonders hautverträglich
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Exzellente Fleckenentfernung auch bei niedrigen Temperaturen
- Hochergiebig für 36 (UltraPhase 1 Sensitive) oder 63 (UltraPhase 2 Sensitive) Waschgänge



Miele UltraPhase 1 und 2 Refresh Elixir

Limited Edition gegen schlechte Gerüche

- UltraPhase 1: Mit Freshplex™ zur Neutralisierung von unangenehmen Gerüchen. Enthält 7 Enzyme für ultimative Sauberkeit. Color Protect für lang anhaltende Farbintensität.
- UltraPhase 2: Aktivsauerstoff für eine sanfte und effektive Fleckentfernung. OxiCare für gründliche Pflege und Reinheit von Textil und Gerät. White-Booster für strahlend weisse Wäsche.
- Hochergiebig für 37 (UltraPhase 1) oder
 50 (UltraPhase 2) Waschgänge



Set UltraPhase 1 und 2

Halbjahresvorrat Miele Waschmittel

• Bestehend aus 3-mal UltraPhase 1 und 2-mal UltraPhase 2



Set UltraPhase 1 und 2 Sensitive

Halbjahresvorrat Miele Sensitive Waschmittel

 Bestehend aus 3-mal UltraPhase 1 und 2-mal UltraPhase 2



Set UltraPhase 1 und 2 Refresh Elixir

Vorratspaket der Limited Edition gegen schlechte Gerüche

• Bestehend aus 3-mal UltraPhase 1 und 3-mal UltraPhase 2

^{*} Je eine Kartusche UltraPhase 1 und 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

^{**}Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche

Caps

Die perfekte Ergänzung für spezielle Anwendungen

Einfach dosiert - perfektes Ergebnis

Sie möchten auch bei speziellen Anwendungen wie z. B. Wolle oder Outdoor-Bekleidung perfekte Waschergebnisse erzielen – ohne grossen Aufwand? Dann nutzen Sie die Miele Caps.

Diese kleinen Portionskapseln werden einfach in das Haupt- oder Weichspülerfach eingesetzt. Die Miele Waschmaschine dosiert den Inhalt der Caps zum optimalen Zeitpunkt – ganz automatisch. Gleichzeitig lassen sich die Miele Caps auch an einer praktischen Lasche öffnen. So können sie auch in anderen Waschmaschinenmodellen angewendet werden. Der Inhalt wird einfach in den Einspülkasten gefüllt.

Waschen mit idealer Dosierung

Jedes Cap beinhaltet exakt so viel Waschmittel, wie für einen Waschgang mit optimaler Beladungsmenge notwendig ist. Auch eine Unterdosierung ist dadurch nicht möglich. Ihre Kleidungsstücke werden immer tiefenwirksam gereinigt und gepflegt – und das, ohne Waschmittel zu verschwenden.

Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele Cap-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.



Caps Collection 6er-Pack – EasyOpen

6er-Pack Probierpackung

- CottonRepair für die Erneuerung von Textilien
- Spezialwaschmittel für Daunen-, Woll- und Sportbekleidung
- Booster Fleckentferner mit höchster Flecklösekraft
- Aqua Weichspüler für frischen Wäscheduft
- Für 6 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Verpackungsgrössen

Die sortenreinen Caps-Verpackungen erhalten Sie je nach Anwendungshäufigkeit in Verpackungsgrössen von drei, sechs oder neun Portionskapseln.

Kennenlernpaket

Für diejenigen, die das umfangreiche Caps-Sortiment kennenlernen möchten, bieten wir das 6er-Pack Caps Collection an. Testen Sie mit den 6 Portionskapseln die vielseitigen Anwendungen, für die Sie die Miele Caps nutzen können.



Caps WoolCare 9er-Pack – EasyOpen

Feinwaschmittel für Wolle und Feines

- Spezieller Pflegekomplex aus Weizenproteinen
- Faserschutztechnologie gegen Verfilzen
- Farbschutzformel für eine sanfte Reinigung
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 9 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



CapDosing

Miele Caps: Vorportionierte

Kapseln ermöglichen eine einfache Dosierung für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen.



Caps UltraDark 9er-Pack – EasyOpen

Spezialwaschmittel für Dunkles und Schwarzes

- Farbschutzformel für eine sanfte Reinigung
- Anti-Pilling-Effekt: Schützt Kleidung vor dem Vergrauen
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Erhält dauerhaft Farbintensität und Leuchtkraft Ihrer dunklen Textilien
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 9 Anwendungen

 nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps Weichspüler 9er-Pack – EasyOpen

Für frischen Wäscheduft

- Pure Reinheit, frischer Duft und porentiefe Sauberkeit
- Für kuschelweiche Wäsche
- Verhindert elektrostatische Aufladung der Kleidung
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 9 Anwendungen- nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen

Aqua – Pure Reinheit, frischer Duft und porentiefe Sauberkeit Cocoon – Für Momente voller Ruhe und Geborgenheit Nature – Blumige Aromen und natürliche Ausgewogenheit



Caps Sport 6er-Pack – EasyOpen

Spezialwaschmittel für Synthetiktextilien

- Neutralisiert Gerüche dank des eingebauten Geruchsabsorbers
- Verhindert elektrostatisches Aufladen der Kleidung
- Erhält Form und Atmungsaktivität von Synthetiktextilien
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 6 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps Booster 6er-Pack – EasyOpen

Fleckentferner mit höchster Flecklösekraft

- Enzymtechnologie gegen hartnäckige Flecken
- Für weisse und bunte Wäsche geeignet
- Für grossartige Waschergebnisse, auch bei niedrigen Temperaturen
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 6 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps SilkCare 6er-Pack - EasyOpen

Feinwaschmittel für Seide und Feines

- Spezieller Pflegekomplex aus Seidenproteinen
- Erhält die geschmeidige Oberfläche von Seidentextilien
- Sanfte Reinigung zum Schutz der Seidenfaser
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 6 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps DownCare 6er-Pack – EasyOpen

Spezialwaschmittel für Daunentextilien

- Erhält Elastizität und Atmungsaktivität der Daunen
- Effektive Reinigung und schonende Pflege durch Lanolin
- Daunen verklumpen nicht und bleiben fluffig
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 6 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps Outdoor 6er-Pack – EasyOpen

Spezialwaschmittel für

hochwertige Funktionsbekleidung

- Schützt Membranfunktionen hochwertiger Funktionskleidung
- Erhält Form und Atmungsaktivität von Synthetiktextilien
- Neutralisiert Gerüche dank des eingebauten Geruchsabsorbers
- Perfekt vordosiert und einfach zu handhaben
- Für 6 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps ImpraProtect 3er-Pack – EasyOpen

Imprägniermittel für Sport- und Regenschutzkleiduna

- Wirksame Imprägnierung gegen Nässe, Wind und Schmutz
- Beste Ergebnisse bei anschliessender thermischer Fixierung
- Frei von Fluorcarbonharzen
- Erhält die Atmungsaktivität und Elastizität der Textilien
- Für 3 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Caps CottonRepair 3er-Pack – EasyOpen

Spezialwaschmittel für Baumwolltextilien

- Erneuert Textilien sichtbar mit nur einer WäscheSpezielle Miele Rezeptur mit
- Novozymes-Technologie
- Entfernt Pilling und erneuert Farbintensität und Leuchtkraft
- Maximal 1- bis 2-mal pro Jahr je Textil verwenden
- Für 3 Anwendungen nutzbar in allen Waschmaschinen-Typen



Sinnliches Finish für Ihre Wäsche

Mit FragranceDos²) umhüllen Sie während des Trocknens Ihre Wäsche mit Ihrem Lieblingsduft. So entnehmen Sie Ihre Wäsche dem Trockner nicht nur besonders flauschig, sondern auch angenehm duftend – ganz ohne Weichspüler. Wählen Sie dazu einfach Ihre Favoriten aus unserer grossen Auswahl verschiedener Duftvarianten. Durch einfaches Drehen des Flacons bestimmen Sie die Duftintensität. So können Sie individuell agieren, auch wenn Sie zwischen den Programmen wechseln. Geniessen Sie das sinnliche Erlebnis duftender Wäsche – genauso, wie Sie es möchten.



Entdecken Sie die Frische neu

Wir haben lange geforscht, um einen erfahrenen Partner zur Umsetzung unserer Duftideen zu finden. Gemeinsam mit der Firma Mane, einem Familienunternehmen aus der Provence in Südfrankreich, ist es uns gelungen, unsere Ideen zu verwirklichen. Im Herzen der historischen Parfumproduktion gelegen, werden dort seit 1871 Düfte kreiert.

Das Ergebnis ist ein angenehmer, frischer Duft der Wäsche nach dem Trocknen – ganz wie Sie es mögen.

Jetzt neu: Duftflacon DryFresh

Nicht jedes Kleidungsstück, das nur kurz getragen wurde, muss gleich in die Wäsche. Mit DryFresh können Sie Ihre Kleidung ganz einfach auffrischen. Schlechte Gerüche werden so im Handumdrehen neutralisiert.

Duftflacons für Wäschetrockner

Für ein frisches, langanhaltendes Dufterlebnis – ganz automatisch



FragranceDos2)

Exclusive to Miele Fragrance Dos-7
Variation ist schnell möglich, denn es können 2 Düfte parallel im leicht zugänglichen Filter des Trockners eingesetzt werden. Damit kann schnell zwischen 2 Lieblingsdüften gewechselt werden – und so auf die unterschiedlichen (Duft-)Vorlieben innerhalb eines Haushaltes eingegangen werden. DryFresh können Sie auch gleichzeitig mit anderen Düften kombinieren und sich so Ihren persönlichen Lieblingsduft selbst kreieren.



Miele Fragrances

12,5 ml

Für 50 Trocknergänge¹⁾

- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche ganz ohne Weichspüler
- Individuell jederzeit regulierbare Duftintensität
 Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos

 ${\sf DryFresh-mit\ FreshPlex^{\sf TM}\ zur\ Neutralisierung\ unangenehmer\ Ger\"uche}$

Aqua - belebend wie eine frische Meeresbrise

Cocoon – der Wohlfühlduft nach purer frischer Wäsche

Nature – aromatischer Blütenduft im Morgentau



Set 3-mal Miele Fragrances

Für 150 Trocknergänge¹⁾

- Für ein frisches, bis zu 4 Wochen lang anhaltendes Dufterlebnis
- Herrlich duftende Wäsche ganz ohne Weichspüler
- Individuell jederzeit regulierbare Duftintensität
- Speziell für Miele von Parfümeuren in der Provence entwickelt
- Für alle Miele T1 Trockner mit FragranceDos

DryFresh - mit FreshPlex™ zur Neutralisierung unangenehmer Gerüche

Aqua - belebend wie eine frische Meeresbrise

Cocoon - der Wohlfühlduft nach purer frischer Wäsche

Nature – aromatischer Blütenduft im Morgentau

Selection - 3 der beliebtesten Miele Düfte (Aqua, Cocoon, Nature)

¹⁾ Ein Flacon reicht bei Einstellung mittlerer Intensität für 50 Trocknergänge

²⁾ Patent: EP 2 431 516



Kleine Riesen: Waschen und Trocknen im Mehrfamilienhaus







Die neuen Kleinen Riesen

Miele Mehrwerte

Die neuen Waschmaschinen und Trockner für das Mehrfamilienhaus vereinen in sich alle Vorzüge, welche für die Marke Miele stehen: Leistungsstärke, Ressourceneffizienz, Zuverlässigkeit und Ergonomie auf höchstem Niveau.

Waschmaschinen und Trockner müssen in Gemeinschaftswaschküchen vielen Anforderungen gerecht werden. Immobilienbesitzer, Verwaltungen und Hauswarte wünschen sich Geräte, die einen reibungslosen, effizienten Ablauf sicherstellen und vor allem robust und langlebig sind. Für die Mieter sollen die Geräte einfach zu bedienen, immer einsatzbereit und hygienisch sein. Die Kleinen Riesen schaffen es, all diese Ansprüche zu erfüllen.

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen die neue Generation der Kleinen Riesen vor. Mit diesen Geräten möchten wir Sie optimal in der Gemeinschaftswaschküche unterstützen.

Miele Mehrwerte

- Waschmaschinen getestet auf 30'000 Betriebsstunden
- BLPM-Antrieb für leisen Lauf und geringen Verschleiss
- Sichere Hygiene
- Auf die Waschmaschinen perfekt abgestimmte Trockner
- Trockner getestet auf 15'000 Betriebsstunden
- Leistungsstark und zuverlässig
- Hochwertige Materialien für die lange Werterhaltung
- Servicefreundliche Rahmenbauweise
- Kurze Laufzeiten
- Benutzerfreundliche, einfache Bedienung

Miele

Professional

Miele

DBS

Start/Stop

(b)



Kompromisslose Robustheit

Waschmaschinen und Trockner

Lange Lebensdauer

Die Waschmaschinen der Kleinen Riesen sind auf eine Mindestzahl von 30'000 Programmabläufen ausgelegt. Das ist das 5-Fache des Werts für handelsübliche Haushaltsgeräte. Daher verrichten die Waschmaschinen und Trockner auch bei häufiger Nutzung über viele Jahre zuverlässig und mit geringem Wartungsbedarf ihren Dienst



Servicefreundliche Rahmenbauweise

Wartung und Service können bei den Kleinen Riesen besonders schnell erfolgen: Durch die servicefreundliche Rahmenbauweise lassen sich Vorderwand, Seitenteile und Deckel mit geringem Aufwand abnehmen, zudem sind alle wichtigen Komponenten leicht zugänglich angeordnet.



Kratzfeste Direktemaillierung

Die Kleinen Riesen für Gemeinschaftswaschküchen erhalten ausnahmslos eine hochqualitative Direktemaillierung. Diese Oberfläche vereint in besonderer Weise Korrosionsschutz, Kratzfestigkeit sowie Farb- und Säurebeständigkeit. Auch nach vielen Jahren sehen die Maschinen noch aus wie neu.



Wartungsfreier Wärmetauscher

In Miele Trocknern wird der Wärmetauscher durch ein effektives Filtersystem geschützt und muss nicht gereinigt werden. So ist sichergestellt, dass der Energieverbrauch kontinuierlich niedrig bleibt – das ganze Geräteleben lang.





Einfache und intuitive Steuerung

M Touch oder M Select

Steuerung M Touch

Die komfortable Steuerung M Touch zeichnet sich aus durch ein grossflächiges, mehrfarbiges Touchdisplay und eine besonders grosse Programmvielfalt. Sämtliche Nutzerinteraktionen – von der Auswahl des gewünschten Programms bis hin zu Feineinstellungen – erfolgen durch Fingertipps und Wischgesten, die Displaysprache ist aus 32 Sprachen auswählbar.



Steuerung M Select

Die Steuerung M Select verfügt über ein Touchdisplay und einen Drehwahlschalter zur schnellen, direkten Programmauswahl. Weitere Einstellungen werden über das Display vorgenommen. Neben zahlreichen Programmen für jeden Bedarf stehen 29 Sprachen ab Werk zur Auswahl.





Waschmaschinen für alle Anforderungen

Produkt-Highlights der Kleinen Riesen

Sparsam im Verbrauch

Dank der hohen Ressourceneffizienz lassen sich mit den neuen Waschmaschinen sehr niedrige Betriebskosten realisieren. Denn der Energie- und Wasserverbrauch liegt 28 % unter den Werten der Vorgängergeneration. Aus diesem Grund erreichen die neuen Waschmaschinen die Energieeffizienzklasse A.



Kurze Laufzeiten

Wenn die Mieter nicht jeden Tag und nur nach der Arbeit waschen können, legen sie umso mehr Wert auf Schnelligkeit. Die Waschmaschinen der Kleinen Riesen überzeugen hier mit kurzen Programmlaufzeiten ab 49 Minuten für bis zu 9 kg Beladung. So können die Mieter ihre saubere Wäsche zügig in den Trockner geben, während bereits der nächste Waschgang startet.



Sichere Hygiene

Wenn verschiedene Mieter dieselbe Waschmaschine nutzen, ist der Anspruch an Hygiene besonders gross. Mit den neuen Kleinen Riesen wird Hygiene zur Selbstverständlichkeit: Die Waschmaschinen melden, wenn zuvor mit weniger als 60 °C gewaschen wurde. Der Mieter kann sich entscheiden mit 60 oder 95 °C zu waschen oder das schnelle Hygieneprogramm ohne Wäsche zu starten.



AutoClean-Einspülkasten*

Waschmittelrückstände können unerwünschte Auswirkungen auf die nächste Wäschebeladung haben. Miele sorgt für Abhilfe: Bei jedem Waschprogramm wird der AutoClean-Einspülkasten automatisch mit mehreren kräftigen Wasserstössen gespült. Seine Oberfläche ist so gestaltet, dass Rückstände nicht haften bleiben – er bleibt einwandfrei sauber.



Komfortables CapDosing**

Mit CapDosing können Mieter auch spezielle Anwendungen wie zum Beispiel Imprägnieren oder Outdoor nutzen. Diese Caps sind im miele-shop.ch erhältlich und können einfach in den Einspülkasten gesetzt werden. Ihr Inhalt wird dann von der Waschmaschine dosiert – automatisch und zum optimalen Zeitpunkt.

^{*}Patent: EP 2 022 884 A1

^{**} Patent: EP 2 365 120



Trockner für moderne Ansprüche

Produkt-Highlights der Kleinen Riesen

Kurze Laufzeiten

Mit ihren kurzen Programmlaufzeiten stehen die Trockner der neuen Kleinen Riesen den Waschmaschinen in nichts nach. Nach nur 59 Minuten kann die perfekt getrocknete Wäsche entnommen und direkt in den Kleiderschrank gelegt werden. Parallel waschen und trocknen in unter einer Stunde.



Sparsam im Verbrauch

Schnell trocknen und dabei auch noch Energie sparen? Kein Problem für die schnellen Wärmepumpentrockner der neuen Kleinen Riesen – dank ihres effizienten Antriebsmotors und der Wiedergewinnung von Abluftwärme.



Einfache Filterreinigung*

So geht das lästige Reinigen des Flusenfilters einfach von der Hand: Die Trockner der Kleinen Riesen verfügen über einen völlig neu gestalteten Filter mit einer sehr grosszügig ausgelegten Filterfläche. Deshalb muss der Filter nur einmal am Ende des Waschtages gereinigt werden und lässt sich dazu besonders bequem aus der Maschine nehmen.



Intelligente Trommelreversierung

Für noch bessere Trockenresultate ändert die Maschinensteuerung in unregelmässigen Intervallen die Drehrichtung der Trommel. Zwei separate Motoren für Trommel und Gebläse gewährleisten, dass der Luftstrom dabei nicht abreisst. So wird ein Aufwickeln der Beladung verhindert und die Mieter freuen sich über knitterfreie, gleichmässig getrocknete Wäsche.



EcoDry Technologie

Die EcoDry Technologie besteht aus einem perfekt abgestimmten, patentierten** Filtersystem und dem wartungsfreien Wärmetauscher. Dieses System stellt sicher, dass sich keine Flusen im Wärmetauscher festsetzen. Bei Systemen ohne EcoDry kann sich der Wärmetauscher mit der Zeit zusetzen und im Laufe der Lebensdauer des Trockners zu stetig steigenden Energieverbräuchen und Trocknungszeiten führen.

^{*}Patent gemeldet: EP 2 273 005

^{**} Patent: EP 2 107 155

Waschmaschinen für das Mehrfamilienhaus















Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 900-09 CH Performance Plus	PWM 500-09 CH Performance	PWM 500-08 CH Performance
Beladung in kg	9.0	9,0	8.0
Trommelvolumen in Liter	73	73	64
Max, Schleuderdrehzahl	1'600	1'600	1'600
Bauform	1 000	1 000	1 000
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	rechts/-	rechts/-	rechts/-
Design			
Farbe Drehwahlschalter		Chrom	Chrom
Blendenausführung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Display	M Touch	M Select	M Select
Reinigungsleistung			
Buntwäsche 60 °C	59 Min./49 Min. mit Warmwasser	59 Min./49 Min. mit Warmwasser	59 Min.
CapDosing/Fleckenoption	•/-	●/_	●/_
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	•	•
Bedienkomfort			
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/-	●/●/_	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	32	29	29
Smart Sprachselection	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A	A/A	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	49	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	48	48	41
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69	69	69
Warmwasseranschluss	•	•	-
EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb	_/●/●	-/●/●	_/●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	•/-/-	●/-/-	●/-/-
Wichtigste Waschprogramme			
Hygieneprogramm	•	•	•
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	_/●/●	-/●/●	-/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-	●/●/-	●/●/-
Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	●/●/_	●/_/_	●/●/_
Wichtigste Waschoptionen			
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Qualität			
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●	●/●	●/●
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●	●/●	●/●
Getestete Betriebsstunden	30'000	30,000	30,000
Technische Daten			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152	1'152	1'152
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	400 3N ~	400 3N ~	400 3N ~





	PWM 300-08 CH
Typ-/Verkaufsbezeichnung	Evolution
Beladung in kg	8,0
Trommelvolumen in Liter	64
Max. Schleuderdrehzahl	1'600
Bauform	
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	rechts/-
Design	
Farbe Drehwahlschalter	Chrom
Blendenausführung	Edelstahl
Türdesign	Alu-Zermattsilber
Display	M Select
Reinigungsleistung	
Buntwäsche 60 °C	59 Min.
CapDosing/Fleckenoption	•/-
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Bedienkomfort	
SteamCare/Vorbügeln	-/●
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/_
Trommelbeleuchtung	_
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29
Smart Sprachselection	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse	A/A
Energieeffizienzklasse (A-G)/Schleudereffizienzklasse Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	A/A 47
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I	47
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	47
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss	47
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb	47 41 72 - -/•/•
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	47 41 72
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme	47 41 72 - -/•/•
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm	47 41 72 - -/•/• •/-/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	47 41 72 - -/•/• •/-/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20	47 41 72/•/• •/-/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle	47 41 72/•/• •/-/- -/•/• -/•/• -/•/• -/•/•
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	47 41 72/•/• •/-/- - •/•/• -/•/• •/•/• •/•/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten	47 41 72/•/• •/-/- -/•/• -/•/• -/•/• -/•/•
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen	47 41 72/•/• •/-/- - •/•/• -/•/• -/•/• -/•//•//•/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche	47 41 72/•/• •/-/- - •/•/• -/•/• •/•/• •/•/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität	47 41 72/•/• •/-/- /•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/- •/•/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	47 41 72/•/• •/-/- •/•/• •/-/- - •/•/• •/•/• •/•/• •/•/- •/•/•
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	47 41 72/•/• •/-/- •/•/• •/•/• •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/•/- •/•/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz Getestete Betriebsstunden	47 41 72/•/• •/-/- •/•/• •/-/- - •/•/• •/•/• •/•/- •/•/- •/•/- •/•/-
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz Getestete Betriebsstunden Technische Daten	47 41 72/•/• •/-/- -/•/• •/•/• •/•/- •/•/- •/•/• •/•/- •/•/• •/•/•
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz Getestete Betriebsstunden Technische Daten Gerätemasse in mm (B x H x T)	47 41 72/•/• •/ - •/•/• •/•/• •/•/- •/•/- •/•/• •/•/• •/•/• 596 x 850 x 714
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in I Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW Warmwasseranschluss EcoFeedback-Funktion/ProfiEco Motor/BLPM-Antrieb Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung Wichtigste Waschprogramme Hygieneprogramm Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche QuickPowerWash/Express/Express 20 Oberhemden/Seide/Wolle Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans Outdoor/Imprägnieren/Federbetten Wichtigste Waschoptionen Kurz/Einweichen/Vorwäsche Qualität Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz Getestete Betriebsstunden Technische Daten	47 41 72/•/• •/-/- -/•/• •/•/• •/•/- •/•/- •/•/• •/•/- •/•/• •/•/•

Trockner für das Mehrfamilienhaus













	PDR 900-08 CH	PDR 500-08 CH	PDR 300-08 CH
Typ-/Verkaufsbezeichnung	Performance Plus	Performance	Evolution
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
Bauform			
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Türanschlag/wechselbar	links/-	links/-	links/-
Bauart			
Wärmepumpentrockner	•	•	•
Design			
Farbe Drehwahlschalter	·	Chrom	Chrom
Blendenausführung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Türdesign	Chrom	Chrom	Alu-Zermattsilber
Display	M Touch	M Select	M Select
Trockenergebnis			
Perfect Dry	•	•	•
Intelligente Trommelreversierung/2 Motoren	•/•	•/•	•/•
Wäscheschonung			
Schontrommel	•	_ •	•
Bedienkomfort			
Integrierte Kondenswasserableitung	•	_ •	•
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/_	<u> </u>	
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	32	29	29
Smart Sprachselection			
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A++/A	A++/A	A++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	236	236	236
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	67	67	67
Laufzeit im Standardprogramm in min	103	103	103
ProfiEco Motor			
Wartungsfreier Wärmetauscher/4-fach Filterung	- 	<u> </u>	
Wichtigste Trockenprogramme	J 5/6	3/5	-
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	0/0/0/0	●/●/●/●	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	- 0/0/0/0 •/•/•	•/•/•	•/•/•
Dampfglätten/Schonglätten/Vorbügeln	- 		
	_/ - / -		
TurboDry/Express Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	- 	<u>−/♥</u> •/•/•	
Wichtigste Trockenoptionen	3/3/3	0/0/0	6/6/6
	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Knitterschutz/Schonen plus/Summer	3/3/3	0/0/0	6/0/0
Qualität	●/●	●/●	●/●
Softrippen/Emaillierte Front Getestete Betriebsstunden			
	15'000	15'000	15'000
Sicherheit	•	•	-
Anzeige "Filter reinigen"	•		
Technische Daten	500 050 777	500 050 333	500 050 333
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1'152	1'152	1'152
Spannung/Anschlussmöglichkeit 50Hz, V	230 ~	230 ~	230 ~
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,61	R134a/0,61	R134a/0,61
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	1'430/872	1'430/872	1'430/872

Bequeme Reservation und faire Zahlungssysteme

Digitale Lösungen, Gebührenautomaten und Münzkassiersystem für die Kleinen Riesen

appWash, die digitale All-in-One-Plattform

Der innovative Service der Miele Operations & Payment Solutions GmbH, vernetzt die Gemeinschaftswaschküche mit einer digitalen All-in-One-Plattform. appWash gewährleistet den optimalen Betrieb der Waschküche und bietet mit zwei attraktiven Service-Konzepten höchste Flexibilität.

- appWash Pay kümmert sich um die Abrechnung sämtlicher Zahlungsabwicklungen.
- appWash Relax erweitert das Angebot um einen vollwertigen Rundumservice

 von der Anschaffung der Maschinen, der technischen Wartung bis hin zum kompletten Outsourcing ohne Zusatzkosten.
 appWash übernimmt die ganze Verantwortung für die Gemeinschaftswaschküche. Von der Installation, über die Preisgestaltung und direkte Abrechnung mit den Nutzern. Als zentraler Ansprechpartner regelt appWash stellvertretend die Vorgänge in der Waschküche.



Klassisch, Gebührenautomaten und Münzkassiersystem

Die Kleinen Riesen können auch mit den klassischen Zahlsystemen ausgerüstet werden.

So können Mieter Wasch- und Trockenvorgänge einfach bargeldlos mit einem Touch oder mit Münzen/Jetons bezahlen.

- Bei den Gebührenautomaten TMS admin-Zero und TMS bezahlt der Benutzer einen Betrag ein oder lädt ihn mittels Ladestation auf seinen Touch. Die Kosten für jeden Wasch- oder Trocken-Vorgang werden über diesen Touch abgebucht.
- Zahlsysteme können Benutzer die Waschund Trockenvorgänge direkt mit Jetons oder Münzen bezahlen.



Kurzübersicht Waschmaschinen und Trockner

Wichtigste Highlights und welche Geräte passen zusammen

	Waschmaschine									
	WWV 900- 80 CH Passion	WCR 800- 90 CH	WCR 700- 70 CH	WCR 800- 60 CH g	WWR 800- 60 CH	WWI 800- 60 CH	WWG 700- 60 CH Warm- water	WWG 300- 60 CH	WWG 600- 60 CH	WDD130 WPS GuideLine
Ausstattungskomfort und Design										
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1400
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition Standard	White Edition Standard	White Edition Standard	White Edition Standard	Chrome Edition
Blendenausführung gerade/geneigt	5°	16°	16°	gerade	5°	5°	5°	5°	5°	5°
Display	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort- Sensor	Comfort- Sensor	Comfort- Sensor	Comfort- Sensor	Direct- Sensor
Türanschlag/wechselbar	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-	rechts/-
SteamCare/Vorbügeln	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Startvorwahl bis 24 h/Restzeitanzeige/ Tageszeitanzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Reinigungsleistung										
TwinDos/PowerWash	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	-/•	•/-	-/-
CapDosing/Fleckenoption	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Waschprogramme										
QuickPowerWash/Express 20	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	_/•	•/•	-/•	_/•
Oberhemden/Seide/Wolle	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Imprägnieren/Federbetten/ECO 40-60	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	●/-/●	•/-/•	•/-/•
Waschoptionen										
AddLoad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Wasser plus/Extra leise	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SingleWash	•	•	•	•	•	•		•	-	_
Hausgeräte-Vernetzung										
Miele@home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	_

Zur Waschmaschine passender Trockner	Trockner						
Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWV 700- 80 CH Passion	TCR 700-90 CH	TCR 700- 80 CH	TWR 700- 80 CH	TWL 700- 80 CH	TWH 700-80 CH	
Ausstattungskomfort und Design							
Beladung in kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition Standard	White Edition Standard	
Blendenausführung gerade/geneigt	5°	16°	gerade	5°	5°	5°	
Display	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort- Sensor	DirectSensor	
Türanschlag/wechselbar	links/•	links/-	links/-	links/•	links/•	links/•	
Schontrommel	•	•	•	•	•	•	
Startvorwahl bis 24 h/Restzeitanzeige/ Tages- zeitanzeige	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/-	•/•/-	
Energieeefizenzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
EcoSpeed	_	_		_	•	•	
Trockenergebnis							
PerfectDry/FragranceDos/FragranceDos ²	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	
SteamFinish	•	•	•	•	•	_	
Intelligente Trommelreversierung	•	•	•	•	•	•	
Trockenprogramme							
Oberhemden	<u> </u>	•	<u> </u>	•	•	•	
Dampfglätten/Schonglätten	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•		
Express	•	•	•	•	•	•	
Outdoor/Imprägnieren	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	
Trockenoptionen							
AddLoad	•	•	<u> </u>	•	•	•	
Hausgeräte-Vernetzung							
Miele@home	•	•	•	•	•	•	



Miele

Miele AG

Limmatstrasse 4 8957 Spreitenbach

Miele S.A.

Sous Riette 23 1023 Crissier

Tel. 0848 848 048 www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen "Immer Besser". Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.



Miele Experience Center für Sie

Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit – wir laden Sie herzlich ein. In einem persönlichen Beratungsgespräch in unseren grosszügigen Ausstellungen in Spreitenbach und Crissier präsentieren wir Ihnen die exklusive Welt von Miele. Oder erleben Sie an den schweizweiten Miele Interessentenkursen unsere innovativen Küchengeräte live. Das Miele Experience Center unterstützt Sie in Ihrer Entscheidung! Ausführliche Informationen zum Miele Sortiment finden Sie bequem in den umfassenden Prospekten oder unter www.miele.ch.

