

**Miele**

# Kleine Riesen: Waschen und Trocknen im Mehrfamilienhaus

Juni 2022

**Miele. Immer Besser.**





# Die neuen Kleinen Riesen

## Miele Mehrwerte

Die neuen Waschmaschinen und Trockner für das Mehrfamilienhaus vereinen in sich alle Vorzüge, welche für die Marke Miele stehen: Leistungsstärke, Ressourceneffizienz, Zuverlässigkeit und Ergonomie auf höchstem Niveau.

Waschmaschinen und Trockner müssen in Gemeinschaftswaschküchen vielen Anforderungen gerecht werden. Immobilienbesitzer, Verwaltungen und Hauswarte wünschen sich Geräte, die einen reibungslosen, effizienten Ablauf sicherstellen und vor allem robust und langlebig sind. Für die Mieter sollen die Geräte einfach zu bedienen, immer einsatzbereit und hygienisch sein. Die Kleinen Riesen schaffen es, all diese Ansprüche zu erfüllen.

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen die neue Generation der Kleinen Riesen vor. Mit diesen Geräten möchten wir Sie optimal in der Gemeinschaftswaschküche unterstützen.

	Seite
Kompromisslose Robustheit	4
Einfache und intuitive Steuerung	6
Waschmaschinen für alle Anforderungen	8
Trockner für moderne Ansprüche	10
Mehr Leistung von Miele	12
Zubehör für Aufbau auf Sockel oder Wasch-Trockensäule	14
Produktübersicht	16
Zahlungssysteme	19

### Miele Mehrwerte

- Waschmaschinen getestet auf 30'000 Betriebsstunden
- BLPM-Antrieb für leisen Lauf und geringen Verschleiss
- Sichere Hygiene
- Auf die Waschmaschinen perfekt abgestimmte Trockner
- Trockner getestet auf 15'000 Betriebsstunden
- Leistungsstark und zuverlässig
- Hochwertige Materialien für die lange Werterhaltung
- Servicefreundliche Rahmenbauweise
- Kurze Laufzeiten
- Benutzerfreundliche, einfache Bedienung

# Miele

Professional

Miele

Start/Stop

Start/Stop



### Hochwertige Konstruktion

Sämtliche Komponenten der Kleinen Riesen werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt. Das umfasst unter anderem den robusten Stahlrahmen, den Edelstahl Laugenbehälter und die massiven Graugussgewichte für höchste Laufruhe, sowie die im Miele eigenen Elektronikwerk hergestellten Steuerungen.

# Kompromisslose Robustheit

## Waschmaschinen und Trockner

### Lange Lebensdauer

Die Waschmaschinen der Kleinen Riesen sind auf eine Mindestzahl von 30'000 Programmabläufen ausgelegt. Das ist das 5-Fache des Werts für handelsübliche Haushaltsgeräte. Daher verrichten die Waschmaschinen und Trockner auch bei häufiger Nutzung über viele Jahre zuverlässig und mit geringem Wartungsbedarf ihren Dienst.



### Servicefreundliche Rahmenbauweise

Wartung und Service können bei den Kleinen Riesen besonders schnell erfolgen: Durch die servicefreundliche Rahmenbauweise lassen sich Vorderwand, Seitenteile und Deckel mit geringem Aufwand abnehmen, zudem sind alle wichtigen Komponenten leicht zugänglich angeordnet.



### Kratzfeste Direktmaillierung

Die Kleinen Riesen für Gemeinschaftswaschküchen erhalten ausnahmslos eine hochqualitative Direktmaillierung. Diese Oberfläche vereint in besonderer Weise Korrosionsschutz, Kratzfestigkeit sowie Farb- und Säurebeständigkeit. Auch nach vielen Jahren sehen die Maschinen noch aus wie neu.



### Wartungsfreier Wärmetauscher

In Miele Trocknern wird der Wärmetauscher durch ein effektives Filtersystem geschützt und muss nicht gereinigt werden. So ist sichergestellt, dass der Energieverbrauch kontinuierlich niedrig bleibt – das ganze Geräteleben lang.



---

### Vorteile für Immobilienbesitzer und Verwaltungen

- Lange Lebensdauer der Geräte
- Kurze Reparaturzeiten
- Tiefe Unterhaltskosten
- Zufriedene Mieter

### Vorteile für Mieter

- Geringer Reinigungsaufwand
- Praktisch keine Geräteausfälle
- Weniger Lärm in der Waschküche



#### **Smart Sprachselection**

Nach Deutsch, Französisch und Italienisch erscheinen die am meisten gewählten Sprachen auf der Auswahlliste. Somit ist die Sprache immer sehr schnell eingestellt. Es werden bis zu 32 Sprachen abgedeckt, davon für die Schweiz relevanten Fremdsprachen wie zum Beispiel Serbisch, Portugiesisch und Spanisch.

# Einfache und intuitive Steuerung

## M Touch oder M Select

### Steuerung M Touch

Die komfortable Steuerung M Touch zeichnet sich aus durch ein grossflächiges, mehrfarbiges Touchdisplay und eine besonders grosse Programmvierfalt. Sämtliche Nutzerinteraktionen – von der Auswahl des gewünschten Programms bis hin zu Feineinstellungen – erfolgen durch Fingertipps und Wischgesten, die Displaysprache ist aus 32 Sprachen auswählbar.



### Steuerung M Select

Die Steuerung M Select verfügt über ein Touchdisplay und einen Drehwahlschalter zur schnellen, direkten Programmauswahl. Weitere Einstellungen werden über das Display vorgenommen. Neben zahlreichen Programmen für jeden Bedarf stehen 29 Sprachen ab Werk zur Auswahl.



---

#### Vorteile für Immobilienbesitzer und Verwaltungen

- Kein Aufwand für Erklärungen der Geräte bei neuen Mietern
- Kein Aufwand durch Rückfragen zur Bedienung von bestehenden Mietern
- Verständliche Bedienung auch für fremdsprachige Mieter
- Zufriedene Mieter

#### Vorteile für Mieter

- Bis zu 32 Sprachen zur Auswahl
- Selbsterklärende Bedienung
- Einstellungen schnell und einfach



#### **Sparsam im Verbrauch**

Dank der hohen Ressourceneffizienz lassen sich mit den neuen Waschmaschinen sehr niedrige Betriebskosten realisieren. Denn der Energie- und Wasserverbrauch liegt 28 % unter den Werten der Vorgängergeneration. Aus diesem Grund erreichen die neuen Waschmaschinen die Energieeffizienzklasse A.

# Waschmaschinen für alle Anforderungen

## Produkt-Highlights

### Kurze Laufzeiten

Wenn die Mieter nicht jeden Tag und nur nach der Arbeit waschen können, legen sie umso mehr Wert auf Schnelligkeit. Die Waschmaschinen der Kleinen Riesen überzeugen hier mit kurzen Programmlaufzeiten ab 49 Minuten für bis zu 9 kg Beladung. So können die Mieter ihre saubere Wäsche zügig in den Trockner geben, während bereits der nächste Waschgang startet.



### Sichere Hygiene

Wenn verschiedene Mieter dieselbe Waschmaschine nutzen, ist der Anspruch an Hygiene besonders gross. Mit den neuen Kleinen Riesen wird Hygiene zur Selbstverständlichkeit: Die Waschmaschinen melden, wenn zuvor mit weniger als 60 °C gewaschen wurde. Der Mieter kann sich entscheiden mit 60 oder 95 °C zu waschen oder das schnelle Hygieneprogramm ohne Wäsche zu starten.



### AutoClean-Einspülkasten\*

Waschmittelrückstände können unerwünschte Auswirkungen auf die nächste Wäschebeladung haben. Miele sorgt für Abhilfe: Bei jedem Waschprogramm wird der AutoClean-Einspülkasten automatisch mit mehreren kräftigen Wasserstössen gespült. Seine Oberfläche ist so gestaltet, dass Rückstände nicht haften bleiben – er bleibt einwandfrei sauber.

\* Patent: EP 2 022 884 A1



### Komfortables CapDosing\*

Mit CapDosing können Mieter auch spezielle Anwendungen wie zum Beispiel Imprägnieren oder Outdoor nutzen. Diese Caps sind im [miele-shop.ch](http://miele-shop.ch) erhältlich und können einfach in den Einspülkasten gesetzt werden. Ihr Inhalt wird dann von der Waschmaschine dosiert – automatisch und zum optimalen Zeitpunkt.

\* Patent: EP 2 365 120



---

### Vorteile für Immobilienbesitzer und Verwaltungen

- Tiefe Energie- und Wasserkosten
- Garantierte Hygiene der Geräte
- Kein Wartungsaufwand für den Hauswart
- Zufriedene Mieter

### Vorteile für Mieter

- Wäsche wird schnell erledigt
- Hygienisch und umweltfreundlich waschen
- Geringer Reinigungsaufwand
- Mit CapDosing Möglichkeit zum Imprägnieren oder sonstigen Spezialanwendungen



0:59

**Miele**

Start/Stop

#### **Kurze Laufzeiten**

Mit ihren kurzen Programmlaufzeiten stehen die Trockner der neuen Kleinen Riesen den Waschmaschinen in nichts nach. Nach nur 59 Minuten kann die perfekt getrocknete Wäsche entnommen und direkt in den Kleiderschrank gelegt werden. Parallel waschen und trocknen in unter einer Stunde.

# Trockner für moderne Ansprüche

## Produkt-Highlights

### Sparsam im Verbrauch


Schnell trocknen und dabei auch noch Energie sparen? Kein Problem für die schnellen Wärmepumpentrockner der neuen Kleinen Riesen – dank ihres effizienten Antriebsmotors und der Wiedergewinnung von Abluftwärme.



### Einfache Filterreinigung\*

So geht das lästige Reinigen des Flusenfilters einfach von der Hand: Die Trockner der Kleinen Riesen verfügen über einen völlig neu gestalteten Filter mit einer sehr grosszügig ausgelegten Filterfläche. Deshalb muss der Filter nur einmal am Ende des Waschtages gereinigt werden und lässt sich dazu besonders bequem aus der Maschine nehmen.

\* Patent gemeldet: EP 2 273 005



### Intelligente Trommelreversierung

Für noch bessere Trockenresultate ändert die Maschinensteuerung in unregelmässigen Intervallen die Drehrichtung der Trommel. Zwei separate Motoren für Trommel und Gebläse gewährleisten, dass der Luftstrom dabei nicht abreisst. So wird ein Aufwickeln der Beladung verhindert und die Mieter freuen sich über knitterfreie, gleichmässig getrocknete Wäsche.



### EcoDry Technologie

Die EcoDry Technologie besteht aus einem perfekt abgestimmten, patentierten\* Filtersystem und dem wartungsfreien Wärmetauscher. Dieses System stellt sicher, dass sich keine Flusen im Wärmetauscher festsetzen. Bei Systemen ohne EcoDry kann sich der Wärmetauscher mit der Zeit zusetzen und im Laufe der Lebensdauer des Trockners zu stetig steigenden Energieverbräuchen und Trocknungszeiten führen.

\* Patent: EP 2 107 155



---

### Vorteile für Immobilienbesitzer und Verwaltungen

- Tiefe Stromkosten
- Keine Rückfragen der Mieter betreffend Filterreinigung
- Kein Wartungsaufwand für den Hauswart
- Zufriedene Mieter

### Vorteile für Mieter

- Wäsche wird schnell und parallel zur Waschmaschine knitterfrei getrocknet
- Geringer Reinigungsaufwand der Filter
- Umweltfreundlich trocknen



Miele

Miele



# Mehr Leistung von Miele

## Profitieren Sie auf ganzer Linie

### Miele Service – Geräte schnell wieder einsatzbereit

Es ist jederzeit möglich, einen Termin zu vereinbaren. Entweder über 0848 848 048 oder über [www.miele-eservice.ch](http://www.miele-eservice.ch). Der Miele Service-Techniker ist durchschnittlich innert 24 Stunden vor Ort. Die 180 Service-Techniker fahren direkt von ihrem Wohnort los und sind so rasch in Ihrer Nähe. In der Regel ist ein Service-Fall in weniger als einer Stunde behoben, was die Kosten tief hält.



### Garantieverlängerung

Sie möchten maximale Sicherheit für Ihr neues Gerät? Mit dem Miele Service Vertrag haben Sie die Möglichkeit, innerhalb oder auch nach der zweijährigen Herstellergarantie, die Garantie für Ihre Miele Geräte um weitere 8 Jahre zu verlängern. Nutzen Sie die Chance und schliessen Sie die Miele Garantieverlängerung jetzt ganz einfach telefonisch unter 0848 848 048 ab.



### Wasserschutz-Garantie

Jede Waschmaschine von Miele ist mit dem Waterproof-System ausgestattet, das Schäden durch austretendes Wasser wirksam vorbeugt. Wir garantieren die Zuverlässigkeit dieses Schutzsystems – und das über 20 Jahre! Sollte in Ihrem Gebäude ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, übernimmt Miele im Rahmen der Wasserschutz-Garantiebedingungen die resultierenden Kosten.



---

#### Vorteile für Immobilienbesitzer und Verwaltungen


- Schneller Service
- Garantieverlängerungsmöglichkeit
- 20 Jahre Wasserschutz-Garantie

#### Vorteile für Mieter

- Geräte sind im Servicefall schnell wieder einsatzbereit

# Zubehör für den Aufbau mit Sockel

## Optimale Bedienungshöhe



### Sockeladapter

Für die Montage auf Betonsockel  
(auch mit weniger als 69 cm Tiefe)

- Geräte werden gleichmässig fixiert
- Für alle Kleine Riesen Waschmaschinen und Trockner



### Edelstahl-Sockel APCL 005

Für ein ergonomisches Be- und Entladen  
der Kleinen Riesen

- Komfortable Bedienung dank 30 cm Sockelhöhe
- Für alle Kleine Riesen Waschmaschinen und Trockner
- Farbe: Edelstahl

# Zubehör für Wasch-Trocken-Säule

Platzsparend übereinander aufgestellt



## Wasch-Trocken-Verbindung APCL 001

Für eine platzsparende und sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule

- Platzsparende Höhe von 2,5 cm
- Kombination aus Kleine Riesen Waschmaschine und Trockner
- Farbe: Edelstahl



## Wasch-Trocken-Verbindungsbausatz WTV 500

Für eine sichere Aufstellung einer Wasch-Trocken-Säule

- Kombination aus Kleine Riesen Waschmaschine und Trockner



### Neu mit Alt kombinierbar

Alle neuen Geräte der Kleinen Riesen lassen sich mit den Bestehenden kombinieren. Hier wird aufgezeigt, welcher Zwischenbausatz passend ist.

	Trockner	
Waschmaschine	PDR 900-08 CH PDR 500-08 CH PDR 300-08 CH	
PWM 500-09 CH PWM 500-08 CH PWM 300-08 CH	APCL 001 WTV 500	
PWM 900-90 CH	APCL 001	

# Waschmaschinen für das Mehrfamilienhaus

## Kleine Riesen




Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 900-09 CH Performance Plus	PWM 500-09 CH Performance
Beladung in kg	9,0	9,0
Trommelvolumen in Liter	73	73
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600
<b>Bauform</b>		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●	●/●/●
Türanschlag/wechselbar	rechts/-	rechts/-
<b>Design</b>		
Farbe Drehwahlschalter	-	Chrom
Blendenausführung	Edelstahl	Edelstahl
Türdesign	Chrom	Chrom
Display	M Touch	M Select
<b>Reinigungsleistung</b>		
Buntwäsche 60 °C	59 Min./49 Min. mit Warmwasser	59 Min./49 Min. mit Warmwasser
CapDosing/Fleckenoption	●/-	●/-
<b>Wäscheschonung</b>		
Schontrommel	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
SteamCare/Vorbügeln	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED	LED
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	32	29
Smart Sprachselection	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Effizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A/A	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	49	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48	48
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69	69
Warmwasseranschluss	●	●
EcoFeedback-Funktion/ProfEco Motor/BLPM-Antrieb	-/●/●	-/●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/-	●/●/-
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>		
Hygieneprogramm	●	●
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/●/●	-/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-	●/●/-
Outdoor/Impregnieren/Federbetten	●/●/-	●/●/-
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>		
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●
<b>Qualität</b>		
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●	●/●
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●	●/●
Getestete Betriebsstunden	30000	30000
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1152	1152
<b>Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis, inkl. MwSt und vRG</b>	<b>CHF 6'050.-</b>	<b>CHF 5'550.-</b>
Passender Trockner	PDR 900-08 CH	PDR 500-08 CH



**Hygienisch rein:**  
Kleine Riesen Waschmaschinen entfernen mehr als 99,9% der Viren wie Corona zuverlässig\*

\* Gemäss Zertifizierung durch das InFluenc\_H - Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Waschen in Kleine Riesen Waschmaschinen behüllte und unbehüllte Viren (z. B. Corona-, Influenza- oder Noroviren) in dem Programm Kochwäsche 70°C bzw. 75°C unter Verwendung des Miele Waschmittels ProCare Tex 11 sowie alternativ ProCare Tex 10 zusammen mit ProCare Tex 20 OB.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PWM 500-08 CH Performance	PWM 300-08 CH Evolution
Beladung in kg	8,0	8,0
Trommelvolumen in Liter	64	64
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600
<b>Bauform</b>		
Unterschiebbar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/●/●	●/●/●
Türanschlag/wechselbar	rechts/-	rechts/-
<b>Design</b>		
Farbe Drehwahlschalter	Chrom	Chrom
Blendenausführung	Edelstahl	Edelstahl
Türdesign	Chrom	Alu-Zermattsilber
Display	M Select	M Select
<b>Reinigungsleistung</b>		
Buntwäsche 60 °C	59 Min.	59 Min.
CapDosing/Fleckenoption	●/-	●/-
<b>Wäscheschonung</b>		
Schontrommel	●	●
<b>Bedienkomfort</b>		
SteamCare/Vorwärmeln	-/●	-/●
Startvorwahl bis zu 96h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED	-
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	29	29
Smart Sprachselection	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Effizienzklasse/Schleuderkategorie	A/A	A/A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	47	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	41	41
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	69	72
Warmwasseranschluss	-	-
EcoFeedback-Funktion/ProfEco Motor/BLPM-Antrieb	-/●/●	-/●/●
Mengenautomatik/Wassermengenzähler/Schaumregulierung	●/●/-	●/●/-
<b>Wichtigste Waschprogramme</b>		
Hygieneprogramm	●	-
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●	●/●/●
QuickPowerWash/Express/Express 20	-/●/●	-/●/●
Oberhemden/Seide/Wolle	●/●/●	●/●/●
Dunkle Wäsche/Jeans/Dunkles, Jeans	●/●/-	●/●/-
Outdoor/Impregnieren/Federbetten	●/●/-	●/●/-
<b>Wichtigste Waschoptionen</b>		
Kurz/Einweichen/Vorwäsche	●/●/●	●/●/●
<b>Qualität</b>		
Edelstahl Laugenbehälter/Emailierte Front	●/●	●/●
Kontergewichte aus Grauguss/Edelstahl Drehkreuz	●/●	●/●
Getestete Betriebsstunden	30000	30000
<b>Technische Daten</b>		
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 714	596 x 850 x 714
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1152	1152
<b>Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis, inkl. MwSt und vRG</b>	<b>CHF 5'200.-</b>	<b>CHF 5'050.-</b>
Passender Trockner	PDR 500-08 CH	PDR 300-08 CH



**Hygienisch rein:**  
Kleine Riesen Waschmaschinen entfernen mehr als 99,9% der Viren wie Corona zuverlässig\*

\* Gemäss Zertifizierung durch das InFluenc\_H - Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Waschen in Kleine Riesen Waschmaschinen behüllte und unbehüllte Viren (z. B. Corona-, Influenza- oder Noroviren) in dem Programm Kochwäsche 70°C bzw. 75°C unter Verwendung des Miele Waschmittels ProCare Tex 11 sowie alternativ ProCare Tex 10 zusammen mit ProCare Tex 20 OB.

# Trockner für das Mehrfamilienhaus

## Kleine Riesen



Typ-/Verkaufsbezeichnung	PDR 900-08 CH Performance Plus	PDR 500-08 CH Performance	PDR 300-08 CH Evolution
Beladung in kg	8,0	8,0	8,0
<b>Bauform</b>			
Unterschibar/Unterbaufähig/Säulenfähig	●/–/●	●/–/●	●/–/●
Türanschlag/wechselbar	links/–	links/–	links/–
<b>Bauart</b>			
Wärmepumpentrockner	●	●	●
<b>Design</b>			
Farbe Drehwahlschalter	–	Chrom	Chrom
Blendenausführung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Türdesign	Chrom	Chrom	Alu-Zermattsilber
Display	M Touch	M Select	M Select
<b>Trocknergebnis</b>			
Perfect Dry	●	●	●
Intelligente Trommelreversierung/2 Motoren	●/●	●/●	●/●
<b>Wäscheschonung</b>			
Schontrommel	●	●	●
<b>Bedienkomfort</b>			
Integrierte Kondenswasserableitung	●	●	●
Startvorwahl bis zu 24h/Restzeitanzeige/Tageszeitanzeige	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
MultiLingua (Anzahl Sprachen)	32	29	29
Smart Sprachselection	●	●	●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Kondensationseffizienzklasse	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jahresstromverbrauch in kWh	236	236	236
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	67	67	67
Laufzeit im Standardprogramm in min	103	103	103
ProfiEco Motor	●	●	●
Wartungsfreier Wärmetauscher/4-fach Filterung	●/●	●/●	●/●
<b>Wichtigste Trockenprogramme</b>			
Baumwolle/Baumwolle Eco/Pflegeleicht/Feinwäsche	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Oberhemden/Finish Seide/Finish Wolle	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Dampfglätten/Schonglätten/Vorbügeln	–/●/–	–/●/–	–/●/–
TurboDry/Express	–/●	–/●	–/●
Outdoor/Imprägnieren/Kopfkissen normal	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Wichtigste Trockenoptionen</b>			
Knitterschutz/Schon plus/Summer	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Qualität</b>			
Softrippen/Emaillierte Front	●/●	●/●	●/●
Getestete Betriebsstunden	15000	15000	15000
<b>Sicherheit</b>			
Anzeige „Filter reinigen“	●	●	●
<b>Technische Daten</b>			
Gerätemasse in mm (B x H x T)	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777	596 x 850 x 777
Gerätetiefe in mm bei geöffneter Tür/ohne Tür (für Unterbau)	1152	1152	1152
Kältemittelart/Kältemittelmenge in kg	R134a/0,61	R134a/0,61	R134a/0,61
Treibhauspotential Kältemittel/Treibhauspotential Gerät	1430/872	1430/872	1430/872
<b>Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis, inkl. MwSt und vRG</b>	<b>CHF 5'850.–</b>	<b>CHF 5'450.–</b>	<b>CHF 5'250.–</b>
Passende Waschmaschine	PWM 900-09 CH	PWM 500-09 CH PWM 500-08 CH	PWM 300-08 CH

# Bequeme Reservation und faire Zahlungssysteme

## Digitale Lösungen, Gebührenautomaten und Münzkassiersystem

### appWash, die digitale All-in-One-Plattform

Der innovative Service der Miele Operations & Payment Solutions GmbH, vernetzt die Gemeinschaftswaschküche mit einer digitalen All-in-One-Plattform. appWash gewährleistet den optimalen Betrieb der Waschküche und bietet mit zwei attraktiven Service-Konzepten höchste Flexibilität.

- appWash Pay kümmert sich um die Abrechnung sämtlicher Zahlungsabwicklungen.
- appWash Relax erweitert das Angebot um einen vollwertigen Rundumservice – von der Anschaffung der Maschinen, der technischen Wartung bis hin zum kompletten Outsourcing ohne Zusatzkosten. appWash übernimmt die ganze Verantwortung für die Gemeinschaftswaschküche. Von der Installation, über die Preisgestaltung und direkte Abrechnung mit den Nutzern. Als zentraler Ansprechpartner regelt appWash stellvertretend die Vorgänge in der Waschküche.



### Klassisch, Gebührenautomaten und Münzkassiersystem

Die Kleinen Riesen können auch mit den klassischen Zahlssystemen ausgerüstet werden.

So können Mieter Wasch- und Trockenvorgänge einfach bargeldlos mit einem Touch oder mit Münzen/Jetons bezahlen.

- Bei den Gebührenautomaten TMS adminZero und TMS bezahlt der Benutzer einen Betrag ein oder lädt ihn mittels Ladestation auf seinen Touch. Die Kosten für jeden Wasch- oder Trocken-Vorgang werden über diesen Touch abgebucht.
- Zahlssysteme können Benutzer die Wasch- und Trockenvorgänge direkt mit Jetons oder Münzen bezahlen.



**Miele AG**  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach

**Miele S.A.**  
Sous Riette 23  
1023 Crissier

[www.miele.ch](http://www.miele.ch)

**Miele Services**  
Tel. 0848 848 048  
[www.miele-eservice.ch](http://www.miele-eservice.ch)

## Ihr Entscheid für Miele ist Mehrwert

Seit 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen „Immer Besser“. Mit Erfolg – Miele steht für Qualität, Langlebigkeit, Komfort, Design und Umweltverträglichkeit – hier machen wir keine Kompromisse, das versprechen wir Ihnen. Unsere Kunden haben die Gewissheit, dass sie für ihre Investition einen echten Mehrwert erhalten.



[shop.miele.ch](http://shop.miele.ch)