

## Medieninformation

# Mattschwarze Eleganz – Miele präsentiert Einbaugeräteserie in neuem Farbton

- ▶ Neue ArtLine Einbaugeräteserie in Obsidianschwarz matt für grifflose Geräte
- ▶ Induktionskochfelder mit einzigartiger Glaskeramik und weniger Verschmutzung durch Anti-Fingerprint-Effekt

**Spreitenbach, 20. November 2023. – Schwarz ist im hochwertigen Innendesign nicht mehr wegzudenken. Kein anderer Farbton ist so zeitlos-elegant und lässt sich zudem mühelos mit nahezu jedem Wohnstil, diversen Materialien und vielen Farben kombinieren. Gefragt sind besonders matte schwarze Oberflächen. Miele präsentiert jetzt eine komplett neue Einbaugeräteserie in edlem Obsidianschwarz matt. Sie umfasst Backöfen, Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen, Wärme- bzw. Vakuumschublade, Einbau-Kaffeefullautomat sowie Weinschrank. Ergänzt werden diese Geräte um Induktionskochfelder und Dunstabzugshauben.**

Grundlage für die neue Serie ist die bereits bekannte grifflose ArtLine Range. Ihr Erscheinungsbild ist geprägt von vollflächigen Glasfronten mit integrierten Displays. Die Geräte ermöglichen eine konsequent grifflose Küche. «Für die Küchenplanung bietet ArtLine im Farbton Obsidianschwarz matt vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten – harmonisch in ein dunkles Gesamtkonzept eingebunden, als Akzent in einer hellen Umgebung, in jedem Fall aber grifflos und stilprägend», sagt Miele-Chefdesigner Andreas Enslin.

### **ArtLine-Modelle für noch mehr Eleganz und Komfort**

Technisch basieren die ArtLine-Modelle auf den Einbaugeräten der Generation 7000 von Miele – mit einem entscheidenden Unterschied. Statt wie üblich mit einem Griff öffnen sich die Geräte per Fingertipp auf eine in der Bedienblende integrierte Sensortaste (Touch2Open). Diese entriegelt motorisch die Tür, die dann gedämpft nach unten gleitet. «An der Tür wird auch der neue Farbton spürbar: optisch wie haptisch, denn die Glasoberfläche fühlt sich fast samtig an», erklärt Enslin. «Sie bildet einen Rahmen für das Sichtfenster, das nun über ein grosszügigeres Linienraster verfügt.» Das Miele Logo tritt unterhalb des Sichtfensters dezent in den Hintergrund.

Zum Portfolio gehören Backöfen, Dampfbacköfen (jeweils für die 45er- und 60er-Nische) und Backöfen mit Mikrowelle. Ergänzt werden diese Geräte um Einbau-Kaffeefullautomaten, Kochfelder, Wärme- bzw. Vakuumschublade, Dunstabzugshauben, sowie einen Weinschrank, allesamt „Grifflos“-Varianten aus dem aktuellen Programm von Miele.

## **Induktionskochfelder, Dunstabzugshaube und Weinschrank in Mattschwarz**

Passend zu den Einbaugeräten präsentiert Miele Induktionskochfelder mit einer neuen matten Glaskeramikoberfläche. Die einzigartige Struktur unterstreicht nicht nur das puristische Design der Kochfelder, sondern ist auch besonders kratzresistent. So werden zum Beispiel Kratzer durch Sand um 80 Prozent reduziert. Dadurch behalten Kochfelder mit MattFinish-Glaskeramik für lange Zeit ihr ursprüngliches, hochwertiges Erscheinungsbild. Ein weiteres Plus der strukturierten Oberfläche ist der Anti-Fingerprint-Effekt. Fingerabdrücke, die beim Bedienen entstehen können, haben hier kaum eine Chance. Die Kochzonen sind über feine Linien auf der Glaskeramik gekennzeichnet. Angeboten wird die MattFinish-Glaskeramik für das beliebte TwoInOne-Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug KMDA 7876 FL sowie für das leistungsstarke Modell KM 7576 FL mit sechs Kochzonen, die sich über drei flexible PowerFlex-Kochbereiche erstrecken. Beide Modelle sind rahmenlos für den aufliegenden oder flächenbündigen Einbau erhältlich.

Ebenfalls abgestimmt auf die neuen Einbaugeräte ist eine neue Kopffrei-Dunstabzugshaube mit einem Glas-Paneel in Obsidianschwarz matt. Der Haubenkörper wirkt elegant und reduziert, da er eine geringere Tiefe und Höhe als die bisherigen Modelle hat. Zudem hat der Glasschirm nun einen steileren Winkel und bietet grossgewachsenen Menschen damit noch mehr Bewegungsfreiheit beim Kochen. Rund um das Paneel wird die Luft durch einen Schlitz angesogen. Oberhalb des Paneels befindet sich die obsidianschwarze Steuerung mit weissen Anzeigen. Mit dem neuen Feature DynamicWhite passt sich die Kochfeldbeleuchtung perfekt dem Küchenumfeld an. Auf Wunsch kann die Farbtemperatur der Kochfeldbeleuchtung über die Miele App angepasst werden. Möglich machen dies warmweisse und kaltweisse LED-Leuchten, die je nach Auswahl in unterschiedlicher Intensität angesteuert werden. So lassen sich Farbtemperaturen zwischen 2.700 Kelvin (warmweiss) und 6.500 Kelvin (kaltweiss) einstellen. Der energiesparende ECO-Motor sorgt darüber hinaus für beste Performance-Werte, wie etwa der Energieeffizienzklasse A++, sowie für hohe Luftleistungswerte bei gleichzeitig niedrigen Geräuschwerten. Die Modelle sind in einer Breite von 80 und 90 Zentimetern verfügbar.

Für die kleine, aber feine Auswahl von Lieblingsweinen bietet der neue mattschwarze Einbau-Weinschrank KWT 7112 iG zudem Platz für 18 Flaschen. Das Gerät für die 45er-Nische verfügt über einen Active AirClean Filter, flexible Buchenholzroste (FlexiFrame) und LED-Beleuchtung. Öffnen lässt sich der Weinschrank grifflos mit der Push2open-Technik.

Der Marktstart für die neue Einbaugeräteserie ist ab April 2024.

## Medienkontakt Miele:

Roman Berther

Telefon: +41 56 417 25 40

E-Mail: roman.berther@miele.com

**Über das Unternehmen:** Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen und Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs- und Desinfektionsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien («Miele Professional»). Das 1899 gegründete Unternehmen ist in fast 100 Ländern mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen über 25'000 Personen. Bei der Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 480 Mitarbeitende beschäftigt.

Weitere Informationen unter: [www.miele.ch](http://www.miele.ch)

## Zu diesem Text gibt es vier Fotos



**Foto 1:** Miele präsentiert jetzt seine grifflose ArtLine-Serie sowie Induktionskochfelder und Dunstabzugshaube in edlem Obsidianschwarz matt. Der neue Farbton ist zeitlos-elegant und lässt sich zudem mit nahezu jedem Wohnstil, diversen Materialien und vielen Farben kombinieren. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Das beliebte Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug TwoInOne bekommt eine neue Variante (KMDA 7876 FL) mit MattFinish. Es ist edel in Haptik und Optik, widerstandsfähig gegenüber Kratzern und hat einen Anti-Fingerprint-Effekt. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Zeitlos-elegant fügt sich das leistungsstarke Induktionskochfeld mit MattFinish (KM 7576 FL) in hochwertige Küchen ein. Dabei ist die Oberfläche besonders kratzfest und leicht zu reinigen. (Foto: Miele)



**Foto 4:** Chefdesigner Andreas Enslin in einem der vielen kreativen Meetings mit seinen Mitarbeitenden im Miele Design Center im deutschen Gütersloh. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: <https://www.miele.ch/de/m/index-p.htm>

Folgen Sie uns:  @mieleschweiz

 @miele\_com

 Miele