

## Medienmitteilung

### Noch schonender, schneller und komfortabler – die neuen Waschmaschinen und Trockner von Miele

- ▶ Flaggschiffe der neuen Generation W2 und T2 heissen „Nova Edition“
- ▶ Kompromisslos sanft waschen dank „InfinityCare Schontrommel“
- ▶ Einzigartiges Design mit Fokus auf intuitive Bedienung und Flexibilität

**Spreitenbach/Berlin, 4. September 2024. – Wie kein anderer Hersteller gilt Miele als Inbegriff für ebenso gründliche wie schonende Wäschepflege. Auf dieser IFA schreibt der Gütersloher Hausgerätekonzern diese Erfolgsstory nun weiter fort – mit den Spitzenmodellen einer komplett neu konzipierten Generation Waschmaschinen und Trocknern. Herzstück der Waschmaschine ist die weltweit erste Trommel ohne die sogenannten Mitnehmerrippen – für noch mehr Schonung und längere Lebensdauer empfindlicher Textilien. Dank weiter optimierter Verfahrenstechnik bietet die W2 bzw. T2 „Nova Edition“ kürzere Programmlaufzeiten bei kleineren Beladungsmengen, mehr Flexibilität bei der Beladung und vieles mehr. Der Marktstart ist für die Schweiz ist für das zweite Quartal 2025 geplant.**

Als Miele im Jahr 2001 seine legendäre Schontrommel präsentierte, mit einer wabenförmigen Struktur und reduzierter Lochung für sanftes Gleiten der Wäsche auf einem dünnen Wasserfilm, hat dies das Thema Wäschepflege neu definiert. Durch ein Patent geschützt, mehrfach weiterentwickelt und einzigartig bis heute. Nun folgt der nächste Innovationssprung – mit der Miele InfinityCare Schontrommel, der weltweit ersten Trommel ohne Rippen. Dazu gilt es zu wissen: Die Trommelrippen sind vor allem dafür da, dass die Wäsche bei der Trommeldrehung „mitgenommen“ und durchmischt wird, anstatt lediglich in der Lauge zu liegen. Dies führt allerdings auch zu einer erhöhten mechanischen Beanspruchung der Wäsche – und damit auf Dauer zu einer Verkürzung der Lebensdauer der Textilien.

„Deshalb haben unsere Ingenieure jahrelang intensiv daran gearbeitet, die Trommelrippen überflüssig zu machen“, sagt Dr. Arnt Vienenkötter, Chef der Business Unit Laundry der Miele Gruppe. Damit die Wäsche genauso sauber wird wie gewohnt, hat Miele ein neues Waschverfahren mit Hilfe von KI entwickelt. Das neue, zum Patent angemeldete Waschverfahren passt die Trommelbewegung immer an den jeweiligen Wäscheposten an. Dadurch wird die Wäsche mittels Pendelbewegung effektiv gewendet – aber ohne durch das mechanische Umwälzen mittels Rippen. Je nach Art und Menge der Beladung schnell und

effektiv oder besonders langsam und sanft. „So ist sichergestellt, dass die Wäsche auch ohne Trommelrippen hygienisch sauber wird, und das bei maximaler Lebensdauer selbst der empfindlichsten Textilien“, so Vienenkötter weiter. Ein markanter Blickfang der neuen Konstruktion sind die deutlich grösseren und dreidimensional ausgeformten, aber sanft abgerundeten Elemente, die Miele wegen ihrer besonderen Rolle „Königswaben“ nennt. Pro Trommel gibt es davon sechs, die unter anderem dabei unterstützen, die Wäsche auf sanfte Art zu bewegen.

## **Mit SmartMatic beliebig oft und trotzdem nachhaltig waschen**

Jeder kennt die Situation: Die Waschmaschine ist noch lange nicht komplett befüllt und das Gewissen rät, lieber noch ein oder zwei Tage zu warten. In herkömmlichen Waschprogrammen stösst die bekannte automatische Beladungserkennung gerade bei kleinen Beladungen an ihre Grenzen, sodass der Strom- und Wasserverbrauch pro Kilo Wäsche deutlich ansteigt.

Dieses Dilemma löst SmartMatic: Das neuartige Automatik-Programm von Miele für alle Baumwoll- und pflegeleichten Textilien, die ab 30 Grad gewaschen werden können. SmartMatic geht über heutige Beladungserkennungen hinaus und sorgt so für einen immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und – bei Nutzung der automatischen Dosierung TwinDos – Waschmittel pro Kilogramm Wäsche.

„Von nun an können unsere Kundinnen und Kunden also waschen, wann immer sie möchten, ohne sich Gedanken über die optimale Beladung zu machen. So einfach war Wäschewaschen noch nie.“, so Arnt Vienenkötter. SmartMatic gibt es exklusiv nur bei Miele und dem neuen Top-Modell W2 Nova Edition.

## **Maximaler Komfort beim Trocknen – mit dem „T2 Nova Edition“**

Ein exklusives Komfortmerkmal des neuen Spitzenmodells bei den Trocknern ist QuickPowerDry – für das Trocknen von bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten. Möglich wird dies durch ein zusätzliches sowie effizientes Heizmodul an der Rückseite des Trockners im Heizkanal, das sich bei Programmstart zuschaltet und die Aufheizphase um etwa 50 Prozent verkürzt.

Mit Blick auf Wäscheschonung schreibt Miele seine Erfolgsgeschichte hier ebenfalls fort. Hatte das Unternehmen bereits 1997 das weltweit erste Waschmaschinenprogramm für Wäsche aus Wolle vorgestellt, folgt nun das Pendant beim Trocknen. Bei dem neuen Programm WoolDry legen sich die empfindlichen Wolltextilien dank einer erhöhten Trommeldrehzahl eng an die Trommelwand, sodass ein ständiges „Fallen“ der

Kleidungsstücke vermieden wird. So bleiben ihnen zusätzliche mechanische Belastungen erspart, die in Verbindung mit Feuchtigkeit und Hitze dazu führen können, dass die empfindliche Wäsche verfilzt und einläuft. Bis zu 1 Kilogramm feinste Wolltextilien werden so sanft getrocknet, dass sie locker und flauschig bleiben.

## **Hochwertiges Design kombiniert mit intuitiver Bedienung**

Auch beim Design der neuen Waschmaschinen und Trockner bleibt Miele seinem Premium- und Perfektionsanspruch treu. Schon auf den ersten Blick besticht die grundlegend neu konzipierte Front beider Geräte durch zeitlose Eleganz, moderne und intuitive Bedienbarkeit und fokussiert sich aufs Wesentliche:

- Die schlanke und elegante Blende besteht durchgängig aus dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“.
- Die darauf sorgfältig abgestimmte Glastür bietet eine um 25 Prozent vergrösserte Türöffnung, für eine komfortablere Beladung, vor allem bei grossen Stücken wie Bademänteln, Bettdecken oder Vorhängen.
- Das neue Lichtkonzept „AmbientLight“ setzt atmosphärische Akzente und erleichtert die Bedienung durch gezielte Benutzerführung.
- Und, nicht zu vergessen: Die neue M Touch Pro Bedienung vereinfacht die Steuerung – grösser als ihre Vorläufer, mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe.
- Ein weiteres nützliches Komfortmerkmal, das Miele-Fans von den Einbaugeräten der aktuellen Generation 7000 kennen, ist MotionReact: Dank eines Näherungssensors schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn man sich ihm nähert. Die Tür öffnet sich durch sanftes Berühren (ComfortOpen). Beides ist vor allem dann äusserst praktisch, wenn man einen vollen Wäschekorb in beiden Händen hat.

Selbstverständlich sind auch die neuen Waschmaschinen und Trockner von Miele auf 20 Jahre Lebensdauer getestet. Die W2 Nova Edition erreicht modellabhängig eine Energieeffizienz von A bzw. A - 20 %. Der T2 Nova Edition liegt bei A+++ - 10%.

## Medienkontakt Miele:

Roman Berther

Telefon: +41 56 417 25 40

E-Mail: roman.berther@miele.com

**Über das Unternehmen:** Miele gilt als weltweit führender Anbieter von Premium-Hausgeräten, mit einem begeisternden Portfolio für die Küche, Wäsche- und Bodenpflege im zunehmend vernetzten Zuhause. Hinzu kommen Maschinen, Anlagen und Services für den Einsatz etwa in Hotels, Büros oder Pflegeeinrichtungen sowie in der Medizintechnik. Seit seiner Gründung im Jahr 1899 folgt Miele seinem Markenversprechen «Immer Besser», bezogen auf Qualität, Innovativität, Performance und zeitlose Eleganz. Mit seinen langlebigen und energiesparenden Geräten unterstützt Miele seine Kundinnen und Kunden darin, ihren Alltag möglichst nachhaltig zu gestalten. Das Unternehmen befindet sich in der Hand der beiden Gründerfamilien Miele und Zinkann und unterhält 15 Produktionsstandorte, davon acht in Deutschland. Weltweit arbeiten etwa 22.700 Menschen für Miele. Bei der Vertriebsgesellschaft Schweiz sind etwa 450 Mitarbeitende beschäftigt.

Weitere Informationen unter: [www.miele.ch](http://www.miele.ch)

## Zu diesem Text gibt es acht Fotos



**Foto 1:** Zur IFA schreibt Miele seine Erfolgsstory weiter fort – mit den Spitzenmodellen einer komplett neu konzipierten Generation Waschmaschinen und Trocknern. (Foto: Miele)



**Foto 2:** Der nächste Innovationssprung in Puncto Wäscheschonung: mit der Miele InfinityCare Schontrummel, der weltweit ersten Trommel ohne Rippen – für noch mehr Schonung und längere Lebensdauer empfindlicher Textilien. (Foto: Miele)



**Foto 3:** Waschen, wann immer man möchte: SmartMatic geht über heutige Beladungserkennungen hinaus und sorgt so für einen immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und – bei Nutzung der automatischen Dosierung TwinDos – Waschmittel pro Kilogramm Wäsche. (Foto: Miele)



**Foto 4:** Ein exklusives Komfortmerkmal des neuen Spitzenmodells bei den Trocknern T2 Nova Edition ist QuickPowerDry – für das Trocknen von bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten (Foto: Miele)



**Foto 5:** Bei dem neuen Trockner-Programm WoolDry legen sich die empfindlichen Wolltextilien dank einer erhöhten Trommeldrehzahl eng an die Trommelwand, sodass nun auch Wolle komfortabel getrocknet werden kann. (Foto: Miele)



**Foto 6:** Die grundlegend neu konzipierte Front der W2 / T2 Nova Edition besticht durch zeitlose Eleganz, moderne und intuitive Bedienbarkeit und fokussiert sich aufs Wesentliche. (Foto: Miele)



**Foto 7:** Ein weiteres nützliches Komfortmerkmal ist MotionReact: Dank eines Näherungssensors schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn man sich ihm nähert. (Foto: Miele)



**Foto 8:** Die Tür öffnet sich durch sanftes Berühren (ComfortOpen). Das ist vor allem dann äusserst praktisch, wenn man einen vollen Wäschekorb in beiden Händen hat. (Foto: Miele)

Download Text und Fotos: <https://www.miele.ch/de/m/index-p.htm>

Folgen Sie uns:

 @mieleschweiz

 @miele\_com

 Miele