

Miele

Lave-vaisselle

Documentation pour conseils et planification
Octobre 2024

Miele. Immer Besser.



Lave-vaisselle

Sommaire

Aperçu de tous les symboles	3/GS
AutoDos	4/GS
Modèles et dimensions des appareils	5/GS
FrontFit	6/GS
Concepts de bandeaux	7/GS
Détails des niches et des socles	10/GS
Accessoires de montage	16/GS
Accessoires ProfiLine	18/GS
Récapitulatif des produits	
Norme Euro 60 cm, intégrables	19/GS
Norme Euro 60 cm, entièrement intégrables	23/GS
Norme Suisse 55 cm, intégrables	30/GS
Norme Suisse 55 cm, entièrement intégrables	32/GS
Norme Euro 45 cm de large, intégrables	34/GS
Norme Euro 45 cm de large, entièrement intégrables	35/GS
Norme Euro ProfiLine 60 cm, intégrables	38/GS
Norme Euro ProfiLine 60 cm, entièrement intégrables	40/GS

Prix de vente conseillés

Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF).
Le prix de vente conseillé comprend la contribution anticipée de recyclage (CAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification

Vous trouvez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur
www.miele.ch/documentation-planification

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles des lave-vaisselle

Lave-vaisselle



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Consommation d'eau

Les lave-vaisselle les plus économes affichent une consommation à partir de 6 l en programme Automatic.



MultiLingua

Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



Émissions sonores

Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 38 dB en programme Extra silencieux.



Lavage des couverts

Le tiroir MultiFlex 3D breveté¹⁾ offre un confort parfait pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont placés séparément : les salissures sont ainsi totalement éliminées et les couverts parfaitement séchés.



Peut être fixé sur les rangées de pointes à l'avant du panier inférieur.



QuickPowerWash

Meilleure performance de lavage A en moins d'une heure en combinaison avec les tablettes Miele ou le PowerDisk[®].



AutoDos

Dosage automatique de détergent pour des résultats de nettoyage optimaux et un confort maximal.



BrilliantLight

4 LED haute puissance éclairent parfaitement l'espace intérieur.



Concept de bandeau

Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile.



Commande rapide et simple par balayage de l'écran tactile totalement intégré.

Lave-vaisselle ProfiLine



Nombre d'assiettes

Le nombre maximum d'assiettes par heure est de 225. Des pièces de vaisselle et des couverts peuvent être lavés dans le panier supérieur, en même temps que les assiettes placées dans le panier inférieur.



Programme le plus court

Le programme le plus court dure 17 minutes et nécessite un raccordement à 3N AC 400V 50 Hz et à l'eau chaude.



Température de rinçage final

La température de rinçage maximale sur ce modèle s'élève à 70 °C.



Sécurité conforme à la directive sur les machines

Le lave-vaisselle répond aux exigences de la directive sur les machines 2006/42/CE.

Les appareils utilisés dans un environnement industriel doivent remplir les conditions de la directive sur les machines.



Perfect GlassCare¹⁾

Cette technologie brevetée¹⁾ assure un lavage des verres en douceur.



Séchage AutoOpen²⁾

La porte s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage.



Lavage sur 2 niveaux

À la différence des lave-vaisselle à surchauffeur courants dans l'environnement professionnel, un lavage sur deux niveaux est possible.

Lavage des assiettes et couverts dans le panier inférieur et des verres, tasses, soucoupes, coupelles en verre, etc. dans le panier supérieur.



Dosage liquide automatique

Le lave-vaisselle peut être raccordé à un module de dosage externe (accessoire en option) qui dose automatiquement le détergent liquide (tous deux disponibles auprès de Miele).

¹⁾ Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

²⁾ Brevet : DE 102008062761, EP 2201887, US 9516990

³⁾ Brevet : EP 2201887, DE 102008062761, US 9516999

¹⁾ Brevet : EP1080681B1

²⁾ Brevet : EP 2120671B1, DE 102007008950B4

Nouvelle dimension :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Pour un meilleur développement durable :



Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

Un système de nettoyage bien pensé qui offre une liberté unique !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, développé par Miele. Nous avons développé précisément le lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive sous forme de système parfaitement ajusté. La poudre granulée aux composants spécifiques est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, en quantité nécessaire et au moment qui convient. De cette manière, un dosage à multiples reprises au sein d'un même programme est également possible. En programme Automatic, un capteur mesure le degré de salissure et ajuste le dosage en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles¹⁾ en moyenne, soit un mois d'utilisation environ. Cela vous offre une toute nouvelle liberté. Et la fonction AutoStart ne fait qu'augmenter cette liberté : il suffit de programmer une seule fois et le premier lave-vaisselle autonome au monde fonctionne ensuite automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de maintenir la porte fermée. Cela facilite votre quotidien et vous bénéficiez d'un confort unique.



¹⁾ Avec le programme Normal 60 °C

Modèles et dimensions des appareils



Lave-vaisselle entièrement intégrables

Le bandeau de commande est invisible. L'ensemble de la face frontale de l'appareil est recouvert d'une façade individuelle assortie à la cuisine ou de la façade en inox Clean Steel de Miele.



Lave-vaisselle intégrables

Le bandeau de commande est visible. En dessous, la face frontale peut être habillée d'une façade individuelle assortie à la cuisine ou de la façade en inox Clean Steel de Miele.



Lave-vaisselle à pose libre

Des appareils autonomes à pose libre et recouverts d'un panneau d'habillage résistant, utilisable comme plan de travail.

Dimensions de l'appareil XXL ou standard

De nombreux modèles Miele sont disponibles en version standard ou XXL. La version XXL convient aux cuisines avec une hauteur d'encastrement de 85 cm minimum et offre jusqu'à 25 % de volume de charge supplémentaire dans le panier supérieur.



Modèles Vi FrontFit XXL et standard

Pour les modèles FrontFit entièrement intégrables, il est possible d'avoir une façade de meuble plus longue de 15 mm et une hauteur de socle à partir de 20 mm (au lieu de 35 mm).

	sans FrontFit		avec FrontFit	
	Hauteur du corps de meuble	Hauteur de façade minimale pour une solution de socle à fleur de façade	Hauteur du corps de meuble	Hauteur de façade minimale pour une solution de socle à fleur de façade
Modèle XXL ou standard				
G 2xxx-60 XXL	690–810 mm	720–810 mm	690–825 mm	720–825 mm
G 1xxx-60	650–770 mm	680–770 mm	650–785 mm	680–785 mm

FrontFit pour une jointure parfaite

Réduction maximale de l'espace entre les façades de cuisine

La technique innovante Frontlift permet de réduire au maximum l'espace entre les façades de cuisine et d'obtenir ainsi une jointure parfaite. Grâce à son mécanisme de glissement intelligent et à ComfortClose, le lave-vaisselle est particulièrement adapté à l'encastrement en hauteur et son utilisation est très confortable.



Pour toutes les façades de meubles

Pour les lave-vaisselle FrontFit, la façade de meuble est montée avec une tôle de maintien. Le décalage en hauteur de Frontlift réduit l'écart à son minimum. Possible pour toutes les façades de 19 à 22 mm d'épaisseur et pour les façades en une seule ou plusieurs parties, y compris les profilés de poignée.

ComfortClose et poids de porte réglable

Les lave-vaisselle FrontFit disposent également du concept de porte confortable ComfortClose de Miele. Il est possible de régler comme d'habitude un poids de porte individuel. La porte reste ainsi dans la position souhaitée et peut s'ouvrir ou se fermer particulièrement facilement.

Lave-vaisselle G 7000 intégrables

Concepts de bandeaux norme Euro 60 cm



M Touch S : Modèle G 27935-60 SCi XXL AutoDos

Commande tactile : avec M Touch S, faites défiler et balayez dans le menu, puis choisissez un programme à partir d'un symbole, comme sur un smartphone. L'écran intégralement tactile présente clairement tous les contenus des menus. Cela vous garantit une utilisation tout à fait ludique. L'écran légèrement incliné permet également une lecture aisée de l'affichage. Et : le bandeau avec écran est facile à nettoyer.



Affichage en texte clair sur une ligne :

Modèles G 17710-60 SCi AutoDos / G 27715-60 SCi XXL AutoDos

Pour le choix des programmes à l'aide des touches sensibles, une vaste gamme de programmes à sélectionner directement vous est clairement proposée sur le bandeau de commande. Le nom des programmes et d'autres contenus sont affichés sur l'écran TFT en texte clair sur une ligne.



Affichage en texte clair sur une ligne :

Modèles G 17600-60 SCi AutoDos / G 27605-60 SCi XXL AutoDos

Le style moderne, associant le noir obsidienne à l'inox haut de gamme, apporte une touche particulière et trouve parfaitement sa place dans votre cuisine. Selon le modèle, la couleur blanc brillant peut également être appliquée sur toute la surface.



Affichage à sept segments à trois positions :

Modèles G 15410-60 i / G 25415-60 i XXL

Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés à l'appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.

Lave-vaisselle G 7000 entièrement intégrables

Concepts de bandeux norme Euro 60 cm



MultiLingua
Multitalent : les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.



M Touch Vi : Modèles G 17980-60 SCVi AutoDos / G 27985-60 SCVi XXL AutoDos

Notre nouvel écran M Touch Vi vous offre un maximum de confort : sur le grand écran TFT, vous choisissez les programmes par contact et balayage du doigt, un confort qu'aucun autre lave-vaisselle entièrement intégrable ne procure.




Affichage en texte clair sur une ligne :

Modèles G 17790-60 SCVi AutoDos / G 27795-60 SCVi XXL AutoDos (avec le logo Miele rétroéclairé)

Modèles G 17650-60 SCVi AutoDos / G 27655-60 SCVi XXL AutoDos

Vous choisissez ou sélectionnez les programmes et options de lavage directement par contact des symboles sur le bandeau : rapidement et facilement. Il est possible de commander une multitude de programmes par sélection directe. L'écran TFT en texte clair sur une ligne permet une lecture confortable des indications.



Affichage à sept segments à trois positions : Modèles G 15450-60 Vi / G 25455-60 Vi XXL

Les programmes et options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur des touches. L'affichage se fait sur un écran à 7 segments.

Lave-vaisselle intégrables et entièrement intégrables

Concepts de bandeaux norme Suisse 55 cm



Affichage en texte clair sur une ligne : Modèle G 3825-55 SCi

Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés à en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



Affichage à sept segments à trois positions : Modèle G 3625-55 SCi

Les programmes et les options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur une touche. Les indications apparaissent sur un affichage à 7 segments. Pour qu'ils puissent parfaitement s'intégrer dans votre cuisine, les lave-vaisselle équipés de ce type de bandeau de commande sont disponibles en plusieurs coloris.



Affichage en texte clair sur une ligne : Modèle G 3885-55 SCVi

Les programmes de lavage et les options peuvent être facilement sélectionnés à en appuyant sur une touche et s'affichent à l'écran sur une seule ligne en texte clair.



Affichage à sept segments à trois positions : Modèle G 3685-55 SCVi


Les programmes et options de lavage peuvent être facilement sélectionnés et modifiés en appuyant sur des touches. L'affichage se fait sur un écran à 7 segments.

Détails des niches et des socles


www.miele.ch/documentation-planification

Gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL


G 2xxxx-60 XXL / PFD 10x-60 XXL,
intégrable



G 2xxxx-60 XXL / PFD 10x-60 XXL,
entièrement intégrable



Niche d'encastrement



HN = hauteur de la niche HS = hauteur du socle
Zone jaune = zone d'encastrement sous plan

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 2xxxx-60 XXL et PFD 10x-60 XXL,
largeur 600 mm, enceinte haute

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								1
180							1	
170						1		
160					1			
150				1				
140			1					2
130		1						
120							2	
110						2		
100				2				
90			2					
80		2						
70								
60								
50								
40								
35								

hauteur SMS
intégrable avec
façade adaptée
au mobilier

G 2xxxx-60 XXL
intégrables

1 habillable avec
GDU-60/60-7
(noir, brun)


2 habillable avec
GDU-60/65-7
(noir, brun)

Détails des niches et des socles


www.miele.ch/documentation-planification

Gammes G 1xxxx-60 et PFD 10x-60


G 1xxxx-60 / PFD 10x-60,
intégrable



G 1xxxx-60 / PFD 10x-60,
entièrement intégrable



Niche d'encastrement



HN = hauteur de la niche HS = hauteur du socle
Zone jaune = zone d'encastrement sous plan

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 1xxxx-60 et PFD 10x-60,
largeur 600 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
90								
80								
70								
60								
50								
40								
35								

intégrable avec façade adaptée au mobilier
 G 1xxxx-60 intégrables
1 habillable avec GDU-60/60-7 (noir, brun)
2 habillable avec GDU-60/65-7 (noir, brun)
 G 1xxxx-60
 G 2xxxx-60 XXL*
 PFD 10x-60
 PFD 10x-60 XXL*

*Notre conseil

Détails des niches et des socles, habillage frontal

www.miele.ch/documentation-planification

Habillage frontal en inox et blanc brillant pour les lave-vaisselle intégrables

Face inox et blanc brillant, gammes G 2xxxx-60 XXL, G 1xxxx-60, PFD 10x-60 XXL et PFD 10x-60, intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
220												
210												
200												
190												1/2
180											1/2	1/2
170										1/2	1/2	
160									1/2	1/2		3
150								1/2	1/2		3	3
140							1/2	1/2		3	3	4
130						1/2	1/2		3	3	4	4
120					1/2	1/2		3	3	4	4	
110				1/2	1/2		3	3	4	4		
100			1/2	1/2		3	3	4	4			
90		1/2	1/2		3	3	4	4				
80	1/2	1/2		3	3	4	4					
70	1/2		3	3	4	4						
60		3	3	4	4							
50	3	3	4									
40	3	4										
35	4											

- G 1xxxx-60 i
PFD 10x-60 i
- G 1xxxx-60 i
G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i
PFD 10x-60 i XXL
- G 2xxxx-60 i XXL
PFD 10x-60 i XXL

- 1 avec face en inox
GFV 60/57-7
hauteur 570 mm
- 2 avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/60-7
hauteur 600 mm
- 3 avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/63,5-7
hauteur 632 mm
- 4 avec face en inox
ou blanc brillant
GFV 60/65-7
hauteur 650 mm

Habillage frontal en inox pour les lave-vaisselle entièrement intégrables

Face inox gammes G 2xxxx-60 XXL, PFD 104-60 SCVi XXL et G 1xxxx-60, entièrement intégrables

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)											
	805	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910
190												1
180											1	
170										1		
160									1			
150								1				
140							1					2
130						1					2	
120					1					2		
110				1					2			
100			1					2				
90		1					2					
80						2						
70					2							
60				2								
50			2									
40		2										
35												

- G 1xxxx-60 Vi
- G 1xxxx-60 Vi
G 2xxxx-60 Vi XXL
PFD 104-60 SCVi
XXL
- G 2xxxx-60 Vi XXL
PFD 104-60 SCVi
XXL

- 1 avec GFVi xxx/72-1
hauteur 715 mm
- 2 avec GFVi xxx/77-1
hauteur 765 mm


Détails sur les niches et socles, FrontFit

www.miele.ch/einbauskizzen

Gamme G 2xxxx-60 XXL FrontFit

Gamme G 1xxxx-60 FrontFit

G 2xxxx-60 XXL FrontFit, entièrement intégrable




Gamme G 2xxxx-60 XXL FrontFit, largeur 600 mm

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
85								
75								
65								
55								
45								
35								
25								
20								

Hauteur minimale de façade de 720–825 mm pour une solution de façade à fleur solutions de socle

G 1xxxx-60 FrontFit, entièrement intégrable






Gamme G 1xxxx-60 XXL FrontFit, largeur 600 mm

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
85								
75								
65								
55								
45								
35								
25								
20								

Hauteur minimale de façade de 680–785 mm pour une solution de façade à fleur solutions de socle

Détails des niches et des socles

www.miele.ch/documentation-planification



Variantes d'encastrement sous plan, gamme G 15xxx-45, largeur 450 mm, enceinte normale

Hauteur du socle de cuisine [HS] = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche [HN] = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	805	810	820	830	840	850	860	870
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								1
140							1	1
130						1	1	1
120					1	1		
110				1	1			
100			1	1				2
90		1	1				2	
80	1	1				2		
70	1				2			
60				2				
50			2					
40	2	2						
35	2							


- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- 1 habillable avec blanc brillant GFV 45/60-7 Hauteur 600 mm
- 2 habillable avec blanc brillant GFV 45/65-7 Hauteur 650 mm

Détails des niches et des socles


www.miele.ch/documentation-planification

**Norme Suisse :
Gamme G 38xx-55 et
G 36xx-55**


G 38xx-55 et G 36xx-55,
intégrable



G 38xx-55 et G 36xx-55,
entièrement intégrable



Niche d'encastrement



HN = hauteur de la niche **HS** = hauteur du socle
Zone jaune = zone d'encastrement sous plan

Variantes d'encastrement sous plan, gammes G 38xx-55 et G 36xx-55,
largeur 550 mm

Hauteur du socle de cuisine HS = hauteur du socle du lave-vaisselle (en mm)	Hauteur de la niche HN = hauteur lave-vaisselle (en mm)							
	845	850	860	870	880	890	900	910
220								
210								
200								
190								
180								
170								
160								
150								
140							1	1
130								
120								
110				1	1			
100			1	1				
90		1						
80	1							
70								
60								
50								
40								
35								

- Hauteur SMS
- intégrable avec façade adaptée au mobilier
- 1 décorable avec GDU 55-7 (noir, brun), façade en Inox CleanSteel ou blanc brillant GFV 55/63.5-7 Hauteur 632 mm (sans Vi)

Accessoires de montage

Lave-vaisselle

Jeu décor encastrement sous plan



Jeu décor encastrement sous plan

Transition parfaite d'un lave-vaisselle intégrable en un appareil sous plan de travail

- Création d'un lave-vaisselle sous plan de travail en combinant les appareils GDU et i
- Installation d'une plaque décor jusqu'à 4 mm
- Le jeu décor GDU ne peut pas être combiné avec des bandeaux échangeables en inox, ni G 27935-60 SCi XXL, ni G 27715-60 SCi XXL/G 17710-60 SCi
- Contenu : jeu décor et socle réglable en profondeur

- Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de large
G 17000/27005 XXL,
G 15000/25005 XXL et PFD 10x

GDU 60/60-7 : L x H, 585 x 605 mm
Noir obsidienne, n° mat. 10986560 160.–

- Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de large
G 17000/27005 XXL,
G 15000/25005 XXL et PFD 10x

GDU 60/65-7 : L x H, 585 x 655 mm
Noir obsidienne, n° mat. 10986570 160.–

- Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables de 55 cm de large de la série
G 38xx-55 et G 36xx-55

GDU 55/63,5-7 : L x H, 536 x 638 (5/6) mm
Noir obsidienne, n° mat. 11854350 160.–
Brun havane, n° mat. 11854340 160.–

Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables



Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

Avec surface inox à revêtement CleanSteel ou Blanc brillant

- Parfaite harmonie entre le design de l'habillage frontal et celui du bandeau de commande
- Inox CleanSteel – nettoyage facile des traces de doigts

- Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de large des séries
G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL et PFD 10x

GFV 60/57-7 : L x H, 600 x 570 mm
Inox, n° mat. 10986710 250.–

GFV 60/60-7 : L x H, 600 x 600 mm
Inox, n° mat. 10986720 250.–
Blanc brillant, n° mat. 10986690 250.–

GFV 60/63,5-7, L x H, 600 x 632 mm
Inox, n° mat. 11186430 250.–
Blanc brillant, n° mat. 11211080 250.–

GFV 60/65-7 : L x H, 600 x 650 mm
Inox, n° mat. 10986730 250.–
Blanc brillant, n° mat. 10986700 250.–

- Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 55 cm de large de la série
G 38xx-55 et 36xx-55

GFV 55/63,5-1 : L x H, 544 x 635 (5/6) mm
Inox, n° mat. 11573870 250.–
Blanc brillant, n° mat. 11573750 250.–

- Utilisable pour des lave-vaisselle Miele intégrables d 45 cm de large de la série
G 15000-45

GFV 45/60-7 : L x H, 450 x 600 mm
Inox, n° mat. 11526950 250.–
Blanc brillant, n° mat. 11526930 250.–

GFV 45/65-7 : L x H, 450 x 650 mm
Inox, n° mat. 11526960 250.–
Blanc brillant, n° mat. 11526940 250.–

Habillage frontal en inox CleanSteel pour lave-vaisselle entièrement intégrables



Habillage frontal en inox pour lave-vaisselle entièrement intégrables

En inox CleanSteel, avec poignée

- Harmonie de design parfaite dans chaque cuisine
- Inox CleanSteel – nettoyage facile des traces de doigts
- Y compris poignée inox et matériel de fixation

- Utilisable pour les lave-vaisselle Miele entièrement intégrables de 60 cm de large des séries
G 17000/27005 XXL, G 15000/25005 XXL et PFD 104-60 SCVi XXL

GFVi 702/72 : L x H, 600 x 715 mm
Inox, n° mat. 10986760 405.–

GFVi 702/77 : L x H, 600 x 765 mm
Inox, n° mat. 10986770 405.–

- Utilisable pour les modèles avec Knock2open, sans poignée

GFVi 701/72 : L x H, 600 x 715 mm
Inox, n° mat. 10986740 383.–

GFVi 701/77 : L x H, 600 x 765 mm
Inox, n° mat. 10986750 383.–

Accessoires de montage

Lave-vaisselle



Tuyau d'alimentation en eau avec système Aquasécurité 4,5 m

Pour une flexibilité maximale lors de l'installation de l'appareil

- Tuyau de 4,5 m avec système Aquasécurité
- En remplacement du tuyau d'alimentation Aquasécurité standard de 1,5 m. Modification de l'appareil.
- Compatible avec tous les lave-vaisselle ménagers Miele, y compris le PG 813x

N° mat. 10499873

289.–



Tuyau d'évacuation d'eau 2,25 m

Pour une flexibilité maximale lors de l'installation de l'appareil

- Tuyau d'évacuation d'eau de 2,25 m de long, sûr et flexible
- En remplacement du tuyau d'évacuation d'eau standard de 1,5 m. Modification de l'appareil.
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

N° mat. 1545806

69.–



Rallonge arrivée et évacuation d'eau WZAVS 1,5 m

Pour une flexibilité maximale lors de l'installation de l'appareil

- Rallonge arrivée et évacuation d'eau particulièrement sûre et flexible
- Tube de rallonge WPS long de 1,5 m, gainé de métal
- Contenu : tuyau rallonge, tuyau drainage, tube de raccordement et 2 colliers de serrage
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

N° mat. 6390850

133.–

Accessoires ProfiLine

Lave-vaisselles



Module de dosage DOS G 80 ProfiLine Flex EP4

- Module de dosage pour détergent liquide
- Dosage jusqu'à 55 ml/min, réglable par la commande du lave-vaisselle
- Tuyau d'aspiration de 352 mm pour réservoirs de 5 et 10 l
- Indication de niveau

N° mat. 11393960

730.–



ProCare Shine 10 MA

- Détergent liquide
- Dosage de 2 à 5 ml/l
- Conditionnements de 5 l

N° mat. 10327960

57.30



ProCare Shine 40

- Produit de rinçage
- Utilisation universelle
- Dosage de 0,2 à 0,5 ml/l
- Conditionnements de 5 l

N° mat. 10328030

51.90



Tablettes ProCare Shine

- 80 pièces
- pour ProfiLine
- sans phosphates ni chlore

N° mat. 11037820

40.–

Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27935-60 SCi XXL AutoDos



Intégrable




** au programme Extra Silencieux
*** PowerWash 60 °C + Quick



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27935-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-
Design/Lave-vaisselle à pose libre	-
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Commande Touch
Affichage à l'écran	M Touch S
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/●
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	-
Blanc brillant	-
Noir obsidienne	●
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420970	4002516737087	SW XXL	3'900.-	10.81	3'597.77




Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle norme Euro 60 cm


G 27715-60 SCi XXL AutoDos / G 17710-60 SCi AutoDos



Intégrable




** au programme Extra Silencieux
*** Power Wash 60 °C + Quick




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27715-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17710-60 SCi AutoDos
Design/Lave-vaisselle à pose libre	-
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	-/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	•/•/•
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	•/•/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	•/•/•/•
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	•
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	•/•/•
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	•/•/•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	•/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	-
Blanc brillant	-
Noir obsidienne	•
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420930	4002516737056	SW XXL	3'175.-	10.81	2'927.10
12420740	4002516736950	SW	3'175.-	10.81	2'927.10

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable



G 1xxxx-60 i, intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm


G 27605-60 SCi XXL AutoDos / G 17600-60 SCi AutoDos



Intégrable




** au programme Extra Silencieux
*** PowerWash 60 °C + Quick




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27605-60 SCi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17600-60 SCi AutoDos
Design/Lave-vaisselle à pose libre	G 17600-60 SC AutoDos
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	•/•/•
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	•/•/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	•/•/•/•
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	•/•/•
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	•/•/•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	•/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	• (intégrable seulement)
Blanc brillant	•
Noir obsidienne	-
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420860	4002516736998	ED XXL	2'785.-	10.81	2'566.32
12420660	4002516736103	ED	2'785.-	10.81	2'566.32
12420870	4002516737001	BW XXL	2'665.-	10.81	2'455.31
12420640	4002516736097	BW	2'665.-	10.81	2'455.31
12420630	4002516736080	BW Stand	2'720.-	10.81	2'506.19

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable



G 1xxxx-60 i, intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 25415-60 i XXL Active Plus / G 15410-60 i Active Plus



Intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25415-60 i XXL Active Plus
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 15410-60 i Active Plus
Design	


Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	63
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,63
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,39
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Paniers à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12652820	4002516833680	ED XXL	2'150.-	10.81	1'978.90
12652790	4002516833659	ED	2'150.-	10.81	1'978.90
12652810	4002516833673	BW XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12652780	4002516833642	BW	2'030.-	10.81	1'867.89
12652800	4002516833666	SW XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12652770	4002516833635	SW	2'030.-	10.81	1'867.89

G 2xxxx-60 i XXL, intégrable



G 1xxxx-60 i, intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm


G 27985-60 SCVi XXL AutoDos / G 17980-60 SCVi AutoDos



Entièrement intégrable




** au programme Extra Silencieux
*** PowerWash 60 °C + Quick




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27985-60 SCVi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17980-60 SCVi AutoDos
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/ Commande Touch
Affichage à l'écran	M Touch Vi
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	●/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420980	4002516737094	Vi XXL	4'140.-	10.81	3'819.79
12420850	4002516736981	Vi	4'140.-	10.81	3'819.79

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27795-60 SCVi XXL AutoDos / G 17790-60 SCVi AutoDos



Entièrement intégrable




** au programme Extra Silencieux
*** PowerWash 60 °C + Quick




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27795-60 SCVi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17790-60 SCVi AutoDos
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	•/•/•
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	•/•/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	•/•/•/•
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	•
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	•/•/•
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	•/•/•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420950	4002516737070	Vi XXL	3'275.-	10.81	3'019.60
12420840	4002516736974	Vi	3'275.-	10.81	3'019.60

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit /

G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit



Entièrement intégrable,
FrontFit




** au programme Extra Silencieux
*** PowerWash 60 °C + Quick




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27788-60 SCVi XXL AutoDos FrontFit
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	•
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	41
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	•/•/•
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	•/•/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	•/•/•/•
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	•
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	•/•/•
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	•/•/•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420940	4002516737063	Vi XXL	3'435.-	10.81	3'167.61
12420750	4002516736967	Vi	3'435.-	10.81	3'167.61

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm


G 27655-60 SCVi XXL AutoDos / G 17650-60 SCVi AutoDos



Entièrement intégrable




** au programme Extra Silencieux
*** Power Wash 60 °C + Quick




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 27655-60 SCVi XXL AutoDos
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 17650-60 SCVi AutoDos
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	54
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,54
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,29
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
PowerWash 60 °C/ComfortWash+ 55 °C/ComfortWash 45 °C/Fragile	●/●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine/Rincer le sel	●/●/●/●
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/●/●
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12420910	4002516737032	Vi XXL	2'665.-	10.81	2'455.31
12420710	4002516736936	Vi	2'665.-	10.81	2'455.31

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable



Lave-vaisselle norme Euro 60 cm

G 25455-60 Vi XXL Active Plus / G 15450-60 Vi Active Plus




Entièrement intégrable




Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25455-60 Vi XXL Active Plus
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	G 15450-60 Vi Active Plus
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	63
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,63
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,39
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12652840	4002516833703	Vi XXL	2'030.-	10.81	1'867.89
12652830	4002516833697	Vi	2'030.-	10.81	1'867.89

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



G 1xxxx-60 Vi, entièrement intégrable



Modèle exclusif réservé au Miele Project Business

G 25455-60 SCVi XXL Active Plus



Entièrement intégrable




NEW



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25455-60 SCVi XXL Active Plus
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	64
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,64
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts, 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12652850	4002516833710	Vi XXL	2'190.-	10.81	2'015.90

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
 Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Modèle exclusif réservé au Miele Project Business

G 25155-60 Vi XXL Active




Entièrement intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	G 25155-60 Vi XXL Active
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	D/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	83
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,5/0,83
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,59
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	-/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	-
SensorDry	-
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	Comfort
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149150	4002516607793	Vi XXL	1'860.-	10.81	1'710.63

G 2xxxx-60 Vi XXL, entièrement intégrable



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm


G 3825-55 SCi



Intégrable




** au programme Extra Silencieux



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3825-55 SCi
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Display
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55
Nombre de couverts standard	12
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773050	4002516431565	ED	2'735.-	10.81	2'520.06
11773030	4002516431541	BW	2'615.-	10.81	2'409.06
11773040	4002516431558	SW	2'615.-	10.81	2'409.06



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
 Édition octobre 2024
 Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3625-55 SCi




Intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3625-55 SCi
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Affichage de contrôle
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort 55
Nombre de couverts standard	12
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	●
Brun havane	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773010	4002516431534	ED	2'190.-	10.81	2'015.90
11772970	4002516431008	BW	2'070.-	10.81	1'904.89
11772980	4002516431510	SW	2'070.-	10.81	1'904.89
11773000	4002516431527	HB	2'070.-	10.81	1'904.89



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Edition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm


G 3885-55 SCVi



Entièrement intégrable




** au programme Extra Silencieux



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3885-55 SCVi
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	-/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	42
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	A/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	52
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,52
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,30
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	•/•/•
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	•/•/•
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	•/•/•
Extra Silencieux	38 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	•
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	•/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	•/•/•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 55
Nombre de couverts standard	12
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	•/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	•
Blanc brillant	-
Noir obsidienne	-
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773070	4002516431589	Vi	2'615.-	10.81	2'409.06





Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle norme Suisse 55 cm

G 3685-55 SCVi




Entièrement intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 3685-55 SCVi
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affich. 7 segments à 3 chiffres
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	62
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,4/0,62
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,40
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/-
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Automatic/Intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	Comfort 55
Nombre de couverts standard	12
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	-
Noir obsidienne	-
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11773060	4002516431572	Vi	2'070.-	10.81	1'904.89



Lave-vaisselle 45 cm

G 15740-45 SCi SL



Intégrable




** au programme Extra Silencieux



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15740-45 SCi SL
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau droit/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	55
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,55
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,31
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/●
Extra Silencieux	41 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45
Nombre de couverts standard	9
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●
Blanc brillant	●
Noir obsidienne	-
Brun havane	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149310	4002516609032	ED	2'210.-	10.81	2'034.40
12149300	4002516609025	BW	2'090.-	10.81	1'923.40

G 15xxx-45 SCi SL, intégrable



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle 45 cm

G 15990-45 SCVi SL



Entièrement intégrable




** au programme Extra Silencieux



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15990-45 SCVi SL
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affichage en texte clair sur 1 ligne
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	43
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	B/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	47
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,47
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,23
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	●/●/●
Extra Silencieux	40 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	●
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort 45
Nombre de couverts standard	9
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149330	4002516609056	Vi	2'440.-	10.81	2'247.17



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Edition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle 45 cm

G 15790-45 SCVi SL



Entièrement intégrable




** au programme Extra Silencieux



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15790-45 SCVi SL
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	44
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	C/B
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	55
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	7,9/0,55
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,31
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/●/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/●
Extra Silencieux	41 dB(A)
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	●/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts MultiFlex
Aménagement des paniers	ExtraComfort 45
Nombre de couverts standard	9
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149320	4002516609049	Vi	2'090.-	10.81	1'923.40



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
 Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle 45 cm

G 15590-45 SCVi SL Active




Entièrement intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante standard	G 15590-45 SCVi SL Active
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Touches de sélection de programme
Affichage à l'écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
MultiLingua	-
Confort	
Dosage automatique avec PowerDisk	-
Fonction AutoStart	-
Knock2open/BrilliantLight	-/-
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Contrôle de fonctionnement	acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	70
Consommation d'eau en programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	8,1/0,70
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,46
Technologie EcoFeedback/EcoPower	-/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	-
SensorDry	-
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/automatique/intensif	●/●/●
QuickPowerWash/PowerWash 60 °C/Fragile	●/-/●
Hygiène/SolarEco/Nettoyage machine	-/-/-
Extra Silencieux	-
Programmes spéciaux (p. ex. Féculents)	-
Options de lavage	
Quick ou Express/AutoDos/BottleClean	●/-/-
IntenseZone/Extra propre/Séchage +	-/●/●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	Comfort 45
Nombre de couverts standard	9
Fonctions domotiques	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/-
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	2,0/230/10

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12149290	4002516609018	Vi	1'780.-	10.81	1'636.62



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

PFD 103-60 SCi XXL ProfiLine



Intégrable




* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	PFD 103-60 SCi XXL ProfiLine
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	●
Confort	
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	●
Fonction AutoStart	●
Knock2open/BrilliantLight	-/●
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	●/●
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	●/●
Demi-charge/Eco eau chaude	●/●
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	●
Séchage AutoOpen	●
SensorDry	●
Brilliant GlassCare	●
Programmes de lavage	
ECO/Universal	●/●
Court/Verres	●/●
Intensif/Hygiène	●/●
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique
Options de lavage	
Affichage du temps restant	●
Température	●
Séchage additionnel	●
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	●/●
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	●/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11605050	4002516366638	ED	5'510.-	10.81	5'087.13



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele

Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

PFD 102-60 | ProfiLine




Intégrable



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	–
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	PFD 102-60 i ProfiLine
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Bandeau incliné/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	•
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	–/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	46
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)/classe acoustique (A–D)	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,930
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	93
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Universal	•/•
Court/Verres	•/•
Intensif/Hygiène	•/•
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique
Options de lavage	
Affichage du temps restant	•
Température	•
Séchage additionnel	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Panier à couverts
Aménagement des paniers	ExtraComfort P
Nombre de couverts standard	13
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	•/–
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	•

* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz



N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11605040	4002516366621	ED	5'190.–	10.81	4'791.11

Lave-vaisselle ProfiLine norme Euro 60 cm

PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine



Entièrement intégrable




* En cas de raccordement à l'eau chaude et 3N AC 400V 50Hz

CONFORME
À LA DIRECTIVE
MACHINES
2006/42/EC



Désignation du modèle/pour la vente variante XXL (60 x 85 cm)	PFD 104-60 SCVi XXL ProfiLine
Désignation du modèle/pour la vente variante standard (60 x 81 cm)	-
Design	
Type de bandeau/Type de commande	Entièrement intégré/Softkeys
Affichage à l'écran	1 ligne en texte clair
MultiLingua	•
Confort	
Dosage de produit liquide possible avec le module DOS G 80 ProfiLine flex	•
Fonction AutoStart	•
Knock2open/BrilliantLight	•/•
Niveau sonore dB(A) re 1 pW	45
Affichage temps restant/départ différé jusqu'à 24 h	•/•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Contrôle de fonctionnement	optique et acoustique
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)/classe acoustique (A-D)	E/C
Consommation d'eau en l/d'électricité en kWh en programme ECO	12,0/0,950
Consommation d'énergie/100 cycles de lavage en prog. ECO en kWh	95
Valeur de consommation raccordement eau chaude en prog. ECO en kWh	0,6
Technologie EcoFeedback/EcoPower	•/•
Demi-charge/Eco eau chaude	•/•
Qualité des résultats	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Brilliant GlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO/Universal	•/•
Court/Verres	•/•
Intensif/Hygiène	•/•
Programmes spéciaux	prélavage froid, plastique
Options de lavage	
Affichage du temps restant	•
Température	•
Séchage additionnel	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir à couverts 3D-MultiFlex
Aménagement des paniers	MaxiComfort P
Nombre de couverts standard	14
Fonctions domotiques	
Miele@home	•
Sécurité	
Système Aquasécurité/Voyant de contrôle des filtres	•/•
Sécurité enfants/Blocage de la mise en marche	-/-
Caractéristiques techniques	
Puissance totale de raccordement en kW/Tension en V/Fusible en A	7,3/400/16
Design du bandeau au choix	
Inox CleanSteel	-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11605060	4002516366645	ED	5'510.-	10.81	5'087.13



Schémas d'encastrement détaillés sur
www.miele.ch/documentation-planification
Édition octobre 2024
Lave-vaisselle Miele