

Miele

Lave-linge, sèche-linge, repasseuses

Documentation pour conseils et planification

Octobre 2024

Miele. Immer Besser.



Lave-linge, sèche-linge, repasseuses

Sommaire

Aperçu de tous les symboles	3/W
Types d'appareils	7/W
Options d'installation	8/W
Concepts de commande	9/W
Accessoires de montage	10/W
Aperçu des produits	
Bref aperçu lave-linge et sèche-linge	13/W
Lave-linge	14/W
Sèche-linge	27/W
Lave-/sèche-linge	36/W
Système de repassage à vapeur FashionMaster	40/W
Repasseuse	41/W

Prix de vente conseillés

Miele communique des prix de vente conseillés (PVC) en francs suisses (CHF).
Le prix de vente conseillé comprend la contribution anticipée de recyclage (CAR).

Schémas d'encastrement – www.miele.ch/documentation-planification

Vous trouverez des schémas d'encastrement détaillés en ligne sur
www.miele.ch/documentation-planification.

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-linge à chargement frontal

Efficacité énergétique

Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.



Classe énergétique de A à G.

Type de tambour/Capacité

Indique le type de tambour et sa capacité.



Tambour Hydrogliss d'une capacité de 1 à 9 kg.

MultiLingua

Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Système de dosage

Indique le système de dosage automatique dont l'appareil dispose.



Excellents résultats de lavage grâce au système à deux phases de Miele et à un dispositif de dosage confortable.

PowerWash

Indique si l'appareil dispose de la technologie de lavage PowerWash.



La technologie de lavage Miele combine la meilleure performance de lavage et des temps de programme courts avec une efficacité énergétique élevée.

CapDosing¹⁾

Indique si l'appareil dispose du CapDosing.



Dosez tout simplement les produits de lessive spéciaux, adoucissants et additifs avec les capsules unidoses.

AddLoad

Indique si l'appareil dispose d'AddLoad.



Ajout flexible de linge de petite et grande taille !

Fonctions de défroissage

Indique de quelles fonctions de défroissage l'appareil dispose.



50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités d'utilisation : après un cycle de lavage ou comme programme à part entière pour défroisser le linge.



50 % de repassage en moins – défroissage après un programme de lavage.

Équipements spéciaux

Indique de quel équipement spécial l'appareil est doté.



Pour les personnes sachant compter : un deuxième raccordement permet d'économiser de l'électricité, p. ex. lorsque l'eau chaude provient d'une installation solaire thermique.



Pour les malvoyants : des éléments haptiques et des signaux sonores vous guident en toute sécurité au fil du programme.

¹⁾ Brevet : EP 2 365 120

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les sèche-linge

Efficacité énergétique

Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.



Classes d'efficacité énergétique allant de A+++ à C.

Type de tambour/Capacité

Indique le type de tambour et sa capacité.



Tambour à structure alvéolaire¹⁾ avec une charge de 1 à 9 kg.

MultiLingua

Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées sur l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

EcoDry

Indique si l'appareil est équipé de la technologie EcoDry.



Toujours économique : faible consommation d'énergie et cycles courts grâce au système de filtration et à l'échangeur thermique sans entretien.

EcoSpeed

Indique si l'appareil est doté de la fonction EcoSpeed.



Sécher jusqu'à 20 minutes plus vite – avec une efficacité énergétique optimale.

FragranceDos²⁾

Indique si l'appareil est équipé pour l'utilisation de capsules fraîcheur.



Fraîcheur pour tous vos sens : Miele rend votre linge non seulement plus moelleux, mais aussi agréablement parfumé.



Du linge parfumé, comme vous l'aimez : alternez rapidement entre 2 parfums différents, selon vos préférences.

AddLoad

Indique si l'appareil dispose de la fonction AddLoad.



Ajout flexible de linge de petite ou grande taille après le départ du programme.

Fonctions de défroissage

Indique de quelle fonction de défroissage l'appareil dispose.



Moins de repassage : la vapeur d'eau et la chaleur défroissent déjà vos textiles dans le sèche-linge.



Un bel effet défroissant : qu'elles soient humides ou sèches, les pièces de linge sont visiblement plus lisses.



Visiblement moins de faux plis : le linge humide ou sec est défroissé en douceur.

PerfectDry

Indique si l'appareil dispose de la fonction PerfectDry.



Un séchage toujours parfait : le sèche-linge détecte la teneur en calcaire de votre eau et adapte la durée du programme en conséquence.

* plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++

¹⁾ Brevet : EP 1 293 594

²⁾ Brevet : EP 2 431 516

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les lave-/sèche-linge



Classe d'efficacité énergétique pour un lavage et séchage d'affilée

Classe d'efficacité énergétique de A à G pour un lavage et séchage d'affilée.



Classe d'efficacité énergétique lavage pour lavage

Classe d'efficacité énergétique de A à G pour le lavage.



Tambour Hydrogliss et capacité de charge

Indique la charge maximale pour le lavage ainsi que le lavage et le séchage d'affilée.

Tambour Hydrogliss, lavage de 9 kg et séchage de 6 kg.



Système de dosage

Indique le système de dosage automatique dont l'appareil dispose.

Le meilleur système de lessive liquide sur pression d'un bouton.



PowerWash

Indique si l'appareil dispose du système PowerWash.

Performance de lavage et rapidité exceptionnelles conjuguées à la meilleure efficacité énergétique pour les grandes et les petites charges de linge.



CapDosing¹⁾

Indique si l'appareil dispose du CapDosing.

Dosez les produits de lessive spéciaux, adoucissants et additifs en toute simplicité avec les capsules unidoses.



Option Taches

Indique si l'appareil dispose de l'option Taches.

Nettoyage intensif : le processus de lavage est adapté pour le traitement des taches.



Fonctions de défroissage

Indique de quelle fonction de défroissage l'appareil dispose.

50 % de repassage en moins – plusieurs possibilités d'utilisation après un cycle de lavage ou de séchage ou comme programme de défroissage séparé.



Technologie PerfectCare

Indique si l'appareil dispose de la fonction PerfectCare.

Technologie pour des résultats de lavage et de séchage d'une grande précision.

¹⁾Brevet : EP 2 365 120

Quelle est la signification de chaque icône ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour le FashionMaster

Type de textile

Indique pour quel type de textile cet appareil est le mieux adapté.



Cet appareil est particulièrement adapté pour repasser tout type de vêtements.

Semelle alvéolaire¹⁾

Indique que l'appareil est équipé de la semelle alvéolaire.



Résultat optimal : grâce au film de vapeur entre les alvéoles, le fer défroisse votre linge efficacement et en douceur.

MultiLingua

Indique si la langue d'affichage peut être modifiée.



Les informations peuvent être affichées à l'écran en différentes langues pour en faciliter la compréhension.

Vapeur

Indique le débit de vapeur de l'appareil.



Une pression de vapeur de 3,5 bar et une vapeur constante de 100 g/min pour des résultats de repassage de qualité professionnelle.

Système 1-2-Lift

Indique que l'appareil est équipé du système 1-2-Lift.



Deux gestes suffisent, sans forcer ! Prêt en quelques secondes grâce au système 1-2-Lift breveté²⁾.

SteamJet

Indique si l'appareil dispose du SteamJet.



Maniable et pratique, le SteamJet vous permet de défroisser en douceur vos voilages, blazers, robes sur cintre, etc.

¹⁾ Brevet : EP 2 233 632

²⁾ Brevet : EP 2 169 108

Lave-linge, lave-/sèche-linge et sèche-linge

Types d'appareils



Lave-linge Front

Ces appareils offrent un grand confort lors du chargement et de l'utilisation. Les diverses configurations (en colonne, sous plan de travail, etc.) permettent une grande liberté lors de l'installation des appareils.



Lave-/sèche-linge

Cet appareil réunit un lave-linge à chargement frontal très bien équipé et un sèche-linge. Idéal pour les personnes affichant des exigences élevées, mais disposant de peu de place.



Sèche-linge à pompe à chaleur

Les sèche-linge à pompe à chaleur de Miele, qui sont particulièrement économes, offrent un confort et une flexibilité maximales, à l'instar des sèche-linge à condensation traditionnels – tout en consommant jusqu'à 50 % d'électricité en moins.

Lave-linge et sèche-linge

Options d'installation



Colonne de lavage/séchage

S'il n'y a pas assez de place pour installer les appareils côte à côte, les lave-linge et sèche-linge Miele se combinent en une colonne. Dans ce cas, le lave-linge se trouve toujours en bas. Miele propose divers éléments intermédiaires pour un raccord stable. Certains d'entre eux, comme le WTV 512, sont dotés d'un tiroir pratique permettant de ranger des accessoires ou de poser la corbeille à linge pour charger ou décharger confortablement le sèche-linge.



Side-by-Side

Les lave-linge Miele s'harmonisent à la perfection sur les plans technique et optique. En plaçant les deux appareils côte à côte, vous pouvez confortablement charger les textiles fraîchement lavés dans le sèche-linge.



Montage avec socle

Le socle (WTS 510) vous permet de rehausser votre appareil d'env. 30 cm pour le positionner à une hauteur de travail confortable. Son utilisation devient ergonomique et encore plus confortable. Le socle offre en outre de l'espace de rangement pour des produits de lessive ou des sacs à linge, afin que tout soit à portée de main et rangé rapidement.



Sous-encastrable

Tous les lave-linge à chargement frontal de Miele peuvent être installés sous un plan de travail, dans une niche d'au moins 85 cm de haut. Il n'est alors pas nécessaire de retirer le couvercle de l'appareil. Les modèles bandeau droit de la ChromeEdition, avec bandeau droit, s'y prêtent particulièrement bien.




Encastrables sous plan

Les appareils Miele de la ChromeEdition avec bandeau de commande droit peuvent même être intégrés sous un plan de travail lorsque la hauteur d'encastrement se situe entre 82 et 85 cm. Dans ce cas, le couvercle de l'appareil est remplacé par un kit d'encastrement sous plan (par ex. UBS W1/G ou UBS T1/G).

Lave-linge, lave-/sèche-linge et sèche-linge

Concepts de commande individuels

Grâce à l'écran tactile innovant sur les lave-linge et les sèche-linge, vos réglages sont confortables et rapides : la commande est simple et intuitive. Comme sur un smartphone, les réglages de l'appareil sont effectués par effleurement, balayage et défilement sur un écran TFT haute résolution à affichage en texte clair. L'affichage central à texte blanc et symboles sur fond noir assure une visibilité parfaite des informations. Dans les zones où le guidage de l'utilisateur le permet, les informations sont mises en surbrillance en couleur.




M Touch

Sélection simple par effleurement, balayage et défilement.


Le concept de commande des lave-linge et sèche-linge Miele présente une structure logique et intuitive : un bouton rotatif pour la sélection du programme et des touches sensibles pour celle des fonctions supplémentaires. Le réglage le plus utilisé dans la pratique est déjà présélectionné. Cela vous permet de démarrer rapidement et simplement votre programme.

Les différentes classes d'appareils Miele vous offrent différentes variantes du concept de commande dans un design uniforme. Vous pouvez donc parfaitement combiner un lave-linge et un sèche-linge de différentes classes d'appareils Miele.



ComfortSensor

Rapide et intuitif : écran à 1 ligne, sélection directe des options par touches sensibles.



DirectSensor

Commande simple du bout du doigt : sélection directe des fonctions par touches sensibles.

Accessoires de montage

Socles, paniers et kits d'encastrement sous plan




Socle avec tiroir WTS 510

Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou capsule fraîcheur

- Chargement et déchargement aisés grâce à la position surélevée
- Le contenu ne glisse pas grâce au tapis antidérapant
- Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf WTZH)
- Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
- Ne convient pas pour une installation en colonne
- Hauteur WTS : 35 cm
- Couleur : blanc lotus

N° mat. 9322300

665.–



Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfants, les petits textiles en laine ou les peluches

- Parfait pour les pièces délicates
- Spécialement développé pour les sèche-linge Miele
- Utilisable dans tous les sèche-linge T1, T1 Classic

N° mat. 9614800

105.–




Kit d'encastrement sous plan UBS W1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des lave-linge W1

- Encastrement dans des niches basses (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour les lave-linge des séries W1 Chrome-Edition et W1 Classic avec bandeau droit
- Pour lave-/sèche-linge WT1 avec bandeau droit

N° mat. 9709940

85.–



Kit d'encastrement sous plan UBS T1/G

Pour un encastrement sous plan sécurisé des sèche-linge T1



- Encastrement dans des niches basses (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
- Pour les sèche-linge des séries T1 Chrome-Edition et T1 Classic avec bandeau droit

N° mat. 9710050

85.–

Accessoires de montage

Intercalaire lave-linge/sèche-linge



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 511

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique

- Grand espace de rangement dans le tiroir avec fonction push-pull
- Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 et T1 Classic
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
- Hauteur WTV : 12 cm
- Couleur : blanc lotus

N° mat. 9351780

290.-

Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 512

Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique

- Grand espace de rangement dans le tiroir avec fonction push-pull
- Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
- Hauteur WTV : 12 cm
- Couleur : blanc lotus

N° mat. 9351790

290.-



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 501

Pour une installation sûre et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge

- Pour les sèche-linge ChromeEdition T1 et T1 Classic
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
- Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
- Hauteur WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus

N° mat. 9256130

90.-

Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 502

Pour une installation sûre et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge

- Pour les sèche-linge WhiteEdition T1
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
- Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
- Hauteur WTV : 2,5 cm
- Couleur : blanc lotus

N° mat. 9256140

90.-

Accessoires de montage

Intercalaire lave-linge/sèche-linge



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 412

Pour une installation sûre et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge

- Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau de lave-linge
- Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et T Classic
- Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
- Hauteur WTV : 1,5 cm
- Couleur : blanc lotus

N° mat. 6667550

79.–

Élément d'assemblage WTV 500

Pour une simple installation en colonne.

- Support et fixation des pieds du sèche-linge
- Installation plus facile et sûre de la colonne
- Pour combinaison lave-linge à chargement frontal (sauf W4xxx, W6xxx) et sèche-linge
- Non adapté aux lave-linge avec bandeau Comfort (49 degrés)

N° mat. 9612041

42.50

Possibilités de combinaison pour colonnes lavage/séchage

		Sèche-linge				
		T1 Chrome et Chrome Excellence	T1 White et White Selection	T 8000	T 4000 Ci	T 7000
Lave-linge	W1 Chrome et Chrome Excellence	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502 WTV 500	WTV 412	WTV 412	WTV 412 WTV 417 ²⁾
	W1 White et White Selection	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 412	WTV 412
	W 3000/ 5000 bandeau droit	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412	WTV 412	WTV 412
	W 3000/ 5000 bandeau incliné	WTV 511 WTV 500	WTV 512 WTV 500	WTV 407 WTV 412	WTV 412	WTV 412
	W 2000i	WTV 501 ¹⁾ WTV 511 ¹⁾ WTV 500	WTV 502 ¹⁾ WTV 512 ¹⁾ WTV 500	WTV 412 ¹⁾	WTV 410 WTV 412 ¹⁾	WTV 412 ¹⁾
	W 1000	WTV 511 WTV 500	WTV 512 WTV 500	WTV 412	WTV 412	WTV 412

¹⁾ Le lave-linge doit impérativement disposer d'un couvercle

²⁾ Uniquement pour lave-linge avec bandeau incliné

Bref aperçu lave-linge et sèche-linge

Principaux points forts et combinaisons d'appareils


Modèle/désignation commerciale	Lave-linge									
	WVV 900-80 CH Passion	WCR 800-90 CH	WCR 700-70 CH	WCR 800-60 CH	WWR 800-60 CH	WWI 800-60 CH	WWG 700-60 CH Warm-water	WWG 300-60 CH	WWG 600-60 CH	WDD 130 WPS GuideLine
Équipement et Design										
Charge en kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0
Vitesse d'essorage max.	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1400
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition	White Edition	White Edition	White Edition	Chrome Edition
Type de panneau droit/incliné	incliné à 5°	incliné à 16°	incliné à 16°	droit	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 16°
Affichage	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Comfort-Sensor	Direct-Sensor
Charnière de porte/commutable	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-	à droite/-
SteamCare/Défroissage	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de l'heure	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Classe d'efficacité	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Performance de nettoyage										
TwinDos/PowerWash	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	-/•	•/-	-/-
CapDosing/Option taches	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Programmes de lavage										
QuickPowerWash/Express 20	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	-/•	-/•
Chemises/Soie/Laine	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•
Textiles foncés/Jeans/Foncé, Jeans	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Imperméabilisation/Couettes plumes/ECO 40-60	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•	•/-/•
Options de lavage										
AddLoad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
HydroPlus/Extra silencieux	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Court/Trempeage/Pré lavage	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
SingleWash	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
Fonctions domotiques										
Miele@home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
No mat.	11005970	11005940	11026490	11005920	11005950	11348230	11357850	11357830	11357840	11331920
Prix en CHF*	3'930.-	3'380.-	2'810.-	2'860.-	2'860.-	2'600.-	2'810.-	2'270.-	2'110.-	2'060.-

Modèle/désignation commerciale	Sèche-linge					
	TWV 700-80 CH Passion	TCR 700-90 CH	TCR 700-80 CH	TWR 700-80 CH	TWL 700-80 CH	TWH 700-80 CH
Équipement et Design						
Charge en kg	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Design	White Edition	Chrome Edition	Chrome Edition	White Edition	White Edition	White Edition
Type de panneau droit/incliné	incliné à 5°	incliné à 16°	droit	incliné à 5°	incliné à 5°	incliné à 5°
Affichage	M Touch	M Touch	M Touch	M Touch	Comfort-Sensor	Direct-Sensor
Charnière de porte/commutable	gauche/•	gauche/-	gauche/-	gauche/•	gauche/•	gauche/•
Tambour Aérogliss	•	•	•	•	•	•
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/Affichage de l'heure	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Classe d'efficacité	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
EcoSpeed	-	-	-	-	•	•
Résultat de séchage						
PerfectDry	•	•	•	•	•	•
FragranceDos/FragranceDos²	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Réversion intelligente du tambour	•	•	•	•	•	•
Programmes de séchage						
Chemises	•	•	•	•	•	•
SteamFinish/Défroissage	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Express	•	•	•	•	•	•
Outdoor/Imperméabilisation	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Options de séchage						
AddLoad	•	•	•	•	•	•
Fonctions domotiques						
Miele@home	•	•	•	•	•	•
No mat.	11851530	11851510	11851500	11851520	11851490	11851440
Prix en CHF*	3'580.-	3'140.-	3'140.-	3'140.-	2'580.-	2'190.-

* Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses

Lave-linge

WWW 900-80 CH Passion



WhiteEdition



Sèche-linge assorti :
TWV 700-80 CH Passion




Modèle/désignation commerciale	WWW 900-80 CH Passion
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Aluminium avec bague chromée
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	67
Raccordement à l'eau chaude	●
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/–
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	●/●/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11005970	4002516083887	LW	3'930.–	20.02	3'617.00

Lave-linge


WCR 800-90 CH



ChromeEdition



Sèche-linge assorti :
TCR 700-90 CH



Modèle/désignation commerciale	WCR 800-90 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné
Conception de porte	Chrome
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/–
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	●/●/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11005940	4002516083733	LW	3'380.–	20.02	3'108.21

Lave-linge


WWR 800-60 CH



WhiteEdition



Sèche-linge assorti :
TWR 700-80 CH




Modèle/désignation commerciale	WWR 800-60 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Blanc lotus avec bague chromée
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/–
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	●/●/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11005950	4002516083870	LW	2'860.–	20.02	2'627.18

Lave-linge


WCR 800-60 CH



ChromeEdition



Sèche-linge assorti :
TCR 700-80 CH




Modèle/désignation commerciale	WCR 800-60 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	-
Type de panneau	droit
Conception de porte	Chrome
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	-/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A - G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	-
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/-
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40-60	●/●/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	-/●/-
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/600
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	-/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11005920	4002516083818	LW	2'860.-	20.02	2'627.18

Lave-linge


WCR 700-70 CH



ChromeEdition



Sèche-linge assorti :
TCR 700-90 CH




Modèle/désignation commerciale	WCR 700-70 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné
Conception de porte	Chrome
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	–/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	–
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/–/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	●/●/–
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	●/●/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/–
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11026490	4002516083894	LW	2'810.–	20.02	2'580.93

Lave-linge


WWI 800-60 CH



WhiteEdition



Sèche-linge assorti :
TWL 700-80 CH



Modèle/désignation commerciale	WWI 800-60 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'600
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/—/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	—/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/—
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	—/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	—
EcoFeedback/moteur ProfiEco	●/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	—/—/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	—/●/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	●/—/—
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/—
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	—/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11348230	4002516258223	LW	2'600.—	20.02	2'386.66

Lave-linge

WWG 700-60 CH Warmwater



WhiteEdition



Sèche-linge assorti : TWH 700-80 CH




Modèle/désignation commerciale	WWG 700-60 CH Warmwater
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	–
CapDosing/Option taches	●/–
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	–/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	●
EcoFeedback/moteur ProfiEco	–/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	–/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	–/–/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	–/–/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	–/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	–/●/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11357850	4002516258261	LW	2'810.–	20.02	2'580.93

Lave-linge


WWG 300-60 CH



WhiteEdition



Sèche-linge assorti :
TWH 700-80 CH



Modèle/désignation commerciale	WWG 300-60 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/—/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
TwinDos	—
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/—
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	—/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/—
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	—/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	—
EcoFeedback/moteur ProfiEco	—/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	—/—/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	—/—/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	●/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	●/—/—
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/—
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/—
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	●/—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11357830	4002516258322	LW	2'270.—	20.02	2'081.39

Lave-linge

WWG 600-60 CH



WhiteEdition



Sèche-linge assorti :
TWH 700-80 CH



Modèle/désignation commerciale	WWG 600-60 CH
Charge en kg	9,0
Vitesse d'essorage max.	1'400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/—/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	—
CapDosing/Option taches	●/—
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	—/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/—
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	—/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Raccordement à l'eau chaude	—
EcoFeedback/moteur ProfiEco	—/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	—/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	—/—/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40–60	—/—/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	—/●
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	●/—/—
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/—
Tension/Raccordement 50 Hz, V	400 2N ~ ou 230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	—/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11357840	4002516241003	LW	2'110.—	20.02	1'933.38

Lave-linge

WDD 131 WPS GuideLine

ChromeEdition




Modèle/désignation commerciale	WDD 131 WPS GuideLine
Charge en kg	8,0
Vitesse d'essorage max.	1'400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte	droite
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné
Conception de porte	Gris graphite Pearlfinish
Affichage	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
TwinDos	-
PowerWash	-
CapDosing/Option taches	●/-
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	-/-
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	-
Éclairage du tambour/MultiLingua	-/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A - G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	70
Raccordement à l'eau chaude	-
EcoFeedback/moteur ProfiEco	-/-
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	-/●
Chemises/Soie/Laine	●/-/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	-/-/●
Outdoor/Imperméabilisation	●/●
Coton hygiène/Couettes/ECO 40-60	-/-/●
Principales options de lavage	
SingleWash/AllergoWash	-/-
Court/Trempage/Prélavage	●/●/●
Hydro plus/Extra silencieux	●/-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Watercontrol/Système Aquasécurité/Métal Waterproof	-/●/-
Sécurité enfants/Code PIN	-/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	-/-
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	-/-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11331920	4002516237389	LW	2'060.-	20.02	1'887.12


MPB : lave-linge

En exclusivité chez MPB : WSB 300-83 CH

WhiteEdition



Sèche-linge assorti : TSC 500-63 CH Classic




Modèle/désignation commerciale	WSB 300-83 CH
Charge en kg	8,0
Vitesse d'essorage max.	1400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/—/●
Charnière de porte/commutable	droite/●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Blanc lotus
Affichage	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
TwinDos	—
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/—
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/—
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	—/—
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	38
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Raccordement à l'eau chaude	—
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco	—/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/—/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	●/●
Chemises/Soie/Laine	●/—/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	—/—/●
Imperméabilisation/Couettes en duvet/ECO 40-60	—/—/●
Favoris	—
Principales options de lavage	
Hydro plus/Extra silencieux	●/—
Court/Trempage/Prélavage	●/—/●
SingleWash	—
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Waterproof	●/—/—
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1054/—
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d'achat No-TwinDos/TwinDos	—/—/—/—

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12476710	4002516776413	LW	1'910,—	20.02	1'748.36

MPB : lave-linge

En exclusivité chez MPB : WSB 200-03 CH



WhiteEdition



Sèche-linge assorti : TSC 200-23 CH Classic



Modèle/désignation commerciale	WSB 200-03 CH
Charge en kg	8,0
Vitesse d'essorage max.	1400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte/commutable	droite/●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Blanc lotus
Affichage	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
TwinDos	–
PowerWash	–
CapDosing/Option taches	●/–
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	–/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/–
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	–/–
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)/classe d'efficacité d'essorage	A/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	48
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Raccordement à l'eau chaude	–
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco	–/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	–/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	–/●
Chemises/Soie/Laine	●/–/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	–/–/●
Imperméabilisation/Couettes en duvet/ECO 40–60	●/–/●
Favoris	–
Principales options de lavage	
Hydro plus/Extra silencieux	●/–
Court/Trempage/Prélavage	●/–/●
SingleWash	–
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	–
Sécurité	
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Waterproof	●/–/–
Sécurité enfants/Code PIN	●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d'achat No-TwinDos/TwinDos	–/–/–/–

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
12476750	4002516776079	LW	1'800.–	20.02	1'646.60

MPB : lave-linge

En exclusivité chez MPB : WSA 023 CH Classic



WhiteEdition



Sèche-linge assorti :
TSA 200-23 CH Classic




Modèle/désignation commerciale	WSA 023 CH Classic
Charge en kg	7,0
Vitesse d'essorage max.	1400
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte/commutable	droite/-
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	droit
Conception de porte	Blanc lotus
Affichage	EasyControl jaune
Performance de nettoyage	
TwinDos	-
PowerWash	-
CapDosing/Option taches	●/-
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	-/-
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	●
Éclairage du tambour/MultiLingua	-/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A - G)/classe d'efficacité d'essorage	B/B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh	51
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	45
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Raccordement à l'eau chaude	-
Fonction EcoFeedback/Moteur ProfiEco	-/●
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	●/●/●
Principaux programmes de lavage	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPowerWash/Express 20	-/●
Chemises/Soie/Laine	-/-/●
Linge foncé/Jeans/Textiles foncés, Jeans	-/-/●
Imperméabilisation/Couettes en duvet/ECO 40-60	●/-/●
Favoris	-
Principales options de lavage	
Hydro plus/Extra silencieux	●/-
Court/Trempage/Pré-lavage	●/●/-
SingleWash	-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	-
Sécurité	
Système Watercontrol/ Système Aquasécurité/Métal Waterproof	●/-/-
Sécurité enfants/Code PIN	-/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1054/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 Caps/UltraPhase 1+2/Bon d'achat No-TwinDos/TwinDos	-/-/-/-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11933670	4002516516668	LW	1'690,-	20.02	1'544.85

Sèche-linge

TWW 700-80 CH Passion



WhiteEdition



Lave-linge assorti :
WWV 900-80 CH Passion



Modèle/désignation commerciale	TWW 700-80 CH Passion
Charge en kg	9,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Gris argenté avec contour chromé
Affichage	M Touch
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
FragranceDos²/FragranceDos²	–/●
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	174
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	62
Durée en programme Standard en min.	220
Fonction EcoFeedback	●
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/–
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
SteamFinish/Défroissage	●/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
Favoris	●
Principales options de séchage	
Rafraichir/Turbo/Eco	●/–/●
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO ₂ , e	1'430/686
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851530	4002516484974	LW	3'580.–	28.11	3'285.74

Sèche-linge

TWR 700-80 CH

WhiteEdition



Lave-linge assorti :
WWR 800-60 CH




Modèle/désignation commerciale	TWR 700-80 CH
Charge en kg	9,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Blanc lotus avec contour chromé
Affichage	M Touch
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
FragranceDos²/FragranceDos²	–/●
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	62
Durée en programme Standard en min.	208
Fonction EcoFeedback	●
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/–
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
SteamFinish/Défroissage	●/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
Favoris	–
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	●/–/–
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrament)	1'077/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO ₂ , e	1'430/686
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851520	4002516485247	LW	3'140.–	28.11	2'878.71

Sèche-linge

TCR 700-90 CH

ChromeEdition



Lave-linge assorti :
WCR 800-90 CH/WCR 700-70 CH




Modèle/désignation commerciale	TCR 700-90 CH
Charge en kg	9,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/-
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	-
Type de panneau	incliné
Conception de porte	Chromé
Affichage	M Touch
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos²	-/●
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	62
Durée en programme Standard en min.	208
Fonction EcoFeedback	●
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
SteamFinish/Défroissage	●/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	●/-/-
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO ₂ , e	1'430/686
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851510	4002516477396	LW	3'140.-	28.11	2'878.71

Sèche-linge

TCR 700-80 CH



ChromeEdition



Lave-linge assorti :
WCR 800-60 CH




Modèle/désignation commerciale	TCR 700-80 CH**
Charge en kg	9,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/-
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	-
Type de panneau	droit
Conception de porte	Chromé
Affichage	M Touch
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos²	-/●
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
AddLoad	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	193
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	62
Durée en programme Standard en min.	208
Fonction EcoFeedback	●
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
SteamFinish/Defroissage	●/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	●/-/-
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 636
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'054/600
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R134a/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO ₂ , e	1'430/686
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851500	4002516477372	LW	3'140.-	28.11	2'878.71

Sèche-linge


TWL 700-80 CH



WhiteEdition



Lave-linge assorti :
WWI 800-60 CH




Modèle/désignation commerciale	TWL 700-80 CH
Charge en kg	9,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidienne avec contour chromé
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
FragranceDos²/FragranceDos²	-/●
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/	
Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	185
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	64
Durée en programme Standard en min.	184
Fonction EcoFeedback	●
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/●/●
SteamFinish/Défroissage	●/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	●/●/●
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	●/-/-
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/●
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (I x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R290/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO ₂ , e	3/0
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851490	4002516484431	LW	2'580.-	28.11	2'360.68


Sèche-linge

TWH 700-80 CH

WhiteEdition



Lave-linge assorti :
WWG 300-60 CH/WWG 600-60 CH/
WWG 700-60 CH Warmwater



Modèle/désignation commerciale	TWH 700-80 CH
Charge en kg	9,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Noir obsidienne avec contour chromé
Affichage	DirectSensor blanc, 7 segments
Résultat de séchage	
Perfect Dry	●
FragranceDos/FragranceDos²	-/●
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour à structure alvéolaire	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	●
Eclairage du tambour/MultiLingua	LED/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	185
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	64
Durée en programme Standard en min.	184
Fonction EcoFeedback	-
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/-/●
SteamFinish/Defroissage	-/-
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	-/●/-
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraichir/Turbo/Eco	-/-/-
Infoissable/Délicat plus/Signal sonore	●/-/●
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes flexibles	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (l x H x P)	596 x 850 x 643
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'077/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R290/0,14
Potentiel de réchauffement global du produit frigorigène / de l'appareil en CO ₂ , e	3/0
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851440	4002516483700	LW	2'190.-	28.11	1'999.90

MPB : sèche-linge


En exclusivité chez MPB: TSC 500-63 CH Classic



WhiteEdition



Lave-linge assorti :
WSB 300-83 CH



Modèle/désignation commerciale	TSC 500-63 CH Classic
Charge en kg	8,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Blanc lotus
Affichage	DirectSensor jaune, 7 segments
Résultat de séchage	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos²	●/●/-
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	●
Eclairage du tambour/Choix de la langue d'affichage	LED/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A+++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	177
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	66
Durée en programme Standard en min.	165
Fonction EcoFeedback	-
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/●
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/●
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/-/●
SteamFinish/Défroissage	-/-
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	-/●/-
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	-/-/-
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Qualité	
Ailettes douces	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 655
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1077/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R290/0,14
Potentiel de réchauffement global Fluide frigorigène/ Potentiel de réchauffement global Appareil	3/0,42
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851360	4002516475255	LW	1'990.-	28.11	1'814.88

MPB : sèche-linge

En exclusivité chez MPB : TSC 200-23 CH Classic

WhiteEdition



* Expiration décembre 2024
Lave-linge assorti :
WSB 200-03 CH




Modèle/désignation commerciale	TSC 200-23 CH Classic*
Charge en kg	8,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/-/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/●
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	incliné de 5°
Conception de porte	Blanc lotus
Affichage	DirectSensor jaune, 7 segments
Résultat de séchage	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/●/-
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	●
Eclairage du tambour/Choix de la langue d'affichage	LED/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	192
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	66
Durée en programme Standard en min.	165
Fonction EcoFeedback	-
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/-
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/-/●
SteamFinish/Défroissage	-/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	-/●/-
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	-/-/-
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	-
Qualité	
Ailettes douces	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 655
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1077/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R290/0,11
Potentiel de réchauffement global Fluide frigorigène/ Potentiel de réchauffement global Appareil	3/0,33
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11851350	4002516474692	LW	1'880.-	28.11	1'713.13

MPB : sèche-linge

En exclusivité chez MPB : TSA 200-23 CH Classic

WhiteEdition



* Expiration décembre 2024
Lave-linge assorti :
WSA 023 CH Classic





Modèle/désignation commerciale	TSA 200-23 CH Classic*
Charge en kg	7,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte/commutable	Gauche/-
Installation	
Sèche-linge à pompe à chaleur	●
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	droit
Conception de porte	Blanc lotus
Affichage	EasyControl jaune
Résultat de séchage	
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos ²	●/●/-
Réversion intelligente du tambour	●
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
Evacuation de l'eau condensée intégrée	●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
AddLoad	●
Eclairage du tambour/Choix de la langue d'affichage	LED/-
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique/Classe d'efficacité de condensation	A++/A
Consommation d'électricité annuelle en kWh	208
Niveau sonore en programme Coton, à pleine charge, en db(A)re1pW	66
Durée en programme Standard en min.	155
Fonction EcoFeedback	-
Échangeur thermique sans entretien/Moteur ProfiEco	●/-
Technologie EcoDry/EcoSpeed	●/-
Principaux programmes de séchage	
Coton/Coton Eco/Non repassable/Délicat	●/●/●/●
Chemises/Finish Soie/Finish Laine	●/-/●
SteamFinish/Défroissage	-/●
Express	●
Outdoor/Imperméabilisation/Oreiller normal	-/●/-
Favoris	-
Principales options de séchage	
Rafraîchir/Turbo/Eco	-/-/-
Infroissable/Délicat plus/Signal sonore	●/●/-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	-
Qualité	
Ailettes douces	●
Sécurité	
Code PIN/Affichage «Vider réservoir»/Affichage «Nettoyer filtres»	●/●/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 640
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1054/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Type de fluide frigorigène/Quantité de fluide frigorigène en kg	R290/0,117
Potentiel de réchauffement global Fluide frigorigène/ Potentiel de réchauffement global Appareil	3/0,35
Accessoires fournis	
Flacon de parfum/Bon d'achat	●/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11933690	4002516520023	LW	1'710.-	28.11	1'555.86

Lave-/sèche-linge

WTW 800-70 CH

ChromeEdition




Modèle/désignation commerciale	WTW 800-70 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage	9,0/6,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/–/–
Charnière de porte	droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare	
PerfectDry/Essorage thermique	–/●
Rinçage automatique des peluches	●
Essorage	
Vitesse d'essorage max.	1'600
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	–
Type de panneau	incliné
Conception de porte	Chrome
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
MultiLingua	●
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel	LED/●
AddLoad	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique lavage (A – G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A – G)	D
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	–/●/●
Programmes de lavage/séchage les plus importants	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPower/Programme Express/ECO 40–60	●/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Automatique/Linge foncé/Jeans	●/●/●
Vêtements de sport/Chaussures de sport	●/●
Air froid/chaud	●/●
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur)	●/●/●
Oreillers/Duvets/Coton hygiène	●/●/●
Options de lavage et séchage les plus importantes	
Trempage/Prélavage/Hydro plus	●/●/●
Single/Rapide/AllergoWash	●/●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Sécurité enfants/Code Pin	●/–/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 714
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'132/–
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	–/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11664890	4002516400714	LW	3'990.–	20,02	3'672.51

Lave-/sèche-linge

WTR 800-60 CH

ChromeEdition





Modèle/désignation commerciale	WTR 800-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage	8,0/5,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte	droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare	
PerfectDry/Essorage thermique	-/●
Rinçage automatique des peluches	●
Essorage	
Vitesse d'essorage max.	1'600
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	-
Type de panneau	droit
Conception de porte	Chrome
Affichage	M Touch
Performance de nettoyage	
TwinDos	●
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/●
Soin du linge	
Tambour Aérogliss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/●
MultiLingua	●
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel	LED/-
AddLoad	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique lavage (A - G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A - G)	D
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	-/●/●
Programmes de lavage/séchage les plus importants	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPower/Programme Express/ECO 40-60	●/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Automatique/Linge foncé/Jeans	●/●/●
Vêtements de sport/Chaussures de sport	●/●
Air froid/chaud	●/●
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur)	●/●/●
Oreillers/Duvets/Coton hygiène	●/●/●
Options de lavage et séchage les plus importantes	
Trempage/Prélavage/Hydro plus	●/●/●
Single/Rapide/AllergoWash	●/●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Sécurité enfants/Code Pin	●/-/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 637
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrament)	1'055/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/●
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	-/●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11664870	4002516400646	LW	3'460,-	20,02	3'182,22

Lave-/sèche-linge

WTI 300-60 CH

ChromeEdition



Modèle/désignation commerciale	WTI 300-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage	8,0/5,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte	droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare	
PerfectDry/Essorage thermique	-/●
Rinçage automatique des peluches	●
Essorage	
Vitesse d'essorage max.	1'600
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de panneau	droit
Conception de porte	Chrome
Affichage	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
TwinDos	-
PowerWash	●
CapDosing/Option taches	●/-
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	●/●
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
MultiLingua	●
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel	LED/-
AddLoad	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique lavage (A - G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A - G)	D
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	-/●/●
Programmes de lavage/séchage les plus importants	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPower/Programme Express/ECO 40-60	●/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/●/●
Automatique/Linge foncé/Jeans	●/●/●
Vêtements de sport/Chaussures de sport	●/●
Air froid/chaud	-/●
Outdoor/Imperméabilisation/Rafrâichir (vapeur)	●/●/●
Oreillers/Duvets/Coton hygiène	-/●/-
Options de lavage et séchage les plus importantes	
Trempage/Prélavage/Hydro plus	●/●/●
Single/Rapide/AllergoWash	●/●/●
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Sécurité enfants/Code Pin	●/-/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 637
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'055/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	●/-
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	●/-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11664860	4002516400073	LW	2'920.-	20,02	2'682,68

Lave-/sèche-linge

WTD 100-60 CH

ChromeEdition



Modèle/désignation commerciale	WTD 100-60 CH
Charge en kg pour le lavage/séchage	8,0/5,0
Modèle	
Encastrable sous plan/Sous-encastrable/Pour montage en colonne	●/●/●
Charnière de porte	droite
Lave-linge séchant, technologie PerfectCare	
PerfectDry/Essorage thermique	-/●
Rinçage automatique des peluches	●
Essorage	
Vitesse d'essorage max.	1'500
Design	
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de panneau	droit
Conception de porte	Gris graphite Pearlfinish
Affichage	DirectSensor blanc, 7 segments
Performance de nettoyage	
TwinDos	-
PowerWash	-
CapDosing/Option taches	-/-
Soin du linge	
Tambour Aérogloss	●
Confort d'utilisation	
SteamCare/Défroissage	-/-
Départ différé jusqu'à 24 h/Affichage du temps restant/ Affichage de l'heure	●/●/-
MultiLingua	-
Pesée électronique et recommandation de dosage lessiviel	-/-
AddLoad	●
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique lavage (A - G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A - G)	D
Capacité variable/Compteur d'eau/Régulation de la mousse	-/●/●
Programmes de lavage/séchage les plus importants	
Coton/Non repassable/Délicat	●/●/●
QuickPower/Programme Express/ECO 40-60	-/●/●
Chemises/Soie/Laine	●/-/●
Automatique/Linge foncé/Jeans	-/-/-
Vêtements de sport/Chaussures de sport	-/-
Air froid/chaud	-/●
Outdoor/Imperméabilisation/Rafraîchir (vapeur)	-/-/-
Oreillers/Duvets/Coton hygiène	-/-/-
Options de lavage et séchage les plus importantes	
Trempage/Prélavage/Hydro plus	-/-/-
Single/Rapide/AllergoWash	-/●/-
Mise en réseau d'appareils électroménagers	
Miele@home	●
Sécurité	
Sécurité enfants/Code Pin	-/-/●
Informations techniques	
Dimension de l'appareil en mm (L x H x P)	596 x 850 x 637
Profondeur de l'appareil en mm avec porte ouverte (pour encastrement)	1'055/-
Tension/Raccordement 50 Hz, V	230 ~
Accessoires fournis	
3 capsules/UltraPhase 1+2	-/-
Bon d'achat lessive/Bon d'achat cartouches	-/-

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11664880	4002516400080	LW	2'290.-	20,02	2'099.89

Système de repassage à vapeur FashionMaster

B 43-12 CH

FashionMaster



Modèle/désignation commerciale	B 43-12 CH
Design	
Couleur du fer à repasser	anthracite/gris
Couleur de la housse	gris
Repassage parfait	
Semelle alvéolée	●
Pression de vapeur en bar	3,5
Quantité de vapeur en g/min.	100
Vapeur verticale	●
Vapeur à partir du niveau de température	2 P
SteamJet	–
Fonction soufflerie	●
2e niveau de puissance du ventilateur	–
Semelle antiadhésive	●
Gain de temps	
Capacité du réservoir d'eau en l	1,25
Réservoir d'eau amovible	●
Réservoir d'eau pouvant être rempli en continu	●
Repassage de plusieurs couches	●
Confort d'utilisation	
All-in-one	●
Système 1-2-Lift	●
Réglage de la hauteur en continu avec ressort à gaz en m	830 – 1'020
Roulettes souples	●
Table de repassage avec zone Comfort	●
Marche/Arrêt du ventilateur	●
Fonction Memory du ventilateur	●
MultiLingua	●
Détartrage automatique	●
Rinçage automatique	●
Compartment de rangement du fer à repasser	●
Compartment de rangement du cordon d'alimentation et des accessoires	●
Sécurité	
Fonction CoolDown	●
Fonction Auto-Off	●
Informations techniques	
Dimensions en cm (l x H x P)	47 x 97 x 148
Dimensions en cm (l x H x P), replié	47 x 128 x 37
Surface de repassage en mm	1'200 x 400
Accessoires fournis	
Semelle antiadhésive	●
Housse de repassage Basic/Premium	●/–
Support du flexible de vapeur	●
Bandelette de test pour la dureté de l'eau	●
Tablettes de détartrage	●
Accessoires disponibles	
SteamJet	●
Housse de repassage Premium anthracite	●

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
11977920	4002516526483	LW	1'990.–	10.81	1'830.89

Repasseuse

B 990 CH

Repasseuse



Modèle/désignation commerciale	B 990
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Repassage parfait	
Choix de la température en fonction du textile	●
Forte pression d'appui (N/cm ²)	0,35
Tablette facilitant l'introduction du linge	●
Grand espace d'empilement sur la table de réception	●
Tringle de suspension pour laisser reposer sans pli les vêtements repassés	●
Gain de temps	
Largeur du rouleau de repassage en mm	830
Vitesse du rouleau réglable	●
Rotation du rouleau en fonction de l'humidité	–
Confort d'utilisation	
Repasser assis et sans effort	●
Cylindre à extrémités dégagées	●
Panneau de commande clair	●
Mécanisme pliant pratique	●
Transport aisé grâce à quatre roulettes	●
Sécurité	
Dispositif protège-doigts	●
Déverrouillage d'urgence	●
Grande stabilité	●
Informations techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	959 x 985 x 380
Dimensions en mm (l x H x P), replié	1'055 x 500 x 380
Puissance de raccordement totale en KW	2,2

N° mat.	N° EAN	Couleur	PVC, TVA incl., CAR incl.	CAR TVA incl.	PVC, hors TVA, hors CAR
7222720	4002514443669	LW	2'320.–	10.81	2'136.16