

Miele



Un **nettoyage puissant**
à chaque **instant.**

Le Duoflex HX1.

Points forts

Rapidement prêt à l'emploi et particulièrement performant, confortable et hygiénique grâce à ses points forts.



Moteur Digital Efficiency



Système SpeedLock



Filtre hygiène

Effacité de nettoyage



Moteur Digital Efficiency

Aussi puissant qu'un aspirateur Miele conventionnel.¹ Grâce à notre toute dernière technologie de moteur Digital Efficiency, vous bénéficiez d'une forte puissance d'aspiration avec une faible consommation d'énergie.



Électrobrosse intelligente avec adaption automatique de la puissance

Pour un nettoyage optimal de tous les types de sols : grâce à la détection du revêtement de sol, la vitesse de rotation du rouleau-brosse est automatiquement adaptée.

¹ Efficacité de nettoyage comparée à celle du Complete C3 (SGEF3) de Miele avec STB 305-3 (aspiration de la poussière sur tapis et sol dur avec fentes, aspiration des fibres sur tapis). Selon IEC 62885-2 2



**Rapidement
prêt à l'emploi**

SpeedLock

Grâce au déverrouillage SpeedLock, vous passez d'un appareil complet à un appareil portable en un seul geste.

Système SpeedLock

Grab-and-go : immédiatement prêt à l'emploi dans la conception de l'appareil souhaitée.¹

Tirer vers le haut pour un nettoyage immédiat on-the-spot avec l'appareil à main.



Tirer vers l'avant pour le nettoyage de grandes surfaces avec l'aspirateur sans fil.

¹ Selon le modèle

Flexibilité



De la flexibilité pour toute la maison

Utilisez le Duoflex avec l'électrobrosse pour nettoyer les sols ou avec la PowerUnit et le tube d'aspiration pour nettoyer les plafonds. Pour aspirer les meubles rembourrés, vous pouvez aussi utiliser la PowerUnit seule.




Particulièrement plat, léger et maniable

Parfait pour un nettoyage efficace sous les meubles – sur les tapis comme sur les sols durs.



Longue autonomie pour une utilisation quotidienne


Avec la PowerUnit seule sans électrobrosse, vous obtenez jusqu'à 55 minutes d'autonomie au niveau MIN. Au niveau MAX, le Duflex HX1 avec électrobrosse atteint une autonomie de 12 minutes sur les sols durs.



Filtre hygiène

Grâce au système de filtration à deux niveaux, les poussières fines sont capturées en toute sécurité avec une efficacité de filtration totale de 99,99 %.

Accessoires en option



Rallonge du tube
pour un plus grand rayon d'action



Brosse universelle
pour les meubles sensibles aux rayures



Suceur plat XL télescopique




Électrobrosse manuelle
pour les coussins – idéale pour les poils
d'animaux

Aperçu du modèle Duoflex HX1

Équipement de base :

- Moteur Digital Efficiency
- SpeedLock – changement rapide de la configuration de l'appareil
- Batterie Li-Ion avec jusqu'à 55 minutes d'autonomie¹
- Léger et compact avec 3,15 kg
- Électrobrosse intelligente avec adaptation automatique de la puissance
- Efficacité totale du filtre de 99,99 %²



Bleu nordique

CHF 459.—*

* Prix de vente conseillé, TVA et CAR incluses
1 Au niveau MIN sans électrobrosse MultiFloor branchée
2 Selon IEC 62885-4



Extra

Blanc brillant / Spacegrey
+ **Système SpeedLock**
+ Brosse universelle

CHF 509.-*



Total Care

Noir obsidienne / Or rose
+ **Système SpeedLock**
+ Électrobrosse manuelle
+ Suceur plat XL télescopique
+ Rallonge du tube
+ Brosse universelle

CHF 629.-*




Cat & Dog

Noir obsidienne / Spacegrey
+ **Système SpeedLock**
+ Électrobrosse manuelle

CHF 569.-*

Miele



Miele AG
Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele SA
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch