

Liste de prix

Valable à partir du 15.10.2024



Bonjour, Buongiorno, Grüezi,

Nous sommes ravis que vous vous intéressiez aux appareils Miele et donc aux produits durables. Nous vous apportons volontiers notre soutien avant et après l'achat d'un appareil Miele. Vous pouvez, par exemple, participer à l'un de nos événements culinaires ou nous rendre visite dans nos expositions de Spreitenbach ou de Crissier – vous trouverez de plus amples informations à ce sujet aux pages 4 et 5. Notre objectif est que vous trouviez l'appareil ou la combinaison optimale pour vous et que vous ayez plaisir à l'utiliser pendant des années.

Miele AG



Élimination dans le respect de l'environnement – recyclage

Depuis le 1^{er} janvier 2003, la branche des appareils électroménagers soutient l'élimination des déchets dans le respect de l'environnement. Ce concept a été développé en collaboration avec la Fondation SENS eRecycling ainsi que les principales organisations et entreprises de la branche de l'électroménager. La contribution anticipée de recyclage (CAR) perçue sur chaque appareil couvre également le recyclage des accessoires des appareils, qui ne sont soumis à aucune taxe. Tous les appareils sont soumis aux contributions anticipées de recyclage (CAR) ci-dessous :

Catégorie de poids (d'après la déclaration de poids)	Contribution anticipée de recyclage CAR (8,1 % TVA incluse)	Contribution anticipée de recyclage CAR (hors 8,1 % TVA)
Petit et gros électroménager sans appareils de réfrigération/congélation et sèche-linge à pompe à chaleur		
< 5 kg	0.61	0.56
≥ 5 < 15 kg	2.50	2.31
≥ 15 < 25 kg	6.01	5.56
≥ 25 < 70 kg	10.81	10.00
≥ 70 < 250 kg	20.02	18.52
Appareils de réfrigération/congélation et sèche-linge à pompe à chaleur		
< 25 kg	10.01	9.26
≥ 25 < 100 kg	28.11	26.00
≥ 100 < 250 kg	50.50	46.30
≥ 250 kg	60.06	55.56
Aspirateur robot		
Scout	2.34	2.16

Schémas d'encastrement

Vous les trouverez sur www.miele.ch/schemas

Sommaire

Informations diverses	2
Aide au choix ou à l'utilisation d'un appareil	4-5
Lave-vaisselle	
Lave-vaisselle norme Euro	7
Lave-vaisselle norme Euro, norme Suisse, accessoires	8
Lave-vaisselle accessoires	9
Cuisiner, rôtir, cuire	
ArtLine	11-12
Four Dialogue, fours	13
Fours compacts, fours compacts avec micro-ondes, fours à micro-ondes, accessoires	14
Cuisinières, plans de cuisson combinés, jeux de plaques de cuisson	15
Accessoires pour fours et cuisinières	16
Fours à vapeur, fours à vapeur avec micro-ondes, tiroirs chauffants Gourmet et de mise sous vide, accessoires	17
Fours à vapeur combinés	18
Steamers, accessoires	19
Accessoires pour fours à vapeur combinés, fours à vapeur et fours à vapeur avec micro-ondes	20
Plans de cuisson (autonomes)	21
CombiSets SmartLine et ProLine	22
Accessoires pour plans de cuisson et CombiSets	23
TwoInOne et accessoires	24
SmartLine, hotte système Downdraft et accessoires	25
Hottes aspirantes : hottes plafond et hottes aspirantes îlots	26
Hottes aspirantes murales	27
Hottes encastrables : hottes à écran plat, aérateurs	28
Hottes encastrables : hottes sous-encastrables et avec face escamotable	29
Accessoires pour hottes aspirantes	30-32
Machines à café automatiques, accessoires	33
Réfrigérateurs, congélateurs, caves à vin	
MasterCool, caves à vin et congélateurs à encastrer norme Euro	35
Réfrigérateurs-congélateurs combinés et réfrigérateurs à encastrer, norme Euro	36
Réfrigérateurs à encastrer, norme Euro	37
Réfrigérateurs-congélateurs combinés et réfrigérateurs à encastrer, norme Suisse	38
Réfrigérateurs-congélateurs combinés, réfrigérateurs et congélateurs à pose libre	39
Congélateurs à pose libre	40
Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin	41
Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin / Miele@home	42
Lavage, séchage, repassage	
Lave-linge, sèche-linge, lave-/sèche-linge et systèmes de repassage	44
Combinaisons possibles, éléments d'assemblage lave-linge/sèche-linge, socle pour installation sous plan avec tiroir	45
Accessoires pour lave-linge, sèche-linge, systèmes de repassage	46
Accessoires pour lave-linge et sèche-linge	47
Petits Géants – lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs, accessoires	48
Aspirateurs	
Aspirateurs sans fil, accessoires	51
Aspirateurs traîneaux avec et sans sac, accessoires	52-53
Aspirateur robot, accessoires	54

Aide au choix ou à l'utilisation d'un appareil

Nous sommes à votre disposition avant et après l'achat des appareils Miele

Concevoir une cuisine est un projet passionnant et ambitieux. Et faire son choix parmi la multitude de designs de cuisine et de modèles d'appareils n'est pas chose aisée. Il n'y a pas que le design qui joue un rôle, mais aussi le toucher, les matériaux et la finition. C'est pour cela que Miele vous offre diverses possibilités de découvrir ses appareils – que ce soit dans le cadre d'un Cooking Event gratuit ou d'un entretien de conseil sans engagement au Miele Experience Center de Spreitenbach ou de Crissier. Et lorsque les nouveaux appareils sont chez vous, nous nous tenons encore à votre disposition. Nous répondons à vos questions par téléphone ou par vidéoconférence, ou nous vous accueillons à un Cooking Event.

Cooking Events : des cours adaptés, également près de chez vous

Les studios de cuisine Miele sont répartis dans toute la Suisse. Lors de différents cours, dont certains sont gratuits, nos Culinary Specialists cuisinent pour vous avec les appareils. Ils répondent à vos questions et vous aident à choisir et à utiliser les appareils. Vous pouvez aussi participer à un cours de cuisine pour en apprendre davantage sur vos appareils. Vous trouverez certainement ce qui vous convient dans notre programme.



Avant l'achat

Cooking Event "Découverte" : apprendre à connaître les appareils

Lors de ce Cooking Event gratuit, nos Culinary Specialists proposent des dégustations et répondent à vos questions. Ils présentent par exemple des fours, des fours vapeur haute pression, des fours à vapeur, des fours à vapeur combinés, des tiroirs chauffants Gourmet ou le tiroir de mise sous vide. Ils en expliquent les caractéristiques et les différences entre les modèles.

Après l'achat

Cooking Event "Base" ou "Pro" : utiliser les appareils

Vous apprenez à mieux connaître vos nouveaux appareils Miele. Lors du cours de base gratuit, les Culinary Specialists répondent à vos questions sur les fours, les appareils à vapeur ou les tiroirs pendant la préparation et la dégustation de diverses délices. Pendant le Cooking Event "Pro", vous participez en revanche activement à la cuisine et apprenez des informations intéressantes sur les appareils.

Cours récurrents

Cooking Event "Cours de cuisine by Miele" : utiliser les appareils

Vous approfondissez un thème spécial, apprenez à connaître encore mieux vos appareils de cuisine et découvrez de nouvelles recettes. Nos Culinary Specialists se feront un plaisir de vous transmettre les trucs et astuces de notre cuisine active et de cuisiner avec vous. Les thèmes du programme saisonnier sont par exemple "Du jardin au bocal", "Steam-Kitchen", "Bakery" ou "Plant-based".



Informations et inscriptions

Thèmes des cours, dates et lieux sur
www.miele.ch/cooking-events

Découvrir l'univers Miele dans un Experience Center

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos Experience Centers de Spreitenbach et de Crissier. Sur plus de 700 m², nous vous présentons l'univers exclusif de Miele avec un vaste choix d'appareils pour l'entretien du linge et des sols ainsi que pour la cuisine. Découvrez les innovations Miele et laissez-vous convaincre par les matériaux et la finition.



Appareils de cuisine, lave-vaisselle et appareils de froid

La plupart des appareils de cuisine, également dans les normes Suisse et Euro, sont exposés dans le Miele Experience Center. Ainsi, dans les appareils de cuisson, on ne trouve pas seulement des fours, des fours à vapeur, etc., mais aussi des plans de cuisson, des hottes aspirantes, des tiroirs chauffants et de mise sous vide. Laissez-vous inspirer par les couleurs et les designs, et convaincre par les points forts des lave-vaisselle et appareils de froid assortis.

Du lave-linge au sèche-linge en passant par le système de repassage vapeur

Tout pour un entretien parfait du linge. Découvrez l'efficacité énergétique et la durabilité de nos lave-linge et sèche-linge. Nous vous montrons, par exemple, les avantages du dosage automatique ou pourquoi la classe d'efficacité de condensation peut être importante pour les sèche-linge. Et si vous le souhaitez, vous pouvez essayer sur place le système de repassage à vapeur FashionMaster de Miele.

Aspirateurs balai sans fil, aspirateurs avec ou sans sac et aspirateurs robot

Dans le Miele Experience Center, tous les modèles sont prêts à être testés. Dans le vaste assortiment, vous trouverez certainement l'aspirateur qui vous convient, avec la brosse optimale et le filtre adapté, en fonction de la taille du ménage, des revêtements de sol, des animaux domestiques, etc.

Conseil personnalisé : différentes offres

Nous réservons volontiers du temps pour vous présenter plus en détail l'appareil de votre choix ou une alternative adaptée à votre situation. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour un entretien de conseil :

Sur place :

l'assortiment Miele vous attend sur plus de 700 m² dans les Miele Experience Centers de Crissier et de Spreitenbach.

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 et le samedi, de 9h00 à 16h00.

Par téléphone :

nos experts sont également à votre disposition par téléphone. Il est alors utile d'avoir le prospectus ou la page d'accueil de notre site Internet sous les yeux.

Par vidéoconférence :

nous nous faisons un plaisir de vous présenter nos appareils et leur utilisation par vidéoconférence.



Rendez-vous de conseil personnel

Nous nous réjouissons de votre réservation sur www.miele.ch/conseil

Miele

Lave-vaisselle



Lave-vaisselle norme Euro

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Modèles Lave-vaisselle intégrables						
G 2....-60						
G 27935-60 SCi XXL AutoDos	noir obsidienne	12420970	3'900.00	10.81	3'597.77	
G 27715-60 SCi XXL AutoDos	noir obsidienne	12420930	3'175.00	10.81	2'927.10	
G 27605-60 SCi XXL AutoDos	inox	12420860	2'785.00	10.81	2'566.32	
G 27605-60 SCi XXL AutoDos	blanc brillant	12420870	2'665.00	10.81	2'455.31	
G 25415-60 i XXL Active Plus	inox	12652820	2'150.00	10.81	1'978.90	
G 25415-60 i XXL Active Plus	blanc brillant	12652810	2'030.00	10.81	1'867.89	
G 25415-60 i XXL Active Plus	noir obsidienne	12652800	2'030.00	10.81	1'867.89	
Lave-vaisselle entièrement intégrables						
G 27985-60 SCVi XXL AutoDos		12420980	4'140.00	10.81	3'819.79	
G 27795-60 SCVi XXL AutoDos		12420950	3'275.00	10.81	3'019.60	
G 27655-60 SCVi XXL AutoDos		12420910	2'665.00	10.81	2'455.31	
G 25455-60 Vi XXL Active Plus		12652840	2'030.00	10.81	1'867.89	
Modèle FrontFit						
G 27788-60 SCVi AutoDos FrontFit		12420940	3'435.00	10.81	3'167.61	

Modèles Lave-vaisselle intégrables						
G 1....-60						
G 17710-60 SCi AutoDos	noir obsidienne	12420740	3'175.00	10.81	2'927.10	
G 17600-60 SCi AutoDos	inox	12420660	2'785.00	10.81	2'566.32	
G 17600-60 SCi AutoDos	blanc brillant	12420640	2'665.00	10.81	2'455.31	
G 15410-60 i Active Plus	inox	12652790	2'150.00	10.81	1'978.90	
G 15410-60 i Active Plus	blanc brillant	12652780	2'030.00	10.81	1'867.89	
G 15410-60 i Active Plus	noir obsidienne	12652770	2'030.00	10.81	1'867.89	
Lave-vaisselle entièrement intégrables						
G 17980-60 SCVi AutoDos		12420850	4'140.00	10.81	3'819.79	
G 17790-60 SCVi AutoDos		12420840	3'275.00	10.81	3'019.60	
G 17650-60 SCVi AutoDos		12420710	2'665.00	10.81	2'455.31	
G 15450-60 Vi Active Plus		12652830	2'030.00	10.81	1'867.89	
Modèle FrontFit						
G 17783-60 SCVi AutoDos FrontFit		12420750	3'435.00	10.81	3'167.61	

Lave-vaisselle norme Euro, norme Suisse, accessoires

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluses	Prix hors TVA	Remarques	
Modèles G 1.....-60	Lave-vaisselle à pose libre							
	G 17600-60 SC AutoDos	blanc brillant	12420630	2'720.00	10.81	2'506.19		
Modèles ProfiLine	Lave-vaisselle intégrables							
	PFD 103-60 SCi XXL	inox	11605050	5'510.00	10.81	5'087.13		
	PFD 102-60 i	inox	11605040	5'190.00	10.81	4'791.11		
	Lave-vaisselle entièrement intégrables							
	PFD 104-60 SCVi XXL		11605060	5'510.00	10.81	5'087.13		
	Accessoires							
	Module de dosage G 80 ProfiLine flex		11393960	730.00	0.00	675.30	doseur de détergent liquide	
	Détergent liquide, ProCare Shine 10 MA		10327960	57.30	0.00	53.01	5 l, avec module de dosage DOS G 80	
	Tablettes de détergent, ProCare Shine 12 GC		11037820	40.00	0.00	37.00	80 pces	
	Rince-éclat, ProCare Shine 40		10328030	51.90	0.00	48.01	5 l	
Modèles G 1.....-45	Lave-vaisselle intégrables							
	G 15740-45 SCi SL	inox	12149310	2'210.00	10.81	2'034.40		
	G 15740-45 SCi SL	blanc brillant	12149300	2'090.00	10.81	1'923.40		
	Lave-vaisselle entièrement intégrables							
	G 15990-45 SCVi SL		12149330	2'440.00	10.81	2'247.17		
	G 15790-45 SCVi SL		12149320	2'090.00	10.81	1'923.40		
	G 15590-45 SCVi SL Active		12149290	1'780.00	10.81	1'636.62		
Modèles G 3.....-55	Lave-vaisselle intégrables							
	G 3825-55 SCi	inox	11773050	2'735.00	10.81	2'520.06		
	G 3825-55 SCi	blanc brillant	11773030	2'615.00	10.81	2'409.06		
	G 3825-55 SCi	noir obsidienne	11773040	2'615.00	10.81	2'409.06		
	G 3625-55 SCi	inox	11773010	2'190.00	10.81	2'015.90		
	G 3625-55 SCi	blanc brillant	11772970	2'070.00	10.81	1'904.89		
	G 3625-55 SCi	noir obsidienne	11772980	2'070.00	10.81	1'904.89		
	G 3625-55 SCi	brun havane	11773000	2'070.00	10.81	1'904.89		
	Lave-vaisselle entièrement intégrables							
	G 3885-55 SCVi		11773070	2'615.00	10.81	2'409.06		
	G 3685-55 SCVi		11773060	2'070.00	10.81	1'904.89		
Accessoires en option	CareCollection							
	PowerDisk	1 pce	11841430	12.60	0.00	11.66		
	PowerDisk ECO	1 pce	11868960	12.60	0.00	11.66	sans parfums, conservateurs et colorants	
	PowerDisk Set	6 pces	11841250	67.90	0.00	62.81		
	PowerDisk ECO Set	6 pces	11868770	67.90	0.00	62.81	sans parfums, conservateurs et colorants	
	UltraTabs All in 1	60 pces	11259430	24.90	0.00	23.03		
	UltraTabs All in 1 ECO	60 pces	11884160	24.90	0.00	23.03	sans parfums, conservateurs et colorants	
	Détergent en poudre	1,4 kg	10528360	25.90	0.00	23.96		
	Recharge de détergent en poudre	1 kg	10528500	15.90	0.00	14.71		
	Liquide de rinçage	500 ml	11772100	8.90	0.00	8.23		
	Sel régénérant	750 g	91801282	2.00	0.00	1.85		
	Produits d'entretien							
	IntenseClean Miele	200 g	10716970	13.90	0.00	12.86	pour les lave-vaisselle et les lave-linge	
DishClean Miele	160 g	11905490	13.90	0.00	12.86	pour les lave-vaisselle		
Désodorisant Miele	4 ml	10118510	6.90	0.00	6.38			
Détartrant	250 g	10130980	13.90	0.00	12.86	pour les lave-vaisselle et les lave-linge		
Chiffon microfibre		7006550	15.90	0.00	14.71			
Chiffon microfibre HyClean		11325970	18.90	0.00	17.48	chiffon antibactérien		

Lave-vaisselle accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option					
Norme Euro 60 cm					
Jeu décor GDU 60/65-7	noir obsidienne	10986570	160.00	148.01	pour séries G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60, ne peut pas être combiné avec des bandeaux échangeables en inox, ni G 27935-60 SCI
Jeu décor GDU 60/60-7	noir obsidienne	10986560	160.00	148.01	pour séries G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60, ne peut pas être combiné avec des bandeaux échangeables en inox, ni G 27935-60 SCI
Face inox GFV 60/65-7	inox	10986730	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 et PFD ProfilLine
Face lave-vaisselle GFV 60/65-7	blanc brillant	10986700	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60
Face inox GFV 60/63,5-7	inox	11186430	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 et PFD ProfilLine
Face lave-vaisselle GFV 60/63,5-7	blanc brillant	11211080	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60
Face inox GFV 60/60-7	inox	10986720	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 et PFD ProfilLine
Face lave-vaisselle GFV 60/60-7	blanc brillant	10986690	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60
Face inox GFV 60/57-7	inox	10986710	250.00	231.27	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 et PFD ProfilLine
Face inox GFVi 702/77	inox	10986770	405.00	374.65	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 sans FrontFit et PFD ProfilLine
Face inox GFVi 702/72	inox	10986760	405.00	374.65	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 sans FrontFit et PFD ProfilLine
Face inox GFVi 701/77	inox	10986750	383.00	354.30	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 sans FrontFit et PFD ProfilLine (sans poignée)
Face inox GFVi 701/72	inox	10986740	383.00	354.30	pour séries G 15.../17...-60, G 25.../27...-60 sans FrontFit et PFD ProfilLine (sans poignée)
Kit de montage APFD 101		11714430	59.00	54.58	pour l'encastrement dans les armoires hautes PFD ProfilLine avec armoire supérieure supplémentaire
Kit de montage APFD 102		11714440	59.00	54.58	pour l'encastrement dans les armoires hautes PFD ProfilLine avec niche pour appareil encastrable supplémentaire
Bandeau de socle 60 cm	noir	95263290	27.00	24.98	
Norme Euro 45 cm					
Face lave-vaisselle GFV 45/65-7	inox	11526960	250.00	231.27	pour séries G 15...-45
Face lave-vaisselle GFV 45/65-7	blanc brillant	11526940	250.00	231.27	pour séries G 15...-45
Face lave-vaisselle GFV 45/60-7	inox	11526950	250.00	231.27	pour séries G 15...-45
Face lave-vaisselle GFV 45/60-7	blanc brillant	11526930	250.00	231.27	pour séries G 15...-45
Bandeau de socle 45 cm	noir	95263300	27.00	24.98	
Norme Suisse					
Face inox GFV 55/63,5-7	inox	11573870	250.00	231.27	pour séries G 38.. et G 36..
Face lave-vaisselle GFV 55/63,5-7	blanc brillant	11573750	250.00	231.27	pour séries G 38.. et G 36..
Jeu décor GDU 55/63,5-7	noir obsidienne	11854350	160.00	148.01	pour séries G 38.. et G 36..
Jeu décor GDU 55/63,5-7	brun havane	11854340	160.00	148.01	pour séries G 38.. et G 36..
Bandeau de socle 55 cm	noir	95263280	17.00	15.73	
Divers					
Tuyau d'arrivée d'eau WPS 4,5 m		10499873	289.00	267.35	avec système Aquasécurité
Tuyau de vidange 2,25 m		1545806	69.00	63.83	
Prolongateur arrivée/vidange 1,5 m		6390850	133.00	123.03	
Garnitures pour paniers					
Support pour verres à pied		7823180	33.00	30.53	pour panier inférieur G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60
Grand panier à couverts		9614020	59.00	54.58	pour panier inférieur G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60
Support porte-bouteille/porte-vase		10754890	23.00	21.28	pour panier inférieur G 15.../17...-60 et G 25.../27...-60

Miele

Cuisiner Rôtir Cuire



ArtLine

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Fours	Norme Euro, hauteur de niche 60 cm						
	H 7860-60 BPX	gris graphite	11117520	4'900.00	10.81	4'522.84	
	H 7860-60 BPX NEW	pearlbeige	12599050	4'900.00	10.81	4'522.84	livrable dès novembre
	H 7860-60 BPX	noir obsidienne	11117510	4'900.00	10.81	4'522.84	
	H 7860-60 BPX	noir obsidienne mat	12346500	4'900.00	10.81	4'522.84	
	H 7464-60 BPX NEW	pearlbeige	12599020	3'590.00	10.81	3'311.00	livrable dès novembre
	H 7464-60 BPX	noir obsidienne	11936430	3'590.00	10.81	3'311.00	
Fours compacts	Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
	H 7840-60 BPX	gris graphite	11117420	4'780.00	10.81	4'411.83	
	H 7840-60 BPX NEW	pearlbeige	12599030	4'780.00	10.81	4'411.83	livrable dès novembre
	H 7840-60 BPX	noir obsidienne	11117410	4'780.00	10.81	4'411.83	
	H 7840-60 BPX	noir obsidienne mat	12346450	4'780.00	10.81	4'411.83	
	H 7440-60 BPX NEW	pearlbeige	12599000	3'480.00	10.81	3'209.24	livrable dès novembre
	H 7440-60 BPX	noir obsidienne	11936470	3'480.00	10.81	3'209.24	
Fours compacts avec microondes	Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
	H 7840-60 BMX	gris graphite	11117450	4'310.00	10.81	3'977.05	
	H 7840-60 BMX NEW	pearlbeige	12599040	4'310.00	10.81	3'977.05	livrable dès novembre
	H 7840-60 BMX	noir obsidienne	11117440	4'310.00	10.81	3'977.05	
	H 7840-60 BMX	noir obsidienne mat	12346470	4'310.00	10.81	3'977.05	
	H 7440-60 BMX NEW	pearlbeige	12599010	3'480.00	10.81	3'209.24	livrable dès novembre
	H 7440-60 BMX	noir obsidienne	11936480	3'480.00	10.81	3'209.24	
Fours à vapeur combinés	Norme Euro, hauteur de niche 60 cm						
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	gris graphite	12100980	5'900.00	10.81	5'447.91	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V NEW	pearlbeige	12613900	5'900.00	10.81	5'447.91	livrable dès novembre
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	noir obsidienne	12100970	5'900.00	10.81	5'447.91	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	noir obsidienne mat	12305590	5'900.00	10.81	5'447.91	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	gris graphite	12081650	5'650.00	10.81	5'216.64	
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro NEW	pearlbeige	12598940	5'650.00	10.81	5'216.64	livrable dès novembre
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	noir obsidienne	12081640	5'650.00	10.81	5'216.64	
	DGC 7860-60 XXL HCX Pro	noir obsidienne mat	12346540	5'650.00	10.81	5'216.64	
	DGC 7460-60 XXL HCX Pro NEW	pearlbeige	12598920	4'050.00	10.81	3'736.53	livrable dès novembre
	DGC 7460-60 XXL HCX Pro	noir obsidienne	12081300	4'050.00	10.81	3'736.53	
	Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	gris graphite	12100730	5'330.00	10.81	4'920.62	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V NEW	pearlbeige	12613880	5'330.00	10.81	4'920.62	livrable dès novembre
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	noir obsidienne	12100710	5'330.00	10.81	4'920.62	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	noir obsidienne mat	12305570	5'330.00	10.81	4'920.62	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7840-60 XL HCX Pro	gris graphite	12081520	5'080.00	10.81	4'689.35	
	DGC 7840-60 XL HCX Pro NEW	pearlbeige	12598930	5'080.00	10.81	4'689.35	livrable dès novembre
	DGC 7840-60 XL HCX Pro	noir obsidienne	12081510	5'080.00	10.81	4'689.35	
	DGC 7840-60 XL HCX Pro	noir obsidienne mat	12346520	5'080.00	10.81	4'689.35	
	DGC 7445-60 XL HCX Pro 230 V NEW	pearlbeige	12613810	3'830.00	10.81	3'533.02	livrable dès novembre
	DGC 7445-60 XL HCX Pro 230 V	noir obsidienne	12100120	3'830.00	10.81	3'533.02	raccordement fixe à l'eau
	DGC 7440-60 XL HCX Pro NEW	pearlbeige	12598910	3'580.00	10.81	3'301.75	livrable dès novembre
	DGC 7440-60 XL HCX Pro	noir obsidienne	12081250	3'580.00	10.81	3'301.75	
Machines à café	Norme Euro, machine à café à grains						
	CVA 7845-60 CH	gris graphite	11166360	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7845-60 CH NEW	pearlbeige	12642310	4'930.00	10.81	4'550.59	livrable dès novembre
	CVA 7845-60 CH	noir obsidienne	11166270	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7845-60 CH	noir obsidienne mat	12384610	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7440-60 CH NEW	pearlbeige	12642290	3'930.00	10.81	3'625.52	livrable dès novembre
	CVA 7440-60 CH	noir obsidienne	11166220	3'930.00	10.81	3'625.52	

ArtLine

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Tiroirs chauffants Gourmet	Norme Euro						
	ESW 7030	gris graphite	11286120	1'500.00	5.99	1'382.04	hauteur d'encastrement 32 cm
	ESW 7030	noir obsidienne	11286110	1'500.00	6.01	1'382.04	hauteur d'encastrement 32 cm
	ESW 7020	gris graphite	11101800	1'410.00	6.01	1'298.79	hauteur d'encastrement 29 cm
	ESW 7020 NEW	pearlbeige	12598960	1'410.00	6.01	1'298.79	livrable dès novembre
	ESW 7020	noir obsidienne	11101770	1'410.00	6.01	1'298.79	hauteur d'encastrement 29 cm
	ESW 7020	noir obsidienne mat	12346660	1'410.00	6.01	1'298.79	hauteur d'encastrement 29 cm
	ESW 7010	gris graphite	11101750	1'310.00	6.01	1'206.28	hauteur d'encastrement 14 cm
	ESW 7010 NEW	pearlbeige	12598950	1'310.00	6.01	1'206.28	livrable dès novembre
	ESW 7010	noir obsidienne	11101740	1'310.00	6.01	1'206.28	hauteur d'encastrement 14 cm
ESW 7010	noir obsidienne mat	12346650	1'310.00	6.01	1'206.28	hauteur d'encastrement 14 cm	
Tiroirs de mise sous vide	Norme Euro						
	EVS 7010	gris graphite	11098900	2'790.00	10.81	2'570.94	hauteur d'encastrement 14 cm
	EVS 7010 NEW	pearlbeige	12598970	2'790.00	10.81	2'570.94	livrable dès novembre
	EVS 7010	noir obsidienne	11098880	2'790.00	10.81	2'570.94	hauteur d'encastrement 14 cm
EVS 7010	noir obsidienne mat	12346670	2'790.00	10.81	2'570.94	hauteur d'encastrement 14 cm	

Four Dialogue, fours

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Four Dialogue Norme Euro						
DO 7860-60	gris graphite	11133900	10'870.00	10.81	10'045.50	
DO 7860-60	inox	11133910	10'870.00	10.81	10'045.50	
DO 7860-60	noir obsidienne	11133890	10'870.00	10.81	10'045.50	
Fours						
90 cm						
H 7890-90 BP	inox	11117530	9'450.00	20.02	8'723.39	
HAL 90 bandeau de compens.	noir obsidienne	11344390	132.00	0.00	122.11	bandeau pour installation sous plan
Norme Euro						
H 7860-60 BP	gris graphite	11117480	4'800.00	10.81	4'430.33	
H 7860-60 BP	inox	11117490	4'800.00	10.81	4'430.33	
H 7860-60 BP	noir obsidienne	11117470	4'800.00	10.81	4'430.33	
H 7660-60 BP	gris graphite	11111130	4'080.00	10.81	3'764.28	
H 7660-60 BP	inox	11111140	4'080.00	10.81	3'764.28	
H 7660-60 BP	noir obsidienne	12497230	4'080.00	10.81	3'764.28	
H 7460-60 BP	gris graphite	11111070	3'200.00	10.81	2'950.22	
H 7460-60 BP	inox	11111080	3'200.00	10.81	2'950.22	
H 7460-60 BP	noir obsidienne	11111060	3'200.00	10.81	2'950.22	
H 7264-60 B	inox	11111040	2'410.00	10.81	2'219.42	
H 7264-60 B	noir obsidienne	11593570	2'410.00	10.81	2'219.42	
H 2861-60 BP	inox	12145970	2'390.00	10.81	2'200.92	
H 2861-60 BP	blanc brillant	12145930	2'390.00	10.81	2'200.92	
H 2861-60 BP	noir obsidienne	12145940	2'390.00	10.81	2'200.92	
H 2861-60 B	inox	12145960	2'020.00	10.81	1'858.64	
H 2861-60 B	blanc brillant	12145910	2'020.00	10.81	1'858.64	
H 2861-60 B	noir obsidienne	12145920	2'020.00	10.81	1'858.64	
H 2456-60 BP	noir obsidienne	12446300	2'020.00	10.81	1'858.64	
H 2456-60 B	noir obsidienne	12446290	1'670.00	10.81	1'534.87	
Norme Suisse						
H 7660-55 BP	gris graphite	11119040	4'180.00	10.81	3'856.79	
H 7660-55 BP	inox	11119020	4'180.00	10.81	3'856.79	
H 7660-55 BP	noir obsidienne	12497240	4'180.00	10.81	3'856.79	
H 7460-55 BP	inox	11119010	3'300.00	10.81	3'042.73	
H 2861-55 BP	inox	12146130	2'490.00	10.81	2'293.42	
H 2861-55 BP	blanc brillant	12146100	2'490.00	10.81	2'293.42	
H 2861-55 BP	noir obsidienne	12146110	2'490.00	10.81	2'293.42	
H 2861-55 B	inox	12146120	2'120.00	10.81	1'951.15	
H 2861-55 B	blanc brillant	12146050	2'120.00	10.81	1'951.15	
H 2861-55 B	noir obsidienne	12146080	2'120.00	10.81	1'951.15	
H 2456-55 BP	noir obsidienne	12446320	2'120.00	10.81	1'951.15	
H 2456-55 B	noir obsidienne	12446310	1'770.00	10.81	1'627.37	

Fours compacts, fours compacts avec micro-ondes, fours à micro-ondes, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Fours compacts Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
H 7840-60 BP	gris graphite	11111170	4'680.00	10.81	4'319.32	
H 7840-60 BP	inox	11111180	4'680.00	10.81	4'319.32	
H 7840-60 BP	noir obsidienne	11111160	4'680.00	10.81	4'319.32	
H 7640-60 BP	gris graphite	11111110	3'940.00	10.81	3'634.77	
H 7640-60 BP	inox	11111120	3'940.00	10.81	3'634.77	
H 7640-60 BP	noir obsidienne	12497250	3'940.00	10.81	3'634.77	
H 7244-60 BP	gris graphite	11111020	2'610.00	10.81	2'404.43	
H 7244-60 BP	inox	11111030	2'610.00	10.81	2'404.43	
H 7244-60 BP	noir obsidienne	11111010	2'610.00	10.81	2'404.43	

Fours compacts avec micro-ondes Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
H 7840-60 BM	gris graphite	11111210	4'210.00	10.81	3'884.54	
H 7840-60 BM	inox	11111220	4'210.00	10.81	3'884.54	
H 7840-60 BM	noir obsidienne	11111200	4'210.00	10.81	3'884.54	
H 7640-60 BM	gris graphite	11111090	3'880.00	10.81	3'579.27	
H 7640-60 BM	inox	11111100	3'880.00	10.81	3'579.27	
H 7640-60 BM	noir obsidienne	12497260	3'880.00	10.81	3'579.27	
H 7240-60 BM	gris graphite	11110980	3'280.00	10.81	3'024.23	
H 7240-60 BM	inox	11110990	3'280.00	10.81	3'024.23	
H 7240-60 BM	noir obsidienne	11110970	3'280.00	10.81	3'024.23	

Fours à micro-ondes Norme Euro						
M 7244-60 TC	inox	11111740	2'100.00	10.81	1'932.65	
M 7244-60 TC	noir obsidienne	11111730	2'100.00	10.81	1'932.65	
M 2234-60 SC	blanc brillant	11111590	1'370.00	2.50	1'265.04	
M 2234-60 SC	noir obsidienne	11111600	1'370.00	2.50	1'265.04	
Norme Suisse						
M 2224-55 SC	noir obsidienne	11111580	1'400.00	2.50	1'292.79	
Appareil à pose libre						
M 6012 SC	inox	9524540	840.00	6.01	771.50	

Accessoires en option Bandeaux de compensation pour fours à micro-ondes						
AB 45-9	noir obsidienne	11302960	148.00	0.00	136.91	pour M 2234-60 SC, niche de 45 cm
AB 42-1	blanc brillant	7027140	137.00	0.00	126.73	pour M 2234-60 SC, niche de 42 cm
AB 42-1	noir obsidienne	7027160	137.00	0.00	126.73	pour M 2234-60 SC, niche de 42 cm
AB 38-2	noir obsidienne	11302950	109.00	0.00	100.83	pour M 2234-60 SC, niche de 38 cm
AB 36-1	noir obsidienne	11302940	109.00	0.00	100.83	pour M 2234-60 SC, niche de 36 cm
HS-55 Kit d'installation		91800985	75.00	0.00	69.38	pour M 2224-55 SC dans une armoire haute

Cuisinières, plans de cuisson combinés, jeux de plaques de cuisson

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Cuisinières	Norme Euro						
	H 2456-60 EP	blanc brillant	12395190	1'920.00	10.81	1'766.13	
	H 2456-60 EP	noir obsidienne	12395200	1'920.00	10.81	1'766.13	
	H 2456-60 E	blanc brillant	12395160	1'470.00	10.81	1'349.85	
	H 2456-60 E	noir obsidienne	12395170	1'470.00	10.81	1'349.85	
	H 2456-60 E 230 V	noir obsidienne	12401540	1'470.00	10.81	1'349.85	seul. en combinaison avec KM 6012 230 V
	H 2456-60 I 230 V	noir obsidienne	12401590	1'470.00	10.81	1'349.85	seul. en combinaison avec KM 7005 FR et KM 7063 FR
	Norme Suisse						
	H 2456-55 EP	blanc brillant	12395270	2'120.00	10.81	1'951.15	
	H 2456-55 EP	noir obsidienne	12395280	2'120.00	10.81	1'951.15	
H 2456-55 E	blanc brillant	12395240	1'670.00	10.81	1'534.87		
H 2456-55 E	noir obsidienne	12395250	1'670.00	10.81	1'534.87		
Plan de cuisson à induction combinés pour cuisinières	Cadre inox						
	KM 7005 FR	560–600 x 490–500	11127300	2'000.00	2.50	1'847.83	uniquement comb. avec H 2456-60 I
	KM 7063 FR	560–600 x 490–500	12337610	1'670.00	2.50	1'542.56	uniquement comb. avec H 2456-60 I
Plans de cuisson électriques combinés pour cuisinières	Installé à fleur de plan						
	KM 6017	552 x 482	6946390	1'130.00	2.50	1'043.02	
	Cadre inox						
	KM 6039	770–810 x 490–530	6946450	1'690.00	2.50	1'561.06	cadre surdimensionné (échange)
	KM 6021	560-600 x 490–530	6946410	1'290.00	2.50	1'191.03	cadre surdimensionné (échange)
	KM 6013	560 x 490	6946380	1'370.00	2.50	1'265.04	
	KM 6012	560 x 490	6946360	990.00	2.50	913.51	400 V
	KM 6012 230 V	560 x 490	6910440	990.00	2.50	913.51	seul. en combinaison avec H 2456-60 E 230 V
Jeux de plaques de cuisson	KP 423-3 CH		2300410	300.00	2.50	275.21	4 plaques, sans mat. de fixation pour schéma 423
	KP 412-3 CH		2300400	300.00	2.50	275.21	4 plaques, sans mat. de fixation pour schéma 412
	KP 303-3 CH		2300390	273.00	2.50	250.23	3 plaques, sans mat. de fixation pour schéma 303
	KP 302-3 CH		2300380	273.00	2.50	250.23	3 plaques, sans mat. de fixation pour schéma 302
	Mat. de fixation pour		91800044	89.00	0.00	82.33	

Accessoires pour fours et cuisinières

Modèle	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option				
Enceintes de 76 l et 49 l				
Rails télescopiques FlexiClip HFC 72 PyroFit	9520670	249.00	230.34	en option pour cuisinières/fours à pyrolyse
Rails télescopiques FlexiClip HFC71 PerfectClean	9520660	209.00	193.34	en option pour cuisinières/fours traités PerfectClean
Tôle universelle HUBB 71 PerfectClean	9519840	109.00	100.83	l 45,0 x P 38,7 cm x H 3,5 cm
Plaque pour griller et rôtir HGBB 71 PerfectClean	9520630	109.00	100.83	adaptée à la tôle universelle HUBB 71
Grille à pâtisserie et à rôtir HBBR 72 PyroFit	9520640	105.00	97.13	pour fours à pyrolyse
Grille à pâtisserie et à rôtir HBBR 71 PerfectClean	9524950	85.00	78.63	en option pour cuisinières/fours traités PerfectClean
Tôle perforée Gourmet pâtisserie et AirFry HBBL71 PerfectClean	9520620	98.00	90.66	l 45,0 cm x P 38,7 cm x H 2,2 cm
Plaque à pâtisserie HBB 71 PerfectClean	9519820	92.00	85.11	l 45,0 cm x P 38,7 cm x H 2,2 cm
Four H 7890-90 BP				
Rails télescopiques FlexiClip HFC 92 PyroFit	9520710	249.00	230.34	
Tôle universelle HUBB 91 PerfectClean	9520680	198.00	183.16	l 72,0 x P 39,7 cm
Plaque pour griller et rôtir HGBB 91 PerfectClean	9520690	198.00	183.16	adaptée à la tôle universelle HUBB 91
Grille à pâtisserie et à rôtir HBBR 92 PyroFit	9520700	190.00	175.76	
Fours compacts avec micro-ondes				
Récipient en verre HGS 100	11514090	85.00	78.63	
Divers				
Pierre à pâtisserie et à pizza gourmande	11901190	259.00	239.59	pour tous les cuisinières/fours, DGC et BM
Module de chauffage HSH 4000	9036030	395.00	365.40	pour tiroir des cuisinières/fours de norme Suisse
Étagère ENB 1060	10810730	90.00	83.26	pour combinaison de 2 appareils de cuisine de 45 cm et/ou Side-by-Side du KWT 6422 iG
Tôle ronde perforée pâtisserie et AirFry HBFP 27-1 PerfectClean	10116800	66.00	61.05	pour tous les modèles, p. ex. pour pizza, Ø 27 cm
Plaque à pâtisserie ronde PerfectClean HBF 27-1	9520720	60.00	55.50	pour tous les modèles, p. ex. pour pizza, Ø 27 cm
Équerre de support (2 pces) pour appareils encastrables	95274130	60.00	55.50	pour plusieurs appareils dans une niche
Baguette combi HKL 60 ED CleanSteel	7114780	54.00	49.95	
Baguette combi HKL 60 noire	5165170	54.00	49.95	
Baguette combi HKL 60 gris graphite	10410570	54.00	49.95	
Nettoyant pour fours	10162230	13.90	12.86	500 ml
Plats à rôtir et couvercles				
Plat à rôtir universel HUB 5001-M (enceinte 76 l et 49 l)	10314270	309.00	285.85	dimensions intérieures : l 38,0 x P 22,0 x H 8,6 cm
Plat à rôtir universel HUB 5001-XL (enceinte 76 l)	10314310	365.00	337.65	dimensions intérieures : l 38,0 x P 35,0 x H 8,6 cm
Plat à rôtir universel HUB 5000-M (enceinte 76 l et 49 l)	10314250	245.00	226.64	dimensions intérieures : l 38,0 x P 22,0 x H 8,6 cm
Plat à rôtir universel HUB 62-22 (enceinte 56 l)	10314280	319.00	295.10	dimensions intérieures : l 38,0 x P 22,7 x H 8,0 cm
Plat à rôtir universel HUB 62-35 (enceinte 56 l)	10314300	365.00	337.65	dimensions intérieures : l 38,0 x P 35,0 x H 8,0 cm
Couvercle HBD 60-35	5136960	149.00	137.84	pour plat à rôtir HUB 5001-XL, HUB 62-35
Couvercle HBD 60-22	5136950	140.00	129.51	pour plats à rôtir HUB 5000-M, HUB 5001-M, HUB 62-22
Tôles catalytiques				
Tôle voûte catalytique	10464020	111.00	102.68	H 2456, H 2861, H 7264
Paroi latérale catalytique (gauche)	6782652	88.00	81.41	H 2456, H 2861, H 7264
Paroi latérale catalytique (droite)	6782582	88.00	81.41	H 2456, H 2861, H 7264

Fours à vapeur, fours à vapeur avec micro-ondes, tiroirs chauffants Gourmet et de mise sous vide, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Fours à vapeur Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
DG 7440-60	inox	10966740	2'500.00	10.81	2'302.67	
DG 7240-60	inox	10966730	1'920.00	10.81	1'766.13	
DG 7240-60	noir obsidienne	11598160	1'920.00	10.81	1'766.13	
Norme Suisse, hauteur de niche 4/6						
DG 7440-55	inox	10966750	2'500.00	10.81	2'302.67	
Fours à vapeur avec micro-ondes Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
DGM 7840-60	gris graphite	11101960	4'680.00	10.81	4'319.32	
DGM 7840-60	inox	10936880	4'680.00	10.81	4'319.32	
DGM 7840-60	noir obsidienne	11101950	4'680.00	10.81	4'319.32	
DGM 7640-60	gris graphite	11101930	3'950.00	10.81	3'644.02	
DGM 7640-60	inox	10936890	3'950.00	10.81	3'644.02	
DGM 7640-60	noir obsidienne	12497120	3'950.00	10.81	3'644.02	
DGM 7440-60	gris graphite	11101920	3'150.00	10.81	2'903.97	
DGM 7440-60	inox	10936900	3'150.00	10.81	2'903.97	
DGM 7440-60	noir obsidienne	11101910	3'150.00	10.81	2'903.97	
Tiroirs chauffants Gourmet Norme Euro						
ESW 7030	gris graphite	11286120	1'500.00	6.01	1'382.04	hauteur d'encastrement 32 cm
ESW 7030	noir obsidienne	11286110	1'500.00	6.01	1'382.04	hauteur d'encastrement 32 cm
ESW 7020	gris graphite	11101800	1'410.00	6.01	1'298.79	hauteur d'encastrement 29 cm
ESW 7020	inox	11101810	1'410.00	6.01	1'298.79	hauteur d'encastrement 29 cm
ESW 7020	noir obsidienne	11101770	1'410.00	6.01	1'298.79	hauteur d'encastrement 29 cm
ESW 7010	gris graphite	11101750	1'310.00	6.01	1'206.28	hauteur d'encastrement 14 cm
ESW 7010	noir obsidienne	11101740	1'310.00	6.01	1'206.28	hauteur d'encastrement 14 cm
Tiroirs de mise sous vide Norme Euro						
EVS 7010	gris graphite	11098900	2'790.00	10.81	2'570.94	hauteur d'encastrement 14 cm
EVS 7010	noir obsidienne	11098880	2'790.00	10.81	2'570.94	hauteur d'encastrement 14 cm
Accessoires en option						
Sachets de mise sous vide						
Sachets de mise sous vide VB 1828		10380620	45.00	0.00	41.63	dimensions 18 x 28 cm, 50 pces
Sachets de mise sous vide VB 2435		10380630	55.00	0.00	50.88	dimensions 24 x 35 cm, 50 pces
Couvre-joint ESW						
Couvre-joint ESWKL 60	noir obsidienne	11179710	64.00	0.00	59.20	pour tous les ESW 7000 en noir obsidienne
Poignées d'origine pour tous les modèles Gen7000 et steamer (sauf H 7890)						
Poignée DS 7000	gris graphite	11345950	260.00	0.00	240.52	
Poignée DS 7000	inox	11345890	140.00	0.00	129.51	
Poignée DS 7000	blanc brillant	11345940	260.00	0.00	240.52	
Poignée DS 7000	noir obsidienne	11345930	260.00	0.00	240.52	
Jeu de 3 poignées en option						
Jeu de poignées DS 7003	inox	11345870	200.00	0.00	185.01	

Fours à vapeur combinés

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Fours à vapeur combinés						
Norme Euro, hauteur de niche 60 cm						
DGC 7865-60 XXL HC Pro	gris graphite	12081680	5'800.00	10.81	5'355.40	raccordement fixe à l'eau
DGC 7865-60 XXL HC Pro	inox	12081690	5'800.00	10.81	5'355.40	raccordement fixe à l'eau
DGC 7865-60 XXL HC Pro	noir obsidienne	12081670	5'800.00	10.81	5'355.40	raccordement fixe à l'eau
DGC 7860-60 XXL HC Pro	gris graphite	12081610	5'550.00	10.81	5'124.14	
DGC 7860-60 XXL HC Pro	inox	12081620	5'550.00	10.81	5'124.14	
DGC 7860-60 XXL HC Pro	noir obsidienne	12081600	5'550.00	10.81	5'124.14	
DGC 7660-60 XXL HC Pro	gris graphite	12081420	4'750.00	10.81	4'384.08	
DGC 7660-60 XXL HC Pro	inox	12081430	4'750.00	10.81	4'384.08	
DGC 7660-60 XXL HC Pro	noir obsidienne	12496780	4'750.00	10.81	4'384.08	
DGC 7460-60 XXL HC Pro	gris graphite	12081280	3'950.00	10.81	3'644.02	
DGC 7460-60 XXL HC Pro	inox	12081290	3'950.00	10.81	3'644.02	
DGC 7460-60 XXL HC Pro	noir obsidienne	12081270	3'950.00	10.81	3'644.02	
DGC 7450-60 XXL	gris graphite	11790220	3'130.00	10.81	2'885.47	
DGC 7450-60 XXL	inox	11790240	3'130.00	10.81	2'885.47	
DGC 7450-60 XXL	noir obsidienne	11790210	3'130.00	10.81	2'885.47	
DGC 7250-60 XXL	inox	12080640	2'730.00	10.81	2'515.44	
DGC 7250-60 XXL	noir obsidienne	12080380	2'730.00	10.81	2'515.44	
Norme Euro, hauteur de niche 45 cm						
DGC 7845-60 XL HC Pro	gris graphite	12081570	5'230.00	10.81	4'828.11	raccordement fixe à l'eau
DGC 7845-60 XL HC Pro	inox	12081580	5'230.00	10.81	4'828.11	raccordement fixe à l'eau
DGC 7845-60 XL HC Pro	noir obsidienne	12081540	5'230.00	10.81	4'828.11	raccordement fixe à l'eau
DGC 7840-60 XL HC Pro	gris graphite	12081480	4'980.00	10.81	4'596.85	
DGC 7840-60 XL HC Pro	inox	12081490	4'980.00	10.81	4'596.85	
DGC 7840-60 XL HC Pro	noir obsidienne	12081470	4'980.00	10.81	4'596.85	
DGC 7640-60 XL HC Pro	gris graphite	12081390	4'280.00	10.81	3'949.30	
DGC 7640-60 XL HC Pro	inox	12081400	4'280.00	10.81	3'949.30	
DGC 7640-60 XL HC Pro	noir obsidienne	12496790	4'280.00	10.81	3'949.30	
DGC 7445-60 XL HC Pro 230 V	noir obsidienne	12099980	3'730.00	10.81	3'440.51	raccordement fixe à l'eau
DGC 7440-60 XL HC Pro	gris graphite	12081010	3'480.00	10.81	3'209.24	
DGC 7440-60 XL HC Pro	inox	12081030	3'480.00	10.81	3'209.24	
DGC 7440-60 XL HC Pro	noir obsidienne	12080980	3'480.00	10.81	3'209.24	
Norme Suisse, hauteur de niche 6/6						
DGC 7450-55 XXL	inox	11790260	3'230.00	10.81	2'977.97	
DGC 7450-55 XXL	noir obsidienne	11790250	3'230.00	10.81	2'977.97	
DGC 7250-55 XXL	inox	12082140	2'830.00	10.81	2'607.95	
DGC 7250-55 XXL	noir obsidienne	12082110	2'830.00	10.81	2'607.95	
Norme Suisse, hauteur de niche 4/6						
DGC 7640-55 XL HC Pro	gris graphite	12082210	4'280.00	10.81	3'949.30	
DGC 7640-55 XL HC Pro	inox	12082240	4'280.00	10.81	3'949.30	
DGC 7640-55 XL HC Pro	noir obsidienne	12496800	4'280.00	10.81	3'949.30	
DGC 7440-55 XL HC Pro	inox	12082200	3'480.00	10.81	3'209.24	

Steamers, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Steamers						
Norme Euro avec porte-lift relevable						
DGD 7635-60	inox	10904270	5'530.00	10.81	5'105.63	pour niche de 38 cm
DGD 7635-60	noir obsidienne	10904280	5'530.00	10.81	5'105.63	pour niche de 38 cm
Norme Euro sans porte-lift relevable						
DGD 7035-60	inox	10904260	5'380.00	10.81	4'966.87	pour niche de 38 cm
Norme Suisse sans porte-lift relevable						
DGD 7035-55	inox	10904250	5'380.00	10.81	4'966.87	pour niche 3/6
Accessoires en option						
Bandeaux de compensation						
AB 45-7	inox	9350640	145.00	0.00	134.14	pour DGD 7035-60, niche de 45 cm
AB 45-7L	noir obsidienne	9350620	145.00	0.00	134.14	pour DGD 7635-60, niche de 45 cm
Plats isothermes et récipients						
Plat isotherme	blanc	95263890	75.00	0.00	69.38	plastique, L 37,4 x l 19,9 x P 10,2 cm
Plat de service/isotherme	blanc	9438520	159.00	0.00	147.09	porcelaine, L 37,4 x l 19,9 x P 10,2 cm
Récipient 0,8 l, non perforé	inox	95256950	38.00	0.00	35.15	L 32,5 x l 17,6 x P 2,0 cm, GN 1/3
Récipient 1,4 l, non perforé	inox	95256990	41.00	0.00	37.93	L 32,5 x l 17,6 x P 4,0 cm, GN 1/3
Récipient 1,4 l, perforé	inox	95256920	58.00	0.00	53.65	L 32,5 x l 17,6 x P 4,0 cm, GN 1/3
Récipient 2,4 l, non perforé	inox	95256930	50.00	0.00	46.25	L 32,5 x l 17,6 x P 6,5 cm, GN 1/3
Récipient 2,4 l, perforé	inox	95256960	69.00	0.00	63.83	L 32,5 x l 17,6 x P 6,5 cm, GN 1/3
Récipient 3,8 l, non perforé	inox	95256980	63.00	0.00	58.28	L 32,5 x l 17,6 x P 10,0 cm, GN 1/3
Récipient 3,8 l, perforé	inox	95256970	82.00	0.00	75.86	L 32,5 x l 17,6 x P 10,0 cm, GN 1/3
Récipient 5,5 l, non perforé	inox	95256900	76.00	0.00	70.31	L 32,5 x l 17,6 x P 15,0 cm, GN 1/3
Récipient 7,5 l, non perforé	inox	95256940	94.00	0.00	86.96	L 32,5 x l 17,6 x P 20,0 cm, GN 1/3
Récipient 1,6 l, non perforé	inox	95261010	47.00	0.00	43.48	L 17,6 x l 16,2 x P 10,0 cm, GN 1/6
Récipient 0,9 l, non perforé	inox	95261000	41.00	0.00	37.93	L 17,6 x l 10,8 x P 10,0 cm, GN 1/9
Couvercles pour récipients de cuisson						
Couvercle pour récipient	inox	95260990	31.00	0.00	28.68	L 32,5 x B 17,6 cm, GN 1/3
Couvercle pour récipient	inox	95261020	28.00	0.00	25.90	L 17,6 x B 16,2 cm, GN 1/6
Couvercle pour récipient	inox	95261030	24.00	0.00	22.20	L 17,6 x B 10,8 cm, GN 1/9
Couvercle sans poignée	inox	95256060	26.00	0.00	24.05	L 32,5 x B 17,6 cm, GN 1/3
Plats en porcelaine						
Plat en porcelaine 0,5 l	blanc	95263470	45.00	0.00	41.63	L 32,5 x l 17,6 x P 3,0 cm, GN 1/3
Plat en porcelaine 2,0 l	blanc	91800734	49.00	0.00	45.33	L 32,5 x l 17,6 x P 6,5 cm, GN 1/3
Divers						
Terrine 0,5 l semi-circulaire	inox	91800732	95.00	0.00	87.88	L 29,0 x l 5,0 x P 5,0 cm
Terrine 1,0 l semi-circulaire	inox	91800733	99.00	0.00	91.58	L 29,0 x l 7,0 x P 7,0 cm
Terrine 0,3 l triangulaire	inox	95256860	95.00	0.00	87.88	L 29,0 x l 6,6 x P 5,5 cm
Timbales (4 pcs)	inox	91800971	62.00	0.00	57.35	0,1 l
Dessous-de-plat pour récipient	blanc	95256660	52.00	0.00	48.10	plastique, GN 1/3
Pince pour récipients		91800975	37.00	0.00	34.23	
Fond intermédiaire pour l'enceinte	inox	8055136	38.00	0.00	35.15	
Joint pour couvercle de l'enceinte		8341204	59.00	0.00	54.58	vanne de sécurité incl.
Détartrant liquide		91800953	13.90	0.00	12.86	pour steamers des marques Miele et Imperial
Kit MicroCloth		10159570	29.00	0.00	26.83	1 chiffon microfibre de polissage, 1 pour le verre, 1 multi-usages
Chiffon microfibre		7006550	15.90	0.00	14.71	
Chiffon microfibre HyClean		11325970	18.90	0.00	17.48	chiffon antibactérien

Accessoires pour fours à vapeur combinés, fours à vapeur et fours à vapeur avec micro-ondes

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option					
Plats isothermes et récipients de cuisson					
Plat isotherme	blanc	95263890	75.00	69.38	plastique, L 37,4 x l 19,9 x P 10,2 cm
Plat de service/isotherme	blanc	9438520	159.00	147.09	porcelaine, L 37,4 x l 19,9 x P 10,2 cm
Récipient 3,3 l, non perforé	inox	95256910	52.00	48.10	L 32,5 x l 35,4 x P 4,0 cm, GN 2/3
Récipient 0,8 l, non perforé	inox	95256950	38.00	35.15	L 32,5 x l 17,6 x P 2,0 cm, GN 1/3
Récipient 1,7 l, non perforé	inox	8101330	53.00	49.03	L 32,5 x l 26,5 x P 4,0 cm, GN 1/2
Récipient 1,7 l, perforé	inox	8227240	74.00	68.46	L 32,5 x l 26,5 x P 4,0 cm, GN 1/2
Récipient 3,8 l, non perforé	inox	95254920	54.00	49.95	L 32,5 x l 26,5 x P 6,5 cm, GN 1/2
Récipient 3,8 l, perforé	inox	95254930	72.00	66.60	L 32,5 x l 26,5 x P 6,5 cm, GN 1/2
Récipient 1,4 l, non perforé	inox	95256990	41.00	37.93	L 32,5 x l 17,6 x P 4,0 cm, GN 1/3
Récipient 1,4 l, perforé	inox	95256920	58.00	53.65	L 32,5 x l 17,6 x P 4,0 cm, GN 1/3
Récipient 2,4 l, non perforé	inox	95256930	50.00	46.25	L 32,5 x l 17,6 x P 6,5 cm, GN 1/3
Récipient 2,4 l, perforé	inox	95256960	69.00	63.83	L 32,5 x l 17,6 x P 6,5 cm, GN 1/3
Récipient 3,8 l, non perforé	inox	95256980	63.00	58.28	L 32,5 x l 17,6 x P 10,0 cm, GN 1/3
Récipient 3,8 l, perforé	inox	95256970	82.00	75.86	L 32,5 x l 17,6 x P 10,0 cm, GN 1/3
Récipient 5,5 l, non perforé	inox	95256900	76.00	70.31	L 32,5 x l 17,6 x P 15,0 cm, GN 1/3
Récipient 7,5 l, non perforé	inox	95256940	94.00	86.96	L 32,5 x l 17,6 x P 20,0 cm, GN 1/3
Récipient 1,6 l, non perforé	inox	95261010	47.00	43.48	L 17,6 x l 16,2 x P 10,0 cm, GN 1/6
Récipient 0,9 l, non perforé	inox	95261000	41.00	37.93	L 17,6 x l 10,8 x P 10,0 cm, GN 1/9
Couvercles pour récipients de cuisson					
Couvercle pour récipient	inox	95260990	31.00	28.68	L 32,5 x l 17,6 cm, GN 1/3
Couvercle pour récipient	inox	95261020	28.00	25.90	L 17,6 x l 16,2 cm, GN 1/6
Couvercle pour récipient	inox	95261030	24.00	22.20	L 17,6 x l 10,8 cm, GN 1/9
Couvercle sans poignée	inox	95256060	26.00	24.05	GN 1/3
Couvercle sans poignée	inox	95256830	31.00	28.68	GN 1/2
Plats en porcelaine					
Plat en porcelaine 0,5 l	blanc	95263470	45.00	41.63	L 32,5 x l 17,6 x P 3,0 cm, GN 1/3
Plat en porcelaine 2,0 l	blanc	91800734	49.00	45.33	L 32,5 x l 17,6 x P 6,5 cm, GN 1/3
Divers / livres de cuisine					
Terrine semi-circulaire 0,5 l	inox	91800732	95.00	87.88	L 29 x l 5 x P 5 cm
Terrine semi-circulaire 1,0 l	inox	91800733	99.00	91.58	L 29 x l 7 x P 7 cm
Terrine triangulaire 0,3 l	inox	95256860	95.00	87.88	L 29 x l 6,6 x P 5,5 cm
Timbales (4 pcs)	inox	91800971	62.00	57.35	0,1 l
Dessous-de-plat pour récipient	blanc	95256660	52.00	48.10	plastique, GN 1/3
Pince pour récipients		91800975	37.00	34.23	
Livre de cuisine		9121791	23.00	22.42	"Brot und Brotaufstriche" en allemand
HydroCleaner		12105400	51.00	47.18	nettoyant pour DGC HC Pro
Tablettes de détartrage (6 pcs)		10178330	21.00	19.43	
Autres accessoires pour combi-fours à vapeur combinés XL/XXL					
Rails télescopiques FlexiClip HFC71		9520660	209.00	193.34	PerfectClean
Récipient de cuisson DGG12	inox	10515380	59.00	54.58	L 45,0 x l 38,5 x P 4,0 cm / 3,3 l, non perforé
Récipient de cuisson DGGL12	inox	8249430	79.00	73.08	L 45,0 x l 38,5 x P 4,0 cm / 3,3 l, perforé
Récipient de cuisson DGG20	inox	8246340	49.00	45.33	L 45,0 x l 19,0 x P 4,0 cm / 1,8 l, non perforé
Récipient de cuisson DGGL20	inox	8285410	65.00	60.13	L 45,0 x l 19,0 x P 4,0 cm / 1,8 l, perforé
Dessous-de-plat pour récipient	blanc	95269940	58.00	53.65	plastique (pour DGG20 et DGGL20)
Autres accessoires pour fours à vapeur et fours à vapeur avec micro-ondes					
Récipient en verre DMGS 100-30	verre	10168180	69.00	63.83	L 39,4 x l 37,5 x P 3,0 cm
Récipient DGG 100-40	inox	10170290	55.00	50.88	L 39,4 x l 37,5 x P 4,0 cm / 3,4 l non perforé
Récipient DGG 50-40	inox	10168200	51.00	47.18	L 19,7 x l 37,5 x P 4,0 cm / 1,6 l, non perforé
Récipient DGG 50-80	inox	10168230	55.00	50.88	L 19,7 x l 37,5 x P 8,0 cm / 3,6 l, non perforé
Récipient DGG 50-120	inox	11323320	56.00	51.80	L 19,7 x l 37,5 x P 12,0 cm / 5,5 l, non perforé
Récipient DGGL 100-40	inox	10170300	59.00	54.58	L 39,4 x l 37,5 x P 4,0 cm / 3,4 l perforé
Récipient DGGL 50-40	inox	10168190	45.00	41.63	L 19,7 x l 37,5 x P 4,0 cm / 1,6 l, perforé
Couvercle pour récipient DGD 50	inox	11323340	35.00	32.38	L 19,7 x l 37,5 cm

Plans de cuisson (autonomes)

Modèle	Dimensions de la découpe (l x P en mm)	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Plans de cuisson à induction						
Installés à fleur de plan						
KM 7999 FL FlexControl	940 x 524	11153770	6'600.00	6.01	6'099.90	TempControl
KM 7899 FL	940 x 524	11512180	4'150.00	6.01	3'833.48	TempControl
KM 7897-1 FL Diamond	940 x 524	12273770	4'560.00	6.01	4'212.76	
KM 7697 FL	940 x 524	11153710	4'240.00	6.01	3'916.73	
KM 7629 FX	932 x 516	11512090	4'095.00	6.01	3'782.60	TempControl
KM 7689 FL Panorama	920 x 412	11512130	3'820.00	2.50	3'531.46	TempControl
KM 7684 FL Panorama	920 x 412	11153330	3'130.00	2.50	2'893.16	
KM 7879 FL	804 x 524	11512150	3'600.00	2.50	3'327.94	TempControl
KM 7878-1 FL Diamond	804 x 524	12273760	3'890.00	6.01	3'592.96	
KM 7679 FL	804 x 524	11512110	3'370.00	2.50	3'115.17	TempControl
KM 7678 FL	804 x 524	11153670	3'590.00	6.01	3'315.44	
KM 7576 FL MattFinish NEW	804 x 524	12527030	3'400.00	6.01	3'139.68	livrable dès novembre
KM 7575 FL	804 x 524	11153290	3'200.00	6.01	2'954.66	
KM 7474 FL	804 x 524	11598750	2'530.00	2.50	2'338.12	
KM 7373 FL	804 x 524	12399970	2'070.00	2.50	1'912.58	
KM 6367-1	796 x 516	9910830	3'250.00	6.01	3'000.92	pour le marché d'échange
KM 7617 FX	756 x 496	11153560	3'400.00	6.01	3'139.68	
KM 7414 FX Glas	756 x 496	11153130	2'730.00	2.50	2'523.13	R = 11 mm
KM 7414 FX	756 x 496	11153100	2'730.00	2.50	2'523.13	pour le marché d'échange
KM 7867-1 FL Diamond	624 x 524	12273750	3'190.00	2.50	2'948.66	
KM 7667 FL	624 x 524	11153610	2'990.00	2.50	2'763.65	
KM 7564 FL	624 x 524	11153170	2'220.00	2.50	2'051.34	
KM 7464 FL	624 x 524	11598740	1'870.00	2.50	1'727.57	
KM 7363 FL	624 x 524	12399940	1'620.00	2.50	1'496.30	
KM 7361 FL	624 x 524	12399930	1'420.00	2.50	1'311.29	
KM 7404 FX	596 x 496	11153050	2'060.00	2.50	1'903.33	pour le marché d'échange
CS 7612 FL	382 x 524	10684550	1'790.00	2.50	1'653.56	SmartLine
Cadre inox						
KM 7679 FR	750–780 x 490–500	11512100	3'370.00	2.50	3'115.17	TempControl
KM 7575 FR	780 x 500	11153230	3'200.00	6.01	2'954.66	
KM 7373 FR	750–780 x 490–500	12399950	2'070.00	2.50	1'912.58	
KM 7564 FR	600 x 500	11153150	2'220.00	2.50	2'051.34	
KM 7464 FR	560–600 x 490–500	11153140	1'970.00	2.50	1'820.08	
KM 7361 FR	560–600 x 490–500	12399920	1'420.00	2.50	1'311.29	
Accessoire						
Profilé latéral KMSL 520	noir	12334700	158.00	0.00	146.16	pour plan de cuisson FL, profondeur 520 mm
Plans de cuisson électriques						
Installés à fleur de plan						
KM 6564 FL	796 x 516	11257100	2'360.00	2.50	2'180.85	
KM 6542 FL	756 x 496	10881820	1'960.00	2.50	1'810.83	
KM 6539 FL	596 x 496	10881880	1'420.00	2.50	1'311.29	
Cadre inox						
KM 6565 FR	916 x 500	10881860	2'730.00	2.50	2'523.13	
KM 6564 FR	780 x 500	10881840	2'360.00	2.50	2'180.85	
KM 6542 FR	750 x 490	10881800	1'960.00	2.50	1'810.83	
KM 6540 FR	600 x 500	10881780	1'710.00	2.50	1'579.56	
KM 6538 FR	560 x 490	10881870	1'420.00	2.50	1'311.29	

CombiSets SmartLine et ProLine

Modèle	Dimensions de la découpe (l x P en mm)	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
CombiSets SmartLine						
Installés à fleur de plan, aussi pour installation sus-jacente (voir schémas d'encastrement)						
KM 7667 FL	624 x 524	11153610	2'990.00	2.50	2'763.65	cuisson en zones libres
KM 7564 FL	624 x 524	11153170	2'220.00	2.50	2'051.34	2 zones PowerFlex
KM 7464 FL	624 x 524	11598740	1'870.00	2.50	1'727.57	1 zone PowerFlex
CS 7612 FL	382 x 524	10684550	1'790.00	2.50	1'653.56	1 zone PowerFlex
KM 7363 FL	624 x 524	12399940	1'620.00	2.50	1'496.30	1 zone Flex
KM 7361 FL	624 x 524	12399930	1'420.00	2.50	1'311.29	1 zone Flex
Installés à fleur de plan, modules spéciaux, aussi pour installation sus-jacente (voir schémas d'encastrement)						
Wok CS 7641 FL	382 x 524	11323140	3'500.00	2.50	3'235.43	poêle wok avec revêt. antiadhésif incluse
Teppan Yaki CS 7632 FL	382 x 524	10684580	4'260.00	2.50	3'938.49	
CombiSets ProLine						
Cadre inox, plan de cuisson induction						
CS 1234-1 I	560 x 500	7863120	2'700.00	2.50	2'495.38	4 zones de cuisson
CS 1222 I	364 x 500	10361020	1'940.00	2.50	1'792.32	2 zones (dont 1 de cuisson/rôtissage)
CS 1221-1 I	364 x 500	9047630	1'820.00	2.50	1'681.32	1 zone de cuisson
CS 1212-1 I	272 x 500	9047620	1'750.00	2.50	1'616.56	2 zones de cuisson
Cadre inox, plan de cuisson électriques						
CS 1134 E	560 x 500	7124050	1'920.00	2.50	1'773.82	4 zones de cuisson
CS 1122 E	364 x 500	7124020	1'580.00	2.50	1'459.30	2 zones de cuisson
CS 1112 E	272 x 500	7124010	1'300.00	2.50	1'200.28	2 zones de cuisson
Cadre inox, modules spéciaux						
Teppan Yaki CS 1327 Y	364 x 500	7986910	2'860.00	2.50	2'643.39	
Gril CS 1322 BG	364 x 500	7124130	1'790.00	2.50	1'653.56	
Friteuse CS 1411 F	272 x 500	7124150	1'820.00	2.50	1'681.32	

Accessoires pour plans de cuisson et CombiSets

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option Modules CombiSets SmartLine					
CSWP 1400	à revêt. antiadh.	7132780	489.00	452.36	poêle wok, pour CS 1223-1, CS 7641 FL
CSZL 7000		10690630	61.00	56.43	baguette intermédiaire pour relier plusieurs modules CombiSets SmartLine
Modules CombiSets ProLine avec cadre inox					
CSAD 1400	inox	7094150	475.00	439.41	cache de protection pour élément CombiSet CS 1327 Y et CS 1322 BG
CSAD 1300	inox	7094140	455.00	420.91	cache de protection pour élément CombiSet CS 1411 F
CSGP 1400		7094120	329.00	304.35	plaque de grill pour CS 1322 BG
CSZL 1500	inox	9102880	137.00	126.73	baguette intermédiaire pour relier plusieurs modules CombiSets ProLine, couvre-joint incl.
CSZL 500	inox	9156780	61.00	56.43	baguette intermédiaire pour relier plusieurs modules CombiSet ProLine
Pierres de lave		1949790	47.00	43.48	pierres de lave de rechange pour CS 1322 BG
Batterie de cuisine pour plans de cuisson à induction et électriques					
Lot de 4 pièces KMTS 5704-2		11945190	459.00	424.61	lot de 4 pièces : 1 poêle (Ø 28 cm), 3 faitouts (1,5 l / 2,5 l / 4 l)
Poêle à frire KMBP 2800-2		11945200	139.00	128.58	poêle à frire à revêtement antiadhésif (Ø 28 cm)
Casserole KMKT 2460-2		11945230	198.00	183.16	6 l, Ø 24 cm
Casserole KMKT 2040-2		11945210	159.00	147.09	4 l, Ø 20 cm
Casserole KMKT 1825-2		11945220	139.00	128.58	2,5 l, Ø 18 cm
Plateau de grill Gourmet		10009310	285.00	263.64	pour plans de cuisson à induction
Pieds plateau de grill Gourmet	4 pces	11639680	10.50	9.71	
Plateau de Teppan Yaki		11555900	349.00	322.85	pour plans de cuisson à induction
Cloche de cuisson/conservation	inox	95266650	145.00	134.14	pour Teppan Yaki, Ø 29 cm
Spatule pour Teppan Yaki		95266480	45.00	41.63	inox
Divers					
Détergent vitrocéramique – inox	250 ml	10173120	13.90	12.86	élimine les graisses et les saletés brûlées
SteelCare	250 ml	11023350	21.00	19.43	élimine les empreintes de doigts
Kit MicroCloth		10159570	29.00	26.83	1 chiffon microfibre de polissage, 1 pour le verre, 1 multi-usages
Chiffon microfibre		7006550	15.90	14.71	chiffon en microfibres à usage universel
Chiffon microfibre HyClean		11325970	18.90	17.48	chiffon antibactérien
Racloir pour vitrocéramique		1065471	13.00	12.03	
Profilé latéral noir KMSL 520	NEW	12334700	158.00	146.16	pour plan de cuisson FL, profondeur 520 mm

TwoInOne et accessoires

Modèle	Dimensions de la découpe (L x P en mm)	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
TwoInOne Installés à fleur de plan, plans de cuisson à induction avec aérateur de table intégré						
KMDA 7876 FL-U MattFinish	804 x 524	12515070	4'490.00	6.01	4'148.00	
KMDA 7876 FL-A MattFinish	804 x 524	12515060	4'490.00	6.01	4'148.00	
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection	804 x 524	12509600	4'290.00	6.01	3'962.99	
KMDA 7676 FL-A BlackPerfection	804 x 524	12509590	4'290.00	6.01	3'962.99	
KMDA 7473 FL-U Silence	804 x 524	12223410	4'090.00	6.01	3'777.97	
KMDA 7473 FL-A Silence	804 x 524	12223400	4'090.00	6.01	3'777.97	
KMDA 7272 FL-U Silence	804 x 524	12223390	3'690.00	6.01	3'407.95	
KMDA 7272 FL-A Silence	804 x 524	12223380	3'690.00	6.01	3'407.95	
1) à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé ou évacuation (en option) :						
DFKS-R		12226740	190.00	0.00	175.76	inclus dans le set : 1x DFK-R 1000, 1x DFK-AK 90, 1x DFK-BV 90, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-DB
DFKS-UR		12226890	490.00	0.00	453.28	inclus dans le set : 2x DFK-R 1000, 1x DFK-AK 90, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-BV 90, 1x DFK-L, 1x DFK-V, 1x DFK-DB, 1x DUU 1500
DFKS-AR		12226910	530.00	0.00	490.29	inclus dans le set : 2x DFK-R 1000, 2x DFK-AK 90, 1x DFK-BH 90, 1x DFK-A, 1x DFK-DB, 1x DMK 150-1
1) Jeu d'adaptation à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé (en option) :						
DUU 1500		12226730	225.00	0.00	208.14	pour KMDA 7876, 7676, 7473, 7272 filtre à charbon inclus dans le KMDA
DUU 1000-2		11207310	450.00	0.00	416.28	filtre à charbon actif DKF 1000-R incl.

SmartLine, hotte système Downdraft et accessoires

Modèle	Dimensions de la découpe (l x P en mm)	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
--------	--	-----------------	----------------	------------------	---------------	-----------

SmartLine Installé à fleur de plan, aérateur de table combinable avec CombiSets SmartLine, mode évacuation

(circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)

CSDA 7001 FL	124 x 524	11402240	2'670.00	2.50	2'467.63	convient aussi pour installation sus-jacente
--------------	-----------	----------	-----------------	------	----------	--

Les canaux d'aération jusqu'au moteur de socle sont inclus dans les fournitures.

¹⁾ Jeu d'adaptation à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :

DUU 1000-2		11207310	450.00	0.00	416.28	filtre à charbon actif DKF 1000-R incl.
------------	--	----------	---------------	------	--------	---

Downdraft Système de hotte Downdraft, escamotable, mode évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)

DAD 4841 Downdraft	noir	12429400	3'245.00	10.81	2'991.85	Largeur 916 mm (combinaison avec Panorama)
DAD 4941 Downdraft	noir	12429500	3'245.00	10.81	2'991.85	Largeur 936 mm

¹⁾ à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :

Jeux d'adaptation

DUP 150		11949040	127.00	0.00	117.48	filtre à charbon actif DKF 30-P incl.
DUU 600		11841340	255.00	0.00	235.89	boîte de socle

Filtre à charbon actif

DKF 30-P		11662790	165.00	0.00	152.64	jeu de 2 pcs
DKF 30-R	Longlife AirClean	11662830	399.00	0.00	369.10	jeu de 2 pcs

Filtre à graisses métallique pour Downdraft

DAD 4x40 Downdraft		11587740	65.00	0.00	60.13	
--------------------	--	----------	--------------	------	-------	--

Accessoires en option TwolnOne et SmartLine

Filtre à charbon actif

DKF 1000-R		10427040	259.00	0.00	239.59	filtre à charbon actif régénérable pour DUU 1000-2
DKF 35-P		12041230	99.00	0.00	91.58	pour KMDA 7876, 7676, 7473 et 7272
DKF 35-S Sensitive		12187430	115.00	0.00	106.38	pour KMDA 7876, 7676, 7473 et 7272

Système de canaux plats

DFK-R 1000		10811340	54.00	0.00	49.95	canal plat 1000 mm
DFK-L		11051270	50.00	0.00	46.25	adaptateur de longueur de 150 mm
DFK-V		10811360	22.00	0.00	20.35	pièce de raccordement au canal plat
DFK-BH 90		10811390	65.00	0.00	60.13	courbe horizontale 90°
DFK-BV 90		10811410	50.00	0.00	46.25	courbe verticale 90° 170 mm
DFK-AK 90		11590720	54.00	0.00	49.95	adaptateur rectangulaire-rond 90°
DFK-A		10811430	54.00	0.00	49.95	adaptateur rectangulaire-rond
DFK-BH 45		10811450	54.00	0.00	49.95	courbe horizontale 45°
DFK-BH 15		10811460	39.00	0.00	36.08	courbe horizontale 15°
DFK-BVK 90		10811470	54.00	0.00	49.95	courbe verticale 90° 150 mm
DFK-DB		10820390	15.00	0.00	13.88	bande isolante 10 m

Divers

DVS 150		12167200	50.00	0.00	46.25	Set d'extension Plug&Play pour KMDA 7876, 7676, 7473 et 7272
DAAG 100	noir	12228470	95.00	0.00	87.88	grille de protection pour KMDA
DAAG 200	inox	12228500	95.00	0.00	87.88	grille de protection pour KMDA
DMK 150-1		11258630	350.00	0.00	323.77	caisson mural

Toute installation d'un appareil à évacuation doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'association de l'AEAI (association des établissements cantonaux d'assurance incendie).

Hottes aspirantes : hottes plafond et hottes aspirantes îlots

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Hottes plafond						
120 cm, mode évacuation standard (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DAC 4240	inox	12549620	3'040.00	6.01	2'806.65	
90 cm, mode évacuation standard (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DAC 4940	inox	12549630	2'920.00	6.01	2'695.64	
DAC 4943 EXT A	inox	12549640	2'820.00	6.01	2'603.14	**)
DAC 2940	inox	12549610	2'490.00	6.01	2'297.86	
1) à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :						
Filtre à charbon actif						
DKF 35-P		12041230	99.00	0.00	91.58	
DKF 40-R	Longlife AirClean	12500160	259.00	0.00	239.59	
DKF 35-S	Sensitive AirClean	12187430	115.00	0.00	106.38	

Hottes aspirantes îlots						
Évacuation						
DA 4248 V D ED Puristic Varia	inox	10767370	5'310.00	10.81	4'902.12	
Circuit fermé						
DA 7378 D Aura 4.0 Ambient	blanc brillant	11409580	6'825.00	6.01	6'308.04	filtre à charbon Longlife AirClean DKF 28-R et filtre HumidityBalance DAEF 28 incl.
DA 6708 D Aura ED	inox / noir	10842900	4'820.00	10.81	4'448.83	filtre à charbon actif DKF 21-P incl.
DA 6708 D Aura BW	blanc brillant	10755620	4'820.00	10.81	4'448.83	filtre à charbon actif DKF 21-P incl.
DA 6708 D Aura SW	noir obsidienne	10842880	4'820.00	10.81	4'448.83	filtre à charbon actif DKF 21-P incl.
Kit d'adaptation pour montage au plafond pour DA 6700 D BW						
DUD 6700 UBS	blanc brillant	10609140	273.00	0.00	252.54	kit d'adaptation pour montage au plafond
Capsules fraîcheur pour DA 7378 D Aura 4.0 Ambient						
Capsule fraîcheur SummerGarden		11385640	29.00	0.00	26.83	
Capsule fraîcheur FrenchBakery		11385860	29.00	0.00	26.83	
Capsule fraîcheur MintyFields		11385870	29.00	0.00	26.83	
Mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DA 4208 V D Puristic Varia	inox	10842820	4'915.00	10.81	4'536.72	
DA 6698 D ED Puristic	inox	10842860	4'430.00	10.81	4'088.06	
DA 6698 D SW Puristic	noir obsidienne	10750470	4'430.00	10.81	4'088.06	
DA 4208 D Puristic Plus	inox	10842800	3'460.00	10.81	3'190.74	
PUR 98 D SO-RAL	couleurs RAL	12657120	2'860.00	10.81	2'635.70	Nombreuses couleurs disponibles pour le revêtement en poudre RAL
PUR 98 D	inox	10390180	2'710.00	10.81	2'496.94	

1) à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :

Jeu d'adaptation

DUI 32		9561760	131.00	0.00	121.18
--------	--	---------	---------------	------	--------

Filtre à charbon actif

DKF 12-P		11762580	99.00	0.00	91.58
----------	--	----------	--------------	------	-------

DKF 12-R	Longlife AirClean	10271450	259.00	0.00	239.59
----------	-------------------	----------	---------------	------	--------

** EXT = variante pour mode évacuation en combinaison avec un ventilateur externe, délai de livraison 4-5 semaines (accessoires en option page 31)

Hottes aspirantes murales

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Hottes aspirantes murales						
Mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DA 6698 W ED Puristic	inox / noir	10842840	3'245.00	10.81	2'991.85	
DA 6698 W SW Puristic	noir obsidienne	10750330	3'245.00	10.81	2'991.85	
DA 4298 W Puristic Plus	inox	10842690	2'340.00	10.81	2'154.66	
DA 5798 W Next Step	inox / verre	10842700	2'225.00	6.01	2'052.72	
DA 4288 W Puristic Plus	inox	10842680	2'190.00	6.01	2'020.34	
PUR 98 W SO-RAL	couleurs RAL	12657260	1'690.00	10.81	1'553.37	Nombreuses couleurs disponibles pour le revêtement en poudre RAL
PUR 98 W	inox	10390210	1'540.00	10.81	1'414.61	
PUR 98 W	noir mat	12540930	1'540.00	10.81	1'414.61	
PUR 68 W SO-RAL	couleurs RAL	12657250	1'470.00	6.01	1'354.29	Nombreuses couleurs disponibles pour le revêtement en poudre RAL
PUR 68 W	inox	10390200	1'320.00	6.01	1'215.53	
DAW 1920 Active	inox	12167460	1'200.00	6.01	1'104.52	
DAW 1620 Active	inox	12167440	1'000.00	2.50	922.76	

¹⁾ à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :

Jeu d'adaptation

DUW 20		6264790	71.00	0.00	65.68	
Filtre à charbon actif						
DKFS 36-P		12061460	189.00	0.00	174.84	Kit de première mise en marche, jeu d'adaptation incluse DAW 1x20 Active
DKF 36-P		12041550	99.00	0.00	91.58	DAW 1x20 Active
DKF 12-P		11762580	99.00	0.00	91.58	
DKF 12-R	Longlife AirClean	10271450	259.00	0.00	239.59	

Hottes aspirantes murales (sans cheminée)

90 cm, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)

DAH 4980 W NEW	pearlbeige	12782190	2'300.00	6.01	2'122.10	livrable dès janvier 2025
DAH 4980 W	noir obsidienne mat	12534230	2'300.00	6.01	2'122.10	
DAH 4970 W	gris graphite	12534220	2'300.00	6.01	2'122.10	
DAH 4970 W	noir obsidienne	12534210	2'300.00	6.01	2'122.10	
DAH 2960 W	noir obsidienne	12534200	1'870.00	6.01	1'724.32	
DAH 2960 W EXT A	noir obsidienne	12533990	1'770.00	6.01	1'631.81	**)
DAH 1950 W	noir obsidienne	12534190	1'570.00	2.50	1'450.05	

60 cm, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)

DAH 1650 W	noir obsidienne	12534180	1'450.00	2.50	1'339.04	
------------	-----------------	----------	-----------------	------	----------	--

Mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)

DA 9299 W Screen	Blackboard	12521000	2'380.00	6.01	2'196.11	
DA 9092 W GR Screen	gris graphite	12520990	1'690.00	6.01	1'557.81	
DA 9092 W SW Screen	noir obsidienne	12520980	1'690.00	6.01	1'571.81	

¹⁾ à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :

Filtre à charbon actif

DKF 29-P		11292130	99.00	0.00	91.58	pour toutes les hottes à tête libre
DKF 29-R	Longlife AirClean	11295570	319.00	0.00	295.10	pour toutes les hottes à tête libre
DKF 29-S	Sensitive AirClean	12069710	119.00	0.00	110.08	pour toutes les hottes à tête libre

Cheminée d'évacuation

DADC 1000	noir mat	12488850	232.00	0.00	214.62	pour DAH 49x0, DAH 2x60, DAH 1x50
DADC 1000	gris mat	12488900	232.00	0.00	214.62	pour DAH 49x0, DAH 2x60, DAH 1x50
DADC 1000	Pearlbeige mat	12744460	232.00	0.00	214.62	pour DAH 49x0
DADC 9000	noir mat	12506090	205.00	0.00	189.64	pour DA 9092, DA 9299
DADC 9000	gris mat	12506100	205.00	0.00	189.64	pour DA 9092, DA 9299

** EXT = variante pour mode évacuation en combinaison avec un ventilateur externe, délai de livraison 4-5 semaines (accessoires en option page 31)

Hottes encastrables : hottes à écran plat, aérateurs

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Hottes à écran plat 90 cm, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DAS 8930-90	inox	11863100	1'985.00	6.01	1'830.70	
DAS 4940-90	verre	11863040	1'455.00	6.01	1'340.42	
DAS 4930-90	noir obsidienne	11863030	1'300.00	2.50	1'200.28	
Norme Euro, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DAS 8630-60	inox	11863080	1'835.00	2.50	1'695.19	
DAS 4640-60	verre	11862960	1'300.00	2.50	1'200.28	
DAS 4630-60	noir obsidienne	11862940	1'150.00	2.50	1'061.52	
DAS 4620-60	inox	11862920	910.00	2.50	839.50	
DAS 4620-60	noir mat	12535050	910.00	2.50	839.50	
DAS 2620-60	inox	11862890	675.00	2.50	622.11	
DAS 2620-60 EXT A	inox	11862380	575.00	2.50	529.60	**)
Norme Suisse, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DAS 4520-55	inox	11862900	910.00	2.50	839.50	
DAS 4520-55	noir mat	12541030	910.00	2.50	839.50	
DAS 2520-55	inox	11862880	675.00	2.50	622.11	
1) à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :						
Jeu d'adaptation						
DUU 151	inox	7294230	160.00	0.00	148.01	sortie d'air rectangulaire
DUU 150		5696270	91.00	0.00	84.18	sortie d'air ronde
Filtre à charbon actif						
DKFS 31-P		11793530	99.00	0.00	91.58	Kit de première mise en marche, fixation incluse
DKFS 31-R	Longlife AirClean	11793540	349.00	0.00	322.85	
DKFS 31-S	Sensitive AirClean	12476070	125.00	0.00	115.63	DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30
DKF 31-P		11793450	89.00	0.00	82.33	Equipement initial DAS 4x40
DKF 31-R	Longlife AirClean	11793470	329.00	0.00	304.35	et DAS 8x30 ainsi que pour
DKF 31-S	Sensitive AirClean	12378290	115.00	0.00	106.38	le changement sur tous les hottes à écran plat

Aérateurs Évacuation						
DA 2628 ED	inox	10751290	2'780.00	6.01	2'566.13	
Mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DA 2698 ED	inox	10842620	2'420.00	2.50	2'236.36	
DA 2698 BW	blanc brillant	10842610	2'420.00	2.50	2'236.36	
DA 2668 ED	inox	10842600	2'010.00	2.50	1'857.08	
DA 2390 ED	inox	10547610	1'595.00	2.50	1'473.18	
DA 2360 ED	inox	10547600	1'170.00	2.50	1'080.02	
DA 2578 ED	inox	10842590	1'045.00	2.50	964.39	
DA 2558 ED	inox	10842580	945.00	2.50	871.88	
DA 2558 ED EXT A	inox	11392220	845.00	2.50	779.37	**)
DA 2450-1 ED	inox	12350240	700.00	2.50	645.24	
1) à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :						
Jeu d'adaptation						
DUU 151	inox	7294230	160.00	0.00	148.01	sortie d'air rectangulaire
DUU 150		5696270	91.00	0.00	84.18	sortie d'air ronde
Filtre à charbon actif						
DKF 15-P		11762550	145.00	0.00	134.14	jeu de 2 pces, pour DA 25xx, DA 24xx
DKF 19-P		11762560	99.00	0.00	91.58	jeu de 2 pces, pour DA 26xx, DA 23xx

**) EXT = variante pour mode évacuation en combinaison avec un ventilateur externe, délai de livraison 4–5 semaines (accessoires en option page 31)

Hottes encastrables : hottes sous-encastrables et avec face escamotable

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Hottes sous-encastrables						
100 cm, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DA 1200	inox	10547570	730.00	2.50	672.99	²⁾
Norme Euro, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DA 1260 ED	inox	10547590	530.00	2.50	487.98	³⁾
DA 1260 BW	blanc brillant	10547580	530.00	2.50	487.98	³⁾
Norme Suisse, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
DA 1255 ED	inox	10547660	530.00	2.50	487.98	⁴⁾
DA 1255 BW	blanc brillant	10451430	530.00	2.50	487.98	⁴⁾
¹⁾ à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :						
Filtre à charbon actif						
DKF 18-P		11762600	99.00	0.00	91.58	
²⁾ à commander simultanément en cas d'échange :						
Profilé de compensation de hauteur						
DAB 100		9173720	53.00	0.00	49.03	bandeau de compensation 25 mm
³⁾ à commander simultanément en cas d'échange :						
Profilé de compensation de hauteur						
DAB 60		9173700	41.00	0.00	37.93	bandeau de compensation 25 mm
⁴⁾ à commander simultanément en cas d'échange :						
Profilé de compensation de hauteur						
DAB 55		9173690	41.00	0.00	37.93	bandeau de compensation 25 mm
<hr/>						
Hottes avec face escamotable						
Norme Euro, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
EVM 25-60 LW LED	blanc lumineux	95263230	1'115.00	2.50	1'029.14	
EVM 25-60 AZ LED	anthracite	95263240	1'115.00	2.50	1'029.14	
Norme Suisse, mode standard évacuation (circuit fermé avec accessoires en option¹⁾)						
EVM 25-55 LW LED	blanc lumineux	95263210	1'095.00	2.50	1'010.64	
EVM 25-55 AZ LED	anthracite	95263220	1'095.00	2.50	1'010.64	
¹⁾ à commander simultanément pour fonctionnement en circuit fermé :						
Filtre à charbon actif						
Boîtier de filtre à charbon LW	blanc lumineux	95255320	347.00	0.00	321.00	filtre à charbon actif incl.
Boîtier de filtre à charbon AZ	anthracite	95255330	347.00	0.00	321.00	filtre à charbon actif incl.

Accessoires pour hottes aspirantes

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Mode circuit fermé					
Jeux d'adaptation					
DUD 6700 UBS	blanc brillant	10609140	273.00	252.54	Kit d'adaptation pour montage au plafond (DA 6708 D BW)
DUU 151	inox	7294230	160.00	148.01	sortie d'air rectangulaire / pour hottes à écran plat et aérateurs
DUI 32		9561760	131.00	121.18	pour hottes îlots
DUU150		5696270	91.00	84.18	sortie d'air ronde / pour hottes à écran plat et aérateurs
DUW 20		6264790	71.00	65.68	pour hottes murales (sauf hottes sans cheminée et DAW 1x20 Active)
DUP 150		11949040	127.00	117.48	filtre à charbon actif DKF 30-P incl. / pour Downdraft
DUU 600		11841340	255.00	235.89	boîte de socle / pour Downdraft
Filtres à charbon actif					
DKF 40-R	Longlife AirClean	12500160	259.00	239.59	pour hottes plafond
DKFS 36-P		12061460	189.00	174.84	Kit de première mise en marche, jeu d'adaptation incluse DAW 1x20 Active
DKF 36-P		12041550	99.00	91.58	DAW 1x20 Active
DKF 35-P		12041230	99.00	91.58	pour hottes plafond
DKF 35-S	Sensitive AirClean	12187430	115.00	106.38	pour hottes plafond
DKFS 31-P		11793530	99.00	91.58	
DKFS 31-R	Longlife AirClean	11793540	349.00	322.85	Kit de première mise en marche, fixation incluse DAS 2x20, DAS 4x20 und DAS 4x30
DKFS 31-S	Sensitive AirClean	12476070	125.00	115.63	
DKF 31-P		11793450	89.00	82.33	
DKF 31-R	Longlife AirClean	11793470	329.00	304.35	Equipement initial DAS 4x40 und DAS 8x30 ainsi que pour le changement sur tous les hottes à écran plat
DKF 31-S	Sensitive AirClean	12378290	115.00	106.38	
DKF 30-P		11662790	165.00	152.64	DAD 4x40 Downdraft
DKF 30-R	Longlife AirClean	11662830	399.00	369.10	DAD 4x40 Downdraft
DKF 29		11292130	99.00	91.58	pour toutes les hottes à tête libre
DKF 29-R	Longlife AirClean	11295570	319.00	295.10	pour toutes les hottes à tête libre
DKF 29-S	Sensitive AirClean	12069710	119.00	110.08	pour toutes les hottes à tête libre
DKF 28-R	Longlife AirClean	11347530	329.00	304.35	DA 7378 D
DAEF 28	HumidityBalance	11348050	259.00	239.59	DA 7378 D Aura 4.0
DKF 21-P		11762630	310.00	286.77	DA 6708 D / jeu de 4 pces DKF 18-P
DKF 21-R	Longlife AirClean	10271460	529.00	489.36	DA 6708 D / jeu de 4 pces
DKF 19-P		11762560	99.00	91.58	DA 26xx, DA 23xx / jeu de 2 pces
DKF 18-P		11762600	99.00	91.58	DA 12xx
DKF 15-P		11762550	145.00	134.14	DA 25xx, DA 24xx / jeu de 2 pces DKF 11-P
DKF 12-P		11762580	99.00	91.58	pour hottes murales et îlots (sauf hottes sans cheminées et hottes attachées par câbles ainsi que DAW 1x20 Active)
DKF 12-R	Longlife AirClean	10271450	259.00	239.59	pour hottes murales et îlots (sauf hottes sans cheminées et hottes attachées par câbles ainsi que DAW 1x20 Active)
DKF 16-P		11762660	185.00	171.14	jeu de 2 pces DKF 12-P
DKF 17-P		11762670	310.00	286.77	jeu de 4 pces DKF 12-P
EVM 25xx		95255340	75.00	69.38	EVM 25xx
Boîtier de filtre à charbon actif EVM 25-xx	blanc lumineux	95255320	347.00	321.00	EVM 25xx LW / filtre à charbon actif incl.
Boîtier de filtre à charbon actif EVM 25-xx	anthracite	95255330	347.00	321.00	EVM 25xx AZ / filtre à charbon actif incl.

Accessoires pour hottes aspirantes

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Mode évacuation Ventilateurs externes (en combinaison avec hottes à évacuation, version EXT)					
DDG102		5909230	1'400.00	1'295.10	ventilateur pour toiture inclinée, câble de comm. incl. (5 m)
AWG102	inox	5680680	990.00	915.82	ventilateur pour mur extérieur, câble de comm. Incl. (5 m)
ABLG202		6029260	890.00	823.31	ventilateur à évacuation, câble de commande incl. (5 m)
Autres accessoires					
DDF125/150		4623200	445.00	411.66	traversée de toiture
DMK 150-1		11258630	350.00	323.77	caisson mural
DADC 1000	noir mat	12488850	232.00	214.62	cheminée d'évac. pour DAH 49x0, DAH 2x60, DAH 1x50
DADC 1000	gris mat	12488900	232.00	214.62	cheminée d'évac. pour DAH 49x0, DAH 2x60, DAH 1x50
DADC 1000	Pearlbeige mat	12744460	232.00	214.62	cheminée d'évac. pour DAH 49x0
DADC 9000	noir mat	12506090	205.00	189.64	cheminée d'évac. pour DA 9092 W Screen, DA 9299 W Screen
DADC 9000	gris mat	12506100	205.00	189.64	cheminée d'évac. pour DA 9092 W Screen, DA 9299 W Screen
DKS125		3915282	181.00	167.44	retenue de l'eau de condensation
DKS150		3915292	153.00	141.54	retenue de l'eau de condensation
DASD150		8269360	155.00	143.39	réducteur de bruit
DRS 150		9591510	27.00	24.98	embout de réduction de 150 à 125 mm Ø
DRSK 150		11688790	61.00	56.43	clapet antirefoulement
LW 125		95254840	41.55	38.44	clapet antirefoulement pour EVM 25xx
DACI 900	inox	12140530	690.00	638.30	cheminées en îlot à combiner avec PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D
DACI 1290/1360	inox	12140500	845.00	781.68	
DACI 1590/1660	inox	12140520	935.00	864.94	
DACW 895	inox	12140580	243.00	224.79	cheminées murales à combiner avec PUR x8 W, DA 42x8 W, DA 5798 W, DA 6698 W
DACW 1325/1455	inox	12140560	330.00	305.27	
DACW 1645/1775	inox	12140570	385.00	356.15	

Accessoires pour hottes aspirantes

Modèle	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Filtres				
pour hottes îlots				
DA 7378 D Aura 4.0	8190070	264.00	244.22	
DA 6708 D	8162900	121.00	111.93	468 x 330 x 9 mm
DA 4248 V D	8269491	145.45	134.55	284 x 315 x 9 mm
DA 4208 V D, DA 4208 D, DA 6698 D, PUR 98 D	8269481	88.65	82.01	529 x 222,5 x 9 mm
pour hottes murales				
DA 9092 W Screen, DA 9299 W Screen	8191661	58.00	53.65	
DA 5798 W	8270431	93.90	86.86	319 x 272 x 9 mm
DA 4298 W, DA 6698 W, PUR 98 W, PUR 68 W	8270321	85.00	78.63	375 x 280,5 x 9 mm
DA 4288 W	8270341	90.00	83.26	375 x 331,5 x 9 mm
pour autres types de hotte				
DAS 4940, DAS 8930	11596940	130.00	120.26	
DAS 4640, DAS 8630	11575610	100.00	92.51	
DAS 2620, DAS 4620, DAS 4630, DAS 4930	11551030	94.00	86.96	
DAS 2520, DAS 4520	11568350	86.00	79.56	
DA 2698	8164970	74.00	68.46	246 x 342,5 x 9 mm
DA 2668	8164960	56.00	51.80	246 x 192,5 x 9 mm
DA 2628	8164980	61.00	56.43	246 x 222,5 x 9 mm
DA 2578	8167770	101.00	93.43	
DA 2558	8167760	128.00	118.41	
DA 2450	8269692	75.00	69.38	439 x 264,5 x 9 mm
DA 2390	8167820	128.00	118.41	
DA 2360	8167810	168.00	155.41	246 x 192,5 x 9 mm
DA 1260	8278220	65.00	60.13	259 x 352 x 9 mm
DA 1255	8278210	65.00	60.13	234 x 352 x 9 mm
DA 1200	8278230	71.00	65.68	305,5 x 352 x 9 mm
DAD 4x40 Downdraft	11587740	65.00	60.13	
EVM 25-55, EVM 25-60	95261600	61.00	56.43	90 x 180 mm
Éléments de commande				
Divers				
DSM 409	12599610	150.00	138.76	module de commande, p. ex. pour clapets motorisés avec WLAN
DSM 401	12482190	150.00	138.76	module de commande, p. ex. pour clapets motorisés sans WLAN
Matériel de montage				
Divers				
DABP 01	9113440	71.00	65.68	DAS 2520, DAS 2620, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4630 / en cas d'échange
Profil de compensation arrière	blanc 95255040	51.00	47.18	EVM 25-55
Profil de compensation arrière	blanc 95254850	51.00	47.18	EVM 25-60
DAHAP 55	9113450	47.00	43.48	DAS 2520 DAS 4520 / en cas d'échange, lorsque la hauteur du déflecteur diffère de 30 mm au max.
DAHAP 60	9113460	104.00	96.21	DAS 2620, DAS 4620 / en cas d'échange, lorsque la hauteur du déflecteur diffère de 30 mm au max.
Kit de montage DML 2000	11839970	52.00	48.10	DAS 2x20, DAS 4x20
DAB 100	9173720	53.00	49.03	bandeau de compensation pour DA 1200
DAB 60	9173700	41.00	37.93	bandeau de compensation pour DA 1260 / DAS 8630, lorsque la hauteur du déflecteur diffère de 25 mm
DAB 55	9173690	41.00	37.93	bandeau de compensation pour DA 1255 / en cas d'échange, lorsque la hauteur du déflecteur diffère de 25 mm
DASL 38	12003650	108.00	99.91	profilé de compensation pour remplacement DA 35xx / 36xx pour DAS 4x40 / 8x30 dans une armoire existante
DASB 60	11991960	70.00	64.75	profilé pour couvrir la fente sur DAS 4640 / DAS 8630
DASB 90	11991990	80.00	74.01	profilé pour couvrir la fente sur DAS 4940 / DAS 8930

Machines à café automatiques, accessoires

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Machines à café automatique	Norme Euro, machines à café à grains						
	CVA 7845-60 CH	gris graphite	11166360	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7845-60 CH	inox	11166370	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7845-60 CH NEW	pearlbeige	12642310	4'930.00	10.81	4'550.59	livrable dès novembre
	CVA 7845-60 CH	noir obsidienne	11166270	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7845-60 CH	noir obsidienne mat	12384610	4'930.00	10.81	4'550.59	option raccordement fixe à l'eau
	CVA 7440-60 CH	gris graphite	11166240	3'930.00	10.81	3'625.52	
	CVA 7440-60 CH	inox	11166250	3'930.00	10.81	3'625.52	
	CVA 7440-60 CH NEW	pearlbeige	12642290	3'930.00	10.81	3'625.52	livrable dès novembre
	CVA 7440-60 CH	noir obsidienne	11166220	3'930.00	10.81	3'625.52	
	Modèles à pose libre, machines à café à grains						
	CM 7750 CH	noir obsidienne	10969310	3'790.00	2.50	3'503.70	
	CM 7550 CH	blanc brillant	10969270	3'190.00	2.50	2'948.66	
	CM 7550 CH	noir obsidienne	10969280	3'190.00	2.50	2'948.66	
CM 7350 CH	noir obsidienne	10969260	2'790.00	2.50	2'578.63		
CM 6560 CH	gris graphite	11636410	1'990.00	2.50	1'838.58	PearlFinish	
CM 6560 CH	noir obsidienne	11636420	1'990.00	2.50	1'838.58	PearlFinish	
CM 6360 CH	bronze	11636370	1'930.00	2.50	1'783.07	PearlFinish	
CM 6360 CH	noir obsidienne	11636360	1'930.00	2.50	1'783.07	CleanSteel Metallic	
CM 6160 CH	noir obsidienne	11636350	1'730.00	2.50	1'598.06		
CM 5710 CH	bronze	11636330	1'330.00	2.50	1'228.03	PearlFinish	
CM 5510 CH	or rose	11636320	1'330.00	2.50	1'228.03	PearlFinish	
CM 5510 CH	alu argenté	11636310	1'330.00	2.50	1'228.03	Metallic	
CM 5410 CH	noir obsidienne	11636300	1'280.00	2.50	1'181.78		
Accessoires en option	Café						
	Café BlackEdition One for all	4x 250 g	11029990	39.90	0.00	38.89	certifié Fairtrade et bio
	Café BlackEdition Café Crema	4x 250 g	11028700	39.90	0.00	38.89	certifié Fairtrade et bio
	Café BlackEdition Espresso	4x 250 g	11029490	39.90	0.00	38.89	certifié Fairtrade et bio
	Café BlackEdition Decaf	4x 250 g	11029810	39.90	0.00	38.89	certifié Fairtrade et bio
	Café Selection Brazil	500 g	12422130	29.90	0.00	27.66	cultivé de manière régénérative
	Divers						
	Pot à lait CVA 7000	verre	11234120	147.00	0.00	135.99	pour tous les appareils CVA 7000
	Pot à lait CM	verre	11574240	75.00	0.00	69.38	pour tous les modèles CM à pose libre
	AutoCleaner cartouche de nettoyage	4 pces	10971120	75.00	0.00	69.38	pour CVA 7845-60 CH
Cartouche de détartrage		10224080	75.00	0.00	69.38	pour CM7, CVA 7845-60 CH	
Tablettes de nettoyage	10 pces	11201200	23.00	0.00	21.28		
Tablettes de détartrage	6 pces	10178330	21.00	0.00	19.43		
Graisse de silicone	6 g	5132001	11.90	0.00	11.01		
Nettoyant pour conduits de lait	100 pces	10180270	55.00	0.00	50.88		

Miele

Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin



MasterCool, caves à vin et congélateurs à encastrer norme Euro

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
MasterCool	KF 2902 Vi	droite	11530620	12'750.00	50.05	11'748.33	Réfrigérateur-congélateur combiné
	KF 2912 Vi	gauche	11530630	12'750.00	50.05	11'748.33	Réfrigérateur-congélateur combiné
	KF 2802 Vi	droite	11530580	12'200.00	50.05	11'239.55	Réfrigérateur-congélateur combiné
	K 2902 Vi	droite	11530550	11'930.00	50.05	10'989.78	Réfrigérateur
	K 2802 Vi	droite	11530510	11'130.00	50.05	10'249.72	Réfrigérateur
	F 2813 Vi	gauche	12366220	11'790.00	50.05	10'860.27	Congélateur
	F 2413 Vi	gauche	12021680	10'250.00	50.05	9'435.66	Congélateur
	KWT 2672 ViS	gauche	11530690	13'750.00	50.05	12'673.40	Cave à vin avec SommelierSet
	KWT 2612 Vi	gauche	11530680	13'210.00	50.05	12'173.87	Cave à vin

Caves à vin encastrables

Hauteur de niche 1780 mm

KWT 6722 iGS-1	noir obsidienne droite*	95275780	5'580.00	28.11	5'135.88	
KWT 6722 iS-1	droite*	95275790	5'255.00	28.11	4'835.23	

Hauteur de niche 880 mm

KWT 6422 iG-1	gris graphite droite*	12364300	3'880.00	28.11	3'563.27	
KWT 6422 iG-1 NEW	pearlbeige, droite*	12615910	3'880.00	28.11	3'563.27	livrable dès novembre
KWT 6422 iG-1	noir obsidienne droite*	12364280	3'880.00	28.11	3'563.27	
KWT 6422 i-1	droite*	12364290	3'560.00	28.11	3'267.25	

Hauteur de niche 450 mm

KWT 7112 iG	gris graphite	11186570	3'130.00	28.11	2'869.47	
KWT 7112 iG	inox	11186560	3'130.00	28.11	2'869.47	jusqu'à épuisement du stock
KWT 7112 iG NEW	pearlbeige	12615940	3'130.00	28.11	2'869.47	livrable dès novembre
KWT 7112 iG	noir obsidienne	11186580	3'130.00	28.11	2'869.47	
KWT 7112 iG	noir obsidienne mat	12204800	3'130.00	28.11	2'869.47	

Montage sous plan, hauteur de niche 820–870 mm

KWT 6322 UG-1	noir obsidienne droite	12497020	4'030.00	28.11	3'702.03	
KWT 6322 UG-1	noir obsidienne gauche	12497030	4'030.00	28.11	3'702.03	
KWT 6312 UG	noir obsidienne droite*	9764970	3'680.00	28.11	3'378.26	

Congélateurs encastrables

Hauteur de niche 1780 mm

FNS 7794 D li	ActiveDoor, gauche	12443650	4'130.00	28.11	3'794.54	
FNS 7794 D re	ActiveDoor, droite	12449060	4'130.00	28.11	3'794.54	
FNS 7774 D	gauche**	12443620	3'320.00	28.11	3'045.23	(FNS 7794 E)
FNS 7740 D	gauche**	12361980	2'820.00	28.11	2'582.70	(FNS 7770 E)

Hauteur de niche 1400 mm

FNS 7470 D	gauche**	11643210	2'580.00	28.11	2'360.68	
------------	----------	----------	-----------------	-------	----------	--

Hauteur de niche 880 mm

FNS 7140 C	droite*	12449050	1'925.00	28.11	1'754.76	(FNS 7140 E)
------------	---------	----------	-----------------	-------	----------	--------------

Montage sous plan, hauteur de niche 820–880 mm

F 31202 Ui-1	droite*	12379990	1'680.00	28.11	1'528.12	
--------------	---------	----------	-----------------	-------	----------	--

* Charnières réversibles à gauche. Peut être commandé gratuitement avec le numéro matériel supplémentaire 95265300.

** Charnières réversibles à droite. Peut être commandé gratuitement avec le numéro matériel supplémentaire 95265300.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés et réfrigérateurs à encastrer, norme Euro

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Réfrigérateurs-congérateurs combinés encastrables - Hauteur de niche 1780 mm						
KFN 7795 C	droite*	12445210	4'130.00	28.11	3'794.54	(KFN 7795 D)
KFN 7785 C	droite*	12445200	3'900.00	28.11	3'581.77	(KFN 7785 D)
KF 7772 B	droite*	11748900	3'650.00	28.11	3'350.50	
KFN 7774 C	droite*	12445190	3'600.00	28.11	3'304.25	(KFN 7774 D)
KFN 7764 C	droite*	12445170	3'240.00	28.11	2'971.22	(KFN 7764 D)
KFN 7744 D	droite*	12468920	2'685.00	28.11	2'457.81	(KFN 7744 E)
KF 7742 C	droite	12445060	2'485.00	28.11	2'272.80	(KF 7742 D)
KF 7742 C	gauche	12445070	2'485.00	28.11	2'272.80	(KF 7742 D)
KFN 7734 D	droite	11782000	2'360.00	28.11	2'157.16	
KFN 7734 D	gauche	11782010	2'360.00	28.11	2'157.16	
KF 7731 D fix. de porte à glissières	droite	12445020	2'070.00	28.11	1'888.89	(KF 7731 E)
KF 7731 D fix. de porte à glissières	gauche	12445030	2'070.00	28.11	1'888.89	(KF 7731 E)

Réfrigérateurs encastrables - Hauteur de niche 1780 mm						
K 7798 C re	ActiveDoor, droite	12444990	4'295.00	28.11	3'947.17	
K 7798 C li	ActiveDoor, gauche	12445000	4'295.00	28.11	3'947.17	
K 7797 C re	ActiveDoor, droite	12444970	4'295.00	28.11	3'947.17	
K 7797 C li	ActiveDoor, gauche	12444980	4'295.00	28.11	3'947.17	
K 7778 C	droite	12444950	3'445.00	28.11	3'160.86	(K 7774 D)
K 7778 C	gauche	12444960	3'445.00	28.11	3'160.86	(K 7774 D)
K 7777 C	droite	12444910	3'445.00	28.11	3'160.86	(K 7773 D)
K 7777 C	gauche	12444920	3'445.00	28.11	3'160.86	(K 7773 D)
K 7768 D	droite*	12444880	2'965.00	28.11	2'716.83	(K 7764 E)
K 7767 D	droite*	12444850	2'965.00	28.11	2'716.83	(K 7763 E)
K 7748 D	droite	12444720	2'600.00	28.11	2'379.18	(K 7744 E)
K 7748 D	gauche	12444740	2'600.00	28.11	2'379.18	(K 7744 E)
K 7747 D	droite	12444590	2'600.00	28.11	2'379.18	(K 7743 E)
K 7747 D	gauche	12444650	2'600.00	28.11	2'379.18	(K 7743 E)
K 7738 D	droite	12444500	2'080.00	28.11	1'898.14	(K 7734 F)
K 7738 D	gauche	12444510	2'080.00	28.11	1'898.14	(K 7734 F)
K 7737 D	droite*	12444430	2'080.00	28.11	1'898.14	(K 7733 E)
K 7731 E	droite*	12019340	2'795.00	28.11	2'559.57	

Hauteur de niche 1580 mm						
K 7678 D	droite*	12444340	3'120.00	28.11	2'860.22	(K 7674 E)

* Charnières réversibles à gauche. Peut être commandé gratuitement avec le numéro matériel supplémentaire 95265300.

Réfrigérateurs à encastrer, norme Euro

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Réfrigérateurs encastrables						
Hauteur de niche 1400 mm						
K 7478 C	droite*	12444250	2'875.00	28.11	2'633.57	(K 7474 D)
K 7477 B	droite*	12444230	2'875.00	28.11	2'633.57	(K 7473 D)
K 7448 C	droite*	12444120	2'035.00	28.11	1'856.52	(K 7444 D)
K 7447 C	droite*	12444110	2'035.00	28.11	1'856.52	(K 7443 D)
K 7438 D	droite*	12444100	1'830.00	28.11	1'666.88	(K 7434 E)
Hauteur de niche 1220 mm						
K 7378 B	droite*	12443850	2'635.00	28.11	2'411.56	(K 7374 D)
K 7377 B	droite*	12443770	2'635.00	28.11	2'411.56	(K 7373 B)
K 7348 C	droite*	12443740	1'750.00	28.11	1'592.87	
K 7347 C	droite*	12443730	1'750.00	28.11	1'592.87	(K 7343 D)
K 7328 D	droite	12270970	1'490.00	28.11	1'352.35	
K 7328 D	gauche	12270980	1'490.00	28.11	1'352.35	
K 7326 E	droite	12270760	1'250.00	28.11	1'130.34	
K 7326 E	gauche	12270720	1'250.00	28.11	1'130.34	
K 7327 D	droite*	12270590	1'390.00	28.11	1'259.85	
Hauteur de niche 880 mm						
K 7128 D	droite*	12269720	1'110.00	28.11	1'000.83	
K 7127 D	droite*	12269520	1'110.00	28.11	1'000.83	
Montage sous plan, hauteur de niche 820–870 mm						
K 31242 UiF-1	droite*	12364380	1'710.00	28.11	1'555.87	
K 31252 Ui-1	chariot réfrigérant	12364410	1'860.00	28.11	1'694.63	
K 31225 Ui	droite*	11784900	1'660.00	28.11	1'509.62	

* Charnières réversibles à gauche. Peut être commandé gratuitement avec le numéro matériel supplémentaire 95265300.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés et réfrigérateurs à encastrer, norme Suisse

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Réfrigérateurs-congérateurs combinés encastrables	Hauteur de niche 1778 mm / hauteur de niche 14/6 norme Suisse, intégrables						
	KF 37533-55 iD	droite*	9922640	2'950.00	28.11	2'702.95	
	KF 37532-55 iD	droite	9961170	2'655.00	28.11	2'430.06	
	KF 37532-55 iD	gauche	9961200	2'655.00	28.11	2'430.06	
	Hauteur de niche 1651 mm / hauteur de niche 13/6 norme Suisse, intégrables						
	KF 36532-55 iD	droite	9922580	2'655.00	28.11	2'430.06	
	KF 36532-55 iD	gauche	9922590	2'655.00	28.11	2'430.06	
	Hauteur de niche 1524 mm / hauteur de niche 12/6 norme Suisse, intégrables						
	KF 35532-55 iD	droite*	9922500	2'565.00	28.11	2'346.80	
	Hauteur de niche 1524 mm / hauteur de niche 12/6 norme Suisse, habillables						
	KF 35532-55 ED	droite*	9922480	2'505.00	28.11	2'291.30	
Réfrigérateurs encastrables	Hauteur de niche 1778 mm / hauteur de niche 14/6 norme Suisse, intégrables						
	K 37582-55 iDF-1	droite	12364240	3'200.00	28.11	2'934.22	
	K 37582-55 iDF-1	gauche	12364250	3'200.00	28.11	2'934.22	
	Hauteur de niche 1524 mm / hauteur de niche 12/6 norme Suisse, intégrables						
	K 35582-55 iDF-1	droite	12364180	2'890.00	28.11	2'647.45	
	K 35582-55 iDF-1	gauche	12364190	2'890.00	28.11	2'647.45	
	K 35563-55 iDF tiroir télescop.	droite*	9922430	2'660.00	28.11	2'434.68	
	K 35543-55 iDF	droite	9922350	2'550.00	28.11	2'332.93	
	K 35543-55 iDF	gauche	9922360	2'550.00	28.11	2'332.93	
	Hauteur de niche 1524 mm / hauteur de niche 12/6 norme Suisse, habillables						
	K 35543-55 EDF	droite*	9922330	2'430.00	28.11	2'221.92	
	Hauteur de niche 1270 mm / hauteur de niche 10/6 norme Suisse, intégrables						
	K 34543-55 iF	droite	9922310	2'135.00	28.11	1'949.02	
	K 34543-55 iF	gauche	9922320	2'135.00	28.11	1'949.02	
	Hauteur de niche 1270 mm / hauteur de niche 10/6 norme Suisse, habillables						
	K 34543-55 EF	droite*	9922290	2'135.00	28.11	1'949.02	
	K 34542-55 EF-1	droite	12415340	2'005.00	28.11	1'828.76	
	K 34542-55 EF-1	gauche	12415350	2'005.00	28.11	1'828.76	
	Hauteur de niche 889 mm / hauteur de niche 7/6 norme Suisse, intégrables						
	K 32542-55 iF-1	droite*	12364110	1'700.00	28.11	1'546.62	
	Hauteur de niche 762 mm / hauteur de niche 6/6 norme Suisse, habillables						
	K 31542-55 EF-1	droite	12364080	1'475.00	28.11	1'338.48	
	K 31542-55 EF-1	gauche	12364100	1'475.00	28.11	1'338.48	

* Charnières réversibles à gauche. Peut être commandé gratuitement avec le numéro matériel supplémentaire 95265300.

Réfrigérateurs-congérateurs combinés, réfrigérateurs et congérateurs à pose libre

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Réfrigérateurs-congérateurs combinés à pose libre	Combinaisons Side-by-Side inox						
	KS 4887 DD	inox, droite	11949670	2'620.00	28.11	2'397.68	
	FNS 4882 D	inox, gauche	11953920	2'350.00	28.11	2'147.91	
	KWNS 4784 DE NEW	inox, gauche	12156940	4'890.00	28.11	4'497.59	Combiné congélateur/cave à vin, livrable dès janvier 2025
	Combinaisons Side-by-Side Noir obsidienne mat						
	KS 4783 DD	Noir obsidienne mat, droite	12431180	1'790.00	28.11	1'629.87	
	FNS 4782 D	Noir obsidienne mat, gauche	12430730	2'020.00	28.11	1'842.64	
	Combinaisons Side-by-Side Blacksteel						
	KS 4783 DD	Blacksteel, poignée à levier, droite	12431090	1'660.00	28.11	1'509.62	
	FNS 4782 D	Blacksteel, poignée à levier, gauche	12430600	1'890.00	28.11	1'722.38	
	Combinaisons Side-by-Side apparence inox						
	KS 4383 DD	apparence inox, droite	12430970	1'460.00	28.11	1'324.60	
	FNS 4382 D	apparence inox, gauche	12430340	1'570.00	28.11	1'426.36	
	75 cm de large						
	KFN 4796 CD	inox, droite	11954070	2'090.00	28.11	1'907.40	
	60 cm de large						
	KFN 4898 A-10D	Blacksteel, droite	12521940	3'990.00	28.11	3'665.03	
	KFN 4898 AD	gris graphite, droite	12156970	3'800.00	28.11	3'489.26	
	KFN 4799 CDE	inox, poignée à levier, droite	12430930	2'440.00	28.11	2'231.17	
	KFN 4795 AD	inox, poignée à levier, droite	12430900	2'350.00	28.11	2'147.91	
	KFN 4795 CD	Blackboard edition, droite	12335890	2'170.00	28.11	1'981.40	
	KFN 4797 CD	blanc, poignée à levier, droite	12335970	1'920.00	28.11	1'750.13	
	KFN 4397 CD	apparence inox, gauche	12361930	1'850.00	28.11	1'685.38	
	KFN 4395 CD	blanc, droite	12336010	1'550.00	28.11	1'407.86	
	KFN 4374 ED	blanc, droite	12056970	1'210.00	28.11	1'093.33	jusqu'à épuisement du stock
	KD 4072 E Active	blanc, droite	12057140	910.00	28.11	815.81	jusqu'à épuisement du stock
Réfrigérateurs à pose libre	K 4373 DD	blanc, droite	12430800	1'240.00	28.11	1'121.09	
	K 4002 D	blanc, droite	12389250	890.00	28.11	797.31	
	K 4003 D	blanc, droite	12389230	890.00	28.11	797.31	

Congélateurs et caves à vin à pose libre

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Congélateurs à pose libre	70 cm de large, 185 cm de haut						
	FN 4879 C	blanc, droite	11953970	2'290.00	28.11	2'092.41	
	FN 4778 C	blanc, droite	12430330	1'970.00	28.11	1'796.39	
	70 cm de large, 165 cm de haut						
	FN 4849 C	blanc, droite	11953960	2'210.00	28.11	2'018.40	
	FN 4748 C	blanc, droite	12430280	1'890.00	28.11	1'722.38	
	60 cm de large, 185 cm de haut						
	FN 4874 C	blanc, droite	11953910	2'090.00	28.11	1'907.40	
	FN 4372 D-1	blanc, droite	12431390	1'445.00	28.11	1'310.73	
	60 cm de large, 165 cm de haut						
	FN 4844 C	blanc, droite	11953890	2'020.00	28.11	1'842.64	
	FN 4342 D	blanc, droite	12430270	1'370.00	28.11	1'241.35	
	60 cm de large, 145 cm de haut						
	FN 4824 C	blanc, droite	12336550	1'950.00	28.11	1'777.89	jusqu'à épuisement du stock
	FN 4322 C NEW	blanc, droite	12667290	1'510.00	28.11	1'370.85	
	FN 4322 D-1	blanc, droite	12431430	1'295.00	28.11	1'171.96	
	60 cm de large, 125 cm de haut						
	FN 4312 D	blanc, droite	12430250	1'220.00	28.11	1'102.58	
	60 cm de large, 85 cm de haut						
	FN 4002 D	blanc, droite	12389380	990.00	28.11	889.82	
	F 4001 C	blanc, droite	12389350	1'050.00	28.11	945.32	
	F 4001 D	blanc, droite	12389280	950.00	28.11	852.82	
Caves à vin à pose libre	KWT 4999 F NEW	verre noir, droite	12156870	7'145.00	50.05	6'563.32	livrable dès décembre
	KWT 4995 F NEW	verre noir, droite	12156840	6'795.00	50.05	6'239.55	livrable dès décembre
	KWTS 4785 F NEW	verre noir, droite	12156880	3'840.00	28.11	3'526.27	livrable dès décembre
	KWT 4584 E NEW	noir, droite	12156930	2'450.00	28.11	2'240.42	

Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option					
Norme Euro					
KEDF 7122	inox	11486210	395.00	365.40	face frontale pour hauteur de niche 1220 mm
KEDF 7088	inox	11486200	360.00	333.02	face frontale pour hauteur de niche 880 mm
Clayette porte-bouteilles KFR 7000		11775120	59.00	54.58	pour modèles K7000 (sans K 7x1x/ K 7x2x/ KDN 7726E) 464 x 265 mm
Clayette porte-bouteilles KFR K 7x2x		12078410	59.00	54.78	pour modèles K 732x et KDN 7726 E
Compl. d'équipem. SoftClose KSC 30		10744380	65.00	60.13	pour modèles K/KF(N) 7x4x und 7x3x
Compl. d'équipem. SoftClose KSCB 70		11776470	114.00	105.46	pour modèles K 7x1x, K 7326 E
Boîte de rangement KSB 70		11779620	27.00	24.98	pour modèles K7000
FlexiTray KFT 7000		11775130	215.00	198.89	pour modèles K7000 (sans K7x1x/ K7x2x/ KDN7726E) 464 x 265 mm
Filtre à charbon KKF-KWT		9945070	33.00	30.53	pour caves à vin encastrables
Set de démarrage pour filtre Active AirClean KKF-FS		11882380	95.00	87.88	barrette enclipsable, boîtier, 2 filtres Active AirClean
Filtres Active AirClean KKF-RF		7236280	58.00	53.65	2 filtres à charbons actifs
Étagère ENB1060		10810730	90.00	83.26	pour combinaison Side-by-Side du KWT 6422 iG et de deux appareils de cuisine de 45 cm
MasterCool					
KSK 2001 Kit Side-by-Side		10984120	730.00	675.30	Kit de montage latéral (chauffage suppl.), indispensable en cas d'encastrement et deux appareils côte à côte
Charnière Poche KHK 2000 rh	droite	10985010	58.00	53.65	pour changements des charnières de gauche à droite
Charnière Poche KHK 2000 lh	gauche	10985020	58.00	53.65	pour changements des charnières de droite à gauche
Bandeau de socle KTK 3620	inox	10984110	90.00	83.26	pour KF 2902 Vi, KF 2912 Vi, K 2902 Vi
Bandeau de socle KTK 3620	noir	11280090	90.00	83.26	pour KF 2902 Vi, KF 2912 Vi, K 2902 Vi
Bandeau de socle KTK 3020	inox	10984090	79.00	73.08	pour KF 2802 Vi, K 2802 Vi, F 2813 Vi
Bandeau de socle KTK 3020	noir	11280080	79.00	73.08	pour KF 2802 Vi, K 2802 Vi, F 2813 Vi
Bandeau de socle KTK 2420	inox	10984070	68.00	62.90	pour KWT 2672 ViS, KWT 2612 Vi
Bandeau de socle KTK 2420	noir	11280060	68.00	62.90	pour KWT 2672 ViS, KWT 2612 Vi
Bandeau de socle KTK 1820	inox	10984060	57.00	52.73	pour F 2413 Vi
Bandeau de socle KTK 1820	noir	11280030	57.00	52.73	pour F 2413 Vi

Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin / Miele@home

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option	Norme Suisse					
	Clayette porte-bouteilles KFR 30055 PF		10094070	55.00	50.88	pour modèles avec PerfectFresh Pro
	Clayette porte-bouteilles KFR 30055		10094090	55.00	50.88	pour modèles sans PerfectFresh Pro, sans K 34542-55 EF-1
	Clayette porte-bouteilles KFR SMS 9000		7005220	55.00	50.88	pour modèle K 34542-55 EF-1
	Set de démarrage pour filtre Active AirClean KKF-FF		7236290	89.00	82.33	barrette enclipsable, boîtier, 2 filtres Active AirClean
	Filtres Active AirClean KKF-RF		7236280	58.00	53.65	2 filtres à charbons actifs
	KDR sw KF 35532-55 ED	noir	12431290	87.00	80.48	cadre décor
	KDB sw KF 35532-55 ED	noir	95275690	47.00	43.48	feuille décor
	KDR sw K 35543-55 EDF	noir	12431280	65.00	60.13	cadre décor
	KDB sw K 35543-55 EDF	noir	95275680	37.00	34.23	feuille décor
	KDR sw K 34543-55 EF	noir	12431270	65.00	60.13	cadre décor
	KDB sw K 34543-55 EF	noir	95275670	37.00	34.23	feuille décor
	KDR sw K 34542-55 EF-1	noir	12431260	65.00	60.13	cadre décor
	KDB sw K 34542-55 EF-1	noir	95275660	37.00	34.23	feuille décor
	KDR sw K 31542-55 EF-1	noir	12431200	65.00	60.13	cadre décor
	KDB sw K 31542-55 EF-1	noir	95275640	26.00	24.05	feuille décor
	KLG lw	blanc	10318740	125.00	115.63	jeu de grilles d'aération 1/6
	KLG sw	noir	12431330	125.00	115.63	jeu de grilles d'aération 1/6
	Set Ki-60 14/6		7091500	1)		14/6 pour encastrement dans une cuisine de 60 cm
	Set Ki-60 12/6		5745690	1)		12/6 pour encastrement dans une cuisine de 60 cm
1) gratuit lors de la commande d'un appareil						
	Appareils à pose libre					
	Clayette porte-bouteilles KFR 4000		12030560	65.00	60.13	pour modèles K4000
	Boîte de rangement KSB40		12030740	27.00	24.98	pour modèles K4000
	Filtre Active AirClean KKF-FS		11882380	95.00	87.88	avec support (K7000/K4000 60 cm)
	Filtre Active AirClean KKF-FS2		12487370	95.00	87.88	avec support pour modèle KFN 4796 CD
	Filtre Active AirClean KKF-RF		7236280	58.00	53.65	sans support
Compléments d'équipement Miele@home	Stick de communication XKS 3130 W		10810750	127.00	117.48	pour la transmission des données des appareils de froid K30000 et caves à vin encastrables de l'appareil via WiFi
	Complément d'équipement XKV 3000 KF		9788210	47.00	43.48	pour équiper de Miele@home un appareil de froid en norme Suisse et les caves à vin à encastrer KWT 7112 iG en norme Euro. Remarque : XKS 3130 W requis en complément
	Stick de communication XKS 3100 W		10569090	127.00	117.48	pour la transmission des données des appareils de froid (sans caves à vin) à pose libre via la technologie WiFi
	Module de communication XKM 3100 W		10441480	158.00	146.16	pour la transmission des données des caves à vins à pose libre via la technologie WiFi

Miele

Lavage Séchage Repassage



Lave-linge, sèche-linge, lave-/sèche-linge et systèmes de repassage

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Lave-linge Lave linge front W1						
WWW 900-80 CH Passion	WhiteEdition	11005970	3'930.00	20.02	3'617.00	TwinDos, avec raccordement à l'eau chaude
WCR 800-90 CH	ChromeEdition	11005940	3'380.00	20.02	3'108.21	TwinDos
WCR 800-60 CH g	ChromeEdition	11005920	2'860.00	20.02	2'627.18	TwinDos
WWR 800-60 CH	WhiteEdition	11005950	2'860.00	20.02	2'627.18	TwinDos
WCR 700-70 CH s	ChromeEdition	11026490	2'810.00	20.02	2'580.92	TwinDos
WWG 700-60 CH	WhiteEdition	11357850	2'810.00	20.02	2'580.92	TwinDos, avec raccordement à l'eau chaude
WWI 800-60 CH	WhiteEdition	11348230	2'600.00	20.02	2'386.66	TwinDos
WWI 800-60 CH li	WhiteEdition	95275510	2'600.00	20.02	2'386.66	TwinDos, charnières à gauche
WWG 300-60 CH	WhiteEdition	11357830	2'270.00	20.02	2'081.39	
WWG 600-60 CH	WhiteEdition	11357840	2'110.00	20.02	1'933.38	TwinDos
WDD131 WPS GuideLine	ChromeEdition	11331920	2'060.00	20.02	1'887.12	pour les personnes ayant une déficience visuelle
Sèche-linge Sèche-linge à pompe à chaleur T1						
TWV 700-80 CH Passion	WhiteEdition	11851530	3'580.00	28.11	3'285.75	
TCR 700-90 CH	ChromeEdition	11851510	3'140.00	28.11	2'878.72	
TWR 700-80 CH	WhiteEdition	11851520	3'140.00	28.11	2'878.72	
TCR 700-80 CH	ChromeEdition	11851500	3'140.00	28.11	2'878.72	
TWL 700-80 CH	WhiteEdition	11851490	2'580.00	28.11	2'360.68	
TWH 700-80 CH	WhiteEdition	11851440	2'190.00	28.11	1'999.90	
Lave-/sèche-linge à pose libre						
WTW 800-70 CH	ChromeEdition	11664890	3'990.00	20.02	3'672.51	TwinDos
WTR 800-60 CH	ChromeEdition	11664870	3'460.00	20.02	3'182.22	TwinDos
WTI 300-60 CH	ChromeEdition	11664860	2'920.00	20.02	2'682.68	
WTD 100-60 CH	ChromeEdition	11664880	2'290.00	20.02	2'099.89	
Systèmes de repassage Système de repassage à vapeur FashionMaster						
B 43-12 CH	blanc lotus	11977920	1'990.00	10.81	1'830.89	
Repassseuse						
B 990 CH	blanc lotus	7222720	2'320.00	10.81	2'136.16	largeur du cylindre 83 cm

Combinaisons possibles, éléments d'assemblage lave-linge/sèche-linge, socle pour installation sous plan avec tiroir

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques	
Combinaisons possibles	Colonne lave-linge/sèche-linge							
	WWW 900-80 CH Passion + TWW 700-80 CH Passion			7'510.00	48.13	6'902.75	WTV correspondants : 502, 512	
	WCR 800-90 CH + TCR 700-90 CH s			6'520.00	48.13	5'986.93	WTV correspondants : 501, 511	
	WCR 800-60 CH g + TCR 700-80 CH			6'000.00	48.13	5'505.90	WTV correspondants : 501, 511	
	WWR 800-60 CH + TWR 700-80 CH			6'000.00	48.13	5'505.90	WTV correspondants : 502, 512	
	WCR 700-70 CH s + TCR 700-90 CH			5'950.00	48.13	5'459.64	WTV correspondants : 501, 511	
	WWI 800-60 CH + TWL 700-80 CH			5'180.00	48.13	4'747.34	WTV correspondants : 502, 512	
	WWG 700-60 CH + TWH 700-80 CH			5'000.00	48.13	4'580.82	WTV correspondants : 502, 512	
	WWG 300-60 CH + TWH 700-80 CH			4'460.00	48.13	4'081.29	WTV correspondants : 502, 512	
	WWG 600-60 CH + TWH 700-80 CH			4'300.00	48.13	3'933.28	WTV correspondants : 502, 512	
	Éléments d'assemblage lavelinge/sèche-linge	WTV 511	avec tiroir intégré	9351780	290.00	0.00	268.27	hauteur 12 cm pour T1 ChromeEdition
		WTV 501	sans tiroir	9256130	90.00	0.00	83.26	hauteur 2,5 cm, pour T1 ChromeEdition
		WTV 512	avec tiroir intégré	9351790	290.00	0.00	268.27	hauteur 12 cm, pour T1 WhiteEdition
WTV 502		sans tiroir	9256140	90.00	0.00	83.26	hauteur 2,5 cm, pour T1 WhiteEdition	
WTV 407		avec plan extract.	6694490	162.00	0.00	149.86	pour W 58-97 CH et T 88-79 CH	
WTV 412		sans plan extract.	6667550	79.00	0.00	73.08	pour W Special S3 et T Special S WP, W 58-97 CH et T 88-79 WP CH, WKx/WMx et T 8x-xx WP CH	
WTV 500	sans plan extract.	9612041	42.50	0.00	39.32	pour W 5x-xx CH et TKx, W 5x-xx CH et TMx, W 1x-xx CH et TKx, W 1x-xx CH et TMx, W Special S3 et TKx, W Special S3 et TMx		
Socle pour installation sous plan avec tiroir	WTS 510		9322300	665.00	0.00	615.17	avec système de fermeture amortie et fin de rentrée automatique, pour tous les W1 et T1, hauteur 35 cm	

Accessoires pour lave-linge, sèche-linge, systèmes de repassage

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option					
Lave-linge					
Pompe à lessive spéciale pour hauteur max. de 1,8 m		9895563	261.75	242.14	pour tous les lave-linge W1
Pompe à lessive spéciale pour hauteur max. de 1,8 m		7134044	248.00	229.42	pour W Special S3 CH, W 5x-xx CH et tous les Petits Géants (lave-linge pour immeubles locatifs)
Filtre d'arrivée d'eau, inox, 3/4"		8245430	62.35	57.68	
Réservoir pour détergent liquide		6670450	21.40	19.80	pour W 2x-xx CH, W 3x-xx CH, W 5x-xx CH, W Supertronic CH
Réservoir pour détergent liquide		6641240	21.40	19.80	pour W Special S3 CH, W 1x-xx CH et W 6x-xx CH
Élément de montage sous plan	bandeau droit	9709940	85.00	78.63	pour lave-linge W1 avec panneau droit
Élément de montage sous plan	bandeau incliné	5291381	85.00	78.63	pour W 5x-xx CH, T 8x-xx CH
Sèche-linge					
Panier de séchage TRK 555		9614800	105.00	97.13	pour tous les sèche-linge T1 et PDR
Élément de montage sous plan	bandeau droit	9710050	85.00	78.63	pour sèche-linge T1 avec panneau droit
Élément de montage sous plan	bandeau incliné	5291381	85.00	78.63	pour W 5x-xx CH, T 8x-xx CH
Lave-linge et sèche-linge					
Adaptateur de socle		91800161	125.00	115.63	pour rallonger le socle en béton
Rallonge du tuyau d'arrivée d'eau, 1,5 m		5318960	108.95	100.79	
Rallonge du tuyau de vidange, 1,5 m		6401482	60.00	55.50	
Rails coulissants		1322830	23.00	21.28	commander 2 pces
Kit de fixation au sol		95260880	20.00	18.50	
Brides de fixation		253532	50.60	46.81	pour fixation sur le socle
Système de repassage à vapeur FashionMaster					
SteamJet		10569390	279.00	258.09	
Housse de repassage Premium		9879260	85.00	78.63	
Molleton pour housse de repassage		9882820	43.00	39.78	
Housse de repassage Basic		10544890	55.00	50.88	
Tablettes de détartrage	6 pces	10178330	21.00	19.43	
Repasseuse					
Toile de repassage "Moonshine"	blanche	7459640	79.90	73.91	
Toile de repassage "Sunshine"	jaune	7453800	79.90	73.91	
Toile de repassage "Waves"	beige	7459620	79.90	73.91	

Accessoires pour lave-linge et sèche-linge

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option	CareCollection pour les lave-linge W1 Miele					
	UltraPhase 1	1,4 l	11887240	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 2	1,4 l	11891790	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 1 Sensitive	1,4 l	11716850	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 2 Sensitive	1,4 l	11716920	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 1 Refresh Elixir	1,4 l	12080810	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 2 Refresh Elixir	1,4 l	11615030	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 1 FloralBoost	1,4 l	12280210	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	UltraPhase 2 FloralBoost	1,4 l	12187310	17.90	16.56	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
	TwinDos Care Détergent	1,4 l	11171420	14.50	13.41	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos
Réservoir recharg. cartouche 1	1 pce	10223070	29.00	26.83	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos	
Réservoir recharg. cartouche 2	1 pce	10223120	29.00	26.83	pour tous les lave-linge W1 avec TwinDos	
	CareCollection pour tous les types de lave-linge					
UltraWhite	2,7 kg	10199770	28.90	26.73	lessive complète	
Bouteille d'UltraColor	1,5 l	11979340	16.90	15.63	lessive couleur	
Bouteille d'UltraColor Sensitive	1,5 l	11987300	21.90	20.26	lessive couleur très bonne compatibilité dermique.	
Bouteille d'UltraColor Refresh Elixir	1,5 l	12138040	16.90	15.63	lessive couleur pour neutraliser les odeurs	
Bouteille d'UltraColor FloralBoost	1,5 l	12277350	16.90	15.63	lessive couleur au parfum floral	
Bouteille d'UltraDark	1,5 l	11986740	21.90	20.26	lessive couleur pour textiles foncés	
Bouteille d'WoolCare	1,5 l	11979160	19.90	18.41	lessive pour textiles délicats	
Bouteille d'Adoucissant	1,5 l	11986970	11.90	11.01		
Bouteille Sport	1,5 l	12111930	21.90	20.26		
Caps Impraprotect	3 pces	11648250	17.90	16.56		
Caps CottonRepair	3 pces	11485810	17.90	16.56		
Caps Collection	6 pces	12014130	9.50	8.79	CottonRepair, DownCare, WoolCare, Sport, Booster, Aqua	
Caps Sport	6 pces	12014050	9.50	8.79		
Caps Booster	6 pces	11648330	9.50	8.79		
Caps DownCare	6 pces	12014000	9.50	8.79		
Caps Outdoor	6 pces	12014110	9.50	8.79		
Caps SilkCare	6 pces	11485770	9.50	8.79		
Caps WoolCare	9 pces	11485710	9.50	8.79		
Caps adoucissant Aqua	9 pces	11486030	7.50	6.94		
Caps adoucissant Cocoon	9 pces	11486080	7.50	6.94		
Caps adoucissant Nature	9 pces	11486060	7.50	6.94		
	Lessives spéciales pour tous les types de lave-linge					
Imperméabilisant	250 ml	11873090	27.00	24.98		
Duvets	250 ml	10225580	21.00	19.43		
Sport	250 ml	10225760	21.00	19.43		
Outdoor	250 ml	10226080	21.00	19.43		
	Capsules fraîcheur					
Capsule fraîcheur Aqua	12,5 ml	12020900	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
Capsule fraîcheur Cocoon	12,5 ml	12023450	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
Capsule fraîcheur Nature	12,5 ml	10234440	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
Capsule fraîcheur Rose	12,5 ml	12022170	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
Capsule fraîcheur Orient	12,5 ml	12022200	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
Capsule fraîcheur WhiteFlower	12,5 ml	11047270	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
Capsule fraîcheur DryFresh	12,5 ml	12026880	16.90	15.63	pour tous les sèche-linge T1, T 88-79 WP CH	
	Produits d'entretien pour tous les types de lave-linge					
Adoucisseur d'eau (tablettes)	60 pces	10128700	32.00	29.60		
IntenseClean	200 g	10716970	13.90	12.86	pour les lave-linge et les lave-vaisselles	
Détartrant	250 g	10130980	13.90	12.86	pour les lave-linge et les lave-vaisselles	

Miele

Petits Géants – lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs



Petits Géants – lave-linge et sèche-linge pour immeubles locatifs, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Lave-linge Lave-linge Petits Géants						
PWM 900-09 CH		11083010	6'300.00	20.02	5'809.42	raccordement à l'eau chaude
PWM 500-09 CH		11077930	5'800.00	20.02	5'346.88	raccordement à l'eau chaude
PWM 500-08 CH		11077920	5'450.00	20.02	5'023.11	raccordement à l'eau chaude
PWM 300-08 CH		11646370	5'300.00	20.02	4'884.35	
Sèche-linge Sèche-linge à pompe à chaleur Petits Géants						
PDR 900-08 CH		11083080	6'100.00	28.11	5'616.92	
PDR 500-08 CH		11077940	5'700.00	28.11	5'246.90	
PDR 300-08 CH		11643620	5'500.00	28.11	5'061.88	
Accessoires en option Élément d'assemblage pour colonne lave-linge/sèche-linge						
APCL 001		11167420	190.00	0.00	175.76	
Soacle						
APCL 005	inox	11318800	555.00	0.00	513.41	30 cm de haut
Système de paiement à monnaie, accessoires						
MKS 2000		95263730	1'670.00	0.61	1'544.31	pour raccordement à 2 appareils
MKS 1000		95263720	1'180.00	0.61	1'091.02	pour raccordement à 1 appareil
Jeton pour MKS		95266610	2.00	0.00	1.85	jeton avec logo Miele, par pièce
Système de paiement électronique Touch, accessoires						
TMS 220		91800961	1'870.00	0.61	1'729.32	pour 2 appareils
TMS 110		91800960	1'360.00	0.61	1'257.53	pour 1 appareil
Touch banque de données	gris/jaune	91800641	105.00	0.00	97.13	par pièce
Touch de totalisation	jaune	91800160	35.00	0.00	32.38	par pièce (commande par écrit)
Touch de chargement	vert	91800159	35.00	0.00	32.38	par pièce (commande par écrit)
Touch Utilisateur	gris clair	91800158	30.00	0.00	27.75	par pièce
Station de chargement TLS 10		91801100	1'220.00	0.61	1'128.02	pour Touch Utilisateur
appWash, accessoires						
APCL 044 appWash Connector Box		11484630	2'890.00	6.01	2'667.89	jusqu'à 6 appareils
XCI adaptateur		12194330	160.00	0.00	148.01	par appareil

Miele

Aspirateurs



Aspirateurs sans fil, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Série Triflex HX2, HX1 Facelift						
Triflex HX2 Performance	gris cachemire	11806020	999.00	0.61	923.58	
Triflex HX2 Cat&Dog	noir obsidienne	11806000	869.00	0.61	803.33	
Triflex HX1 Facelift	gris graphite	11805980	669.00	0.61	618.31	
Série Duoflex HX1						
Duoflex HX1 Total Care	noir obsidienne	12377740	629.00	0.61	581.31	
Duoflex HX1 Cat&Dog	noir obsidienne	12377690	569.00	0.61	525.80	
Duoflex HX1 Extra	blanc brillant	12377730	509.00	0.61	470.30	
Duoflex HX1	bleu nordique	12377660	459.00	0.61	424.05	
Accessoires en option						
Triflex HX2, HX1 Facelift, HX1						
Li-Ion batterie rechargeable		11384710	160.00	0.87	147.21	
Chargeur		11384900	109.00	0.00	100.83	
Electro Compact brosse à main HX-EC 10		12410940	99.00	0.00	91.58	
Hardfloor Care Tool HX-HC		11724550	49.00	0.00	45.33	Triflex HX2, HX1 Facelift
Carpet Care Tool HX-CCT 10		12518960	34.90	0.00	32.28	Triflex HX2, HX1 Facelift
Filtre à poussière fine HX-FSF		11385020	57.00	0.00	52.73	Triflex HX1
Filtre à poussière fine HX-FSF-2		11945240	57.00	0.00	52.73	Triflex HX2, HX1 Facelift
Porte-boîte HX-AH		11724560	18.00	0.00	16.65	
Rallonge pour d'aspiration HX-FSH 10		12395710	34.90	0.00	32.28	
Duoflex HX1						
Li-Ion batterie rechargeable HX-LA 20		12519010	115.00	0.87	105.58	Duoflex HX1 bleu nordique
Li-Ion batterie rechargeable HX-LA 21		12519020	115.00	0.87	105.58	Duoflex HX1 Extra, Cat&Dog, Total Care
Electro Compact brosse à main HX-EC 20		12410910	99.00	0.00	91.58	
Hardfloor Care Tool HX-HCT 20		12523560	49.00	0.00	45.33	
Carpet Care Tool HX-CCT 20		12605790	34.90	0.00	32.28	
Filtre à poussière fine HX-FDF 20		12518910	57.00	0.00	52.73	
Porte-boîte HX-AH 20		12410980	18.00	0.00	16.65	
Rallonge pour d'aspiration HX-FSH 20		12395720	34.90	0.00	32.28	
Auxiliaires pratiques						
Brosse à meubles HX-DB		12395490	15.90	0.00	14.71	Triflex HX2, HX1 Facelift, HX1, Duoflex HX1
Brosse universelle HX-UB		12410960	29.90	0.00	27.66	Triflex HX2, HX1 Facelift, HX1, Duoflex HX1
Suceur plat HX-CN		12518930	13.90	0.00	12.86	Triflex HX2, HX1 Facelift, HX1, Duoflex HX1
Suceur à coussins HX-UN		12518950	24.90	0.00	23.03	Triflex HX2, HX1 Facelift, HX1, Duoflex HX1
Suceur plat souple HX-CNXL 20		12395700	21.90	0.00	20.26	Triflex HX2, HX1 Facelift, HX1, Duoflex HX1

Aspirateurs traîneaux avec et sans sac, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Série Complete C3						
Cat&Dog Hardfloor PowerLine	bleu pétrole	10672610	549.00	2.50	505.55	compatibles avec accessoires série 8000
Parquet Plus PowerLine	rouge mangue	10672730	549.00	2.50	505.55	compatibles avec accessoires série 8000
Série Compact C2						
Cat&Dog Hardfloor PowerLine CH	rouge mangue	10672500	499.00	2.50	459.30	compatibles avec accessoires série 6000
Allergy PowerLine	blanc lotus	10672520	449.00	2.50	413.05	compatibles avec accessoires série 6000
Parquet PowerLine	bleu marine	10672460	449.00	2.50	413.05	compatibles avec accessoires série 6000
Excellence EcoLine	bleu pétrole	10892690	399.00	2.50	366.79	compatibles avec accessoires série 6000
Série Complete C2						
White EcoLine	blanc lotus	10672590	329.00	2.50	302.04	compatibles avec accessoires série 5000
Black PowerLine	noir obsidienne	10672550	329.00	2.50	302.04	compatibles avec accessoires série 5000
Grey PowerLine	gris graphite	11307260	329.00	2.50	302.04	compatibles avec accessoires série 5000
Série Classic C1						
Space Grey PowerLine	gris graphite	11327070	239.00	2.50	218.78	compatibles avec accessoires série 2000
Sky EcoLine	bleu tech	10672390	239.00	2.50	218.78	compatibles avec accessoires série 2000
Easy Red PowerLine	rouge mangue	10672370	239.00	2.50	218.78	compatibles avec accessoires série 2000
Série Blizzard CX1						
Cat&Dog PowerLine	gris graphite	10673320	629.00	2.50	579.56	compatibles avec accessoires CX1
Parquet PowerLine	blanc lotus	10673310	579.00	2.50	533.31	compatibles avec accessoires CX1
Racer PowerLine	bleu tech	10673350	449.00	2.50	413.05	compatibles avec accessoires CX1
Série Boost CX1						
Cat&Dog PowerLine	noir obsidienne	11666770	499.00	2.50	459.30	compatibles avec accessoires CX1
Parquet PowerLine	blanc lotus	11666760	459.00	2.50	422.30	compatibles avec accessoires CX1
Boost CX1	gris graphite	11666810	379.00	2.50	348.29	compatibles avec accessoires CX1
Accessoires en option						
Turbobrosses						
Turbobrosse TurboTeQ STB 305-3		10455360	99.00	0.00	91.58	suceseur de STB 205-2. Séries 100, 700, 2000, 4000-6000, 8000, CX1
Turbobrosse Mini STB 101		7252850	65.00	0.00	60.13	tous les aspirateurs Miele
Brosses pour parquet						
Parquet Twister XL SBB 400-3	en poils naturels	7101160	79.00	0.00	73.08	séries S760-S774, 2000, 4000-6000, 8000, CX1
Parquet Twister SBB 300-3	en poils naturels	7155710	69.00	0.00	63.83	séries S760-S774, 2000, 4000-6000, 8000, CX1
Brosses pour sols durs						
Hardfloor Twister SBB 300-3		9730770	64.00	0.00	59.20	séries S760 - S774, 2000, 4000-6000, 8000, CX1
Brosses universelles						
Suceur EcoTeQ Plus SBD 660-3		10367800	105.00	0.00	97.13	modèles EcoLine, CX1
Suceur AllTeQ SBD 365-3 Eco		11607410	86.00	0.00	79.56	séries 100, 2000, 4000-6000, 8000, CX1 (appareils de moins de 1'000 W)
Suceur AllTeQ SBD 365-3		11805640	86.00	0.00	79.56	

Aspirateurs traîneaux avec et sans sac, accessoires

Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	Prix hors TVA	Remarques
Accessoires en option					
Auxiliaires pratiques					
Brosse universelle flexible SUB 20		11607330	34.90	32.28	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Large suceur à coussins SPD 20		11483910	29.00	26.83	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Brosse à meubles SSP 10	en poils naturels	11607230	19.90	18.41	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Brosse à radiateur SHB 30		9660490	24.00	22.20	adaptée à tous les suceurs plats Miele
Suceur à matelas SMD 10		7252280	16.90	15.63	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Rallonge flexible pour d'aspiration SFS 10		7252210	34.90	32.28	séries S500-S800, 2000, 4000-6000, 8000 (sauf S658, S858, CX1)
Suceur plat souple SFD 20		7252100	21.90	20.26	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Long suceur plat SFD 10		11607350	14.50	13.41	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Coffret d'accessoires HomeCare		12563370	155.00	143.39	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Coffret d'accessoires PetCare		12563350	130.00	120.26	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Coffret d'accessoires CarCare		12563340	120.00	111.01	tous les aspirateurs traîneaux Miele
Filtres d'évacuation d'origine Miele					
Filtre HEPA AirClean SF-HA 30	1 pce	9616270	55.00	50.88	Classic C1, Complete C1, séries 300-800, 200, 7000
Filtre HEPA AirClean SF-HA 50	1 pce	9616280	55.00	50.88	Complete C2-C3, Compact C1-C2, séries 4000-6000, 8000
Filtre AirClean Plus SF-H 10	1 pce	7364560	55.00	50.88	aspirateurs balais S140-S163
Filtre AirClean Plus SF-AP 50	1 pce	10107860	32.00	29.60	Complete C1-C3, Compact C1-C2, Classic C1, séries 200-800, 2000-8000
Filtre Silence AirClean SF-SA 50	1 pce	10781510	32.00	29.60	Complete C2-C3, Compact C2, séries 700, 4000-6000, 8000
Filtre Active AirClean SF-AA 30	1 pce, filtre à charbon	9616080	32.00	29.60	Complete C1, Classic C1, séries 300-800, 2000, 7000
Filtre Active AirClean SF-AA 50	1 pce, filtre à charbon	9616110	32.00	29.60	Complete C2-C3, Compact C1-C2, séries 4000, 5000, 6000, 8000
Filtre AirClean SF-SAC 20/30	3 pces	3944711	14.90	13.78	Complete C1, Classic C1, séries 300-800, 2000, 7000
Cadre pour filtre AirClean	1 pce	11690520	16.00	14.80	séries 4000-6000, 8000
Filtre de protection du moteur	3 pces	6713110	10.00	9.25	séries 500-800, 2000, 4000-6000, 8000
Filtre à poussière fine CX FSF	1 pce	11639250	49.00	45.33	Boost CX1
Filtre AirClean hygiénique	1 pce	11639240	32.00	29.60	Boost CX1
Filtre HEPA AirClean SF-HA 60	1 pce	11639210	49.00	45.33	Boost CX1
Sac aspirateur d'origine Miele					
HyClean Pure FJM	4 sacs	12421140	19.90	18.41	Compact C1-C2, Complete C1, séries 200, 300, 500, 700, 4000, 6000
HyClean Pure GN	4 sacs	12421130	19.90	18.41	Complete C2-C3, Classic C1, séries 400, 600, 800, 2000, 5000, 8000
HyClean 3D Efficiency U	4 sacs	10123250	19.90	18.41	Upright S7
HyClean KK	5 sacs	10123260	18.50	17.11	S140 - S194
Pack XXL HyClean Pure FJM	16 sacs, 4 filtres AirClean, 4 filtres moteur	12498260	76.00	70.31	Compact C1-C2, Complete C1, séries 200, 300, 500, 700, 4000, 6000
Pack XXL HyClean Pure GN	16 sacs, 4 filtres AirClean, 4 filtres moteur	12498250	76.00	70.31	Complete C2-C3, Classic C1, séries 400, 600, 800, 2000, 5000, 8000

Aspirateur robot, accessoires

	Modèle	Design	Numéro matériel	Prix de vente*	CAR, TVA incluse	Prix hors TVA	Remarques
Aspirateur robot	Série Scout RX						
	Scout RX3 Home Vision HD	or rosé	11713550	899.00	2.34	829.48	
Accessoires en option	Scout RX						
	Akku RX2/RX3 YCR-MT12	1 pce	11779170	135.00	0.87	124.08	Scout RX2/RX3 Home Vision
	Akku RX2/RX3 YCR-M05	1 pce	11779160	110.00	0.87	100.96	Scout RX2/RX3
	Accessoires Pack RX3-A	1 pce	11793930	98.00	0.00	90.66	Scout RX3, 2x filtres AirClean Plus, 1x set lèvres d'étanchéité, 1x brosses latérales, 1x brosse cylindrique
	Brosses latérales RX2/RX3-SB20	2 pces	11724180	32.00	0.00	29.60	Scout RX2/RX3, adapté aux sols durs
	Brosse cylindrique RX3-BW	1 pce	11724200	35.00	0.00	32.38	Scout RX3
	Set de lèvres d'étanchéité RX2/RX3-DL		10592100	35.00	0.00	32.38	Scout RX2/RX3
	Bande magnétique RX-MB		10802450	35.00	0.00	32.38	Scout RX1/RX2/RX3
	Brosses latérales RX2/RX3-SB	2 pces	10592090	32.00	0.00	29.60	Scout RX2/RX3, adapté aux sols recouverts de tapis
	Filtre AirClean Plus RX2-AP	1 pce	10592080	24.00	0.00	22.20	Scout RX2/RX3



Miele SA

Sous Riette 23
1023 Crissier

Miele AG

Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0848 848 048
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer Besser", et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l'environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

**Le Miele Experience Center est là pour vous**

Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d'un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele. Ou lors de l'un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d'une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate ! Vous trouverez de plus amples informations sur l'assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.