

Miele

Promesse tenue.
La qualité depuis 125 ans.

1899



2024

125
Years

Nos exigences

Immer Besser

Bienvenue chez Miele

Lorsque nos arrière-grands-pères ont fondé l'entreprise Miele en 1899, ils devaient, pour réussir, se démarquer de leurs concurrents. Pour cela, il n'y a que deux solutions : soit être moins cher que les autres, soit être meilleur. Faire les deux en même temps est pratiquement impossible. Ils ont choisi "Immer Besser", toujours mieux.

Les innombrables victoires et distinctions, mais surtout les millions de clientes et clients satisfaits dans le monde entier, prouvent que Miele répond toujours de manière convaincante à cette exigence élevée.

Cette année, nous fêtons le 125^e anniversaire de notre entreprise et Miele est plus que jamais considérée comme l'incarnation d'une qualité et d'une ingénierie de premier ordre. "Promesse tenue. La qualité depuis 125 ans."

Sans oublier qu'acheter Miele, c'est également agir durablement. En effet, nous produisons en préservant systématiquement les ressources et vous proposons des appareils d'une durée de vie particulièrement longue, qui sont également exemplaires en termes de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lessive. Nous sommes également synonymes d'estime partenariale envers notre personnel, nos partenaires de distribution, notre clientèle finale, nos fournisseurs et notre voisinage.

En tant qu'associés directeurs de la quatrième génération, nous veillons à ce que tout cela reste ainsi.

Bien à vous,

Markus Miele

et

Rainerd Zirkmann





Offres anniversaire

125 semaines de garantie supplémentaire, des cadeaux ou les deux



Offres anniversaires du 1^{er} janvier 2024 au 30 septembre 2025

Fêtez avec nous notre 125^e anniversaire et profitez d'offres anniversaire attrayantes. Vous pouvez ainsi obtenir des appareils avec une garantie supplémentaire de 125 semaines, un cadeau supplémentaire ou même une combinaison des deux. Le bon correspondant est joint à l'appareil.

Dans les pages suivantes, nous vous présentons nos offres anniversaire et vous souhaitons d'ores et déjà beaucoup de plaisir avec votre nouvel appareil Miele.

Miele SA

Voici comment vous pouvez demander rapidement et facilement le cadeau et/ou la garantie supplémentaire pour l'offre anniversaire.

Cadeau

Utilisation du bon cadeau (joint à l'appareil) en 3 étapes :

1. Accéder au site miele.ch/voucher
2. Saisir le code du bon dans le masque de saisie
3. C'est tout ! Miele envoie le cadeau franco de port à l'adresse souhaitée (en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein)

Garantie supplémentaire : activation simple et rapide via l'app Miele

L'appareil doit être enregistré dans les 30 jours suivant l'achat (à partir du 1.1.2024) – c'est ainsi que la garantie supplémentaire est activée.

Quelques étapes suffisent pour cela :

- Ouvrir l'app Miele (si elle n'est pas encore installée, scanner le code QR figurant sur le bon pour télécharger l'app Miele)
- Enregistrer l'appareil selon les instructions et le mettre en réseau
- Une fois la mise en réseau réussie, la fenêtre pop-up s'ouvre
- Confirmer la garantie supplémentaire et saisir des informations complémentaires
- Un résumé du statut de garantie (appareil, durée de validité, etc.) s'affiche à l'écran

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet à l'adresse miele.ch/125years

Appareils dans la couleur tendance noir obsidienne mat	6
Four	10
Plan de cuisson à induction, hotte à écran plat	12
Lave-vaisselle	14
Appareils de froid, cave à vin	16
Lave-linge	22
Sèche-linge	24
Aspirateur	26
Modèles anniversaire en un coup d'œil	28

Appareils de cuisine encastrables¹

Nouveau dans la couleur tendance noir obsidienne mat et avec 125 semaines de garantie supplémentaire



Appareils de chaud ou de froid, machine à café ou cave à vin, cette couleur exclusive s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines aux designs clairs ou foncés. Les nouveaux appareils offrent les points forts caractéristiques de Miele, ainsi que 125 semaines de garantie supplémentaire.



Four avec fonction de nettoyage automatique par pyrolyse

Outre la cuisson au four, le rôtissage et le gril, le four peut également effectuer la cuisson HydraCook qui, grâce au soutien de l'humidité, rend le pain encore plus croustillant et la viande encore plus tendre. Il dispose en outre de la fonction de nettoyage automatique par pyrolyse et des points forts de Miele, comme la caméra dans l'enceinte de cuisson, TasteControl, etc. et affiche la classe d'efficacité énergétique A+.

Four à vapeur combiné DGC Pro avec fonction de nettoyage automatique HydroClean

Le four à vapeur combiné est un four et un four à vapeur à part entière. Il offre de nombreuses fonctions quotidiennes et professionnelles pour la cuisson au four, le rôtissage, la cuisson à la vapeur, la cuisson sous vide et également la cuisson combinée. L'enceinte de cuisson en inox est particulièrement durable et, grâce à la fonction de nettoyage automatique HydroClean, extrêmement facile à entretenir.



Tiroir chauffant Gourmet ou tiroir de mise sous vide

Ces deux modèles de tiroirs se combinent parfaitement avec un appareil de 45 cm de haut. Avec des températures comprises entre 40 et 85 °C, le tiroir chauffant Gourmet réchauffe les aliments et la vaisselle, et il peut également être utilisé pour la cuisson à basse température. Dans le tiroir de mise sous vide, les aliments peuvent être mis sous vide en douceur grâce à trois niveaux de puissance ou préparés pour la cuisson sous vide.



Appareils de cuisine encastrables¹

Nouveau dans la couleur tendance noir obsidienne mat et avec 125 semaines de garantie supplémentaire





**Hotte aspirante murale DAH 4980 W
et plan de cuisson à induction KM 7576 FL²**

La hotte aspirante entièrement en noir obsidienne mat attire le regard dans chaque cuisine. Équipée de la fonction automatique Con@ctivity, la hotte réagit de manière autonome au plan de cuisson Miele. Elle se met en marche et adapte la puissance d'aspiration en fonction de celle-ci, assurant ainsi en permanence un climat ambiant agréable. Le plan de cuisson à induction convainc par ses 3 zones de cuisson, avec 2 zones de cuisson PowerFlex chacune, des temps de cuisson très courts grâce au TwinBooster ainsi que la commande SmartSelect confortable.

**Plan de cuisson à induction avec
hotte aspirante intégrée KMDA 7876²**

Un duo performant et discret offrant un confort maximal : le plan de cuisson exclusif et le puissant aérateur de table. Connectée à Con@ctivity, la puissance d'aspiration de la hotte s'adapte automatiquement à ce qui se passe sur le plan de cuisson. Avec 4 grandes zones de cuisson, dont 2 zones PowerFlex XL, le plan de cuisson s'intègre de manière presque invisible dans l'environnement de la cuisine grâce à sa surface unique en verre avec finition mate.



Cave à vin KWT 7112 iG

Désormais, vos vins préférés sont toujours à portée de main. Ils sont protégés de manière optimale par la façade en verre teinté avec filtre UV et parfaitement mis en scène grâce à la barre lumineuse à LED. Les 3 clayettes avec des entretoises amovibles permettent de stocker entre 5 et 20 °C jusqu'à 18 bouteilles de vin et et même des magnums.

Four, norme Euro- ou norme Suisse

H 2861 B sans et H 2861 BP avec fonction de nettoyage automatique





Classe d'efficacité énergétique A+ et utilisation de la chaleur résiduelle

Avec A+, le H 2861 atteint une valeur record en matière d'efficacité énergétique, ce qui permet d'économiser de l'électricité et de ménager le porte-monnaie. Avant la fin du temps de cuisson calculé, le four s'éteint et termine la cuisson avec la chaleur résiduelle disponible.



PerfectClean¹

Pour un nettoyage en toute simplicité. L'enceinte de cuisson de votre four est dotée d'un revêtement de surface avec un effet anti-adhésif unique. Vous pouvez ainsi éliminer les résidus d'aliments et les salissures tenaces d'un simple coup d'éponge avec de l'eau mélangée à du liquide vaisselle. Vous économisez ainsi un temps précieux lors du nettoyage, temps que vous pouvez utiliser à d'autres fins.



Pyrolyse¹

Difficile de faire plus confortable : à haute température, la pyrolyse fait en sorte que tous les résidus d'aliments se détachent des surfaces dans l'enceinte du four et se transforment en cendres. Votre four se nettoie tout seul ! Les cendres qui se sont formées peuvent ensuite être facilement retirées du fond de l'enceinte de cuisson à l'aide d'un chiffon.



Un plaisir sain et équilibré avec AirFry²

Des frites parfaites sortent désormais du four Miele grâce au nouveau mode de cuisson AirFry. AirFry permet de préparer à la perfection des frites parfaites, mais aussi de nombreuses autres spécialités comme les pommes de terre au four ou des légumes grillés.

¹ Équipement selon le modèle
² Illustration à titre d'exemple pour explication



Les fours
H 2861-60 BP, H 2861-60 B,
H 2861-55 BP et H 2861-55 B
sont accompagnés d'un bon cadeau pour :

- une tôle perforée Gourmet et AirFry HBBL 71
- une grille de cuisson HGBB 71

Valeur : CHF 207.–




Plan de cuisson à induction, hotte à écran plat

KM 7564, DAS 4930-90 ou DAS 4630-60



Con@ctivity

La commande intelligente alliée à un confort innovant. Grâce à Con@ctivity, la hotte réagit automatiquement aux réglages du plan de cuisson. Les deux appareils présentés sur cette page disposent de cette fonction automatique. Bien entendu, le plan de cuisson et la hotte à écran plat sont disponibles séparément.



Les **possibilités de préparation** sur la plaque de grill sont très variées, comme **le rôti avec compote de pommes et purée de pommes de terre Asian Style** et de nombreuses autres idées de recettes délicieuses proposées dans l'app Miele.



Hotte à écran plat DAS 4930-90 et DAS 4630-60

Elles sont disponibles dans les largeurs 90 cm et 60 cm et offrent de nombreux points forts Miele. Leur filtre à graisse métallique à 10 couches en inox est facile à retirer et à nettoyer au lave-vaisselle. Elles disposent d'un éclairage LED sans entretien et d'un moteur silencieux EcoMotor avec 3 niveaux de puissance. De plus, elles obtiennent les meilleurs résultats en matière de classe d'efficacité énergétique et de degré de séparation des graisses avec respectivement A+++ et A.



Plan de cuisson KM 7564

Les touches sensibles de la commande SmartSelection permettent de régler directement la puissance de chacune des 4 zones de cuisson PowerFlex ou de les combiner en 2 zones de cuisson. Le TwinBooster d'une puissance de 7,3 kW garantit des temps de cuisson extrêmement courts.



Avec la hotte à écran plat DAS 4930-90 ou DAS 4630-60, vous recevez un bon cadeau pour un accessoire de qualité supérieure pour un air ambiant parfait.

Filtre AirClean Sensitive DKF 31-S

Valeur: CHF 115.–



Filtre Sensitive AirClean avec charbon actif

Les odeurs désagréables qui se dégagent lors de la cuisson et du rôtissage sont neutralisées efficacement tandis que le non-tissé à particules réduit de 50 % les poussières fines PM 2,5 (testé selon ISO 16890). Si le filtre est remplacé régulièrement, un climat ambiant agréable est toujours garanti.



Avec le plan de cuisson KM 7564 FL ou KM 7564 FR, vous recevez un bon cadeau pour un accessoire de qualité supérieure pour des résultats parfaits lors de la cuisson des aliments.

Plaque de gril Gourmet

Valeur: CHF 285.–



Plaque de gril Gourmet

La plaque de gril Gourmet offre une expérience de gril unique sur les plans de cuisson à induction Miele. Grâce à sa surface ondulée, elle confère aux aliments grillés un arôme authentique de grillade. La plaque de gril Gourmet dispose d'un revêtement anti-adhésif de haute qualité pour un nettoyage facile après la cuisson.

Lave-vaisselle, norme Euro ou norme Suisse
Entièrement intégrable et intégrable, avec 125 semaines de garantie supplémentaire¹



Un système de lavage intelligent dans les lave-vaisselle à la norme Euro

Des résultats excellents : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré². Le lave-vaisselle et le granulat en poudre exclusif deviennent ainsi un système coordonné avec précision – le dosage se fait en fonction du programme et au moment optimal. Profitez de la liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage³ sans recharge. Et il dose toujours la bonne quantité de granulat en poudre. Cela permet de ménager à la fois le porte-monnaie et l'environnement.



Séchage AutoOpen breveté⁴

Une vaisselle bien sèche : la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement à la fin du programme de lavage.

QuickPowerWash

Programme court: les meilleurs résultats de lavage pour une vaisselle normalement sale en 58 minutes.

Équipement selon le modèle

1 Modèles sélectionnés

2 Brevet : EP2850990, US9962062

3 En programme ECO

4 Brevet : EP2120671 et DE102007008950.



Un bon cadeau pour des produits de nettoyage et d'entretien est joint à certains lave-vaisselle sélectionnés.

Pour les modèles à la norme Euro:

- 6 x PowerDisk
- 1 x sel de régénération
- 1 x produit de rinçage
- 1 x DishClean

Valeur : CHF 92.70

Pour les modèles à la norme Suisse :

- 20 UltraTabs All in 1 (1 pack)
- 1 x sel de régénération
- 1 x produit de rinçage
- 1 x DishClean

Valeur : CHF 33.65



Appareils de froid encastrables, norme Euro ou norme Suisse
Réfrigérateurs-congérateurs, réfrigérateurs, congélateurs
avec 125 semaines de garantie supplémentaire¹





PerfectFresh Pro

Les aliments restent frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Dans la plage de température réglée automatiquement entre 0 et +3 °C, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers se conservent jusqu'à 3 fois plus longtemps. Les fruits et légumes restent même frais jusqu'à 5 fois plus longtemps grâce à un niveau d'humidité réglable individuellement au niveau du tiroir.

NoFrost

Avec le système NoFrost, vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer votre appareil de froid Miele. Avec un air froid ventilé, l'air froid et sec est réparti uniformément, de sorte qu'il ne peut pas se former de glace à l'intérieur. De plus, vos produits congelés ne givrent pas et les tiroirs peuvent toujours être ouverts et fermés facilement, sans couche de glace gênante. NoFrost offre ainsi un confort maximal lors de la congélation et vous épargne la corvée du dégivrage – pour toujours.



SoftClose

En silence et comme par magie : les portes se ferment silencieusement, de manière fiable et si délicatement que rien ne tombe.



Certains réfrigérateurs-congélateurs encastrables et réfrigérateurs sélectionnés sont accompagnés d'un bon cadeau pour un filtre à charbon actif de haute qualité.

Kit de démarrage
pour filtre Active AirClean

Valeur: CHF 95.– (norme Euro)
CHF 89.– (norme Suisse)




Appareils de froid à pose libre

Réfrigérateur-congélateur



PerfectFresh Pro

Fraîcheur prolongée : à une température idéale et un taux d'humidité élevé, les fruits et légumes se conservent jusqu'à 5 fois plus longtemps.



NoFrost

Fini le dégivrage : avec l'air froid ventilé, le givre ne se forme plus à l'intérieur de l'appareil et évite ainsi le dégivrage.

Réfrigérateur-congélateur à pose libre KFN 4397 CD el

Avec son aspect inox et toutes ses caractéristiques de confort, ce réfrigérateur-congélateur à pose libre a fière allure dans n'importe quelle cuisine.



Le réfrigérateur-congélateur à pose libre KFN 4397 CD el est accompagné d'un bon cadeau pour un filtre à charbon actif de haute qualité.

Kit de démarrage pour filtre Active AirClean

Valeur: CHF 95.–




Cave à vin à pose libre

Cave à vin, avec 125 semaines de garantie supplémentaire

125
Years

Cave à vin à pose libre KWTS 4785 F sw¹ avec 125 semaines de garantie supplémentaire

La cave à vin silencieuse met parfaitement en scène les vins grâce à sa porte en verre noir obsidienne et à sa barre lumineuse LED à intensité variable. Il est possible de stocker jusqu'à 153 bouteilles sur 6 grilles en bois en hêtre dotées de baguettes pour inscriptions, magnétiques et amovibles, et avec peu de vibrations. 2 zones de température entre 2 et 20 °C garantissent que vos vins préférés sont toujours prêts à être servis à la température idéale.



Porte en verre avec protection UV

La porte en verre avec une protection optimale contre les UV ainsi que la lumière LED sans UV dans la cave à vin offrent des conditions de stockage idéales pour vos vins préférés. La lumière naturelle peut influencer les précieux composants du vin. Nos vitres spécialement teintées empêchent ces réactions indésirables. Vous pouvez ainsi présenter votre vin dans des conditions de stockage optimales, même sur une longue période, et sans devoir faire de compromis sur la qualité ou le goût.



Stockage à faibles vibrations

Particulièrement calme: conservez votre vin en douceur et avec peu de vibrations grâce à des composants innovants.

Lave-linge

Modèles sélectionnés avec 125 semaines de garantie supplémentaire





Dosage automatique de la lessive TwinDos®² – le meilleur système de lessive liquide sur simple pression d'un bouton

Le dosage automatique avec TwinDos® n'est pas seulement pratique, il garantit également une propreté parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le meilleur système de lavage avec lessive liquide. TwinDos® dose l'UltraPhase 1 + 2 pendant le processus de lavage au moment optimal dans chaque cas et obtient ainsi l'efficacité de lavage maximale. TwinDos® se charge du dosage avec une telle précision que vous pouvez économiser jusqu'à 30 % de lessive par rapport au dosage manuel³.



Système vapeur SteamCare

Le programme vapeur spécial réduit les plis, élimine les odeurs et rafraîchit vos vêtements en un clin d'œil.

Exclusive to Miele Technologie de lavage innovante PowerWash

Une performance de lavage et une rapidité optimales associées à une efficacité énergétique maximale, pour les cycles courts et longs.

QuickPowerWash

Une excellente efficacité de nettoyage en 49 minutes seulement¹.



Pour des résultats parfaits et un confort d'utilisation maximal, vous recevez avec les lave-linge avec TwinDos :

4 cartouches UltraPhase 1 et
3 cartouches UltraPhase 2*

* cela correspond à une valeur totale de plus de CHF 115.– et vous permet d'économiser les coûts de produits de lessive pendant plus de six mois. Une cartouche UltraPhase 1 et une cartouche UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échangeant le bon joint à la livraison. Base de calcul : 28 semaines avec 5 lessives/semaine.



Équipement selon le modèle

1 Ceci s'applique à tous les lave-linge Miele qui permettent de réaliser les paramètres techniques de procédé et de machine présentés dans le résumé du rapport de contrôle WL 1110/18.
2 Brevet EP 2 784 205
3 Selon l'étude de l'institut Öko e.V. du 06.09.2013 "Potentiels d'économie pour les lave-linge grâce au dosage automatique TwinDos"

Sèche-linge


Modèles sélectionnés avec 125 semaines de garantie supplémentaire





Technologie EcoDry

Nos sèche-linge dotés de la technologie EcoDry permettent de sécher rapidement une pleine charge de linge tout en consommant un minimum d'énergie. De plus, notre système de filtration breveté¹ empêche les peluches d'obstruer l'échangeur thermique. Grâce à cette synergie, les sèche-linge Miele conservent leurs performances pendant toute leur durée de vie et se distinguent par des durées de programme courtes.



DryCare 40

Gain de temps lors du tri du linge grâce à la fonction de séchage pratique²; spécialement conçue pour le linge lavable à 40 °C.



Système vapeur SteamFinish

Défroisser et rafraîchir les textiles sans effort avec de la vapeur pour un repassage moins fastidieux et un résultat plus frais.



Système de diffusion de parfum FragranceDos²

Le système de diffusion automatique³ de Miele peut parfumer chaque charge de linge selon vos souhaits. Selon le modèle, vous pouvez utiliser un ou deux parfums.



Pour un linge agréablement parfumé, vous trouverez avec le

- sèche-linge avec FragranceDos une capsule fraîcheur Aqua.
- sèche-linge avec FragranceDos2 une capsule fraîcheur Aqua et un bon cadeau pour un autre parfum de votre choix.



Équipement selon le modèle

1 Brevet : EP 2 455 537

2 Ne convient pas pour la laine et la soie.


3 Brevet : EP 2 431 516

Aspirateur sans fil

Triflex HX2 125 Gala Edition avec 125 semaines de garantie supplémentaire



Les aspirateurs sans fil peuvent être activés rapidement. Leur indépendance vis-à-vis des prises de courant leur confère une flexibilité maximale. Grâce à la batterie remplaçable, même les grandes surfaces peuvent être nettoyées sans interruption.



Digital Efficiency Motor

Grâce à la combinaison du Digital Efficiency Motor et de la technologie Vortex, le Triflex HX2 obtient des résultats de nettoyage exceptionnels et est même plus performant qu'un aspirateur traditionnel¹.



Design 3 en 1 breveté²

Le concept modulaire de l'aspirateur sans fil s'adapte parfaitement à vos besoins.



Électrobrosse

L'électrobrosse intelligente extra-large permet de nettoyer de manière hygiénique une plus grande surface en moins de temps. La vitesse de rotation de la brosse et la puissance d'aspiration s'adaptent automatiquement au revêtement de sol.



Triflex HX2 125 Gala Edition avec une 125 semaines de garantie supplémentaire

Pour une flexibilité exceptionnelle et des résultats de nettoyage parfaits, le modèle spécial est équipé de :

- 2 batteries VARTA Li-Ion offrant chacune jusqu'à 60 minutes d'autonomie³
 - un filtre Hygiène Lifetime avec capacité de rétention des poussières de 99,99 %⁴
 - une électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430 avec détection automatique du revêtement de sol
 - une brosse universelle HX-UB
 - un support mural XS
- Sont en outre fournis avec l'appareil :
- un suceur plat
 - une brosse à meubles
 - un suceur à coussins XXL SPD 20
 - un Carpet Care Tool

¹ Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (aspiration de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI 62885-2.

² Brevet : DE 102016105475 B4

³ Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

⁴ CEI 62885-4

Aspirateur traîneau sans sac

Boost CX1 125 Gala Edition avec 125 semaines de garantie supplémentaire



Le Boost compact est facile à manœuvrer grâce à ses grandes roues. Le bac à poussière se retire facilement par le haut et, en cliquant sur le bouton de vidange, le clapet s'ouvre et la poussière tombe directement dans la poubelle.

Boost CX1 125 Gala Edition avec 125 semaines de garantie supplémentaire

Le modèle anniversaire gris cachemire séduit par sa flexibilité exceptionnelle, ses résultats de nettoyage parfaits et est en plus équipé de :

- une brosse Parquet Twister SBB 300-3
- une poignée Comfort
- 125 semaines de garantie supplémentaire



Technologie Vortex

La technologie Vortex génère un débit d'air extrêmement puissant de plus de 100 km/h. En combinaison avec la brosse conçue de manière particulièrement dense et le guidage de l'air favorisant le débit, l'aspirateur sans sac produit une performance de nettoyage d'une qualité exceptionnelle. Les saletés grossières et les poussières fines sont ainsi parfaitement séparées. Les saletés grossières atterrissent dans le bac à poussière, les poussières fines dans un bac séparé, équipé d'un filtre à poussières fines.



Système de filtration à plusieurs niveaux

Bon pour l'environnement : nettoie si bien que même l'air devient plus propre.



Poignée Comfort

Poignée ergonomique : pour une aspiration flexible et facile.

Aspirateur traîneau avec sac

Complete C3 125 Gala Edition et 125 Edition

125
Years



Avec leur direction à 3 points et leur rayon d'action de 12 m, les aspirateurs traîneaux sont maniables et franchissent même les seuils de porte. Dans le sac à poussière HyClean Pure composé d'au moins 80 % de plastique recyclé, la poussière est enfermée en toute sécurité et ne peut pas s'échapper, même lors du remplacement.

Complete C3 125 Gala Edition avec 125 semaines de garantie supplémentaire

Ce spécialiste du parquet en rouge mûre est équipé en plus de :

- une brosse Parquet Twister SBB 300-3
- un suceur plat flexible extra long
- 125 semaines de garantie supplémentaire



Complete C3 125 Edition

L'aspirateur traîneau bleu marine convaincu par son intéressant rapport qualité-prix.



Accessoires intégrés¹

À tout moment à portée de main : les aspirateurs traîneaux disposent d'un suceur à coussins, d'un suceur plat et d'une brosse à meubles.



Moteur Power Efficiency¹

Le moteur puissant avec un rendement amélioré du ventilateur assure une absorption constante de la poussière avec une faible consommation d'énergie.

Les modèles anniversaire en un coup d'œil

Couleur tendance noir obsidienne mat et autres appareils de cuisine encastrable

Appareils de cuisine encastrables, ligne design noir obsidienne mat

	Design, couleur	N° mat.	PVC* en CHF	Garantie supplémentaire de 125 semaines	Cadeau d'une valeur de CHF (état 15.4.2024)
Four, norme Euro					
H 7860-60 BPX, Pyrolyse, ArtLine	Noir obsidienne mat	12346500	4'900.00	✓	
H 7840-60 BPX, Pyrolyse, ArtLine	Noir obsidienne mat	12346450	4'780.00	✓	
Four compact avec micro-ondes, norme Euro					
H 7840-60 BMX	Noir obsidienne mat	12346470	4'310.00	✓	
Four à vapeur combiné, norme Euro					
DGC 7865-60 XXL HCX Pro 230 V	Noir obsidienne mat	12305590	5'900.00	✓	
DGC 7860-60 XXL HCX Pro	Noir obsidienne mat	12346540	5'650.00	✓	
DGC 7845-60 XL HCX Pro 230 V	Noir obsidienne mat	12305570	5'330.00	✓	
DGC 7840-60 XL HCX Pro	Noir obsidienne mat	12346520	5'080.00	✓	
Plan de cuisson à induction					
KM 7576 FL (livrable dès novembre)	MattFinish	12527030	3'400.00	✓	
Plan de cuisson à induction avec aérateur de table intégré					
KMDA 7876 FL-A	MattFinish	12515060	4'490.00	✓	
KMDA 7876 FL-U	MattFinish	12515070	4'490.00	✓	
Hotte aspirante murale					
DAH 4980 W	Noir obsidienne mat	12534230	2'300.00	✓	
Machine à café, norme Euro					
CVA 7845-60 CH	Noir obsidienne mat	12384610	4'930.00	✓	
Tiroir chauffant Gourmet					
ESW 7020	Noir obsidienne mat	12346660	1'410.00	✓	
ESW 7010	Noir obsidienne mat	12346650	1'310.00	✓	
Tiroir de mise sous vide					
EVS 7010	Noir obsidienne mat	12346670	2'790.00	✓	
Cave à vin, norme Euro					
KWT 7112 iG	Noir obsidienne mat	12204800	3'130.00	✓	

Appareils de cuisine encastrables

	Design, couleur	N° mat.	PVC* en CHF	Garantie supplémentaire de 125 semaines	Cadeau d'une valeur de CHF (état 15.4.2024)
Four, norme Euro					
H 2861-60 BP, Pyrolyse	Inox	12145970	2'390.00		
H 2861-60 BP, Pyrolyse	Blanc brillant	12145930	2'390.00		
H 2861-60 BP, Pyrolyse	Noir obsidienne	12145940	2'390.00		
H 2861-60 B	Inox	12145960	2'020.00		
H 2861-60 B	Blanc brillant	12145910	2'020.00		
H 2861-60 B	Noir obsidienne	12145920	2'020.00		
Four, norme Suisse					
H 2861-55 BP, Pyrolyse	Inox	12146130	2'490.00		
H 2861-55 BP	Blanc brillant	12146100	2'490.00		
H 2861-55 BP	Noir obsidienne	12146110	2'490.00		
H 2861-55 B	Inox	12146120	2'120.00		
H 2861-55 BP, Pyrolyse	Blanc brillant	12146050	2'120.00		
H 2861-55 BP, Pyrolyse	Noir obsidienne	12146080	2'120.00		
Plan de cuisson à induction					
KM 7564 FR	Cadre en inox	11153150	2'220.00		
KM 7564 FL	À fleur de plan	11153170	2'220.00		Plaque de gril Gourmet 285.00
Hotte à écran plat					
DAS 4930-90	À fleur de plan	11863030	1'300.00		
DAS 4630-60	À fleur de plan	11862940	1'150.00		Filtre AirClean Sensitive DKF 31-S 115.00

Lave-vaisselle

	Design, couleur	N° mat.	PVC* en CHF	Garantie supplémentaire de 125 semaines	Cadeau d'une valeur de CHF (état 15.4.2024)
Lave-vaisselle, norme Euro					
G 27935-60 SCi XXL AutoDos	Noir obsidienne	12420970	3'900.00	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 6x PowerDisk • 1x sel de régénération • 1x produit de rinçage • 1x DishClean 92.70
G 27715-60 SCi XXL AutoDos	Noir obsidienne	12420930	3'175.00	✓	
G 27605-60 SCi XXL AutoDos	Inox	12420860	2'785.00		
G 27605-60 SCi XXL AutoDos	Blanc brillant	12420870	2'665.00		
G 27985-60 SCVi XXL AutoDos	Entièrement intégrable	12420980	4'140.00	✓	
G 27795-60 SCVi XXL AutoDos	Entièrement intégrable	12420950	3'275.00	✓	
G 27655-60 SCVi XXL AutoDos	Entièrement intégrable	12420910	2'665.00		
G 27788-60 SCVi XXL AutoDos	Entièrement intégrable, Frontfit	12420940	3'435.00	✓	
G 17600-60 SCi AutoDos	Inox	12420660	2'785.00		
G 17710-60 SCi AutoDos	Noir obsidienne	12420740	3'175.00	✓	
G 17600-60 SCi AutoDos	Blanc brillant	12420640	2'665.00		
G 17980-60 SCVi AutoDos	Entièrement intégrable	12420850	4'140.00	✓	
G 17650-60 SCVi AutoDos	Entièrement intégrable	12420710	2'665.00		
G 17790-60 SCVi AutoDos	Entièrement intégrable	12420840	3'275.00	✓	
G 17783-60 SCVi AutoDos	Entièrement intégrable, Frontfit	12420750	3'435.00	✓	
Lave-vaisselle, pose libre					
G 17600-60 SC AutoDos	Blanc brillant	12420630	2'720.00		
Lave-vaisselle, norme Suisse					
G 3825-55 SCi	Inox	11773050	2'735.00	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 20 UltraTabs All in 1 (1 Pack) • 1x sel de régénération • 1x produit de rinçage • 1x DishClean 33.65
G 3825-55 SCi	Blanc brillant	11773030	2'615.00	✓	
G 3825-55 SCi	Noir obsidienne	11773040	2'615.00	✓	
G 3625-55 SCi	Inox	11773010	2'190.00		
G 3625-55 SCi	Blanc brillant	11772970	2'070.00		
G 3625-55 SCi	Noir obsidienne	11772980	2'070.00		
G 3625-55 SCi	Brun Havane	11773000	2'070.00		
G 3885-55 SCVi	Entièrement intégrable	11773070	2'615.00	✓	
G 3685-55 SCVi	Entièrement intégrable	11773060	2'070.00		

Appareils de froid

	Design, Hauteur de la niche	N° mat.	PVC* en CHF	Garantie supplémentaire de 125 semaines	Cadeau d'une valeur de CHF (état 15.4.2024)
Réfrigérateur-congélateurs combiné encastrables, norme Euro					
KFN 7744 D	Droite, 1780 mm	12468920	2'685.00	✓	
Réfrigérateur encastrable, norme Euro					
K 7747 D	Gauche, 1780 mm	12444650	2'600.00	✓	Filtre Active AirClean KKF-FS 95.00
K 7747 D	Droite, 1780 mm	12444590	2'600.00	✓	
K 7748 D	Gauche, 1780 mm	12444740	2'600.00	✓	
K 7748 D	Droite, 1780 mm	12444720	2'600.00	✓	
K 7348 C	Droite, 1220 mm	12443740	1'750.00	✓	
Congélateur encastrable, norme Euro					
FNS 7740 D	Gauche, 1780 mm	12361980	2'820.00	✓	
Réfrigérateur encastrable, norme Suisse					
K 37582-55 iDF-1	Droite, 1778 mm	12364240	3'200.00	✓	Filtre Active AirClean KKF-FF 89.00
K 37582-55 iDF-1	Gauche, 1778 mm	12364250	3'200.00	✓	
K 35582-55 iDF-1	Droite, 1524 mm	12364180	2'890.00	✓	
K 35582-55 iDF-1	Gauche, 1524 mm	12364190	2'890.00	✓	
Réfrigérateur-congélateur combiné à pose libre					
KFN 4397 CD el	Droite, apparence inox	12361930	1'850.00		Filtre Active AirClean KKF-FS 95.00
Cave à vin à pose libre					
KWTS 4785 F sw (livrable dès octobre)	Droite, porte an verre noire pleine	12156880	3'840.00	✓	

Les modèles anniversaire en un coup d'œil

Lave-linge, sèche-linge et aspirateurs

Lave-linge et sèche-linge

	Design	N° mat.	PVC* en CHF	Garantie supplémentaire de 125 semaines	Cadeau d'une valeur de CHF (état 15.4.2024)
Lave-linge					
WWV 900-80 CH Passion	WhiteEdition	11005970	3'930.00	✓	<ul style="list-style-type: none"> • 3x cartouche UltraPhase 1 • 2x cartouche UltraPhase 2 <p style="text-align: right;">89.50</p>
WCR 800-90 CH	ChromeEdition	11005940	3'380.00	✓	
WCR 800-60 CH g	ChromeEdition	11005920	2'860.00	✓	
WWR 800-60 CH	WhiteEdition	11005950	2'860.00	✓	
WCR 700-70 CH s	ChromeEdition	11026490	2'810.00	✓	
Sèche-linge					
TWV 700-80 CH Passion	WhiteEdition	11851530	3'580.00	✓	<p>Capsule fraîcheur au choix</p> <p style="text-align: right;">16.90</p>
TCR 700-90 CH	ChromeEdition	11851510	3'140.00	✓	
TWR 700-80 CH	WhiteEdition	11851520	3'140.00	✓	
TCR 700-80 CH	ChromeEdition	11851500	3'140.00	✓	

Aspirateurs

	Design, couleur	N° mat.	PVC* en CHF	Garantie supplémentaire de 125 semaines	Cadeau d'une valeur de CHF (état 15.4.2024)
Aspirateur sans fil					
Triflex HX2 125 Gala Edition	Noir obsidienne	12434070	849.–	✓	
Aspirateur traîneaux avec sac					
Complete C3 125 Gala Edition	Rouge mûre	12457960	459.–	✓	
Complete C3 125 Edition	Bleu marine	12457940	419.–		
Aspirateur traîneaux sans sac					
Boost CX1 125 Gala Edition	Gris cachemire	12458000	449.–	✓	



Bon cadeau – utilisation en 3 étapes

1. Accéder au site miele.ch/voucher
2. Saisir le code du bon dans le masque de saisie
3. C'est tout! Miele envoie le cadeau franco de port à l'adresse souhaitée (en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein)

Garantie supplémentaire – activation simple et rapide via l'app Miele

L'appareil doit être enregistré dans les 30 jours suivant l'achat (à partir du 1.1.2024) – c'est ainsi que la garantie supplémentaire est activée. Quelques étapes suffisent pour cela:

- Ouvrir l'app Miele (si elle n'est pas encore installée, scanner le code QR figurant sur le bon pour télécharger l'app Miele)
- Enregistrer l'appareil selon les instructions et le mettre en réseau
- Une fois la mise en réseau réussie, la fenêtre pop-up s'ouvre
- Confirmer la garantie supplémentaire et saisir des informations complémentaires
- Un résumé du statut de garantie (appareil, durée de validité, etc.) s'affiche à l'écran

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet à l'adresse miele.ch/125years

Miele



[miele.ch](https://www.miele.ch)

Miele SA, Sous-Riette 23, 1023 Crissier
Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach