

Communiqué de presse

L'élégance du noir mat : Miele présente une série d'appareils encastrables dans un nouveau coloris

- ▶ Nouvelle série d'appareils encastrables ArtLine en noir obsidienne mat pour appareils sans poignées
- ▶ Plans de cuisson avec vitrocéramique unique et moins de salissure grâce à l'effet anti-traces de doigts

Crissier, le 20 novembre 2023. – Le noir est devenu incontournable dans le design d'intérieur haut de gamme. Aucune autre teinte n'est aussi élégante et intemporelle et se combine aussi facilement avec presque tous les styles d'habitat, de multiples matériaux et de nombreuses couleurs. Les surfaces noires mates sont particulièrement demandées. Miele présente maintenant une toute nouvelle série d'appareils encastrables en noir obsidienne mat élégant. Elle comprend un four, un four avec micro-ondes, un four à vapeur combiné, un tiroir chauffant ou de mise sous vide, une machine à café encastrable et une cave à vin. Ces appareils sont complétés par des plans de cuisson et des hottes aspirantes.

La base de cette nouvelle série est la série ArtLine sans poignées déjà connue. Son esthétique se caractérise par des façades entièrement en verre avec des écrans intégrés. Les appareils permettent de créer une cuisine entièrement sans poignées. "Pour la planification de la cuisine, ArtLine dans le coloris noir obsidienne mat offre de multiples possibilités d'aménagement : avec une intégration harmonieuse dans un concept global sombre ou contrastante dans un environnement clair, mais dans tous les cas sans poignée et dans un style caractéristique", déclare Andreas Enslin, chef designer chez Miele.

Des modèles ArtLine pour encore plus d'élégance et de confort

D'un point de vue technique, les modèles ArtLine sont basés sur les appareils encastrables de la Generation 7000 de Miele, avec une différence de taille. Au lieu de s'ouvrir comme d'habitude avec une poignée, les appareils le font d'une pression du doigt sur une touche sensitive intégrée dans le bandeau de commande (Touch2Open). Celle-ci déverrouille la porte de manière motorisée, qui descend ensuite tout en douceur. "Sur la porte, le nouveau coloris est également perceptible : visuellement et au toucher, car la surface du verre est presque veloutée", explique Andreas Enslin. Elle forme un cadre pour le hublot, qui dispose désormais de lignes plus généreuses." Le logo Miele apparaît discrètement sous le hublot.

Le portefeuille comprend des fours, des fours à vapeur combinés (respectivement pour les niches de 45 et 60 cm) et des fours avec micro-ondes. Ces appareils sont complétés par des machines à café encastrables, des plans de cuisson, des tiroirs chauffants ou de mise sous vide, des hottes aspirantes, ainsi qu'une cave à vin, toutes des variantes "sans poignée" de la gamme actuelle de Miele.

Plans de cuisson, hotte aspirante et cave à vin en noir mat

Pour accompagner ses appareils encastrables, Miele présente des plans de cuisson dotés d'une nouvelle surface en vitrocéramique mate. La structure unique souligne le design puriste des plans de cuisson tout en étant particulièrement résistante aux rayures. Les rayures dues au sable, par exemple, sont réduites de 80 %. Ainsi, les plans de cuisson en vitrocéramique avec une finition mate conservent longtemps leur aspect d'origine de grande qualité. Un autre avantage de la surface structurée est l'effet anti-traces de doigts. Les empreintes digitales qui peuvent apparaître lors de l'utilisation n'ont ici pratiquement aucune chance. Les zones de cuisson sont identifiées par de fines lignes sur la vitrocéramique. La vitrocéramique avec une finition mate est proposée pour le très populaire plan de cuisson TwoInOne avec hotte aspirante intégrée KMDA 7876 FL, ainsi que pour le puissant modèle KM 7576 FL avec six zones de cuisson qui s'étendent sur trois zones de cuisson flexibles PowerFlex. Les deux modèles sont disponibles sans cadre pour un montage en saillie ou à fleur de plan.

Une nouvelle hotte aspirante inclinée avec un panneau en verre noir obsidienne mat est également assortie aux nouveaux appareils encastrables. Le corps de la hotte est élégant et réduit, car il a une profondeur et une hauteur inférieures à celles des modèles précédents. De plus, l'angle du déflecteur en verre est désormais plus prononcé, offrant ainsi aux personnes de grande taille une plus grande liberté de mouvement pour cuisiner. Tout autour du panneau, l'air est aspiré par une fente. Au-dessus du panneau se trouve la commande en noir obsidienne avec des indicateurs blancs. Avec la nouvelle fonctionnalité DynamicWhite, l'éclairage du plan de cuisson s'adapte parfaitement à l'environnement de la cuisine. Si vous le souhaitez, la température de couleur de l'éclairage du plan de cuisson peut être adaptée via l'application Miele. Cela est possible grâce à des lampes LED blanc chaud et blanc froid, dont l'intensité varie en fonction de la sélection. Il est ainsi possible de régler des températures de couleur comprises entre 2'700 kelvins (blanc chaud) et 6'500 kelvins (blanc froid). L'EcoMotor à économie d'énergie garantit en outre les meilleures valeurs de performance, comme la classe d'efficacité énergétique A++, ainsi que des valeurs de puissance de ventilation élevées et des émissions sonores faibles. Les modèles sont disponibles dans une largeur de 80 et 90 centimètres.

Parfaite pour une petite sélection de vins préférés, la nouvelle cave à vin encastrable noire mate KWT 7112 iG peut accueillir 18 bouteilles. L'appareil pour niche de 45 cm dispose d'un filtre Active AirClean, de grilles flexibles en hêtre (FlexiFrame) et d'un éclairage LED. La cave à vin s'ouvre sans poignée grâce à la technologie Push2open.

Le lancement commercial de la nouvelle série d'appareils encastrables débutera à partir d'avril 2024.

Contact médias Miele :

Roman Berther

Téléphone : +41 56 417 25 40

E-mail : roman.berther@miele.com

À propos de l'entreprise : Miele est le leader mondial sur le marché des appareils ménagers haut de gamme pour les secteurs de la cuisine, de la pâtisserie, de la cuisson vapeur, de la réfrigération-congélation, de la préparation de café, des lave-vaisselle, des lave-linge et de l'entretien des sols. L'entreprise fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge destinés à un usage industriel ainsi que des laveurs-désinfecteurs pour les équipements médicaux et de laboratoire (« Miele Professional »). Fondée en 1899, l'entreprise est représentée dans presque 100 pays, que ce soit par ses propres sociétés de distribution ou par ses importateurs. Actuellement gérée par la quatrième génération de la famille fondatrice, elle emploie quelque 25 000 personnes dans le monde entier, dont 480 environ dans la société de distribution suisse.

Plus d'informations sur le site : www.miele.ch/fr

Quatre photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Miele présente maintenant sa série ArtLine sans poignée, ainsi que des plans de cuisson et une hotte aspirante dans un élégant noir obsidienne mat. Le nouveau coloris est intemporel et élégant et peut être combiné avec presque tous les styles de décoration intérieure, divers matériaux et de nombreuses couleurs. (Photo : Miele)



Photo 2 : Le très populaire plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée TwoInOne s'enrichit d'une nouvelle variante (KMDA 7876 FL) avec finition mate. Il est noble au toucher et à l'œil, résiste aux rayures et possède un effet anti-traces de doigts. (Photo : Miele)



Photo 3 : Intemporel et élégant, le puissant plan de cuisson avec finition mate (KM 7576 FL) s'intègre parfaitement dans les cuisines haut de gamme. La surface est particulièrement résistante aux rayures et facile à nettoyer. (Photo : Miele)



Photo 4 : Le designer en chef Andreas Enslin lors d'une des nombreuses réunions créatives avec ses collègues au centre de design Miele situé à Gütersloh en Allemagne. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous :

 @mielesuisse

 @miele_com

 Miele