

Communiqué de presse

Élégant, noir, puissant : le nouveau plan de cuisson à induction TwolnOne “BlackPerfection” de Miele

- ▶ Un design “all black” cohérent
- ▶ Moteur Silence et zones de cuisson PowerFlex XL généreuses

Crissier, le 1^{er} septembre 2023. – Miele élargit son portefeuille de produits pour les populaires plans de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée. Pour la première fois, le nouveau venu est entièrement noir et combine, comme tous les TwolnOnes, le meilleur des centres de compétence Miele allemands. Puissant et silencieux, le système d’aération fonctionne avec le moteur Silence. Et grâce aux zones de cuisson PowerFlex XL, il est possible de placer un plat à rôtir ou deux grandes casseroles l’une derrière l’autre sur le plan de cuisson.

Les surfaces noires sont une constante dans le design d’intérieur. Le noir est également élégant et intemporel dans les cuisines. C’est surtout dans les concepts d’habitation ouverts que les appareils encastrables noirs rehaussent un intérieur clair ou s’intègrent harmonieusement à des teintes sombres. Ainsi, les plans de cuisson à induction avec vitrocéramique noire n’ont rien d’inhabituel, mais ce nouveau plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée pose ici de nouveaux jalons avec son design “all black” cohérent.

La sérigraphie noire des zones de cuisson ainsi que les tiges support également noires de la grille de recouvrement à fleur de plan au centre de la vitrocéramique confèrent au plan de cuisson un look particulièrement épuré et une élégance discrète. Et même le filtre à graisses à l’intérieur de l’appareil est teinté en noir pour que l’aspect général soit uniforme. Lorsque la commande ComfortSelect White est éteinte, seul l’interrupteur marche/arrêt permet de la reconnaître. Ce n’est qu’en tapotant doucement du doigt que la commande blanche apparaît juste en dessous de la hotte aspirante, avec un affichage pour chaque zone de cuisson et pour l’aérateur.

Le BlackPerfection a également de quoi convaincre en matière de cuisson et de ventilation. Ainsi, quatre grandes zones de cuisson (PowerFlex XL) s’étendent sur toute la profondeur du plan de cuisson et peuvent même accueillir deux grandes casseroles l’une derrière l’autre. Pour placer idéalement le plat à rôtir, la plaque de gril Gourmet ou la plaque Teppan Yaki, il est également possible de combiner facilement deux zones de cuisson de chaque côté. Si l’on a besoin de plus de puissance pour démarrer rapidement la cuisson, la puissance de deux zones peut être entièrement concentrée sur une seule (TwinBooster).

La hotte aspirante centrale à fleur de plan aspire efficacement l'humidité, la graisse et les odeurs. Le Booster activable fait circuler jusqu'à 610 mètres cubes d'air par heure (mode d'évacuation). Néanmoins, la technique d'aération qui se cache sous la vitrocéramique fonctionne silencieusement. "Avec son volume perceptible, le TwoInOne Black Perfection fait partie des appareils les plus silencieux du marché", déclare Michael Henkenjohann, Category Manager Appareils de cuisson chez Miele en Allemagne. Cela est possible grâce à la pièce maîtresse technique, le moteur Silence à haut rendement de l'usine Miele d'Euskirchen. Ce moteur silencieux se caractérise par une section d'écoulement optimisée et une faible hauteur de montage. Grâce à la fonction éprouvée Con@ctivity*, la puissance du système de ventilation s'adapte automatiquement à la cuisson réelle. Peu après la fin de la cuisson, la hotte s'éteint également.

Variante Plug&Play pour plus de flexibilité

Sur les plans de cuisson TwoInOne, il est possible d'utiliser le mode évacuation d'air classique ou le mode circuit fermé. Avec le concept d'aération, Miele propose en outre à sa clientèle une installation Plug&Play particulièrement rapide et simple pour le mode circuit fermé. Cela offre encore plus de flexibilité pour la planification et l'encastrement, car ce type d'installation permet de réaliser des hauteurs de socle plus faibles. Ainsi, il n'y a pas besoin de canaux plats ni de boîtier de socle. Seul un adaptateur relie le manchon d'évacuation à une ouverture ronde de la paroi arrière de l'armoire. L'air filtré revient ensuite dans la pièce par une fente située entre l'armoire et le mur de la cuisine, en passant par le socle. Comme pour le circuit fermé guidé, le filtre à charbon actif et le filtre à graisses se trouvent en haut de l'appareil et peuvent donc être retirés et mis en place facilement. Grâce à l'installation Plug&Play, seul le tiroir supérieur du meuble bas est supprimé. Tous les tiroirs situés en dessous peuvent être utilisés comme emplacements de rangement sur toute leur profondeur.

Le nouveau plan de cuisson TwoInOne BlackPerfection (KMDA 7676 BlackPerfection) sera commercialisé début 2024. Il peut être mis en réseau par Wi-Fi et être intégré dans l'app Miele*. Le modèle sans cadre est disponible en version évacuation d'air et circuit fermé. Il atteint la classe d'efficacité énergétique A+.

* L'application Con@ctivity et l'app Miele sont des offres numériques supplémentaires de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes fonctionnent grâce au système Miele@home. Selon le modèle et le pays, les fonctionnalités peuvent varier.

Contact médias Miele :

Roman Berther

Téléphone : +41 56 417 25 40

E-mail : roman.berther@miele.com

À propos de l'entreprise : Miele est le leader mondial sur le marché des appareils ménagers haut de gamme pour les secteurs de la cuisine, de la pâtisserie, de la cuisson vapeur, de la réfrigération-congélation, de la préparation de café, des lave-vaisselle, des lave-linge et de l'entretien des sols. L'entreprise fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge destinés à un usage industriel ainsi que des laveurs-désinfecteurs pour les équipements médicaux et de laboratoire (« Miele Professional »). Fondée en 1899, l'entreprise est représentée dans presque 100 pays, que ce soit par ses propres sociétés de distribution ou par ses importateurs. Actuellement gérée par la quatrième génération de la famille fondatrice, elle emploie quelque 25 000 personnes dans le monde entier, dont 480 environ dans la société de distribution suisse.

Plus d'informations sur le site : www.miele.ch/fr

Trois photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Miele TwoInOne dans un élégant design “all black” : la sérigraphie noire des zones de cuisson et les tiges support noires de la grille de recouvrement à fleur de plan au centre de la vitrocéramique confèrent au plan de cuisson un look particulièrement épuré. (Photo : Miele)



Photo 2 : La technique d'aération aspire efficacement l'humidité, la graisse et les odeurs. Pourtant, le volume perceptible est si faible que ce plan de cuisson avec hotte aspirante intégrée est l'un des appareils les plus silencieux du marché. (Photo : Miele)



Photo 3 : Lorsque la commande ComfortSelect White est éteinte, elle n'est reconnaissable qu'à l'interrupteur marche/arrêt. Ce n'est qu'en tapotant doucement du doigt que la commande blanche apparaît juste en dessous de la hotte aspirante, avec un affichage pour chaque zone de cuisson et pour l'aérateur. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous :

 @mielesuisse

 @mieleswitzerland

 Miele