

Communiqué de presse

Design moderne, puissance et flexibilité : le nouvel aspirateur sans fil Duoflex HX1 de Miele

- ▶ Utilisation simple grâce au système de verrouillage SpeedLock
- ▶ Concept de design de haute qualité pour une bonne intégration dans l'environnement d'habitation

Crissier, le 1^{er} septembre 2023. – Avec le Duoflex HX1, Miele pose de nouveaux jalons en matière de design et d'équipement dans le domaine des aspirateurs sans fil. En tant qu'appareil d'entrée de gamme, il convainc par son concept de couleur esthétiquement attrayant, mais aussi par ses caractéristiques innovantes qui font du passage de l'aspirateur un plaisir.

Le système de verrouillage SpeedLock* avec son support mural est un détail à la fois remarquable et particulièrement pratique. Les clientes et les clients peuvent passer d'un appareil complet à un appareil manuel pratique en un seul geste : il suffit de tirer la bague coulissante vers le bas pour déverrouiller en quelques secondes la PowerUnit, composée du moteur, de la batterie et du bac à poussière, ainsi que la brosse du tube d'aspiration. Les miettes sur la table du petit déjeuner ou sur le canapé sont ainsi rapidement aspirées. C'est encore plus simple avec le support mural SpeedLock (selon le modèle) : lorsque la PowerUnit est tirée vers le haut hors du support mural, elle est immédiatement prête à l'emploi, tandis que le tube d'aspiration reste dans le support. Pour aspirer avec le tube d'aspiration, il suffit de tirer l'appareil vers l'avant pour le sortir du support mural. Il n'est donc pas nécessaire de transformer l'appareil de manière compliquée.

L'appareil doit sa performance de nettoyage au moteur Digital Efficiency éprouvé, combiné à la construction monocyclonique efficace, également connue sous le nom de technologie Vortex. Le tout est soutenu par la nouvelle électrobrosse Multi Floor, large de 25 centimètres et très performante. Sa brosse cylindrique détecte automatiquement le revêtement de sol et réduit la vitesse de rotation sur les sols durs, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de prolonger l'autonomie de la batterie.

La batterie lithium-ion avec sept cellules haute performance vient à bout des tâches de nettoyage quotidiennes sans effort. Ainsi, le Duoflex avec la PowerUnit atteint, en mode solo et sans brosse électrique, une autonomie pouvant atteindre 55 minutes au niveau minimum. Au niveau maximum, avec le tube d'aspiration et la brosse électrique, l'autonomie s'élève à douze minutes, ce qui suffit pour nettoyer environ 60 mètres carrés de sol dur.

Le Duoflex HX1 fonctionne avec un système de filtration à deux niveaux très efficace : dans la première étape, les saletés grossières et fines sont séparées dans le préfiltre. Les salissures grossières sont recueillies dans le bac à poussière transparent et les poussières fines passent dans le deuxième niveau de filtration. Elles y trouvent un filtre à poussières fines qui retient même les particules les plus fines. Ce système de filtration retient 99,99 %** des poussières fines et laisse ainsi un air ambiant particulièrement propre.

La fonction ComfortClean éprouvée permet de nettoyer facilement le filtre de temps à autre : en tournant quelques fois le couvercle du filtre, les particules de saleté sont secouées dans le bac. Ainsi, la puissance d'aspiration de l'appareil reste constamment élevée et le lavage chronophage du filtre à poussières fines n'est plus nécessaire, de sorte que le Duoflex est toujours prêt à l'emploi. Le bac à poussière se vide d'une simple pression sur un bouton, pour une vidange simple et hygiénique (Twist2open).

Le Duoflex HX1 convainc par ses performances, mais aussi par son aspect visuel soigné jusque dans les moindres détails. Le concept de couleurs de l'entretien des sols reflète les tendances actuelles en matière de design et permet à l'appareil de briller dans chaque pièce de vie. Que ce soit dans une cuisine élégante ou dans un salon confortable, les clientes et clients peuvent intégrer le Duoflex de manière visible dans leur intérieur grâce à différentes couleurs. L'appareil est disponible en six variantes de couleurs pour satisfaire tous les goûts. Les trois modèles de base offrent une entrée attrayante dans le segment des aspirateurs sans fil à partir d'un prix de 459.- francs suisses. Tous les modèles, avec leurs équipements et leurs couleurs, sont regroupés dans l'aperçu suivant.

*Brevet déposé EP3854281

**IEC 62885-4

Contact médias Miele :

Roman Berther

Téléphone : +41 56 417 25 40

E-mail : roman.berther@miele.com

À propos de l'entreprise : Miele est le leader mondial sur le marché des appareils ménagers haut de gamme pour les secteurs de la cuisine, de la pâtisserie, de la cuisson vapeur, de la réfrigération-congélation, de la préparation de café, des lave-vaisselle, des lave-linge et de l'entretien des sols. L'entreprise fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge destinés à un usage industriel ainsi que des laveurs-désinfecteurs pour les équipements médicaux et de laboratoire (« Miele Professional »). Fondée en 1899, l'entreprise est représentée dans presque 100 pays, que ce soit par ses propres sociétés de distribution ou par ses importateurs. Actuellement gérée par la quatrième génération de la famille fondatrice, elle emploie quelque 25 000 personnes dans le monde entier, dont 480 environ dans la société de distribution suisse.

Plus d'informations sur le site : www.miele.ch/fr

Trois photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Le nouveau Miele Duoflex HX1 s'intègre de manière visible dans l'environnement d'habitation grâce à son design attrayant et moderne. Le rangement fastidieux appartient désormais au passé. (Photo : Miele)



Photo 2 : Grâce au système de verrouillage innovant SpeedLock, le Duoflex HX1 de Miele peut être utilisé rapidement et sans effort comme appareil complet ou à main. (Photo : Miele)



Photo 3 : Le support mural SpeedLock du Duoflex HX1 de Miele permet d'assembler l'appareil de manière adaptée en un seul geste. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous :



Le Duoflex HX1 en un coup d'œil

Duoflex HX1 (modèle de base)

Équipement	Passage rapide de l'appareil complet à l'appareil à main (SpeedLock) ; support mural standard ; porte-accessoires avec accessoires en trois parties (brosse à meubles, suceur plat, suceur à coussins) ; construction monocyclonique (technologie Vortex) ; moteur Digital Efficiency ; brosse électrique Multi Floor ; système de filtration à deux niveaux ; nettoyage hygiénique du filtre (ComfortClean)
Autonomie	jusqu'à 55 minutes
Couleur	Rouge terre avec Spacegrey Bleu nordique avec Spacegrey Jaune Sunset avec Spacegrey

Duoflex HX1 Cat&Dog

Équipement	Comme le modèle de base (sans support mural standard), plus : support mural SpeedLock ; brosse à main électrique Electro Compact pour l'élimination des poils d'animaux
Autonomie	jusqu'à 55 minutes
Couleur	Noir obsidienne avec Spacegrey

Duoflex HX1 Extra

Équipement	Comme le modèle de base (sans support mural standard), plus : support mural SpeedLock ; brosse universelle pour le nettoyage des surfaces sensibles
Autonomie	jusqu'à 55 minutes
Couleur	Blanc brillant avec Spacegrey

Duoflex HX1 Total Care

Équipement	Comme le modèle de base (sans support mural standard), plus : support mural SpeedLock ; brosse à main électrique Electro Compact ; brosse universelle ; kit CarCare avec suceur plat flexible XL et rallonge du tube d'aspiration
Autonomie	jusqu'à 55 minutes
Couleur	Noir obsidienne et or rose