

Communiqué de presse**La nouvelle série Guard en un coup d'œil****Guard S1**

Type de construction	Aspirateur traîneau avec sac à poussière
Positionnement	Entrée de gamme
Consommation	890 watts
Poids	5,6 kg (accessoires inclus)
Sac à poussière	Miele HyClean Pure TU – volume 3,5 litres ; filtration 99,99 % en combinaison avec le filtre Miele AirClean ; composé à 80 % de matériaux recyclés Enclenchement sûr du sac sur le dispositif de l'aspirateur avec un clic sonore pour une hygiène optimale et pour protéger l'aspirateur (ComfortFit)
Rayon d'action	10 mètres
Commande	Sélecteur rotatif
Niveaux de puissance	Quatre (rideaux/textiles, meubles rembourrés, moquettes, sols durs)
Accessoires	Brosse à meubles, suceur plat et suceur à coussins
Mise en réseau	Possibilité d'enregistrement dans l'app Miele (indique les accessoires adaptés, le statut de la garantie et le mode d'emploi)
Couleurs	Blanc brillant, noir obsidienne, gris casa, rouge terre
Disponibilité	à partir de février 2025

Guard M1

Type de construction	Aspirateur traîneau avec sac à poussière
Positionnement	Classe moyenne
Consommation	890 watts
Poids	6,6 kg (accessoires inclus)
Sac à poussière	Miele HyClean Pure CO – volume 4,5 litres ; filtration à 99,99 % en combinaison avec le filtre Miele AirClean ; composé à 80 % de matériaux recyclés Enclenchement sûr du sac sur la plaque de fixation de l'aspirateur avec un clic sonore pour une hygiène optimale et pour protéger l'aspirateur (ComfortFit)
Rayon d'action	11 mètres
Commande	Touche mode
Niveaux de puissance	Quatre (rideaux/textiles, meubles rembourrés, moquettes, sols durs)
Accessoires	Brosse à meubles, suceur plat et suceur à coussins (intégrés dans l'appareil)
Mise en réseau	Possibilité d'enregistrement dans l'app Miele (indique les accessoires adaptés, le statut de la garantie et le mode d'emploi)
Couleurs	Blanc brillant, rouge terre, bleu nordique, noir obsidienne, jaune Sunset
Disponibilité	à partir de février 2025

Guard L1

Type de construction	Aspirateur traîneau avec sac à poussière
Positionnement	Catégorie premium
Consommation	550 watts, 890 watts (selon le modèle)
Poids	6,7 kg (accessoires inclus)
Sac à poussière	Miele HyClean Pure TU – volume 3,5 litres ; filtration 99,99 % en combinaison avec le filtre Miele AirClean ; composé à 80 % de matériaux recyclés Enclenchement sûr du sac sur la plaque de fixation de l'aspirateur avec un clic sonore pour une hygiène optimale et pour protéger l'aspirateur (ComfortFit)
Rayon d'action	12 mètres
Commande	Grand élément de commande avec affichage LED ou écran couleur (L1 Comfort)
Niveaux de puissance	Quatre (rideaux/textiles, meubles rembourrés, moquettes, sols durs) ou cinq avec le mode automatique (L1 Comfort)
Accessoires	Brosse à meubles, suceur à coussins et plat 2 en 1
Mise en réseau	Possibilité d'enregistrement dans l'app Miele (indique les accessoires adaptés, le statut de la garantie et le mode d'emploi) ou mise en réseau active avec notification lorsque le sac à poussière ou le filtre doivent être remplacés (L1 Comfort)
Couleurs	Blanc brillant, noir obsidienne, gris casa, titane nacré
Disponibilité	à partir de février 2025

Trois photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Guard L1 (Photo : Miele)



Photo 2 : Guard M1 (Photo : Miele)



Photo 3 : Guard S1 (Photo : Miele)