

Communiqué de presse

Série “Guard” de Miele : la nouvelle génération d’aspirateurs redéfinit l’entretien des sols

- ▶ Une hygiène ultime grâce au concept de sac à poussière ComfortFit
- ▶ Nouveau modèle haut de gamme Guard L1 : un confort d’utilisation unique grâce à l’écran LCD
- ▶ Une élégance intemporelle pour une intégration parfaite dans un espace de vie de qualité supérieure

Crissier/Berlin, le 5 septembre 2024. – Avec près de 11 millions d’exemplaires, il est l’appareil Miele le plus vendu de tous les temps et le vainqueur d’innombrables tests de produits : l’aspirateur traîneau “Complete C3”. Douze ans après son lancement sur le marché, Miele lance aujourd’hui une nouvelle génération d’aspirateurs traîneaux avec sac et va encore plus loin avec son Guard L1 à l’occasion de l’IFA : le nouveau modèle haut de gamme est encore plus confortable, plus hygiénique, plus élégant et plus connecté. En association avec les deux autres séries M1 et S1, Miele se repositionne complètement dans le secteur des aspirateurs traîneaux avec sac. Le lancement sur le marché commencera à partir de janvier 2025, en fonction des pays.

Puissant, hygiénique, silencieux, économique et durable, voici ce qui caractérise un bon aspirateur traîneau avec sac et Miele est le numéro un dans ce domaine dans de nombreux pays. Les aspirateurs avec sac, avec les aspirateurs balais sans fil et les aspirateurs robots, continuent d’être une aide importante et appréciée dans les ménages, notamment en matière d’hygiène. La communauté de fans de ce grand classique reste importante et fidèle. En effet, les avantages des modèles avec sac sont évidents, notamment leur vidage entièrement sans poussière, ce qui est élémentaire, surtout pour les personnes allergiques. Le fait de pouvoir aspirer indéfiniment grâce au fil, sans avoir à se soucier de l’autonomie ou de la durée de vie d’une batterie, est un autre avantage. De nombreuses personnes apprécient en outre leur faible poids dans la main lors de l’aspiration.

Les attentes sont donc grandes lorsque le groupe familial allemand, qui a lancé son premier aspirateur en 1927, annonce un changement de génération complet pour cette catégorie de produits. Et Miele est à la hauteur de ces attentes : “Le nom même de ‘Guard’, qui signifie ‘protecteur’ en français, est tout un programme”, explique Sonja Gabriel, Vice President Category Marketing, notamment pour l’entretien des sols chez Miele. “Ces aspirateurs enferment en effet la poussière de manière plus sûre que jamais, protégeant ainsi les revêtements de sol et l’appareil lui-même et laissant un air propre dans l’espace de vie.”

Ce résultat est obtenu grâce à l'interaction de moteurs, de brosses et de guidages d'air hautement efficaces avec un nouveau concept de sac à poussière et un concept de filtration à plusieurs niveaux. En parlant de sac à poussière : tout d'abord, le nouveau système ComfortFit unique en son genre, avec une plaque de fixation spécialement conçue sur le sac à poussière et son pendant sur l'aspirateur, assure un enclenchement fiable et une fermeture sûre, ce qui est confirmé par un clic nettement perceptible. La poussière et la saleté sont ainsi capturées de manière encore plus sûre. Le sac à poussière HyClean Pure correspondant est composé à 80 % de matériaux recyclés et, avec 99,99 %*, offre la meilleure filtration du marché, même pour les plus petites particules de poussière. Le Guard L1 modèle "Comfort" est en outre le premier aspirateur traîneau à être commandé par un grand élément de commande avec un écran LCD couleur de haute qualité qui, selon le modèle, affiche entre autres le pourcentage de remplissage du sac et l'état du filtre d'évacuation d'air.

Un mode automatique pour une aspiration plus efficace

Outre les quatre niveaux de puissance classiques pour les rideaux/textiles, les meubles rembourrés, les moquettes ou les sols durs, le Guard L1 Comfort propose un mode automatique à la fois pratique et intelligent. Celui-ci reconnaît automatiquement le revêtement de sol et adapte de lui-même la puissance pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage tout en optimisant la consommation d'énergie. Avec seulement 62 décibels, le modèle Guard L1 "Silence" est en outre l'aspirateur Miele le plus silencieux de tous les temps. Autre nouveauté : le L1 Comfort peut être mis en réseau. Après son enregistrement dans l'app Miele, l'application indique le niveau de remplissage du sac à poussière et l'état du filtre d'évacuation d'air et signale si un remplacement doit être effectué. Cela garantit la performance de l'appareil, mais aussi sa longévité.

La nouvelle série haut de gamme convainc par sa technique innovante et ses caractéristiques confortables tout autant que par son aspect visuel. Les couleurs esthétiques tendance y trouvent leur expression, tout comme les accents marquants apportés par les surfaces structurées et les revêtements en tissu de qualité. Les applications métalliques discrètes dans des couleurs élégantes comme l'or rose ou le cuivre attirent particulièrement l'attention. Les appareils s'intègrent ainsi harmonieusement dans tous les espaces de vie. Protégées par un revêtement en tissu haut de gamme et antisalissant, les ouvertures d'aération latérales en forme de diamant lui confèrent un aspect attrayant.

Afin de proposer un appareil adapté à chaque besoin, le Guard est disponible en trois séries :

- Le Guard S1 est le nouveau modèle d'entrée de gamme compact et léger.
- Le Guard M1 est la nouvelle classe moyenne puissante et polyvalente. Le Complete C3 éprouvé est reconduit sous la forme de la série M1, avec un meilleur rapport qualité-prix et un nouveau look.
- Et enfin, comme décrit plus haut, le Guard L1, la nouvelle catégorie haut de gamme avec de nombreuses caractéristiques innovantes pour un confort maximal.

Comme tous les autres aspirateurs avec fil de Miele, le Guard est bien sûr testé pour une durée de vie de 20 ans**. Pour ce faire, les appareils sont soumis à de nombreux tests de qualité, dont 1'000 heures de fonctionnement continu ainsi que des tests de charge et de collision supplémentaires, par exemple pour le tuyau, le caisson, l'enrouleur de câbles et les roulettes pivotantes. Les trois séries, avec leurs équipements et leurs couleurs, sont résumées [en ligne dans cet aperçu](#).

* avec le filtre Miele AirClean (conformément à la norme CEI 62885-2)

** Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs C1, Miele a testé les modèles et les composants principaux pendant 750 heures d'utilisation (= 37,5 heures par an) à différents niveaux de puissance. Pour en savoir plus : miele.com/20years

Contact médias Miele :

Roman Berther
Téléphone : +41 56 417 25 40
E-mail : roman.berther@miele.com

À propos de l'entreprise : Miele est considérée comme le premier fournisseur mondial d'appareils électroménagers haut de gamme, avec un portefeuille enthousiasmant pour la cuisine, l'entretien du linge et des sols dans une maison de plus en plus connectée. À cela s'ajoutent des machines, des installations et des services pour une utilisation dans les hôtels, les bureaux ou les établissements de soins, ainsi que dans la technologie médicale. Depuis sa création en 1899, Miele suit la promesse de sa marque "Immer Besser", en termes de qualité, d'innovation, de performance et d'élégance intemporelle. Avec ses appareils à longue durée de vie et à faible consommation d'énergie, Miele aide ses clientes et ses clients à organiser leur quotidien de la manière la plus durable possible. L'entreprise est détenue par les deux familles fondatrices Miele et Zinkann et possède 15 sites de production, dont huit en Allemagne. Environ 22'700 personnes travaillent pour Miele dans le monde entier, dont 450 environ dans la société de distribution suisse.

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.miele.ch/fr

Six photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Le Guard L1 est un appareil haut de gamme de conception entièrement nouvelle, qui offre de nombreuses caractéristiques exclusives Miele pour les exigences les plus élevées. Avec son design stylé alliant couleurs monochromes et applications métalliques pour encadrer l'élément de commande en or rose ou en cuivre, il s'intègre parfaitement dans tous les espaces de vie. Les ouvertures d'aération placées pour la première fois sur le côté sont protégées, selon le modèle, par un motif en diamant ou par un revêtement en tissu de haute qualité et antisalissant. (Photo : Miele)



Photo 2 : Le nouveau système ComfortFit assure un enclenchement fiable et une fermeture sûre grâce à une plaque de fixation spécialement conçue sur le sac à poussière et à son pendant sur l'aspirateur, ce qui est confirmé par un clic clairement perceptible. La poussière et la saleté sont ainsi capturées de manière encore plus sûre. Le sac à poussière HyClean Pure correspondant est composé à 80 % de matériaux recyclés et, avec 99,99 %*, offre la meilleure filtration du marché, même pour les plus petites particules de poussière. (Photo : Miele)



Photo 3 : Outre les quatre niveaux de puissance classiques pour les rideaux/textiles, les meubles rembourrés, les moquettes ou les sols durs, le Guard L1, modèle Comfort, propose un mode automatique à la fois pratique et intelligent. Celui-ci reconnaît automatiquement le revêtement de sol et adapte de lui-même la puissance pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage tout en optimisant la consommation d'énergie. (Photo : Miele)




Photo 4 : Le L1 Comfort peut être mis en réseau. Après son enregistrement dans l'app Miele, l'application indique le niveau de remplissage du sac à poussière et l'état du filtre d'évacuation d'air et signale si un remplacement doit être effectué. Cela garantit la performance de l'appareil, mais aussi sa longévité. (Photo : Miele)



Photo 5 : Le Guard M1 est la nouvelle classe moyenne puissante et polyvalente, ici en noir obsidienne. (Photo : Miele)



Photo 6 : Le Guard S1 est le nouveau modèle d'entrée de gamme compact et léger, ici en blanc brillant. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous :

 @mielesuisse

 @miele_com

 Miele