

Communiqué de presse

Comment le Duoflex HX2 regroupe trois étapes de travail en une seule : l'aspirateur sans fil Miele aspire, lave et se nettoie automatiquement

- ▶ Un appareil adapté à chaque situation du quotidien : passer du nettoyage à l'eau au mode appareil à main pour les coussins et les meubles en quelques secondes
- ▶ Une meilleure hygiène grâce à la vidange automatique, à l'élimination des poils et au système de nettoyage automatique

Crissier/Berlin, le 9 septembre 2026 – D'abord passer l'aspirateur, puis la serpillière, avant de nettoyer les brosses et de vider le bac à poussière : l'entretien des sols comporte souvent bien plus d'étapes qu'on ne le pense. Parallèlement à cela, les clientes et clients recherchent des solutions qui s'adaptent avec souplesse à leur quotidien et leur permettent de gagner du temps. Avec le Duoflex HX2, Miele présente la deuxième génération de la gamme Duoflex. L'appareil aspire, passe la serpillière et se nettoie automatiquement, réduisant ainsi trois étapes à une seule.

Avec ces nouveaux appareils, Miele renforce sa position sur le marché en pleine croissance des aspirateurs sans fil et des solutions de nettoyage à l'eau. Rien qu'en Europe occidentale, les ventes d'aspirateurs sans fil équipés d'un embout de nettoyage ont augmenté en moyenne de plus de 20 % par an au cours des quatre dernières années. "Notre nouvelle génération constitue une étape importante dans le renforcement de notre expertise en matière d'aspirateurs sans fil. Grâce à des technologies innovantes, à un prix attractif et à une attention particulière portée au confort et à l'hygiène, nous touchons de nouveaux publics cibles. Parallèlement, nous rendons accessibles à un nombre nettement plus important de clientes et clients des fonctionnalités qui, jusqu'à présent, étaient disponibles uniquement dans le segment haut de gamme de Miele", explique ainsi Mark Siva, Senior Vice President Small Domestic Appliances chez Miele.

Nettoyage à sec et à l'eau en une seule opération

Miettes du petit-déjeuner et boissons renversées dans la cuisine ou poils d'animaux sur le canapé : au quotidien, on est confronté à toutes sortes de tâches de nettoyage. Au lieu de devoir d'abord utiliser l'aspirateur puis la serpillière, les modèles Duoflex HX2 équipés de l'embout de nettoyage AquaTurbo suffisent. Ils ramassent les miettes sèches et les salissures humides en une seule opération et permettent d'obtenir rapidement des sols propres.

L'embout de nettoyage AquaTurbo, doté de cylindres tournant en sens inverse, offre un confort supplémentaire. La rotation en sens inverse des cylindres crée une sorte d'effet de lévitation qui permet aux appareils de glisser sans effort sur le sol, réduisant ainsi considérablement l'effort nécessaire au nettoyage à l'eau.

Du passage de la serpillière dans le couloir au nettoyage rapide des meubles rembourrés en tant qu'appareil portable : grâce au système SpeedLock, le Duoflex HX2 passe en quelques secondes du nettoyage à l'eau au mode appareil à main. Il veille ainsi à ce que votre intérieur reste propre et hygiénique, quelle que soit la situation du quotidien.

Une meilleure hygiène – même après le ménage

Le sol devient plus propre, mais pas seulement. L'entretien de l'appareil lui-même est également nettement plus simple. Grâce à la première station de nettoyage automatique** de Miele pour aspirateurs sans fil, le bac à poussière se vide automatiquement. La poussière est recueillie dans un sac à poussière. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une vidange manuelle pendant 90 jours***.

Toute personne ayant déjà passé du temps à découper des poils coincés dans une brosse ou à nettoyer des cylindres humides encrassés sait à quel point l'entretien de ces appareils peut être fastidieux. Le Duoflex HX2 Comfort Aqua s'en charge : il élimine automatiquement les poils de la brosse (AutoCut) et nettoie les cylindres humides de manière autonome (AutoClean) – dans la station de nettoyage automatique prévue à cet effet. Cela réduit au minimum le contact avec la poussière, les poils et la saleté et garantit un résultat de nettoyage toujours hygiénique.

Plus de confort au quotidien

La nouvelle génération du Duoflex offre une autonomie jusqu'à 50 %**** plus longue, ce qui permet de nettoyer des surfaces plus vastes avec moins d'interruptions pour recharger l'appareil. En mode portable, l'aspirateur sans fil offre jusqu'à 70 minutes d'autonomie. L'écran permet de sélectionner facilement les différents niveaux de puissance, tout en gardant à tout moment un œil sur la durée restante. De plus, la fonction de détection automatique du revêtement de sol adapte la performance de nettoyage aux différents revêtements de sol.

Avec son nouveau concept de couleurs, le nouveau Duoflex HX2 s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes. Les coloris proposés, tels que "Sand Beige", "Fjord Blue" ou "Lemon Yellow", s'inspirent des tendances actuelles en matière de décoration intérieure et soulignent le caractère confortable de l'appareil. Des matériaux haut de gamme, des touches métalliques et le jeu entre les surfaces mates et brillantes confèrent à l'ensemble un aspect

moderne et haut de gamme. La bande LED lumineuse continue BrilliantLight caractérise en outre le design original de l'appareil tout en rendant visibles la poussière et la saleté, même dans les zones les plus sombres.

“Avec le Duoflex HX2, nous montrons à quoi peut ressembler aujourd’hui l’entretien moderne des sols. Des fonctionnalités telles que l’embout de nettoyage AquaTurbo, qui permet un nettoyage à l’eau particulièrement facile, la vidange automatique et le système de nettoyage automatique allient confort, hygiène et performance à un niveau inédit. Le résultat : moins d’efforts, moins de contact avec la saleté et plus de temps pour profiter des petits bonheurs du quotidien”, ajoute Mark Siva.

Le lancement sur le marché européen est prévu au printemps 2027.

*Source : marché du panel NIQ/GfK, Europe occidentale, 14 pays (AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PT, SE).

**pour les modèles Duoflex HX2 Comfort Aqua et Duoflex HX2 Total Care

***testé conformément à la norme CEI 62885-2, paragraphe 5.12. En se basant sur l’estimation de l’organisme allemand Stiftung Warentest, qui évalue la quantité de poussière accumulée à 1'900 g par an, le sac à poussière a une durée de vie pouvant atteindre 3 mois

****par rapport aux modèles Duoflex HX1 ; mesure effectuée en mode “High” sur sol dur avec électrobrosse branchée

Contact médias Miele :

Petra Ummenberger

Téléphone : +41 848 848 048

E-mail : petra.ummenger@miele.com

À propos de l’entreprise : Miele est considérée comme le premier fournisseur mondial d’appareils électroménagers haut de gamme, avec un portefeuille enthousiasmant pour la cuisine, l’entretien du linge et des sols dans une maison de plus en plus connectée. À cela s’ajoutent des machines, des installations et des services pour une utilisation dans les hôtels, les bureaux ou les établissements de soins, ainsi que dans la technologie médicale. Depuis sa création en 1899, Miele suit la promesse de sa marque “Immer Besser”, en termes de qualité, d’innovation, de performance et d’élégance intemporelle. Avec ses appareils à longue durée de vie et à faible consommation d’énergie, Miele aide ses clientes et ses clients à organiser leur quotidien de la manière la plus durable possible. L’entreprise est détenue par les deux familles fondatrices Miele et Zinkann et possède 19 sites de production, dont huit en Allemagne. Environ 23'500 personnes travaillent pour Miele dans le monde entier, dont 450 environ dans la société de distribution suisse.

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.miele.ch/fr

Cinq photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Avec le Duoflex HX2, Miele présente la deuxième génération de la gamme Duoflex. L'appareil aspire, passe la serpillière et se nettoie automatiquement, réduisant ainsi trois étapes à une seule. (Photo : Miele)



Photo 2 : Le sol devient plus propre, mais pas seulement. L'entretien de l'appareil lui-même est également nettement plus simple. Grâce à la première station de nettoyage automatique de Miele pour aspirateurs sans fil, le bac à poussière se vide automatiquement après utilisation. (Photo : Miele)



Photo 3 : Aspirer et laver en une seule étape : grâce à ses cylindres tournant en sens inverse, le nouvel embout de nettoyage AquaTurbo du Duoflex HX2 glisse très facilement sur le sol et facilite le nettoyage à l'eau. (Photo : Miele)



Photo 4 : Outre ses nouvelles fonctionnalités, le Duoflex HX2 s'appuie également sur des technologies Miele qui ont fait leurs preuves, telles que la détection automatique du revêtement de sol et le système SpeedLock, pour un nettoyage flexible au quotidien. (Photo : Miele)



Photo 5 : Avec son nouveau concept de couleurs, le Duoflex HX2 s'intègre harmonieusement dans les intérieurs modernes. Les coloris proposés, tels que "Sand Beige", "Fjord Blue" ou "Lemon Yellow", s'inspirent des tendances actuelles en matière de décoration intérieure et soulignent le caractère confortable de l'appareil. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous:

 @mielesuisse

 @miele_com

 Miele