

Communiqué de presse

Première mondiale du G8 Diamond : le lave-vaisselle Miele qui vous évite d'avoir à réfléchir

- ▶ La caméra, le dosage automatique et le séchage à l'air chaud réglable fonctionnent de concert pour garantir une vaisselle propre et sèche
- ▶ L'app Miele* tient compte des préférences personnelles et automatise le démarrage
- ▶ La conception améliorée du panier et le nouvel écran tactile facilitent le chargement et la commande

Crissier/Berlin, le 9 septembre 2026 – Les lave-vaisselle se chargent du lavage. Mais jusqu'à présent, ils ne nous évitaient pas d'avoir à réfléchir. L'appareil est-il déjà suffisamment rempli ? Quelle option de nettoyage choisir en fonction de la charge ? Y a-t-il suffisamment de détergent ? Est-ce que je penserai au démarrage plus tard ? Et est-ce que tout sera vraiment sec demain matin ? C'est précisément à ces questions que Miele entend apporter une réponse grâce à son modèle haut de gamme "Diamond", issu de la nouvelle génération d'appareils G8. Pour la première fois, une caméra intégrée, un séchage à l'air chaud réglable, le dosage automatique et l'app Miele s'associent de manière intelligente. Pour les utilisatrices et utilisateurs, cela signifie : charger le lave-vaisselle, fermer la porte – et avoir l'assurance que le lendemain matin, la vaisselle sera propre, sèche et prête à l'emploi.

De nombreuses technologies, qui font aujourd'hui naturellement partie de notre quotidien, nous épargnent des décisions et des gestes auxquels il fallait autrefois réfléchir. C'est précisément cette exigence que Miele applique au lavage de la vaisselle avec le G8 Diamond. "Ce qui compte, c'est ce que nos technologies accomplissent ensemble : elles prennent des décisions à notre place et nous donnent la certitude que la tâche sera effectuée de manière fiable", explique Michael Junker, responsable de la Business Unit Dishwashing chez Miele.

Détecter, doser, sécher : le lave-vaisselle gère lui-même le processus de lavage

Grâce à AutoVision, le G8 Diamond connaît son niveau de remplissage et sait ce qu'il contient. Une caméra intégrée analyse l'intérieur à l'aide du traitement d'images et de modèles de reconnaissance basés sur l'IA. La différence essentielle : le lave-vaisselle utilise directement ces informations pour le processus de lavage. S'il détecte par exemple des casseroles, il augmente automatiquement l'intensité du nettoyage. Si ce sont des bouteilles, il optimise le cycle de lavage pour en nettoyer l'intérieur. Pour la vaisselle en matière

plastique, il adapte le séchage en conséquence. Il n'est donc plus nécessaire de déterminer à chaque fois quel réglage convient à la charge actuelle.

Avec ExcellentDry, "propre" signifie aussi réellement "terminé". La vaisselle en plastique ou les tasses présentant des renforcements dans le fond doivent souvent être séchées à la main après le cycle de lavage. Le nouveau système à air chaud du G8 Diamond fait activement circuler de l'air chauffé dans l'enceinte de l'appareil. Les utilisatrices et utilisateurs choisissent une fois pour toutes parmi trois niveaux de séchage et leur préférence est ensuite automatiquement prise en compte. Selon le réglage, le G8 Diamond atteint une efficacité énergétique pouvant atteindre A –25 % ou une performance de séchage particulièrement élevée – pour une vaisselle en plastique sèche et prête à ranger. La vaisselle peut ainsi aller directement dans le placard et le torchon reste dans le tiroir.

Le dosage disparaît lui aussi de la liste des tâches quotidiennes. Dès 2018, Miele a présenté AutoDos avec PowerDisk intégré, le premier système de dosage automatique au monde pour lave-vaisselle – à ce jour, aucun autre fabricant ne propose une solution de ce type. Le PowerDisk contient des granulés de lavage dont AutoDos libère la quantité nécessaire au moment opportun du programme. Fini le dosage manuel : l'appareil utilise toujours la quantité de détergent adaptée.

Associé à l'app Miele, cela donne naissance à un système qui tient compte de la charge réelle, mais aussi des préférences personnelles. Celles-ci sont enregistrées une fois dans l'app Miele, puis prises en compte automatiquement. On peut par exemple définir que le lave-vaisselle ne démarre qu'à partir de 80 % de sa capacité – et pas avant 22 heures. Il est également possible de coupler le démarrage à une quantité suffisante d'énergie provenant de sa propre installation photovoltaïque. Une fois ce réglage configuré, cette décision récurrente n'a plus besoin d'être prise – et les paramètres peuvent être modifiés à tout moment en quelques gestes si nécessaire.

Cette combinaison rend le système du G8 Diamond unique au monde : il tient compte du contenu réel de l'appareil, de la manière dont la vaisselle doit être lavée et séchée, ainsi que des préférences personnelles au quotidien. Au lieu de suivre le processus de lavage étape par étape, les utilisatrices et utilisateurs peuvent déléguer cette tâche.

Plus de place pour le chargement, une utilisation simplifiée

Cette nouvelle simplicité commence avant même le démarrage du programme. Particulièrement pratique : le tiroir à couverts amélioré devient un véritable troisième niveau de chargement. Il peut être abaissé d'un côté, ce qui permet pour la première fois d'y placer aussi des tasses à café. Des rangées de pointes rabattables et des supports optimisés offrent davantage d'espace pour accueillir des formes de vaisselle très variées, ce qui

permet de réduire les manipulations et le nombre de pièces qui finissent tout de même par devoir être lavées à la main. La commande a également été repensée. L'écran tactile entièrement graphique guide l'utilisatrice ou l'utilisateur à travers les programmes et les réglages et affiche les informations pertinentes de manière claire et lisible. Un nouvel aménagement intérieur aux tons plus sombres vient parachever le design revisité et reflète jusque dans les moindres détails les exigences de qualité de Miele.

Le G8 Diamond étend ainsi le rôle du lave-vaisselle au quotidien : il ne se contente plus de laver la vaisselle, mais prend également en charge bon nombre des décisions qui entourent le lavage. On charge le lave-vaisselle, on ferme la porte – le reste est pris en charge par l'interaction entre l'appareil et l'app Miele. Et le lendemain matin, une vaisselle propre et sèche est prête à être utilisée.

Le G8 Diamond sera commercialisé en avril 2027 en Allemagne, en Autriche et en Suisse. D'autres pays suivront.

Contact médias Miele :

Petra Ummenberger

Téléphone : +41 848 848 048

E-mail : petra.ummenger@miele.com

À propos de l'entreprise : Miele est considérée comme le premier fournisseur mondial d'appareils électroménagers haut de gamme, avec un portefeuille enthousiasmant pour la cuisine, l'entretien du linge et des sols dans une maison de plus en plus connectée. À cela s'ajoutent des machines, des installations et des services pour une utilisation dans les hôtels, les bureaux ou les établissements de soins, ainsi que dans la technologie médicale. Depuis sa création en 1899, Miele suit la promesse de sa marque "Immer Besser", en termes de qualité, d'innovation, de performance et d'élégance intemporelle. Avec ses appareils à longue durée de vie et à faible consommation d'énergie, Miele aide ses clientes et ses clients à organiser leur quotidien de la manière la plus durable possible. L'entreprise est détenue par les deux familles fondatrices Miele et Zinkann et possède 19 sites de production, dont huit en Allemagne. Environ 23'500 personnes travaillent pour Miele dans le monde entier, dont 450 environ dans la société de distribution suisse.

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.miele.ch/fr

Six photos accompagnent ce texte

Photo 1 : Charger, fermer la porte, confier le lavage : le G8 Diamond détecte la charge, adapte le processus de lavage en conséquence, dose automatiquement le détergent et garantit une vaisselle propre et sèche – même en plastique. Ainsi, faire la vaisselle nécessite moins de choix et d'attention au quotidien. (Photo : Miele)



Photo 2 : Détecter la charge, adapter le processus de lavage : la caméra intégrée AutoVision détecte le niveau de charge et les types de vaisselle à l'aide du traitement d'images et de modèles de reconnaissance basés sur l'IA. Le G8 Diamond adapte le processus de lavage en conséquence et active automatiquement les options de programme adaptées. (Photo : Miele)



Photo 3 : Un séchage adapté aux préférences personnelles : ExcellentDry propose trois niveaux de séchage – d'une efficacité énergétique particulièrement élevée à une performance de séchage maximale, pour une vaisselle sèche et prête à ranger, même en matière plastique. Le niveau sélectionné est enregistré et pris en compte automatiquement. (Photo : Miele)



Photo 4 : Un dosage automatique précis : grâce au PowerDisk intégré, AutoDos libère la quantité de détergent nécessaire au moment optimal, sans surdosage ni sous-dosage. (Photo : Miele)




Photo 5 : Détection de la charge, visible dans l'app Miele : AutoVision détecte le niveau de charge et les types de vaisselle ; la charge actuelle est également visible dans l'app Miele. Il est en outre possible d'y définir des paramètres de démarrage, par exemple en fonction du niveau de charge, d'un créneau horaire ou de l'énergie disponible provenant de l'installation photovoltaïque. (Photo : Miele)



Photo 6 : Plus d'espace, moins de manipulations : grâce à ses rangées de pointes rabattables, à ses supports optimisés et à son tiroir à couverts perfectionné, le système de paniers modulable du G8 Diamond offre davantage d'espace, même pour les pièces de vaisselle volumineuses et encombrantes. (Photo : Miele)



Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous:

 @mielesuisse

 @miele_com

 Miele