

Communiqué de presse

Un entretien optimal du linge pour chaque ménage : Miele élargit la génération W2/T2

- ▶ Plus de confort et de flexibilité au quotidien, quelle que soit la gamme de prix – avec une capacité pouvant atteindre 11 kg et des programmes intelligents
- ▶ Un design moderne, épuré et cohérent

Crissier/Berlin, le 9 septembre 2026 – Le pull-over préféré. Le jean à la coupe parfaite. La chemise pour les grandes occasions. Certains vêtements sont bien plus que de simples morceaux de tissu. Ils nous rappellent des moments particuliers, soulignent notre style personnel et nous accompagnent souvent pendant de nombreuses années. Le choix des vêtements se faisant aujourd’hui de manière plus réfléchie, les attentes en matière d’entretien du linge sont également de plus en plus élevées. Il y a deux ans déjà, Miele présentait la catégorie Diamond avec la W2/T2 Nova Edition, soit les modèles haut de gamme de la nouvelle génération. En avril 2027, les autres catégories Platinum, Gold et Silver feront également leur arrivée en Suisse. Grâce à l’élargissement de la nouvelle génération W2/T2, Miele offre un confort optimal dans toutes les gammes de prix.

“Depuis plus de 125 ans, nous développons des produits d’entretien du linge avec un objectif clair : faciliter sensiblement le quotidien de nos clientes et clients. Grâce à l’élargissement de notre gamme W2/T2, nous proposons des appareils esthétiques et innovants à un nombre nettement plus important de ménages. Les innovations de Miele s’articulent autour de trois axes : obtenir le meilleur résultat possible en matière d’entretien, tout en préservant les vêtements pendant de nombreuses années et en facilitant au maximum l’utilisation”, explique Clemens Philippon, Senior Vice President Business Unit Laundry.

Un entretien délicat du linge, quelle que soit la matière

Les vêtements ne doivent pas seulement être lavés. Ils doivent aussi durer le plus longtemps possible. C’est pourquoi la nouvelle génération continue de miser sur des tambours particulièrement doux – du tambour Hydrogliss éprouvé de Miele au tambour InfinityCare du modèle haut de gamme W2 Nova Edition

Grâce à l’option “Défroissage”, le linge est lissé à l’issue du programme de lavage sélectionné, ce qui réduit ensuite considérablement le temps de repassage. Cette fonction est disponible sur la nouvelle génération d’appareils, toutes catégories confondues.

Mais le soin ne s’arrête pas au lavage. Par crainte d’abîmer les vêtements délicats lors du séchage, on les étend souvent par mesure de précaution sur un étendoir à linge. Avec

DryCare 40, cette précaution n'est plus nécessaire dans de nombreux cas : quasiment tous* les textiles lavables à 40 °C peuvent être séchés directement au sèche-linge, sans qu'il soit nécessaire de les trier au préalable. Miele propose également une solution pratique pour les lainages délicats : avec WoolDry**, même les textiles en laine lavables à la main sont séchés en douceur – pour des vêtements doux et moelleux qui conservent leur forme.

Un entretien du linge adapté au quotidien

Parfois, il s'agit simplement de laver une chemise pour le prochain rendez-vous. Ou une robe pour la soirée. Et le week-end, c'est la grande montagne de linge de toute la famille qui attend. Avec une capacité de charge pouvant atteindre 11 kilogrammes, des programmes flexibles et des durées courtes, la nouvelle génération offre la solution adaptée à chaque situation du quotidien :

Si la machine n'est pas tout à fait pleine : grâce à SmartMatic, il est possible de laver même des vêtements à l'unité en toute bonne conscience, avec une consommation d'eau, d'énergie et de lessive toujours constante par kilogramme de linge.

Quand il faut aller vite : QuickPowerWash et QuickPowerDry sont des programmes de lavage et de séchage rapides, d'une durée de seulement 49 minutes (jusqu'à 4 kg) – sans compromis sur le résultat du lavage et du séchage.

Quand la flexibilité est de mise : avec FlexMatic, chaque personne décide si elle préfère que le linge soit prêt le plus rapidement possible ou si elle souhaite que le lavage ou le séchage soit particulièrement économe en énergie. Si l'on se contente de définir une heure de fin, c'est l'appareil qui prend cette décision. FlexMatic sélectionne automatiquement le cycle le plus économe en énergie dans la plage horaire disponible. Cette fonction sera disponible sur le modèle haut de gamme W2/T2 Nova Edition à partir du printemps 2027.

Lorsqu'on lave des textiles de nature différente : en règle générale, il faut utiliser des lessives différentes pour les jeans, la laine ou la soie. Avec TwinDos, le dosage automatique se charge de cette tâche. Le système de lavage en deux phases dose automatiquement la lessive (UltraPhase 1 et 2) en quantité adéquate et permet de laver même les matières délicates telles que la laine ou la soie sans avoir recours à une lessive spéciale. Cela réduit les manipulations et facilite encore davantage l'entretien du linge.

Un design moderne pour des intérieurs modernes

Cela fait longtemps que les lave-linge et les sèche-linge ne sont plus systématiquement relégués au sous-sol. Ils occupent de plus en plus souvent une place visible dans une pièce à vivre ou la buanderie – ce qui accroît d'autant les exigences en matière de design. La

nouvelle génération adopte donc, toutes catégories d'appareils confondues, un langage stylistique commun, avec des accents spécifiques selon la catégorie. Des interfaces utilisateur modernes, des portes en verre haut de gamme et une ouverture de porte agrandie de plus de 25 %*** – pour un chargement et un déchargement encore plus pratiques – allient fonctionnalité et design moderne dans ces nouveaux appareils d'entretien du linge.

La durabilité commence par des appareils durables

Pour Miele, la durabilité ne se résume pas à de faibles valeurs de consommation. Elle se traduit par des appareils durables et un entretien du linge qui permettent de conserver les vêtements le plus longtemps possible. Tous les modèles de ces nouveaux lave-linge affichent une consommation d'énergie inférieure d'au moins 20 % au seuil de la meilleure classe d'efficacité énergétique (classe A) et, selon les modèles, cet écart peut même atteindre 60 % (à partir du printemps 2027). Du côté des sèche-linge également, certains modèles atteignent la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, à savoir la classe A. Bien entendu, les nouveaux lave-linge et sèche-linge Miele ont également été testés pour une durée de vie pouvant atteindre 20 ans. À cela s'ajoute la garantie moteur de 25 ans. Elle incarne la promesse de qualité de Miele et sa volonté de développer des produits durables.

La technologie DryProtect constitue un autre gage de qualité pour les sèche-linge. Un système de filtration supplémentaire protège durablement l'échangeur thermique contre les peluches. Cela permet de garantir des durées de programme courtes et une efficacité énergétique élevée tout au long de la durée de vie de l'appareil.

Tous les modèles W2/T2 peuvent être mis en réseau.

En Suisse, l'extension de la génération W2/T2 aura lieu en avril 2027.

*Ne convient pas pour la laine ou la soie.

**Pour les laines particulièrement délicates comme le cachemire, l'angora ou le poil de chameau, Miele recommande le séchage à l'air libre ou l'utilisation du panier de séchage Miele.

***Par rapport aux modèles W1.

Contact médias Miele :

Petra Ummenberger

Téléphone : +41 848 848 048

E-mail : petra.ummenger@miele.com

À propos de l'entreprise : Miele est considérée comme le premier fournisseur mondial d'appareils électroménagers haut de gamme, avec un portefeuille enthousiasmant pour la cuisine, l'entretien du linge et des sols dans une maison de plus en plus connectée. À cela s'ajoutent des machines, des installations et des services pour une utilisation dans les hôtels, les bureaux ou les établissements de soins, ainsi que dans la technologie médicale. Depuis sa création en 1899, Miele suit la promesse de sa marque "Immer Besser", en termes de qualité, d'innovation, de performance et d'élégance intemporelle. Avec ses appareils à longue durée de vie et à faible consommation d'énergie, Miele aide ses clientes et ses clients à organiser leur quotidien de la manière la plus durable possible. L'entreprise est détenue par les deux familles fondatrices Miele et Zinkann et possède 19 sites de production, dont huit en Allemagne. Environ 23'500 personnes travaillent pour Miele dans le monde entier, dont 450 environ dans la société de distribution suisse.

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.miele.ch/fr

Sept photos accompagnent ce texte



Photo 1 : Après avoir déjà présenté les modèles haut de gamme de la génération W2/T2 (Nova), Miele complète désormais cette génération avec les catégories Platinum, Gold et Silver, intégrant ainsi de nombreuses caractéristiques de confort des modèles haut de gamme à d'autres modèles. (Photo : Miele)



Photo 2 : Laver quand cela convient au quotidien : le programme automatique SmartMatic lave jusqu'à six kilogrammes de linge en consommant une quantité constante d'eau, d'énergie et de lessive par kilogramme, quel que soit le niveau de remplissage du tambour. (Photo : Miele)



Photo 3 : Fini les lessives spéciales : grâce à TwinDos, le système de dosage automatique de lessive liquide de Miele, la lessive à deux phases UltraPhase est dosée automatiquement en quantité adéquate, même pour les matières délicates telles que la laine ou la soie. (Photo : Miele)



Photo 4 : Pas besoin de passer par l'étendoir : avec DryCare 40*, quasiment tous les textiles lavables à 40 °C peuvent ensuite être séchés directement au sèche-linge. (Photo : Miele)



Photo 5 : Un nouveau design harmonisé : des interfaces utilisateur modernes, des portes en verre haut de gamme et une ouverture de porte plus grande de plus de 25 % sont les caractéristiques communes aux modèles W2/T2, toutes catégories d'appareils confondues, pour un aspect haut de gamme et un confort accru lors du chargement et du déchargement. (Photo : Miele)



Photo 6 : Un nouveau design harmonisé : des interfaces utilisateur modernes, des portes en verre haut de gamme et une ouverture de porte agrandie de plus de 25 % sont les caractéristiques communes aux modèles W2/T2, toutes catégories d'appareils confondues, pour un aspect haut de gamme et un confort accru lors du chargement et du déchargement. (Photo : Miele)



Photo 7 : Il y a deux ans déjà, Miele avait présenté, avec la W2/T2 Nova Edition, la catégorie Diamond, qui regroupe les modèles haut de gamme de la nouvelle génération. (Photo : Miele)

Pour télécharger le texte et les photos : <https://www.miele.ch/fr/m/index-p.htm>

Suivez-nous:

 @mielesuisse

 @miele_com

 Miele