

Informazione per i media

La massima cura della biancheria per ogni casa: Miele amplia la generazione W2/T2

- ▶ Maggiore comfort e flessibilità nella vita di tutti i giorni, in ogni fascia di prezzo, con carico fino a 11 kg e programmi intelligenti
- ▶ Un linguaggio di design moderno, pulito e coerente

Crissier/Berlin, 9 settembre 2026 – Il maglione preferito. Quei jeans che vestono alla perfezione. La camicia per le occasioni speciali. Alcuni capi di abbigliamento sono molto più che semplice stoffa. Ci ricordano momenti speciali, esaltano lo stile personale e spesso ci accompagnano per anni e anni. E, proprio perché oggi l'abbigliamento viene scelto in modo più consapevole, anche le aspettative riguardo alla cura della biancheria aumentano. Dopo che già due anni fa, con il modello W2/T2 Nova Edition, Miele ha presentato la classe Diamond, ovvero i modelli di punta della nuova generazione, ad aprile 2027 seguiranno in Svizzera anche le altre classi: Platinum, Gold e Silver. Con l'ampliamento della nuova generazione W2/T2, Miele offre il massimo comfort in ogni fascia di prezzo.

“Da oltre 125 anni sviluppiamo prodotti per la cura della biancheria, con un obiettivo ben preciso: semplificare in modo tangibile la vita quotidiana della nostra clientela. Con l'ampliamento della generazione W2/T2, portiamo apparecchi belli e innovativi in un numero di case decisamente più elevato. Le innovazioni di Miele si concentrano su tre aspetti: ottenere il miglior risultato possibile in termini di cura dei capi, preservandone al contempo la durata nel tempo e rendendo il processo quanto più semplice possibile per gli utenti”, afferma il dott. Clemens Philippson, Senior Vice President Business Unit Laundry.

Cura delicata della biancheria per ogni tipo di tessuto

I capi di abbigliamento non vanno solo lavati, ma andrebbero preservati in buone condizioni il più a lungo possibile. Per questo, la nuova generazione continua a puntare su cestelli particolarmente delicati: dal collaudato cestello a nido d'ape Miele fino al cestello InfinityCare del modello di punta W2 Nova Edition.

Grazie all'opzione “Pre-stiratura”, la biancheria viene lisciata al termine del programma di lavaggio selezionato, riducendo notevolmente il tempo necessario per la successiva stiratura. La funzione è disponibile in tutte le classi di apparecchi della nuova generazione.

Tuttavia, la delicatezza non si limita al lavaggio. Per timore di rovinare i capi delicati durante l'asciugatura, spesso si preferisce stenderli sullo stendibiancheria, per precauzione. Con DryCare 40, in molti casi questa precauzione non è più necessaria: quasi tutti* i capi lavabili

a 40 °C possono poi essere asciugati direttamente nell'asciugatrice, senza bisogno di selezionare prima quelli idonei. Miele offre una soluzione pratica anche per i capi in lana delicati: con WoolDry**, infatti, anche i capi in lana lavabili a mano vengono asciugati con estrema delicatezza: il risultato sono capi morbidi e soffici che mantengono la loro forma.

Cura della biancheria che si adatta alla vita di tutti i giorni

A volte è solo la camicia per il prossimo appuntamento. Altre volte l'abito per la serata. E, nel fine settimana, c'è la montagna di biancheria di tutta la famiglia. Con capacità di carico fino a 11 chilogrammi, programmi flessibili e tempi di lavaggio brevi, la nuova generazione offre la soluzione giusta per ogni situazione quotidiana:

Se la macchina non è completamente piena: SmartMatic consente di lavare anche singoli capi di abbigliamento in tutta tranquillità, con un consumo di acqua, energia e detersivo invariato per ogni chilogrammo di biancheria.

Se bisogna fare in fretta: QuickPowerWash e QuickPowerDry garantiscono programmi di lavaggio e asciugatura brevi della durata di soli 49 minuti (fino a 4 kg), senza compromettere la qualità del risultato.

Quando serve flessibilità: con FlexMatic si può decidere autonomamente se la biancheria debba essere pronta il più rapidamente possibile oppure se lavarla o asciugarla in modo particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Se ci si limita a impostare l'orario in cui il programma deve terminare, l'apparecchio deciderà tutto il resto. FlexMatic seleziona automaticamente il ciclo più efficiente dal punto di vista energetico all'interno dell'intervallo di tempo disponibile. La funzione sarà presente nel modello di punta W2/T2 Nova Edition a partire dalla primavera del 2027.

Quando si lavano capi in tessuti diversi: per jeans, lana o seta si usano in genere detersivi diversi. Con TwinDos, pensa a tutto il dosaggio automatico. Il sistema di lavaggio a due fasi dosa automaticamente il detersivo (UltraPhase 1 e 2) nella giusta quantità e consente di lavare anche tessuti delicati come la lana o la seta senza bisogno di un detersivo speciale. Questo riduce il numero di passaggi e rende la cura della biancheria ancora più semplice.

Design moderno per ambienti abitativi moderni

Le lavatrici e le asciugatrici non sono più relegate in cantina. Sempre più spesso si trovano in vista nella zona giorno o nella zona di servizio, e di conseguenza aumentano anche le aspettative in termini di design. La nuova generazione segue quindi, in tutte le classi di dispositivi, un linguaggio di design comune che, a seconda della classe, presenta elementi distintivi. Interfacce utente moderne, sportelli in vetro di alta qualità e un'apertura dello

sportello ampliata di oltre il 25 %^{***}, per operazioni di carico e scarico ancora più comode, uniscono funzionalità e design moderno nei nuovi apparecchi per la cura della biancheria.

La sostenibilità inizia con apparecchi duraturi

Per Miele, sostenibilità significa molto più che consumi bassi. Si declina in apparecchi duraturi e in una cura della biancheria che preservi i capi il più a lungo possibile. In tutti i modelli, le nuove lavatrici superano la migliore classe di efficienza energetica A di almeno il 20 % e, a seconda del modello, addirittura fino al 60 % (a partire dalla primavera 2027). Anche per quanto riguarda le asciugatrici, alcuni modelli selezionati raggiungono la classe di efficienza energetica più alta, ovvero la classe A. Naturalmente, anche le nuove lavatrici e asciugatrici Miele sono state testate per garantire una durata fino a 20 anni. A ciò si aggiunge la garanzia di 25 anni sul motore, espressione della promessa di qualità di Miele e dell'impegno a sviluppare prodotti duraturi.

Un'altra caratteristica di qualità delle asciugatrici è la tecnologia DryProtect. Un sistema di filtraggio supplementare protegge lo scambiatore di calore in modo permanente dai pelucchi. In questo modo si garantiscono tempi ridotti dei programmi e un'elevata efficienza energetica per tutta la durata dell'apparecchio.

Tutti i modelli W2/T2 sono compatibili con la connettività.

L'ampliamento della generazione W2/T2 è previsto in Svizzera per aprile 2027.

^{*}Non adatto a lana o seta.

^{**}Per tipologie di lana particolarmente delicate come il cashmere, l'angora o la lana di cammello, Miele consiglia di asciugare all'aria o di utilizzare il cesto dell'asciugatrice Miele.

^{***}Rispetto ai modelli W1.

Contatto per i media Miele:

Petra Ummenberger
Telefono: +41 848 848 048
Indirizzo e-mail: petra.ummenger@miele.com

L'azienda Miele: Miele è riconosciuta come azienda leader mondiale nella fornitura di elettrodomestici premium, con un'interessante gamma di prodotti per la cucina e per la cura di biancheria e pavimenti in ambienti domestici sempre più connessi alla rete. L'offerta include anche macchine, impianti e servizi per applicazioni in alberghi, uffici o strutture di assistenza o nell'ambito della tecnologia medica. Dalla sua fondazione nel 1899, Miele tiene fede alla promessa del suo marchio di essere "Immer Besser" (sempre meglio) in termini di qualità, innovazione, prestazioni ed eleganza senza tempo. Con i suoi apparecchi durevoli e a risparmio energetico, Miele aiuta la sua clientela rendendo la loro vita quotidiana il più sostenibile possibile. L'azienda è di proprietà delle due famiglie fondatrici Miele e Zinkann e vanta 19 siti di produzione, di cui otto in Germania. Circa 23'500 persone lavorano per Miele in tutto il mondo. La società di distribuzione svizzera impiega circa 450 collaboratrici e collaboratori.

Maggiori informazioni all'indirizzo: www.miele.ch/it

Questo testo è accompagnato da sette immagini



Immagine 1: Dopo aver già presentato i modelli di punta della generazione W2/T2 (Nova), Miele completa ora la gamma con le classi di apparecchi Platinum, Gold e Silver, estendendo così molte delle caratteristiche di comfort dei modelli di punta ad altri modelli. (Immagine: Miele)



Immagine 2: Lavare quando è più comodo in base alle attività quotidiane: il programma automatico SmartMatic lava fino a sei chilogrammi di biancheria con un consumo di acqua, energia e detersivo invariato per chilogrammo, indipendentemente dal livello di riempimento del cestello. (Immagine: Miele)



Immagine 3: Addio detersivi specifici: con TwinDos, il sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido di Miele, il detersivo a due fasi UltraPhase viene dosato automaticamente nella quantità corretta, anche in caso di tessuti delicati come la lana o la seta. (Immagine : Miele)



Immagine 4: Niente deviazioni verso lo stendibiancheria: con DryCare 40* è possibile asciugare direttamente in asciugatrice quasi tutti i capi lavabili a 40 °C. (Immagine: Miele)



Immagine 5: Un linguaggio di design nuovo e coerente: interfacce utente moderne, sportelli in vetro di alta qualità e un'apertura dello sportello ampliata di oltre il 25 % sono le caratteristiche che accomunano i modelli W2/T2 in tutte le classi di apparecchi, garantendo un effetto estetico elegante e un maggiore comfort durante le operazioni di carico e scarico. (Immagine: Miele)



Immagine 6: Un linguaggio di design nuovo e coerente: interfacce utente moderne, sportelli in vetro di alta qualità e un'apertura dello sportello ampliata di oltre il 25 %*** sono le caratteristiche che accomunano i modelli W2/T2 in tutte le classi di apparecchi, garantendo un effetto estetico elegante e un maggiore comfort durante le operazioni di carico e scarico. (Immagine: Miele)



Immagine 7: Miele ha presentato già due anni fa, con il modello W2/T2 Nova Edition, la classe Diamond, ovvero i modelli di punta della nuova generazione. (Immagine: Miele)

Download testi e foto: <https://www.miele.ch/it/m/index-p.htm>

Suivez-nous:

 @mieleschweiz

 @miele_com

 Miele