

Debutto mondiale della G8 Diamond: la lavastoviglie Miele che pensa a tutto

- ▶ La telecamera, il dosaggio automatico e il sistema di asciugatura ad aria calda regolabile lavorano in sinergia per garantire stoviglie pulite e asciutte
- ▶ L'app Miele* tiene conto delle impostazioni personali e avvia automaticamente il ciclo
- ▶ Il design del cestello ottimizzato e il nuovo display touch facilitano il carico e l'utilizzo

Crissier/Berlin, 9 settembre 2026 – Le lavastoviglie hanno sempre lavato i piatti. Ma finora non hanno mai pensato a tutto. L'apparecchio è già abbastanza pieno? Quali funzioni di pulizia aggiuntive sono più adatte al carico? C'è abbastanza detersivo? Mi ricorderò di avviarla più tardi? E domattina sarà davvero tutto asciutto? Sono proprio queste domande senza risposta che Miele intende eliminare dalla vita quotidiana con il modello di punta “Diamond” della nuova generazione di apparecchi G8. A questo scopo, per la prima volta, una telecamera integrata, un sistema di asciugatura ad aria calda regolabile, il dosaggio automatico e l'app Miele interagiscono in modo intelligente tra loro. Per gli utenti questo significa: inserire le stoviglie, chiudere lo sportello... ed essere certi che la mattina dopo le stoviglie saranno pulite, asciutte e pronte per essere riutilizzate.

Molte tecnologie che oggi fanno parte della vita quotidiana senza che ce ne rendiamo conto ci sollevano da decisioni e operazioni su cui un tempo bisognava riflettere. È proprio questa filosofia che Miele applica alle lavastoviglie con il modello G8 Diamond. “Ciò che conta è quello che le nostre tecnologie riescono a realizzare insieme: ci sollevano dal dover prendere decisioni e ci danno la certezza che il compito venga svolto in modo affidabile”, afferma il Dr. Michael Junker, responsabile della Business Unit Dishwashing di Miele.

Rilevare, dosare, asciugare: la lavastoviglie gestisce autonomamente il processo di lavaggio

Grazie ad AutoVision, la G8 Diamond sa quanto è piena e cosa contiene. Una telecamera integrata analizza l'interno tramite l'elaborazione delle immagini e modelli di riconoscimento basati sull'intelligenza artificiale. La differenza fondamentale: la lavastoviglie utilizza queste informazioni direttamente per il processo di lavaggio. Se, ad esempio, rileva la presenza di pentole, aumenta automaticamente l'intensità di lavaggio; nel caso delle bottiglie, ottimizza il programma di lavaggio per pulirne l'interno. Nel caso delle stoviglie in plastica, tiene conto

del metodo di asciugatura più adatto. Non è quindi più necessario decidere ogni volta quale impostazione sia più idonea al carico attuale.

ExcellentDry trasforma il concetto di “pulito” in un vero e proprio “pronto”. Sono soprattutto le stoviglie in plastica o le tazze con incavi sul fondo che devono spesso essere asciugate a mano dopo il ciclo di lavaggio. Il sistema ad aria calda di nuova concezione della G8 Diamond convoglia l'aria riscaldata attivamente nello spazio interno. Agli utenti basta scegliere una volta fra tre livelli di asciugatura; in seguito, la preferenza viene automaticamente considerata. A seconda delle impostazioni, il modello G8 Diamond raggiunge un'efficienza energetica fino a A -25 % oppure una potenza di asciugatura particolarmente elevata, in grado di asciugare le stoviglie in plastica fino a renderle pronte per essere riposte nei mobili della cucina. Le stoviglie possono essere sistemate direttamente negli appositi scomparti, mentre lo strofinaccio rimane nel cassetto.

Anche il dosaggio non figura più nella lista delle cose da fare quotidianamente. Già nel 2018 Miele ha presentato AutoDos con PowerDisk integrato, il primo sistema di dosaggio automatico al mondo per lavastoviglie: ad oggi nessun altro produttore offre una soluzione del genere. Il PowerDisk contiene granuli detergenti che il sistema AutoDos eroga nella quantità necessaria e al momento giusto del programma. Nessun dosaggio manuale: sempre la giusta quantità di detersivo.

In combinazione con l'app Miele, ne risulta un sistema che tiene conto non solo del carico effettivo, ma anche delle preferenze personalizzate. Una volta inserite nell'app Miele, in seguito queste impostazioni vengono applicate automaticamente. Ad esempio, è possibile impostare l'avvio della lavastoviglie solo a partire dall'80 % del carico, ma non prima delle 22. In alternativa, l'avvio può essere abbinato a una quantità sufficiente di energia disponibile proveniente dal proprio impianto fotovoltaico. Una volta configurata, anche questa decisione ricorrente è a posto – e, se necessario, può essere modificata in qualsiasi momento con pochi e semplici passaggi.

In questa combinazione, il sistema della G8 Diamond è unico al mondo: tiene conto di ciò che si trova effettivamente all'interno dell'apparecchio, di come devono essere lavate e asciugate le stoviglie e delle preferenze personali relative alla vita quotidiana. Anziché seguire passo dopo passo il processo di lavaggio, gli utenti possono delegare l'operazione.

Più spazio per l'inserimento delle stoviglie, meno complessità nell'utilizzo

La nuova semplicità inizia già prima dell'avvio del programma. Un dettaglio particolarmente pratico: il cassetto per le posate, ora ulteriormente perfezionato, diventa un vero e proprio terzo livello di carico e può essere abbassato su un lato, in modo da lasciare spazio, per la prima volta, persino alle tazze da caffè. Le file di spike ribaltabili e i supporti ottimizzati

creano spazio aggiuntivo per le stoviglie di forme più disparate, riducendo così la necessità di spostarle e il numero di pezzi che alla fine devono comunque essere lavati a mano. Anche i comandi sono stati ripensati. Il display touch completamente grafico guida l'utente in modo chiaro attraverso i programmi e le impostazioni, presentando le informazioni rilevanti in modo ben strutturato. Un nuovo design degli interni, dai toni più scuri, completa il restyling e conferma gli standard di qualità Miele fin nei minimi dettagli.

La G8 Diamond amplia così le funzioni che una lavastoviglie svolge nella vita di tutti i giorni: non solo il lavaggio, ma anche molte delle decisioni che lo riguardano. Una volta inserite le stoviglie, basta chiudere lo sportello: al resto ci pensa l'interazione tra l'apparecchio e l'app Miele. La mattina dopo, le stoviglie saranno pulite e asciutte, come sempre.

La G8 Diamond sarà lanciata sul mercato in Germania, Austria e Svizzera nell'aprile 2027. Seguiranno altri Paesi.

Contatto per i media Miele:

Petra Ummenberger
Telefono: +41 848 848 048
Indirizzo e-mail: petra.ummenger@miele.com

L'azienda Miele: Miele è riconosciuta come azienda leader mondiale nella fornitura di elettrodomestici premium, con un'interessante gamma di prodotti per la cucina e per la cura di biancheria e pavimenti in ambienti domestici sempre più connessi alla rete. L'offerta include anche macchine, impianti e servizi per applicazioni in alberghi, uffici o strutture di assistenza o nell'ambito della tecnologia medica. Dalla sua fondazione nel 1899, Miele tiene fede alla promessa del suo marchio di essere "Immer Besser" (sempre meglio) in termini di qualità, innovazione, prestazioni ed eleganza senza tempo. Con i suoi apparecchi durevoli e a risparmio energetico, Miele aiuta la sua clientela rendendo la loro vita quotidiana il più sostenibile possibile. L'azienda è di proprietà delle due famiglie fondatrici Miele e Zinkann e vanta 19 siti di produzione, di cui otto in Germania. Circa 23'500 persone lavorano per Miele in tutto il mondo. La società di distribuzione svizzera impiega circa 450 collaboratrici e collaboratori.

Maggiori informazioni all'indirizzo: www.miele.ch/it

Questo testo è accompagnato da sei immagini

Immagine 1: Basta inserire le stoviglie, chiudere lo sportello, delegare l'operazione: la G8



Diamond rileva il carico, adatta il ciclo di lavaggio di conseguenza, dosa automaticamente il detersivo e garantisce stoviglie pulite e asciutte in modo affidabile, anche nel caso di oggetti in plastica. In questo modo, lavare le stoviglie richiede meno decisioni e meno attenzione nella vita di tutti i giorni. (Immagine: Miele)

Immagine 2: Rilevare il carico, adattare il ciclo di lavaggio: la telecamera integrata



AutoVision rileva il livello di carico e i tipi di stoviglie grazie all'elaborazione delle immagini e a modelli di riconoscimento basati sull'intelligenza artificiale. La G8 Diamond adatta il processo di lavaggio di conseguenza e attiva automaticamente le funzioni aggiuntive del programma più adatte. (Immagine: Miele)



Immagine 3: Asciugatura in base alle preferenze personali:

ExcellentDry offre tre livelli di asciugatura: da un'efficienza energetica particolarmente elevata alla massima potenza di asciugatura, per garantire stoviglie perfettamente asciutte, anche quelle in plastica. Il livello selezionato viene salvato e considerato automaticamente. (Immagine: Miele)



Immagine 4: Dosaggio giusto in modo automatico: grazie al PowerDisk integrato, AutoDos eroga la quantità necessaria di detersivo al momento ottimale, senza sovradosaggio né sottodosaggio. (Immagine: Miele)



Immagine 5: Carico rilevato e visibile nell'app Miele: AutoVision rileva il livello di carico e i tipi di stoviglie; il carico attuale è visibile anche nell'app Miele. Qui è inoltre possibile impostare vari parametri per l'avvio, ad esempio in base al livello di carico, alla fascia oraria o all'energia disponibile proveniente dal proprio impianto fotovoltaico. (Immagine: Miele)



Immagine 6: Più spazio, meno spostamenti: il sistema flessibile di cestelli della G8 Diamond offre più spazio grazie alle file di spike ribaltabili, ai supporti ottimizzati e al cassetto per le posate di nuova concezione, anche per stoviglie di grandi dimensioni e ingombranti. (Immagine: Miele)

Download testi e foto: <https://www.miele.ch/it/m/index-p.htm>

Suivez-nous:

 @mieleschweiz

 @miele_com

 Miele