

Miele

Vysavače Miele

Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání únor 2025





Podlahové vysavače Guard S1

CHARAKTERISTIKA RADY

- elektronická regulace výkonu
- 4stupňový otočný volič
- originální sáček HyClean Pure TU s objemem 3,5 l
- parkovací systém pro přestávky ve vysávání
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- ochranná lišta
- akční rádius 10 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let*



Guard S1 Junior
12558560

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- dvoudílná trubice EasyLock
- hmotnost: 5,7 kg
- barva: terra červená
- **voucher na balení sáčků zdarma**

4 990 Kč



Guard S1 Standard
12558580

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- hmotnost: 5,7 kg
- barva: nordic modrá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

5 490 Kč



Guard S1 Parquet Flex
12558600

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- flexibilní spárová hubice
- hmotnost: 5,7 kg
- kartáč Parquet Twister
- barva: briliantová bílá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

5 990 Kč

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem





Podlahové vysavače Guard M1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu
- tlačítko MODE
- originální sáček HyClean Pure CO s objemem 4,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- parkovací systém pro přestávky ve vysávání
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navíjení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 11 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let*



Guard M1 Standard
12562160

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice
- hmotnost: 7,3 kg
- barva: terra červená
- **voucher na balení sáčků zdarma**

6 990 Kč



Guard M1 Standard
12562360

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice
- hmotnost: 7,3 kg
- barva: sunset žlutá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

6 990 Kč



Guard M1 Flex
12562290

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- flexibilní spárová hubice
- hmotnost: 7,3 kg
- barva: nordic modrá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

7 490 Kč



Guard M1 Parquet Flex
12562320

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- flexibilní spárová hubice
- hmotnost: 7,3 kg
- kartáč Parquet Twister
- barva: briliantová bílá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

8 690 Kč



Guard M1 Cat & Dog
12562270

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- hmotnost: 7,3 kg
- turbokartáč
- barva: obsidian černá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

8 990 Kč

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem





Podlahové vysavače Guard L1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu
- světelný displej pro indikaci výkonu
- originální sáček HyClean Pure TU s objemem 3,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- parkovací systém pro přestávky ve vysávání
- šetrná pojzdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navíjení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 12 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let*



Guard L1 Standard
12559710

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- hmotnost: 6,5 kg
- barva provedení: nordic modrá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

7 990 Kč



Guard L1 Parquet
12559850

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- kartáč Parquet Twister
- kolečka Dynamic Drive
- hmotnost: 6,5 kg
- barva provedení: briliantová bílá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

9 690 Kč



Guard L1 Cat & Dog
12559790

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- turbokartáč
- 3bodové řízení
- hmotnost: 6,5 kg
- barva provedení: obsidian černá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

10 190 Kč



Guard L1 Comfort
12559870

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- ergonomická bezdrátová rukojeť Comfort 2.0
- 2 podlahové hubice včetně **AllFloor** na všechny typy podlah
- prémiový LCD displej
- Miele@home
- kolečka Dynamic Drive
- hmotnost: 6,5 kg
- barva: titanová PearlFinish
- **voucher na balení sáčků zdarma**

12 990 Kč

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Příslušenství



Originální sáčky Miele HyClean Pure TU

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Guard S1, L1

obj. č. 12557060

399 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean Pure TU

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Guard S1, L1

obj. č. 12695210

1 499 Kč



Originální sáčky Miele HyClean Pure CO

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Guard M1

obj. č. 12557080

399 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean Pure CO

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Guard M1

obj. č. 12695230

1 499 Kč



Filtr Active AirClean SF-AA 50

- s aktivním uhlím pro efektivní pohlcování nepříjemných pachů
- ideální pro majitele domácích zvířat
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1x ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 9616110

659 Kč




Filtr HEPA AirClean SF-HA 50

- ideální pro alergiky na domácí prach, $\geq 99,95\%$ schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1x ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 9616280

989 Kč



Filtr AirClean Plus SF-AP 50

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1x ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 10107860

579 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s přírodními štětiniami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 41 cm

obj. č. 7101160

1 889 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister (SBB 300-3)

- s přírodními štětiniami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 31 cm

obj. č. 7155710

1 549 Kč



Podlahový kartáč na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- k čištění tvrdých podlah
- se štětiniami z umělých vláken
- s otočným kloubem

obj. č. 9730770

1 429 Kč



Univerzální podlahová hubice AllTeQ (SBD 365-3)

- k čištění koberců nebo tvrdých podlah
- široké zdvihače nití na spodní straně odstraňují i vlasy a chlupy
- s otočným kloubem

obj. č. 11805640

1 799 Kč



Turbokartáč STB 305-3

- ke snadnému a důkladnému čištění koberců s krátkým vlasem
- díky poháněnému kartáčovému válci je vhodný pro odstraňování nopyků, vlasů a zvířecích chlupů

obj. č. 10455360

2 499 Kč



Bezsáčkové vysavače řady Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- funkce ComfortClean
- objem prachové nádoby 2,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- komfortní navijení kabelu
- akční rádius 11 m



20
LET

Testováno
na životnost až 20 let*



Blizzard CX1 PowerLine 12034360

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: grafitově šedá

8 990 Kč



Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné integrované příslušenství
- barva: kovově modrá


11 990 Kč



Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: obsidian černá

12 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



Funkce ComfortClean

Speciální snímače kontrolují Gore® CleanStream® filtr jemného prachu, který se v případě potřeby čistí zcela automaticky.



Inovativní oddělování prachu

Oddělené vyspání hrubých nečistot a jemného prachu zajišťuje hygienické vyprázdnění nádoby.

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Bezsačkové vysavače řady Boost CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- pojezdová kolečka TruckDrive
- kompaktní rozměry přístroje
- objem prachové nádoby 1,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- akční rádius 10 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let*



Boost CX1 125 Edition
12433990

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- komfortní rukojeť
- barva: lotosově bílá

7 990 Kč



Boost CX1
11666960

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá

7 990 Kč



Boost CX1 125 Gala Edition
12434010

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- komfortní rukojeť
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- barva: kašmírově šedá

8 990 Kč



Boost CX1 Cat&Dog
11666940

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: obsidián černá

9 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



TrackDrive

Díky kolečkům TrackDrive se s Boost CX1 manévruje snadno a lehce a je schopný zatočit na místě. Je bezpečné jej používat i na schodech, protože kolečka TrackDrive brání bočnímu pohybu. Podobně je Boost CX1 schopen překonat drobné překážky, jako jsou kabely a prahy.



Kompaktní design

Boost CX1 je nejmenší bezsačkový vysavač Miele. Jeho kompaktní design nabízí následující výhody: zabírá méně místa, lze jej bezpečně postavit na schody a prostorově úsporný k uložení.

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem

Akumulátorové vysavače Duoflex

CHARAKTERISTIKA RADY

- digitální motor
- koncept 2v1
- objem prachové nádoby 0,3 l
- SpeedLock funkce
- elektrokartáč MultiFloor
- 60 m² na jedno nabití
- technologie Vortex
- filtr Hygiene



Duoflex HX1
12377800

- nástěnný držák
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: nordic modrá

7 990 Kč



Duoflex HX1
12377810

- nástěnný držák
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: sunset žlutá

7 990 Kč



Duoflex HX1 Cat&Dog
12377820

- nástěnný držák SpeedLock
- funkce Grab&Go
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: obsidian černá

10 690 Kč



Duoflex HX1 TotalCare
12377850

- nástěnný držák SpeedLock
- funkce Grab&Go
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- univerzální kartáč
- flexibilní hubice na vysávání spár XL
- prodloužení hadice
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: obsidian černá se zlatorůžovou

11 990 Kč



Akumulátorové vysavače Triflex

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- akumulátor Li-Ion
- koncept 3v1
- objem prachové nádoby 0,5 l
- 3stupňový posuvný volič
- hlasitost 77 dB
- elektrokartáč MultiFloor
- technologie Vortex
- ComfortClean



125
Years

Triflex HX2 125 Edition
12434090

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- hygienický filtr Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: kašmírově šedá

14 990 Kč



Triflex HX2
11789650

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: lotosově bílá

16 990 Kč



125
Years

Triflex HX2 125 Gala Edition
12434100

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- hygienický filtr Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- doba provozu až 2x 60 min.
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- barva: infinity šedá PearlFinish

17 990 Kč



Triflex HX2 Cat&Dog
11789680

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- doba provozu až 60 min.
- barva: obsidian černá

17 990 Kč



Triflex HX2 Pro
11789750

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- dodatečná nabíjecí stanice
- nástavec na tvrdé podlahy
- doba provozu až 120 min.
- barva: infinity šedá PearlFinish

23 990 Kč

Robotické vysavače Scout RX3



Scout RX3*
11713580

- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- ovládání pomocí aplikace, Home Mapping
- objem prachové nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 65 m² nebo 60 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 173 minut
- barva: obsidian černá

18 990 Kč



Scout RX3 Runner*
11713560

- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- ovládání pomocí aplikace, Home Mapping
- objem prachové nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m² nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: bronzová PearlFinish

19 990 Kč



Scout RX3 HomeVision HD*
11713550

- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- ovládání pomocí aplikace, Home Mapping
- objem prachové nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m² nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: zlatorůžová PearlFinish

21 990 Kč

* v nabídce do vyprodání zásob

Příslušenství



Ruční turbokartáč Turbo Mini STB 101

- pro rychlé vyčištění čalouněného nábytku, matrací a autosedaček
- pomocí kartáčového válce poháněného sacím systémem odstraní žmolky a zvířecí chlupy
- šířka 16 cm

obj. č. 7252850

1 749 Kč



Univerzální kartáč SUB 20

- pro snadné vysávání těžko dostupných ploch
- možno připojit na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- s otočným kloubem a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

659 Kč



Sací štětec SSP 10

- s přírodními štětinami k mimořádně šetrnému čištění choulostivých povrchů
- flexibilně nastavitelný otočný kloub
- kompatibilní se všemi vysavači Miele

obj. č. 11607230

399 Kč



Flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20

- ideální pro těžce dostupné a úzké meziprostory
- délka 56 cm

obj. č. 7252100

549 Kč



Hubice na čištění matrací SMD 10

- pro čištění těžko dostupných meziprostor mezi lůžkem a matracemi nebo mezi sedacími matracemi čalouněného nábytku

obj. č. 7252280

529 Kč



Kartáč na čištění topných těles SHB 30

- k čištění žeber topných těles, větracích mřížek a podobných spár
- bezproblémové použití v kombinaci se všemi Miele hubicemi na vysávání spár

obj. č. 9660490

599 Kč



Hygienický filtr AirClean SF HY 60

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639240

659 Kč



Filtr HEPA AirClean SF HA 60

- ideální pro alergiky na domácí prach, $\geq 99,95\%$ schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639210

969 Kč




Filtr jemného prachu CX FSF

- pro zachycení jemných prachových částic
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr měnit jednou za 3 roky
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639250

1 199 Kč



Univerzální boční kartáče RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 11724180

479 Kč



Univerzální boční kartáče na koberce RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 10592090

499 Kč




Magnetická páska

- pro vymezení ploch, které nemá robotický vysavač vysávat (např. k ohraničení místnosti nebo koberců)
- vhodné pro všechny robotické vysavače Miele
- obsah: 4× 1 m magnetické pásky

obj. č. 10802450

699 Kč



Filtr AirClean Plus pro RX2 / RX3

- 2stupňový filtrační systém spolehlivě zachytí prach
- pro čistý vzduch v místnosti

obj. č. 10592080

479 Kč



Sada těsnících lišt pro RX2 / RX3

- pro efektivní a spolehlivé zachycení prachu
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 10592100

659 Kč



Kartáčový válec pro RX3

- odstraňuje i neúpornější nečistoty
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 11724200

659 Kč



Akumulátor Li-Ion

- umožňuje zdvojnásobit dobu provozu vysavače Triflex

obj. č. 11384710

3 799 Kč



Nabíjecí stanice

- pro pohodlné nabíjení akumulátoru nezávisle na přístroji
- umožňuje současně nabíjení druhého akumulátoru

obj. č. 11384900

2 599 Kč



Ruční elektrokartáč

- pro efektivní odstraňování vlasů a zvířecích chlupů z čalounění nebo autosedaček
- šířka 16 cm
- použití s jednotkou PowerUnit samostatně

obj. č. 11384950 / 12410940

2 599 Kč



Filtr jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

1 099 Kč



Kartáč na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemný kartáč určený pro tvrdé a choulostivé podlahy

obj. č. 11724550

1 199 Kč



Držák příslušenství HX1 / HX2

- připevňuje držák k vysavači Triflex
- až pro dvě příslušenství

obj. č. 11724560

499 Kč



Jemný prachový filtr pro Duoflex

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné prachové částice
- doporučujeme měnit každé 3 roky

obj. č. 12518910

799 Kč



Kompaktní ruční turbokartáč pro Duoflex

- vhodný k vysávání koberců, čalounění a autosedaček
- poháněný válec umožňuje důkladné zachycování vláken
- vhodný pro alergiky na prach a domácnosti se zvířaty
- šířka 16 cm

obj. č. 12410910

1 799 Kč



Univerzální kartáč HX-UB

- flexibilně nastavitelný kartáč k rychlému vysátí choulostivých ploch
- ideální na čištění obrazovek a nábytku
- variabilní upevnění na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- vhodný ke všem akumulátorovým vysavačům Miele

obj. č. 12410960

499 Kč



Flexibilní prodloužení sací hadice HX-FSH 20

- pro vysávání meziprostor a těžko dostupných míst
- kompatibilní s akumulátorovým vysavačem Duoflex
- lze připojit přímo k jednotce PowerUnit
- systém SpeedLock pro snadné a pohodlné odjištění
- výsuvná až na délku 120 cm

obj. č. 12395720

749 Kč



Flexibilní prodloužení sací hadice HX-FSH 10

- pro vysávání meziprostor a těžko dostupných míst
- kompatibilní se všemi akumulátorovými vysavači Triflex
- lze připojit přímo k jednotce PowerUnit
- výsuvná až na délku 120 cm

obj. č. 12395710

699 Kč

Miele, spol. s r. o.

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center

Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6
E-mail: praha@miele.cz

**Zákaznická servisní linka**

800 MIELE1
(800 643 531)

Internet / e-shop

www.miele.cz

Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg