

**Miele**

# Vysavače Miele

## Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání únor 2024





## Podlahové vysavače řady Complete C3

20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu tlačítky +/-
- světelný displej pro indikaci výkonu
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navíjení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 12 m



**Complete C3 125 Edition**  
12436330

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- komfortní rukojeť
- barva: námořnická modrá

**6 990 Kč**



**Complete C3 PowerLine**  
12032840

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- barva: mangově červená

**6 990 Kč**



**Complete C3 Flex PowerLine**  
12032900

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- flexibilní hubice na spáry SFD 20
- barva: kari žlutá

**7 290 Kč**



**Complete C3 125 Gala Edition**  
12436340

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť
- prodloužená záruka na 125 týdnů
- barva: ostružinová

**7 990 Kč**



**Complete C3 125 Gala Edition**  
12436360

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť
- prodloužená záruka na 125 týdnů
- barva: grafitově šedá

**7 990 Kč**



**Complete C3 Parquet Powerline\***  
12032870

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: námořnická modrá

**8 490 Kč**



**Complete C3 Parquet Flex PowerLine**  
12032920

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- flexibilní hubice na spáry SFD 20
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: petrolejová

**8 990 Kč**



**Complete C3 Parquet XL PowerLine**  
12032950

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: obsidian černá

**8 990 Kč**

\* v nabídce do vyprodání zásob  
\*\* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem

20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



#### Complete C3 Allergy Powerline

12032860

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- barva: lotosově bílá

8 490 Kč



#### Complete C3 Cat&Dog Powerline

12032880

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- barva: ostružinová

9 490 Kč



#### Complete C3 Comfort PowerLine\*

12032890

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- indikátor přehřátí
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- barva: grafitově šedá

10 990 Kč

Prodlužte si záruku  
o **125 týdnů**



1899

Na všechny sáčkové podlahové vysavače Miele zakoupené současně  
s **XXL balením<sup>1)</sup> originálních sáčků Miele HyClean 3D Efficiency**

125  
Years

1) XXL balení obsahuje 16 originálních sáčků Miele HyClean, 4 AirClean filtry a 4 motorové filtry

Akce platí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

\* v nabídce do vyprodání zásob

\*\* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



## Podlahové vysavače řady Complete C2

### CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- nerezová teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- ochranná lišta
- akční rádius 10 m

20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



### Complete C2 Tango 12034980

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355
- barva: mangově červená

**6 590 Kč**



### Complete C2 Parquet XL PowerLine 12035050

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: grafitově šedá

**7 590 Kč**



## Podlahové vysavače řady Compact C2

### CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean FJM s objemem 3,5 l
- komfortní kompaktní teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém Compact
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- komfortní navijení kabelu
- pohodlná XXL rukojeť
- akční rádius 11 m

20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



### Compact C2 Cat&Dog 12030520

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- barva: mangově červená

**7 990 Kč**



### Compact C2 Parquet XL PowerLine 12030540

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: obsidian černá

**7 590 Kč**

\*\* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



## Podlahový vysavač řady Compact C1

### CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean FJM s objemem 3,5 l
- nerezová teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- akční rádius 9 m

20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



### Compact C1 Powerline 10693490

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355
- barva: mangově červená

5 990 Kč



## Podlahové vysavače řady Classic C1

### CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- pohodlná XXL rukojeť
- komfortní kompaktní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- akční rádius 9 m

20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



### Classic C1 PowerLine 12030000

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- barva: mangově červená

4 590 Kč



### Classic C1 Flex PowerLine 12030020

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3, flexibilní hubice na spáry SFD 20
- barva: lotosově bílá

4 990 Kč



### Classic C1 Parquet XL PowerLine 12030040

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: grafitově šedá

5 590 Kč

\*\* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



## Bezsáčkové vysavače řady Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- funkce ComfortClean
- objem prachové nádoby 2,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- komfortní navijení kabelu
- akční rádius 11 m



20  
LET

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



### Blizzard CX1 PowerLine 12034360

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: grafitově šedá

**8 990 Kč**



### Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné integrované příslušenství
- barva: kovově modrá


**11 990 Kč**



### Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: obsidian černá

**12 990 Kč**



#### Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



#### Funkce ComfortClean

Speciální snímače kontrolují Gore® CleanStream® filtr jemného prachu, který se v případě potřeby čistí zcela automaticky.



#### Inovativní oddělování prachu

Oddělené vysypání hrubých nečistot a jemného prachu zajišťuje hygienické vyprázdnění nádoby.

\*\* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



## Bezsáčkové vysavače řady Boost CX1

### CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- pojezdová kolečka TruckDrive
- kompaktní rozměry přístroje
- objem prachové nádoby 1,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- akční rádius 10 m

**20  
LET**

Testováno  
na životnost až 20 let\*\*



### Boost CX1 125 Edition 12433990

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- komfortní rukojeť
- barva: lotosově bílá

**7 990 Kč**



### Boost CX1 11666960

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá

**7 990 Kč**



### Boost CX1 125 Gala Edition 12434010

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- komfortní rukojeť
- prodloužená záruka na 125 týdnů
- barva: kašmírově šedá

**8 990 Kč**



### Boost CX1 Cat&Dog 11666940

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: obsidian černá

**9 990 Kč**



### Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



### TrackDrive

Díky kolečkům TrackDrive se s Boost CX1 manévruje snadno a lehce a je schopný zatočit na místě. Je bezpečně jej používat i na schodech, protože kolečka TrackDrive brání bočnímu pohybu. Podobně je Boost CX1 schopen překonat drobné překážky, jako jsou kabely a prahy.



### Kompaktní design

Boost CX1 je nejmenší bezsáčkový vysavač Miele. Jeho kompaktní design nabízí následující výhody: zabírá méně místa, lze jej bezpečně postavit na schody a prostorově úsporný k uložení.

\*\* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



## Robotické vysavače Scout RX3

### CHARAKTERISTIKA RÁDY

- 3D Smart navigation – optimální navigace přístroje kolem nábytku a předmětů
- Quattro Cleaning Power systém
- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- Furniture Protection – funkce rozpoznání nábytku
- Senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- Ovládání pomocí aplikace, Home Mapping – oblíbené / blokové oblasti
- AirClean Plus filtr, objem prachové nádoby 0,4 l



### Scout RX3 11713580

- Non-Stop Power – 65 m<sup>2</sup> nebo 60 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 173 minut
- barva: obsidian černá

**18 990 Kč**



### Scout RX3 Runner 11713560

- Non-Stop Power – 120 m<sup>2</sup> nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: bronzová PearlFinish


**19 990 Kč**



### Scout RX3 HomeVision HD 11713550


- Non-Stop Power – 120 m<sup>2</sup> nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: zlatorůžová PearlFinish

**21 990 Kč**



### 3D Smart Navigation

Další vývoj chytré navigace umožňuje robotickým vysavačům nejpřesnější trojrozměrné rozpoznávání místností pomocí systému stereokamer. Tato technologie tak zjišťuje vzdálenosti od možných překážek.



### Quattro Cleaning Power

Pomocí extrémně hustých výkyvných bočních kartáčů bez problému vyčistí okrajové prostory i kouty. Ani hrubé nečistoty nemají žádnou šanci. Kartáčový válec zachycuje tyto nečistoty, které boční ramena nametají pod přístroj. Zbývající jemné nečistoty jsou pečlivě nasávány pomocí silného proudu vzduchu do zadního sacího otvoru.



### Carpet Boost

Kromě systému Quattro Cleaning disponuje vysavač Scout RX3 také funkcí rozpoznání podlahové krytiny Carpet Boost. Díky ní pozná, že jede po koberci a zvýší svůj výkon. Tak dosahuje prvotřídního zachycování prachu i na kobercích.



## Akumulátorové vysavače Triflex



**Triflex HX1 Flash\***  
12183900

- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- doba provozu až 60 min.
- barva: grafitově šedá

**15 590 Kč**



**Triflex HX2 125 Edition**  
12434090

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- hygienický filtr Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: kašmírově šedá

**14 990 Kč**



**Triflex HX2 125 Gala Edition**  
12434100

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- hygienický filtr Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- doba provozu až 2× 60 min.
- prodloužená záruka na 125 týdnů
- barva: infinity šedá PearlFinish

**17 990 Kč**



**Triflex HX2**  
11789650

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: lotosově bílá

**16 990 Kč**



**Triflex HX2 Cat&Dog**  
11789680

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- doba provozu až 60 min.
- barva: obsidian černá

**17 990 Kč**



**Triflex HX2 Performance\***  
11789710

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- dodatečný akumulátor
- doba provozu až 2× 60 min.
- barva: kašmírově šedá

**20 990 Kč**



**Triflex HX2 Pro\***  
11789750

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- dodatečná nabíjecí stanice
- nástavec na tvrdé podlahy
- doba provozu až 120 min.
- barva: infinity šedá PearlFinish

**23 990 Kč**



## Příslušenství



### Originální sáčky Miele HyClean KK

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 5 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Swing H1

obj. č. 10123260

**399 Kč**



### Originální sáčky Miele HyClean FJM Pure

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 12281690

**399 Kč**



### XXL balení originálních sáčků Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 motorové filtry, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 10408420

**1 499 Kč**



### Originální sáčky Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 9917730

**399 Kč**



### XXL balení originálních sáčků Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 motorové filtry, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 10408410

**1 499 Kč**



### Filtr Active AirClean SF-AA 50 (na obr.)

- s aktivním uhlím pro efektivní pohlcování nepříjemných pachů
- ideální pro majitele domácích zvířat
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 9616110

### Filtr Active AirClean SF-AA 30

- pro vysavače řady Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616080

**659 Kč**



### Filtr HEPA AirClean SF-HA 50 (na obr.)

- ideální pro alergiky na domácí prach,  $\geq 99,95$  % schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2


obj. č. 9616280

### Filtr HEPA AirClean SF-HA 30

- pro vysavače řady Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616270

**989 Kč**



### Filtr AirClean Plus SF-AP 50

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 10107860

**579 Kč**



### Podlahový kartáč Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s přírodními štětinami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 41 cm

obj. č. 7101160

1 889 Kč



### Podlahový kartáč Parquet Twister (SBB 300-3)

- s přírodními štětinami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 31 cm

obj. č. 7155710

1 549 Kč



### Podlahový kartáč na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- k čištění tvrdých podlah
- se štětinami z umělých vláken
- s otočným kloubem

obj. č. 9730770

1 429 Kč



### Turbokartáč STB 305-3

- ke snadnému a důkladnému čištění koberců s krátkým vlasem
- díky poháněnému kartáčovému válci je vhodný pro odstraňování noplek, vlasů a zvířecích chlupů

obj. č. 10455360

2 499 Kč



### Ruční turbokartáč Turbo Mini STB 101

- pro rychlé vyčištění čalouněného nábytku, matrací a autosedaček
- pomocí kartáčového válce poháněného sacím systémem odstraní žmolky a zvířecí chlupy
- šířka 16 cm

obj. č. 7252850

1 749 Kč



### Univerzální kartáč SUB 20

- pro snadné vysávání těžko dostupných ploch
- možno připojit na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- s otočným kloubem a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

659 Kč



### Sací štětec SSP 10

- s přírodními štětinami k mimořádně šetrnému čištění choulostivých povrchů
- flexibilně nastavitelný otočný kloub
- kompatibilní se všemi vysavači Miele

obj. č. 7132710

399 Kč



### Flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20

- ideální pro těžce dostupné a úzké meziprostory
- délka 56 cm

obj. č. 7252100

549 Kč



### Hubice na čištění matrací SMD 10

- pro čištění těžko dostupných meziprostorů mezi lůžkem a matracemi nebo mezi sedacími matracemi čalouněného nábytku

obj. č. 7252280

529 Kč



### Kartáč na čištění topných těles SHB 30

- k čištění žeber topných těles, větracích mřížek a podobných spár
- bezproblémové použití v kombinaci se všemi Miele hubicemi na vysávání spár

obj. č. 9660490

599 Kč



### Hygienický filtr AirClean SF HY 60

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639240

659 Kč



### Filtr HEPA AirClean SF HA 60

- ideální pro alergiky na domácí prach,  $\geq 99,95\%$  schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639210

969 Kč




### Filtr jemného prachu CX FSF

- pro zachycení jemných prachových částic
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr měnit jednou za 3 roky
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639250

1 199 Kč



### Univerzální boční kartáče RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 11724180

479 Kč



### Univerzální boční kartáče na koberce RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 10592090

499 Kč

## Příslušenství



### Filtr AirClean Plus pro RX2 / RX3

- 2stupňový filtrační systém spolehlivě zachytí prach
- pro čistý vzduch v místnosti

obj. č. 10592080

479 Kč



### Sada těsnících lišt pro RX2 / RX3

- pro efektivní a spolehlivé zachycení prachu
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 10592100

659 Kč



### Kartáčový válec pro RX2

- odstraňuje i nejméně nečistoty
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 10592110

659 Kč



### Kartáčový válec pro RX3

- odstraňuje i nejméně nečistoty
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 11724200

659 Kč



### Magnetická páska

- pro vymezení ploch, které nemá robotický vysavač vysávat (např. k ohraničení místností nebo koberců)
- vhodné pro všechny robotické vysavače Miele
- obsah: 4 × 1 m magnetické pásky

obj. č. 10802450

699 Kč



### Balíček příslušenství pro RX3

- balení obsahuje – jeden pár univerzálních bočních kartáčů, jeden kartáčový válec, sadu těsnících lišt a dva filtry AirClean Plus

obj. č. 11793930

2 399 Kč



### Akumulátor Li-Ion

- umožňuje zdvojnásobit dobu provozu vysavače Triflex

obj. č. 11384710

3 799 Kč



### Nabíjecí stanice

- pro pohodlné nabíjení akumulátoru nezávisle na přístroji
- umožňuje současně nabíjení druhého akumulátoru

obj. č. 11384900

2 599 Kč



### Ruční elektrokartáč

- pro efektivní odstraňování vlasů a zvířecích chlupů z čalounění nebo autosedaček
- šířka 16 cm
- použití s jednotkou PowerUnit samostatně

obj. č. 11384950

2 599 Kč



### Filtr jemného prachu HX1

- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11385020

1 099 Kč



### Filtr jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

1 099 Kč



### Kartáč na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemný kartáč určený pro tvrdé a choulostivé podlahy

obj. č. 11724550

1 199 Kč



### Držák příslušenství HX1 / HX2

- připevnění držáku k vysavači Triflex
- až pro dvě příslušenství

obj. č. 11724560

499 Kč

Miele, spol. s r. o. • (Spielberk Office Centre) Holandská 4 • 639 00 Brno  
E-mail: info@miele.cz • Tel.: 800 MIELE1 (800 643 531)

Miele Experience Center Brno: (Spielberk Office Centre) Holandská 4 • 639 00 Brno  
E-mail: brno@miele.cz • Tel.: 543 553 111–3 • Fax: 543 553 119

Miele Experience Center Praha: (budova Diamond Point) Ke Štvanici 3 • 180 00 Praha 8  
E-mail: praha@miele.cz • Tel.: 225 095 555–6 • Fax: 225 095 559

© Miele & Cie. KG / Chyby a změny vyhrazeny / CZ 02/2024