

Miele

Vysavače Miele

Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání květen 2023



5 LET
ZÁRUKA MIELE

10 LET
ZÁRUKA NA MOTOR

při zakoupení společně
s XXL balením sáčků



Podlahové vysavače řady Complete C3

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu tlačítky +/-
- světelný displej pro indikaci výkonu
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navíjení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 12 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Complete C3 Active*
12132980

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- barva: petrolejová

6 990 Kč



Complete C3 PowerLine*
12032840

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- barva: mangově červená

6 990 Kč



Complete C3 Flex PowerLine*
12032900

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- flexibilní hubice na spáry SFD 20
- barva: kari žlutá

7 290 Kč



Complete C3 Parquet Active*
12133030

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- barva: grafitově šedá

7 990 Kč



Complete C3 Parquet Active*
12133010

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- barva: lotosově bílá

7 990 Kč



Complete C3 Parquet Powerline
12032870

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: námořnická modrá

8 490 Kč



Complete C3 Parquet Flex PowerLine
12032920

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- flexibilní hubice na spáry SFD 20
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: petrolejová

8 990 Kč



Complete C3 Parquet XL PowerLine
12032950

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: obsidian černá

8 990 Kč



Complete C3 Allergy Powerline

12032860

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- barva: lotosově bílá

8 490 Kč



Complete C3 Cat&Dog Powerline

12032880

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- barva: ostružinová

9 490 Kč



Complete C3 Comfort PowerLine

12032890

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- indikátor přehřátí
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- barva: grafitově šedá

10 990 Kč

Prodlužte si záruku vysavače Miele na 5 let...

5 LET ZÁRUKA MIELE

... při zakoupení společně
s XXL balením sáčků.



Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte jakýkoli podlahový vysavač Miele a současně XXL balení¹⁾ originálních sáčků Miele HyClean 3D Efficiency nebo tyčový vysavač Miele současně se 4 baleními sáčků HyClean KK a následně si přístroj zaregistrujete, získáte na svůj vysavač Miele 5letou záruku zdarma.

¹⁾ XXL balení obsahuje 16 originálních sáčků Miele HyClean, 4 AirClean filtry a 4 motorové filtry

* akční model, v nabídce pouze do vyprodání zásob
** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Podlahové vysavače řady Complete C2

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- nerezová teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- ochranná lišta
- akční rádius 10 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Complete C2 Tango
12034980

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355
- barva: mangově červená

6 590 Kč



Complete C2 Parquet XL PowerLine*
12035050

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: grafitově šedá

7 590 Kč



Podlahové vysavače řady Compact C2

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean FJM s objemem 3,5 l
- komfortní kompaktní teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém Compact
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- komfortní navíjení kabelu
- pohodlná XXL rukojeť
- akční rádius 11 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Compact C2 Cat&Dog
12030520

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- barva: mangově červená

7 990 Kč



Compact C2 Parquet XL PowerLine
12030540

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: obsidian černá

7 590 Kč



Podlahový vysavač řady Compact C1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean FJM s objemem 3,5 l
- nerezová teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- akční rádius 9 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Compact C1 Powerline*
10693490

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355
- barva: mangově červená

5 990 Kč



Podlahové vysavače řady Classic C1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- pohodlná XXL rukojeť
- komfortní kompaktní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- akční rádius 9 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Classic C1 PowerLine*
12030000

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- barva: mangově červená

4 590 Kč



Classic C1 Flex PowerLine*
12030020

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3, flexibilní hubice na spáry SFD 20
- barva: lotosově bílá

4 990 Kč



Classic C1 Parquet XL PowerLine*
12030040

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: grafitově šedá

5 590 Kč

* akční model, v nabídce pouze do vyprodání zásob
** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Bezsáčkové vysavače řady Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- funkce ComfortClean
- objem prachové nádoby 2,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- komfortní navíjení kabelu
- akční rádius 11 m



20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Blizzard CX1 PowerLine* 12034360

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: grafitově šedá

8 990 Kč



Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné integrované příslušenství
- barva: kovově modrá


11 990 Kč



Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: obsidian černá

12 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



Funkce ComfortClean

Speciální snímače kontrolují Gore® CleanStream® filtr jemného prachu, který se v případě potřeby čistí zcela automaticky.



Inovativní oddělování prachu

Oddělené vysávání hrubých nečistot a jemného prachu zajišťuje hygienické vyprázdnění nádobky.

* akční model, v nabídce pouze do vyprodání zásob

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Bezšáckové vysavače řady Boost CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- pojezdová kolečka TruckDrive
- kompaktní rozměry přístroje
- objem prachové nádoby 1,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- akční rádius 10 m

**20
LET**

Testováno
na životnost až 20 let**



Boost CX1 Active*
12133670

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: grafitově šedá

7 990 Kč



Boost CX1*
11666960

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá

7 990 Kč



Boost CX1 Parquet
11666930

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá

8 990 Kč



Boost CX1 Cat&Dog
11666940

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: obsidian černá

9 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



TrackDrive

Díky kolečkům TrackDrive se s Boost CX1 manévruje snadno a lehce a je schopný zatočit na místě. Je bezpečné jej používat i na schodech, protože kolečka TrackDrive brání bočnímu pohybu. Podobně je Boost CX1 schopen překonat drobné překážky, jako jsou kabely a prahy.



Kompaktní design

Boost CX1 je nejmenší bezšáckový vysavač Miele. Jeho kompaktní design nabízí následující výhody: zabírá méně místa, lze jej bezpečně postavit na schody a prostorově úsporný k uložení.

* akční model, v nabídce pouze do vyprodání zásob

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Robotické vysavače Scout RX3

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- 3D Smart navigation – optimální navigace přístroje kolem nábytku a předmětů
- Quattro Cleaning Power systém
- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- Furniture Protection – funkce rozpoznání nábytku
- Senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- Ovládání pomocí aplikace, Home Mapping – oblíbené / blokové oblasti
- AirClean Plus filtr, objem prachové nádoby 0,4 l



Scout RX3*
11713580

- Non-Stop Power – 65 m² nebo 60 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 173 minut
- barva: obsidian černá

18 990 Kč



Scout RX3 Runner*
11713560

- Non-Stop Power – 120 m² nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: bronzová PearlFinish


19 990 Kč



Scout RX3 HomeVision HD*
11713550


- Non-Stop Power – 120 m² nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: zlatorůžová PearlFinish

21 990 Kč



3D Smart Navigation

Další vývoj chytré navigace umožňuje robotickým vysavačům nejpreciznější trojrozměrné rozpoznávání místností pomocí systému stereokamer. Tato technologie tak zjišťuje vzdálenosti od možných překážek.



Quattro Cleaning Power

Pomocí extrémně hustých výkyvných bočních kartáčů bez problému vyčistí okrajové prostory i kouty. Ani hrubé nečistoty nemají žádnou šanci. Kartáčový válec zachycuje tyto nečistoty, které boční ramena nametají pod přístroj. Zbývající jemné nečistoty jsou pečlivě nasávány pomocí silného proudu vzduchu do zadního sacího otvoru.



Carpet Boost

Kromě systému Quattro Cleaning disponuje vysavač Scout RX3 také funkcí rozpoznání podlahové krytiny Carpet Boost. Díky ní pozná, že jede po koberci a zvýší svůj výkon. Tak dosahuje prvotřídního zachycování prachu i na kobercích.

* akční model, v nabídce pouze do vyprodání zásob

Akumulátorové vysavače Triflex



Triflex HX1 Active
12139140

- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr Hygiene Lifetime
- XS nástěnný držák
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: obsidian černá

12 990 Kč



Triflex HX1
11789520

- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr Hygiene Lifetime
- doba provozu až 60 min.
- barva: lotosově bílá

14 590 Kč



Triflex HX1
11789590

- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr Hygiene Lifetime
- doba provozu až 60 min.
- barva: grafitově šedá

14 590 Kč



Triflex HX1 Flash
12183900

- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- doba provozu až 60 min.
- barva: grafitově šedá

15 590 Kč



Triflex HX2
11789650

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: lotosově bílá

16 990 Kč



Triflex HX2 Cat&Dog
11789680

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- doba provozu až 60 min.
- barva: obsidian černá

17 990 Kč



Triflex HX2 Performance
11789710

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- dodatečný akumulátor
- doba provozu až 2× 60 min.
- barva: kašmírově šedá

20 990 Kč



Triflex HX2 Pro
11789750

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- dodatečná nabíjecí stanice
- nástavec na tvrdé podlahy
- doba provozu až 120 min.
- barva: infinity šedá PearlFinish

23 990 Kč





Příslušenství



Originální sáčky Miele HyClean KK

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 5 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Swing H1

obj. č. 10123260

399 Kč



Originální sáčky Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 9917710

399 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 motorové filtry, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 10408420

1 499 Kč



Originální sáčky Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 9917730

399 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 motorové filtry, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 10408410

1 499 Kč



Filtr Active AirClean SF-AA 50 (na obr.)

- s aktivním uhlím pro efektivní pohlcování nepříjemných pachů
- ideální pro majitele domácích zvířat
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 9616110

Filtr Active AirClean SF-AA 30

- pro vysavače řady Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616080

659 Kč



Filtr HEPA AirClean SF-HA 50 (na obr.)

- ideální pro alergiky na domácí prach, $\geq 99,95\%$ schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2


obj. č. 9616280

Filtr HEPA AirClean SF-HA 30

- pro vysavače řady Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616270

989 Kč



Filtr AirClean Plus SF-AP 50

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 10107860

579 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s přírodními štětinami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 41 cm

obj. č. 7101160

1 889 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister (SBB 300-3)

- s přírodními štětinami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 31 cm

obj. č. 7155710

1 549 Kč



Podlahový kartáč na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- k čištění tvrdých podlah
- se štětinami z umělých vláken
- s otočným kloubem

obj. č. 9730770

1 429 Kč



Turbokartáč STB 305-3

- ke snadnému a důkladnému čištění koberců s krátkým vlasem
- díky pohaněnému kartáčovému válci je vhodný pro odstraňování noplek, vlasů a zvířecích chlupů

obj. č. 10455360

2 499 Kč



Ruční turbokartáč Turbo Mini STB 101

- pro rychlé vyčištění čalouněného nábytku, matrací a autosedaček
- pomocí kartáčového válce pohaněného sacím systémem odstraní žmolky a zvířecí chlupy
- šířka 16 cm

obj. č. 7252850

1 749 Kč



Univerzální kartáč SUB 20

- pro snadné vysávání těžko dostupných ploch
- možno připojit na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- s otočným kloubem a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

659 Kč



Sací štětec SSP 10

- s přírodními štětinami k mimořádně šetrnému čištění choulostivých povrchů
- flexibilně nastavitelný otočný kloub
- kompatibilní se všemi vysavači Miele

obj. č. 7132710

399 Kč



Flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20

- ideální pro těžce dostupné a úzké mezprostory
- délka 56 cm

obj. č. 7252100

549 Kč



Hubice na čištění matrací SMD 10

- pro čištění těžko dostupných mezíprostor mezi lůžkem a matracemi nebo mezi sedacími matracemi čalouněného nábytku

obj. č. 7252280

529 Kč



Kartáč na čištění topných těles SHB 30

- k čištění žebér topných těles, větracích mřížek a podobných spár
- bezproblémové použití v kombinaci se všemi Miele hubicemi na vysávání spár

obj. č. 9660490

599 Kč



Hygienický filtr AirClean SF HY 60

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639240

659 Kč



Filtr HEPA AirClean SF HA 60

- ideální pro alergiky na domácí prach, $\geq 99,95\%$ schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639210

969 Kč




Filtr jemného prachu CX FSF

- pro zachycení jemných prachových částic
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr měnit jednou za 3 roky
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639250

1 199 Kč



Univerzální boční kartáče RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 11724180

479 Kč



Univerzální boční kartáče na koberce RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 10592090

499 Kč

Příslušenství



Filtr AirClean Plus pro RX2 / RX3

- 2stupňový filtrační systém spolehlivě zachytí prach
- pro čistý vzduch v místnosti

obj. č. 10592080

479 Kč



Sada těsnících lišt pro RX2 / RX3

- pro efektivní a spolehlivé zachycení prachu
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 10592100

659 Kč



Kartáčový válec pro RX2

- odstraňuje i nejméně nečistoty
- s kvalitními štětini z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 10592110

659 Kč



Kartáčový válec pro RX3

- odstraňuje i nejméně nečistoty
- s kvalitními štětini z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 11724200

659 Kč



Magnetická páska

- pro vymezení ploch, které nemá robotický vysavač vysávat (např. k ohraničení místností nebo koberců)
- vhodné pro všechny robotické vysavače Miele
- obsah: 4 × 1 m magnetické pásky

obj. č. 10802450

699 Kč



Baliček příslušenství pro RX3

- balení obsahuje – jeden pár univerzálních bočních kartáčů, jeden kartáčový válec, sadu těsnících lišt a dva filtry AirClean Plus

obj. č. 11793930

2 399 Kč



Akumulátor Li-Ion

- umožňuje zdvojnásobit dobu provozu vysavače Triflex

obj. č. 11384710

3 799 Kč



Nabíjecí stanice

- pro pohodlné nabíjení akumulátoru nezávisle na přístroji
- umožňuje současně nabíjení druhého akumulátoru

obj. č. 11384900

2 599 Kč



Ruční elektrokartáč

- pro efektivní odstraňování vlasů a zvířecích chlupů z čalounění nebo autosedaček
- šířka 16 cm
- použití s jednotkou PowerUnit samostatně

obj. č. 11384950

2 599 Kč



Filtr jemného prachu HX1

- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11385020

1 099 Kč



Filtr jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

1 099 Kč



Kartáč na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemný kartáč určený pro tvrdé a choulostivé podlahy

obj. č. 11724550

1 199 Kč



Držák příslušenství HX1 / HX2

- připevnění držáku k vysavači Triflex
- až pro dvě příslušenství

obj. č. 11724560

499 Kč

Miele, spol. s r. o. • (Spielberk Office Centre) Holandská 4 • 639 00 Brno
E-mail: info@miele.cz • Tel.: 800 MIELE1 (800 643 531)

Miele Experience Center Brno: (Spielberk Office Centre) Holandská 4 • 639 00 Brno
E-mail: brno@miele.cz • Tel.: 543 553 111–3 • Fax: 543 553 119

Miele Experience Center Praha: (budova Diamond Point) Ke Štvanici 3 • 180 00 Praha 8
E-mail: praha@miele.cz • Tel.: 225 095 555–6 • Fax: 225 095 559

© Miele & Cie. KG / Chyby a změny vyhrazeny / CZ 5/2023