

Miele


Vysavače Miele

Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání srpen 2026





Navrženo v Německu.

Vyrobena v Německu.

Ve společnosti Miele již téměř 100 let zdokonalujeme své řemeslné dovednosti v oblasti výroby vysavačů, abychom mohli vytvářet produkty té nejvyšší kvality. Naše přístroje jsou testovány podle nejpřísnějších norem a jsou vyrobeny tak, aby vydržely, díky čemuž vynikají mimořádnou odolností. Jsme hrdí na to, že vám do domácnosti přinášíme špičkový výkon a inovativní kvalitu.

5 | ZÁRUKA
LET

Prodloužená záruka zdarma

5 let záruky na modely Triflex HX3

K nákupu akumulátorových vysavačů modelu Triflex HX3 získáte prodlouženou záruku zcela zdarma. Pro získání záruky je nutné si vytvořit uživatelský profil Miele a následně zaregistrovat spotřebič vyplněním registračního formuláře.

Nabídka platí od 4. 5. do 18. 12. 2026.

Více informací a registrační formulář na miele.cz/triflex-zaruka



Kartáč AquaTwister

Dva rotující mokré mopy a 300ml nádržka na vodu zajišťují efektivní mokré čištění podlah na ploše až 160 m² a poradí si i se zaschlými nečistotami. Osvětlení v rozsahu 360° pomáhá odhalit každou skvrnu i jemný prach. Mopy lze snadno vyjmout a práť v pračce při 60 °C. Kartáč je kompatibilní se všemi modely Triflex HX3.

Výkon a výdrž

Motor Digital Efficiency s technologií Vortex zajišťuje vysoký čistící výkon na všech typech povrchů. Díky filtru HEPA zachytí až 99,999 %¹ prachu. Li-ion akumulátor s výdrží až 70 minut² na jedno nabití umožňuje pohodlné vysávání větších ploch. Akumulátor je navíc vyměnitelný.

Design 3 v 1 a režim Boost

Patentovaný³ design 3 v 1 umožňuje přizpůsobit vysavač různým způsobům úklidu – od velkých ploch až po čalounění nebo prostor pod nábytkem. S nečekanými situacemi a odolnými nečistotami si poradí režim Boost, který na 10 sekund zvýší výkon o 42 %.



Kartáč MultiFloor XXL

Díky funkci FloorDetect vysavač automaticky rozpozná typ podlahy a přizpůsobí sací výkon pro efektivní vysávání všech podlahových krytin – od koberců až po tvrdé podlahy. Integrované LED osvětlení BrilliantLight odhalí prach i na tmavých místech a za všech světelných podmínek, takže vám při úklidu nic neunikne.

Přehledný displej

Díky integrovanému displeji máte vždy dokonalý přehled. Během vysávání vidíte zbývající výdrž akumulátoru, zvolený režim čištění (Low, Eco, High) i časovač v režimu Boost. Zobrazení zbývající doby vysávání vám umožní optimálně naplánovat spotřebu energie. Během nabíjení můžete na displeji sledovat stav nabití v procentech.

Twist2Open


Funkce Twist2Open umožňuje vyprázdnit obsah zásobníku jediným pohybem. Integrovaná kovová síťka zároveň pomáhá odstranit prach téměř beze zbytku, a to bez nutnosti ručního zásahu. Mimořádně pohodlný, hygienický a jednoduchý způsob vyprázdnění plného zásobníku.

Příslušenství pro Triflex HX3



Triflex AquaTwister (HX-AT 10)

- pro mokré čištění všech typů voděodolných podlahových krytin
- 360° SpotLight pro dokonalé osvětlení čištěné plochy
- MoistureFlex: 3 stupně intenzity dávkování vody
- maximální manévrovatelnost díky flexibilnímu otočnému kloubu
- obsah: 1x elektrokartáč AquaTwister, 2x AquaPads Universal, 1x zásobník a podložka
- kompatibilní s akumulátorovými vysavači Triflex HX3



Univerzální čistící návlak AquaPads (HX-APU)

- pro mokré čištění všech typů voděodolných podlahových krytin
- hloubkový čistící účinek díky mimořádně savým vláknům
- opakovaně použitelné a pratelné v pračce při 60 °C
- rychlé, hygienické a bezkontaktní upevnění díky suchému zipu
- kompatibilní s Miele AquaTwister
- obsah: 4 kusy



Miele FloorClean – univerzální čistící prostředek na podlahy (ST HX FC 5001 L)

- pro čištění všech typů voděodolných podlahových krytin
- s vůní ZenRetreat – exkluzivní vůně pro dlouhotrvající svěžest
- koncentrovaný prostředek pro péči o podlahy s intenzivním čistícím účinkem
- s technologií Freshplex™ pro neutralizaci nepříjemných pachů
- čištění beze šmouh a s bezchybnými výsledky
- snadno biologicky odbouratelný, bez agresivních zbytků
- objem: 500 ml

obj. č. 12977320

4 290 Kč

obj. č. 12977770

749 Kč

obj. č. 13006700

399 Kč

1) 99,999 % podle normy IEC 62885-4:2020/HEPA podle normy EN 1822-1:2019
2) Výdrž 70 minut platí při použití nízkého výkonového stupně bez připojeného elektrokartáče MultiFloor XXL.
3) Patent: DE 10 2016 105 475 B4

Akumulátorové vysavače Triflex HX3



CHARAKTERISTIKA ŘADY

- možnost mokrého čištění
- technologie Vortex
- motor Digital Efficiency
- režim Boost
- parkovací systém pro přestávky při vysávání
- Li-ion akumulátor
- design 3 v 1
- objem nádoby na prach 0,5 l
- vzduchový filtr HEPA Lifetime
- ComfortClean



Triflex HX3
12878340

- kartáč MultiFloor
- nástěnný držák
- 3dílná sada a držák na příslušenství
- 1 akumulátor
- až 70 minut
- barva: zářivě bílá

16 990 Kč



Triflex HX3 Hardfloor
12878360

- kartáč MultiFloor s osvětlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- nástěnný držák
- 3dílná sada a držák na příslušenství
- 1 akumulátor
- až 70 minut
- barva: Casa šedá

17 490 Kč



Triflex HX3 Cat & Dog
12878350

- kartáč MultiFloor s osvětlením BrilliantLight
- nástěnný držák
- 3dílná sada a držák na příslušenství
- elektrický kompaktní kartáč
- 1 akumulátor
- až 70 minut
- barva: obsidian černá

17 990 Kč



Triflex HX3 Aqua
12878380

- kartáč AquaTwister
- kartáč MultiFloor s osvětlením BrilliantLight
- nástěnný držák
- 3dílná sada a držák na příslušenství
- 2 mopovací návleky AquaPads a 1 odkládací podložka
- čisticí prostředek FloorClean
- 1 akumulátor
- až 70 minut
- barva: obsidian černá
- **voucher na čisticí prostředek zdarma nebo AquaPads za zvýhodněnou cenu**

19 990 Kč



Triflex HX3 Plus
12878370

- kartáč MultiFloor s osvětlením BrilliantLight
- **nástroj pro údržbu tvrdých podlah**
- nástěnný držák
- 3dílná sada a držák na příslušenství
- 2 akumulátory
- až 140 minut s 2 akumulátory
- barva: titanová PearlFinish

21 490 Kč



Triflex HX3 Plus Aqua
12878390

- kartáč AquaTwister
- kartáč MultiFloor s osvětlením BrilliantLight
- Hardfloor Care Tool
- nástěnný držák
- 3dílná sada a držák na příslušenství
- 2 mopovací návleky AquaPads a 1 odkládací podložka
- čisticí prostředek FloorClean
- 2 akumulátory
- až 140 minut s 2 akumulátory
- barva: obsidian černá
- **voucher na čisticí prostředek zdarma nebo AquaPads za zvýhodněnou cenu**

23 990 Kč



Akumulátorové vysavače Duoflex

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- digitální motor
- koncept 2v1
- objem prachové nádoby 0,3 l
- SpeedLock funkce
- elektrokartáč MultiFloor
- 60 m² na jedno nabití
- technologie Vortex
- filtr Hygiene



Duoflex HX1
12377800

- nástěnný držák
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: nordic modrá

8 990 Kč



Duoflex HX1
12377810

- nástěnný držák
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: sunset žlutá

8 990 Kč



Duoflex HX1 Cat&Dog
12377820

- nástěnný držák SpeedLock
- funkce Grab&Go
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: obsidian černá

10 990 Kč



Duoflex HX1 TotalCare
12377850

- nástěnný držák SpeedLock
- funkce Grab&Go
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- univerzální kartáč
- flexibilní hubice na vysávání spár XL
- prodloužení hadice
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: obsidian černá se zlatorůžovou

11 990 Kč





Podlahové vysavače Guard S1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu
- 4stupňový otočný volič
- originální sáček HyClean Pure TU s objemem 3,5 l
- parkovací systém pro přestávky ve vysávání
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- ochranná lišta
- akční rádius 10 m



Testováno
na životnost až 20 let*



Guard S1 Junior
12558560

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- dvoudílná trubice EasyLock
- hmotnost: 6 kg
- barva: terra červená
- **voucher na balení sáčků zdarma**

4 990 Kč



Guard S1 Standard
12558580

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- hmotnost: 6 kg
- barva: nordic modrá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

5 490 Kč



Guard S1 Parquet Flex
12558600

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- flexibilní spárová hubice
- hmotnost: 6 kg
- kartáč Parquet Twister
- barva: brilantová bílá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

5 990 Kč



Prodlužte si záruku na 5 let

Pokud si u autorizovaného prodejce Miele zakoupíte jakýkoli sáčekový podlahový vysavač Miele Guard a současně 4 balení sáčků HyClean Pure CO, Hyclean Pure TU nebo 1 XXL balení originálních sáčků Miele HyClean Pure a následně si přístroj zaregistrujete, získáte na svůj vysavač Miele Guard prodlouženou záruku na 5 let.

Platí na všechny vysavače řady Miele Guard.

Více informací naleznete na internetových stránkách **www.miele.cz**.

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem
Podrobné podmínky testování na miele.cz/20let





Podlahové vysavače Guard M1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu
- tlačítko MODE
- originální sáček HyClean Pure CO s objemem 4,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- parkovací systém pro přestávky ve vysávání
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navijení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 11 m



Testováno
na životnost až 20 let*



Guard M1 Standard
12562160

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: terra červená
- **voucher na balení sáčků zdarma**

6 990 Kč



Guard M1 Standard
12562360

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: sunset žlutá
- **voucher na balení sáčků zdarma**
- **voucher na HEPA filtr zdarma, nebo sada filtrů za výhodnou cenu**

6 990 Kč



Guard M1 Flex
12562290

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- flexibilní spárová hubice
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: nordic modrá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

7 490 Kč



Guard M1 Parquet Flex
12562320

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- flexibilní spárová hubice
- hmotnost: 6,7 kg
- kartáč Parquet Twister
- barva: brilantová bílá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

8 690 Kč



Guard M1 Cat & Dog
12562270

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- ergonomická rukojeť
- teleskopická trubice EasySlide
- hmotnost: 6,7 kg
- turbokartáč
- barva: obsidian černá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

8 990 Kč



* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem
Podrobné podmínky testování na miele.cz/20let





Podlahové vysavače Guard L1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu
- světelný displej pro indikaci výkonu
- originální sáček HyClean Pure TU s objemem 3,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- parkovací systém pro přestávky ve vysávání
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navíjení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 12 m



Testováno
na životnost až 20 let*



Guard L1 Terra červená
12559700

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: terra červená
- **voucher na balení sáčků zdarma**
- **voucher na HEPA filtr zdarma,**
nebo sada filtrů za výhodnou cenu

7 990 Kč



Guard L1 Standard
12559710

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: nordic modrá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

7 990 Kč



Guard L1 Red Pulse
12851770

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: rubínově červená Velvet
- **voucher na hubici AllFloor**
- **voucher na balení sáčků zdarma**

7 990 Kč



Guard L1 Parquet
12559850

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- kartáč Parquet Twister
- kolečka Dynamic Drive
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: brilantová bílá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

9 690 Kč



Guard L1 Cat & Dog
12559790

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- ergonomická rukojeť EcoComfort 2.0
- turbokartáč
- hmotnost: 6,7 kg
- barva: obsidian černá
- **voucher na balení sáčků zdarma**

10 190 Kč



Guard L1 Comfort
12559870

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- ergonomická bezdrátová rukojeť Comfort 2.0
- 2 podlahové hubice včetně **AllFloor** na všechny typy podlah
- prémiový LCD displej
- Miele@home
- kolečka Dynamic Drive
- hmotnost: 6,8 kg
- barva: titanová PearlFinish
- **voucher na balení sáčků zdarma**

12 990 Kč

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem
Podrobné podmínky testování na miele.cz/20let



Příslušenství



Originální sáčky Miele HyClean Pure TU

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Guard S1, L1

obj. č. 12557060

430 Kč



XL balení originálních sáčků Miele HyClean Allergy Pure TU

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 8 ks originálních sáčků, filtr HEPA AirClean
- pro vysavače Guard S1, L1

obj. č. 12694920

1 690 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean Pure TU

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Guard S1, L1

obj. č. 12695210

1 590 Kč



Originální sáčky Miele HyClean Pure CO

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Guard M1

obj. č. 12557080

430 Kč



XL balení originálních sáčků Miele HyClean Allergy Pure CO

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 8 ks originálních sáčků, filtr HEPA AirClean
- pro vysavače Guard M1

obj. č. 12694930

1 690 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean Pure CO

- filtruje více než 99,99 % všech jemných částic
- nejefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Guard M1

obj. č. 12695230

1 590 Kč



Filtr Active AirClean SF-AA 50

- s aktivním uhlím pro efektivní pohlcování nepříjemných pachů
- ideální pro majitele domácích zvířat
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12785350

690 Kč



Filtr HEPA AirClean SF-HA 50

- ideální pro alergiky na domácí prach, ≥ 99,95 % schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12785390

1 090 Kč



Filtr AirClean Plus SF-AP 50

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12868930

590 Kč



Filtr Silence AirClean SF-SA 50

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- ke snížení hlučnosti vzduchu a motoru
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Guard S1, M1, L1, Complete C2-C3, Compact C1-C2

obj. č. 12785400

790 Kč



Bezsáčkové vysavače řady Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- funkce ComfortClean
- objem prachové nádoby 2,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- komfortní navíjení kabelu
- akční rádius 11 m




Testováno
na životnost až 20 let*



Blizzard CX 1 PowerLine 12034360

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: grafitově šedá


8 990 Kč



Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné integrované příslušenství
- barva: kovově modrá


11 990 Kč



Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: obsidian černá

12 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



Funkce ComfortClean

Speciální snímače kontrolují Gore® CleanStream® filtr jemného prachu, který se v případě potřeby čistí zcela automaticky.



Inovativní oddělování prachu

Oddělené vysávání hrubých nečistot a jemného prachu zajišťuje hygienické vyprázdnění nádoby.

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem
Podrobné podmínky testování na miele.cz/20let




Bezsáčkové vysavače řady Boost CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- pojezdová kolečka TrackDrive
- kompaktní rozměry přístroje
- objem prachové nádoby 1,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- akční rádius 10 m



Testováno
na životnost až 20 let*



Boost CX1 Blue Pulse
12839420

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- výškově nastavitelná teleskopická trubice EasySlide
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: obsidian černá


7 490 Kč



Boost CX1
11666960

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá


7 990 Kč



Boost CX1 Parquet
11666930

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá

8 990 Kč



Boost CX1 Cat&Dog
11666940

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: obsidian černá

9 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



TrackDrive

Díky kolečkům TrackDrive se s Boost CX1 manévruje snadno a lehce a je schopný zatočit na místě. Je bezpečné jej používat i na schodech, protože kolečka TrackDrive brání bočnímu pohybu. Podobně je Boost CX1 schopen překonat drobné překážky, jako jsou kabely a prahy.



Kompaktní design

Boost CX1 je nejmenší bezsáčkový vysavač Miele. Jeho kompaktní design nabízí následující výhody: zabírá méně místa, lze jej bezpečně postavit na schody a je prostоровě úsporný k uložení.

* při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem
Podrobné podmínky testování na miele.cz/20let

Příslušenství



Podlahový kartáč Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s přírodními štětinami k vysávání choulolistivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 41 cm

obj. č. 7101160

1 990 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister (SBB 300-3)

- s přírodními štětinami k vysávání choulolistivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 31 cm

obj. č. 7155710

1 690 Kč



Podlahová hubice FiberTeQ AllFloor

- ke snadnému a důkladnému čištění koberců a tvrdých podlah
- pohodlná manipulace na všech typech podlahové krytiny
- zvláště ploché konstrukční provedení pro snadné čištění i pod nízkým nábytkem

obj. č. 12789670

1 590 Kč



Podlahový kartáč na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- k čištění tvrdých podlah
- se štětinami z umělých vláken
- s otočným kloubem

obj. č. 9730770

1 490 Kč



Univerzální podlahová hubice AllTeQ (SBD 365-3)

- k čištění koberců nebo tvrdých podlah
- široké zdvihače nití na spodní straně odstraňují i vlasy a chlupy
- s otočným kloubem

obj. č. 11805640

1 890 Kč



Turbokartáč STB 305-3

- ke snadnému a důkladnému čištění koberců s krátkým vlásem
- díky poháněnému kartáčovému válci je vhodný pro odstraňování nopků, vlasů a zvířecích chlupů

obj. č. 10455360

2 690 Kč



Ruční turbokartáč Turbo Mini STB 101

- pro rychlé vyčištění čalouněného nábytku, matrací a autosedaček
- pomocí kartáčového válce poháněného sacím systémem odstraníte žmolky a zvířecí chlupy
- šířka 16 cm

obj. č. 7252850

1 890 Kč



Univerzální kartáč SUB 20

- pro snadné vysávání těžko dostupných ploch
- možno připojit na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- s otočným kloubem a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

690 Kč



Sací štětec SSP 10

- s přírodními štětinami k mimořádně šetrnému čištění choulolistivých povrchů
- flexibilně nastavitelný otočný kloub
- kompatibilní se všemi vysavači Miele

obj. č. 11607230

430 Kč



Flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20

- ideální pro těžce dostupné a úzké meziprostory
- délka 56 cm

obj. č. 7252100

590 Kč



Kartáč na čištění topných těles SHB 30

- k čištění žebér topných těles, větracích mřížek a podobných spár
- bezproblémové použití v kombinaci se všemi Miele hubicemi na vysávání spár

obj. č. 9660490

650 Kč



Hygienický filtr AirClean SF HY 60

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639240

690 Kč



Filtr HEPA AirClean SF HA 60

- ideální pro alergiky na domácí prach, $\geq 99,95\%$ schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639210

1 090 Kč



Filtr jemného prachu CX FSF

- pro zachycení jemných prachových částic
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr měnit jednou za 3 roky
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639250



Akumulátor Li-ion

- umožňuje zdvojnásobit dobu provozu vysavače Triflex
- kompatibilní s vysavači Triflex HX1, HX1 Facelift, HX2 a HX3

obj. č. 11384710 / 13053910

3 990 Kč



Nabíjecí stanice

- pro pohodlné nabíjení akumulátoru nezávisle na přístroji
- umožňuje současné nabíjení druhého akumulátoru

obj. č. 11384900 / 13063570

2 790 Kč



Ruční elektrokartáč pro Triflex

- pro efektivní odstraňování vlasů a zvířecích chlupů z čalounění nebo autosedaček
- šířka 16 cm
- použití s jednotkou PowerUnit samostatně

obj. č. 12410940

2 599 Kč



Filtr jemného prachu HX1 Facelift / HX2 / HX3

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11945240 / 13070280

1 340 Kč



Kartáč na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2 / HX3

- jemný kartáč určený pro tvrdé a chloustivé podlahy

obj. č. 11724550 / 13066020

1 290 Kč



Jemný prachový filtr pro Duoflex

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné prachové částice
- doporučujeme měnit každé 3 roky

obj. č. 12518910

1 290 Kč



Kompaktní ruční turbokartáč pro Duoflex

- vhodný k vysávání koberců, čalounění a autosedaček
- poháněný válec umožňuje důkladné zachycování vláken
- vhodný pro alergiky na prach a domácnosti se zvířaty
- šířka 16 cm

obj. č. 12410910

1 890 Kč



Univerzální kartáč HX-UB

- flexibilně nastavitelný kartáč k rychlému vysátí chloustivých ploch
- ideální na čištění obrazovek a nábytku
- variabilní upevnění na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- vhodný ke všem akumulátorovým vysavačům Miele

obj. č. 12410960

530 Kč



Flexibilní prodloužení sací hadice HX-FSH 20

- pro vysávání mezíprostor a těžko dostupných míst
- kompatibilní s akumulátorovým vysavačem Duoflex
- lze připojit přímo k jednotce PowerUnit
- systém SpeedLock pro snadné a pohodlné odjištění
- výsuvná až na délku 120 cm

obj. č. 12395720

790 Kč



Flexibilní prodloužení sací hadice HX-FSH 10

- pro vysávání mezíprostor a těžko dostupných míst
- kompatibilní se všemi akumulátorovými vysavači Triflex
- lze připojit přímo k jednotce PowerUnit
- výsuvná až na délku 120 cm

obj. č. 12395710

750 Kč



Miele, spol. s r. o.
Dornych 549/27
Vlněná Business Park
602 00 Brno

Tel.: 800 643 531

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center

Dornych 549/27
Vlněná Business Park
602 00 Brno

E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center

Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

E-mail: paha@miele.cz

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	ООО Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiev
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg



Internet / e-shop
www.miele.cz

Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice