

Miele

Vysavače Miele

Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání září 2024





Podlahové vysavače řady Complete C3

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu tlačítky +/-
- světelný displej pro indikaci výkonu
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- komfortní teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- komfortní navíjení kabelu
- ochranná lišta
- akční rádius 12 m



125
Years



Complete C3 125 Edition

12436330

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- komfortní rukojeť
- barva: námořnická modrá

6 990 Kč



Complete C3 PowerLine

12032840

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- barva: mangově červená

6 990 Kč



Complete C3 Flex PowerLine

12032900

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- flexibilní hubice na spáry SFD 20
- barva: kari žlutá

7 290 Kč



125
Years



Complete C3 125 Gala Edition

12436340

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- barva: ostružinová

7 990 Kč



125
Years



Complete C3 125 Gala Edition

12436360

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- barva: grafitově šedá

7 990 Kč



Complete C3 Parquet Powerline*

12032870

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: námořnická modrá

8 490 Kč



Complete C3 Parquet Flex PowerLine

12032920

- motor PowerLine s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- flexibilní hubice na spáry SFD 20
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: petrolejová

8 990 Kč



Complete C3 Parquet XL PowerLine

12032950

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- barva: obsidian černá

8 990 Kč

* v nabídce do vyprodání zásob

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Complete C3 Allergy Powerline

12032860

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- barva: lotosově bílá

8 490 Kč



Complete C3 Cat&Dog Powerline

12032880

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- barva: ostružinová

9 490 Kč



Complete C3 Comfort PowerLine*

12032890

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- indikátor přehřátí
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- barva: grafitově šedá

10 990 Kč

Prodlužte si záruku
o **125 týdnů**



1899

Na všechny sáčkové podlahové vysavače Miele zakoupené současně
s XXL balením¹⁾ originálních sáčků Miele HyClean 3D Efficiency

125
Years

1) XXL balení obsahuje 16 originálních sáčků Miele HyClean, 4 AirClean filtry a 4 motorové filtry

Akce platí od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

* v nabídce do vyprodání zásob

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Podlahové vysavače řady Complete C2

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- nerezová teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné integrované příslušenství
- ochranná lišta
- akční rádius 10 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Complete C2 Tango

12034980

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355
- barva: mangově červená

6 590 Kč



Complete C2 Parquet XL PowerLine

12035050

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: grafitově šedá

7 590 Kč



Podlahové vysavače řady Compact C2

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean FJM s objemem 3,5 l
- komfortní kompaktní teleskopická trubice
- oboustranný parkovací systém Compact
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- komfortní navijení kabelu
- pohodlná XXL rukojeť
- akční rádius 11 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Compact C2 Cat&Dog

12030520

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr Active AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- barva: mangově červená

7 990 Kč



Compact C2 Parquet XL PowerLine

12030540

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean Plus
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: obsidian černá

7 590 Kč

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Podlahový vysavač řady Compact C1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean FJM s objemem 3,5 l
- nerezová teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- akční rádius 9 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Compact C1 Powerline 10693490

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355
- barva: mangově červená

5 990 Kč



Podlahové vysavače řady Classic C1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- originální sáček HyClean GN s objemem 4,5 l
- pohodlná XXL rukojeť
- komfortní kompaktní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 3bodové řízení
- 3dílné příslušenství na držáku VarioClip
- akční rádius 9 m

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Classic C1 PowerLine 12030000

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- barva: mangově červená

4 590 Kč



Classic C1 Flex PowerLine 12030020

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3, flexibilní hubice na spáry SFD 20
- barva: lotosově bílá

4 990 Kč



Classic C1 Parquet XL PowerLine 12030040

- motor Powerline s max. výkonem 800 W
- filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 355-3
- podlahový kartáč SBB 400-3
- barva: grafitově šedá

5 590 Kč

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Bezšáckové vysavače řady Blizzard CX1

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- funkce ComfortClean
- objem prachové nádoby 2,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- jednostranný parkovací systém
- šetrná pojezdová kolečka, 4bodové řízení
- komfortní navijení kabelu
- akční rádius 11 m



20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**



Blizzard CX1 PowerLine 12034360

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: grafitově šedá

8 990 Kč



Blizzard CX1 Parquet Powerline 12034410

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť EcoComfort s integrovaným sacím štětcem
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné integrované příslušenství
- barva: kovově modrá


11 990 Kč



Blizzard CX1 Comfort PowerLine 12034430

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean Lifetime
- univerzální podlahová hubice SBD 660-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- komfortní rukojeť s integrovaným řízením
- šetrná a tichá pojezdová kolečka DynamicDrive
- 3dílné příslušenství – sací štětec volně přiložen
- barva: obsidian černá

12 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



Funkce ComfortClean

Speciální snímače kontrolují Gore® CleanStream® filtr jemného prachu, který se v případě potřeby čistí zcela automaticky.



Inovativní oddělování prachu

Oddělené vysypání hrubých nečistot a jemného prachu zajišťuje hygienické vyprázdnění nádoby.

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem



Bezsáčkové vysavače řady Boost CX1

20
LET

Testováno
na životnost až 20 let**

CHARAKTERISTIKA ŘADY

- elektronická regulace výkonu otočným voličem
- technologie Vortex, hygienické oddělování prachu
- pojezdová kolečka TruckDrive
- kompaktní rozměry přístroje
- objem prachové nádoby 1,0 l
- komfortní teleskopická trubice
- akční rádius 10 m



Boost CX1 125 Edition
12433990

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- komfortní rukojeť
- barva: lotosově bílá

7 990 Kč



Boost CX1
11666960

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: lotosově bílá

7 990 Kč



Boost CX1 125 Gala Edition
12434010

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- hygienický filtr AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- podlahový kartáč SBB 300-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- komfortní rukojeť
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- barva: kašmírově šedá

8 990 Kč



Boost CX1 Cat&Dog
11666940

- motor Powerline s max. výkonem 890 W
- filtr HEPA AirClean
- univerzální podlahová hubice SBD 365-3
- turbokartáč STB 305-3
- 3dílné příslušenství – VarioClip
- barva: obsidián černá

9 990 Kč



Miele technologie Vortex

Proud vzduchu o rychlosti více než 100 km/h zajistí perfektní vysávání hrubých nečistot i jemného prachu.



TrackDrive

Díky kolečkům TrackDrive se s Boost CX1 manévruje snadno a lehce a je schopný zatočit na místě. Je bezpečné jej používat i na schodech, protože kolečka TrackDrive brání bočnímu pohybu. Podobně je Boost CX1 schopen překonat drobné překážky, jako jsou kabely a prahy.



Kompaktní design

Boost CX1 je nejmenší bezsáčkový vysavač Miele. Jeho kompaktní design nabízí následující výhody: zabírá méně místa, lze jej bezpečně postavit na schody a prostorově úsporně k uložení.

** při průměrném používání 45 minut týdně s max. výkonem

Akumulátorové vysavače Duoflex

CHARAKTERISTIKA RADY

- digitální motor
- koncept 2v1
- objem prachové nádoby 0,3 l
- SpeedLock funkce
- elektrokartáč MultiFloor
- 60 m² na jedno nabití
- technologie Vortex
- filtr Hygiene



Duoflex HX1 12377800

- nástěnný držák
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: nordic modrá

7 990 Kč



Duoflex HX1 12377810

- nástěnný držák
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: sunset žlutá

7 990 Kč



Duoflex HX1 Cat&Dog 12377820

- nástěnný držák SpeedLock
- funkce Grab&Go
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: obsidian černá

10 690 Kč



Duoflex HX1 TotalCare 12377850

- nástěnný držák SpeedLock
- funkce Grab&Go
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- univerzální kartáč
- flexibilní hubice na vysávání spár XL
- prodloužení hadice
- držák na příslušenství
- 3dílné příslušenství
- barva: obsidian černá se zlatorůžovou

11 990 Kč



Akumulátorové vysavače Triflex



125
Years

Triflex HX2 125 Edition
12434090

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- hygienický filtr Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: kašmírově šedá

14 990 Kč



125
Years

Triflex HX2 125 Gala Edition
12434100

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- hygienický filtr Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- doba provozu až 2× 60 min.
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- barva: infinity šedá PearlFinish

17 990 Kč



Triflex HX2
11789650

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- doba provozu až 60 min.
- barva: lotosově bílá

16 990 Kč



Triflex HX2 Cat&Dog
11789680

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- doba provozu až 60 min.
- barva: obsidian černá

17 990 Kč



Triflex HX2 Performance*
11789710

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- ruční elektrokartáč Electro Compact
- dodatečný akumulátor
- doba provozu až 2× 60 min.
- barva: kašmírově šedá

17 990 Kč



Triflex HX2 Pro
11789750

- digitální motor
- elektrokartáč Multi Floor XXL s osvětlením BrilliantLight
- bezúdržbový filtr HEPA Lifetime
- držák na příslušenství
- dodatečný akumulátor
- dodatečná nabíjecí stanice
- nástavec na tvrdé podlahy
- doba provozu až 120 min.
- barva: infinity šedá PearlFinish

23 990 Kč

Robotické vysavače Scout RX3



Scout RX3*
11713580

- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- ovládání pomocí aplikace, Home Mapping
- objem prachové nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 65 m² nebo 60 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 173 minut
- barva: obsidian černá

18 990 Kč



Scout RX3 Runner*
11713560

- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- ovládání pomocí aplikace, Home Mapping
- objem prachové nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m² nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: bronzová PearlFinish

19 990 Kč



Scout RX3 HomeVision HD*
11713550

- Carpet Boost – rozpoznání podlahové krytiny
- senzory proti pádu
- 4 režimy čištění, časovač
- ovládání pomocí aplikace, Home Mapping
- objem prachové nádoby 0,4 l
- Non-Stop Power – 120 m² nebo 120 minut na jedno nabití
- doba nabíjení 237 minut
- barva: zlatorůžová PearlFinish

21 990 Kč

* v nabídce do vyprodání zásob



Příslušenství



Originální sáčky Miele HyClean KK

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- neefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- obsah: 5 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Swing H1

obj. č. 10123260

399 Kč



Originální sáčky Miele HyClean FJM Pure

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- neefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 12421140

399 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean FJM 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- neefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 motorové filtry, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Compact C1–C2, Complete C1

obj. č. 10408420 / 12498260

1 499 Kč



Originální sáčky Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- neefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 4 ks originálních sáčků, 1 motorový filtr, 1 filtr AirClean
- pro vysavače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 12421130

399 Kč



XXL balení originálních sáčků Miele HyClean GN 3D Efficiency

- filtruje více než 99,9 % všech jemných částic
- neefektivnější vysávání při nízkém stupni výkonu
- delší životnost originálního sáčku díky technologii 3D
- automatický prachový uzávěr
- obsah: 16 ks originálních sáčků, 4 motorové filtry, 4 filtry AirClean
- pro vysavače Complete C2–C3, Classic C1

obj. č. 12498250

1 499 Kč



Filtr Active AirClean SF-AA 50 (na obr.)

- s aktivním uhlím pro efektivní pohlcování nepříjemných pachů
- ideální pro majitele domácích zvířat
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 9616110

Filtr Active AirClean SF-AA 30

- pro vysavače řady Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616080

659 Kč



Filtr HEPA AirClean SF-HA 50 (na obr.)

- ideální pro alergiky na domácí prach, ≥ 99,95 % schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2


obj. č. 9616280

Filtr HEPA AirClean SF-HA 30

- pro vysavače řady Classic C1, Complete C1 a Dynamic U1

obj. č. 9616270

989 Kč



Filtr AirClean Plus SF-AP 50

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování výkonnosti doporučujeme filtr 1× ročně vyměnit
- obsah: 1 filtr
- pro vysavače řady Complete C2–C3, Compact C1–C2

obj. č. 10107860

579 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister XL (SBB 400-3)

- s přírodními štětinami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 41 cm

obj. č. 7101160

1 889 Kč



Podlahový kartáč Parquet Twister (SBB 300-3)

- s přírodními štětinami k vysávání citlivých podlah
- s otočným kloubem
- šířka 31 cm

obj. č. 7155710

1 549 Kč



Podlahový kartáč na tvrdé podlahy Hardfloor Twister

- k čištění tvrdých podlah
- se štětinami z umělých vláken
- s otočným kloubem

obj. č. 9730770

1 429 Kč



Turbokartáč STB 305-3

- ke snadnému a důkladnému čištění koberců s krátkým vlasem
- díky poháněnému kartáčovému válci je vhodný pro odstraňování noplek, vlasů a zvířecích chlupů

obj. č. 10455360

2 499 Kč



Ruční turbokartáč Turbo Mini STB 101

- pro rychlé vyčištění čalouněného nábytku, matrací a autosedaček
- pomocí kartáčového válce poháněného sacím systémem odstraní žmolky a zvířecí chlupy
- šířka 16 cm

obj. č. 7252850

1 749 Kč



Univerzální kartáč SUB 20

- pro snadné vysávání těžko dostupných ploch
- možno připojit na rukojeť, sací trubici nebo hadici
- s otočným kloubem a ochrannou lištou

obj. č. 11607330

659 Kč



Sací štětec SSP 10

- s přírodními štětinami k mimořádně šetrnému čištění choulostivých povrchů
- flexibilně nastavitelný otočný kloub
- kompatibilní se všemi vysavači Miele

obj. č. 7132710

399 Kč



Flexibilní hubice na vysávání spár SFD 20

- ideální pro těžce dostupné a úzké meziprostory
- délka 56 cm

obj. č. 7252100

549 Kč



Hubice na čištění matrací SMD 10

- pro čištění těžko dostupných meziprostor mezi lůžkem a matracemi nebo mezi sedacími matracemi čalouněného nábytku

obj. č. 7252280

529 Kč



Kartáč na čištění topných těles SHB 30

- k čištění žeber topných těles, větracích mřížek a podobných spár
- bezproblémové použití v kombinaci se všemi Miele hubicemi na vysávání spár

obj. č. 9660490

599 Kč



Hygienický filtr AirClean SF HY 60

- efektivní filtrace pro mimořádně čistý vzduch v místnosti
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639240

659 Kč



Filtr HEPA AirClean SF HA 60

- ideální pro alergiky na domácí prach, $\geq 99,95\%$ schopnost zadržování prachu
- klasifikace HEPA 13 dle EN 1822/2011
- s indikací výměny filtru Timestrip
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr 1× ročně měnit
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639210

969 Kč




Filtr jemného prachu CX FSF

- pro zachycení jemných prachových částic
- pro zachování účinnosti doporučujeme filtr měnit jednou za 3 roky
- pro vysavače Boost CX1

obj. č. 11639250

1 199 Kč



Univerzální boční kartáče RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 11724180

479 Kč



Univerzální boční kartáče na koberce RX2 / RX3

- k důkladnému čištění rohů a okrajů stěn
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na kobercích s krátkým vlasem
- obsah: 2 kartáče (levý a pravý)

obj. č. 10592090

499 Kč

Příslušenství



Filtr AirClean Plus pro RX2 / RX3

- 2stupňový filtrační systém spolehlivě zachytí prach
- pro čistý vzduch v místnosti

obj. č. 10592080

479 Kč



Sada těsnících lišt pro RX2 / RX3

- pro efektivní a spolehlivé zachycení prachu
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 10592100

659 Kč



Kartáčový válec pro RX3

- odstraňuje i neúpornější nečistoty
- s kvalitními štětinami z umělých vláken
- k použití na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem

obj. č. 11724200

659 Kč



Magnetická páska

- pro vymezení ploch, které nemá robotický vysavač vysávat (např. k ohraničení místností nebo koberců)
- vhodné pro všechny robotické vysavače Miele
- obsah: 4× 1 m magnetické pásky

obj. č. 10802450

699 Kč



Balení příslušenství pro RX3

- balení obsahuje – jeden pár univerzálních bočních kartáčů, jeden kartáčový válec, sadu těsnících lišt a dva filtry AirClean Plus

obj. č. 11793930

2 399 Kč



Akumulátor Li-Ion

- umožňuje zdvojnásobit dobu provozu vysavače Triflex

obj. č. 11384710

3 799 Kč



Nabíjecí stanice

- pro pohodlné nabíjení akumulátoru nezávisle na přístroji
- umožňuje současně nabíjení druhého akumulátoru

obj. č. 11384900

2 599 Kč



Ruční elektrokartáč

- pro efektivní odstraňování vlasů a zvířecích chlupů z čalounění nebo autosedaček
- šířka 16 cm
- použití s jednotkou PowerUnit samostatně

obj. č. 11384950

2 599 Kč



Filtr jemného prachu HX1 Facelift / HX2

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné částice prachu
- doporučujeme měnit každé 3–4 roky

obj. č. 11945240

1 099 Kč



Kartáč na tvrdé podlahy HardfloorCare HX1 Facelift / HX2

- jemný kartáč určený pro tvrdé a choulostivé podlahy

obj. č. 11724550

1 199 Kč



Držák příslušenství HX1 / HX2

- připevnění držáku k vysavači Triflex
- až pro dvě příslušenství

obj. č. 11724560

499 Kč



Jemný prachový filtr pro Duoflex

- manuální čištění ComfortClean
- plisovaný materiál zadrží jemné prachové částice
- doporučujeme měnit každé 3 roky

obj. č. 12518910

799 Kč



Kompaktní ruční turbokartáč pro Duoflex

- vhodný k vysávání koberců, čalounění a autosedaček
- poháněný válec umožňuje důkladné zachycování vláken
- vhodné pro alergiky na prach a domácnosti se zvířaty
- šířka 16 cm

obj. č. 12410910

1 799 Kč