

Miele

Discovery

Vestavné přístroje


Akční nabídka

Vydání červen 2024



Akční nabídka platí pouze do vyprodání zásob.

125
Years



**Akční
cena**

20 990 Kč

**Akční
cena**


28 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2465 B

- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech s úpravou PerfectClean, rošt a postranní mřížky bez úpravy PerfectClean

Vestavná pečicí trouba H 2465 BP

Stejně vybavení jako H 2465 B, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.



**Akční
cena**

23 990 Kč

**Akční
cena**

31 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2467 B

- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní pro zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean

Vestavná pečicí trouba H 2467 BP

Stejně vybavení jako H 2467 B, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.



**Akční
cena**

25 990 Kč

**Akční
cena**

33 990 Kč

Vestavná pečicí trouba H 2766-1 B 125 Edition

- Design BlackLine
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vlašná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- **Voucher na grilovací a pečicí plech HGBB 71**

Vestavná pečicí trouba H 2766-1 BP 125 Edition


Stejně vybavení jako H 2766-1 B 125 Edition, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.

VOUCHER
na grilovací a pečicí
plech **HGBB 71**



Náš příběh stručně a jasně:
125 let kvality Miele.





VOUCHER
na grilovací a pečicí
plech **HGBB 71**



**Akční
cena**

25 990 Kč

neruz provedení

27 990 Kč

černá

**Akční
cena**

33 990 Kč

neruz provedení

35 990 Kč

černá

Vestavná pečicí trouba H 2861-1 B 125 Edition

- Design PureLine / VitroLine
- Ovládací panel se symboly a otočnými voliči, 1řádkový textový displej
- Objem 76 l, 5 úrovní zasunutí, halogenové osvětlení
- Pečicí prostor s úpravou PerfectClean
- Doporučená, požadovaná a aktuální teplota na displeji
- Přesná regulace teploty od 30 do 250 °C, 8 provozních způsobů
- Automatické programy, Miele@home
- Kuchyňský budík, programování startu a konce pečení s automatikou vypínání
- Ochlazování přístroje, vložná čelní stěna
- Dodávané příslušenství: univerzální plech a pečicí plech s úpravou PerfectClean; rošt, postranní mřížky a výsuvné pojezdy FlexiClip HFC 70 C bez úpravy PerfectClean
- Barevné provedení: nerez, obsidian černá
- **Voucher na grilovací a pečicí plech HGBB 71**

Vestavná pečicí trouba H 2861-1 BP 125 Edition

Stejně vybavení jako H 2861-1 B 125 Edition, avšak s pyrolýzou a pečicí prostor s úpravou pro pyrolýzu.



**Akční
cena**

38 990 Kč

neruz provedení

40 990 Kč

černá

Parní trouba DG 2840

- Design PureLine / VitroLine
- Závěs dvířek dole
- Ovládání EasySensor
- Nerezový vnitřní prostor, 4 úrovně zasunutí, objem 40 l
- Elektronická regulace teploty od 40 do 100 °C, externí vyvíječ páry
- Příprava menu až ve 3 úrovních současně bez přenášení chutí
- Technologie Miele DualSteam, zásobník vody na cca 90 min. přípravy
- Indikace aktuální teploty
- Individuální možnosti nastavení
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 450–452 × 550 mm
- Dodávané příslušenství: nerezové postranní mřížky, perforované nerezové misky, odkládací rošt, záchytná miska, odvápnovací tablety
- Barevné provedení: nerez, obsidian černá



**Akční
cena**

47 990 Kč

Konvektomat DGC 7151 BlackLine

- Design BlackLine
- Závěs dvířek dole
- Dotykové ovládání DirectSensor S, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohřevný prostor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- Halogenové osvětlení vnitřního prostoru
- Externí vyvíječ páry, technologie MonoSteam
- Elektronická regulace teploty při přípravě v páře od 70 do 100 °C
- Regulace teploty při provozu pečicí trouby: 30–250 °C
- Přes 40 automatických programů
- Funkce TasteControl (rychlé ochlazení), rychloohřev
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané příslušenství: pečicí plech, univerzální plech, rošt, výsuvné pojezdy FlexiClip a postranní mřížky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovací tablety
- Barevné provedení: obsidian černá



**Akční
cena**

55 990 Kč

Konvektomat DGC 7351 BlackLine

- Design BlackLine
- Závěs dvířek dole
- Dotykové ovládání DirectSensor, WiFiConn@ct
- Emailovaný ohřevný prostor s úpravou PerfectClean, objem 76 l
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Externí vyvíječ páry, technologie MonoSteam
- Elektronická regulace teploty při přípravě v páře od 70 do 100 °C
- Regulace teploty při provozu pečicí trouby: 30–250 °C
- Přes 200 automatických programů, až 20 vlastních programů
- Funkce TasteControl (rychlé ochlazení), Crisp, rychloohřev
- Rozměry výklenku (š × v × h): 560–568 × 590–595 × 550 mm
- Dodávané příslušenství: pečicí plech, univerzální plech, rošt, výsuvné pojezdy FlexiClip a postranní mřížky s úpravou PerfectClean, perforovaná nerezová miska, odvápnovací tablety
- Barevné provedení: obsidian černá



**Akční
cena**

21 990 Kč

29 990 Kč

s grílem

Mikrovlňná trouba M 2230 / M 2234

- Objem 17 l, pro talíře o průměru až 27,2 cm
- Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
- Nerezový ohřevný prostor
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Automatické programy
- Funkce udržování teploty
- Ovládání EasySensor na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
- 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchyňský budík, indikace denního času
- Rozměry výklenku (š × v × h): 562–568 × 360–362 × 310 mm
- Barevné provedení: obsidian černá



**Akční
cena**

32 990 Kč

Mikrovlňná trouba M 2240

- Objem 26 l, pro talíře o průměru až 32,5 cm
- Závěs dvířek vlevo, nelze zaměnit
- Nerezový ohřevný prostor
- LED osvětlení vnitřního prostoru
- Automatické programy
- Funkce udržování teploty
- Ovládání EasySensor na pravé straně přístroje, ovládací panel se symboly
- 7 stupňů výkonu 80 / 150 / 300 / 450 / 600 / 750 / 800 W
- Kuchyňský budík, indikace denního času
- Rozměry výklenku (š × v × h): 562–568 × 450–452 × 550 mm
- Barevné provedení: obsidian černá



**Akční
cena**

19 990 Kč

bez rámu

Sklokeramická varná deska KM 6520 FL/FR

- Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky / s nerez rámečkem
- 4 varné zóny HiLight s automatikou předvaření pro každou varnou zónu
- Ovládání EasySelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Funkce Stop and Go
- Indikace zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- Rozměry přístroje FL (š × v × h): 592 × 46 × 492 mm
- Rozměry přístroje FR (š × v × h): 574 × 43 × 504 mm

**Akční
cena**

20 990 Kč

s rámečkem



**Akční
cena**

25 990 Kč

Plynová varná deska KM 2010

- Plynová varná deska v nerezovém provedení
- 4 varné zóny, litinové nosiče nádobí, matně černé, emailované
- Integrovaný ovládací panel, čelní ovládání otočnými voliči
- Elektrické zapalování, termoelektrická zapalovací pojistka
- Rozměry přístroje (š × h): 650 × 520 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 560 × 480 mm



**Akční
cena**

22 990 Kč

Indukční varná deska KM 7361 FR/FL

- Nerez rámeček / bez rámu
- 4 indukční varné zóny Vario s automatikou předvaření
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Automatika předvaření, vypínání, kuchyňský budík, Stop&Go
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster pro každou varnou zónu
- Rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce pro všechny varné zóny
- Rozměry přístroje FR: (š × v × h): 625 × 55 × 526 mm
- Rozměry přístroje FL: (š × v × h): 620 × 53 × 520 mm



**Akční
cena**

29 990 Kč

Indukční varná deska KM 7363 FR/FL

- Nerez rámeček / bez rámu
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, včetně 1 zóny Flex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect: centrální číselná řada se žlutým podsvícením, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster pro každou varnou zónu
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje FR: (š × v × h): 625 × 55 × 526 mm
- Rozměry přístroje FL (š × v × h): 620 × 53 × 520 mm



**Akční
cena**

32 990 Kč

Indukční varná deska KM 7373 FR/FL

- Nerez rámeček / bez rámu
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, včetně 1 zóny Flex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster pro každou varnou zónu
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje FR: (š × v × h): 806 × 55 × 526 mm
- Rozměry přístroje FL (š × v × h): 800 × 53 × 520 mm




**Akční
cena**


35 990 Kč

Indukční varná deska KM 7466 FR/FL 125 Edition

- Nerez rámeček / bez rámu
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- **Voucher na grilovací desku Gourmet GGRP**
- Rozměry přístroje FR: (š × v × h): 626 × 52 × 526 mm
- Rozměry přístroje FL (š × v × h): 620 × 51 × 520 mm



VOUCHER
na grilovací desku
Gourmet **GGRP**



**Akční
cena**

42 990 Kč

Indukční varná deska KM 7474 FL

- Bez rámu pro zapuštění do pracovní desky / na pracovní desku
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny Vario a varná zóna PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání ComfortSelect – pomocí centrální číselné řady pro všechny varné zóny, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 800 × 520 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 780 × 500 mm



**Akční
cena**

45 990 Kč

Indukční varná deska KM 7564 FR

- Vysoký úzký nerezový rám
- 4 indukční varné zóny s automatikou předvaření, 2 varné zóny PowerFlex
- Funkce rozpoznání přítomnosti / velikosti hrnce
- Funkce udržování teploty pokrmu
- Ovládání SmartSelect: číselná řada pro každou varnou zónu, stupeň výkonu 1–9
- Con@ctivity 3.0
- Funkce Booster / TwinBooster
- Kuchyňský budík, funkce Stop and Go
- Rozměry přístroje (š × h): 626 × 526 mm
- Rozměry výřezu (š × h): 600 × 500 mm



**Akční
cena**

29 990 Kč

s nerez panelem

Myčka nádobí G 5110 SCi

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,5 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 84 kWh
- Energetická třída D, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 14 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- AutoSensor, elektronické profí čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let



**Akční
cena**

29 990 Kč

Myčka nádobí G 5150 SCVi

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,5 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 84 kWh
- Energetická třída D, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 14 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- AutoSensor, elektronické profí čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let



**Akční
cena**

32 990 Kč

Myčka nádobí G 5590 SCVi

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 45 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,1 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 70 kWh
- Energetická třída E, hlučnost 45 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Košové uspořádání Comfort
- Jedinečná příborová zásuvka
- 9 jídelních souprav
- Oběhové kondenzační sušení
- AutoSensor, elektronické profí čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let



**Akční
cena**

35 990 Kč

s nerez panelem

33 990 Kč

s černým panelem

Myčka nádobí G 5410 SCi

- Vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,4 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 64 kWh
- Energetická třída B, hlučnost 44 dB (A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Košové uspořádání Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jídelních souprav
- Sušení AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let

**Akční
cena**


37 990 Kč

s nerez panelem

Myčka nádobí G 5415 SCi XXL

Stejně specifikace a hodnoty spotřeby jako model G 5410 SCi, avšak v **XXL provedení**.

- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm



**Akční
cena**

35 990 Kč

Myčka nádobí G 5450 SCVi

- Plně vestavný model, rozměry (š × v × h): 60 × 81 × 57 cm
- Ovládací panel se symboly
- 3místný 7segmentový displej, časová předvolba 24 h s indikací zbytkového času
- Snadné zavírání a otevírání dvířek ComfortClose
- Spotřeba: ECO 8,4 l vody
- Spotřeba energie na 100 mycích cyklů: 64 kWh
- Energetická třída B, hlučnost 44 dB(A) re 1 pW
- Programy mytí: ECO, Automatika, Jemný, QuickPowerWash, Intenzivní 75 °C
- Funkce Krátký pro zkrácení programu
- Košové uspořádání Comfort, zásuvka 3D MultiFlex, 14 jídelních souprav
- Sušení AutoOpen
- AutoSensor, elektronické profi čerpadlo s variabilním tlakem
- Možnost připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost až 20 let

**Akční
cena**

37 990 Kč

Myčka nádobí G 5455 SCVi XXL

Stejně specifikace a hodnoty spotřeby jako model 5450 SCVi, avšak v **XXL provedení**.

- Rozměry (š × v × h): 60 × 85 × 57 cm

Příborová zásuvka 3D Multiflex



Program QuickPowerWash



Testováno na životnost až 20 let





125
Years

Vestavná chladnička s mrazničkou KD 7724 E Active

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pevné uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- DuplexCool, VarioRoom, ComfortFrost
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermrazení
- 2 teplotní zóny
- 4 odkládací plochy
- 1 přihrádka DailyFresh
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída E
- Roční spotřeba elektrické energie: 229 kWh
- Akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1772 × 541 × 550 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 183 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 84 l
- Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW

**Akční
cena**

29 990 Kč



125
Years

Vestavná chladnička s mrazničkou KDN 7724 E Active

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pevné uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- DuplexCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermrazení
- 2 teplotní zóny
- 4 odkládací plochy
- 2 přihrádky DailyFresh
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída E
- Roční spotřeba elektrické energie: 234 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1772 × 541 × 550 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 184 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 76 l
- Hlučnost: 35 dB(A) re 1 pW

**Akční
cena**

31 990 Kč

LED osvětlení: bezúdržbové a energeticky úsporné

DailyFresh: pro čerstvé ovoce a zeleninu

NoFrost: už žádné odmrazování





125
Years

Vestavná chladnička s mrazničkou KF 7731 D

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pohyblivé uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom
- Možnost zapojení do systému Miele@home
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermrazení
- 2 teplotní zóny
- 5 výškově přestavitelných odkládacích ploch
- Příhrádka na ovoce a zeleninu
- 2 mrazicí zásuvky
- Energetická třída D
- Roční spotřeba elektrické energie: 159 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 541 × 545 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 212 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 54 l
- Hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW

**Akční
cena**

38 990 Kč



125
Years

Vestavná chladnička s mrazničkou KFN 7734 C

- Plně vestavný dvoudveřový model, výška výklenku 1 788 mm
- Závěs dvířek vpravo (zaměnitelný), pevné uchycení dvířek
- LED osvětlení chladicí části
- ComfortClean, DynaCool, VarioRoom, NoFrost
- Možnost zapojení do systému Miele@home
- Možnost vypnout chladicí část
- Superchlazení, supermrazení
- 2 teplotní zóny
- 4 výškově přestavitelné odkládací plochy
- Příhrádka na ovoce a zeleninu
- 3 mrazicí zásuvky
- Energetická třída C
- Roční spotřeba elektrické energie: 145 kWh
- Optický a akustický teplotní alarm
- Rozměry přístroje (v × š × h): 1 770 × 559 × 546 mm
- Klimatická třída: SN-ST
- Objem chladicí části: 183 l
- Objem 4hvězdičkové mrazicí zóny: 70 l
- Hlučnost: 34 dB(A) re 1 pW

**Akční
cena**

44 990 Kč

Možnost zapojení do systému Miele@home


Prodlužte si záruku o **125 týdnů**

Na **vestavné** i **volně stojící chladničky, mrazničky a vinotéky***

*více info na www.miele.cz



125
Years





**Akční
cena**

16 990 Kč

Odsavač par DA 1260

- Podstavný odsavač par k podstavbě pod horní skříňku nebo pro montáž přímo na zeď, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání posuvným spínačem pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost C
- LED osvětlení
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtaž dle EN 61591: stupeň 3: 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pW, intenzivní stupeň 545 m³/h (74 dB(A) re 1 pW)



**Akční
cena**

14 990 Kč

Odsavač par DAS 2620

- Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání EasySwitch
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 555 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 410 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151

**Akční
cena**

16 990 Kč

Odsavač par DAS 2920

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAS 2620, avšak v šířce 90 cm.



**Akční
cena**

18 990 Kč

Odsavač par DAS 4620

- Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání EasySwitch
- Energetická účinnost A+++
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 600 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151

**Akční
cena**

22 990 Kč

Odsavač par DAS 4920

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAS 4620, avšak v šířce 90 cm.



**Akční
cena**

24 990 Kč

Odsavač par DAS 4631 125 Edition

- Odsavač par pro vestavbu do horní skříňky, s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládací panel: obsidian černá
- Dotykové ovládání SmartControl
- Energetická účinnost A+++
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtaž Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 600 m³/h, 58 dB(A) re 1 pW, maximální 400 m³/h, 51 dB(A) re 1 pW
- Příslušenství k dokoupení: sada pro přestavbu na cirkulaci DUU 151
- Voucher na Sensitive AirClean filtr DKF 31-S


**Akční
cena**

26 990 Kč

Odsavač par DAS 4931 125 Edition

Stejné specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAS 4631 125 Edition, avšak v šířce 90 cm.

VOUCHER
na Sensitive
AirClean filtr **DKF 31-S**





**Akční
cena**

19 990 Kč

Nástěnný odsavač par DAH 1650 Active

- Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Barevné provedení: obsidian černá
- Šířka 60 cm, dotykové ovládání ComfortControl pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost B
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 635 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 405 m³/h, 60 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)



**Akční
cena**

17 990 Kč

Nástěnný odsavač par DAW 1920 Active

- Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání EasySwitch pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 2 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 645 m³/h, 71 dB(A) re 1 pW, stupeň 2: 400 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)

**Akční
cena**

14 990 Kč

Nástěnný odsavač par DAW 1620 Active

Stejně specifikace a hodnoty spotřeby jako model DAW 1920 Active, avšak v šířce 60 cm.



**Akční
cena**

30 990 Kč

Nástěnný odsavač par PUR 68 W

- Nástěnný dekorační odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 60 cm, ovládání mikrospínači se světelnými kontrolkami pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- LED osvětlení
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 67 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 395 m³/h, 56 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)

**Akční
cena**

33 990 Kč

Nástěnný odsavač par PUR 98 W

Stejně specifikace a hodnoty spotřeby jako model PUR 68 W, avšak v šířce 90 cm.



**Akční
cena**

49 990 Kč


Ostrovní odsavač par PUR 98 D

- Ostrovní odsavač par s odtahem vzduchu, cirkulační provoz je možný se zvláštním příslušenstvím
- Šířka 90 cm, ovládání tlačítky s LED indikací pro zapínání / vypínání, osvětlení varné plochy a nastavení výkonu
- Energetická účinnost A
- 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň
- Výkon: odtah Ø 150 mm (dle EN 61591): intenzivní 650 m³/h, 69 dB(A) re 1 pW, stupeň 3: 400 m³/h, 57 dB(A) re 1 pW (dle EN 60704-3)

Rozměrové nákresy


Varné desky

Plynová varná deska KM 2010




- ① přední část
- ② vestavná výška
- ③ plynová přípojka R 1/2 - ISO 7-1 (DIN 10226)
- ④ přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 2 000 mm

Sklokeramická varná deska KM 6520 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 1 400 mm

Sklokeramická varná deska KM 6520 FL




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice s kabelem, délka = 1 400 mm
- ③ osazení
- ④ osazení

Indukční varná deska KM 7361 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7361 FL




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7363 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7363 FL




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7373 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7373 FL




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Indukční varná deska KM 7466 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)
- ③ osazení
- ④ osazení

Indukční varná deska KM 7466 FL




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)
- ③ osazení
- ④ osazení

Indukční varná deska KM 7474 FL



- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)
- ③ osazení
- ④ osazení


Indukční varná deska KM 7564 FR




- ① přední část
- ② přípojná svorkovnice, přívodní kabel (L = 144 cm)

Myčky nádobí

Myčka nádobí
G 5415 SCi XXL




Myčka nádobí
G 5410 SCi
G 5110 SCi




- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí
G 5450 SCVi
G 5150 SCVi




- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí
G 5590 SCVi



- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 930 mm

Myčka nádobí
G 5455 SCVi XXL




- 1) výška soklu 35–155 mm
- 2) výška soklu 100–220 mm
- 3) se sadou pro zvýšení soklu 1) výška přístroje max. 970 mm

Rozměrové nákresy

Vestavné pečicí trouby


Vestavná pečicí trouba
H 2465 B/BP, H 2467 B/BP,
H 2766-1 B/BP, H 2861-1 B/BP




*Čelní stěna přístroje: sklo
**Čelní stěna přístroje: nerez

Odsavače par


Odsavač par DA 1260




Odsavač par
DAS 2620, DAS 4620




Odsavač par
DAS 2920, DAS 4920




Odsavač par
DAS 4631




Odsavač par
DAS 4931



Nástěnný odsavač par DAH 1650




Nástěnný odsavač par PUR 98 W




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Nástěnný odsavač par PUR 68 W




- 1) provoz s odtahem vzduchu
- 2) cirkulační provoz
- 3) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 4 + 5) instalační oblast (při cirkulaci pouze 4)

Ostrovní odsavač par PUR 98 D




- 1) oblast instalace
- 2) provoz s odtahem vzduchu
- 3) cirkulační provoz
- 4) montáž možná i s distančním rámem
- 5) vývod vzduchu při cirkulačním provozu – nahoru
- 6) ze stropu k odsavači je nutné připravit síťový kabel, v případě odtahu flexibilní odtaňové vedení

Nástěnný odsavač par DAW 1920 / DAW 1620




Mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba M 2230/34




Mikrovlnná trouba M 2240 SC




Kovektomaty

Konvektomat DGC 7151, DGC 7351




Parní trouby

Parní trouba DG 2840




Vestavné chladničky s mrazničkou


Vestavná chladnička s mrazničkou KD 7724 E, KDN 7724 E



Vestavná chladnička s mrazničkou KF 7731 D



Vestavná chladnička s mrazničkou KFN 7734 C



Miele, spol. s r. o.

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111–3
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center

Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555–6
E-mail: paha@miele.cz

Zákaznická servisní linka

800 MIELE1
(800 643 531)

Internet

www.miele.cz

Miele e-shop

www.miele.cz



Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice

| | |
|-------|---|
| (D) | Miele & Cie.KG, Gütersloh |
| (A) | Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg |
| (AUS) | Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne |
| (B) | N.V. Miele S.A., Mollem |
| (CDN) | Miele Limited, Vaughan/Ontario |
| (CH) | Miele AG, Spreitenbach |
| (CL) | Miele Ltda., Santiago de Chile |
| (CN) | Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai |
| (DK) | Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen |
| (E) | Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid |
| (EST) | Miele OÜ, Tallinn |
| (F) | Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris |
| (FIN) | Miele Oy, Vantaa/Helsinki |
| (GB) | Miele Company Ltd., Abingdon |
| (GR) | Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen |
| (H) | Miele Kft., Budapest |
| (HK) | Miele Hong Kong Ltd., Hongkong |
| (HR) | Miele d.o.o., Zagreb |
| (I) | Miele Italia G.m.b.H., Eppan |
| (IND) | Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi |
| (IRL) | Miele Ireland Ltd., Dublin |
| (J) | Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio |
| (KZ) | Miele LLP, Almaty |
| (L) | Miele s.à.r.l., Luxembourg |
| (LT) | Miele Appliances UAB, Vilnius |
| (LV) | Miele SIA, Riga |
| (MAL) | Miele Sdn Bhd, Malaysia |
| (MEX) | Miele S.A. de C.V., Mexiko City |
| (N) | Miele AS, Rud/Oslo |
| (NL) | Miele Nederland B.V., Vianen |
| (NZ) | Miele New Zealand Ltd., Auckland |
| (P) | Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon |
| (PL) | Miele Sp. z o. o., Warschau |
| (RO) | Miele Appliances SRL, Otopeni |
| (ROK) | Miele Korea Ltd., Seoul |
| (RU) | OOO Miele CIS, Moskau |
| (S) | Miele AB, Solna/Stockholm |
| (SGP) | Miele Pte. Ltd., Singapur |
| (SK) | Miele s.r.o., Bratislava |
| (SLO) | Miele d.o.o., Ljubljana |
| (SRB) | Miele d.o.o., Belgrad |
| (TR) | Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul |
| (UA) | Miele LLC, Kiev |
| (UAE) | Miele Appliances Ltd., Dubai |
| (USA) | Miele, Inc., Princeton/New Jersey |
| (ZA) | Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg |