

Miele

Objevte kouzlo skvělé kávy


Volně stojící kávovary Miele

Vydání červenec 2024



Volně stojící kávovary CM 5 Silence

Přehled přístrojů



Typ / Prodejní označení	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence
Provedení		
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	♦	♦
Design		
Displej	DirectSensor	DirectSensor
Nápojové speciality		
Espresso / káva / velká káva / ristretto	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino / caffè latte	♦/♦	♦/♦
Latte macchiato / espresso macchiato	♦/-	♦/-
Horká voda / horké mléko / mléčná pěna	-/♦/♦	♦/♦/♦
Uživatelské výhody		
Příprava OneTouch / OneTouch for Two	♦/♦	♦/♦
Šetrný kuželový mlýnek	♦	♦
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	♦	♦
Programování uživatelských profilů	-	2
Nastavení stupně namletí / množství namletí	♦/♦	♦/♦
Nastavení množství vody / teploty vody	♦/♦	♦/♦
Nastavení předspaření / množství mléka / množství mléčné pěny	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Funkce konvice kávy / čaje	♦/-	♦/-
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka / zobrazení denního času / zobrazení data	♦/-/-	♦/-/-
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0–13,5	8,0–13,5
BrilliantLight	-	-
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	200	200
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	7	7
Objem zásobníku na vodu v l	1,3	1,3
Nastavitelný čas zapnutí / vypnutí	-/-	-/-
Nastavitelný režim Stand-by / udržení denního času v h	♦/-	♦/-
Expert mód / DoubleShot	-/-	-/-
Vyhřívávaná odkládací plocha na šálky	-	-
Komfort při údržbě		
Komfortní čisticí programy / ComfortClean	♦/♦	♦/♦
Automatické odvápnění	-	-
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	♦	♦
Vyjímatelné rozvody mléka / spařovací jednotka	♦/♦	♦/♦
Hospodárnost		
Energeticky úsporný Eco mód	♦	♦
Bezpečnost		
Zablokování provozování	♦	♦
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š × v × h)	241 × 360 × 460	241 × 360 × 460
Celkový příkon v kW	1,5	1,5
Napětí ve V / jistění v A	220–240 / 10	220–240 / 10
Délka přívodní hadice / elektrického vedení v m	-/1,2	-/1,2
Dodávané příslušenství		
Skleněná nádoba na mléko	-	-
Odvápňovací prostředek / čisticí tablety	♦/♦	♦/♦
Voucher na izolační konvici a kávu Miele	-	-
Doporučená prodejní cena		
Obsidian černá	24 490 Kč	-
Ostružinová	24 490 Kč	-
Zlatorůžová PearlFinish	-	28 490 Kč
Obsidian černá matná	-	28 490 Kč

Volně stojící kávovary CM 6 MilkPerfection

Přehled přístrojů



Typ / Prodejní označení	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection
Provedení		
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	♦	♦
Design		
Displej	DirectSensor	DirectSensor
Nápojové speciality		
Espresso / káva / velká káva / ristretto	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino / caffè latte	♦/♦	♦/♦
Latte macchiato / espresso macchiato	♦/♦	♦/♦
Horká voda / horké mléko / mléčná pěna	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Uživatelské výhody		
Příprava OneTouch / OneTouch for Two	♦/♦	♦/♦
Šetrný kuželový mlýnek	♦	♦
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	♦	♦
Programování uživatelských profilů	4	8
Nastavení stupně namletí / množství namletí	♦/♦	♦/♦
Nastavení množství vody / teploty vody	♦/♦	♦/♦
Nastavení předspaření / množství mléka / množství mléčné pěny	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Funkce konvice kávy / čaje	♦/-	♦/-
Komfort při obsluze		
Individuální volba jazyka / zobrazení denního času / zobrazení data	♦/-/-	♦/-/-
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0–14,0	8,0–14,0
BrilliantLight	♦	♦
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	300	300
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	10	10
Objem zásobníku na vodu v l	1,8	1,8
Nastavitelný čas zapnutí / vypnutí	♦/♦	♦/♦
Nastavitelný režim Stand-by / udržení denního času v h	♦/-	♦/-
Expert mód / DoubleShot	♦/♦	♦/♦
Vyhřívavá odkládací plocha na šálky	-	♦
Komfort při údržbě		
Komfortní čisticí programy / ComfortClean	♦/♦	♦/♦
Automatické odvápňení	-	-
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	♦	♦
Vyjímatelné rozvody mléka / spařovací jednotka	♦/♦	♦/♦
Hospodárnost		
Energeticky úsporný Eco mód	♦	♦
Chytrá domácnost		
Miele@home / WiFiConn@ct	♦	♦
Bezpečnost		
Zablokování provozu	♦	♦
Technické údaje		
Rozměry přístroje v mm (š × v × h)	251 × 359 × 427	251 × 359 × 427
Celkový příkon v kW	1,5	1,5
Napětí ve V / jistění v A	220–240 / 10	220–240 / 10
Délka přívodní hadice / elektrického vedení v m	-/1,4	-/1,4
Dodávané příslušenství		
Skleněná nádoba na mléko	-	♦
Odvápňovací prostředek / čisticí tablety	♦/♦	♦/♦
Doporučená prodejní cena		
Lotosově bílá	33 990 Kč	39 990 Kč
Obsidian černá	33 990 Kč	39 990 Kč
Obsidian černá PearlFinish	-	39 990 Kč
Obsidian černá matná	-	39 990 Kč

Volně stojící kávovary CM 7

Přehled přístrojů



Typ / Prodejní označení	CM 7350	CM 7550	CM 7750
Provedení			
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•	•	•
Design			
Displej	CM Touch	CM Touch	CM Touch
Nápojové speciality			
Espresso / káva / velká káva / ristretto	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Cappuccino / caffè latte / cappuccino italiano / café au lait	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Latte macchiato / espresso macchiato / flat white / caffè americano	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Horká voda / horké mléko / mléčná pěna	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Zelený / černý / bylinkový / ovocný čaj	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Uživatelské výhody			
Příprava OneTouch / OneTouch for Two	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Šetrný kuželový mlýnek	♦	♦	♦
Možnost jiného druhu kávy ve formě mleté kávy	♦	♦	♦
Programování uživatelských profilů	8	10	10
Nastavení stupně namletí / množství namletí	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Nastavení množství vody / teploty vody	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Nastavení předspaření / množství mléka / množství mléčné pěny	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Funkce konvice kávy / čaje	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Komfort při obsluze			
Individuální volba jazyka / zobrazení denního času / zobrazení data	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CupSensor	♦	♦	♦
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm	8,0–16,0	8,0–16,0	8,0–16,0
BrilliantLight	♦	♦	♦
Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	500	500	210, 180, 150
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	16	16	16
Objem zásobníku na vodu v l	2,2	2,2	2,2
Nastavitelný čas zapnutí / vypnutí	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Nastavitelný režim Stand-by / udržení denního času v h	♦/200	♦/200	♦/200
Expert mód / DoubleShot	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Vyhřívavá odkládací plocha na šálky	♦	♦	♦
Komfort při údržbě			
Komfortní čisticí programy / ComfortClean	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Automatické odvápnění	–	♦	♦
Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	♦	♦	♦
Vyjímatelné rozvody mléka / spařovací jednotka	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hospodárnost			
Energeticky úsporný Eco mód	♦	♦	♦
Chytrá domácnost			
Miele@home / WiFiConn@ct	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bezpečnost			
Zablokování zprovoznění	♦	♦	♦
Technické údaje			
Rozměry přístroje v mm (š × v × h)	311 × 397 × 445	311 × 397 × 445	311 × 420 × 445
Celkový příkon v kW	1,5	1,5	1,5
Napětí ve V / jističní v A	220–240 / 10	220–240 / 10	220–240 / 10
Délka přívodní hadice / elektrického vedení v m	–/1,2	–/1,2	–/1,2
Dodávané příslušenství			
Skleněná nádoba na mléko	♦	♦	♦
Odvápňovací prostředek / čisticí tablety	♦/♦	–/♦	–/♦
Odvápňovací kartuše	–	♦	♦
Doporučená prodejní cena			
Obsidian černá	61 990 Kč	72 990 Kč	85 990 Kč