

**Miele**

# Chlazení K 4000

Volně stojící přístroje

Vydání červenec 2024



125  
Years

# Volně stojící chladničky s mrazničkou





	KD 4052 E Active	KD 4072 E Active	KDN 4074 / 4174 E Active
<b>Provedení</b>			
Závěs dvířek	vpravo	vpravo	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•	•	•
<b>Design</b>			
Barva opláštění	Stříbrná	Bílá	Stříbrná
Barva dvířek	Nerezový vzhled	Bílá / Stříbrná	Nerezový vzhled
Osvětlení chladicí zóny	LED	LED	LED
Osvětlení mrazicí zóny	–	–	–
<b>Komfort při obsluze</b>			
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh	DailyFresh	Veggie Box
Freeze&Cool	–	–	–
ComfortClean	–	–	–
DynaCool	–	–	–
NoFrost	–	–	•
DuplexCool	•	•	–
XL vnitřní prostor	–	–	–
SoftClose	–	–	–
SelfClose	–	–	–
Mylce: Kostky ledu (nádržka na vodu)	–	–	–
Snadné otevírání dvířek	SideOpen	SideOpen	SideOpen
<b>Ovládání</b>			
Koncepce ovládání	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Možnost vypnout chladicí část	–	–	–
Superchlazení	–	–	•
Supermražení	•	•	•
Počet teplotních zón	2	2	2
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>			
Počet odkládacích ploch	4	4	4
Držák na lahve z pochromov. kovu	•	•	–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1	1	1
Suchá zadní stěna	–	–	–
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>			
Počet mrazicích zásuvek	3	3	3
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>			
Třída energetické účinnosti (A–G)	E	E	E
Roční spotřeba energie v kWh	228	233	239
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,62	0,64	0,66
<b>Bezpečnost</b>			
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•	•	•
Akustický alarm při změně teploty	–	–	•
<b>Technické údaje</b>			
Rozměry přístroje (š × v × h) v mm	600 × 1760 × 650	600 × 1860 × 650	600 × 1860 × 660
Chladicí zóna v l	195	214	216
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–	–
4hvězdičková mrazicí zóna v l	94	94	89
Celkový užitečný objem v l	289	308	305
Doba skladování při poruše v h	17	17	12
Kapacita mražení v kg/24 h	4,50	4,50	10,00
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	39	39	42
<b>Doporučená prodejní cena</b>			
Bílá	–	17 490 Kč	–
Nerezový vzhled	17 990 Kč	18 990 Kč	19 990 Kč / 21 490 Kč
Nerez CleanSteel	–	–	–
BlackSteel	–	–	–
Blackboard edition	–	–	–

# Volně stojící chladničky s mrazničkou




	KFN 4377 CD 125 Edition	KFN 4397 CD 125 Edition	KFN 4795 CD	KFN 4797 CD
<b>Provedení</b>				
Závěs dvířek	vpravo	vpravo	vpravo	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•	•	•	•
<b>Design</b>				
Barva opláštění	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná / Černá	Bílá
Barva dvířek	Nerezový vzhled	Nerezový vzhled	Nerez / BlackSteel / Blackboard	Bílá
Osvětlení chladicí zóny	LED	LED	LED	LED
Osvětlení mrazicí zóny	–	–	–	–
<b>Komfort při obsluze</b>				
Systém uchování čerstvosti	PerfectFreshPro	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFreshPro
Freeze&Cool	–	–	–	–
ComfortClean	•	•	•	•
DynaCool	•	•	•	•
NoFrost	•	•	•	•
DuplexCool	•	•	•	•
XL vnitřní prostor	•	•	•	•
SoftClose	•	–	•	•
SelfClose	–	–	–	–
Mylce: Kostky ledu (nádržka na vodu)	–	–	–	–
Snadné otevírání dvířek	SideOpen	SideOpen	EasyOpen / Click2open	Rukojeť EasyOpen
<b>Ovládání</b>				
Koncepce ovládání	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ano	Ano	Ano	Ano
Superchlazení	•	•	•	•
Supermrazení	•	•	•	•
Počet teplotních zón	3	2	2	3
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>				
Počet odkládacích ploch	4	5	5	4
Držák na lahve z chromov. kovu	•	–	•	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1	1	1	2
Suchá zadní stěna	–	–	–	•
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>				
Počet mrazicích zásuvek	3	3	3	3
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>				
Třída energetické účinnosti (A–G)	C	C	C	C
Roční spotřeba energie v kWh	170	181	162	181
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,46	0,50	0,47	0,50
<b>Bezpečnost</b>				
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•	•	•	•
Akustický alarm při změně teploty	•	•	•	•
<b>Technické údaje</b>				
Rozměry přístroje (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 2010 × 675	600 × 2015 × 675	600 × 2015 × 675
Chladicí zóna v l	218	258	268	259
z toho zóna PerfectFresh v l	53	–	–	99
4hvězdičková mrazicí zóna v l	103	103	103	103
Celkový užitečný objem v l	320	361	371	362
Doba skladování při poruše v h	20	20	20	20
Kapacita mražení v kg/24 h	10,00	10,00	10,00	10,00
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	35	35	35
<b>Doporučená prodejní cena</b>				
Bílá	–	–	–	<b>37 990 Kč</b>
Nerezový vzhled	<b>36 990 Kč</b>	<b>37 990 Kč</b>	–	–
Nerez CleanSteel	–	–	<b>38 990 Kč</b>	–
BlackSteel	–	–	<b>39 990 Kč</b>	–
Blackboard edition	–	–	<b>42 990 Kč</b>	–

# Volně stojící chladničky s mrazničkou



	KFN 4799 CDE	KFN 4799 AD 125 Gala Ed.	KFN 4898 AD
<b>Provedení</b>			
Závěs dvířek	vpravo	vpravo	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•	•	•
<b>Design</b>			
Barva opláštění	Stříbrná	Stříbrná	Stříbrná / BlackSteel
Barva dvířek	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel	Grafitově šedá / BlackSteel
Osvětlení chladicí zóny	LED	LED	LED
Osvětlení mrazicí zóny	–	–	–
<b>Komfort při obsluze</b>			
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Active
Freeze&Cool	–	–	•
ComfortClean	•	•	•
DynaCool	•	•	•
NoFrost	•	•	•
DuplexCool	•	•	•
XL vnitřní prostor	•	•	•
SoftClose	•	•	•
SelfClose	–	–	–
Mylce: Kostky ledu (nádržka na vodu)	•	•	–
Snadné otevírání dvířek	Rukojeť EasyOpen	Rukojeť EasyOpen	Click2open
<b>Ovládání</b>			
Koncepce ovládání	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ano	Ano	Ano
Superchlazení	•	•	•
Supermražení	•	•	•
Počet teplotních zón	2	2	3
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>			
Počet odkládacích ploch	4	4	4
Držák na lahve z pochromov. kovu	•	•	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1	1	2
Suchá zadní stěna	–	–	•
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>			
Počet mrazicích zásuvek	3	3	3
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>			
Třída energetické účinnosti (A–G)	C	A	A
Roční spotřeba energie v kWh	163	116	115
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,45	0,32	0,32
<b>Bezpečnost</b>			
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•	•	•
Akustický alarm při změně teploty	•	•	•
<b>Technické údaje</b>			
Rozměry přístroje (š × v × h) v mm	600 × 2015 × 675	600 × 2015 × 675	600 × 2015 × 682
Chladicí zóna v l	270	270	259
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–	–
4hvězdičková mrazicí zóna v l	104	104	103
Celkový užitečný objem v l	374	374	362
Doba skladování při poruše v h	20	20	24
Kapacita mražení v kg/24 h	10,00	10,00	10,00
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	34	33
<b>Doporučená prodejní cena</b>			
Bílá	–	–	–
Grafitově šedá	–	–	75 990 Kč
Nerez CleanSteel	47 990 Kč	57 990 Kč	–
BlackSteel	–	–	75 990 Kč
Blackboard edition	–	–	–


# Volně stojící kombinace Side-by-Side



	FNS 4382 D	KS 4383 DD
<b>Provedení</b>		
Závěs dvířek	vlevo	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•	•
<b>Design</b>		
Barva opláštění	Stříbrná	Stříbrná
Barva dvířek	Nerezový vzhled	Nerezový vzhled
Osvětlení chladicí zóny	–	LED
Osvětlení mrazicí zóny	–	–
<b>Komfort při obsluze</b>		
System uchování čerstvosti	–	DailyFresh
Jemné seřízení vnitřních dvířek	–	–
ComfortClean	–	•
DynaCool	–	•
XL vnitřní prostor	–	•
SoftClose	–	–
SelfClose	–	–
NoFrost	•	–
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	–
Snadné otevírání dvířek	SideOpen	SideOpen
<b>Ovládání</b>		
Koncepce ovládání	SensorTouch	SensorTouch
Superchlazení	–	•
Počet teplotních zón	1	1
Supermrazení	•	–
Režim Sabbath	•	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>		
Počet odkládacích ploch	–	7
Držák na lahve z pochromov. kovu	–	–
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	–	2
Suchá zadní stěna	–	–
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>		
Počet mrazicích zásuvek	7	–
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>		
Třída energetické účinnosti (A–G)	D	D
Roční spotřeba energie v kWh	199	98
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,54	0,28
<b>Bezpečnost</b>		
Akustický alarm při otevřeních dvířkách	•	•
Akustický alarm při změně teploty	•	–
<b>Technické údaje</b>		
Rozměry přístroje (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 1855 × 675
Chladicí zóna v l	–	399
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–
4hvězdičková mrazicí zóna v l	278	0
Celkový užitečný objem v l	278	399
Doba skladování při poruše v h	18	–
Kapacita mražení v kg/24 h	18,00	–
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	36	36
<b>Doporučená prodejní cena</b>		
Nerezový vzhled	<b>28 990 Kč</b>	<b>28 990 Kč</b>
Nerez CleanSteel	–	–
BlackSteel	–	–
Blackboard edition	–	–



# Volně stojící kombinace Side-by-Side



	FNS 4782 D	KS 4783 DD
<b>Provedení</b>		
Závěs dvířek	vlevo	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•	•
<b>Design</b>		
Barva opláštění	Černá / Stříbrná	Černá / Stříbrná
Barva dvířek	Černá matná / nerez CleanSteel	Černá matná / nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí zóny	–	LED
Osvětlení mrazicí zóny	–	–
<b>Komfort při obsluze</b>		
System uchování čerstvosti	–	DailyFresh
Jemné seřízení vnitřních dvířek	–	–
ComfortClean	–	•
DynaCool	–	•
XL vnitřní prostor	–	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
NoFrost	•	–
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	–
Snadné otevírání dvířek	Click2open / EasyOpen	Click2open / EasyOpen
<b>Ovládání</b>		
Koncepce ovládání	SensorTouch	SensorTouch
Superchlazení	–	•
Počet teplotních zón	1	1
Supermražení	•	–
Režim Sabbat	•	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>		
Počet odkládacích ploch	–	6
Držák na lahve z pochromov. kovu	–	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	–	2
Suchá zadní stěna	–	–
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>		
Počet mrazicích zásuvek	7	–
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>		
Třída energetické účinnosti (A–G)	D	D
Roční spotřeba energie v kWh	199	98
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,54	0,27
<b>Bezpečnost</b>		
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•	•
Akustický alarm při změně teploty	•	–
<b>Technické údaje</b>		
Rozměry přístroje (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 1855 × 675
Chladicí zóna v l	–	399
z toho zóna PerfectFresh v l	–	–
4hvězdičková mrazicí zóna v l	278	0
Celkový užitečný objem v l	278	399
Doba skladování při poruše v h	18	–
Kapacita mražení v kg/24 h	18,00	–
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	36	35
<b>Doporučená prodejní cena</b>		
Nerezový vzhled	–	–
Nerez CleanSteel	<b>34 990 Kč</b>	<b>30 990 Kč</b>
BlackSteel	–	–
Obsidian černá matná	<b>39 990 Kč</b>	<b>34 990 Kč</b>

# Volně stojící kombinace Side-by-Side




	FNS 4882 D	KS 4887 DD
<b>Provedení</b>		
Závěs dvířek	vlevo	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•	•
<b>Design</b>		
Barva opláštění	Stříbrná	Stříbrná
Barva dvířek	Nerez CleanSteel	Nerez CleanSteel
Osvětlení chladicí zóny	–	•
Osvětlení mrazicí zóny	LED	–
<b>Komfort při obsluze</b>		
Systém uchování čerstvosti	–	PerfectFresh Active
Jemné seřízení vnitřních dvířek	–	•
ComfortClean	–	•
DynaCool	–	•
XL vnitřní prostor	–	•
SoftClose	•	•
SelfClose	–	–
NoFrost	•	–
ComfortFrost	–	–
VarioRoom	•	–
Snadné otevírání dvířek	Click2open	Click2open
<b>Ovládání</b>		
Koncepce ovládání	FreshTouch	FreshTouch
Superchlazení	–	•
Počet teplotních zón	1	2
Supermrazení	•	–
Režim Sabbath	•	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>		
Počet odkládacích ploch	–	5
Držák na lahve z pochromov. kovu	–	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	–	3
Suchá zadní stěna	–	•
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>		
Počet mrazicích zásuvek	7	–
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>		
Třída energetické účinnosti (A–G)	D	D
Roční spotřeba energie v kWh	198	134
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,54	0,37
<b>Bezpečnost</b>		
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•	•
Akustický alarm při změně teploty	•	–
<b>Technické údaje</b>		
Rozměry přístroje (š × v × h) v mm	600 × 1855 × 675	600 × 1855 × 675
Chladicí zóna v l	–	387
z toho zóna PerfectFresh v l	–	141
4hvězdičková mrazicí zóna v l	278	0
Celkový užitečný objem v l	278	386
Doba skladování při poruše v h	16	–
Kapacita mražení v kg/24 h	18,00	–
Hlučnost v dB(A) re 1 pW	35	35
<b>Doporučená prodejní cena</b>		
Nerezový vzhled	–	–
Nerez CleanSteel	<b>47 990 Kč</b>	<b>51 990 Kč</b>
BlackSteel	–	–
Blackboard edition	–	–

**Miele**

Prodlužte si záruku o **125 týdnů**



Na všechny **vestavné** i **volně stojící**  
**chladničky, mrazničky a vinotéky\***

**125**  
Years

\*prodlouženou záruku není možné uplatnit na přístroje řady MasterCool