

Miele

Přístroje péče o prádlo

Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání leden 2026

Nova Edition

Revoluce v péči o prádlo



25
LET

Záruka
na motor

Více informací:
miele.cz/zaruka-na-motor

**SVĚTOVÁ
NOVINKA**

První buben
bez žeber
InfinityCare



Automatická pračka WQ 1000 WPS Nova Edition
12708900

- bezžebrový voštinový buben InfinityCare
- velký barevný displej M Touch Pro
- max. počet otáček 1 600
- automatické dávkování TwinDos
- WiFiConn@ct, AddLoad
- AmbientLight, MotionReact, ComfortOpen
- speciální programy: QuickPowerWash, SmartMatic®, sportovní prádlo, sportovní obuv, outdoor, impregnace, peří, záclony, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- extra funkce praní: hygiena plus, úspora energie, SingleWash
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 620
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**




Doporučená prodejní cena
59 990 Kč



Sušička prádla TQ 1000 WP Nova Edition
12708640

- voštinový buben
- velký barevný displej M Touch Pro
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, WiFiConn@ct, WoolDry
- AmbientLight, MotionReact, ComfortOpen
- programy: automatika, bavlna, ECO, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny/hedvábí, vlna, QuickHygiene, košile, QuickPowerDry, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, peří, vyhlazování, teplý vzduch, studený vzduch, program koš, PowerFresh, QuickHygiene
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti B
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**



Doporučená prodejní cena
69 990 Kč



Automatická pračka WQ 1200 WPS Nova Edition
12708910

- bezžebrový voštinový buben InfinityCare
- velký barevný displej M Touch Pro
- max. počet otáček 1 400
- automatické dávkování TwinDos
- WiFiConn@ct, AddLoad
- AmbientLight, MotionReact, ComfortOpen
- speciální programy: QuickPowerWash, SmartMatic®, sportovní prádlo, sportovní obuv, outdoor, impregnace, peří, záclony, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- extra funkce praní: hygiena plus, úspora energie, SingleWash
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A (-20 %)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 698
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**



Doporučená prodejní cena
69 990 Kč



InfinityCare

Exkluzivně u Miele **První bezžebrový buben InfinityCare,**

který účinně obrací prádlo pomocí kyvadlového pohybu. Dle typu a velikosti náplně je pohyb buď rychlý a dynamický, nebo obzvláště pomalý a jemný. Kromě tradičního voštinového provedení jsou k dispozici výrazně větší a hladce zaoblené prvky v podobě takzvaných „královských voštin“. Každý buben obsahuje šest těchto voštin, které mimo jiné pomáhají jemně pohybovat prádlem.



ComfortOpen
Pokud se přiblížíte k úchytu, motorizovaná dvířka se lehce otevřou. Dvířka můžete bez námahy otevřít i s plnými rukama, takže vkládání a vyjímání prádla je jednodušší než kdy předtím.



Displej M Touch Pro
Intuitivní ovládání poklepáním a posouváním na barevném displeji. M Touch Pro nabízí větší obrazovku a vylepšené uživatelské rozhraní pro intuitivní ovládání. Přístup k oblíbeným nastavením je díky jednoduchým funkcím rychlý a snadný – a můžete si je dokonce uložit pod svým jménem.



WoolDry
Je to vůbec poprvé, co v sušičkách Miele můžete sušit i vlněné textilie. Program na vlněné prádlo zachází s jemnou vlnou šetrně a suší ji v co nejkratší době bez srážení a plstnatění. Zapomeňte na dlouhé sušení nebo zničené oblečení a užívejte si měkkou a nadýchanou vlnu, kdykoli se vám zachce.



MotionReact & AmbientLight
Jakmile se přiblížíte, funkce MotionReact pračku nebo sušičku aktivuje a přivítá vás světlem v bubnu a aktivovaným displejem. Systém AmbientLight vykouzlí stylovou atmosféru osvětlením bubnu a úchytu dvířek. Pokud je čas vyměnit kartuši, osvětlí rovněž systém TwinDos®.



SmartMatic®
Nový program SmartMatic je určený pro všechny bavlněné a snadno ošetřovatelné tkaniny, které lze prát při teplotách od 30 °C. SmartMatic překonává současné funkce rozpoznání náplně a zajišťuje trvale konzistentní spotřebu vody, energie a – při použití automatického dávkování TwinDos – pracího prostředku na kilogram prádla. S novou pračkou Miele W2 Nova Edition můžete tedy prát účinně a úsporně i menší množství prádla.



QuickPowerDry
Funkce QuickPowerDry umožňuje usušit až 4 kg prádla za pouhých 49 minut. To je možné díky přidavnému efektivnímu topnému modulu instalovanému na zadní straně sušičky v topném kanálu. Modul se aktivuje při spuštění programu QuickPowerDry a zkracuje fázi ohřevu přibližně o 50 %. Během samotného sušení již není používán, takže je sušení vysoce úsporné.

TwinDos

Exkluzivně u Miele **Inteligentní automatické dávkování pracího prostředku**

Systém TwinDos® přesně dávkuje prostředek UltraPhase 1 i 2 a ušetří až 40 %¹ pracího prostředku. Inteligentní technologie automaticky rozpozná použitou kartuši a upraví dávkování podle typu pracího prostředku, programu a množství náplně. Rovněž vás upozorní, když je nutné kartuši vyměnit, čímž zajišťuje optimální výkon u bílého i barevného prádla.



¹ V porovnání s klasickým dávkováním na základě výsledků interních testů.



Vynikající kvalita a dlouhá životnost

Exkluzivně u Miele Pračky a sušičky Miele jsou testovány na životnost až 20 let. Základem kvality Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály a zpracování. Pouze takto mohou přístroje obstát v přísných zátěžových testech Miele.



SingleWash

Exkluzivně u Miele Účinné řešení pro jednotlivé kusy oblečení: přístroj upraví délku programu, spotřebu vody a elektrické energie optimálně podle naplnění do 1 kg. Praní jednotlivých kusů oblečení nebylo ještě nikdy tak rychlé a úsporné.

Funkce AddLoad

Funkce AddLoad umožňuje přidat nebo vyjmout prádlo bez ohledu na to, zda je proces praní či sušení již spuštěn. Svítí-li tato možnost na displeji, lze otevřít dvířka a vložit i větší kusy prádla. Doplnění prádla je možné téměř po celou dobu trvání pracího programu, tak lze přidat prádlo např. jen na fázi máchání či odstředování.



FragranceDos

Exkluzivně u Miele FragranceDos zahalí prádlo během sušení do vaší oblíbené vůně. Tak bude prádlo nejen příjemně hebké, ale také krásně provoněné.

SteamCare

Parní systém SteamCare zajišťuje bezproblémové osvěžení a vyhlazení prádla. S funkcí SteamCare lze k mnoha programům přidat dodatečné předžehlení nebo zvolit samostatný program PowerFresh.

Patentovaný voštinový buben pro maximální šetrnost k prádlu

Exkluzivně u Miele Jedinečná struktura bubnu zaručuje jemné, šetrné a kvalitní praní a sušení i těch nejnáročnějších textilií. Vaše prádlo tak zůstane dlouho jako nové.



Nejvyšší třída účinnosti kondenzace

Čím méně vlhkého teplého vzduchu z přístroje uniká, tím vyšší je účinek kondenzace. Vysoká ztráta vlhkosti v malých prostorách je mimořádně nepříjemná, protože kondenzát může vyvolat vznik plísní na stěnách. Sušičky Miele spadají do nejlepší třídy účinnosti kondenzace A a jsou navíc o 50 % efektivnější, než je pro tuto třídu vyžadováno.



Technologie EcoDry

Exkluzivně u Miele Jedinečná kombinace filtračního systému a bezúdržbového výměníku tepla udržuje spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti sušičky.



EcoSpeed

S funkcí EcoSpeed usušíte prádlo rychle, a přitom úsporně. Při plném naplnění se s funkcí EcoSpeed zkrátí doba sušení o 20 minut. Pokud sušíte menší množství prádla, ušetříte cca 10 % času sušení.



PerfectDry

Exkluzivně u Miele Na stupeň přesné sušení díky zohlednění tvrdosti vody: PerfectDry rozpozná obsah vápníku ve vodě a odpovídajícím způsobem upraví proces sušení. Nemusíte se tak obávat, že by vaše prádlo zůstalo vlhké nebo bylo naopak přesušené.



PowerFresh

Systematické osvěžení pro vaše textilie. Novinka pro suché a vlhké textilie. Volitelná možnost pro mnoho programů. Ještě účinnější redukce zápachu díky páře.




SilenceDrum

Sušení je nyní ještě tišší! Přidané izolační pásy snižují hluk knoflíků a zipů v bubnu. Subjektivní vnímání hluku je sníženo téměř o polovinu. Sušení se proto stává ještě pohodlnější pro vaši domácnost.



DryCare 40

Usuší (téměř) cokoli! Všechny kusy oblečení, které je možné prát na 40 °C, lze vysušit v sušičce bez nejmenších starostí. Během cyklu sušení se teplota vzduchu v sušičce sníží, aby nedošlo k poškození jemných kusů prádla. Extrémně jemné sušení.



CapDosing

Exkluzivně u Miele Snadné dávkování –
perfektní výsledky

Rádi byste dosáhli perfektních výsledků praní také u textilií vyžadujících speciální péči, jako je např. vlněné či sportovní oblečení – a to prakticky bez námahy? Pro tyto případy nabízíme Miele Caps. Tyto malé kapsle stačí jednoduše vložit do přihrádky na aviváž. Pračka Miele uvolní obsah kapsle během procesu praní v ten správný okamžik zcela automaticky.



QuickPowerWash

Exkluzivně u Miele S programem QuickPowerWash máte prádlo čisté za 49 minut, a to se stejnými výsledky jako ve standardním dvouhodinovém programu.



Potvrzeno wfk:

QuickPowerWash – účinnost praní A za pouhých 49 minut

PowerWash

Exkluzivně u Miele Důkladné, rychlé a energeticky úsporné praní

Vynikající energetickou účinnost praček Miele W1 se systémem PowerWash potvrdil Öko-Institut e. V. V každodenních podmínkách¹ pere Miele v závislosti na programu až o 40 % rychleji a ušetří současně až 25 % elektrické energie ve srovnání s přístroji jiných známých výrobců, které mají nejvyšší energetickou účinnost – a to s nejlepším výsledkem praní.




¹ Běžné podmínky: programový mix programů: bavlna Eco 60 a 40 °C (hmotnost náplně 4 a 8 kg), bavlna 30, 40, 60 °C, snadno ošetřovatelné 40 °C (hmotnost náplně 4 kg)



Udržitelnost začíná dlouhou životností

Výkonný a účinný: Patentovaný motor¹

Pračky, sušičky a pračky se sušičkou Miele jsou vybaveny obzvláště silným invertorovým motorem, který je navržen tak, aby poskytoval co nejtišší, ale zároveň co nejehospodárnější výkon. Jelikož je bezuhlíkový a řízený elektronicky, nepodléhá běžnému opotřebení. Tento inovativní přístup zajišťuje efektivní, spolehlivou a pohodlnou péči o prádlo na mnoho let.



Záruka na motor Miele² 25 let na všechny pračky, sušičky a pračky se sušičkou³

Miele je synonymem kvality a dlouhé životnosti a spokojenost našich zákazníků je pro nás na prvním místě. O životnosti a spolehlivosti našich přístrojů jsme pevně přesvědčeni a tuto důvěru chceme posílit dodatečnou zárukou. Nabízíme 25letou záruku na motory našich praček, sušiček a praček se sušičkou – nad rámec zákonných záručních práv.²

Záruka na motor Miele² platí pro všechny nové spotřebiče z výše uvedených produktových kategorií zakoupené od 1. října 2025.³

Více informací na: miele.cz/zaruka-na-motor

Pro aktivaci prodloužené záruky na motor registrujte svůj nový přístroj Miele ve svém zákaznickém účtu.

¹ Patent EP 2 840 679

² Platí v zemích EHP + CH

³ Záruka na motor Miele platí pro všechny pračky, sušičky a pračky se sušičkou zakoupené od 1. 10. 2025. Vztahuje se výhradně na přístroje pro domácnost. Prodlouženou záruku nelze uplatnit při používání přístrojů pro komerční účely a na přístroje produktové řady Professional.

Designová řada **WhiteEdition**

Doporučené kombinace praček a sušiček



Automatická pračka WWA 120 WCS
12740320

- voštinový buben
- ovládání EasyControl (žlutý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajcího času
- speciální programy: impregnace, outdoor, vlna
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A (–10 %)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na prášek UltraWhite zdarma**

Doporučená prodejní cena
23 990 Kč



Sušička prádla TWA 520 WP
12740450

- voštinový buben
- ovládání EasyControl (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, osvětlení bubnu
- programy: bavlna, ECO, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, předžehlení, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**


Doporučená prodejní cena
25 990 Kč



Automatická pračka WWD 164 WCS
12137050

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (žlutý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajcího času
- speciální programy: impregnace
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na prášek UltraWhite zdarma**

Doporučená prodejní cena
29 990 Kč



Sušička prádla TWC 364 WP
12137080

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (žlutý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, LED osvětlení bubnu
- programy: bavlna, bavlna se šipkou, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, ložní prádlo, impregnace, expres, košile, konečná úprava vlny, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti D
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**

Doporučená prodejní cena
30 990 Kč



Automatická pračka WWD 380 WCS
12740340

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- systém PowerWash
- časová předvolba, indikace zbývajcího času
- speciální programy: QuickPowerWash, osvětlení, vlna, předžehlení párou
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A (–20 %)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na prášek UltraWhite zdarma**

Doporučená prodejní cena
31 490 Kč



Sušička prádla TWD 640 WP
12740470

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry, EcoSpeed
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, LED osvětlení bubnu
- programy: bavlna, ECO, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch / DryFresh, DryCare 40
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**


Doporučená prodejní cena
32 990 Kč



Automatická pračka WWG 880 WCS
12740350

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad, PowerWash
- automatické dávkování TwinDos
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash, osvětlení, vlna, předžehlení párou
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A (–20 %)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**

Doporučená prodejní cena
35 990 Kč



Automatická pračka WWG 360 WCS
11363400

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad, PowerWash
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash, automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, peří, osvětlení, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**

Doporučená prodejní cena
35 990 Kč



Automatická pračka WWI 880 WCS
12446840

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, EcoFeedback, funkce Skvrny, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash, automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, peří, osvětlení, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**

Doporučená prodejní cena
44 990 Kč



Sušička prádla TWH 780 WP
12740480

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConna@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, LED osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- programy: bavlna, ECO, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**

Doporučená prodejní cena
36 990 Kč



Sušička prádla TWL 680 WP
12448910

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryFresh, DryCare 40, SilenceDrum
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, LED osvětlení bubnu, EcoFeedback, zvuková signalizace
- programy: automatika plus, bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny / hedvábí, košile, konečná úprava párou, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, polštáře, předžehlení, teplý vzduch, studený vzduch, program koš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**

Doporučená prodejní cena
44 990 Kč



Designová řada **ChromeEdition**


Doporučené kombinace praček a sušiček



Automatická pračka WEA 135 WCS
12740270

- voštinový buben
- ovládání EasyControl (žlutý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajcího času
- speciální programy: outdoor, impregnace, vlna
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A (-10 %)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **dárek voucher na prášek UltraWhite zdarma**

Doporučená prodejní cena
23 990 Kč



Sušička prádla TEA 535 WP
12740490

- voštinový buben
- ovládání EasyControl (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajcího času
- programy: bavlna, ECO, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, předžehlení, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**

Doporučená prodejní cena
25 990 Kč



Automatická pračka WED 385 WCS
12740300

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- podstavná pračka
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad, PowerWash
- časová předvolba, indikace zbývajcího času
- speciální programy: QuickPowerWash, osvěžení, vlna, předžehlení párou
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A (-20 %)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **dárek voucher na prášek UltraWhite zdarma**

Doporučená prodejní cena
31 490 Kč



Sušička prádla TED 645 WP
12740500

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- podstavná sušička
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad, DryCare 40, Wash2Dry
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, LED osvětlení bubnu
- programy: bavlna, ECO, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**

Doporučená prodejní cena
32 490 Kč



Automatická pračka WEI 895 WCS
12446830

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, EcoFeedback, funkce Skvrny, LED osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash, automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, peří, peřiny, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**

Doporučená prodejní cena
48 990 Kč



Sušička prádla TEL 695 WP
12448890

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryCare 40, DryFresh
- SilenceDrum
- časová předvolba, indikace zbývajcího času, LED osvětlení bubnu, EcoFeedback, zvuková signalizace
- programy: automatika plus, bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, konečná úprava hedvábí, košile, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, polštáře, předžehlení, teplý vzduch, studený vzduch, program koš, konečná úprava párou
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti C
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636
- **dárek voucher na vůni do sušičky zdarma**

Doporučená prodejní cena
44 990 Kč




Automatické pračky se sušičkou



Automatická pračka se sušičkou WTD 160 WCS
11582390

- voštinový buben
- kapacita při praní/sušení: 8/5 kg
- ovládání DirectSensor (bílý text)
- automatické vyplachování filtru na zachycení vláken
- programy: bavlna, ECO 40-60, košile, vlna
- odstředování 400–1 500 ot./min.
- třída energetické účinnosti D (celý cyklus) / A (pouze praní)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 637


Doporučená prodejní cena
48 990 Kč



Automatická pračka se sušičkou WTR 870 WPM
11588310

- voštinový buben
- kapacita při praní/sušení: 8/5 kg
- ovládání M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkce CapDosing
- SteamCare, funkce Skvrny, AllergoWash, osvětlení bubnu
- automatické vyplachování filtru na zachycení vláken
- speciální programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnace, polštář, bavlna hygiena
- odstředování 400–1 600 ot./min.
- třída energetické účinnosti D (celý cyklus) / A (pouze praní)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 637
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**


Doporučená prodejní cena
68 990 Kč



Automatická pračka se sušičkou WTW 870 WPM
11588300

- voštinový buben
- kapacita při praní/sušení: 9/6 kg
- ovládání M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkce CapDosing
- SteamCare, funkce Skvrny, AllergoWash, osvětlení bubnu
- automatické vyplachování filtru na zachycení vláken
- rozpoznání množství naplnění a doporučení dávkování
- speciální programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnace, polštář, bavlna hygiena
- odstředování 400–1 600 ot./min.
- třída energetické účinnosti D (celý cyklus) / A (pouze praní)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 714
- **dárek voucher na 5 kartuší Miele UltraPhase zdarma**

Doporučená prodejní cena
73 990 Kč





- FashionMaster B 4847**
11978100
- žehlička s voštinovou strukturou
 - žehlicí násada s nepřilnavou plochou
 - Steamer pro žehlení pověšených textilií
 - 1řádkový displej
 - 1-2-Lift systém pro snadné složení a rozložení přístroje
 - funkce nafouknutí a odsávání vzduchu
 - automatické odvápnování a proplachování
 - funkce Auto-Off a CoolDown
 - tlak 4 bar
 - š × v × h (mm): 470 × 970 × 1 480

Doporučená prodejní cena
53 990 Kč



- Mandl B 990**
07222690
- vysoký přítlak 0,35 N/cm²
 - široký žehlicí válec s velkým skládacím prostorem
 - volba teploty podle druhu textilie
 - nastavitelná rychlost válce
 - odkládací tyč
 - automatická ochrana prstů, nouzové odblokování
 - komfortní sklápěcí mechanismus
 - š × v × h (mm): 959 × 985 × 380

Doporučená prodejní cena
45 990 Kč



- Mandl B 995**
07222760
- vysoký přítlak 0,35 N/cm²
 - funkce páry, objem zásobníku páry 0,84 l
 - široký žehlicí válec s velkým skládacím prostorem
 - volba teploty podle druhu textilie
 - nastavitelná rychlost válce
 - odkládací tyč
 - automatická ochrana prstů, nouzové odblokování
 - komfortní sklápěcí mechanismus
 - š × v × h (mm): 959 × 985 × 380

Doporučená prodejní cena
51 990 Kč



- Kartuše UltraPhase 1**
- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo
 - díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
 - vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
 - obsah: 1,4 l pro 37 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



- Kartuše UltraPhase Sensitive 1**
- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo bez parfemace a barviv
 - díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
 - vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
 - obsah: 1,44 l pro 36 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



- Caps WoolCare**
- balení 9 kapslí na vlnu a další jemné prádlo
 - speciální složení s pšeničnými proteiny a formulkami na ochranu barev
 - komponenty chrání vlákna před zplstnatěním
 - obsahuje: 9× WoolCare

Doporučená prodejní cena
250 Kč



- Caps Impraprotect**
- balení 3 kapslí speciálního impregnačního prostředku na závěrečnou úpravu textilií
 - impregnuje sportovní oblečení proti vlhku, větru a nečistotám
 - zachovává prodyšnost textilií
 - na prvotní ošetření doporučujeme speciální prostředek Miele Outdoor
 - obsahuje: 3× Impraprotect

Doporučená prodejní cena
470 Kč



- Kartuše UltraPhase 1 All in Two**
- dvousložkový prací prostředek na všechny druhy textilií
 - pro dlouhotrvající intenzitu barev i zářivě bílé prádlo
 - osvěžující zážitek z vůně Aqua
 - obsah: 1,4 l na 37 pracích cyklů
 - **pro pračky Miele W2 Nova Edition**

Doporučená prodejní cena
470 Kč



- Kartuše UltraPhase Sensitive 2**
- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo bez parfemace a barviv
 - díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
 - vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
 - obsah: 1,44 l pro 63 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



- Caps Booster***
- balení 6 kapslí na odolné skvrny
 - pomáhá odstranit i silné znečištění, jako jsou např. skvrny od mastnoty nebo ovoce
 - vhodný na bílé i barevné prádlo
 - obsahuje: 6× Booster

Doporučená prodejní cena
250 Kč



- Caps Outdoor**
- balení 6 kapslí speciálního pracího prostředku na outdoorové a funkční oblečení
 - čistí šetrně a efektivně do hloubky vláken
 - vhodný na membránové textilie
 - zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních tkanin
 - obsahuje: 6× Outdoor

Doporučená prodejní cena
350 Kč



- Kartuše UltraPhase 2**
- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo
 - díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
 - vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
 - obsah: 1,4 l pro 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



- Caps Sport**
- balení 6 kapslí na sportovní oblečení
 - neutralizuje nepříjemné pachy
 - zachovává zářivost barev
 - zachovává tvar textilií, vhodné také pro fleecové oblečení
 - obsahuje: 6× Sport

Doporučená prodejní cena
250 Kč



- Caps Aqua**
- balení 9 kapslí s aviváží Aqua
 - obzvláště vhodné na froté oblečení
 - pro měkké a hebké prádlo a svěží vůni
 - obsahuje: 9× aviváž

Doporučená prodejní cena
210 Kč

*Do vyprodání zásob

Prací a ošetřující prostředky



UltraWhite

- sypký prací prostředek na bílé, světlé a silně znečištěné stálobarevné barevné prádlo
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 2,7 kg na 49 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
690 Kč



UltraColor

- tekutý prací prostředek na barevné prádlo
- obsahuje speciální formule chránící barvy
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah 1,5 l na 27 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



WoolCare

- tekutý prací prostředek na vlnu a jemné prádlo
- speciální složení s pšeničnými proteiny a formulkami na ochranu barev
- komponenty chránící vlákna před zplstnatěním
- obsah: 1,5 l na 37 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
490 Kč



Aviváž

- obzvláště vhodné na froté prádlo
- pro měkké, hebké prádlo a svěží vůni
- zabráňuje vzniku elektrostatického náboje při sušení
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
330 Kč



Sport 1,5 l

- speciální prací prostředek na sportovní oblečení
- neutralizuje nepříjemné pachy
- šetrně čistí a pečuje o stálost barev
- zachovává tvarovou stálost i u fleecových textilií
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



Čisticí kartuše TwinDos Care

- k čištění dávkovací jednotky TwinDos
- po delší době nepoužívání (cca 2 měsíce)

Doporučená prodejní cena
390 Kč



Odvápňovač pro pračky a myčky

- vhodný pro důkladné vyčištění přístroje
- odstraňuje vápenaté usazeniny
- díky kyselině citrónové neutralizuje nepříjemné pachy
- použití dle potřeby 1–3× ročně
- obsah: 250 g (dávka na jedno použití)

Doporučená prodejní cena
370 Kč



Outdoor*

- speciální prací prostředek na outdoorové a funkční oblečení
- čistí šetrně a efektivně do hloubky vláken
- vhodný na membránové textilie
- zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních tkanin
- obsah: 250 ml na 13 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
430 Kč



Čisticí prostředek IntenseClean

- efektivní čištění pračky nebo myčky zejména, je-li přístroj používán již delší dobu
- odstraňuje silné vápenaté usazeniny a zbytky mastnoty
- odstraňuje nepříjemné pachy
- použití dle potřeby 1–3× ročně
- obsah: 200 g (dávka na jedno použití)

Doporučená prodejní cena
390 Kč



Vůně do sušičky – Aqua/Nature/DryFresh

- pro svěží, dlouhotrvající vůni prádla po dobu až 4 týdnů
- pro příjemně hebké a provoněné prádlo
- obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklů sušení

Doporučená prodejní cena
370 Kč



Vůně do sušičky – Cocoon*

- pro svěží, dlouhotrvající vůni prádla po dobu až 4 týdnů
- pro příjemně hebké a provoněné prádlo
- obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklů sušení

Doporučená prodejní cena
370 Kč


Příslušenství



Montážní souprava WTV 501

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- bez pracovní desky
- výška 2,5 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 ChromeEdition

Doporučená prodejní cena
1 890 Kč



Montážní souprava WTV 502

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- bez pracovní desky
- výška 2,5 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 WhiteEdition


Doporučená prodejní cena
1 890 Kč



Montážní souprava WTV 601

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- výška 2,5 cm
- pro pračky řady W2 Nova Edition
- kombinace se sušičkou řady T2 Nova Edition

Doporučená prodejní cena
1 890 Kč



Montážní souprava WTV 511

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- se zásuvkou a pracovní deskou
- výška 12 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 ChromeEdition

Doporučená prodejní cena
6 690 Kč



Montážní souprava WTV 512

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- se zásuvkou a pracovní deskou
- výška 12 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 WhiteEdition


Doporučená prodejní cena
6 690 Kč



Montážní souprava WTV 611

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- dostatek místa v zásuvce s funkcí Push-Pull
- výška 14,5 cm
- pro pračky řady W2 Nova Edition
- kombinace se sušičkou řady T2 Nova Edition

Doporučená prodejní cena
6 890 Kč



Koš do sušičky prádla TRK 555 / 655

- pro sušení textilií, které mohou být sušeny v sušičce, ale je pro ně lepší, když se neotáčí v bubnu (např. obuv, plyšové hračky)
- pro sušičky řady T1 / T2

Doporučená prodejní cena
2 390 Kč



Podstavec se zásuvkou WTS 610

- spousta úložného prostoru např. na prací prostředky
- vhodné pro samostatně stojící pračku nebo sušičku
- výška 35 cm
- pro pračky řady W1/W2 a sušičky řady T1/T2

Doporučená prodejní cena
14 990 Kč



Prázdný zásobník 1 / 2

- doplnitelný zásobník o objemu 1,5 l pro pračky W1/W2 TwinDos
- pro dávkování jiných tekutých pracích prostředků
- pro možnost využít nutno zakoupit oba zásobníky

Doporučená prodejní cena
950 Kč



Nástavec pro tekuté prací prostředky EFW 100

- pro optimální dávkování při praní s předpírkou nebo časovou předvolbou
- pro pračky W1 a pračky se sušičkou WT1 od ledna 2020
- ideální i u přístrojů s TwinDosem pro speciální prací prostředky
- k použití do přihrádky na hlavní praní

Doporučená prodejní cena
530 Kč



Dvojitá přípojka odpadu se zpětnou klapkou CZGIE001

- k připojení odpadu z pračky a sušičky do jednoho podomítkového sifonu

Doporučená prodejní cena
690 Kč



Adaptér odtoku vody WTDA 600

- společná přípojka vypouštění vody a odvodu kondenzované vody
- žádný návrat vody do sušičky díky kulovému ventilu
- vhodné pro použití ve všech pračkách a sušičkách Miele

Doporučená prodejní cena
950 Kč

Miele, spol. s r. o.
Dornych 549/27
Vlněná Business Park
602 00 Brno

Tel.: 800 643 531

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center
Dornych 549/27
Vlněná Business Park
602 00 Brno

E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center
Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

E-mail: paha@miele.cz

(D) Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A) Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B) N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH) Miele AG, Spreitenbach
(CL) Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN) Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E) Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST) Miele OÜ, Tallinn
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB) Miele Company Ltd., Abingdon
(GR) Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H) Miele Kft., Budapest
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR) Miele d.o.o., Zagreb
(I) Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND) Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin
(J) Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ) Miele LLP, Almaty
(L) Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT) Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV) Miele SIA, Riga
(MAL) Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N) Miele AS, Rud/Oslo
(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P) Miele Portuguesa Lda.,
Carnaxide/Lissabon
(PL) Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO) Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
(RU) OOO Miele CIS, Moskau
(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK) Miele s.r.o., Bratislava
(SLO) Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB) Miele d.o.o., Belgrad
(TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA) Miele LLC, Kiev
(UAE) Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA) Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA) Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg



Elektronická verze katalogu

Internet / e-shop
www.miele.cz